



Philips Xperion 6100 Lampa pod maskę

Dwa tryby: przewodowy i
bezprzewodowy

Ściemnialne światło do 2400
lumenów
Rozsuwana do 2,1 m
Łatwe przechowywanie dzięki
możliwości złożenia

X61BONNX1

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Przewodowa lub bezprzewodowa mocna lampa LED pod maskę

Zasilana sieciowo lub akumulatorowo, lampa LED Philips Xperion 6100 pod maskę oferuje płynnie przyciemnianą wiązkę światła o mocy do 2400 lumenów oraz teleskopowe mocowanie wysuwane do 2,1 metra po obu stronach, idealne do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Mocna, jasna lampa LED

- Mocna, przyciemniana wiązka

Długotrwałe działanie

- Wytrzymały przewód o długości 5 m
- Wydajny akumulator

Uniwersalność na co dzień

- Teleskopowe, wysuwane zaczepy mocujące
- Łatwe przechowywanie dzięki możliwości złożenia

Wyjątkowa trwałość

- Wytrzymałość, odporność na wodę i kurz

Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

PHILIPS

Lampa pod maskę

Dwa tryby: przewodowy i bezprzewodowy Ściemnialne światło do 2400 lumenów, Rozsuwana do 2,1 m, Łatwe przechowywanie dzięki możliwości złożenia

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Najważniejsza cecha produktu: Rozsuwana do 2,1 m
- Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Opis produktu

- Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54
- Magnes: Nie
- Materiały i wykończenie: Aluminium
- Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C
- Seria: Xperion 6000
- Odporność na: smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe
- Technologia: LED
- Haczyk: Obrotowy, wysuwany z dwóch stron
- Możliwość pracy bez użycia rąk: Duże haczyki obrotowe

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6500 K
- Intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony): Do 2400 lumenów
- Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny): 300 lumenów
- Kąt rozsyłu: 110°

Charakterystyka elektryczna

- Czas ładowania akumulatora: Up to 2,5 godziny
- Pojemność baterii/akumulatora: 7,4V 2x 2600 mAh
- Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do

3 godzin

- Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 12 godz.
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy
- Rodzaj wtyczki: Adapter 110–240 V (wtyczka UE)
- Typ przewodu ładowarki: Przewód 5 m
- Źródło zasilania: Dwa tryby
- Moc: 20 /12 W
- Napięcie: 7,4 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 02736831
- Kod zamówienia: X61BONNX1

Dane opakowania

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Informacje o zapakowanym produkcie

- Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
- Waga z przewodem: 1950 g
- Długość: 69 cm
- Szerokość: 17 cm
- Wysokość: 8,2 cm
- Długość przewodu: Przewód o długości 5 m z adapterem 110–240 V

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 72 cm cm
- Szerokość: 26 cm cm
- Wysokość: 38 cm cm

X61BONNX1

Zalety

Silna i jasna lampa LED

Lampa LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet zapewnia światło o mocy 2400 lumenów, które pomoże Ci dostrzec nawet najmniejsze szczegóły. Obracając pokrętkę, możesz dowolnie regulować natężenie światła, aby dostosować je do otoczenia lub wydłużyć żywotność akumulatora

Wytrzymały przewód o długości 5 m

Idealna do długotrwałego użytkowania, lampa LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet jest wyposażona w długi, wytrzymały 5-metrowy przewód (110–240 V), oferujący ciągłe oświetlenie do 2400 lumenów podczas pracy. Podobnie jak sama lampa, przewód został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki warsztatowe i być odpornym na chemikalia, w tym węglowodory.

Wydajny akumulator

Musisz poruszać się po swoim warsztacie podczas pracy? Wystarczy odłączyć przewód od lampy LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet. Szybko ładujący się akumulator 7,4 V 2x 2600 mAh o długiej żywotności zapewnia 3 godziny ciągłej pracy z jasnością 1400 lumenów, do 12 godzin w trybie Eco i ładuje się w pełni w 2,5 godziny. Posiada wskaźnik stanu baterii, który pokazuje, ile pozostało czasu pracy, dzięki czemu nigdy więcej nie zabraknie energii w środku pracy.

Teleskopowe, wysuwane zaczepy mocujące

Lampa LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet ma dwa zintegrowane teleskopowe zaczepy, które można wysuwać po obu stronach i obracać o 360°. Haki mają szersze otwory i są pokryte miękką gumą, dzięki czemu można je łatwo przymocować do maski samochodu, nie rysując lakieru. Dzięki zaczepowi o długości od 1,10 do 2,10 metra nasza lampa LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet może być używana w wielu miejscach. Niezależnie od tego, czy znajduje się pod maską, dachem czy na tylnej klapie samochodu osobowego, dostawczego czy ciężarowego, lampa ta jest wystarczająco wszechstronna.

Łatwe przechowywanie dzięki możliwości złożenia

Lampę LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet można złożyć na pół, zmniejszając jej długość o połowę, co ułatwia przechowywanie.

Większa wytrzymałość

Zgodna z międzynarodową normą odporności na uderzenia IK07, wytrzymała aluminiowa obudowa lampy LED pod maskę Philips została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach pracy. Ma klasę szczelności IP54, co zapewnia odporność na zachłapanie i pył. Nasza lampa, zbudowana zgodnie z rygorystycznymi normami produkcyjnymi z zastosowaniem wielu procesów uszczelniania, jest odporna na zachłapanie wodą i zabezpieczona przed pyłem.

Do 3 lat gwarancji

Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku*.



Data wydania 2024-04-30

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Do zgłoszenia na stronie internetowej Philips dotyczącej rozszerzonej gwarancji