

PHILIPS

Ultinon Pro6000 LED



Entdecken Sie die:
**Ultinon
Pro6000 LED**

2
Jahre

+1
erweiterte
Garantie



Lampen wechseln und losfahren! LED-Licht mit Straßenzulassung¹

Allein durch einen einfachen Lampenwechsel an Ihren Halogenscheinwerfern können Sie jetzt auf unsere geprüft sichere LED-Technologie umsteigen und erleben gleich beim Losfahren bahnbrechende Helligkeit mit Straßenzulassung¹. **Alles was Sie zum Lampenwechsel von Halogen auf LED wissen müssen** finden Sie kurz und übersichtlich auf den nächsten Seiten. Ausführliche Information finden Sie zu jeder Zeit unter philips.com/LED-Straßenzulassung



Wie Sie die Zulassung prüfen sehen Sie auf Seite 6

Philips Ultinon Pro6000 LED



Motorrad Sortiment
in X1-Verpackung



NEU
H4-LED



NEU
H7-LED




PKW-/Wohnmobil Sortiment
in X2-Verpackung



Umfangreiche Prüfungen in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland haben die hohe Leistungsfähigkeit und Kompatibilität der **Philips Ultinon Pro6000 LED** bestätigt und die abschließende Straßenzulassung¹ durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ermöglicht. Die Zulassung¹ wurde gemäß §22a StVZO in Form einer Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) erteilt und gilt für den Einsatz in ausgewählten Fahrzeugmodellen in Deutschland und durch die Anerkennung des österreichischen Bundesministeriums für Mobilität gemäß § 35 Abs.4 KFG 1967 jetzt auch in Österreich.

Automotive LED-Chips von Lumileds, die erste Wahl führender Fahrzeughersteller



Bis zu **230% helleres Licht²** und **optimale Lichtverteilung**



Tageslicht ähnliches, weißes Licht, mit **5800 K** für **maximalen Augenkomfort**



Kontrastreiches Lichtspektrum, **Gefahren und Straßenschilder früher erkennen**



SafeBeam-Technologie für **blendungsfreies Fahren**



Zuverlässige, langanhaltende Leistung, dank **innovativer Kühltechnologie AirBoost**



Für mehr als 300 Fahrzeugmodelle **in Deutschland und Österreich zugelassen¹**



Homogener, **weißer LED-Look** bei Frontscheinwerfer¹ und Innenraumbeleuchtung⁴ mit **W5W-LED**



Überragende Lebensdauer von bis zu **3000 h**, **6 mal länger³** als bei Halogen!



philips.com/LED-Strassenzulassung

2 Jahre **+1** **erweiterte Garantie**

Produkt- und Bestellinformationen

	Typ	V	W	Socket	Beschreibung	Anwendung ¹	Bestellnummer	Verpackung	GOC
	H4-LED	12	18	P43t-38	Ultinon Pro6000 H4-LED	Abblendlicht/Fernlicht	11342U6000X2	X2 (2 Lampen)	01365131
	H7-LED	12	15	PX26d	Ultinon Pro6000 H7-LED	Abblendlicht/Fernlicht	11972U6000X2	X2 (2 Lampen)	01361331
	W5W-LED	12	0,9	W21x9.5d	Ultinon Pro6000 W5W-LED	Standlicht/Begrenzungsleuchte/ Parkleuchte Innenraumbeleuchtung ⁴	11961HU60X2	X2 (2 Lampen)	01638630
	H4-LED	12	18	P43t-38	Ultinon Pro6000 H4-LED Motorrad	Abblendlicht/Fernlicht	11342U6000X1	X1 (1 Lampe)	02422094
	H7-LED	12	15	PX26d	Ultinon Pro6000 H7-LED Motorrad	Abblendlicht/Fernlicht	11972U6000X1	X1 (1 Lampe)	02424494

Garantiebedingungen: Gilt nur bei Herstellungsfehlern und für den nicht-kommerziellen Gebrauch. Kunden müssen sich innerhalb von 3 Monaten nach Kauf für die Garantieverlängerung registrieren. Weitere Informationen unter philips.com/auto-warranty. ¹ Rechtlicher Hinweis: Sie selbst sind für die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte laden Sie das Zulassungsdokument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. Zugelassene Fahrzeugmodelle und weitere Informationen über die Zulassung in Ihrem Land unter philips.com/LED-Strassenzulassung. ² Verglichen mit dem gesetzlichen Mindeststandard für Halogenlampen. ³ Verglichen mit Standard-Halogenlampen. ⁴ Hinweis W5W-LED: Die Innenraumbeleuchtung des Fahrzeugs unterliegt, anders als die äußeren Lichtfunktionen, keiner gesetzlichen Beschränkung hinsichtlich Fahrzeugmodell oder Lichtfunktion. Hier kann die W5W-LED frei, überall dort wo anwendbar, als Austauschlichtquelle verwendet werden.

Bahnbrechende Helligkeit

Dank smartem Zubehör, jetzt für noch mehr Fahrzeugmodelle verfügbar!



LED Adapter-Ringe
LED CANbus-Adapter



Jedes Fahrzeug ist anders! Das gilt nicht zuletzt auch für die Scheinwerfer. Um die Kompatibilität unserer LED-Technologie noch weiter zu erhöhen, haben wir smartes Zubehör für den reibungslosen Einbau entwickelt mit dem Sie jetzt auch Ihr Fahrzeug auf bahnbrechendes LED-Licht umrüsten können. Unsere **LED Adapter-Ringe** sorgen für sicheren Halt der LED-Lampe in vielen weiteren Scheinwerferfassungen und der **LED CANBus-Adapter** beseitigt irrtümliche Warnmeldungen im Armaturenbrett.


LED Adapter-Ringe



LED CANbus-Adapter



**Sicherer Halt und Kompatibilität
mit noch mehr Fahrzeugmodellen¹**



**Verhindert irrtümliche Warnmeldungen
im Armaturenbrett**



Beschreibung	Anwendung¹	Bestellnummer	Verpackung	GOC
Adapter-Ring Typ A	H7-LED	11184X2	X2 (2 Ringe)	02009331
Adapter-Ring Typ D	H7-LED	11176X2	X2 (2 Ringe)	01681231
Adapter-Ring Typ E	H7-LED	11178X2	X2 (2 Ringe)	01679931
Adapter-Ring Typ H	H7-LED	11172X2	X2 (2 Ringe)	01630031
Adapter-Ring Typ I	H7-LED	11179X2	X2 (2 Ringe)	01683631
Adapter-Ring Typ K	H7-LED	11180X2	X2 (2 Ringe)	01675131
Adapter-Ring Typ N	H7-LED	11183X2	X2 (2 Ringe)	01636231
Adapter-Ring Typ P	H7-LED	11182X2	X2 (2 Ringe)	01677531
CANBus Adapter	H7-LED	18952C2	C2 (2 Adapter)	05064994
CANBus Adapter	H4-LED	18960C2	C2 (2 Adapter)	39809094


So einfach finden Sie das passende Zubehör

**Besuchen Sie
unsere Kompatibilitätsliste**



philips.com/LEDcompatibility-check

**Zulassung prüfen und
passendes Zubehör finden**



**Für einen reibungslosen Einbau
Schritt-für-Schritt Anleitung folgen**



¹ Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur wenn sie da, wo erforderlich mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird. Weitere Informationen unter philips.com/LEDcompatibility-check.

So prüfen Sie die Zulassung und erhalten die ABG:



Schritte vor dem Lampenkauf:



Fahrzeugmodell in der Liste enthalten?

Überprüfen Sie ob Ihr Fahrzeugmodell in der Kompatibilitätsliste enthalten ist und ob weiteres Zubehör für den Einbau erforderlich ist. Die Liste finden Sie zu jeder Zeit online unter **philips.com/LEDcompatibility-check**



Scheinwerfer-Genehmigungsnummer abgeglichen?

Prüfen Sie, ob die Genehmigungsnummer des Scheinwerfers in der Kompatibilitätsliste enthalten ist. Sie besitzt die Form: **XX: 1-2 stellige Ziffer, YYYYY: 4-5 stellige Ziffer**

Hinweis: Ausschlaggebend für die Zulassung ist dabei allein das Übereinstimmen der Scheinwerfer-Genehmigungsnummer. Die Fahrzeugdaten dienen lediglich der vereinfachten Identifikation des Fahrzeugs.



Kaufen Sie das Produkt bei einem Händler Ihrer Wahl.

Schritte nach dem Lampenkauf:



Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) herunterladen und im Fahrzeug mitführen.

Scannen Sie den QR-Code an der Oberseite der Produktverpackung und folgen Sie den angezeigten Schritten um die Echtheit Ihres Produktes zu prüfen und das ABG-Zertifikat herunterladen zu können.



Drucken Sie es anschließend aus und führen Sie es bei jeder Fahrt in Ihrem Fahrzeug mit sich.



Lampen in Ihr Auto einbauen.

Philips Ultinon Pro6000 LED lässt sich mit etwas Geschick ganz einfach selbst einbauen. Befolgen Sie dazu unsere **Schritt-für-Schritt-Anleitung** (im Lieferumfang enthalten).



Alle Kriterien für die Straßenzulassung erfüllt, genießen Sie Ihre Fahrt!

Weitere ausführliche **Informationen zu LED-Licht mit Straßenzulassung** finden Sie zu jeder Zeit online unter:


philips.com/LED-Strassenzulassung



Philips Ultinon Pro6000 LED



Lichtleistung²



Lichtfarbe



Lebensdauer



Die Abbildungen dienen nur der Illustration. Rechtlicher Hinweis: Sie selbst sind für die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte laden Sie das Zulassungsdocument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. Zugelassene Fahrzeugmodelle und weitere Informationen über die Zulassung in Ihrem Land unter philips.com/LED-Strassenzulassung. * Verglichen mit dem gesetzlichen Mindeststandard für Halogenlampen

2023 © Lumileds Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Marke Philips und das Philips-Schild-
Emblem sind eingetragene Warenzeichen
von Koninklijke Philips N.V.
Technische Änderungen vorbehalten.

