

PHILIPS

Ultinon Pro6000 LED



Kompatibilitätsliste
für PKW, Wohnmobile
und Motorräder

Philips Ultinon Pro6000

Stand: 25.10.2023



Kompatibilitätsliste Philips Ultinon Pro6000

Stand: 25.10.2023

Aktueller Stand jederzeit abrufbar unter:
philips.com/LEDcompatibility-check



Produkt- und Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Anwendung	Teilenummer	Verpackung	Bestellnummer – GOC
Ultinon Pro6000 H4-LED	Abblendlicht/Fernlicht	11342U6000X2	X2 (2 Lampen)	01365131
Ultinon Pro6000 H7-LED	Abblendlicht/Fernlicht	11972U6000X2	X2 (2 Lampen)	01361331
Ultinon Pro6000 W5W-LED	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	11961HU60X2	X2 (2 Lampen)	01638630
Ultinon Pro6000 H4-LED Motorrad	Abblendlicht/Fernlicht	11342U6000X1	X1 (1 Lampe)	02422094
Ultinon Pro6000 H7-LED Motorrad	Abblendlicht/Fernlicht	11972U6000X1	X1 (1 Lampe)	02424494
Adapter-Ring Typ A	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11184X2	X2 (2 Ringe)	02009331
Adapter-Ring Typ D	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11176X2	X2 (2 Ringe)	01681231
Adapter-Ring Typ E	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11178X2	X2 (2 Ringe)	01679931
Adapter-Ring Typ H	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11172X2	X2 (2 Ringe)	01630031
Adapter-Ring Typ I	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11179X2	X2 (2 Ringe)	01683631
Adapter-Ring Typ K	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11180X2	X2 (2 Ringe)	01675131
Adapter-Ring Typ N	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11183X2	X2 (2 Ringe)	01636231
Adapter-Ring Typ P	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11182X2	X2 (2 Ringe)	01677531
3in1 CANBus-Adapter H7-LED	Zubehör H7-LED ⁶⁾	18952X2	X2 (2 Adapter)	72837794
3in1 CANBus-Adapter H4-LED	Zubehör H4-LED ⁶⁾	18960X2	X2 (2 Adapter)	72831594



Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer- Genehmigungs- nummer	Lichtfunktion	Zubehör		
						Philips Adapter- Ring ⁶⁾	Philips CANBus- Adapter ⁶⁾	
ADRIA								
Compact, Coral, Matrix, Twin ⁵⁾	B, C	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-	
Compact, Coral, Lido, Matrix, Twin ⁵⁾	B, C N, P	2014 ▶ * 2016 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-	
ALFA ROMEO								
Neu H4-LED	Giulia	105.14, 105.02, 105.06, 105.03, 105.57, 105.48, 105.44, 105.91, 105.85, 105.39, 105.30, 105.26, 105.24, 105.09, 105.03, 105.07	1962 ▶ 1977	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Giulietta	940	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2841	Abblendlicht	-	-
AUDI								
A1 A1 Sportback	8X	2015 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11198	Abblendlicht	-	-	
A3 A3 Sportback	8P 8PA	2003 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 1468	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuch- tung ¹⁾	- -	⁴⁾ -	
A4, S4	B8	2011 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3064	Abblendlicht	-	⁴⁾	

Weitere Modelle ▼



Zubehör

	Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Neu H7-LED	Q2	GA	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16103	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
	Q3	8U, 8U1	2011 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6391	Abblendlicht	-	-
Neu H4-LED	50	86	1974 ▶ 1978	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
AUSTIN								
	Healey Sprite	Healey Sprite MK IV	1966 ▶ 1979	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
AUSTIN, MORRIS								
	Mini Kombi	Mini Kombi, Mini Kombi MK II	1967 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Mini Traveller	Mini Traveller MK II	1968 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Mini Cooper Minor	Mini Minor	1966 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Mini Cooper S	Mini Cooper S	1966 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Mini Van	Mini Van	1970 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Mini Pick Up	Mini Pick Up	1970 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Mini Cooper	Mini Cooper	1966 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
BENTLEY								
	Continental Azure Brooklands Turbo	NZ, SZ	1995 ▶ 2002	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
BMW								
Neu H7-LED	1er (E81/87) 1. Gen Facelift	187, 1K2, 1K4						CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich
	1er Coupe (E82) 1. Gen Facelift	182, 1C	2007 ▶ 2013	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5475	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	-	
	1er Cabrio (E88) 1. Gen Facelift	182, 1C						
	1er (F20/F21) 2. Gen	IK2, IK4	2011 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3132	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
	1er (F20/F21) 2. Gen Facelift	IK2, IK4	2014 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3999	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich	-
	2er Active Tourer (F45)	F2AT, UKL-L	2014 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3680	Abblendlicht	-	-
	2er Gran Tourer (F46)	F2GT, UKL-L	2015 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3680	Abblendlicht	-	-
	3er (E90/E91) 5. Gen	390L, 390X	2005 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X2)	E12 112016	Abblendlicht/ Fernlicht [30 ³⁾]	-	-

Weitere Modelle ▼



							Zubehör	
	Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Neu H7-LED	3er (E90/E91) 5. Gen Facelift	390L, 390X, 3L, 3K, 3K-N1	2008 ▶ 2013	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5518 E4 12663	Abblendlicht Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	CANBus H7-LED (18952X2) CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich
	3er (F30/F31) 6. Gen	3L, 3K, 3K-N1	2011 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E4 15473	Abblendlicht	-	-
	3er (F30/F31) 6. Gen Facelift	3L, 3K, 3K-N1	2015 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4041	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich	-
	3er GT (F34)	3-V	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E4 16619	Abblendlicht	-	-
Neu H7-LED	X3 (F25) 2. Gen	X3, X-N1	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2960	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	-	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich
	X3 (F25) 2. Gen Facelift	X3, X-N1	2014 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3543	Abblendlicht	-	-
BMW (Motorrad)								
	F 650 GS F 700 GS F 800 GS F 800 GS Adventure	E8GS 4G80r	2008 ▶ 2018 2016 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X1)	E1 3571	Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
	R nine T R nine T Pure R nine T Racer R nine T Scrambler R nine T Urban G/S	1N12	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E13 13815	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	4)
	R 1200 GS R 1200 GS Adventure	R12	2004 ▶ 2012	H7-LED (11972U6000X1)	E3 2179	Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
	R 1200 GS R 1200 GS Adventure	R12W	2012 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X1)	E4 16103	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
	R 1250 GS R 1250 GS Adventure	1G13 1G13ind	2018 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1)	E4 16103	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
Neu W5W-LED	G 650 G 650 GS	E650G	2010 ▶ 2015	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E3 2473	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu W5W-LED	G 650 Xmoto G 650 Xchallenge	E65X	2006 ▶ 2010	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E3 2473	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu W5W-LED	MEGAMOTO	RHP2	2006 ▶ 2008	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E3 2473	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-

Weitere Modelle ▼


Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
--------	-----	-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------

BRITISH LEYLAND

Mini Moke	Mini Moke	1968 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Mini	MINI 850 MK II, MINI 850 Mk. II, MINI 1000 MK II, MINI 1275 GT	1968 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Mini Clubman	CLUBMAN	1966 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-

BÜRSTNER

Argos, Brevio, Ixeo, Nexxo, Travel, Travel Van ⁵⁾	2010, 2020 2080 4010, 3010, 4020	2006 ▶ 2014 2008 ▶ 2014 2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Argos, Brevio, Ixeo, Lyseo, Nexxo, Travel ⁵⁾	4010, 4020 5020	2014 ▶ * 2017 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-

CAPRON / PÖSSL

Carado, Solifer, Sunlight ⁵⁾	EG/CF 002	2010 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Carado, CVE, Etrusco, Solifer, Sunlight, Roadcar ⁵⁾	CKF1, CKF2 EG/CVF 001, CRF1, CRC3 CVF2 EG/CF 002	2015 ▶ * 2018 ▶ * 2019 ▶ * 2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-

CARTHAGO

c-Tourer T, chic c-line T ⁵⁾	EG/CF 002	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Malibu, c-Tourer T, chic c-line T ⁵⁾	EG/CF004	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-

CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER, FCA

Jeep Wrangler	TJ, JK	1996 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
---------------	--------	-------------	--------------------------	---------------------------	---	---	---

CITROËN

Berlingo (3. Gen.)	E	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16814	Abblendlicht	-	-
C1 (1. Gen.)	P*****, PG	2005 ▶ 2012	H4-LED (11342U6000X2)	E2 04048	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
			W5W-LED (11961HU60X2)				
C3 (3. Gen.)	S	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16205	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	Typ N (11183X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich
C3 Picasso	SH (SH****) SH	2009 ▶ 2017 2010 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2598	Abblendlicht	-	-
			W5W-LED (11961HU60X2)				
Jumper / Relay (2. Gen.) ⁵⁾	Y	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	Typ P (11182X2)
Jumper / Relay (2. Gen.) Facelift ⁵⁾	Y	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-
Jumpy (2. Gen.) ⁵⁾ Dispatch (2. Gen.) ⁵⁾	X**** X CX G9	2007 ▶ 2016 2007 ▶ 2016 2011 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2)	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
			W5W-LED (11961HU60X2)				

Weitere Modelle ▼


Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
DACIA							
Dokker	SD	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Dokker Pick Up	SD	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Duster (1. Gen.)	SD	2010 ▶ 2013	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2737	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Duster (1. Gen.) Facelift	SD, SR (HSR), SR	2013 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3669	Abblendlicht	-	-
Duster (2. Gen.)	SR	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4583	Abblendlicht	-	-
Lodgy	SD	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Sandero (2. Gen.) Facelift Sandero Stepway (2. Gen.) Facelift	SD, SR(5SR)	2016 ▶ 2021	H7-LED (11972U6000X2)	E9 14211	Abblendlicht	-	-
Spring	DBG	2020 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 11379	Abblendlicht	-	-
DETHLEFFS / PÖSSL							
Advantage, Alfa, Esprit, Globe, Globebus, Magic Edition, Trend ⁵⁾	EG/DF 003 EG/DF 004	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Alfa, Globebus, Just, Pulse, Trend ⁵⁾	EG/DVF 001, EG/ DVC 001 EG/DVP 001	2018 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-
FIAT							
Doblo ⁵⁾	223, 223L	2005 ▶ 2010	H7-LED (11972U6000X2)	E13 1717 (LH) E13 1718 (RH)	Abblendlicht	-	-
Ducato (3. Gen.) ⁵⁾	250	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Ducato (3. Gen.) Facelift ⁵⁾	250	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-
Punto	199	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E9 5876	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
Scudo (2. Gen.) ⁵⁾ Scudo Lecapitaine (2. Gen.) ⁵⁾	270, 270L 270Y	2007 ▶ 2016 2012 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Tipo Aegea	356	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16020	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
500L	199	2012 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E13 13541 E13 13542	Abblendlicht Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
500X	334	2015 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2)	E24 6272	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	-	-

**Neu
H7-LED**
**Neu
H7-LED**

Weitere Modelle ▼


Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
FORD							
Escort (1. Gen.) Escort (2. Gen.)	ATH, AFH	1968 ▶ 1981	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Fiesta (7. Gen.)	JA8 JA8-LPG, JR8	2008 ▶ 2012 2009 ▶ 2012	W5W-LED (11961HU600X2)	E8 4762	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Fiesta (8. Gen.)	JHH JGH	2017 ▶ * 2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E4 25168	Abblendlicht	Typ K (11180X2)	-
Focus (3. Gen.)	DYB	2010 ▶ 2014	W5W-LED (11961HU600X2)	E4 14819	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Focus (4. Gen.)	DEH	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 9147	Abblendlicht	Typ K (11180X2)	-
C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5897	Abblendlicht	-	4)
Grand C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5897	Abblendlicht	-	4)
Galaxy (3. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11640	Abblendlicht	-	-
KA (2. Gen.)	RU8	2008 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E3 2727	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
Mustang I	T 67, T 68, T 69, T 70, T 71, T 72, T 73	1964 ▶ 1973	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Mustang II	T 74, T 75	1973 ▶ 1979	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
S-Max (2. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11640	Abblendlicht	-	-
Tourneo Connect ⁵⁾	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU600X2)	E9 14122	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	- -	- -
Transit Connect ⁵⁾	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU600X2)	E9 14122	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	- -	- -
Neu H7-LED	Transit (7.Gen) ⁵⁾	FAD, FBD, FCD, FDD, FED, FFD	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6892	Abblendlicht	-	-
			W5W-LED (11961HU600X2)				

Weitere Modelle ▼



Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
--------	-----	-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------

HONDA (Motorrad)

	CBF 1000 CBF 1000A	SC58	2006 ▶ 2011	H7-LED (11972U6000X1)	E3 2251	Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
	CBR 1000 RA CBR 1000 RR	SC59	2008 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X1)	E4 0125	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
	CB 1000 R CB 1000 RA	SC60	2008 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E3 2711	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
Neu WSW-LED	CB 1100 A	SC65	2013 ▶ 2022	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 9465	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
	CBR 650 F CBR 650 FA	RC74	2013 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X1)	E4 17802	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
	CB 650 F CB 650 FA	RC75						
Neu WSW-LED	VFR1200X VFR1200XD	SC70	2012 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 16019	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-

HYUNDAI

	Getz	TB TBI	2002 ▶ 2009 2006 ▶ 2009	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 8279	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu WSW-LED	i10 (1. Gen.)	PA PAG	2008 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 2540	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
	i10 (2. Gen.)	IA IA-HME	2013 ▶ 2019 2015 ▶ 2019	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13903	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu WSW-LED	i20 (1. Gen., Facelift)	PB, PBT	2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13497 E13 13518	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu WSW-LED	i20, i20 Active (2. Gen.), i20 Fließheck, Coupé (2. Gen.)	GB, GB-HME	2014 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 14184	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	CANBus H4-LED (18960X2)
	i30 / i30cw (2. Gen.)	GDH, GDH-HME, GDHG5	2011 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6691	Abblendlicht	Typ H (11172X2)	-
	i30 / i30cw (3. Gen.)	PDE Pde	2017 ▶ 2019 2019 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16394	Abblendlicht	Typ H (11172X2)	-

HYMER

	Exsis-t, Rio, Serengeti, Tramp ⁵⁾	EG/HF001	2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
	Compass, Elddis, EXT, Exsis-t, Grand Canyon, Serengeti, Sydney, Rio, Tramp ⁵⁾	EG/HF001 HRC3, EHG250, EHGDUC1, EHG- DUC2	2014 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-

Weitere Modelle ▼



Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
--------	-----	-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------

JAGUAR, DAIMLER

Mark II, 240, 340 250 V8	340	1959 ▶ 1969	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾	-	-
Mark X, 420 G, Daimler DS420 420, Daimler Sovereign	420 G 420 Saloon	1961 ▶ 1992	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾	-	-

JEEP

Renegade	BU	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E24 6268	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾	-	-
----------	----	----------	--------------------------	----------	--	---	---

KAWASAKI (Motorrad)

NINJA 125	BX125A	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E9 6598	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
	BX125B	2020 ▶ *					
NINJA 250SL	BX250A	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E9 6598	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
VULCAN S	EN650D, EN650DA2	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E11 6321	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
	EN650J, EN650JA2	2020 ▶ *					
Z125	BR125K	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E9 6598	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
	BR125L	2020 ▶ *					
Z250SL	BR250E	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E9 6598	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
Z650	ER650H, ER650HA2	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E4 24914	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
ZEPHYR 1100	ZRT 10 A	1992 ▶ 1997	H4-LED (11342U6000X1)	E4 20582	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	-	-

KIA

Cee ´d (2. Gen.)	JD	2012 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6738	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	Typ H (11172X2) Nur für Abblendlicht erforderlich	-
Ceed (3. Gen.)	CD, CDG	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 22079	Abblendlicht	Typ H (11172X2)	-
Picanto (2.Gen.)	TA TA/PL	2011 ▶ 2017 2014 ▶ 2017	H4-LED (11342U6000X2)	E13 13170	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Picanto (3. Gen.)	JA, JA/PL	2017 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!	E13 34505	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
			W5W-LED (11961HU60X2)		Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-

Weitere Modelle ▼



Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Zubehör	
						Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾

KNAUS TABBERT / WEINSBERG / BAVARIACAMP

Box Star, Cosmos, Imperiale, Meteor, Sky Ti, Sky Wave, Sky Traveller, Sport Ti, Sport Traveller, Sun Traveller, Sun Ti, Van Ti ⁵⁾	X250	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
	X250/2, X250/3, X250/4, X250L	2007 ▶ 2014					
	K250/1, K250/2, K250/3, K250/4, K250L	2011 ▶ 2014					
	KYL	2012 ▶ 2014					
Llve Ti, Llve Wave, Main Camp, Sky T!, Sky Traveller, Sky Wave, Sun Ti, Van Ti, Van Tourer, CaraCompact, Edition [Pepper], CaraLoft, CaraSuite, CaraHome ⁵⁾	K250L, K250/1, K250/2, K250/3, K250/4, KYL KYL/1	2014 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-

KTM (Motorrad)

Neu WSW-LED	690 DUKE	KTM 690 Duke	2011 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1)	E9 6200	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
				W5W-LED (11961HU60X2)		Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu WSW-LED	690 DUKE R	KTM 690 Duke	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E9 6200	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
				W5W-LED (11961HU60X2)		Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu WSW-LED	690 SMC R	KTM 690 LC4	2019 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E13 35075	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
				W5W-LED (11961HU60X2)		Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu WSW-LED	690 ENDURO R	KTM 690 LC4	2019 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E13 35075	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
				W5W-LED (11961HU60X2)		Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
	1290 SUPERDUKE R 1290 SUPERDUKE SE	KTM Superduke	2013 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1)	E4 17086	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾]	-	-

LADA, VAZ, OAO, AVTOAZ, PJSC

	Niva Taiga 4x4, 4x4 Urban	VAZ 2121, 2121DE, 2121A, 212140, 212140 NIVA, 2121, 2121**, 2121***DA, M2121, N2121, MZ2121, NZ2121, MU2121, MU2131, M2131	1980 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu H4-LED	Schiguli, VAZ 2101, 1200S, 1300, 2101 Schiguli, 2102	VAZ 2101, VAZ 2102	1980 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-

LAND ROVER

	Defender 90 Defender 110 Defender 130	LD	1996 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Range Rover (1. Gen.)	Range Rover	1970 ▶ 1996	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-

Weitere Modelle ▼


Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
LAND ROVER, ROVER, BRITISH LEYLAND							
Land Rover 88	LR 88/oP, LR 88/dP, LR 88/dP, LR 88/oL, LR 88/dZ, LR 88/oZ, LR 88 OL 3, LR 88 DL 3, LR 88 OP 3, LR 88 DP 3	1970 ▶ 1984	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Land Rover 109	LR 109/oP, LR 109/dP, LR 109/oL, LR 109/dL, LR 109/oZ, LR 109/dZ, LR 109 OP 3, LR 109 OL 3, LR 109 DP 3, LR 109 DL 3	1970 ▶ 1984	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
LEYLAND INNOCENTI							
Mini	Mini B38, Mini B39	1974 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
LMC							
Breezer, Cruiser, Liberty ⁵⁾	FI-70/156 FK-70/156 FI-2007/46	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014 2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Carado, Cruiser, CVE, Element, Etrusco, Grand Breezer, Innovan, Solifer, Sunlight, V643 ⁵⁾	FI-2007/46, 2007/46-3FK, C-2007/46, LVF2	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-
MASERATI							
Mistral	AM 109	1963 ▶ 1970	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
MAZDA							
MX-5 (1. Gen.)	NA	1989 ▶ 1998	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
RX-7 (1. Gen.)	SA2	1979 ▶ 1985	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
2 (3.Gen.)	DJ1	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14125	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
MERCEDES-BENZ							
A-Klasse (W 176)	176, 176 AMG 245 G, 245 G AMG	2012 ▶ 2014 2012 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3255	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
A-Klasse (W/V 177)	F2A	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 9130	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich	-
B-Klasse (W 246)	246, 245G	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2994	Abblendlicht	Typ E (11178X2)	-
B-Klasse (W 246) Facelift	245G	2014 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3748	Abblendlicht	Typ E (11178X2)	-
B-Klasse (W 247)	F2B	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 9647	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
C-Klasse (W/S/C 204, Facelift)	204, 204K	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2950	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	Typ E (11178X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich	CANBus H7-LED (18952X2) Nur für Abblendlicht erforderlich
C-Klasse (W/S 205)	204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG	2014 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3528	Abblendlicht	Typ E (11178X2)	-

Weitere Modelle ▼



							Zubehör	
	Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Neu W5W-LED	Citan (W415, 1.Gen.)	X	2012 ▶ 2021	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E11 5814	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
	CLA (C/X 117)	117 245 G	2013 ▶ 2014 2013 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3326	Abblendlicht	Typ E (11178X2)	-
	GLC (X/C 253)	204 X	2016 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E4 18438	Abblendlicht	-	-
Neu	Sprinter (W 901-905) 1.Gen Facelift ⁵⁾	902.6 KA, 903.6 KA, 904.6 KA, 902.6, 903.6, 904.6, 904.6/4x4, 904.6 KA/4x4, 903.6/4x4, 903.6 KA/4x4, 903.6 P, 905.6 P, C, D, E	2000 ▶ 2007	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 1524 (LH) E1 1525 (RH)	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
	Sprinter (W 906) 2.Gen ⁵⁾ Sprinter James Cook (W 906) 2.Gen ⁵⁾	906 OK 30, 906 OK 35, 906 OK 50, 906 KA 30, 906 KA 35, 906 KA 50, 906 OK 35/4x4, 906 KA 35/4x4, 906 OK 50/4x4, 906 KA 50/4x4, 906 PD 35, 906 AC 30, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906 AX 35 G, 906BA30, 906BB30, 906BA35, 906BA35/4x4, 906BA35G, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BA35G, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BB35G, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4	2006 ▶ 2013	H7-LED (11972U6000X2)	E4 10881	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	Typ P (11182X2) Nur für Fernlicht erforderlich	2x CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht sind jeweils 2 CANBus-Adapter erforderlich!
Neu	V-Klasse (W477) ⁵⁾ Vito (W447) ⁵⁾ Vito Tourer (W447) ⁵⁾ Marco Polo (W447) ⁵⁾	639/2, 639/4, 639/5	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3655	Abblendlicht	Typ A (11184X2)	-
	190 (W201)	201, 201E	1982 ▶ 1993	H4-LED (11342U6000X2)	E1 34575 (LH) E1 34576 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	-	-

MERCEDES-BENZ / DAIMLER-BENZ

R 107 SL Cabriolet C 107 SLC Coupé	107	1971 ▶ 1989	H4-LED (11342U6000X2)	E4 9 (LH) E4 10 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [45 ³⁾]	-	-
---------------------------------------	-----	-------------	--------------------------	-------------------------	--	---	---

MERCEDES-BENZ / DAIMLER-BENZ/ DAIMLER/STEYER-DAIMLER-PUCH

G-Klasse	460.2, 460.3, 461.4, 463 D, 463, 461, 461N, 461NN, 461N2	1979 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
----------	--	-------------	--------------------------	----------------------	---	---	---

MG

MGB Roadster	MG B - 1800	1962 ▶ 1980	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	-	-
MGB GT	MG B-GT-Coupe	1965 ▶ 1980	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	-	-
MGC, MGC GT	MGC	1967 ▶ 1970	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	-	-
Midget	Midget MK III	1966 ▶ 1979	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	-	-

Weitere Modelle ▼


Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
MINI							
MINI MINI Cabrio	R50, MINI, MINI-N	2001 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X2)	E1 1808	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	-	-
MITSUBISHI							
Space Star/ Mirage (1. Facelift)	A00	2016 ▶ 2019	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 16195	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu W5W-LED Space Star/ Mirage (2. Facelift)	A00	2019 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 27297	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
MITSUBISHI, MMC							
Pajero (1. Gen.)	L 040	1982 ▶ 1991	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
MORGAN							
Plus 8, +8	Plus 8	1968 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
4/4 Plus 4, Plus 4 Sport, Plus 4 Super Sport	1800, 2000, 4/4, 1600	1998 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Roadster, Roadster Sport	3000	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
NISSAN							
Juke	F15 F15-LPG F15M	2010 ▶ 2014 2012 ▶ 2014 2013 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E8 5540 E4 14492	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu W5W-LED Micra (4. Gen. Facelift)	K13, K13-LPG, K13M	2014 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 11032	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
OPEL / VAUXHALL							
Astra (J, 4. Gen.)	P-J	2009 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer	P-J/SW	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer Van	P-J/SW/V	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Van	P-J/V	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
Astra (K, 5. Gen.)	B-K	2015 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11834	Abblendlicht	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbau- anweisung beachten!
Astra (K, 5. Gen.) Sports Tourer	B-K	2015 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11834	Abblendlicht	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbau- anweisung beachten!

Weitere Modelle ▼



Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Zubehör	
						Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Crossland X	P7 Monocab C	2017 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16429	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	-	-
Karl	D-A	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Karl Rocks	D-A	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Viva	D-A	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Mokka (A)	J-A	2012 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E13 13562	Abblendlicht	-	-
Movano C (3. Gen.)	Y	2021 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-
Zafira Tourer (3. Gen. Facelift)	P-J/SW, P-J/SW/V	2016 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4238	Abblendlicht	Typ E (11178X2)	-

PEUGEOT

308 (2. Gen.)	4*****, L	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6252	Abblendlicht	-	-
308 (2. Gen.) Facelift	L	2017 ▶ 2021	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6284	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
3008 (1. Gen., Facelift)	0U	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E2 13023	Abblendlicht	Typ N (11183X2)	CANBus H7-LED (18952X2)
Boxer (2. Gen.) ⁵⁾	Y	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
Boxer (2. Gen.) Facelift ⁵⁾	Y	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Abblendlicht	-	-
Expert ⁵⁾	X*****, X G9	2006 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Partner (1. Gen.) ⁵⁾ Ranch (1. Gen.) ⁵⁾	M59, G*KFW*, G*NFU*, G*WJY*, G*RHV* M 59 GL, M 59 GN G*9HX*, G*9HW*	2002 ▶ 2009 2003 ▶ 2009 2005 ▶ 2009	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 9849	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-

Neu
W5W-LED

PIAGGIO (Motorrad)

Beverly M69100	M69	2010 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1)	E13 12536	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
Beverly M69200	M69	2010 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1)	E13 12536	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
Beverly M69300	M69	2010 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1)	E13 12536	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
Beverly M69400	M69	2010 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1)	E13 12536	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-

RAPIDO, FIAT

Rapido, Esterel, Itineo ⁵⁾	250***** / A	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) E3 2448 (LH)	Abblendlicht	-	-
---------------------------------------	--------------	-------------	--------------------------	------------------------------	--------------	---	---

RENAULT

Clio (4. Gen., Facelift)	R	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3362	Abblendlicht	-	-
Kangoo (2. Gen.) Kangoo BE BOP Kangoo Z.E.	W, KW, FW	2008 ▶ 2012	H4-LED (11342U6000X2)	E13 2442	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	-	-
Kangoo (2. Gen. Facelift) Kangoo Z.E. Kangoo Z.E. H2	W, KW, FW	2013 ▶ 2020	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E11 5827	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-

Weitere Modelle ▼



						Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Megane (3. Gen./ 3. Gen 1. Facelift)	Z	2008 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2538	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu Megane (3. Gen. 2. Facelift)	Z	2014 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3674	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
Megane (4. Gen.)	RFB	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11935	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	Typ I (11179X2) Nur für Abblendlicht erforderlich	-
Twingo (2. Gen. Facelift)	N	2012 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2)	E9 6447	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
ROLLS-ROYCE							
Corniche	NZ, SZ	1995 ▶ 2002	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
ROVER							
Mini	Mini MK II, XN	1975 ▶ 2000	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
SACHSENRING							
Trabant P 601	P 601, Trabant P 601 A, Trabant P 601 L	1966 ▶ 1990	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
SEAT							
Ibiza (4. Gen. Facelift) Ibiza ST	6J, 6JN	2012 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 5788	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu Leon (3.Gen.)	5F	2012 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E9 14064	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
Neu Leon (3.Gen., Facelift)	5F	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 14220	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
Mii Mii Electric	AA, AAE, AAN	2012 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3215	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	-	-
SKODA							
Citigo	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2017	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3192	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Octavia (3. Gen.)	5E	2012 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3340	Abblendlicht	-	-
Octavia (3. Gen., Facelift)	5E	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4337	Abblendlicht	-	-
Neu W5W-LED Yeti	5L	2009 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2646	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
SMART							
Fortwo (3. Gen.) Forfour (2. Gen.)	451	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E9 11392	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	-	-
Fortwo (3. Gen.) Forfour (2. Gen.)	451	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E9 11294	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-

Weitere Modelle ▼


Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
--------	-----	-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------

SUZUKI

Swift (5. Gen. Facelift)	NZ	2013 ▶ 2017	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 12913	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Swift (6. Gen.)	AZ	2017 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 24687	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	-	-
LJ80 Samurai, SJ, SJ410, SJ413 SJ 410K Samurai, SJ	LJ80 SJ40, SJ, SJ40V SJ40T SUZUKI SJ, SJ	1981 ▶ 2004	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-

SUZUKI (Motorrad)

DL1000 V-Strom	DD WDD0	2014 ▶ 2019 2016 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13829	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
DL650 V-Strom	WC70	2016 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13829	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
DL650U V-Strom	WC71	2016 ▶ *	H7-LED (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13829	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
GLADIUS	WVCX	2009 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E11 5310	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
GSX-S750	WC50	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 24961	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
GSX-S750W	WC51	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 24961	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
GSX-S750U	WC52	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 24961	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
INTRUDER C800	WVBM	2005 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 9465	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
INTRUDER C1500	C1	2012 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 9465	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
SFV650 SFV650U SFV650A SFV650UA	WVCX	2009 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E11 5310	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
VL800 VL800U VL800B VL800BUE VL800C VL800CUE	WVBM	2005 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 9465	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-

Weitere Modelle ▼



							Zubehör	
	Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Neu WSW-LED	VL1500	WVAL	2004 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) WSW-LED (11961HU60X2)	E13 9465	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu WSW-LED	VL1500	C1	2012 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1) WSW-LED (11961HU60X2)	E13 9465	Abblendlicht/ Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-

TOYOTA

Neu	Corolla	KE30	1974 ▶ 1979	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu	Cressida	RX3, RX 3 K	1973 ▶ 1992	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu	HiAce	H2, H5	1977 ▶ 1989	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu	Land Cruiser	J6, J7	1981 ▶ 2006	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu	LiteAce	M2G, M2	1979 ▶ 1986	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu	Starlet	KP6	1978 ▶ 1984	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Neu	Starlet Kombi	KP6 K	1978 ▶ 1984	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
	Yaris (2. Gen.)	XP9(a), XP9F(a) XP9F(a)MS1	2005 ▶ 2011 2010 ▶ 2011	H4-LED (11342U6000X2) WSW-LED (11961HU60X2)	E2 08700	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
	Yaris (3. Gen.)	XP13M(a), XP13N(a), XP13M(a) MS1	2010 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2) WSW-LED (11961HU60X2)	E13 13140	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
	Yaris (3.Gen., 2.Facelift)	XP13M(a), XP13N(a)-TMG, XP13M(a), XP13M(a)/N	2017 ▶ 2020	H4-LED (11342U6000X2)	E13 13140	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-

TRIUMPH (Motorrad)

Neu WSW-LED	STREET SCRAMBLER	DC03, DC03R	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) WSW-LED (11961HU60X2)	E9 11895	Abblendlicht/ Fernlicht [10 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu WSW-LED	STREET TWIN	DP03, DP03R	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) WSW-LED (11961HU60X2)	E9 11895	Abblendlicht/ Fernlicht [10 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
Neu WSW-LED	SPEED TWIN	DD01	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) WSW-LED (11961HU60X2)	E9 11895	Abblendlicht/ Fernlicht [10 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-
	Tiger 1050	115NG	2006 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X1)	E9 1270	Abblendlicht	-	-

Weitere Modelle ▼



Zubehör

Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
--------	-----	-----------------------	-----------	---------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------

TRIUMPH, STANDARD, BRITISH LEYLAND

Triumph TR 5	Triumph TR 5	1967 ▶ 1969	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Triumph TR 6	TR 6	1969 ▶ 1976	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Triumph TR 7	TR 7	1976 ▶ 1980	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Triumph Spitfire	Spitfire MK 3, Spitfire MK IV	1967 ▶ 1980	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-

VW

914	47	1969 ▶ 1976	H4-LED (11342U6000X2)	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	-	-
Beetle Beetle Dune	16	2011 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3203	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	-	-
Caddy 1	14D	1979 ▶ 2007	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Neu Derby	86, 86C	1977 ▶ 1985	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Golf 1	17, 17 CK	1974 ▶ 1983	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Golf 1 Cabrio	155	1979 ▶ 1993	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Golf 2	19 E, 19 E-299, 19EL	1983 ▶ 1992	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Neu W5W-LED Golf 3 Golf 3 Variant Golf 3 Cabrio	1HX0, 1HX0F, 1HX1, 1HX0E, 1HX1, 1HX1, 1EXO	1991 ▶ 1999	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 44464 (LH) E1 44465 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [50 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu Golf 4	1J	1997 ▶ 2006	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 761 E9 5163	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-
Neu Golf 6 Golf Cabrio 6	1K, 1KM 1K	2008 ▶ 2013 2011 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E8 4816 E9 5813 E8 4816 E9 5813	Abblendlicht Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	Typ A (11184X2) Typ D (11176X2)	- -
Golf 7, Golf 7 Variant	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2012 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E8 7169 E9 6765	Abblendlicht Abblendlicht	Typ A (11184X2) Typ D (11176X2)	- -
Golf 7 (Facelift) Golf 7 Variant (Facelift)	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2017 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E8 8526	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
Golf Sportsvan	AUV 1 KM	2014 ▶ 2017 2015 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11342	Abblendlicht	Typ D (11176X2)	-

Weitere Modelle ▼



						Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Käfer	11, 13	1967 ▶ 2004	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Käfer Cabriolet	15	1967 ▶ 1980	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Kurierwagen (Typ 181/182)	18, 18 - 63	1969 ▶ 1980	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
LT (1. Gen.) ⁵⁾	283 CF, 283, 281 CH, 281, 281 CG, 283 CG, 291 CH, 291, 293 CH, 293, 291 CG, 293 CG, 281-363 CH, 281-363 CG, 281-363, 291-512, 293-512, 293-909	1975 ▶ 1985	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Passat B6	3C	2005 ▶ 2010	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5507	Abblendlicht	Typ I (11179X2)	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
Passat B7 (Facelift)	3C	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3058	Abblendlicht	-	-
Passat B8	3C	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11464	Abblendlicht	-	-
Neu Polo (1. Gen.)	86	1975 ▶ 1981	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Neu Polo (2. Gen.)	86C	1981 ▶ 1989	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	-	-
Neu Polo (2. Gen., Facelift)	86C, 86CF	1989 ▶ 1994	H4-LED (11342U6000X2)	E1 44449 (LH) E1 44450 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	-	-
Polo (5. Gen.)	6R	2009 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2)	E9 5856	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	-	-
Polo (5. Gen., Facelift)	6R	2014 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E8 6879	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	Typ P (11182X2)	-
PoloCross, CrossPolo	6R	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2714	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	Typ P (11182X2)	-
Neu Sharan (2.Gen)	7N	2010 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2581	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	Typ D (11176X2) Nur für Abblendlicht erforderlich	-
Tiguan (1. Gen.)	5N	2007 ▶ 2011	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2393	Abblendlicht	Typ P (11182X2)	-
Tiguan (1. Gen.) Facelift	5N	2011 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3175	Abblendlicht	Typ A (11184X2)	-
Tiguan (2. Gen.)	5N	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4116	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	Typ E (11178X2) Nur für Abblendlicht erforderlich	-
Neu Touran (1. Gen., 2. Facelift)	1T, 1t	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2855	Abblendlicht	Typ D (11176X2)	-
Touran (2. Gen.)	1T	2015 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3985	Abblendlicht	Typ D (11176X2)	-

Weitere Modelle ▼



						Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Philips Adapter-Ring ³⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
T-Cross	C1	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 22186	Abblendlicht	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
T-Roc	A1	2017 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16552	Abblendlicht	Typ D (11176X2)	-
T2 Bus ⁵⁾ T2 Transporter ⁵⁾	21 F, 26, 28, 23, 22, 21, 22	1967 ▶ 1979	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
Neu T3 Transporter ⁵⁾ T3 Kombi ⁵⁾ T3 Bus ⁵⁾ T3 Caravelle ⁵⁾ T3 California ⁵⁾	245, 251, 253, 255, 253-135, 253-609, 253-299, 255-299, 251-299, 245-299, 253-6-299, 247, 247-299	1979 ▶ 1992	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565 E1 34482 (LH) E1 34483 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾ / 17,5 ³⁾]	-	-
Neu T4 Transporter ⁵⁾ T4 Multivan ⁵⁾ T4 California ⁵⁾ T4 Caravelle ⁵⁾	70X0A, 70X0D, 70X0B, 70X0BL, 70X0BN, 70X1B, 70X1A, 70X1D, 70X1BL, 70X0C, 70X1C, 70X02C, 70X12C, 70X02BN, 70X02D, 70X02A, 70X12A, 70X12D, 7DB	1990 ▶ 2003	H4-LED (11342U6000X2)	E1 44437 (LH) E1 44438 (RH) E9 5082	Abblendlicht / Fernlicht [50 ³⁾ /50 ³⁾]	-	-
T5 Caravelle ⁵⁾ T5 California ⁵⁾ T5 Multivan ⁵⁾ T5 Transporter ⁵⁾	7HM, 7HC, 7HCA, 7HMA, 7HK, 7J0	2003 ▶ 2009	H4-LED (11342U6000X2) Unbedingt Hinweis zur Verwendung beachten! W5W-LED (11961HU60X2)	E1 1366	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	- -	- -
Neu T5 Caravelle (Facelift, T5.2) ⁵⁾ T5 California (Facelift, T5.2) ⁵⁾ T5 Multivan (Facelift, T5.2) ⁵⁾ T5 Transporter (Facelift, T5.2) ⁵⁾	7HC, 7HMA, 7J0	2009 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2) H4-LED (11342U6000X2) Unbedingt Hinweis zur Verwendung beachten! W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2707 E1 2705 E1 2705	Abblendlicht Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	Typ D (11176X2) -	CANBus H7-LED (18952X2) 4) Spezielle Einbau- anweisung beachten! -
Neu T6 Caravelle (Facelift, T6.1) ⁵⁾ T6 California (Facelift, T6.1) ⁵⁾ T6 Multivan (Facelift, T6.1) ⁵⁾ T6 Transporter (Facelift, T6.1) ⁵⁾	7HC, 7HMA, 7J0	2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 22767	Abblendlicht	-	-

Hinweis für VW T5: einige Modelle wurden werksseitig trotz identischer Scheinwerfergenehmigungsnummer nicht mit H4 sondern mit H7 Halogenlampen ausgestattet. Bitte prüfen Sie unbedingt vor dem Kauf der H4-LED direkt den verbauten Halogen Lampentyp. Die Zulassung der Philips Ultinon Pro6000 H4-LED gilt ausschließlich bei verbautem H4-Lampentyp.

Typ 3 (1500 / 1600)	31	1961 ▶ 1973	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
up! e-up! cross up!	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3149	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	-	-
up! (Facelift) e-up! cross up! up! GTI	AA, AAN	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E8 8227	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	-	7) Spezielle Einbau- anweisung beachten!

Weitere Modelle ▼



Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Lampentyp	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Lichtfunktion	Zubehör	
						Philips Adapter-Ring ⁵⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
VW, MAN-VW, ARGE VW-MAN							
6.90 F 8.136 F 8.90 F 9.136 F	6.90 F 8.136 F 8.90 F 9.136 F	1979 ▶ 1987	H4-LED (11342U6000X2)	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	-	-
WESTFALIA, RAPIDO							
Jules Verne ⁵⁾	639 639/5	2016 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3655	Abblendlicht	Typ A (11184X2)	-
YAMAHA (Motorrad)							
MT-07 MT07A	RM17, RM18	2016 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X1)	E4 17394	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
MT-07 MT07A MTN690-A	RM17, RM18	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1)	E4 17066	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
MT-09	RN29	2013 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X1)	E4 17066	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	-	-
Neu W5W-LED MTM850 XSR900	RN43	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 8785	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	- -	- -
Neu W5W-LED YZF-R1	RN12	2003 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 8996	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	- -	- -
YAMAHA, MBK (Motorrad)							
Neu W5W-LED XSR700	RM11, RM12	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 8785	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	- -	- -
Neu W5W-LED MTM690 MTM690D	RM36, RM37	2021 ▶ *	H4-LED (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 8785	Abblendlicht/ Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	- -	- -

Rechtlicher Hinweis: Sie selbst sind für die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte laden Sie das Zulassungsdokument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. **Weitere Informationen über die Zulassung in Ihrem Land unter philips.com/LED-Strassenzulassung**

- ¹⁾ Hinweis W5W-LED: Die Innenraumbeleuchtung des Fahrzeugs unterliegt, anders als die äußeren Lichtfunktionen, keiner gesetzlichen Beschränkung hinsichtlich Fahrzeugmodell oder Lichtfunktion. Hier kann die W5W-LED frei, überall dort wo anwendbar, als Austauschlichtquelle verwendet werden.
- ²⁾ Das Baujahr ist nicht genehmigungsrelevant und dient lediglich zur Orientierung.
* entspricht Produktionsende
- ³⁾ Die angegebene Fernlichtkennzahl [I_v] mit H4-LED bzw. H7-LED weicht von der Angabe auf dem Scheinwerfer ab. Die zulässige Summe der Fernlichtkennzahlen aller Fernlichtscheinwerfer darf 100 nicht überschreiten.
- ⁴⁾ Im Falle einer Fehlermeldung ist der Einsatz des optionalen CANbus erforderlich.
- ⁵⁾ Es sind ebenfalls die Fahrzeuge (SO.KFZ Wohnmobil und weitere Klassen / Aufbauarten) freigegeben, deren Scheinwerfer der aufgeführten UN(ECE) Typgenehmigung entsprechen und auf Basis des genannten Basis-Fahrzeugs eine Mehrstufigenehmigung erhalten haben.
- ⁶⁾ Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur wenn sie da, wo erforderlich mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird.
- ⁷⁾ Für Fahrzeugmodelle mit fehlerhafter Abbiegelichtfunktion ist der Einsatz des optionalen CANbus erforderlich.

