

PHILIPS

Ultinon Pro6000 LED



Vypněte halogenové
žárovky,
**zapněte LED
žárovky**



Objevit

Ultinon Pro6000 LED

2
roky

+1
rok
prodloužená
záruka



Proměňte noc v den s novým Philips Ultinon Pro6000 LED.


Pouhou výměnou žárovek ve vašich halogenových světlometech můžete nyní přejít na naši osvědčenou, bezpečnou, schválenou technologii LED a zažít průlomový jas, jakmile vyrazíte. Vše, co potřebujete vědět o výměně halogenových žárovek za LED žárovky, najdete stručně a přehledně na následujících stránkách a podrobné informace naleznete kdykoli na webu www.philips.cz/LEDshomologace.



Jak zkontrolovat schválení, si můžete prohlédnout na straně 6

Philips Ultinon Pro6000 LED

Vyměňte světla a přejděte na **LED osvětlení schválené pro silniční provoz**¹



Rozsáhlé testování provedené ve spolupráci s TÜV Süd potvrdilo vysoký výkon a kompatibilitu žárovek LED **Philips Ultinon Pro6000** a umožnilo Ministerstvu Dopravy České Republiky udělit těmto produktům silniční schválení. Schválení bylo uděleno v souladu se zákonem č. 56/2001, § 80 formou uznání technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla a platí pro použití na vybraných modelech vozidel v ČR

**Automobilové LED
čipy od Lumileds, výběr
předních výrobců vozidel**



**Až o 230% jasnější
světlo² a optimální
rozložení paprsku**



**5800K denní bílé
světlo pro maximální
pohodlí očí**



**Vysoce kontrastní
rozložení světla
znamená dřívější
rozpoznání nebezpečí
a dopravních značek**



**Technologie SafeBeam
zajišťuje jízdu bez
oslnění**



**Spolehlivý
a dlouhotrvající
výkon díky inovativní
technologii chlazení
AirBoost**



**Schváleno pro více než
100 modelů vozidel
v ČR**



**Výrazný bílý LED vzhled
světlometu**



**Mimořádní životnost
až 3000 hodin, 6-krát
delší³ než u halogenů**



<https://www.philips.cz/LEDshomologace>



Informace o produktech a objednávkách

Typ	V	W	Socket	Beschreibung	Anwendung ¹	Bestellnummer	Verpackung	GOC
H4-LED	12	18	P43t-38	Ultinon Pro6000 H4-LED	Potkávací/dálková světla	11342U6000X2	X2 (2 lampy)	01365131
H7-LED	12	15	PX26d	Ultinon Pro6000 H7-LED	Potkávací/dálková světla	11972U6000X2	X2 (2 lampy)	01361331

Záruční podmínky: Platí pouze pro výrobní vady a nekomerční použití. Zaregistrujte se do 3 měsíců od nákupu a získáte prodlouženou záruku. Další informace naleznete na adrese [philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty). ¹ Právní upozornění: Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů. Philips Ultinon Pro6000 LED je povolen pouze pro vybrané modely vozidel a funkce osvětlení. Stáhněte si dokument o schválení typu a uschovejte jej ve vozidle. Schválené modely vozidel a další informace o schváleních ve vaší zemi naleznete na adrese www.philips.cz/LEDshomologace. ² V porovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky. ³ Ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami.

Průlomový jas

Díky chytrému příslušenství jsou nyní LED žárovky k dispozici pro ještě více modelů vozidel!



LED adaptérové kroužky
LED adaptér sběrnice CAN



Každé vozidlo je jiné! To platí i pro světlomety. Abychom dále zvýšili kompatibilitu naší LED technologie, vyvinuli jsme chytré příslušenství pro bezproblémovou instalaci, takže nyní můžete do svého vozidla přidat převratné LED osvětlení. Naše kroužky **adaptéru LED** zajišťují bezpečnou montáž LED žárovky v mnoha objímkách světlometů a **adaptér LED CANBus** eliminuje falešné varovné zprávy na palubní desce.


LED adaptérové kroužky



LED adaptér sběrnice CANbus



**Bezpečná instalace a kompatibilita
s ještě více modely vozidel¹**



**Zabraňuje falešným zprávám
na palubní desce**



Popis	Aplikace ¹	Číslo produktu	Obal	GOC
Adapter-Ring Typ A	H7-LED	11184X2	X2 (2 kroužky)	02009331
Adapter-Ring Typ D	H7-LED	11176X2	X2 (2 kroužky)	01681231
Adapter-Ring Typ E	H7-LED	11178X2	X2 (2 kroužky)	01679931
Adapter-Ring Typ H	H7-LED	11172X2	X2 (2 kroužky)	01630031
Adapter-Ring Typ I	H7-LED	11179X2	X2 (2 kroužky)	01683631
Adapter-Ring Typ K	H7-LED	11180X2	X2 (2 kroužky)	01675131
Adapter-Ring Typ N	H7-LED	11183X2	X2 (2 kroužky)	01636231
Adapter-Ring Typ P	H7-LED	11182X2	X2 (2 kroužky)	01677531
CANBus Adapter	H7-LED	18952C2	C2 (2 adaptéry)	05064994
Nový CANBus Adapter	H4-LED	18960C2	C2 (2 adaptéry)	39809094

Najít to správné příslušenství je tak snadné

**Navštivte náš seznam
kompatibility**



**Zkontrolujte homologaci
a najdete správné příslušenství**



**Postupujte podle pokynů krok za krokem
pro bezproblémovou instalaci**



www.philips.cz/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list

¹ Philips Ultinon Pro6000 LED je povolena pouze pro použití v ulicích, pokud je instalována s originálním příslušenstvím Philips. Pomocí seznamu kompatibility zkontrolujte, zda je pro vaše vozidlo potřeba další příslušenství. Více informací na www.philips.cz/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list


Jak **zkontrolovat seznam schválených vozů** a kde najít osvědčení o schválení typu technické způsobilosti.



Je uveden model vašeho vozidla?

Zkontrolujte, zda je váš model vozidla uveden v seznamu kompatibility a zda je pro instalaci nutné další příslušenství. Seznam je vždy k dispozici online na adrese

www.philips.cz/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list



Je uvedeno číslo schválení světlometu?

Zkontrolujte, zda je homologační číslo světlometu na seznamu kompatibility. Má tvar: **XX**: 1-2místné číslo, **YYYYY**: 4-5místné číslo

Poznámka: Jediným faktorem schválení je shoda se schválením čísla světlometu. Údaje o vozidle se používají pouze pro zjednodušenou identifikaci vozidla.



Kupte si produkt u vybraného prodejce.

Kroky po zakoupení lampy:



Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla stáhněte si ji a mějte ji vždy ve svém vozidle.



Nalepte homologační nálepkou, která je součástí balení, pod kapotu na těleso světlometu. Naskenujte QR kód v horní části balení a ověřte pravost produktu.

Vytiskněte si schvalovací dokument a vozte jej vždy ve svém vozidle.



Nainstalujte si do auta žárovky.

Philips Ultinon Pro6000 LED se velmi snadno instalujete sami s trochou zručnosti. Chcete-li to provést, postupujte podle našich **pokynů krok za krokem** (součástí balení).



Byla splněna všechna zákonná kritéria, užij si jízdu!

Podrobnější **informace o silničním osvětlení**, které vyhovuje dopravním předpisům, naleznete kdykoli online na adrese:


www.philips.cz/LEDshomologace



Philips Ultinon Pro6000 LED



Světelný tok²



Barevná
teplota



Lehký
na oko




Životnost



Až

x6



Obrázky jsou pouze ilustrativní. Právní upozornění: Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů. Philips Ultinon Pro6000 LED je povolen pouze pro vybrané modely vozidel a funkce osvětlení. Nalepte homologační nálepkou, která je součástí balení, pod kapotu na těleso světlometu. Schválené modely vozidel a další informace o schváleních ve vaší zemi naleznete na adrese <https://www.philips.cz/LEDshomologace>. 2 V porovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky

Všechna práva vyhrazena. Značka Philips a Philips logo jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. Technické změny vyhrazeny.

