

# PHILIPS

LED work light  
Xperion 6000 Flood

## Luce da lavoro LED Philips Xperion 6000 Flood

Luce LED multifunzione

La luce da lavoro multifunzione Philips Xperion 6000 Flood combina una luce a intensità regolabile da 1000 lumen con un fascio luminoso focalizzato. Facilmente regolabile tramite una manopola intelligente per lo zoom o con il rilevamento del movimento. Resistente agli urti e all'acqua, questa lampadina è costruita per durare.

### Potente luce LED con molteplici funzionalità

- Illumina un'ampia area con la **luce da lavoro regolabile da 1000 lm**
- Luce mirata con **faretto da 250 lm**

### Manopola smart-zoom per controllare facilmente la luce

- Regola la luce passando da una luminosità intensa a una luminosità mirata semplicemente ruotando una rotella

### Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione


- Una singola carica fornisce energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro: fino a 22 ore in modalità Eco, 3 ore in modalità Boost e 9 ore con il fascio da faretto.

### Design intelligente, ergonomico e versatile

- Rilevamento del movimento per il controllo a distanza
- Accessori versatili per il fissaggio su qualsiasi superficie
- Ricaricabile con micro-USB-C e docking station
- Caricabatterie per ricaricare altri dispositivi

### Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)



L x l x H (mm) 140 x 90 x 60



1.000 lm  
Lampada da lavoro



Faretto da  
250 lm



Illuminazione  
attenuata



LUCE  
diffusa



Impostazioni di  
luce memoria



Rilevamento  
dei movimenti



Caricabatterie



Apertura  
fascio  
luminoso  
(100°)



Tempo di  
funzionament  
o (3 ore/9  
ore)



Tempo di  
ricarica  
(<4,5 ore)



Ricarica  
USB-C

# Dati sui prodotti e informazioni sulla consegna



Confezione	Denominazione Philips	Riferimento	EAN1	EAN3	GOC	MOQ
x1	LED WSL Flood X60FL X1	X60FLX1	8719018019097	8719018019103	1909731	6

Descrizione	Livelli	Q.tà	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Luce da lavoro LED Philips Xperion 6000 Pillar X60PILLX1	Livello 1 (Scatola singola)	1 unità	12	6,3	15	0,5756
	Livello 3 (Scatola esterna)	6 unità	26	17	21,5	3,72
	Livello 4 (Pallet)	84 unità	100	120	140	50

2021 © Lumileds Holding B.V. All rights reserved.  
 The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
 Specifications are subject to change without notice.

