

**PHILIPS**

Ultinon Pro6000 LED



# Liste de compatibilité **Philips Ultinon Pro6000**

Mise à jour : 13.02.2023



# Liste de compatibilité Philips Ultinon Pro6000

Mise à jour : 13.02.2023

Consultez régulièrement  
la liste disponible sur :  
[Philips.com/roadlegal-EU](https://Philips.com/roadlegal-EU)



## Informations de commande

Description	Utilisation	Code article	Quantité / Emballage	Référence – GOC
Ultinon Pro6000 H4-LED	Feu de croisement/ Feu de route	11342U6000X2	X2 (2 lampes)	01365131
Ultinon Pro6000 H7-LED	Feu de croisement/ Feu de route	11972U6000X2	X2 (2 lampes)	01361331
Ultinon Pro6000 W5W-LED	Feu de position / Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	11961HU60X2	X2 (2 lampes)	01638630
Anneau de connexion Type A	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11184X2	X2 (2 anneaux)	02009331
Anneau de connexion Type D	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11176X2	X2 (2 anneaux)	01681231
Anneau de connexion Type E	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11178X2	X2 (2 anneaux)	01679931
Anneau de connexion Type H	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11172X2	X2 (2 anneaux)	01630031
Anneau de connexion Type I	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11179X2	X2 (2 anneaux)	01683631
Anneau de connexion Type K	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11180X2	X2 (2 anneaux)	01675131
Anneau de connexion Type N	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11183X2	X2 (2 anneaux)	01636231
Anneau de connexion Type P	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	11182X2	X2 (2 anneaux)	01677531
Adaptateur CANbus LED H7	Accessoire H7-LED <sup>6)</sup>	18952C2	C2 (2 adaptateurs)	05064994
Adaptateur CANbus LED H4	Accessoire H4-LED <sup>6)</sup>	18960C2	C2 (2 adaptateurs)	39809094



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
<b>ALFA ROMEO</b>							
Giulietta	940	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2841	Feu de croisement	-	-
<b>AUDI</b>							
A1 A1 Sportback	8X	2015 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11198	Feu de croisement	-	-
A3 A3 Sportback	8P 8PA	2003 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 1468	Feu de croisement  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	4) -
A4, S4	B8	2011 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3064	Feu de croisement	-	4)
Q3	8U, 8U1	2011 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6391	Feu de croisement	-	-
<b>ADRIA</b>							
Compact, Coral, Matrix, Twin <sup>5)</sup>	B, C	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Compact, Coral, Lido, Matrix, Twin <sup>5)</sup>	B, C N, P	2014 ▶ * 2016 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
<b>BMW</b>							
1er (F20/F21)	IK2, IK4	2011 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3132	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
1er (F20/F21 Facelift)	IK2, IK4	2014 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3999	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	Type P (11182X2)	-
2er Active Tourer (F45)	F2AT, UKL-L	2014 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3680	Feu de croisement	-	-
2er Gran Tourer (F46)	F2GT, UKL-L	2015 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3680	Feu de croisement	-	-
3er (E90/E91)	390L, 390X	2005 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X2)	E12 112016	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-
3er (F30/F31)	3L, 3K, 3K-N1	2011 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E4 15473	Feu de croisement	-	-
3er (F30/F31) Facelift	3L, 3K, 3K-N1	2015 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4041	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	Type P (11182X2)	-
3er GT (F34)	3-V	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E4 16619	Feu de croisement	-	-
X3 (F25)	X3, X-N1	2014 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3543	Feu de croisement	-	-
<b>BÜRSTNER</b>							
Argos, Brevio, Ixeo, Nexxo, Travel, Travel Van <sup>5)</sup>	2010, 2020 2080 4010, 3010, 4020	2006 ▶ 2014 2008 ▶ 2014 2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Argos, Brevio, Ixeo, Lyseo, Nexxo, Travel <sup>5)</sup>	4010, 4020 5020	2014 ▶ * 2017 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
<b>CAPRON / PÖSSL</b>							
Carado, Solifer, Sunlight <sup>5)</sup>	EG/CF 002	2010 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Carado, CVE, Etrusco, Solifer, Sunlight, Roadcar <sup>5)</sup>	CKF1, CKF2 EG/CVF 001, CRF1, CRC3 CVF2 EG/CF 002	2015 ▶ * 2018 ▶ * 2019 ▶ * 2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
<b>CARTHAGO</b>							
c-Tourer T, chic c-line T <sup>5)</sup>	EG/CF 002	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Malibu, c-Tourer T, chic c-line T <sup>5)</sup>	EG/CF004	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
<b>CITROËN</b>							
Berlingo (3. Gen.)	E	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16814	Feu de croisement	-	-
C1 (1. Gen)	P*****, PG	2005 ▶ 2012	H4-LED (11342U6000X2)	E2 04048	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
C3 (3. Gen.)	S	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16205	Feu de croisement/ Feu de route [17,5 <sup>3)</sup> ]	Type N (11183X2)	-
C3 Picasso	SH (SH*****) SH	2009 ▶ 2017 2010 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2598	Feu de croisement  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	Type P (11182X2)	-
Jumper / Relay (2. Gen.) <sup>5)</sup>	Y	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
Jumper / Relay (2. Gen.) Facelift <sup>5)</sup>	Y	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
Jumpy (2. Gen.) <sup>5)</sup> Dispatch (2. Gen.) <sup>5)</sup>	X*****, X CX G9	2007 ▶ 2016 2007 ▶ 2016 2011 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E2 05074	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
<b>DACIA</b>							
Dokker	SD	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14005	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Dokker Pick Up	SD	2018 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14005	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Duster (1. Gen.)	SD	2010 ▶ 2013	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2737	Feu de croisement Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Duster (1. Gen.) Facelift	SD, SR (HSR), SR	2013 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3669	Feu de croisement	-	-
Duster (2. Gen.)	SR	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4583	Feu de croisement	-	-
Lodgy	SD	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14005	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Sandero (2. Gen.) Facelift Sandero Stepway (2. Gen.) Facelift	SD, SR(5SR)	2016 ▶ 2021	H7-LED (11972U6000X2)	E9 14211	Feu de croisement	-	-
<b>DETHLEFFS / PÖSSL</b>							
Advantage, Alpa, Esprit, Globe, Globebus, Magic Edition, Trend <sup>5)</sup>	EG/DF 003 EG/DF 004	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Alpa, Globebus, Just, Pulse, Trend <sup>5)</sup>	EG/DVF 001, EG/DVC 001 EG/DVP 001	2018 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
<b>FIAT</b>							
Doblo <sup>5)</sup>	223, 223L	2005 ▶ 2010	H7-LED (11972U6000X2)	E13 1717 (LH) / E13 1718 (RH)	Feu de croisement	-	-
Ducato (3. Gen.) <sup>5)</sup>	250	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Ducato (3. Gen.) Facelift <sup>5)</sup>	250	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
Punto	199	2011 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E9 5876	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
Scudo (2. Gen.) <sup>5)</sup> Scudo Lecapitaine (2. Gen.) <sup>5)</sup>	270, 270L 270Y	2007 ▶ 2016 2012 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E2 05074	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Tipo Aegea	356	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16020	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
500X	334	2015 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2)	E24 6272	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
<b>FORD</b>							
Fiesta (7. Gen.)	JA8 JA8-LPG, JR8	2008 ▶ 2012 2009 ▶ 2012	W5W-LED (11961HU60X2)	E8 4762	Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
<b>Nouveau H7-LED</b>	Fiesta (8. Gen.)	JHH JGH	2017 ▶ * 2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E4 25168	Feu de croisement	Type K (11180X2)
Focus (3. Gen.)	DYB	2010 ▶ 2014	W5W-LED (11961HU60X2)	E4 14819	Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Focus (4. Gen.)	DEH	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 9147	Feu de croisement	Type K (11180X2)	-
C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5897	Feu de croisement	-	4)
Grand C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5897	Feu de croisement	-	4)
Galaxy (3. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11640	Feu de croisement	-	-
KA (2. Gen.)	RU8	2008 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E3 2727	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
S-Max (2. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11640	Feu de croisement	-	-
Tourneo Connect <sup>5)</sup>	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14122	Feu de croisement  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	- -
Transit Connect <sup>5)</sup>	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 14122	Feu de croisement  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	- -
<b>HYUNDAI</b>							
Getz	TB TBI	2002 ▶ 2009 2006 ▶ 2009	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 8279	Feu de croisement/ Feu de route [37,5 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	- -
<b>Nouveau H4-LED</b>	i10 (1. Gen.)	PA PAG	2008 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2)	E13 2540	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-
i10 (2. Gen.)	IA IA-HME	2013 ▶ 2019 2015 ▶ 2019	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13903	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	- -
<b>Nouveau H7-LED</b>	i20 (1. Gen., Facelift)	PB, PBT	2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E13 13497 E13 13518	Feu de croisement	-
i20, i20 Active (2. Gen.), i20 Fließheck, Coupé (2. Gen.)	GB, GB-HME	2014 ▶ 2018	W5W-LED (11961HU60X2)	E13 14184	Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
i30 / i30cw (2. Gen.)	GDH, GDH-HME, GDHG5	2011 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6691	Feu de croisement	Type H (11172X2)	-
<b>Nouveau H7-LED</b>	i30 / i30cw (3. Gen.)	PDE Pde	2017 ▶ 2019 2019 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16394	Feu de croisement	Type H (11172X2)

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
--------------------	------------	---------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

## HYMER

Exsis-t, Rio, Serengeti, Tramp <sup>5)</sup>	EG/HF001	2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Compass, Elddis, EXT, Exsis-t, Grand Canyon, Serengeti, Sydney, Rio, Tramp <sup>5)</sup>	EG/HF001 HRC3, EHG250, EHG-DUC1, EHG-DUC2	2014 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-

## JEEP

<b>Nouveau H4-LED</b>	Renegade	BU	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E24 6268	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
-----------------------	----------	----	----------	--------------------------	----------	--	---	---

## KIA

<b>Nouveau H7-LED</b>	Cee'd (2. Gen.)	JD	2012 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E9 6738	Feu de croisement/ Feu de route [17,5 <sup>3)</sup> ]	Type H (11172X2) Nécessaire pour feux de croisement	-
<b>Nouveau H7-LED</b>	Ceed (3. Gen.)	CD, CDG	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 22079	Feu de croisement	Type H (11172X2)	-
<b>Nouveau H4-LED</b>	Picanto (2.Gen.)	TA TA/PL	2011 ▶ 2017 2014 ▶ 2017	H4-LED (11342U6000X2)	E13 13170	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
	Picanto (3. Gen.)	JA, JA/PL	2017 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2) Respecter les instructions de montage spéciales ! W5W-LED (11961HU60X2)	E13 34505	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-

## KNAUS TABBERT / WEINSBERG / BAVARIACAMP

Box Star, Cosmos, Imperiale, Meteor, Sky Ti, Sky Wave, Sky Traveller, Sport Ti, Sport Traveller, Sun Traveller, Sun Ti, Van Ti <sup>5)</sup>	X250 X250/2, X250/3, X250/4, X250L K250/1, K250/2, K250/3, K250/4, K250L KYL	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014 2011 ▶ 2014 2012 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Llve Ti, Llve Wave, Main Camp, Sky T!, Sky Traveller, Sky Wave, Sun Ti, Van Ti, Van Tourer, CaraCompact, Edition [Pepper], CaraLoft, CaraSuite, CaraHome <sup>5)</sup>	K250L, K250/1, K250/2, K250/3, K250/4, KYL KYL/1	2014 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-

## LMC

Breezer, Cruiser, Liberty <sup>5)</sup>	FI-70/156 FK-70/156 FI-2007/46	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014 2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Carado, Cruiser, CVE, Element, Etrusco, Grand Breezer, Innovan, Solifer, Sunlight, V643 <sup>5)</sup>	FI-2007/46, 2007/46-3FK, C-2007/46, LVF2	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-

## MAZDA

<b>Nouveau H4-LED</b>	2 (3.Gen.)	DJ1	2014 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14125	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
-----------------------	------------	-----	----------	--------------------------	-----------	--	---	---

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>	
<b>MERCEDES-BENZ</b>								
A-Klasse (W 176)	176, 176 AMG 245 G, 245 G AMG	2012 ▶ 2014 2012 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3255	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-	
<b>Nouveau H7-LED</b>	A-Klasse (W/V 177)	F2A	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 9130	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	Type P (11182X2) Nécessaire pour feux de croisement et Feu de route	-
B-Klasse (W 246)	246, 245G	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2994	Feu de croisement	Type E (11178X2)	-	
B-Klasse (W 246) Facelift	245G	2014 ▶ 2018	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3748	Feu de croisement	Type E (11178X2)	-	
B-Klasse (W 247)	F2B	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E8 9647	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-	
<b>Nouveau H7-LED</b>	C-Klasse (W/S/C 204, Facelift)	204, 204K	2011 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2950	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	Type E (11178X2) Nécessaire pour feux de croisement et Feu de route	CANbus H7-LED (18952C2) Nécessaire pour feux de croisement
C-Klasse (W/S 205)	204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG	2014 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3528	Feu de croisement	Type E (11178X2)	-	
<b>Nouveau H4-LED</b>	Citan (W415, 1.Gen.)	X	2012 ▶ 2021	H4-LED (11342U6000X2)	E11 5814	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	-	-
CLA (C/X 117)	117 245 G	2013 ▶ 2014 2013 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3326	Feu de croisement	Type E (11178X2)	-	
<b>Nouveau H7-LED</b>	GLC (X/C 253)	204 X	2016 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E4 18438	Feu de croisement	-	-
V-Klasse (W477) <sup>5)</sup> Vito (W447) <sup>5)</sup> Vito Tourer (W447) <sup>5)</sup> Marco Polo (W447) <sup>5)</sup>	639/2, 639/4, 639/5	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3655	Feu de croisement	Type A (11184X2)	-	
<b>MINI</b>								
MINI MINI Cabrio	R50, MINI, MINI-N	2001 ▶ 2008	H7-LED (11972U6000X2)	E1 1808	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	-	-	
<b>MITSUBISHI</b>								
Space Star/ Mirage (1. Facelift)	A00	2016 ▶ 2019	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E4 16195	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-	
Space Star/ Mirage (2. Facelift)	A00	2019 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E4 27297	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	-	-	
<b>NISSAN</b>								
Juke	F15 F15-LPG F15M	2010 ▶ 2014 2012 ▶ 2014 2013 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E8 5540  E4 14492	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-  -	-  -	
Micra (4. Gen. Facelift)	K13, K13-LPG, K13M	2014 ▶ 2018	H4-LED (11342U6000X2)	E9 11032	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-	

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
<b>OPEL / VAUXHALL</b>							
Astra (J, 4. Gen.)	P-J	2009 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer	P-J/SW	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer Van	P-J/SW/V	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Van	P-J/V	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2820	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
<b>Nouveau H7-LED</b> Astra (K, 5. Gen.)	B-K	2015 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11835	Feu de croisement	-	CANbus H7-LED (18952C2)
<b>Nouveau H7-LED</b> Astra (K, 5. Gen.) Sports Tourer	B-K	2015 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11835	Feu de croisement	-	CANbus H7-LED (18952C2)
<b>Nouveau H7-LED</b> Crossland X	P7 Monocab C	2017 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16429	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-
Karl	D-A	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14352	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
Karl Rocks	D-A	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14352	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
Viva	D-A	2015 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 14352	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
Mokka (A)	J-A	2012 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E13 13562	Feu de croisement	-	-
<b>Nouveau H7-LED</b> Movano C (3. Gen.)	Y	2021 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
Zafira Tourer (3. Gen. Facelift)	P-J/SW, P-J/SW/V	2016 ▶ 2019	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4238	Feu de croisement	Type E (11178X2)	-
<b>PEUGEOT</b>							
308 (2. Gen.)	4*****, L	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6252	Feu de croisement	-	-
308 (2. Gen.) Facelift	L	2017 ▶ 2021	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6284	Feu de croisement/ Feu de route [12,5 <sup>3)</sup> ]	-	-
3008 (1. Gen., Facelift)	0U	2013 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E2 13023	Feu de croisement	Type N (11183X2)	CANbus H7-LED (18952C2)
Boxer (2. Gen.) <sup>5)</sup>	Y	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-
Boxer (2. Gen.) Facelift <sup>5)</sup>	Y	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E24 6266	Feu de croisement	-	-
Expert <sup>5)</sup>	X*****, X G9	2006 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E2 05074	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	- -
<b>RAPIDO, FIAT</b>							
Rapido, Esterel, Itineo <sup>5)</sup>	250***** /A	2006 ▶ 2014	H7-LED (11972U6000X2)	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Feu de croisement	-	-

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
<b>RENAULT</b>							
Clio (4. Gen., Facelift)	R	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3362	Feu de croisement	-	-
Kangoo (2. Gen.) Kangoo BE BOP Kangoo Z.E.	W, KW, FW	2008 ▶ 2012	H4-LED (11342U6000X2)	E13 2442	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-
Kangoo (2. Gen. Facelift) Kangoo Z.E. Kangoo Z.E. H2	W, KW, FW	2013 ▶ 2020	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E11 5827	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Megane (3. Gen.)	Z	2008 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2538	Feu de croisement Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Megane (4. Gen.)	RFB	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11935	Feu de croisement/ Feu de route [17,5 <sup>3)</sup> ]	Type I (11179X2) Nécessaire pour feux de croisement	-
Twingo (2. Gen. Facelift)	N	2012 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2)	E9 6447	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
<b>SEAT</b>							
Ibiza (4. Gen. Facelift) Ibiza ST	6J, 6JN	2012 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E9 5788	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
<b>Nouveau H4-LED</b> Mii Mii Electric	AA, AAE, AAN	2012 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3215	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	-	-
<b>SKODA</b>							
Citigo	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2017	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3192	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	-	-
Octavia (3. Gen.)	5E	2012 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3340	Feu de croisement	-	-
Octavia (3. Gen., Facelift)	5E	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4337	Feu de croisement	-	-
<b>Nouveau H4-LED</b> Yeti	5L	2009 ▶ 2013	H4-LED (11342U6000X2)	E1 2646	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	-	-
<b>SMART</b>							
Fortwo (3. Gen.)	453	2014 ▶ 2019	H4-LED (11342U6000X2)	E9 11392	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
Forfour (2. Gen.)	453	2014 ▶ 2019	H4-LED (11342U6000X2)	E9 11392	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]	-	-
<b>SUZUKI</b>							
Swift (5. Gen. Facelift)	NZ	2013 ▶ 2017	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 12913	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ] Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
Swift (6. Gen.)	AZ	2017 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E13 24687	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-

Autres modèles ▼



Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
--------------------	------------	---------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

## TOYOTA

Yaris (2. Gen.)	XP9(a), XP9F(a) XP9F(a)MS1	2005 ▶ 2011 2010 ▶ 2011	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E2 08700	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	- -	- -
Yaris (3. Gen.)	XP13M(a), XP13N(a), XP13M(a)MS1	2010 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E13 13140	Feu de croisement/ Feu de route [20 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-

## VW

Beetle Beetle Dune	16	2011 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3203	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-
Golf 6 Golf Cabrio 6	1K, 1KM 1K	2008 ▶ 2013 2011 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	E8 4816 E8 4816 E9 5813	Feu de croisement  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	Type A (11184X2) - -	- - -
Golf 7, Golf 7 Variant	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2012 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E8 7169 E9 6765	Feu de croisement  Feu de croisement	Type A (11184X2) Type D (11176X2)	- -
Golf 7 (Facelift) Golf 7 Variant (Facelift)	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2017 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E8 8526	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
Golf Sportsvan	AUV 1 KM	2014 ▶ 2017 2015 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11342	Feu de croisement	Type D (11176X2)	-
Passat B6	3C	2005 ▶ 2010	H7-LED (11972U6000X2)	E9 5507	Feu de croisement	Type I (11179X2)	CANbus H7-LED (18952C2)
Passat B7 (Facelift)	3C	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3058	Feu de croisement	-	-
Passat B8	3C	2014 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 11464	Feu de croisement	-	-
Polo (5. Gen.)	6R	2009 ▶ 2014	H4-LED (11342U6000X2)	E9 5856	Feu de croisement/ Feu de route [17,5 <sup>3)</sup> ]	-	-
Polo (5. Gen., Facelift)	6R	2014 ▶ 2017	H7-LED (11972U6000X2)	E8 6879	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	Type P (11182X2)	-
PoloCross, CrossPolo	6R	2010 ▶ 2015	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2714	Feu de croisement/ Feu de route [17,5 <sup>3)</sup> ]	Type P (11182X2)	-
Tiguan (1. Gen.)	5N	2007 ▶ 2011	H7-LED (11972U6000X2)	E1 2393	Feu de croisement	Type P (11182X2)	-
Tiguan (1. Gen.) Facelift	5N	2011 ▶ 2016	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3175	Feu de croisement	Type A (11184X2)	-
Tiguan (2. Gen.)	5N	2016 ▶ 2020	H7-LED (11972U6000X2)	E1 4116	Feu de croisement/ Feu de route [25 <sup>3)</sup> ]	Type E (11178X2) Nécessaire pour feux de croisement	-
Touran (2. Gen.)	1T	2015 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3985	Feu de croisement	Type D (11176X2)	-

Autres modèles ▼



Nouveau  
H7-LED

Modèle du véhicule	Plateforme	Année de production	Type de lampe	Numéro d'homologation du phare	Fonction d'éclairage	Anneaux de connexion <sup>6)</sup>	Adaptateur CANbus LED <sup>6)</sup>
T-Cross	C1	2018 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 22186	Feu de croisement	-	CANbus H7-LED (18952C2)
T-Roc	A1	2017 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E9 16552	Feu de croisement	Type D (11176X2)	-
T5 Caravelle <sup>5)</sup> T5 California <sup>5)</sup> T5 Multivan <sup>5)</sup> T5 Transporter <sup>5)</sup>	7HM, 7HC, 7HCA, 7HMA, 7HK, 7J0	2003 ▶ 2009	Respecter les consignes d'utilisation ! H4-LED (11342U6000X2)  W5W-LED (11961HU60X2)	E1 1366	Feu de croisement/ Feu de route [37,5 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	-
T5 Caravelle Facelift <sup>5)</sup> T5 California Facelift <sup>5)</sup> T5 Multivan Facelift <sup>5)</sup> T5 Transporter Facelift <sup>5)</sup>	7HC, 7HMA, 7J0	2009 ▶ 2016	Respecter les consignes d'utilisation ! H4-LED (11342U6000X2)  W5W-LED (11961HU60X2)	E1 2705	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]  Feu de position/ Éclairage intérieur <sup>1)</sup>	-	4)  -

Remarque pour VW T5 : certains modèles ont été équipés en usine de lampes halogènes H7 et non H4, malgré un numéro d'homologation des phares identique. Veuillez impérativement vérifier avant l'achat de la H4-LED directement le type de lampe halogène installée. L'homologation de la Philips Ultinon Pro6000 H4-LED est exclusivement valable pour le type de lampe H4 installé.

up! e-up! cross up!	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2016	H4-LED (11342U6000X2)	E1 3149	Feu de croisement/ Feu de route [30 <sup>3)</sup> ]	-	-
up! (Facelift) e-up! cross up! up! GTI	AA, AAN	2016 ▶ *	H4-LED (11342U6000X2)	E8 8227	Feu de croisement/ Feu de route [27,5 <sup>3)</sup> ]	-	7) Pour éclairages directionnels uniquement

#### WESTFALIA, RAPIDO

Jules Verne <sup>5)</sup>	639 639/5	2016 ▶ * 2019 ▶ *	H7-LED (11972U6000X2)	E1 3655	Feu de croisement	Type A (11184X2)	-
---------------------------	--------------	----------------------	--------------------------	---------	-------------------	---------------------	---

Note légale : vous êtes responsable du respect de toutes les dispositions légales en vigueur. La gamme Philips Ultinon Pro6000 peut être homologuée au Luxembourg pour certains modèles de véhicules seulement et suivant la procédure d'homologation individuelle nationale en vigueur. Veuillez télécharger l'homologation générale allemande (ABG) délivrée par le « Kraftfahrtbundesamt » (KBA) et l'apporter au centre d'essai qui certifiera votre installation. Pour plus d'informations, visitez : [Philips.com/RoadLegal-EU](http://Philips.com/RoadLegal-EU).

- 1) Remarque concernant la W5W-LED : contrairement aux fonctions d'éclairage extérieures, l'éclairage de l'habitacle du véhicule n'est soumis à aucune restriction légale. La W5W-LED peut être utilisée librement comme source lumineuse de remplacement à l'intérieur du véhicule.
- 2) \* Jusqu'à aujourd'hui
- 3) L'indice de feux de route [l'M] indiqué avec une H4-LED ou une H7-LED diffère de celui indiqué sur le projecteur. La somme autorisée des indices de feux de route de tous les feux de route ne doit pas dépasser 100.
- 4) En cas de message d'erreur, l'utilisation d'un adaptateur CANbus LED optionnel est nécessaire.
- 5) Sont également autorisés les véhicules (camping-car et autres classes / types de carrosserie) dont les projecteurs correspondent à l'homologation UN(ECE) mentionnée et qui ont reçu une homologation multi-niveaux sur la base du véhicule de base mentionné.
- 6) L'homologation routière de la lampe LED Philips Ultinon Pro6000 n'est valable que si elle est installée avec des accessoires Philips d'origine quand cela s'avère nécessaire. Veuillez consulter la liste de compatibilité pour vérifier si votre véhicule nécessite des accessoires supplémentaires.
- 7) Pour les modèles de véhicules dont la fonction d'éclairage est défectueuse, l'utilisation d'un adaptateur CANbus LED optionnel est nécessaire.

