

PHILIPS

Automotive lighting

Каталог 2023-24

Країни поза межами Європейського союзу





Передмова	4	LED	6	Галоген	36
Безпека, яку можна побачити		Легкові та вантажні автомобілі		Автомобільні лампи 12 В	
		Ultinon Pro9100 HL	10	RacingVision GT200	40
		Ultinon Pro5100 HL	12	X-tremeVision G-force	42
		Ultinon Pro3022 HL	13	VisionPlus	43
		Ultinon Access HL	14	WhiteVision ultra	44
		Ultinon Pro6000 SI	16	CrystalVision	45
		Ultinon Pro3100 SI	18	DiamondVision	45
		LED CANbus адаптери	20	LongLife EcoVision	46
		LED З'єднувальні кільця	20	Vision	47
		Таблиця застосування ламп	22	Таблиця застосування ламп	48
Галоген	69	Галоген	76	Галоген	88
Світлові рішення для мотоциклів		Лампи для вантажного транспорту 24 В		Комплекти	
RacingVision GT200 moto	71	MasterDuty	79	Комплекти запасних ламп 12 В	90
CityVision moto	71	MasterLife	80	Комплекти запасних ламп 24 В	92
WhiteVision ultra moto	72	MasterDuty BlueVision	80	Комплект для ремонту фар	93
Vision moto	72	Таблиця застосування ламп	81		
Таблиця застосування ламп	73				
Ксенон	94	Додатки	104		
Лампи для легкових та вантажних автомобілей		Упаковка із зразками	104		
Xenon X-tremeVision gen2	97	Коди для замовлення товару	105		
Xenon WhiteVision gen2	98	Технічні ілюстрації - Цоколі	106		
Xenon Vision	99	Список виробів	107		

Видима безпека!

Технології освітлення Philips лідирують в автомобільній галузі вже понад 100 років. Як ведучий постачальник ламп та освітлювальної продукції для автомобільної промисловості та ринку автозапчастин ми поєднуємо технічні нововведення зі щирою турботою про безпеку та зручність водіння.

Сьогодні продукція Philips - це вибір не тільки багатьох кінцевих користувачів, але й основних автовиробників.

Наша місія – пропонувати інноваційні продукти, що дозволяють постійно підвищувати безпеку водіння.

Лампи Philips характеризуються високою продуктивністю та довгим терміном служби. Ви завжди можете розраховувати на ефективну та тривалу роботу наших продуктів. Багато майстерень та автосервісів вже користуються нашими новими світлодіодними інспекційними ліхтарями, надаючи їм перевагу за високу світловіддачу та надійність.

Високоякісне освітлення справді має перевагу.

Це видима безпека!

Якість оригінального обладнання

Ми орієнтовані на виробництво кращих у своєму класі продуктів та послуг для автомобільної промисловості та ринку автозапчастин.

Продукція Philips виготовляється з високоякісних матеріалів і проходить найсуворіший контроль, що дозволяє гарантувати нашим клієнтам

максимальну безпеку та зручність водіння.

- Нас обирають всі провідні автовиробники

- Кожен другий автомобіль в Європі та кожен третій автомобіль в світі обладнаний лампами Philips

- Характеристики наших виробничих процесів перевищують характеристики процесів, що застосовуються в даний час у галузі.

Кварцове скло Philips з УФ-фільтром – оптимальні світлові характеристики.

- **Оптимальний захист від ультрафіолетових променів**
Спеціальне захисне покриття ламп Philips із кварцового скла дозволяє убезпечити сучасну пластикову оптику від шкідливих ультрафіолетових променів.

- **Яскравіше світло**
Висока міцність кварцового скла дозволяє створювати всередині колби підвищений тиск, завдяки чому подовжується строк служби ламп.

- **Підвищена міцність**
Лампи Philips із кварцового скла можуть витримувати серйозні термічні навантаження (нитки розжарювання - 2650 °C, скло - 800 °C).

LED

Легкові та вантажні автомобілі



Яка світлодіодна лампа вам потрібна?



Професійне використання

Якість світлодіодів первинного ринку Ultinon Pro9100 Lumileds LUXEON TopContact LED™ 2 роки +3 рік розширеної гарантії	Біле світло для яскравих доріг Ultinon Pro5100 Високоякісні автомобільні світлодіоди 2 роки +1 рік розширеної гарантії	Стильне LED світло Ultinon Pro3022 2 роки +1 рік розширеної гарантії
Ефективність світлового променя 	Ефективність світлового променя 	Ефективність світлового променя
Відтінок світла До 5800 K Стандарт: 3100 K	Відтінок світла До 5800 K Стандарт: 3100 K	Відтінок світла До 6000 K Стандарт: 3100 K
Строк служби До 5000 год.	Строк служби До 3000 год.	Строк служби До 2000 год.
Асортимент: HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2] FL [≈H8/H11/H16]	Асортимент: HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2] FL [≈H8/H11/H16]	Асортимент: HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2] FL [≈H8/H11/H16]

Швидкий та простий монтаж

Оновлюй. Керуй. Насолоджуйся. Ultinon Access 2 роки +1 рік розширеної гарантії
Ефективність світлового променя
Відтінок світла До 6000 K Стандарт: 3100 K
Строк служби До 1500 год.
Асортимент: HL [≈H1], [≈H3], [≈H4/H19], [≈H7/H18], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2] FL [≈H8/H9/H16]

Зображення приводяться виключно в інформаційних цілях.
* В порівнянні з мінімальними вимогами для галогенних ламп.
** Окрім ламп Ultinon Pro9100 HL [≈H1] та [≈H3] типів.
 Перед встановленням світлодіодних ламп переконайтесь, що такі дії не призводять до порушення місцевого законодавства. Відповідальність за можливі порушення лежить на водіїві.





Ultinon Pro9100

Якість світлодіодів первинного ринку

- Ексклюзивна автомобільна світлодіодна технологія завдяки світлодіодам Lumileds LUXEON TopContact*
- До 350% яскравіше однорідне світло**
- Колірна температура до 5800 К для холодного білого світла
- Оптимальний спектр світла для найкращої видимості дорожніх знаків
- IP-сертифікація. Лампи захищені від пилу та бризок води
- Унікальні технології керування теплом Philips
- Технологія SafeBeam запобігає засліпленню інших водіїв
- Термін служби до 5000 годин
- Сумісність з багатьма моделями транспортних засобів
- Розширена гарантія до 5 років
- Лампи сумісні з електричними системами 12В та 24В

*Крім типів ламп HL H1 та HL H3.

**Порівняно з мінімальним законодавчим стандартом для галогенних ламп



2 роки
+3 рік
розширеної
гарантії



Стандартна галогенна
лампа



Ultinon Pro9100

Доступно в упаковках X2



Асортимент



Перед встановленням світлодіодних ламп переконайтесь, що такі дії не призводять до порушення місцевого законодавства. Відповідальність за можливі порушення лежить на водіїві.





Ultinon Pro5100

Біле світло для яскравіших доріг

- Отримайте до +160% яскравіше світло* для чудової видимості
- Колірна температура до 5800 К для яскравого білого світла та сучасного вигляду
- Технологія SafeBeam запобігає засліпленню зустрічних водіїв
- Термін служби до 3000 годин
- Сумісність з багатьма моделями транспортних засобів
- Розширена гарантія до 3 років
- Сумісний з електричними системами 12В та 24В

*Порівняно з мінімальними правовими стандартами для галогенних ламп



2 роки

+1 рік розширеної гарантії



Стандартна галогенна лампа



Ultinon Pro5100

Доступно в упаковці X2



Асортимент



Ultinon Pro3022

Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановити

- Отримайте до +100% яскравіше світло*
- Колірна температура до 6000 К для стильного яскравого білого світла
- Компактний дизайн «все в одному»
- Сумісність з багатьма моделями транспортних засобів
- **Відмінна продуктивність**
- Розширена гарантія до 3 років
- Сумісний з електричними системами 12В та 24В

*Порівняно з мінімальними правовими стандартами для галогенних ламп



2 роки

+1 рік розширеної гарантії



Стандартна галогенна лампа



Ultinon Pro3022

Доступно в упаковці X2



Асортимент





Ultinon Access

Оновлюй. Керуй. Насолоджуйся.

- **Зручне та швидке встановлення:** настільки ж просте, як і у випадку з галогенними лампами!
- **Компактна конструкція:** корпуси ламп відповідають стандарту IEC 60061
- **Покращені світлові характеристики:** до +80% яскравіше світло*
- Строк служби до **1500 годин**
- Кольорова температура до **6000K** для стильного зовнішнього вигляду
- **Розширена гарантія до 3-х років.**

*В порівнянні з мінімальним стандартом для галогенних ламп



2
роки

+1
рік
розширеної
гарантії



Стандартна галогенна лампа



Ultinon Access

Доступно в упаковці CX



Ця спеціальна CX упаковка складається з 2х індивідуальних C1 упаковок

Асортимент



HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4/H19]

HL [≈H7/H18]



FL [≈H8/H9/H16]



HL [≈H11]



HL [≈HB3/HB4]



HL [≈HIR2]



Перед встановленням світлодіодних ламп переконайтесь, що такі дії не призводять до порушення місцевого законодавства. Відповідальність за можливі порушення лежить на водіїв.



Світлодіодне освітлення для легкових та вантажних автомобілей

LED



Ultinon Pro6000 SI

Більш яскраві та елегантні сигнальні вогні

Нові світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 забезпечують чудову видимість та покращують зовнішній вигляд вашого автомобіля. Високоякісна світлодіодна технологія Philips підвищує продуктивність сигнального освітлення та не призводить до збільшення габаритних розмірів ламп, які легко встановлюються в штатні роз'єми. Обирайте лампи нового модельного ряду для збільшення яскравості сигнальних вогнів автомобіля.

Чудова видимість

- Яскраве світло зі збільшеним світловим потоком
- Можливість обрати колір світла
- Технологія миттєвого вмикання, що підвищує безпеку на дорозі
- Рівномірний розподіл світла у відбивачі

Високоякісні та елегантні сигнальні вогні

- Стильні світлодіодні сигнальні лампи доступні в білому, яскраво-червоному та жовтому кольорах.

Висока продуктивність на довгі роки

- Високоякісна світлодіодна технологія
- Великий термін служби до 5000 годин
- Технологія HeatShield витримує будь-які теплові навантаження для лампи T10

Проста заміна plug-and-play

- Електрично сумісні з більшістю автомобілів
- Відсутність мерехтіння
- Стандартизовані цоколя, відсутність полярності для швидкої та легкої заміни
- Сумісність з багатьма моделями легкових та вантажних автомобілів.




Перед встановленням світлодіодних ламп переконайтесь, що такі дії не призводять до порушення місцевого законодавства. Відповідальність за можливі порушення лежить на водіїві.



Ultinon Pro6000 SI

Асортимент

12 В



24 В





Ultinon Pro3100 SI

Будьте в центрі уваги

Нова лінійка світлодіодних ламп Ultinon Pro3100 зовнішнього та внутрішнього освітлення призначена для покращеного розподілу світла, щоб забезпечити його випромінювання саме туди, де воно необхідне (це стосується всіх ламп: для заднього ходу, стоп-сигналів та сигналів повороту). Завдяки широкому куту променя та рівномірному розподілу світла іншим водіям буде простіше помітити вас.

Висока яскравість та продуктивність

- Стильне біле світло з колірною температурою до 8000K
- Червоні сигнальні лампи доступні в P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Відповідають стандарту продуктивності*

Проста заміна plug-and-play

- Легка заміна звичайної лампи розжарювання на світлодіодну завдяки стандартизованим цоколям.

Надійність Philips

- Довгий термін служби до 3000 годин

Сумісні з багатьма моделями авто

- Сумісність з 12 В
- Можливість підключення додаткового резистора CANbus для усунення помилок

*Відповідає вимогам до світлового потоку згідно ECE R37



Ultinon Pro3100 SI

Асортимент

12 В



SI-FEST 30mm
Cool white



SI-FEST 38mm
Cool white



SI-FEST 43mm
Cool white



SI-WHITE
[≈W5W]



SI-WHITE
[≈W21W]



SI-WHITE
[≈P21W]



SI-WHITE
[≈W21/5W]



SI-WHITE
[≈W16W]



SI-WHITE
[≈R5W/R10W]



SI-RED
[≈P21/5W]



SI-RED
[≈W21W]



SI-RED
[≈P21W]



SI-RED
[≈W21/5W]



SI-AMBER
[≈WY21W]



SI-AMBER
[≈PY21W]

Адаптери CANbus

- Розроблені для **запобігання появи помилки бортового комп'ютера** в автомобілях, які оснащені функцією попередження про лампи, що вийшли з ладу
- **Запобігають миготінню та примусовому вимкненню джерел світла**
- Легко встановлюються та з'єднуються з LED лампами
- Відповідають галузевому стандарту EMI (відсутність впливу на електричні системи автомобіля)
- Захист від пилу та води за стандартом IP65
- Доступні для найпоширеніших типів ламп: H7, H4, H11, FOG, HB3, HB4 та HIR2

Асортимент



HL [H4]

HL [H7]

FL [H8/
H11/H16]

HL [HB3/
HB4/HIR2]

Доступно в упаковці X2



З'єднувальні кільця

Багато сучасних моделей автомобілей мають модернізовані типи патронів, в яких закріплюються галогенні лампи. Під час заміни галогенних ламп на світлодіодні аналоги вам можуть знадобитися з'єднувальні кільця, щоб закріпити світлодіодні лампи в патронах фар. Кожна LED лампа Philips HL [H7] постачається зі стандартним фіксуючим кільцем. Якщо для фіксації лампи потрібне кільце іншого типу, його можна легко підібрати в нашому списку за посиланням:

[Philips.com/LEDcompatibility-check](https://philips.com/LEDcompatibility-check)

Ultinon Pro9100		Ultinon Pro5100		Ultinon Pro3022	
Тип А		Тип RCD		Тип RAD	
Тип D		Тип RCE		Тип RAE	
Тип E		Тип H		Тип RAN	
Тип H		Тип I		Тип I	
Тип I		Тип K		Тип K	
Тип K		Тип N		Тип N	
Тип N		Тип RCP		Тип RAP	
Тип P					

Доступно в упаковці X2



Яка **світлодіодна** лампа вам потрібна?



Перед встановленням світлодіодних ламп переконайтесь, що такі дії не призводять до порушення місцевого законодавства. Відповідальність за можливі порушення лежить на водіїві.



Світлодіодні лампи головного освітлення 12 В

HL [≈H1] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11258U91X2	12/24	20	P14,5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4



HL [≈H1] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4



HL [≈H1] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4



HL [≈H1] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11258U2500CX	12	13	P14,5s	02583850	-	8 719018 025845	8719018025821	-	4



HL [≈H3] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4



HL [≈H3] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4



HL [≈H3] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4



HL [≈H3] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11336U2500CX	12	13	PK22s	02586950	-	8 719018 025876	8719018025883	-	4



HL [≈H4] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4



HL [≈H4] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4



HL [≈H4] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4



HL [≈H4/H19] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11342U2500CX	12	20/22	P43t-38/PJ43t-3	-	-	8 719018 025661	8719018025678	-	4



HL [≈H7] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-	4



HL [≈H7] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4



HL [≈H7] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4



HL [≈H7/H18] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11972U2500CX	12	16	PX26d/PJ26d-1	02568550	-	8 719018 025708	8719018025692	-	4



HL [≈H11] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4



HL [≈H11] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-	4



HL [≈H11] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4



HL [≈H11] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11362U2500CX	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8 719018 025722	8719018025739	-	4



Світлодіодні лампи головного освітлення 12 В/24 В

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11366U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4

FL [≈H8/H9/H16] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11366U2500CX	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	-	8 719018 025814	8719018025821	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11012U91X2	12/24	20	PX22d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11012U2500CX	12	20	PX22d	02577750	-	8 719018 025784	8719018025791	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Access



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11005U2500CX	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8 719018 025753	8719018025760	-	4



Сигнальні світлодіодні лампи та лампи внутрішнього освітлення 12 В

SI-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11860CU60X1	12	1.0	SV8.5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10

SI-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11860CU31B1	12	0.8	SV8.5	02184730	8 719018 021847	-	8719018021854	-	1x10

SI-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10

SI-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10

SI-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11854CU31B1	12	0.6	SV8.5	02210330	8 719018 022103	-	8719018022110	-	1x10

SI-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10

SI-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10

SI-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11866CU31B1	12	0.6	SV8.5	02212730	8 719018 022127	-	8719018022134	-	1x10

SI-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10

SI-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11499RU31B2	12	1.75/0.65	BAY15D	02190830	8 719018 021908	-	8719018021915	-	2x10

SI-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10

SI-WHITE [≈P21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11499CU31B2	12	2.4/0.48	BAY15D	02200430	8 719018 022004	-	8719018022011	-	2x10

SI-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10

SI-AMBER [≈PY21W] Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11496AU31B2	12	2,15	BAY15D	02202830	8 719018 022028	-	8719018022035	-	2x10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11498RU31B2	12	1,73	BA15S	02188530	8 719018 021885	-	8719018021892	-	2x10

SI-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10

SI-WHITE [≈P21W] 6000 k Ultinon Pro3100

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11498CU31B2	12	2,2	BA15S	02186130	8 719018 021861	-	8719018021878	-	2x10

SI-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000

	Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	11067CU60X1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10

Сигнальні світлодіодні лампи та лампи внутрішнього освітлення 12 В

SI-WHITE [≈W16W] 6000 K Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11067CU31B1	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8 719018 022042	-	8719018022059	-	2x10

SI-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11066RU31B2	12	1.75/0.65	W3x16q	02196030	8 719018 021960	-	8719018021977	-	2x10

SI-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10

SI-WHITE [≈W21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11066CU31B2	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8 719018 022080	-	8719018022097	-	2x10

SI-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10

SI-AMBER [≈WY21W] Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11071AU31B2	12	2,15	WX3x16d	02198430	8 719018 021984	-	8719018021991	-	2x10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11065RU31B2	12	1,73	W3x16d	02194630	8 719018 021946	-	8719018021953	-	2x10

SI-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10

SI-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11065CU31B2	12	2,2	W3x16d	02192230	8 719018 021922	-	8719018021939	-	2x10

SI-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11961AU60X2	12	0,5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10

SI-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11961XU60X2	12	0,7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10

SI-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11961CU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10

SI-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11961CU31B2	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8 719018 021823	-	8719018021830	-	2x10

SI-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11961WU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10

SI-WHITE [≈R5/R10W] 6000 K Ultinon Pro3100



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
11090CU31B2	12	1,8	BA15s	02206630	8 719018 022066	-	8719018022073	-	2x10

Адаптери CANbus

Адаптер CANbus для SI [≈W5W]

Номер для замовлення	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
 12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4

Адаптер CANbus для SI [≈W21W]

Номер для замовлення	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
 18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

Адаптер CANbus для HL [≈H4]

Номер для замовлення	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
 18960X2	12	12	-	72831594	6 974260 728315	-	6974260728322	-	4

Адаптер CANbus для HL [≈H7]

Номер для замовлення	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
 18952X2	12	12	-	72837794	6 974260 728377	-	6974260728384	-	4

Адаптер CANbus для FL [≈H8/H11/H16]

Номер для замовлення	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
 18954X2	12	12	-	72833994	6 974260 728339	-	6974260728346	-	4

Адаптер CANbus для HL [≈HB3/HB4/H1R2]

Номер для замовлення	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
 18956X2	12	12	-	72835394	6 974260 728353	-	6974260728360	-	4

З'єднувальні кільця

Тип A для U9100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11184X2	-	02009331	8 719018 020093	-	8719018020109	-	6

Тип D для U9100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11176X2	-	01681231	8 719018 016812	-	8719018016829	-	6

Тип E для U9100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11178X2	-	01679931	8 719018 016799	-	8719018016805	-	6

Тип H для U9100, U5100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11172X2	-	01630031	8 719018 016300	-	8719018016317	-	6

Тип I для U9100, U5100, U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11179X2	-	01683631	8 719018 016836	-	8719018016843	-	6

Тип K для U9100, U5100, U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11180X2	-	01675131	8 719018 016751	-	8719018016768	-	6

Тип N для U9100, U5100, U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11183X2	-	01636231	8 719018 016362	-	8719018016379	-	6

Тип P для U9100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11182X2	-	01677531	8 719018 016775	-	8719018016782	-	6

Тип RCD для U5100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11009RCDX2	-	02058131	8 719018 020581	-	8719018020598	-	6

Тип RCE для U5100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11010RCEX2	-	02060431	8 719018 020604	-	8719018020611	-	6

Тип RCP для U5100

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11011RCPX2	-	02062831	8 719018 020628	-	8719018020635	-	6

Тип RAH для U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11013RAHX2	-	02046831	8 719018 020468	-	8719018020475	-	6

Тип RAP для U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11016RAPX2	-	02052931	8 719018 020529	-	8719018020536	-	6

Тип RAE для U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11015RAEX2	-	02050531	8 719018 020505	-	8719018020512	-	6

Тип RAD для U3022

Ordering number	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
 11014RADX2	-	02048231	8 719018 020482	-	8719018020499	-	6



Сигнальні світлодіодні лампи для внутрішнього освітлення 24 В

SI-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10

SI-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10

SI-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10

SI-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10



Галоген

Автомобільні лампи **12 В**



Яка автомобільна лампа вам потрібна?



Збільшена яскравість



До 200% більше яскравості¹ RacingVision GT200 Світловий промінь до +80 m²	До 130% більше яскравості¹ X-tremeVision G-force 10 G Vibration resistant	До 60% більше яскравості¹ VisionPlus	До 30% більше яскравості¹ Vision
Ефективність світлового променя¹	Ефективність світлового променя¹	Ефективність світлового променя¹	Ефективність світлового променя¹
Кольорова температура⁴ До 3500 K	Кольорова температура⁴ До 3500 K	Кольорова температура⁴ До 3250 K	Кольорова температура⁴ До 3200 K
Строк служби⁴ До 250 год	Строк служби⁴ До 450 год	Строк служби⁴ До 500 год	Строк служби⁴ До 600 год
Асортимент H4, H7	Асортимент H1, H4, H7³	Асортимент H1, H4, H7	Асортимент H1, H3, H4, H7, H11, HВ3, HВ4

Унікальний стиль



Стильне біле світло WhiteVision ultra H4, H7 до 4200 K	Інтенсивне біле світло DiamondVision⁵	Яскраве біле світло CrystalVision⁵
Ефективність світлового променя¹	Ефективність світлового променя	Ефективність світлового променя
Кольорова температура⁴ До 4200 K	Кольорова температура⁴ До 5000 K	Кольорова температура⁴ До 4300 K
Строк служби⁴ До 350 год	Строк служби⁴ До 400 год	Строк служби⁴ До 400 год
Асортимент H1, H3, H4, H7, H8, H11, HВ3, HВ4, HIR2, PSX24W	Асортимент H1, H3, H4, H7, H11, HВ3, HВ4	Асортимент H1, H3, H4, H7, H11, HВ3, HВ4

Збільшений строк служби



Строк служби до 1500 годин⁴ LongLife EcoVision
Ефективність світлового променя
Кольорова температура⁴ До 3100 K
Строк служби⁴ До 1500 год
Асортимент H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Зображення лише для інформаційних цілей. ¹ В порівнянні з мінімальними значеннями стандарту
³ 10 G стосується ламп H4 та H7 типів. ⁴ Термін служби та колірна температура залежать від типу, значення лише для H7-го типу.

² У порівнянні з довжиною променя відповідно до мінімальних вимог ECE, заснованих на 1 люксі. Найбільша відстань від автомобіля, стосується H4 та H7 типів ламп.
⁵ Відсутня омологация ECE. Лише для бездоріжжя.




RacingVision GT200

Неймовірна ефективність освітлення ламп, що дозволені для використання на дорогах.

- До 200% більше світла*
- На 80 метрів довший промінь**
- Дозволено для використання без обмежень

Якщо ви любите керувати автомобілем, то з лампами Philips RacingVision GT200 ви будете насолоджуватися керуванням ще більше. До 200% яскравіше світло*, на 80 метрів довше промінь - краща видимість і швидша реакція на дорозі.

*В порівнянні з мінімальними вимогами.
 **У порівнянні з довжиною променя відповідно до мінімальних вимог ЕСЕ, заснованих на 1 люксі.
 Найбільша відстань від автомобіля




Стандартна лампа RacingVision GT200

Доступні в упаковках S2 та B1



Асортимент



H4

H7

Зображення використовуються виключно в інформаційних цілях.






X-tremeVision G-force

До 130% яскравіше світло*

- Надійні фари з вібростійкістю до 10G**
- Біле світло для більшої контрастності та кращої видимості
- Найкращий у своєму класі термін експлуатації

Автомобільні лампочки Philips X-tremeVision G-force одні з найяскравіших ламп, які можна придбати, з вібростійкістю до 10 G. Дивіться далі, реагуйте швидше та керуйте безпечніше.

* Порівняно з мінімальними вимогами законодавства
** 10 G стосується H4 і H7



Стандартна лампа



X-tremeVision G-force

Доступні в упаковках S2 та B1



Асортимент



H1

H4

H7



VisionPlus

До 60% більше ВИДИМОСТІ*


- До 60% більше видимості*
- Підвищений комфорт та безпека водіння
- Високоякісна та надміцна автомобільна лампа

Лампи Philips VisionPlus випромінюють до 60% більше світла, дозволяючи водіям бачити далі та підвищують безпеку та комфорт водіння.

* Порівняно з мінімальними вимогами законодавства



Стандартна лампа



VisionPlus

Доступні в упаковках S2 та B1



Асортимент



H1

H4

H7



WhiteVision ultra

Максимально яскраве та стильне біле світло

- Стильне біле світло з температурою 4200 K*
- До 60% більше видимості для максимального комфорту за кермом
- 100% відповідність законодавчим нормам**

Philips WhiteVision ultra з новітнім градієнтним покриттям з ультра-білою формулою забезпечує приголомшливе біле світло до 4200 Кельвінів. Це найбільші галогенні лампи, дозволені до використання, та ідеальний вибір для тих, хто обирає безпечну їзду та стильний зовнішній вигляд автомобіля.

*Застосовується до H4, H7. Температура світла залежить від типу лампи.

**У порівнянні з мінімальними вимогами. Застосовується до ламп головного світла.



Стандартна лампа



WhiteVision ultra

Асортимент



H1 H3 H4 H7 H8 H11



HB3 HB4 HIR2 PSX24W W5W H6W

Доступні в упаковках S2, B1 та B2



CrystalVision

Яскраве біле світло

- Яскраве біле світло, до 4300 K
- Блакитний ефект
- Не схвалено ECE

Лампи Philips CrystalVision забезпечують яскраве біле світло, близьке до денного (4300 K), що значно перевищує можливості стандартних ламп. CrystalVision ідеально підходять для всіх стилів водіння.



Стандартна лампа



CrystalVision

Доступні в упаковках S2 та B1



Асортимент



H1 H3 H4 H7



H11 HB3 HB4

DiamondVision

Інтенсивне біле світло

- Найяскравіше біле світло, до 5000 K
- Скло із синім покриттям
- Не схвалено ECE

Лампи Philips DiamondVision забезпечують яскраво біле світло з температурою до 5000 K і з більшою світловіддачею, ніж у стандартних ламп. Ці стильні лампи ідеально підходять для водіння у місті.

Для водіїв, що вибирають стильне освітлення та покращену видимість.



Стандартна лампа



DiamondVision

Доступні в упаковках S2 та B1



Асортимент



H1 H3 H4 H7



HB3 HB4



LongLife EcoVision

Більший термін служби, менше замін

- Працює значно довше*
- Високоякісна та надміцна автомобільна лампа

Втомилися міняти лампи? Оскільки **термін служби** Philips LongLife EcoVision більше, ніж у стандартних ламп, її обирають водії, які бажають **скоротити витрати на технічне обслуговування**.


*Термін служби залежить від типу, вказано значення тільки для H7



Доступні в упаковках S2, C1 і B1



Асортимент



Vision

До 30% більше ВИДИМОСТІ*

- до 30% більше видимості*
- Оптимальне співвідношення ціни та світлових характеристик
- Високоякісна та надміцна автомобільна лампа

Поліпшуючи **видимість** порівняно зі стандартною лампою **до 30%**, лампи Vision забезпечують чудові характеристики світлового променя за доступною ціною.

*Порівняно з мінімальними вимогами законодавства



Стандартна лампа

Vision

Доступні в упаковках C1 та B1



Асортимент



Таблиця застосування ламп

																
12620	12475	12258	12336	12342	12972	12361	9145	12362	9008	12580	12643	12644	9005	9006	9007	9012
R2	R2 Visio	H1	H3	H4	H7	H9	H10	H11	H13	H15	H18	H19	HB3	HB4	HB5	HIR2

Ближнє світло – дальнє світло

12356	12146	12498	12496	12496sv	12065	12071	12188	12180	12174	12190	12274
H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21Wsv	W21W	WY21W	PSY24W	PSY24Wsv	PWY24W	PY24W	PY24Wsv

Передні показники поворотів

12929	12023	12961	12040	12844	12866	12799	12946
T4W	H5W	W5W	WBT10	C5W	FEST10W	LED-T10 [≈W5W]	LED-FEST 43mm

Лампи салону

12256	12929	12821	12023	12961	12036	12066
W3W	T4W	R5W	H5W	W5W	H6W	W21/5W

Передні габаритні вогні

12256	12929	12821	12961	12396	12271
W3W	T4W	R5W	W5W	WY5W	PCY16W

Бокові показники поворотів

Передні протитуманні лампи

12258	12336	12972	12360	12362	12366	12643	9005	9006	12059	12060	12276	12086
H1	H3	H7	H8	H11	H16	H18	HB3	HB4	H27W/1	H27W/2	PSX24W	PS24W

12277	12177	12085	12278	12197
P13W	PW16W	PS19W	PSX26W	HiPerLCP

Денні ходові вогні

12256	12961	12521	
W3W	W5W	WBT5	Вах

Лампи приборної панелі



Philips.com/mylamps

12844	12821	12866	12814	12093	12067	12356	12146	12498	12496	12496sv	12065	12071	12275	12174	12180	12190	12274
C5W	R5W	FEST10W	R10W	RY10W	W16W	H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21Wsv	W21W	WY21W	PSY19W	PWY24W	PSY24Wsv	PY24W	PY24Wsv

Лампи багажника

Задні показники поворотів

12256	12961	12067	12065	12814
W3W	W5W	W16W	W21W	R10W

Лампи додаткового стоп-сигналу

12067	12356	12498	12065	12085	12276
W16W	H21W	P21W	W21W	PS19W	PSX24W

Сигнал заднього ходу

12844	12821	12961
C5W	R5W	W5W

Освітлення бардачка

12929	12821	12961	12036	12814	12594	12499	12495
T4W	R5W	W5W	H6W	R10W	P21/4W	P21/5W	PR21/5W

Задні габаритні вогні

12256	12844	12821	12961	12814
W3W	C5W	R5W	W5W	R10W

Підсвітка номерного знаку

Задня протитуманна фара

Стоп-сигнали

12067	12356	12498	12088	12085
W16W	H21W	P21W	PR21W	PS19W

12067	12498	12088	12594	12499	12495	12065	12066
W16W	P21W	PR21W	P21/4W	P21/5W	PR21/5W	W21W	W21/5W

*Поєднує в собі функцію стоп-сигналу та заднього габаритного вогню

Лампи головного освітлення

H1 Vision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
	12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
	12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision G-force

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5
	12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10

H1 LongLife EcoVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
	12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
	12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
	12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Rally (for off-road only)

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12454RAB1	12	100	P14,5s	40722130	8 711500 407221	-	8711500407238	-	10
	12454RAC1	12	100	P14,5s	69639730	8 711500 696397	-	8727900366396	-	10

H1 CrystalVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258CVSM	12	55	P14,5s	48971528	8 711500 489715	-	8711500489722	-	5
	12258CVB1	12	55	P14,5s	82687930	8 711500 826879	-	8711500826893	-	10

H1 DiamondVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12258DVS2	12	55	P14,5s	69742428	8 711500 697424	-	8711500697431	-	5
	12258DVB1	12	55	P14,5s	82690930	8 711500 826909	-	8711500826916	-	10

К-сть в упаковці: кількість упаковок в коробці

H2

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
	12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H3 Rally (for off-road only)

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12455RAC1	12	100	PK22s	47898630	8 711500 478986	-	8711500779373	-	10

H3 CrystalVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12336CVB1	12	55	PK22s	77496530	8 711500 774965	-	8711500774996	-	10

H3 DiamondVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12336DVS2	12	55	PK22s	69745528	8 711500 697455	-	8711500697462	-	5
	12336DVB1	12	55	PK22s	77494130	8 711500 774941	-	8711500774972	-	10

H4 Vision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
	12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
	12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision G-force



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

H4 Rally (for off-road only)



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12569RAB1	12	100/90	P43t-38	40728330	8 711500 407283	-	8711500407290	-	10
12569RAC1	12	100/90	P43t-38	40177930	8 711500 401779	-	8711500779441	-	10
12754C1	12	100/90	P43t-38	77438530	8 711500 774385	-	8711500779380	-	10

H4 CrystalVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342CVSM	12	60/55	P43t-38	48981428	8 711500 489814	-	8711500489821	-	5
12342CVB1	12	60/55	P43t-38	53287630	8 727900 532876	-	8727900532883	-	10

H4 DiamondVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342DVS2	12	60/55	P43t-38	69573428	8 711500 695734	-	8711500697448	-	5
12342DVB1	12	60/55	P43t-38	53289030	8 727900 532890	-	8727900532906	-	10

H7 Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	400593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

H7 VisionPlus



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision G-force



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

H7 Rally (for off-road only)



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12035RAB1	12	80	PX26d	40732030	8 711500 407320	-	8711500407337	-	10
12035RAC1	12	80	PX26d	47208330	8 711500 472083	-	8727900371109	-	10

H7 CrystalVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972CVSM	12	55	PX26d	48983828	8 711500 489838	-	8711500489845	-	5
12972CVB1	12	55	PX26d	53291330	8 727900 532913	-	8727900532920	-	10

H7 DiamondVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972DVS2	12	55	PX26d	69747928	8 711500 697479	-	8711500697486	-	5
12972DVB1	12	55	PX26d	53293730	8 727900 532937	-	8727900532944	-	10

H8 WhiteVision ultra

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

H11 CrystalVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12362CVSM	12	55	PGJ19-2	52646128	8 711559 526461	-	8711559526843	-	5
12362CVB1	12	55	PGJ19-2	82685530	8 711500 826855	-	8711500826862	-	10

H13

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12644LLC1	12	60/65	PJ43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 CrystalVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9005CVB1	12	60	P20d	53299930	8 727900 532999	-	8727900533002	-	10

HB3 DiamondVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9005DVB1	12	65	P20d	53295130	8 727900 532951	-	8727900532968	-	10

HB4 Vision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 CrystalVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9006CVSM	12	60	P22d	52620128	8 711559 526201	-	8711559526454	-	5
9006CVB1	12	60	P22d	53301930	8 727900 533019	-	8727900533026	-	10

HB4 DiamondVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9006DVS2	12	55	P22d	53248728	8 727900 532487	-	8727900532494	-	5
9006DVB1	12	55	P22d	53297530	8 727900 532975	-	8727900532982	-	10

HB5 9007

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

H27W/1

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Rally (for off-road only)

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12596(H5)C1	12	60/55	P45t-41	51226630	8 711559 512266	-	8727900370843	-	10

R2 Vision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Сигнальні лампи та внутрішнє освітлення

P21W VisionPlus

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10



PR21/5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10



PY21W SilverVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10



PY21W LongLife EcoVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10



PY21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10



Stop P22



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10



Stop P25



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10



R5W LongLife EcoVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10



R5W BA15s



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10



R5W BA15d



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10



R5W BA15d



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10



R10W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10



RY10W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10



BA7



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10



T2W - T3W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10



T4W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10



T4W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10



T4W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10




Галогенні мініатюрні лампи для американських автомобілей



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10



H6W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10



H6W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10



H6W WhiteVision ultra




Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12036WUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10



H10W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10



H20W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Задні габаритні вогні

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W WhiteVision ultra



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12961WWUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

Festoon C5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

PCY16W HiPerClick



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

PW16W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

PS19W LongLife



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

PS19W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

PSY19W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

HiPerVision LCP



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

PS24W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

PSX24W WhiteVision ultra

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

PSX24W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

PSY24W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W

Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Галоген

Світлові рішення для

МОТОЦИКЛІВ



Яка лампа для мотоциклів вам потрібна?



Більше
світла



Світло до
**200%
яскравіше***

**RacingVision
GT200
moto**




Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла**



Строк служби**



Асортимент
H4, H7

Бачити та
бути
побаченим

**CityVision
moto**



Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла**



Строк служби**



Асортимент
H4, H7, HS1

До **30%
більше
видимості***

**Vision
moto**



Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла**



Строк служби**




Асортимент
H4, H7, HS1

Виділяйся
в потоці



Яскраве
біле світло


**WhiteVision
ultra moto**



Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла**



Строк служби**



Асортимент
H4, H7, HS1

RacingVision GT200 moto

Надзвичайна продуктивність для доріг загального користування

- До 200% яскравіше світло*
- Сертифіковані лампи для приємного керування
- Найяскравіші лампи в нашому асортименті

Якщо ви насолоджуєтесь процесом водіння, дозволяйте мотолампам Philips RacingVision GT200 загострити ваші відчуття. До 200% яскравіше світло* дозволяє бачити більше та реагувати швидше для більш захоплюючої їзди.

* В порівнянні з мінімальним стандартом для галогенних ламп



Стандартна лампа



RacingVision GT200
moto



Асортимент



H4



H7

CityVision moto

Бачити та бути побаченим

- Оригінальний помаранчевий відтінок світла
- Максимальна безпека
- Розроблені спеціально для міста
- До 40% більше видимості*

Лампи CityVision moto забезпечують максимальну безпеку та видимість. Лампи відрізняються оригінальним помаранчевим відтінком світла, що привертає увагу.

Всі мотоциклісти зацікавлені в більшій безпеці, особливо в умовах інтенсивного міського руху. Лампи Philips CityVision moto розроблені спеціально для забезпечення максимальної видимості та максимальної безпеки.

* Порівняно з мінімальними вимогами законодавства



Стандартна лампа



CityVision moto



Асортимент



H4



H7



HS1



Освітлення Philips для мотоциклів розраховане
не екстремальну вібрацію – до 10G.

Зображення приводяться виключно в інформаційних цілях.

* Порівняно з мінімальними вимогами законодавства.

** Термін служби та колірна температура залежать від типу, значення лише для H7-го типу.

*** 10 G застосовується до H4 і H7.

Philips.com/Motorcycle-lights

WhiteVision ultra moto

Іноваційні лампи, що випромінюють біле світло

- Стильний зовнішній вигляд з колірною температурою до 4200K
- До 60% яскравіші лампи*
- Відмінна продуктивність для доріг загального користування

Колби мотоламп Philips WhiteVision ultra покриті світлофільтром з інноваційною формулою та випромінюють біле світло з колірною температурою до 4200K. Це мотолампи з найбільшою колірною температурою в нашому асортименті, які допущені для використання на дорогах загального користування.

*В порівнянні з мінімальним стандартом для галогенних ламп



Стандартна лампа WhiteVision ultra moto



Асортимент



H4 H7 HS1


Vision moto

До 30% більше ВИДИМОСТІ*

- Підвищена продуктивність*
- Високоякісна та надміцна лампа для мотоциклів

Лампи Philips Vision moto забезпечують до 30% більше **ВИДИМОСТІ** в порівнянні зі стандартними лампами і дозволяють бачити далі за рахунок довшого світлового променя, при цьому ціна залишається доступною.

*У порівнянні з мінімальними вимогами законодавства



Стандартна лампа Vision moto




Асортимент



H4 H7 HS1

Таблиця застосування ламп



Ближнє світло – дальнє світло



Передні показчики поворотів



Задні габаритні вогні



Освітлення номерного знаку



RacingVision GT200 moto

CityVision moto




WhiteVision ultra moto

Vision moto

Philips.com/Motorcycle-lights



T4W R5W R10W H6W



W3W W5W W16W T2W T3W

Передні габаритні вогні



W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W

Стоп-сигнали



W5W W16W W21W WY21W H21W



R5W R10W RY10W P21W PY21W

Задні вказівники поворотів

H4 Vision moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 RacingVision GT200 moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342RGTBW	12	60/55	P43t-38	02381030	8 719018 023810	-	8719018023827	ECE	10

H4 WhiteVision ultra moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12342WVUBW	12	60/55	P43t-38	02385830	8 719018 023858	-	8719018023865	ECE	10

H7 Vision moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 RacingVision GT200 moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972RGTBW	12	55	PX26d	02383430	8 719018 023834	-	8719018023841	ECE	10

H7 WhiteVision ultra moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12972WVUBW	12	55	PX26d	02387230	8 719018 023872	-	8719018023889	ECE	10

HS1 Vision moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 WhiteVision ultra moto



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12636WVUBW	12	35/35	PX43t	02401530	8 719018 024015	-	8719018024022	ECE	10

S2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Сигнальные фонари

W3W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

Галоген

Лампы **24 В** для вантажного транспорту



Які лампи для вантажівок та автобусів 24 В вам потрібні?



Довговічність та економічність

Створені на **ВІКИ**

MasterDuty



Ефективність світлового променя*



Строк служби**

До **550 год**

Асортимент
H1, H3, H4, H7, H11

Кращий в своєму класі строк служби

MasterLife



Ефективність світлового променя*



Строк служби**

До **1200 год**

Асортимент
H1, H3, H4, H7, H11


Економічність та стиль

Максимальний ефект ксенонового світла

MasterDuty BlueVision



Строк служби



Строк служби**

До **500 год**

Асортимент
H3, H4, H7




Важкі умови експлуатації
Вібраційна стійкість

Безпека та довговічність

Переваги ламп Philips 24 В

За рахунок поєднання вібростійкості та високої якості лампи Philips для вантажних автомобілів служать довше стандартних.



MasterDuty

Створені на віки

- Термін служби – до 550 годин*
- Збільшена стійкість до вібрацій
- До 130% більше видимості**
- Посилене кріплення та цоколь захищають від ударів
- Надміцна нитка розжарювання у вигляді подвійної спіралі

Лампи MasterDuty відрізняються надійним захистом від вібрацій та тривалим терміном служби.

Philips MasterDuty – найкращий вибір для водіїв, яким потрібна підвищена вібростійкість.

*Термін служби залежить від типу, вказано значення тільки для H7

**В порівнянні з мінімальними вимогами законодавства, застосовується для H1, H4, H7 та H11.

Доступні в упаковках B1 та C1



Асортимент



Зображення наводяться виключно з інформаційною метою.

* У порівнянні з мінімальним стандартом, зазначено значення тільки для H1, H4, H7 та H11.

** Строк служби вказаний тільки для H7.

Philips.com/trucklight

MasterLife

Кращий строк служби в своєму класі

- Термін служби – до 1200 годин*
- До +100% більше видимості**
- Збільшена стійкість до вібрацій*
- Надміцна нитка розжарювання у вигляді подвійної спіралі

Лампи Philips MasterLife служать до 1200 годин*, витримуючи екстремальні навантаження та вібрацію. Вони відрізняються високим ступенем надійності, що дозволяє максимально скоротити простої та забезпечити ефективність та безперервність роботи автопарку. Philips MasterLife - найрозумніший вибір для великих автопарків!

*Термін служби залежить від типу, вказано значення тільки для H7
**У порівнянні з мінімальними вимогами законодавства, застосовно для H1, H4, H7 та H11

Доступні в упаковці C1



Асортимент



H1 H3 H4 H7 H11

MasterDuty BlueVision

Максимальний ефект ксенонового світла

- Надійний захист від вібрацій*
- Високоякісне кварцове скло зі спеціальним покриттям, що дає ефект ксенонового світла
- Оригінальний синій ковпачок дозволяє виділитися навіть із вимкненими фарами

*Лампи MasterDuty BlueVision з ефектом ксенонового світла оцінять водії, які обирають стиль та максимальну ефективність.



Стандартна лампа MasterDuty BlueVision

Доступні в упаковці S2 і B1



Асортимент



H3 H4 H7

Таблиця застосування ламп



Philips.com/trucklight



Лампи головного освітлення

H1 MasterDuty

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
	13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
	13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
	13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
	13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
	13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
	13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
	13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

Сигнальні лампи та внутрішнє освітлення 24 В

P21W MasterDuty

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife

	Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
	13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10



P21/5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10



PY21W MasterLife



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10



Stop P22



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10



Stop P25



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10



R5W MasterDuty



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10



R5W MasterLife



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10



R5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10



R10W MasterDuty



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10



R10W MasterLife



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10



R10W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10



BA7



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10



T4W MasterDuty



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10



T4W MasterLife



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10



T2W - T3W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10



T4W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10



Мініатюрні галогенові лампи для американських автомобілейМініатюрні галогенові лампи для американських автомобілей



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10



Задні габаритні вогні

W2,5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10

13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10
---------	----	---	-----------	----------	-----------------	---------------	---------------	-----	-------

WBT5



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10

13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
---------	----	-----	---------	----------	-----------------	---------------	---------------	---	-------

13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10
---------	----	---	---------	----------	-----------------	---------------	---------------	---	------

Festoon

Festoon T6,2x27



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

Festoon C5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10

13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10
---------	----	---	-------	----------	-----------------	---------------	---------------	-----	-------

Festoon T10,5x43 5W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Комплекти

Комплекти запасних ламп для легкових та вантажних автомобілей

З метою **безпеки** у більшості європейських країн водіям **рекомендується** мати в автомобілі дозволений до застосування **комплект запасних ламп**. Це не тільки допомагає **дотримуватись вимог законодавства**, а й підвищує **безпеку**, оскільки у вас завжди є **заміна** для лампи, що перегоріла.



Комплекти запасних ламп 12 В

Easy Kit H1



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
55472ЕККМ	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5
Вміст									
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Кількість	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
55473ЕККМ	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5
Вміст									
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Кількість	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
55474ЕККМ	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5
Вміст									
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Кількість	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
55475ЕККМ	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5
Вміст									
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Кількість	1	-	1	-	1	1	1	1	1

Комплекти запасних ламп 12 В

Essential Box H1



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці		
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5		
Вміст											
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Кількість	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці		
55718EBKM	12	-	-	70034328		-	8727900700350	ECE	5		
Вміст											
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Кількість	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці		
55719EBKM	12	-	-	70036728	8  727900 700367	-	8727900700374	ECE	5		
Вміст											
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Кількість	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Номер для замовлення	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці		
55720EBKM	12	-	-	70038128	8  727900 700381	-	8727900700398	ECE	5		
Вміст											
Типи ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Кількість	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Комплекти запасних ламп 24 В

MiniKit H4 MasterDuty



Ordering number	V	W	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity	
55554SKMDKM	24	-	-	69586130		-	8727900695885	ECE	10	
Вміст										
Типи ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Кількість	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Номер для замовлення	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
55555SKMDKM	24	-	-	69590830		-	8727900695939	ECE	10

Вміст

Типи ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Кількість	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Номер для замовлення	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці				
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4				
Вміст													
Типи ламп	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Кількість	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Номер для замовлення	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці				
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4				
Вміст													
Типи ламп	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Кількість	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Номер для замовлення	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці					
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4					
Вміст														
Типи ламп	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Кількість	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Комплект для полірування фар

Дозволяє повністю відновити фари

- Збільшення яскравості на 100%
- Безпека водіння в нічний час
- Усуває помутніння та пожовтіння, що з’являються під впливом УФ-випромінювання та бруду
- Професійний результат без спеціальних інструментів за 30 хвилин
- Висока якість та економічність
- Дворічна гарантія захисту від ультрафіолетового випромінювання

Усуває помутніння та пожовтіння розсіювачів фар та відновлює їх початкову прозорість, забезпечуючи безпеку водіння. Розсіювачі фар мутніють та окислюються від постійного впливу різних хімічних речовин, також на них з’являються подряпини.



До відновлення



Після



Номер для замовлення	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6



Ксенон

Ксенонові

лампи для легкових та вантажних автомобілей



Яка ксенонова лампа вам потрібна?



Збільшена яскравість



До **150%**
більше видимості*

**Xenon
X-tremeVision
gen2**



Standard



Xenon X-tremeVision gen2



Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла
До **4800 K**
Стандарт: 4150 K

Асортимент
**D1S, D2S, D2R, D3S,
D4S, D5S**

Ідеальні для
заміни

**Xenon
Vision**



Standard



Xenon Vision



Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла
До **4300 K**
Стандарт: 4150 K

Асортимент
**D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**

Унікальний стиль



Неперевершений
білий
ксеноновий ефект

**Xenon
WhiteVision
gen2**



Standard



Xenon WhiteVision gen2



Ефективність
світлового променя*



Відтінок світла
До **5000 K**
Стандарт: 4150 K

Асортимент
D1S, D2S, D2R, D3S

Зображення приводяться виключно в інформаційних цілях

* В порівнянні з мінімальними вимогами законодавства
(без ламп D2R, які забезпечують видимість до +20% та D5S, які забезпечують видимість до 120%)

philips.com/xenon



Xenon X-tremeVision gen2

Наша найяскравіша ксенонова лампа

- Оптимальні характеристики освітлення
- До **150%** більше видимості*
- Максимальна безпека та видимість
- Призначені для вимогливих водіїв

Philips Xenon X-tremeVision gen2 - остання розробка в області ксенонового освітлення. Світлове випромінювання цієї лампи доведено до межі, що дозволяє отримати надпотужний промінь світла. Виняткові характеристики освітлення служать запорукою оптимального комфорту під час водіння.

www.philips.com/xenongen2

*У порівнянні з мінімальними вимогами законодавства (без ламп D2R, які забезпечують видимість до +20%, та D5S, що забезпечують видимість до +120%).



Стандартна лампа



Xenon X-tremeVision gen2

Доступні в упаковках C1 та S1



Асортимент



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Зображення приводяться виключно в інформаційних цілях.



Xenon WhiteVision gen2

Неперевершений білий ксеноновий ефект

- Рівномірне яскраве біле світло
- Ідеально поєднується з уже встановленими світлодіодними лампами
- Біле світло з температурою до 5000 K
- До 120% більше видимості*
- Лампа, дозволена для використання на дорогах загального користування

З лампами Philips Xenon WhiteVision gen2 автомобіль стає більш помітним на дорозі і ви отримуєте більш яскраве та рівномірно розподілене світло.

www.philips.com/xenongen2

*У порівнянні з мінімальними вимогами законодавства (за винятком ламп D2R, що забезпечують до + 20% більше видимості).



Стандартна лампа

Xenon WhiteVision gen2

Доступні в упаковках C1 та S1



Асортимент



D1S

D2S

D2R

D3S




Xenon Vision

Ідеальні для заміни

- Нова лампа після встановлення повністю ідентична за колірною температурою старій лампі, яку ще не змінювали
- Економічний вибір
- Стандартна кольорова температура 4300 K

Лампи Philips Xenon Vision дозволяють замінити одну лампу, що вийшла з ладу та не хвилюватися, що колірна температура нової та старої ламп будуть різними. Інноваційна технологія заміни Philips Xenon Vision є ідеальним економічним рішенням, якщо ви хочете замінити лише одну лампу.



Стандартна лампа

Xenon Vision

Доступні в упаковках C1 та S1



Асортимент



D1S

D1R

D2S

D2R

D3S

D3R

D4S

D4R

D5S

D8S

D1S Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S WhiteVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

D2S WhiteVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

Номери замовлення для країн Скандинавії (Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії), Великобританії

D2R X-tremeVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R WhiteVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

D3S Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

Номери замовлення для країн Скандинавії (Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії), Великобританії

D5S Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision



Номер для замовлення	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Кількість в упаковці
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



Упаковки зі зразками

Відкрийте для себе ідеальне рішення по боротьбі з крадіжками в магазинах



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Інформація по замовленням

Опис	Номер для замовлення GOC		EAN1	EAN3
Галоґенові лампи 12 В				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Структура кодів замовлення Philips

Вся наша продукція для автомобільного освітлення є доступною для замовлення за допомогою системи введення замовлень **Philips Order Entry**.
За допомогою системи введення замовлень Philips Order Entry можна визначити **тип лампи, серію та тип упаковки**.

Приклад: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, одиночна упаковка

12972

1 Тип лампи

WVU

2 Серія

B1

3 Тип упаковки

1 Тип лампи
Philips надає кожному **типу лампи** унікальний номер, який називається типом лампи.
• Коди всіх ламп 12 В починаються з 12 (наприклад, 12972 для лампи H7 12V).
• Коди всіх ламп 24 В починаються з 13 (наприклад, 13972 для лампи H7 24V).

2 Серія
Коди кольорів наводяться на сторінках кодів замовлення і на сторінці «Таблиця застосування ламп» у кожному розділі. За кольорами можна визначити наявність лампи у певній лінійці продуктів.

	RacingVision GT200 Світло до 200% яскравіше	Серія RGT
	X-tremeVision Pro150 Світло до 150% яскравіше	Серія XVP
	VisionPlus До 60% більше видимості	Серія VP
	LongLife EcoVision Термін служби - до 1500 годин	Серія LLECO
	WhiteVision ultra Яскраве біле світло	Серія WVU
	Vision До 30% більше видимості	Серія PR
	Standard	Серія STD



Комерційна упаковка
Матеріал: картон
Вміст **C1**: 1 лампа
Вміст **CP**: 10 ламп
Тип упаковки: **C1/CP**



Блістер
Матеріал: картон/пластик
Вміст: 1 лампа
Тип упаковки: **B1**



Подвійний блістер
Матеріал: картон/пластик
Вміст: 2 лампи
Тип упаковки: **B2**



Спеціальна упаковка для двох ламп
Матеріал: пластик
Вміст **S2**: 2 лампи
Вміст **SM**: 4 лампи (2 лампи для фар, 2 габаритні лампи)
Тип упаковки: **S2/SM**



Одиночна упаковка для ксенонової продукції
Матеріал: картон/пластик
Вміст: 1 лампа
Тип упаковки: **S1**



Подвійний блістер LED
Матеріал: картон/пластик
Вміст **X1**: 1 лампа
Вміст **X2**: 2 лампи
Тип упаковки: **X1/X2**



Спеціальна упаковка для LED ламп
Матеріал: картон
Вміст **X2** 2 лампи
Тип упаковки: **X2**



Упаковка для з'єднувальних кілець
Матеріал: картон
Вміст **X2** 2 кільця
Тип упаковки: **X2**

	Ultinon Pro9100 Якість світлодіодів первинного ринку	Серія U9100
	Ultinon Pro5100 Біле світло для яскравіших доріг	Серія U5100
	Ultinon Pro3022 Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановити!	Серія U3022
	Ultinon Access Швидке та легке встановлення	Серія U2500
	Ultinon Pro6000 SI Більш яскраві та елегантні сигнали	Серія U6000
	Ultinon Pro3100 SI Виділяйся з натовпу	Серія U3100

Технічні ілюстрації Цоколі



SV6
IEC 7004-5



SV8,5-8
IEC 7004-81



W2x4,6d
IEC 7004-94



W2,1x9,5d
IEC 7004-91



W3x16d
IEC 7004-105



W3x16q
IEC 7004-106



WX3x16d
IEC 7004-105



BAX 9s
IEC 7004-8



BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s



BA 9s
IEC 7004-14




BA 15s
IEC 7004-11A



BA 15d
IEC 7004-11A



BAU 15s
IEC 7004-11A



BAY 15d
IEC 7004-11B



BAW 9s
IEC 7004-149-1



BAW 15d
IEC 7004-11E-1



BAW 15s
IEC 7004-11E11



BAZ 15d
IEC 7004-11C



BA20d
IEC 7004-12



P43t-38
IEC 7004-39



P45t-41
IEC 7004-95



P20d-PY20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32



PX22d



PG13
IEC 7004-107



PGJ13
IEC 7004-107



PGJ23t-1



HPSL HTR



PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127



PGU20



PU20d



PGJ19-1/2
IEC 7004-110



PGJ19-3
IEC 7004-110



PGJ19-5
IEC 7004-110



PGJ23t-1



P14,5s
IEC 7004-46



X511
IEC 7004-99



P26s



PX26d,4t
IEC 7004-128-2



PX26d
IEC 7004-5



P29t-PX29t
IEC 7004-66



P32d
IEC 7004-111



P32d-2
IEC 7004-111



P32d-3
IEC 7004-111



P32d-5
IEC 7004-111



P32d-6
IEC 7004-111



PK32d-2
IEC 7004-111



PK32d-3/5/6
IEC 7004-111



PK32d-7
IEC 7004-111



PK22s
IEC 7004-47



PU43t-3
IEC 7004-171-2



PY26d-1
IEC 7004-5-7



W3x16d
IEC 7004-105-1



W3x16q
IEC 7004-106-1



W2,1x9,5d



WP3,3x14,5/3



Bax 8,3s



Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

Список продукції

Світлодіодні рішення для легкових та вантажних автомобілей

Ordering number	Type	Range	V	W	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
11005U2500CX	HL [≈HB3/HB4]	U2500	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8719018025753	8719018025760	27
11005U3022X2	HL [≈HB3/HB4]	U3022	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	27
11005U51X2	HL [≈HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	27
11005U91X2	HL [≈HB3/HB4]	U9100	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8719018018700	-	8719018018717	27
11012U2500CX	HL [≈HIR2]	U2500	12	20	PX22d	02577750	-	8719018025784	8719018025791	27
11012U3022X2	HL [≈HIR2]	U3022	12/24	20	PX22d	01808394	8719018018083	-	8719018018090	27
11012U51X2	HL [≈HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	26
11012U91X2	HL [≈HIR2]	U9100	12/24	20	PX22d	01872494	8719018018724	-	8719018018731	26
11065AU60X2	SI-AMBER [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	WX3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	30
11065CU31B2	SI-WHITE [≈W21W]	U3100SI	12	2,2	W3x16d	02192230	8719018021922	-	8719018021939	31
11065CU60X2	SI-WHITE [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	31
11065RU31B2	SI-RED [≈W21W]	U3100SI	12	1,73	W3x16d	02194630	8719018021946	-	8719018021953	31
11065RU60X2	SI-RED [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	30
11066AU60X2	SI-AMBER [≈W21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	W3x16q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	30
11066CU31B2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U3100SI	12	2,4/0,48	W3x16q	02208030	8719018022080	-	8719018022097	30
11066CU60X2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	W3x16q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	30
11066RU31B2	SI-RED [≈W21/5W]	U3100SI	12	1,75/0,65	W3x16q	02196030	8719018021960	-	8719018021977	30
11066RU60X2	SI-RED [≈W21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	W3x16q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	30
11067CU31B1	SI-WHITE [≈W16W]	U3100SI	12	1,8	W2,1x9,5d	02204230	8719018022042	-	8719018022059	29
11067CU60X1	SI-T16 [≈W16W]	U6000SI	12	2,4	W2,1x9,5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	29
11071AU31B2	SI-AMBER [≈WY21W]	U3100SI	12	2,15	WX3x16d	02198430	8719018021984	-	8719018021991	30
11090CU31B2	SI-WHITE [≈R5/R10W]	U3100SI	12	1,8	BA15s	02206630	8719018022066	-	8719018022073	31
11258U2500CX	HL [≈H1]	U2500	12	13	P14,5s	02583850	-	8719018025845	8719018025852	24
11258U3022X2	HL [≈H1]	U3022	12/24	18	P14,5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	24
11258U51X2	HL [≈H1]	U5100	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	24
11258U91X2	HL [≈H1]	U9100	12/24	20	P14,5s	01862594	8719018018625	-	8719018018632	24
11336U2500CX	HL [≈H3]	U2500	12	13	PK22s	02586950	-	8719018025876	8719018025883	24
11336U3022X2	HL [≈H3]	U3022	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	24
11336U51X2	HL [≈H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	24
11336U91X2	HL [≈H3]	U9100	12/24	20	PK22s	01874894	8719018018748	-	8719018018755	24
11342U2500CX	HL [≈H4/H19]	U2500	12	20/22	P43t-38/PU43t-3	02565450	-	8719018025661	8719018025678	25
11342U3022X2	HL [≈H4]	U3022	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	25
11342U51X2	HL [≈H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	24
11342U91X2	HL [≈H4]	U9100	12/24	18	P43t-38	01866394	8719018018663	-	8719018018670	24
11362U2500CX	HL [≈H11]	U2500	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8719018025722	8719018025739	26
11362U3022X2	HL [≈H11]	U3022	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	26
11362U51X2	HL [≈H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	25
11362U91X2	HL [≈H11]	U9100	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	25
11366U2500CX	FL [≈H8/H9/H16]	U2500	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	-	8719018025814	8719018025821	26
11860WU60X1	SI-FEST 30 mm 4000K	U6000SI	12	1,0	SV8,5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	28
11866CU31B1	SI-FEST 43 mm 6000K	U3100SI	12	0,6	SV8,5	02212730	8719018022127	-	8719018022134	28
11366U3022X2	FL [≈H8/H11/H16]	U3022	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	26
11366U51X2	FL [≈H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	26
11366U91X2	FL [≈H8/H11/H16]	U9100	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	26
11496AU31B2	SI-AMBER [≈PY21W]	U3100SI	12	2,15	BAY15D	02202830	8719018022028	-	8719018022035	29
11498AU60X2	SI-AMBER [≈P21W]	U6000SI	12	2,3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	29
11498CU31B2	SI-WHITE [≈P21W]	U3100SI	12	2,2	BA15S	02186130	8719018021861	-	8719018021878	29
11498CU60X2	SI-WHITE [≈P21W]	U6000SI	12	2,3	BA15S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	29
11498RU31B2	SI-RED [≈P21W]	U3100SI	12	1,73	BA15S	02188530	8719018021885	-	8719018021892	29
11498RU60X2	SI-RED [≈P21W]	U6000SI	12	2,3	BA15S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	29
11499AU60X2	SI-AMBER [≈P21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	28
11499CU31B2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U3100SI	12	2,4/0,48	BAY15D	02200430	8719018022004	-	8719018022011	29
11499CU60X2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	29
11499RU31B2	SI-RED [≈P21/5W]	U3100SI	12	1,75/0,65	BAY15D	02190830	8719018021908	-	8719018021915	29
11499RU60X2	SI-RED [≈P21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	28
11854CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 38 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8,5	02210330	8719018022103	-	8719018022110	28
11854CU60X1	SI-FEST 38mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8,5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	28
11854WU60X1	SI-FEST 38mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8,5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	28
11860CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 30 mm]	U3100SI	12	0,8	SV8,5	02184730	8719018021847	-	8719018021854	28
11860CU60X1	SI-FEST 30mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8,5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	28
11866CU60X1	SI-FEST 43mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8,5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	28
11866WU60X1	SI-FEST 43mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8,5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	28

Світлодіодні рішення для легкових та вантажних автомобілей

Ordering number	Type	Range	V	W	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
11961AU60X2	SI-AMBER [≈W5W]	U6000SI	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	31
11961CU31B2	SI-WHITE [≈W5W]	U3100SI	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8719018021823	-	8719018021830	31
11961CU60X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U6000SI	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8719018015167	-	8719018015174	31
11961WU60X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U6000SI	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8719018015143	-	8719018015150	31
11961XU60X2	SI-T10 [≈W5W] 8000K	U6000SI	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8719018015228	-	8719018015235	31
11972U2500CX	HL [≈H7/H18]	U2500	12	16	PX26d/PY26d-1	02568550	-	8719018025708	8719018025692	25
11972U3022X2	HL [≈H7]	U3022	12/24	20	PX26d	01802194	8719018018021	-	8719018018038	25
11972U51X2	HL [≈H7]	U5100	12/24	12	PX26d	01884794	8719018018847	-	8719018018854	25
11972U91X2	HL [≈H7]	U9100	12/24	18	PX26d	01868794	8719018018687	-	8719018018694	25
24805CU60X2	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	U6000SI	24	1	BA15s	01562430	8719018015624	-	8719018015631	35
24844CU60X1	SI-FEST 30mm 6000K	U6000SI	24	1.5	SV8,5	01536530	8719018015365	-	8719018015372	35
24961CU60X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U6000SI	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8719018015204	-	8719018015211	35
24961WU60X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U6000SI	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8719018015181	-	8719018015198	35

LED CANbus адаптери

Ordering number	Type	V	W	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12956X2	LED 5W	12	5	39722294	6974260728377	-	8719018005007	32
18952X2	HL [≈H7]	12	12	72837794	6974260728377	-	6974260728384	32
18954X2	FL [≈H8/H11/H16]	12	12	72833994	6974260728339	-	6974260728346	32
18956X2	HL [≈HB3/HB4/HIR2]	12	12	72835394	6974260728353	-	6974260728360	32
18960X2	HL [≈H4]	12	12	72831594	6974260728315	-	6974260728322	32
18957X2	LED 21W	12	21	39587794	8727900395877	-	8719018004956	32

З'єднувальні кільця

Ordering number	Type	Range	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
11184X2	Type A	U9100	02009331	8719018020093	-	8719018020109	32
11176X2	Type D	U9100	01681231	8719018016812	-	8719018016829	32
11178X2	Type E	U9100	01679931	8719018016799	-	8719018016805	32
11172X2	Type H	U9100	01630031	8719018016300	-	8719018016317	32
11179X2	Type I	U9100	01683631	8719018016836	-	8719018016843	33
11180X2	Type K	U9100	01675131	8719018016751	-	8719018016768	33
11183X2	Type N	U9100	01636231	8719018016362	-	8719018016379	33
11182X2	Type P	U9100	01677531	8719018016775	-	8719018016782	33
11009RCDX2	Type RCD	U5100	02058131	8719018020581	-	8719018020598	33
11010RCEX2	Type RCE	U5100	02060431	8719018020604	-	8719018020611	33
11011RCPX2	Type RCP	U5100	02062831	8719018020628	-	8719018020635	33
11013RAHX2	Type RAH	U3022	02046831	8719018020468	-	8719018020475	33
11016RAPX2	Type RAP	U3022	02052931	8719018020529	-	8719018020536	33
11015RAEX2	Type RAE	U3022	02050531	8719018020505	-	8719018020512	33
11014RADX2	Type RAD	U3022	02048231	8719018020482	-	8719018020499	33

Галогенові лампи для легкових автомобілей 12 В

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	59
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	59
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	60
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	59
12035RAB1	H7	Rally	12	80	PX26d	40732030	8711500407320	-	8711500407337	53
12035RAC1	H7	Rally	12	80	PX26d	47208330	8711500472083	-	8727900371109	53
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	59
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	59
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2.1x9.5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	61
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	56
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	56
12061CP	W2.3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	61
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	61
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	61
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	61
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	61
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2.1x9.5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	61
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2.1x9.5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	61
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	61
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	61
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	65

Галогенові лампи для легкових автомобілей 12 В

Номер для заповнення	Тип	Лінійка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	65
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	65
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	58
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	59
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	60
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	67
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	67
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	65
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	66
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	66
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	66
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	67
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	65
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	75
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	75
12258CVB1	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	82687930	8711500826879	-	8711500826893	50
12258CVSM	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	48971528	8711500489715	-	8711500489722	50
12258DVB1	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	82690930	8711500826909	-	8711500826916	50
12258DVS2	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	69742428	8711500697424	-	8711500697431	50
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	50
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	50
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	50
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	50
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	50
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	50
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	50
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	50
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	50
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	50
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	50
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	65
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	67
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	65
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	66
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	66
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	65
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	67
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	51
12336CVB1	H3	CrystalVision	12	55	PK22s	77496530	8711500774965	-	8711500774966	51
12336DVB1	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	77494130	8711500774941	-	8711500774972	51
12336DVS2	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	69745528	8711500697455	-	8711500697462	51
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	51
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	51
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	51
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	51
12342CVSM	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	48981428	8711500489814	-	8711500489821	52
12342CVB1	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	53287630	8727900532876	-	8727900532883	52
12342DVB1	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	53289030	8727900532890	-	8727900532906	52
12342DVS2	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	69573428	8711500695734	-	8711500697448	52
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	52
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	52
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	52
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	51
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	51
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	51
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	52
12342RGTSM	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	52
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	52
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	52
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	52
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	52
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	52
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	52
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	52
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	60

Галогенові лампи для легкових автомобілей 12 В

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	–	8727900362909	54
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	–	8727900371017	54
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	–	8719018005342	54
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	–	8727900363098	54
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	–	8727900371000	54
12362CVB1	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	82685530	8711500826855	–	8711500826862	54
12362CVSM	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	52646128	8711559526461	–	8711559526843	54
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	–	8727900363111	54
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	–	8727900370744	54
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	–	8727900364293	54
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	–	8727900370751	54
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	–	8719018005366	54
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	–	8727900370775	55
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	–	8711500400598	61
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	13
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	58
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	58
12454RAB1	H1	Rally	12	100	P14,5s	40722130	8711500407221	–	8711500407238	50
12454RAC1	H1	Rally	12	100	P14,5s	69639730	8711500696397	–	8727900366396	50
12455RAC1	H3	Rally	12	100	PK22s	47898630	8711500478986	–	8711500779373	51
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	–	8711500247179	57
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	–	8727900371130	57
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	58
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	58
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	–	8711559523743	58
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	58
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	–	8711500311191	58
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	–	8711559520131	57
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	57
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	–	8727900382112	57
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	57
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	–	8727900363173	57
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	–	8711559520148	57
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	57
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	–	8727900382136	57
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	57
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	–	8727900363159	57
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	60
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	–	8711500417763	60
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	60
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	60
12569RAB1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40728330	8711500407283	–	8711500407290	52
12569RAC1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40177930	8711500401779	–	8711500779441	52
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	–	8719018020024	55
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	–	8719018020031	55
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	–	8711500471017	57
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	57
12596(H5)C1	R2	Rally	12	65/55	P45t-41	51226630	8711559512266	–	8727900370843	57
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	–	8711559530192	63
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	63
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	–	8711500405890	63
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	63
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	63
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	63
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	63
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	63
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	64
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	64
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	63
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	–	8711559525327	56
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	–	8711500779359	56
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	64
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	64
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	64
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	64

Галогенові лампи для легкових автомобілей 12 В

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	64
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	64
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	63
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	64
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	–	8727900356045	55
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	–	8727900356069	55
12754C1	H4	Rally	12	100/90	P43t-	774530	87115007745	–	87115007790	52
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	–	8711500417718	59
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	59
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	62
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	55460330	8711500055460	–	8711500417701	58
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	58
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	208230	87279002082	–	87279002099	58
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	195528	87279001955	87279001962	8727900390940	58
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	58
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	59
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	–	8711500417749	62
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	62
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	62
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	62
12854CP	Festoon T10,5x	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	62
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	62
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	62
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	–	8711500417756	62
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	62
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	59
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	59
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	–	8711559520094	59
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	59
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	60
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	–	8711559520070	61
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	61

Галогенові лампи для легкових автомобілей 12 В

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	–	8727900370973	56
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	–	8719018005403	56
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	–	8727900370966	56
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	–	8727900370768	55
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	–	8727900370935	56
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	–	8719018005427	56
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	–	8727900370737	54

Галогенові лампи для мотоциклів

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	75
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	75
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	75
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	75
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	74
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	74
12342RGTBW	H4	RacingVision moto	12	60/55	P43t-38	02381030	8719018023810	-	8719018023827	74
12342WVUBW	H4	WhiteVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	02385830	8719018023858	-	8719018023865	75
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	75
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	75
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	75
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	74
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	74
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	75
12636WVUBW	HS1	WhiteVision ultra moto	12	35/35	PX43t	02401530	8719018024015	-	8719018024022	75
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	75
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	75
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	74
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	74
12972RGTBW	H7	RacingVision moto	12	55	PX26d	02383430	8719018023834	-	8719018023841	74
12972WVUBW	H7	WhiteVision ultra moto	12	55	PX26d	02387230	8719018023872	-	8719018023889	74

Галогенові лампи для вантажних автомобілей 24 В

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	86
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	–	8711500825865	82
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	82
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	–	8727900370812	82
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	–	8727900371079	82
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	–	8711500774613	82
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	–	8711500774910	83
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	–	8711500774897	83
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	82
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	–	8711500779403	82
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	–	8711500825889	82
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	–	8727900532821	82
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	–	8727900532760	82
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	82
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	–	8727900371086	82
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	84
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	84
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	84
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	84
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	–	8711500405449	84
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	84
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	83
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	83
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	–	8711500405371	84
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	84
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	86
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	86
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	87
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	87
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	–	8711500779458	83

Галогенові лампи для вантажних автомобілей 24 В

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	87
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	85
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	85
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	84
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	85
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	86
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	84
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	84
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	84
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	84
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	84
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	85
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	86
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	86
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	86
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	87
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	86
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	87
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	87
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	85
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	85
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	85
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	85
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	85
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	85
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	86
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	86
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	86
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	83
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	83
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	83
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	83
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	83
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	86
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	87
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	87
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	85
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	83
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	83

Ксенонові лампи для легкових та вантажних автомобілей

Номер для замовлення	Тип	Лінійка	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	–	8727900369823	102
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	–	8719018005090	102
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	–	8719018004680	102
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	–	8727900364842	101
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	–	8727900364866	101
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	–	8727900377224	101
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	–	8727900377200	101
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	–	8727900364828	101
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	–	8727900364965	101
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	–	8727900377385	101
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	–	8727900377361	101
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	–	8727900377187	101
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	–	8727900377149	101
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	–	8727900364880	101
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	–	8727900364781	100
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	–	8727900364927	100
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	–	8727900377309	100
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	–	8727900377286	100
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	–	8727900377088	101
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	–	8727900377040	101
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	–	8727900364804	100
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	–	8727900364941	100
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	–	8727900377347	101
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	–	8727900377323	101
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	–	8727900377125	101
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	–	8727900377101	101
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	–	8727900364767	100
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	–	8727900364743	100
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	–	8727900364903	100
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	–	8727900377262	100
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	–	8727900377248	100
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	–	8727900377026	100
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	–	8727900376982	100



