

A mechanic in a dark uniform and white gloves is working on the underside of a red car. He is using a long, thin, yellow-green LED work light to illuminate the area. The car is elevated, and its undercarriage, including the suspension and wheels, is visible. The background shows a blurred workshop environment.

PHILIPS

Xperion

LED-arbejdslys



2023-2024

Designet
med **dig**
i tankerne

LED-arbejdslysfunktioner

Lysmodul



Boost-lys

Maksimal lysstyrke (i lumen)



Eco-lys/
dæmpet lys

Lysstyrke i
strømsparetilstand
(i lumen)



Spot

Ekstra lille lyskilde til
brug på steder med
begrænset plads
(i lumen)



Driftstid

Driftstid under en enkelt
opladningscyklus



Strålevinkel

Vinkel på den primære
lysstråle



Drejeligt
lysmodul

Fleksibelt arbejdslys
takket være drejeligt
lysmodul



CRI

Højt farvegengivelsesindeks
(Color Rendering Index
– CRI) viser en genstands
mest ægte farver, som
hvis det ses med naturligt
lys.



UV-lys

UV-lys hjælper med at
identificere lækager



Zoomlys

Du kan ændre lysstrålens
fokus blot ved at dreje
på en knap

Smart og ergonomisk design



Greb

Robust kabinet i ABS*
og blødt gummi, så
arbejdslyset kan holdes
sikkert



Teleskopstang

Indbyggede
teleskopkroge kan
forlænges på begge sider



Bevægelses-
sensor

Tænd og sluk lyset ved
at bevæge hånden foran
sensoren



Find
My Device

Tilbehøret til
fjernbetjeningen hjælper
med at finde mistede
enheder på op til
10 meter



Skydelys

Skub lysmodulet langs
stangen til det område,
du vil oplyse



Tilstedeværelses-
sensor

Tilstedeværelsessensor,
der registrerer
menneskelig aktivitet
inden for en radius på
2,56 meter

Robusthed og holdbarhed



Indtrængnings-
beskyttelse

Graden af beskyttelse
mod indtrængen af faste
partikler, støv, utilsigtet
kontakt og vand



Stødbeskyttelse

Graden af beskyttelse
mod eksterne
påvirkninger



Fedtbes-
tandighed

Særligt
modstandsdygtig
over for fedt og
opløsningsmidler på
værkstedet

Strømindstillinger og genopladning



Opladningstid

Tiden, det tager
at genoplade det
integrerede batteri helt



Mikro-USB

Genopladeligt batteri
med et USB Type-C-kabel



USB-C




Opladnings-
station

Kompatibilitet med Multi
Dock Station**-tilbehøret
til trådløs opladning

*Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
**Tilbehør købes separat

Xperion 6000





Se vores
Xperion 6000
LED-arbejdslys

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
** Tilbehør købes separat, undtagen Philips Xperion **6000** UV Pillar, som allerede indeholder funktionen Find My Device

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
	
Boost-lys 500 lm Op til 4,5 t	Boost-lys 500 lm Op til 4,5 t
Eco-lys 250 lm Op til 10 t	Eco-lys 250 lm Op til 10 t
Spot 180 lm Op til 12 t	Spot 180 lm Op til 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet 100° 90° drejelig	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° 90° drejelig
Særlige lysfunktioner UV-lys Fremragende farvegengivelse	Særlige lysfunktioner
Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet
Greb/ fedtbest- andighed ABS*, Gummi Værksted- godkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værksted- godkendt
Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP65 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri <4,5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <4,5 t USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele Find My Device Multi Dock Station**	Ekstra tilbehørsdele Find My Device** Multi Dock Station**
Ordreindtastning X60UVPX1	Ordreindtastning X60PILLX1

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
  	  		  	  	  
 Op til 20 timers lyd via Bluetooth					
Boost-lys 1000 lm Op til 3 t	Boost-lys 1000 lm Op til 3 t	Boost-lys 500 lm Op til 3 t	Boost-lys 300 lm Op til 3,5 t	Boost-lys 500 lm Op til 4,5 t	Boost-lys 300 lm Op til 4,5 t
Eco-lys 100 lm Op til 22 t	Eco-lys 100 lm Op til 22 t	Eco-lys 100 lm Op til 9 t	Eco-lys 150 lm Op til 7 t	Eco-lys 250 lm Op til 7 t	Eco-lys 150 lm Op til 8 t
Spot 250 lm Op til 9 t	Spot 250 lm Op til 9 t	Spot 250 lm Op til 5 t	Spot 100 lm Op til 10 t	Spot 150 lm Op til 9 t	Spot 120 lm Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet 100° Lysindstillings- hukommelse	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° Lysindstillings- hukommelse	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° Lysindstillings- hukommelse	Lysvinkel/ fleksibilitet 110°	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° 270° drejelig	Lysvinkel/ fleksibilitet 110°
Særlige lysfunktioner Zoomlys Bevægelses- registrering	Særlige lysfunktioner Zoomlys Bevægelses- registrering	Særlige lysfunktioner Zoomlys Kompakt design	Særlige lysfunktioner 25 cm fleksibel slange, kan drejes i alle retninger	Særlige lysfunktioner 180° sammenfoldelig	
Fastgørelse 180° drejehåndtag Magnetisk håndtag	Fastgørelse 180° drejehåndtag Magnetisk håndtag	Fastgørelse 180° drejehåndtag Magnetisk håndtag	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet
Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS*, Gummi Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS*, Gummi Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt
Robusthed IP55 IK07	Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP65 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri <5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <3,5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <3,5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <4 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <3,5 t USB Type-C
Opladningsfunktioner Multi Dock Station** USB-powerbank	Opladningsfunktioner Multi Dock Station** USB-powerbank	Ekstra tilbehørsdele Find My Device** Multi Dock Station**	Ekstra tilbehørsdele Multi Dock Station**	Ekstra tilbehørsdele Find My Device** Multi Dock Station**	
Ordreindtastning X60FLAUX1	Ordreindtastning X60FLX1	Ordreindtastning X60FLMIX1	Ordreindtastning X60POCKX1	Ordreindtastning X60SLIMX1	Ordreindtastning X60LINEX1

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer ** Tilbehør købes separat

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer ** Tilbehør købes separat

Penlight



Boost-lys	 200 lm	 Op til 3 t
Eco-lys	 100 lm	 Op til 5.5 t
Spot	 120 lm	 Op til 3.5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 80°	
Særlige lysfunktioner	 Magnetisk roterende holder	
Fastgørelse	 2 magneter	
Greb/ fedtbest- andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <1.6 t	 USB Type-C

Ordreindtastning
X60PENX1

Headlight



Boost-lys	 300 lm	 Op til 2.5 t
Eco-lys	 150 lm	 Op til 4 t
Spot	 120 lm	 Op til 4.5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 220° panoramavisning	 60° drejelig
Særlige lysfunktioner	 Bevægelsesregistrering	
Fastgørelse	 Justerbar hovedbøjle	
Greb/ fedtbest- andighed	 Værkstedsgodkendt	
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <2.5 t	 USB Type-C

Ordreindtastning
X60HEADX1

Under-Bonnet Light



Boost-lys	 1200 lm	 Op til 3 t
Eco-lys	 120 lm	 Op til 20 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 110°	5800 K
Særlige lysfunktioner	 Tilstede- værelsessensor	 Skydelys
Fastgørelse	 Teleskopkroge	
Greb/ fedtbest- andighed	 Gummi	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP54	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <3.5 t	 USB Type-C

Ordreindtastning
X60BONNX1

Xperion 6000
Penlight

Kompakt LED-ledsager

Med sit kompakte, ergonomiske design med en bred stråle på 200 lumen er Philips Xperion 6000 Penlight velegnet til alle former for inspektionsarbejde. Vores Penlight er udstyret med en 120 lm markør, der leder lyset hen, hvor det skal bruges.



Flere LED-lysfunktioner



200 lm
100 lm
120 lm

Fuldt opladet inden for 1,6 timer
via USB-C og med visning af
batterilevetid




<1.6 h



3 års garanti*

Smart drejelig holder med magnet
og ergonomisk kabinet



U
U

Modstandsdygtigt over for slag,
vand og opløsningsmidler



IP65
IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

LED-lys med dobbeltfunktion og bevægelsesregistrering

Philips Xperion 6000 Headlight projicerer en 300 lumen panoramisk lysstråle foran dig. Med det roterende spotlight på 120 lumen kan du se alle detaljer. En ekstra funktion til bevægelsesregistrering gør det til et alsidigt, håndfrit værktøj.



3 års garanti*

Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
150 lm
120 lm

220° panoramisk LED-lysstråle

220°

Bevægelsesregistrering til håndfri brug

Hand icon

Skridsikker, elastisk hovedbøjle. Behagelig og nem at justere

Head icon

Fuldt opladet inden for 2,5 timer via USB-C og med visning af batterilevetid

<2.5 h
USB icon

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Højtydende LED-lys, der kan udvides

Philips Xperion 6000 motorrumslampe udsender en lysdæmpbar stråle på op til 1200 lumen, har 360° drejeevne og en teleskopstang, der kan udvides op til 2,08 meter på begge sider, hvilket er nyttigt til arbejde på biler, varevogne og lastbiler.

3 års garanti*

Effektiv LED-lysdæmpning med flere udgange

1200 lm
120 lm



Teleskopstang, der kan udvides op til 2,08 meter

Skydelysmodul langs stangen

Tilstedeværelsessensor, der registrerer menneskelig aktivitet inden for en radius på 2,5 meter

360° roterbare kroge dækket af blødt gummi

Lock icon
Hand icon

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C og med visning af batterilevetid

<3.5 h
USB icon

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54
IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 UV Pillar

Avanceret belysning, der varer ved

Vores førsteklasses arbejdslys, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et allround arbejdslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, højt CRI og batteri med lang levetid. Find arbejdslyset på få sekunder med funktionen Find My Device.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
2500000
250 lm
180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°
100°

Højt CRI95 og unikt UV-lys

95 CRI
UV



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibel med Find My Device (medfølger) og Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Arbejd hele dagen på en enkelt opladning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbejdslyset holder hele dagen på en enkelt opladning. Det klare hovedlys på 250 og 500 lm og indbygget 180 lm spot opfylder flere behov. Kan foldes sammen, så det er nemt at transportere, og med justerbare belysningsvinkler.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
2500000
250 lm
180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°
100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<12 t



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

LED-projektørlys med lyd

Med sin 1000 lm projektør lampe, 250 lm spotlight og variable stråle er den Philips Xperion 6000 Flood audio-forberedte projektør klar til arbejdet. Smart-zoom-knappen og bevægelsessensoren forenkler betjeningen, mens Bluetooth-højttalerne garanterer sød musik i ørerne.



3 års garanti*

Alsidigt tilbehør med magneter



Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse



Bluetooth-højttalere og powerbank-funktion



Fuldt opladet inden for 5 timer via USB-C og LCD-visning af batterilevetid



Bevægelsesregistrering



Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring



Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler



*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Multifunktionelt LED-projektørlys

Med sin 1000 lm projektør lampe og variable stråle er den multifunktionelle Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen og bevægelsessensoren forenkler betjening, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarhed.



3 års garanti*

Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse



Alsidigt tilbehør med magneter



Fuldt opladet inden for 5 timer via USB-C og LCD-visning af batterilevetid



Bevægelsesregistrering



Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring



Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler



*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED-projektørlys

Med sin 500 lm projektør lampe og variable stråle er den kompakte Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen forenkler betjeningen, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarheden.



3 års garanti*

Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

100 lm 500 lm 250 lm

Alsidigt tilbehør med magneter

Kompakt og let, så du kan have den med overalt

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C og indikator for batterilevetid

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65 IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Den kompakte, men kraftfulde lyskilde

Den kompakte, kraftfulde Philips Xperion 6000 Pocket er perfekt til små steder med et ultrafleksibelt 100 lm spot med 25 cm slange. Lysstrålen på op til 300 lm i Boost-tilstand giver dig det klare lys, du har brug for.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm 150 lm 100 lm

Præcisionslys med fleksibelt slangespot og bred strålevinkel

110°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<10 t



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibelt med Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65 IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt til trange steder

Den alsidige Philips Xperion 6000 Slim er velegnet til trange steder. Med 250 lm i Eco- og 500 lm i Boost-tilstand hjælper dens unikke 270° drejelige lysmodul dig med at pege den kraftfulde stråle derhen, hvor du har brug for den.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm

250 lm

150 lm

Unikt 270° drejeligt lysmodul og bred strålevinkel

270°

100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t

3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54

IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Arbejd på større områder

Philips Xperion 6000 Line er designet med en 110° bred stråle på 150 lm i Eco- og 300 lm i Boost-tilstand og er velegnet til belysning af større områder. Den er udstyret med en 120 lm spotstråle, der leder lyset derhen, hvor det skal bruges.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm

150 lm

120 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

110°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t

3 års garanti*

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C

<3,5 t

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65

IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dockingstation til opladning af flere enheder

Philips Multi Dock Station er et trådløst tilbehør til Xperion LED-arbejdslys. Når den placeres på et bord, kan den oplade to enheder trådløst ad gangen eller fungere som opbevaringssted.

- LED-indikator, der viser opladningsstatus
- Dedikeret plads til fjernbetjeningen til Find My Device
- Kompatibelt med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood og Flood Mini



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

En praktisk måde at finde forsvundne enheder

Med Philips Find My Device-tilbehøret kan du bruge fjernbetjeningen til at udløse en lydalarm og et blinkende lys for at finde eventuelle forsvundne Philips Xperion 6000-enheder. Den fungerer op til 10 meter.

- Sæt plug-and-play-chippen i arbejdslysets kabinet
- Brug fjernbetjeningen til at finde din forsvundne Philips Xperion 6000 UV Pillar (medfølger), Pillar, Slim eller Flood Mini (købes separat)
- Sæt fjernbetjeningen i din nøglering, eller placer den på din Philips Multi Dock Station



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6





Xperion 3000



Se vores Xperion 3000 LED-arbejdslys

Pillar		Slim	
Boost-lys	 500 lm Op til 2,5 t	Boost-lys	 500 lm Op til 3 t
Eco-lys	 200 lm Op til 8 t	Eco-lys	 200 lm Op til 8 t
Spot	 120 lm Op til 8,5 t	Spot	 150 lm Op til 8 t
Strålevinkel	 Hovedlyskilde 90° Spot 30°	Strålevinkel	 Hovedlyskilde 90° Spot 30°
Fleksibilitet	 180° sammenklappeligt stativ 90° vipbart lysmodul	Fleksibilitet	 270° vipbart lysmodul
Specielle funktioner	 Dobbelte kroge		
Fastgørelse	 360° drejelige kroge	Fastgørelse	 360° drejelig krog 1 Magnet
Greb/fedtbestandighed	 Nylon, PC Værkstedsgodkendt	Greb/fedtbestandighed	 PC, Gummi Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP20 IK08	Robusthed	 IP20 IK07
Strømfor- syning med litiumbatteri	 <3,5 t USB Type-C	Strømfor- syning med litiumbatteri	 <3,5 t USB Type-C
Ordreindtastning X30PILLX1		Ordreindtastning X30SLIMX1	

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer

Zoom



Boost-lys			1000 lm	Op til 1,5 t
Eco-lys			600/200 lm	Op til 3/9 t
Spot			1000 lm	Op til 1,5 t
Strålevinkel				
Hovedlyskilde 120°				
Fleksibilitet				
180° drejeligt lysmodul				
Specielle funktioner				
Zoom 20° – 130°				
Fastgørelse				
1 Magnet				
Greb/fedtbestandighed				
Nylon, Gummi Værkstedsgodkendt				
Robusthed				
IP54 IK07				
Strømfor- syning med litumbatteri				
<3,5 t USB Type-C				

Ordreindtastning
X30ZOOMX1

Line



Boost-lys			300 lm	Op til 4 t
Eco-lys			150 lm	Op til 7,5 t
Strålevinkel				
Hovedlyskilde 120°				
Fleksibilitet				
Fastgørelse				
360° drejelig krog 1 Magnet				
Greb/fedtbe- standighed				
Robust ABS* Værkstedsgodkendt				
Robusthed				
IP54 IK07				
Strømfor- syning med litumbatteri				
<3 t USB Type-C				

Ordreindtastning
X30LINEX1

Pocket



Boost-lys			300 lm	Op til 3 t
Eco-lys			100 lm	Op til 10 t
Strålevinkel				
Hovedlyskilde 90°				
Fleksibilitet				
180° sammenklappeligt stativ				
Fastgørelse				
360° drejelig krog 1 Magnet				
Greb/fedtbe- standighed				
Nylon, PC Værkstedsgodkendt				
Robusthed				
IP20 IK08				
Strømfor- syning med litumbatteri				
<3,5 t USB Type-C				

Ordreindtastning
X30POCKX1

Headlamp



Boost-lys			300 lm	Op til 2 t
Eco-lys			100 lm	Op til 6 t
Spot			200 lm	Op til 3 t
Strålevinkel				
Hovedlyskilde 120°				
Fleksibilitet				
60° vipbart lysmodul				
Specielle funktioner				
Dobbelt lys: spot + projektør				
Fastgørelse				
Blødt, skridsikkert bånd				
Greb/fedtbe- standighed				
PC, Gummi Værkstedsgodkendt				
Robusthed				
IP65 IK07				
Strømfor- syning med litumbatteri				
<2,5 t USB Type-C				

Ordreindtastning
X30HEADX1

Flood



Boost-lys			1000 lm	Op til 3 t
Eco-lys			500 lm	Op til 6 t
Spot			300 lm	Op til 8 t
Strålevinkel				
Hovedlyskilde 110° Spot 30°				
Fleksibilitet				
180° sammenklappeligt stativ				
Specielle funktioner				
Dobbelt lys: spot + projektør USB-powerbank				
Fastgørelse				
180° drejelig krog Magnetisk håndtag				
Greb/fedtbe- standighed				
Nylon, Gummi Værkstedsgodkendt				
Robusthed				
IP65 IK08				
Strømfor- syning med litumbatteri				
<5,5 t USB Type-C				

Ordreindtastning
X30FLX1

Flood mini



Boost-lys			500 lm	Op til 3 t
Eco-lys			200 lm	Op til 8 t
Spot			300 lm	Op til 5 t
Strålevinkel				
Hovedlyskilde 110° Spot 30°				
Fleksibilitet				
180° sammenklappeligt stativ				
Specielle funktioner				
Dobbelt lys: spot + projektør				
Fastgørelse				
180° drejelig krog Magnetisk håndtag				
Greb/fedtbe- standighed				
Nylon, Gummi Værkstedsgodkendt				
Robusthed				
IP65 IK08				
Strømfor- syning med litumbatteri				
<3,5 t USB Type-C				

Ordreindtastning
X30FLMIX1

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer

Penlight



Boost-lys
100 lm
Op til 4 t

Spot
50 lm
Op til 6 t

Strålevinkel
Hovedlyskilde 80°
Spot 30°

Fastgørelse
Clip
1 Magnet


Greb
Robust ABS*

Robusthed
IP20
IK06

Strømfor-
syning med
litiumbatteri
<2,2 t
USB Type-C

Ordreindtastning
X30PENX1

Pen eco



Boost-lys
90 lm
Op til 6,5 t

Spot
10 lm
Op til 10 t

Strålevinkel
Hovedlyskilde 40°
Spot 30°

Fastgørelse
Clip

Greb
Robust ABS*

Robusthed
IP20
IK07

Strømforsy-
ning
Inkl. 3x AAA

Ordreindtastning
X30PECOB1, X30PECOX1



Xperion 3000 Pillar

Kraftig LED-håndlampe

Takket være sit kraftige, klare lys, skridsikkert greb, letvægtsdesign og alsidighed er Philips Xperion 3000 Pillar en fremragende batteridrevet LED-arbejdslampe til hverdagsbrug. Der er endda et praktisk spotlys, der kan hjælpe dig med at se på steder med begrænset plads.



Klart, behageligt arbejdslys



500 lm

200 lm

Praktisk spot



120 lm

Lang driftstid i forskellige lystilstande



<8,5 t



Tre magneter og to 360° drejelige kroge til håndfri brug



x2

x3

Fleksibel justering af belysningsmodulet



90°

180°

Robust og stødsikkert kabinet



IP20

IK08

Xperion 3000 Slim

Slank, sammenklappelig LED-håndlampe

Den alsidige, ultraslanke Philips Xperion 3000 Slim er velegnet til belysning på trange steder. Håndter alle typer opgaver på værkstedet, lige fra korte inspektioner til vedligeholdelses- og reparationsarbejde, en hel dag uden afbrydelser.



Klart, behageligt arbejdslys



500 lm

200 lm

Praktisk spot



150 lm

Lang driftstid i forskellige lystilstande



<8 t



Stærk magnet og 360° drejelig krog



x2

x3

Ultraslankt, 270° drejeligt design til belysning af smalle områder



270°

Robust og stødsikkert kabinet



IP20

IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

* Min. ordreantal

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

* Min. ordreantal

Xperion 3000 Zoom

Kraftigt LED-zoomlys

Med sit kraftige, klare lys og skridsikre greb er Philips Xperion 3000 Zoom en fremragende alsidig LED-arbejdslampe. Med zoomobjektivet kan du nemt justere lyset fra bredt projektørlys til en mere fokuseret lysstyrke.



Zoom fra en 130° til en 20° lysvinkel

1000 lm
600/200 lm
ZOOM

Oplades via USB-C og indikator for batterilevetid

<3,5 t

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t



Kraftige magneter til håndfri brug

180°

Fleksibel justering af belysningsmodulet

Robust og stødsikkert kabinet

IP54
IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

* Min. ordreantal

Xperion 3000 Line

Ledningsfri, slank, professionel LED-lampe

Philips Xperion 3000 Line LED-håndlampen er ideel til hurtige inspektionsopgaver og længerevarende reparationer. Dens 120° brede lysstråle fjerner skygger, mens den 360° drejelige krog og en kraftig magnet giver mulighed for at arbejde håndfrit.



Klart, behageligt arbejdslys

300 lm
150 lm

Opladning via USB-C

<3 t

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<7,5 t

Stærk magnet og 360° drejelig krog

120°

Bred strålevinkel

Robust og stødsikkert kabinet

IP54
IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

* Min. ordreantal

Xperion 3000 Pocket

Lille, praktisk LED-lommelygte

Philips Xperion 3000 Pocket LED-lygten er et lille, genopladeligt arbejdslys, der kan være i en lomme. Den er perfekt til hurtige inspektionsopgaver og hverdagsbrug.



Lyst, behageligt arbejdslys i lommestørrelse

300 lm

100 lm

Opladning via USB-C

<3,5 t

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<10 t



Magnet og 360° drejelig krog til håndfrit arbejde

Fleksibel justering af belysningsmodulet

180°

Robust og stødsikkert kabinet

Xperion 3000 Headlamp

LED-pandelampe med dobbeltfunktion

Den lette Philips Xperion 3000-pandelampe giver klart hvidt lys, uanset hvor du har brug for det. To forudindstillede tilstande på op til 300 lumen og en behagelig hovedbøjle gør det til et alsidigt håndfrit værktøj til hverdagsbrug.



Kraftigt, behageligt arbejdslys med en bred strålevinkel

120°

300 lm

100 lm

Skridsikker, elastisk hovedbøjle. Behagelig og nem at justere

60°

Praktisk spot

200 lm

Fleksibel justering af belysningsmodulet

60°

Opladning via USB-C

<2,5 t

Robust og stødsikkert kabinet

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

* Min. ordreantal

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

* Min. ordreantal

Xperion 3000 Flood

Bærbart LED-projektørlys

Philips Xperion 3000 Flood LED-projektørlampen er lille, men kraftfuld, alsidig og robust og afgiver det klare hvide lys, du har brug for til at oplyse store mørke områder. Få op til seks timers kontinuerlig brug, før du skal oplade batteriet.



Klart, behageligt arbejdslys med indstillingerne Boost, Eco og Spot

1000 lm 500 lm 300 lm

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<8 t

Opladning via USB-C

<5,5 t

Vipbart, magnetisk håndtag og 360° krog til håndfri brug

180°

Powerbank-funktion med USB-opladningsport

180°

Robust og stødsikkert kabinet

IP65 IK08

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

* Min. ordreantal

Xperion 3000 Flood mini

Kompakt LED-projektørlys

Det genopladelige Philips Xperion 3000 Flood mini LED-projektørlys er kompakt og alsidigt og afgiver det klare hvide lys, du har brug for til hverdagsbrug. Få op til otte timers kontinuerlig brug, før du skal oplade batteriet.



Klart, behageligt arbejdslys med indstillingerne Boost, Eco og Spot

500 lm 200 lm 300 lm

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<8 t

Opladning via USB-C

<3,5 t

Vipbart, magnetisk håndtag og 360° krog til håndfri brug

180°

Kompakt og let, så du kan have den med overalt

180°

Robust og stødsikkert kabinet

IP65 IK08

Oplysninger om bestilling


Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

* Min. ordreantal

Xperion 3000 Penlight

Bærbart inspektionsværktøj med LED

Vores Philips Xperion 3000 Penlight er kompakt og ergonomisk og velegnet til hurtige inspektionsopgaver. Med et naturligt hvidt lys, der oplyser det, der er foran dig, og passer nemt ind i trange områder.



Xperion 3000 Pen eco

Kompakt værktøj

Den ultrakompakte Philips Xperion 3000 Pen eco er en daglig følgesvend i din lomme.



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

* Min. ordreantal

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

* Min. ordreantal



