



PHILIPS

Xperion

Lampes professionnelles LED



2023-2024

Une conception
pensée
pour **vous**

Caractéristiques des lampes professionnelles LED

Module d'éclairage



Flux lumineux maximal (en lumens)

Éclairage Boost



Flux lumineux en mode Économie d'énergie (en lumens)

Éclairage Éco/réduit



Petit éclairage supplémentaire pour atteindre les espaces confinés (en lumens)

Spot



Durée de fonctionnement pour un cycle de charge

Durée de fonctionnement



Angle du principal faisceau lumineux

Angle du faisceau



Flexibilité de la lampe professionnelle grâce au module d'éclairage pivotant

Module d'éclairage pivotant



Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé révèle les véritables couleurs d'un objet, comme s'il était vu avec la lumière naturelle.

95 CRI
IRC



L'éclairage UV permet d'identifier les fuites

Éclairage UV



Modifiez la puissance du faisceau lumineux en tournant simplement la molette

Fonction zoom

Design ergonomique intelligent



Corps robuste en ABS* et caoutchouc souple, pour tenir la lampe professionnelle en toute sécurité

Manche



Crochets télescopiques intégrés extensibles des deux côtés

Support télescopique



Allumez et éteignez la lumière en déplaçant votre main devant le capteur

Détecteur de mouvements



La télécommande permet de retrouver les appareils perdus dans un rayon de 10 mètres maximum

Find My Device



Faites glisser le module d'éclairage le long du support jusqu'à la zone que vous souhaitez éclairer

Lampe coulissante



Le détecteur de présence détecte une activité humaine dans un rayon de 2,56 mètres

Détecteur de présence

Robustesse et durabilité



Degré de protection contre l'intrusion d'objets solides, la poussière, les contacts accidentels et l'eau

Indice de protection



Degré de protection contre les impacts externes

Protection contre les chocs



Haute résistance à la graisse et aux solvants des ateliers

Résistance à la graisse

Options d'alimentation et de charge



Temps nécessaire pour recharger complètement la batterie intégrée

Temps de charge



Batterie rechargeable avec un câble USB-C

Micro-USB
USB-C



Compatible avec l'accessoire Multi Dock Station** pour une charge sans fil

Station de charge

*Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
**Accessoires à acheter séparément

Xperion 6000





Découvrez
nos lampes
professionnelles
LED
Xperion 6000

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
** Accessoires à acheter séparément, sauf dans le cas de la lampe Philips Xperion 6000 UV Pillar, qui intègre déjà la fonction Find My Device

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
	
Éclairage Boost 500 lm Jusqu'à 4,5 h	Éclairage Boost 500 lm Jusqu'à 4,5 h
Éclairage Éco 250 lm Jusqu'à 10 h	Éclairage Éco 250 lm Jusqu'à 10 h
Spot 180 lm Jusqu'à 12 h	Spot 180 lm Jusqu'à 12 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité 100° Rotation de 90°	Angle du faisceau lumineux / flexibilité 100° Rotation de 90°
Fonctions d'éclairage exclusives Éclairage UV Excellent rendu des couleurs	Fonctions d'éclairage exclusives
Fixations Crochet rotatif à 360° 1 aimant	Fixations Crochet rotatif à 360° 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse ABS*, Caoutchouc À l'épreuve des garages	Manche / Résistance à la graisse ABS* À l'épreuve des garages
Solidité IP65 IK07	Solidité IP65 IK07
Alimentation par batterie au lithium <4,5 h USB-C	Alimentation par batterie au lithium <4,5 h USB-C
Accessoires supplémentaires Find My Device Multi Dock Station**	Accessoires supplémentaires Find My Device** Multi Dock Station**
Saisie des commandes X60UVPX1	Saisie des commandes X60PILLX1

Flood Audio



reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023



Jusqu'à 20 h d'audio via Bluetooth®

Éclairage Boost	 1000 lm	 Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	 100 lm	 Jusqu'à 22 h
Spot	 250 lm	 Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	 100°	 Mémorisation du réglage de l'éclairage
Fonctions d'éclairage exclusives	 Fonction zoom éclairage	 Détection de mouvements
Fixations	 Support rotatif à 180°	 Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	 ABS*	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP55	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <5 h	 USB-C
Charge	 Multi Dock Station**	 Chargeur USB autonome

Saisie des commandes

X60FLAUX1

Flood



reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023



Éclairage Boost	 1000 lm	 Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	 100 lm	 Jusqu'à 22 h
Spot	 250 lm	 Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	 100°	 Mémorisation du réglage de l'éclairage
Fonctions d'éclairage exclusives	 Fonction zoom éclairage	 Détection de mouvements
Fixations	 Support rotatif à 180°	 Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	 ABS*	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP65	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <5 h	 USB-C
Charge	 Multi Dock Station**	 Chargeur USB autonome

Saisie des commandes

X60FLX1

Flood Mini



reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023



Éclairage Boost	 500 lm	 Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	 100 lm	 Jusqu'à 9 h
Spot	 250 lm	 Jusqu'à 5 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	 100°	 Mémorisation du réglage de l'éclairage
Fonctions d'éclairage exclusives	 Fonction zoom éclairage	 Design compact
Fixations	 Support rotatif à 180°	 Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	 ABS*	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP65	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <3,5 h	 USB-C
Accessoires supplémentaires	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Saisie des commandes

X60FLMIX1

Pocket



reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022



Éclairage Boost	 300 lm	 Jusqu'à 3,5 h
Éclairage Éco	 150 lm	 Jusqu'à 7 h
Spot	 100 lm	 Jusqu'à 10 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	 110°	
Fonctions d'éclairage exclusives	 Flexible à 25 cm, rotation possible dans toutes les directions	
Fixations	 Crochet rotatif à 360°	 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	 ABS*, Caoutchouc	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP65	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <3,5 h	 USB-C
Accessoires supplémentaires	 Multi Dock Station**	

Saisie des commandes

X60POCKX1

Slim



reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022



Éclairage Boost	 500 lm	 Jusqu'à 4,5 h
Éclairage Éco	 250 lm	 Jusqu'à 7 h
Spot	 150 lm	 Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	 100°	 Rotation de 270°
Fonctions d'éclairage exclusives	 Pliable à 180°	
Fixations	 Crochet rotatif à 360°	 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	 ABS*, Caoutchouc	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP54	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <4 h	 USB-C
Accessoires supplémentaires	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Saisie des commandes

X60SLIMX1

Line



reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022



Éclairage Boost	 300 lm	 Jusqu'à 4,5 h
Éclairage Éco	 150 lm	 Jusqu'à 8 h
Spot	 120 lm	 Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	 110°	
Fixations	 Crochet rotatif à 360°	 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	 ABS*	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP65	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <3,5 h	 USB-C

Saisie des commandes

X60LINEX1

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène ** Accessoires à acheter séparément

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène ** Accessoires à acheter séparément

Penlight		
Éclairage Boost	200 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	100 lm	Jusqu'à 5.5 h
Spot	120 lm	Jusqu'à 3.5 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	80°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Clip rotatif magnétique	
Fixations	2 aimants	
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<1.6 h	USB-C

Saisie des commandes
X60PENX1

Headlight		
Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 2.5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 4 h
Spot	120 lm	Jusqu'à 4.5 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	Panoramique à 220°	Rotation de 60°
Fonctions d'éclairage exclusives	Détection de mouvements	
Fixations	Arceau réglable	
Manche / Résistance à la graisse	À l'épreuve des garages	
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<2.5 h	USB-C

Saisie des commandes
X60HEADX1

Under-Bonnet Light		
Éclairage Boost	1200 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	120 lm	Jusqu'à 20 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	5800 K
Fonctions d'éclairage exclusives	Détecteur de présence	Lampe coulissante
Fixations	Crochets télescopiques	
Manche / Résistance à la graisse	Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP54	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3.5 h	USB-C

Saisie des commandes
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Une lampe LED compacte pour le travail

Conçu pour offrir un large faisceau de 200 lumens, ce modèle compact et ergonomique Philips Xperion 6000 Penlight est idéal pour tous les travaux d'inspection. Notre lampe Penlight est équipée d'un pointeur de 120 lm pour diriger la lumière là où vous en avez besoin.

Plusieurs modes d'éclairage LED

200 lm

100 lm

120 lm

Charge complète en 1,6 heures par USB-C et indicateur de charge

<1.6 h



Garantie de 3 ans*

Clip rotatif pratique, aimants puissants et boîtier ergonomique

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65

IK07

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

Lampe LED à détection de mouvements et deux modes

Le modèle Philips Xperion 6000 Headlight projette un faisceau lumineux panoramique de 300 lumens devant vous. Son projecteur rotatif de 120 lumens vous permet de voir chaque détail. Grâce à sa fonction de détection de mouvements, c'est un outil mains libres polyvalent.



Garantie de 3 ans*

Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

300 lm
150 lm
120 lm

Faisceau lumineux LED panoramique à 220°

220°

Mode de détection de mouvements pour une utilisation mains libres

Motion sensor icon

Bandeau élastique antidérapant. Confortable et facile à ajuster

Head icon

Charge complète en 2,5 heures par USB-C et indicateur de charge

2.5 h
USB-C icon

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Lampe LED puissante et extensible

La lampe LED Philips Xperion 6000 Under-Bonnet projette un faisceau à l'intensité parfaitement variable produisant jusqu'à 1 200 lumens. Grâce à sa capacité de rotation à 360° et à son support télescopique extensible jusqu'à 2,08 mètres des deux côtés, elle est idéale pour travailler sur des voitures, camionnettes et camions.



Garantie de 3 ans*

Intensité de l'éclairage LED haut de gamme parfaitement variable, avec différents flux lumineux

1200 lm
120 lm

Support télescopique extensible jusqu'à 2,08 mètres

Telescopic handle icon

Module d'éclairage coulissant le long du support

Sliding module icon

Détecteur de présence d'activité humaine dans un rayon de 2,5 mètres

2.5 m range icon

Crochets rotatifs à 360° recouverts de caoutchouc souple

360° rotation icon

Charge complète en 3,5 heures par USB-C et indicateur de charge

3.5 h
USB-C icon

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP54
IK07

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 UV Pillar

Un éclairage de pointe durable

Notre lampe professionnelle haut de gamme Philips Xperion 6000 UV Pillar est une lampe professionnelle polyvalente équipée de plusieurs sources lumineuses puissantes, d'un éclairage UV, d'un IRC élevé et d'une batterie longue durée. Localisez votre lampe en quelques secondes grâce à la fonction Find My Device.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

500 lm
250 lm
180 lm

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

90°
100°

IRC élevé de 95 et éclairage UV unique

95 CRI
UV



Garantie de 3 ans**

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

360°

Compatible avec l'accessoire de recherche Find My Device (inclus) et recharge Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Travaillez toute la journée avec une seule charge

La lampe professionnelle LED Philips Xperion 6000 Pillar fonctionne toute la journée avec une seule charge. Son éclairage principal de 250 et 500 lm et son spot intégré de 180 lm répondront à de multiples besoins. Pliable pour faciliter le transport et angles de faisceau réglables.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

500 lm
250 lm
180 lm

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

90°
100°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<12 h



Garantie de 3 ans**

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

360°

Compatibilité avec Find My Device et la Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Projecteur LED audio

Avec son projecteur de 1 000 lm, son spot de 250 lm et son faisceau variable, le projecteur polyvalent Philips Xperion 6000 Flood audio est performant. Le bouton de zoom intelligent et le détecteur de mouvements simplifient l'utilisation, tandis que les haut-parleurs Bluetooth® mettent l'ambiance.



Garantie de 3 ans*

Accessoires polyvalents avec aimants intégrés

Lampe LED Premium avec sorties multiples et mémorisation du réglage de l'éclairage

100 lm

1000lm

250 lm

Haut-parleurs audio Bluetooth® et fonction énergie nomade

Charge complète en 5 heures par USB-C et écran d'affichage LCD de l'autonomie de la batterie

Fonction de détection de mouvements

Bouton de zoom intelligent utilisable avec des gants pour contrôler facilement l'éclairage

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Projecteur LED polyvalent

Avec son projecteur de 1 000 lm et son faisceau variable, le projecteur polyvalent Philips Xperion 6000 Flood est performant. Le bouton de zoom intelligent et le capteur de mouvements simplifient le contrôle, tandis que sa résistance aux impacts et à l'eau vous assure de sa durabilité.



Garantie de 3 ans*

Lampe LED Premium avec sorties multiples et mémorisation du réglage de l'éclairage

100 lm

1000lm

250 lm

Accessoires polyvalents avec aimants intégrés

Charge complète en 5 heures par USB-C et écran d'affichage LCD de l'autonomie de la batterie

Fonction de détection de mouvements

Bouton de zoom intelligent utilisable avec des gants pour contrôler facilement l'éclairage

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 Flood Mini

Projecteur LED compact

Avec son projecteur de 500 lm et son faisceau variable, le projecteur compact Philips Xperion 6000 Flood est performant. Le bouton de zoom intelligent simplifie le contrôle, tandis que sa résistance aux impacts et à l'eau vous assure de sa durabilité.



Garantie de 3 ans*

Lampe LED Premium avec sorties multiples et mémorisation du réglage de l'éclairage



Accessoires polyvalents avec aimants intégrés



Charge complète en 3,5 heures par USB-C et indicateur d'autonomie de la batterie



Compact et léger pour vous suivre partout



Bouton de zoom intelligent utilisable avec des gants pour contrôler facilement l'éclairage



Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Une lampe compacte mais puissante

Compacte et puissante, la lampe Philips Xperion 6000 Pocket est idéale pour les espaces confinés, grâce à un spot de 25 cm ultra-flexible (100 lm). Son large faisceau peut atteindre les 300 lm en mode Boost, quand vous avez besoin d'une lumière vive.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances



Lampe de précision avec spot flexible et grand angle de faisceau



Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage



Garantie de 3 ans**

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°



Compatibilité avec la Multi Dock Station*



Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Solution idéale pour les espaces exigus

La lampe polyvalente Philips Xperion 6000 Slim est idéale pour les espaces exigus. Produisant 250 lm en mode Éco et 500 lm en mode Boost, son module d'éclairage unique à orientation à 270° vous permet de diriger le faisceau puissant là où vous en avez besoin.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

500 lm
250 lm
150 lm

Module d'éclairage unique à orientation à 270° et grand angle de faisceau

270°
100°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<9 h

Garantie de 3 ans**

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Compatibilité avec Find My Device et la Multi Dock Station*

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP54
IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Travailler sur des zones plus étendues

Grâce à un large faisceau de 110° de 150 lm en mode Éco et de 300 lm en mode Boost, la lampe Philips Xperion 6000 Line est idéale pour éclairer des zones plus étendues. Elle est équipée d'un spot de 120 lm, pour diriger la lumière là où vous en avez besoin.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

300 lm
150 lm
120 lm

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

110°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<9 h

Garantie de 3 ans*

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Charge complète en 3,5 heures via USB-C

<3,5 h

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Station d'accueil pour charger plusieurs appareils

La station d'accueil Multi Dock Station Philips est un accessoire sans fil pour les lampes professionnelles LED Xperion. Placée sur une table, elle peut charger deux appareils à la fois sans fil ou simplement servir de point de rangement.

- Voyant LED indiquant l'état de charge
- Espace dédié à la télécommande Find My Device
- Compatibilité avec les lampes Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood et Flood Mini



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Un moyen pratique de retrouver ses appareils

L'accessoire Philips « Find My Device » vous aide à retrouver facilement les lampes professionnelles de la gamme Xperion égarées. Il vous suffit d'utiliser la télécommande pour déclencher un signal sonore et un voyant clignotant pour retrouver votre appareil dans un périmètre maximal de 10 m.

- Insérez la puce plug-and-play dans le corps de la lampe professionnelle
- Utilisez la télécommande pour localiser votre Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluse), Pillar, Slim ou Flood Mini (à acheter séparément)
- Accrochez la télécommande à votre porte-clés ou posez-la sur la Multi Dock Station Philips



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6





Xperion 3000



Découvrez
nos lampes
professionnelles LED
Xperion 3000

Pillar			Slim		
					
					
Éclairage Boost	 500 lm	 Jusqu'à 2,5 h	Éclairage Boost	 500 lm	 Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	 200 lm	 Jusqu'à 8 h	Éclairage Éco	 200 lm	 Jusqu'à 8 h
Spot	 120 lm	 Jusqu'à 8,5 h	Spot	 150 lm	 Jusqu'à 8 h
Angle du faisceau	 Éclairage principal 90°	 Spot 30°	Angle du faisceau	 Éclairage principal 90°	 Spot 30°
Flexibilité	 Socle pliable à 180°	 Module d'éclairage orientable à 90°	Flexibilité	 Module d'éclairage orientable à 270°	
Fonctions d'éclairage exclusives	 Deux crochets				
Fixations	 Crochets rotatifs à 360°	 3 aimants	Fixations	 Crochet rotatif à 360°	 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	 Nylon, PC	 À l'épreuve des garages	Manche / Résistance à la graisse	 PC, Caoutchouc	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP20	 IK08	Solidité	 IP20	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <3,5 h	 USB-C	Alimentation par batterie au lithium	 <3,5 h	 USB-C
Saisie des commandes			Saisie des commandes		
X30PILLX1			X30SLIMX1		

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène

Zoom		
Éclairage Boost	1000 lm	Jusqu'à 1,5 h
Éclairage Éco	600/200 lm	Jusqu'à 3/9 h
Spot	1000 lm	Jusqu'à 1,5 h
Flexibilité	Module d'éclairage rotatif à 180°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Zoom 20° – 130°	
Fixations	1 aimant	
Manche / Résistance à la graisse	Nylon, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP54	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3,5 h	USB-C
Saisie des commandes		
X30ZOOMX1		

Line		
		
		
Éclairage Boost	 300 lm	 Jusqu'à 4 h
Éclairage Éco	 150 lm	 Jusqu'à 7,5 h
Angle du faisceau	 Éclairage principal 120°	
Fixations	 Crochet rotatif à 360°	 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	 ABS robuste*	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP54	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <3 h	 USB-C
Saisie des commandes		
X30LINEX1		

Pocket		
		
		
Éclairage Boost	 300 lm	 Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	 100 lm	 Jusqu'à 10 h
Angle du faisceau	 Éclairage principal 90°	
Flexibilité	 Socle pliable à 180°	
Fixations	 Crochet rotatif à 360°	 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	 Nylon, PC	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP20	 IK08
Alimentation par batterie au lithium	 <3,5 h	 USB-C
Saisie des commandes		
X30POCKX1		

Headlamp		
		
		
Éclairage Boost	 300 lm	 Jusqu'à 2 h
Éclairage Éco	 100 lm	 Jusqu'à 6 h
Spot	 200 lm	 Jusqu'à 3 h
Angle du faisceau	 Éclairage principal 120°	
Flexibilité	 Module d'éclairage orientable à 60°	
Fonctions d'éclairage exclusives	 Double éclairage : spot + projecteur	
Fixations	 Bandeau doux antidérapant	
Manche / Résistance à la graisse	 PC, Caoutchouc	 À l'épreuve des garages
Solidité	 IP65	 IK07
Alimentation par batterie au lithium	 <2,5 h	 USB-C
Saisie des commandes		
X30HEADX1		

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène

Flood		
Éclairage Boost	1000 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	500 lm	Jusqu'à 6 h
Spot	300 lm	Jusqu'à 8 h
Angle du faisceau	Éclairage principal 110°	Spot 30°
Flexibilité	Socle pliable à 180°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Double éclairage : spot + projecteur	Chargeur USB autonome
Fixations	Crochet rotatif à 180°	Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	Nylon, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK08
Alimentation par batterie au lithium	<5,5 h	USB-C
Saisie des commandes		
X30FLX1		

Flood mini		
Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	200 lm	Jusqu'à 8 h
Spot	300 lm	Jusqu'à 5 h
Angle du faisceau	Éclairage principal 110°	Spot 30°
Flexibilité	Socle pliable à 180°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Double éclairage : spot + projecteur	
Fixations	Crochet rotatif à 180°	Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	Nylon, Caoutchouc	À l'épreuve es garages
Solidité	IP65	IK08
Alimentation par batterie au lithium	<3,5 h	USB-C
Saisie des commandes		
X30FLMX1		

Penlight



Éclairage Boost	 100 lm	 Jusqu'à 4 h
Spot	 50 lm	 Jusqu'à 6 h
Angle du faisceau	 Éclairage principal 80°	 Spot 30°
Fixations	 Clip	 1 aimant
Manche	 ABS robuste*	
Solidité	 IP20	 IK06
Alimentation par batterie au lithium	 <2,2 h	 USB-C

Saisie des commandes

X30PENX1


Pen eco



Éclairage Boost	 90 lm	 Jusqu'à 6,5 h
Spot	 10 lm	 Jusqu'à 10 h
Angle du faisceau	 Éclairage principal 40°	 Spot 30°
Fixations	 Clip	
Manche	 ABS robuste*	
Solidité	 IP20	 IK07
Alimentation	 3 piles AAA incluses	

Saisie des commandes

X30PECOB1, X30PECOX1



Xperion 3000 Pillar

Lampe baladeuse LED puissante

Avec sa puissante lumière vive, son manche antidérapant, sa conception légère et sa polyvalence, la lampe Philips Xperion 3000 Pillar est une excellente lampe professionnelle LED sans fil adaptée à une utilisation quotidienne. Elle est même équipée d'un spot pratique pour vous aider à voir dans les recoins.



Lampe professionnelle puissante et agréable

500 lm
200 lm

Pointeur lumineux

120 lm

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<8,5 h



Trois aimants et deux crochets rotatifs à 360° pour une utilisation mains libres

x2
x3

Réglage flexible du module d'éclairage

90°
180°

Boîtier robuste, anti-choc

IP20
IK08

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Slim

Lampe baladeuse LED fine et pliable

Polyvalente et ultra-fine, la lampe Philips Xperion 3000 Slim est idéale pour éclairer les espaces exigus. Réalisez toutes sortes de tâches en atelier, qu'il s'agisse d'inspections rapides, de travaux d'entretien ou de réparations, sans interruption dans votre journée.



Lampe professionnelle puissante, prise en mains agréable

500 lm
200 lm

Pointeur puissant

150 lm

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<8 h



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

x2
x3

Conception ultra-fine, rotative à 270° pour éclairer les espaces exigus

270°

Boîtier robuste, anti-choc

IP20
IK07

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Zoom

Éclairage LED puissant avec fonction zoom

Grâce à sa puissante lumière vive et à son manche antidérapant, la Philips Xperion 3000 Zoom est une excellente lampe professionnelle LED polyvalente. Son faisceau à angle réglable vous permet d'ajuster facilement l'éclairage, du grand angle jusqu'au faisceau ciblé.



Resserrez l'angle du faisceau lumineux de 130° à 20°

1000 lm
600/200 lm

ZOOM

Charge USB-C et indicateur de niveau de charge de la batterie

<3,5 h

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<9 h



Aimant puissant permettant un usage mains libres

Réglage flexible du module d'éclairage

180°

Boîtier robuste, anti-choc

IP54
IK07

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Line

Lampe professionnelle LED sans fil

La lampe baladeuse LED Philips Xperion 3000 Line est idéale pour les inspections rapides comme pour les réparations plus longues. Son large faisceau lumineux de 120° élimine les ombres, tandis que son crochet rotatif à 360° et son aimant puissant permettent de travailler en mode mains libres.



Lampe professionnelle puissante et agréable

300 lm
150 lm

Charge via une connexion USB-C

<3 h

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<7,5 h

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Grand angle du faisceau

120°

Boîtier robuste, anti-choc

IP54
IK07



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Pocket

Petite lampe de poche LED pratique

La lampe LED Philips Xperion 3000 Pocket est une petite lampe professionnelle rechargeable qui se glisse facilement dans votre poche. Elle est idéale pour les tâches d'inspection rapides et pour une utilisation quotidienne.



Lampe professionnelle compacte, puissante et agréable



300 lm

100 lm

Charge via une connexion USB-C



Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage



Aimant et crochet rotatif à 360° pour un usage mains libres



Réglage flexible du module d'éclairage



Boîtier robuste, anti-choc



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Headlamp

Lampe frontale LED à deux modes

La lampe frontale légère Philips Xperion 3000 Headlight projette une lumière blanche éclatante là où vous en avez besoin. Avec ses deux modes prédéfinis produisant jusqu'à 300 lumens et son bandeau confortable, elle est un outil mains libres polyvalent destiné à une utilisation quotidienne.



Lampe professionnelle puissante et agréable offrant un faisceau grand angle



300 lm

120°

100 lm

Bandeau élastique antidérapant. Confortable et facile à ajuster




Pointeur puissant et pratique



200 lm

Réglage flexible du module d'éclairage



Charge via une connexion USB-C



Boîtier robuste, anti-choc



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Flood

Projecteur LED portable

Compact mais puissant, polyvalent et robuste, le projecteur LED Philips Xperion 3000 Flood produit la lumière blanche et vive dont vous avez besoin pour éclairer de grandes zones sombres. Offre jusqu'à six heures d'utilisation continue avant qu'il ne soit nécessaire de charger la batterie.



Lampe professionnelle puissante et agréable avec réglages Boost, Éco et Spot

1000 lm 500 lm 300 lm

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<8 h

Charge via une connexion USB-C

<5,5 h

Manche magnétique orientable et crochet à 360° pour une utilisation mains libres

180°

Fonction batterie avec port de charge USB

Boîtier robuste, anti-choc

IP65 IK08

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Flood mini

Projecteur LED compact

Compact et polyvalent, le projecteur LED rechargeable Philips Xperion 3000 Flood mini vous offre la lumière blanche éclatante dont vous avez besoin au quotidien. Il offre jusqu'à huit heures d'utilisation continue avant qu'il ne soit nécessaire de charger la batterie.



Lampe professionnelle puissante et agréable avec modes Boost, Eco et un pointeur

500 lm 200 lm 300 lm

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<8 h

Charge via une connexion USB-C

<3,5 h

Poignée magnétique orientable et crochet à 360° pour une utilisation mains libres

180°

Compact et léger pour vous suivre partout

Boîtier robuste, anti-choc

IP65 IK08

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

* Quantité de commande minimale

Xperion 3000 Penlight

Outil d'inspection LED portable

Compacte et ergonomique, notre lampe Philips Xperion 3000 Penlight est idéale pour les tâches d'inspection rapide. Elle projette une lumière blanche naturelle devant vous et tient facilement dans les espaces exigus.



Xperion 3000 Pen eco

Un outil compact pour le travail

La lampe ultra-compacte Philips Xperion 3000 Pen eco vous accompagne tous les jours, toujours dans votre poche.



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

* Quantité de commande minimale

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

* Quantité de commande minimale



