

PHILIPS

Xperion

Lămpi de lucru cu LED



2023-2024

Concepute
special
pentru **tine**

Caracteristicile lămpilor de lucru cu LED

Modul de iluminare



Flux luminos maxim (în lumeni)

Mod Amplificare



Flux luminos în modul de economisire a energiei (în lumeni)

Mod Eco/lumină cu intensitate redusă



Lumină mică suplimentară pentru a lumina spațiile înguste (în lumeni)

Reflector



Timp de funcționare pentru un ciclu de încărcare

Timp de funcționare



Unghiul fasciculului luminos principal

Unghi fascicul



Flexibilitatea lămpii de lucru conferită de modulul de iluminare pivotant

Modul de iluminare pivotant



Indicele de redare a culorilor (CRI) ridicat evidențiază cele mai realiste culori ale unui obiect, ca și cum ar fi văzut în lumina naturală

CRI



Lumina UV ajută la identificarea scurgerilor

Lumină UV



Schimbă focalizarea fasciculului de lumină prin simpla rotire a unui buton

Mod zoom

Design inteligent și ergonomic



Corp robust din ABS* și cauciuc moale pentru prinderea sigură a lămpii de lucru

Prindere



Cârlige telescopice integrate, extensibile pe ambele părți

Suport telescopic



Aprinde și stinge lumina mișcând mâna în fața senzorului

Senzor de mișcare



Accesorii de control de la distanță ajută la recuperarea dispozitivelor pierdute pe o distanță de până la 10 metri

Find My Device



Glisează modulul de iluminare de-a lungul suportului până în zona pe care dorești să o iluminezi

Iluminare glisantă



Senzor de detectare a prezenței care detectează activitatea umană pe o rază de 2,56 metri

Senzor de detectare a prezenței

Robustețe și durabilitate



Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului și a apei, precum și împotriva contactului accidental

Protecție împotriva pătrunderii agenților externi



Grad de protecție împotriva impacturilor externe

Protecție la șocuri



Rezistență ridicată la grăsimi și la solvenții de atelier

Rezistență la grăsimi

Opțiuni pentru alimentarea cu energie și reîncărcare



Timpul necesar pentru reîncărcarea completă a bateriei încorporate

Durată de încărcare



Baterie reîncărcabilă cu un cablu USB de tip C

Micro USB
USB-C



Compatibilitate cu accesoriul Stație de andocare multiplă** pentru încărcare fără fir

Stație de încărcare

*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren
**Accesorii care se cumpără separat

Xperion 6000





Descoperă
lămpile de
lucru cu LED
Xperion 6000

* Copolimer acrilonitril-butadien-stiren
** Accesoriile trebuie cumpărate separat, cu excepția Philips Xperion 6000 UV Pillar, care include deja funcția Găsește-mi dispozitivul

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 	 reddot winner 2022 
	
Mod Amplificare 500 lm Până la 4,5 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 4,5 h
Mod Eco 250 lm Până la 10 h	Mod Eco 250 lm Până la 10 h
Reflector 180 lm Până la 12 h	Reflector 180 lm Până la 12 h
Unghi lumină/ flexibilitate 100° Rotativă la 90°	Unghi lumină/ flexibilitate 100° Rotativă la 90°
Caracteristici speciale ale lămpilor Lumină UV 95 CRI Redare excelență a culorilor	Caracteristici speciale ale lămpilor
Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet
Prindere/ rezistență la grăsimi ABS*, Cauciuc Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj
Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP65 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu <4,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <4,5 h USB de tip C
Accesorii suplimentare Find My Device Multi Dock Station**	Accesorii suplimentare Find My Device** Multi Dock Station**
Nr. comandă Philips X60UVPX1	Nr. comandă Philips X60PILLX1

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
  	  		  	  	  
 Până la 20 h de sunet prin Bluetooth					
Mod Amplificare 1000 lm Până la 3 h	Mod Amplificare 1000 lm Până la 3 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 3 h	Mod Amplificare 300 lm Până la 3,5 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 4,5 h	Mod Amplificare 300 lm Până la 4,5 h
Mod Eco 100 lm Până la 22 h	Mod Eco 100 lm Până la 22 h	Mod Eco 100 lm Până la 9 h	Mod Eco 150 lm Până la 7 h	Mod Eco 250 lm Până la 7 h	Mod Eco 150 lm Până la 8 h
Reflector 250 lm Până la 9 h	Reflector 250 lm Până la 9 h	Reflector 250 lm Până la 5 h	Reflector 100 lm Până la 10 h	Reflector 150 lm Până la 9 h	Reflector 120 lm Până la 9 h
Unghi lumină/ flexibilitate 100° Memorie pentru setările de lumină	Unghi lumină/ flexibilitate 100° Memorie pentru setările de lumină	Unghi lumină/ flexibilitate 100° Memorie pentru setările de lumină	Unghi lumină/ flexibilitate 110°	Unghi lumină/ flexibilitate 100° Rotativă la 270°	Unghi lumină/ flexibilitate 110°
Caracteristici speciale ale lămpilor Mod zoom Detectarea mișcării	Caracteristici speciale ale lămpilor Mod zoom Detectarea mișcării	Caracteristici speciale ale lămpilor Mod zoom Design compact	Caracteristici speciale ale lămpilor Furtun flexibil de 25 cm, ce poate fi rotit în toate direcțiile	Caracteristici speciale ale lămpilor Pliabilă la 180°	
Element de fixare Mâner care se rotește la 180° Mâner magnetic	Element de fixare Mâner care se rotește la 180° Mâner magnetic	Element de fixare Mâner care se rotește la 180° Mâner magnetic	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet
Prindere/ rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi ABS*, Cauciuc Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi ABS*, Cauciuc Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj
Robustețe IP55 IK07	Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP65 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu <5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <4 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C
Opțiuni de încărcare Multi Dock Station** Acumulator extern USB	Opțiuni de încărcare Multi Dock Station** Acumulator extern USB	Accesorii suplimentare Find My Device** Multi Dock Station**	Accesorii suplimentare Multi Dock Station**	Accesorii suplimentare Find My Device** Multi Dock Station**	
Nr. comandă Philips X60FLAUX1	Nr. comandă Philips X60FLX1	Nr. comandă Philips X60FLMIX1	Nr. comandă Philips X60POCKX1	Nr. comandă Philips X60SLIMX1	Nr. comandă Philips X60LINEX1

* Copolimer acrilonitril-butadien-stiren ** Accesorii care se cumpără separat

* Copolimer acrilonitril-butadien-stiren ** Accesorii care se cumpără separat

Penlight



Mod Amplificare	 200 lm	 Până la 3 h
Mod Eco	 100 lm	 Până la 5,5 h
Reflector	 120 lm	 Până la 3,5 h
Unghi lumină/ flexibilitate	 80°	
Caracteristici speciale ale lămpilor	 Clemă magnetică rotativă	
Element de fixare	 2 magneți	
Prindere/ rezistență la grăsimi	 ABS*	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP65	 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litium	 <1,6 h	 USB de tip C

Nr. comandă Philips
X60PENX1

Headlight



Mod Amplificare	 300 lm	 Până la 2,5 h
Mod Eco	 150 lm	 Până la 4 h
Reflector	 120 lm	 Până la 4,5 h
Unghi lumină/ flexibilitate	 220° panoramic	 Rotativă la 60°
Caracteristici speciale ale lămpilor	 Detectarea mișcării	
Element de fixare	 Curea reglabilă	
Prindere/ rezistență la grăsimi	 Potrivită pentru garaj	
Robustețe	 IP65	 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litium	 <2,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă Philips
X60HEADX1

Under-Bonnet Light



Mod Amplificare	 1200 lm	 Până la 3 h
Mod Eco	 120 lm	 Până la 20 h
Unghi lumină/ flexibilitate	 110°	5800 K
Caracteristici speciale ale lămpilor	 Senzor de detectare a prezenței	 Iluminare glisantă
Element de fixare	 Cârlige telescopice	
Prindere/ rezistență la grăsimi	 Cauciuc	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP54	 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litium	 <3,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă Philips
X60BONNX1

Xperion 6000
Lampă tip stilou

Lampă LED compactă pentru lucrători

Proiectată cu un fascicul larg de 200 lumeni, lampa tip stilou compactă și ergonomică Philips Xperion 6000 este ideală pentru orice inspecție. Lampa noastră tip stilou este echipată cu un fascicul de 120 lm pentru direcționarea luminii acolo unde este necesară.



Mai multe moduri de iluminare LED



200 lm
100 lm
120 lm

Încărcare completă în 1,6 ore prin USB-C și indicator pentru durata de funcționare a bateriei



<1,6 h

Clemă rotativă inteligentă, magneți puternici și corp ergonomic






Rezistentă la impacturi, apă și solvenți






3 ani garanție*

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000

Lampă pentru cap

Lumină cu mod dublu și senzor de mișcare

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 proiectează în fața ta un fascicul de lumină panoramic de 300 lumeni. Reflectorul rotativ de 120 lumeni îți permite să vezi fiecare detaliu. Funcția de detectare a mișcării o face să fie o unealtă versatilă pentru utilizare cu mâini libere.



3 ani garanție*



Becuri LED de calitate cu mai multe intensități

300 lm
150 lm
120 lm

Fascicul de lumină LED panoramic de 220°

220°

Mod de detectare a mișcării pentru utilizare cu mâini libere

Banderolă pentru cap aderentă. Confortabilă și ușor de reglat

Încărcare completă în 2,5 ore prin USB-C și indicator pentru durata de funcționare a bateriei

<2,5 h

Rezistență la impacturi, apă și solvenți

IP65
IK07

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000

Lampă pentru capotă

Lumină LED puternică, extensibilă

Lampa pentru capotă Philips Xperion 6000 LED oferă un fascicul de lumină cu intensitate variabilă de până la 1200 lumeni, capacitate de rotire la 360° și cu un suport telescopic care se extinde până la 2,08 metri în ambele direcții, ideală pentru lucrul la mașini, dube și camioane.

3 ani garanție*

Becuri LED de calitate superioară cu flux luminos cu mai multe niveluri de iluminare

1200 lm
120 lm

Suport telescopic, care se extinde până la 2,08 metri

Modul luminos glisant de-a lungul suportului

Senzor de detectare a prezenței care detectează activitatea umană pe o rază de 2,5 metri

Cârlige rotative la 360° acoperite în cauciuc moale

Încărcare completă în 3,5 ore prin USB-C și indicator pentru durata de funcționare a bateriei

<3,5 h

Rezistență la impacturi, apă și solvenți

IP54
IK07

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Performanță de iluminare avansată care durează

Lampa noastră de lucru premium, Philips Xperion 6000 UV Pillar, este multifuncțională și are mai multe surse de lumină puternice, lumină UV, CRI ridicat și baterie cu durată mare de viață. Găsește-ți lampa de lucru în câteva secunde cu funcția Găsește-mi dispozitivul.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

500 lm
250 lm
180 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

90°
100°

CRI95 ridicat și lumină UV unică

95 CRI
UV



3 ani garanție**

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu accesorii Găsește-mi dispozitivul (inclus) și Stația de andocare multiplă*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

IP65
IK07

**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Lucrează toată ziua cu o singură încărcare

Lampa de lucru cu LED Philips Xperion 6000 Pillar rezistă toată ziua cu o singură încărcare. Lumina principală cu o putere de 250 și 500 lm și reflectorul încorporat de 180 lm vor răspunde mai multor cerințe. Pliabilă pentru transport ușor și cu unghiuri de iluminare ajustabile.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

500 lm
250 lm
180 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

90°
100°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<12 h



3 ani garanție**

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu funcția Găsește-mi dispozitivul și stația de andocare multiplă*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

IP65
IK07

**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6


Xperion 6000 Flood Audio

Proiector LED Audio

Cu un proiector de 1000 lm, un reflector de 250 lm și fascicul variabil, lampa Philips Xperion 6000 Flood Audio te ajută să-ți termini treaba. Butonul de zoom inteligent și senzorul de mișcare facilitează controlul, iar difuzoarele Bluetooth oferă un sunet plăcut.



3 ani garanție*



*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Proiector LED multifuncțional

Cu o lumină de 1000 lm și fascicul variabil, proiectorul multifuncțional Philips Xperion 6000 Flood te ajută să-ți termini treaba. Butonul de zoom inteligent și senzorul de mișcare facilitează controlul, iar rezistența la impact și la apă garantează durabilitatea.



3 ani garanție*



*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Proiector LED compact

Cu o lumină de 500 lm și fascicul variabil, proiectorul compact Philips Xperion 6000 Flood te ajută să-ți termini treaba. Butonul de zoom inteligent facilitează controlul, iar rezistența la impact și la apă garantează durabilitatea.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare și memorie pentru setările de lumină

100 lm 500 lm 250 lm

Accesorii versatile cu magneți integrați

Compactă și ușoară pentru a putea fi luată oriunde

Buton de zoom inteligent ce poate fi folosit cu mănuși pentru controlul ușor al luminii

3 ani garanție*

Încărcată complet în 3,5 ore prin USB-C și indicator pentru durata de viață a bateriei

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

IP65 IK07

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Lampă compactă, dar puternică

Modelul Philips Xperion 6000 Pocket compact și puternic este perfect pentru spații înguste cu un reflector ultraflexibil de 100 lm, cu furtun de 25 cm. Fasciculul larg luminează la 300 lm în modul Amplificare și îți oferă lumina puternică de care ai nevoie.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

300 lm 150 lm 100 lm

Lumină de precizie cu furtun flexibil și unghi larg al fasciculului

110°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<10 h

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu stația de andocare multiplă*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

IP65 IK07

3 ani garanție**

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

*Accesorii care se cumpără separat
**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Xperion 6000 Slim

Perfectă pentru spații înguste

Modelul versatil Philips Xperion 6000 Slim este ideal pentru spații înguste. Asigurând 250 lm în modul Eco și 500 lm în modul Amplificare, modulul unic de iluminare rotativ la 270° te ajută să direcționezi fasciculul puternic acolo unde ai nevoie.

Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare



500 lm
250 lm
150 lm

Modul de iluminare unic, rotativ la 270° și unghi larg al fasciculului



270°
100°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



<9 h



3 ani garanție**



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°



360°

Compatibilă cu funcția Găsește-mi dispozitivul și stația de andocare multiplă*



Find my device
Multi-docking station

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți



IP54
IK07

*Accesorii care se cumpără separat
**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Lucrează pe suprafețe mai mari

Proiectat cu un fascicul larg de 110°, 150 lm în modul Eco și 300 lm în modul Amplificare, modelul Philips Xperion 6000 Line este ideal pentru iluminarea suprafețelor mai mari. Este echipat cu un reflector cu fascicul de 120 lm pentru direcționarea luminii acolo unde este necesară.

Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare



300 lm
150 lm
120 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului



110°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



<9 h



3 ani garanție*



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°



360°

Complet încărcată în 3,5 ore prin USB-C



<3,5 h
USB-C

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți



IP65
IK07

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Stație de andocare pentru încărcarea mai multor dispozitive

Stația de andocare multiplă Philips este un accesoriu fără cablu pentru lămpile de lucru cu LED Xperion. Dacă este amplasată pe o masă, aceasta poate încărca fără cablu două dispozitive odată sau poate fi folosită ca loc de depozitare.

- Indicator cu LED pentru semnalarea nivelului de încărcare
- Spațiu dedicat telecomenzii „Găsește-mi dispozitivul”
- Compatibilă cu Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood și Flood Mini



Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Cantitatea minimă pe comandă

Find My Device

Un mod comod de a găsi dispozitivele pierdute

Cu ajutorul accesoriului Găsește-mi dispozitivul de la Philips, poți folosi telecomanda pentru a declanșa o alertă sonoră și o lumină intermitentă, pentru a găsi orice dispozitiv Philips Xperion 6000 pierdut. Funcționează până la 10 metri.

- Inserează cipul plug-and-play în corpul lămpii de lucru
- Utilizează telecomanda pentru a găsi dispozitive Philips Xperion 6000 UV Pillar (inclus), Pillar, Slim sau Flood Mini (se cumpără separat) pierdute
- Poartă telecomanda la breloc sau amplasează-o pe stația de andocare multiplă Philips



Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Cantitatea minimă pe comandă



Xperion 3000



Descoperă
lămpile de
lucru cu LED
Xperion 3000

Pillar	Slim
Mod Amplificare 500 lm Până la 2,5 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 3 h
Mod Eco 200 lm Până la 8 h	Mod Eco 200 lm Până la 8 h
Reflector 120 lm Până la 8,5 h	Reflector 150 lm Până la 8 h
Unghi fascicul Lumină principală 90° Fascicul îngust 30°	Unghi fascicul Lumină principală 90° Fascicul îngust 30°
Flexibilitate Suport pliant la 180° Modul de iluminare cu înclinare la 90°	Flexibilitate Modul de iluminare cu înclinare la 270°
Caracteristici speciale x2 Cârlige duble	
Element de fixare Cârlige rotative la 360° 3 magneți	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet
Prindere/ rezistență la grăsimi Nailon, PC Potrivită pentru garaj	Prindere/ rezistență la grăsimi PC, Cauciuc Potrivită pentru garaj
Robustețe IP20 IK08	Robustețe IP20 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C
Nr. comandă X30PILLX1	Nr. comandă X30SLIMX1

* Copolimer acrilonitril-butadien-stiren

Zoom



Mod Amplificare		
	1000 lm	Până la 1,5 h
Mod Eco		
	600/200 lm	Până la 3/9 h
Reflector		
	1000 lm	Până la 1,5 h
Flexibilitate	 Modul de iluminare rotativ la 180°	
Caracteristici speciale	 Zoom 20° – 130°	
Element de fixare		1 magnet
Prindere/ rezistență la grăsimi	 Nailon, Cauciuc	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP54	 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <3,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă
X30ZOOMX1

Line



Mod Amplificare		
	300 lm	Până la 4 h
Mod Eco		
	150 lm	Până la 7,5 h
Unghi fascicul	 Lumină principală 120°	
Flexibilitate		
Caracteristici speciale		
Element de fixare	 Cârlig rotativ la 360°	 1 magnet
Prindere/ rezistență la grăsimi	 ABS robust*	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP54	 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <3 h	 USB de tip C

Nr. comandă
X30LINEX1

Pocket



Mod Amplificare		
	300 lm	Până la 3 h
Mod Eco		
	100 lm	Până la 10 h
Unghi fascicul	 Lumină principală 90°	
Flexibilitate	 Suport pliabil la 180°	
Caracteristici speciale		
Element de fixare	 Cârlig rotativ la 360°	 1 magnet
Prindere/ rezistență la grăsimi	 Nailon, PC	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP20	 IK08
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <3,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă
X30POCKX1

Headlamp



Mod Amplificare		
	300 lm	Până la 2 h
Mod Eco		
	100 lm	Până la 6 h
Reflector		
	200 lm	Până la 3 h
Unghi fascicul	 Lumină principală 120°	
Flexibilitate	 Modul de iluminare cu înclinare la 60°	
Caracteristici speciale	 Lumini duble: fascicul îngust + fascicul larg	
Element de fixare	 Bandă antialunecare moale	
Prindere/ rezistență la grăsimi	 PC, Cauciuc	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP65	 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <2,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă
X30HEADX1

Flood



Mod Amplificare	 1000 lm	 Până la 3 h
Mod Eco	 500 lm	 Până la 6 h
Reflector	 300 lm	 Până la 8 h
Unghi fascicul	 Lumină principală 110°	 Fascicul îngust 30°
Flexibilitate	 Suport pliabil la 180°	
Caracteristici speciale	 Lumini duble: fascicul îngust + fascicul larg	 Acumulator extern USB
Element de fixare	 Cârlig rotativ la 180°	 Mâner magnetic
Prindere/ rezistență la grăsimi	 Nailon, Cauciuc	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP65	 IK08
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <5,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă
X30FLX1

Flood mini



Mod Amplificare		
	500 lm	Până la 3 h
Mod Eco		
	200 lm	Până la 8 h
Reflector		
	300 lm	Până la 5 h
Unghi fascicul	 Lumină principală 110°	 Fascicul îngust 30°
Flexibilitate	 Suport pliabil la 180°	
Caracteristici speciale	 Lumini duble: fascicul îngust + fascicul larg	
Element de fixare	 Cârlig rotativ la 180°	 Mâner magnetic
Prindere/ rezistență la grăsimi	 Nailon, Cauciuc	 Potrivită pentru garaj
Robustețe	 IP65	 IK08
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <3,5 h	 USB de tip C

Nr. comandă
X30FLMIX1

* Copolimer acrilonitril-butadien-stiren

Penlight



Mod
Amplificare

100 lm

Până la 4 h

Reflector

50 lm

Până la 6 h

Unghi
fascicul

Lumină
principală 80°

Fascicul îngust
30°

Element de
fixare

Clemă

1
magnet

Prindere

ABS robust*

Robustețe

IP20

IK06

Sursă de
alimentare:
baterie cu
litIU

<2,2 h

USB de tip C

Nr. comandă

X30PENX1

Pen eco



Mod
Amplificare

90 lm

Până la 6,5 h

Reflector

10 lm

Până la 10 h

Unghi
fascicul

Lumină
principală 40°

Fascicul îngust
30°

Element de
fixare

Clemă

Prindere

ABS robust*

Robustețe

IP20

IK07

Sursă de
alimentare

3 baterii AAA incluse.

Nr. comandă

X30PECOB1, X30PECOX1



Xperion 3000 Pillar

Lampă de mână cu LED strălucitoare

Cu lumina sa strălucitoare puternică, mâner antialunecare, design ușor și versatilitate, Philips Xperion 3000 Pillar este o lampă de lucru cu LED fără cablu, excelentă pentru utilizarea de zi cu zi. Aceasta este prevăzută chiar și cu un reflector util care să te ajute să vezi în spații înguste.



Lumină de lucru puternică, confortabilă



500 lm

200 lm

Reflector comod



120 lm

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



<8,5 h



Trei magneți și două cârlige rotative la 360° pentru utilizare cu mâinile libere



x2

x3

Reglarea flexibilă a modului de iluminare



90°

180°

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri



IP20

IK08


Xperion 3000 Slim

Lampă de mână cu LED, subțire, pliabilă

Lampa versatilă și ultrasubțire Philips Xperion 3000 Slim este ideală pentru iluminarea spațiilor înguste. Utilă în orice activitate din atelier, de la inspecții scurte la lucrări de întreținere și reparații, pentru o zi întreagă fără întrerupere.



Lumină de lucru puternică, confortabilă



500 lm

200 lm

Reflector comod



150 lm

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



<8 h



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°



x2

x3

Design ultrasubțire pivotant la 270° pentru iluminarea spațiilor înguste



270°

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri



IP20

IK07

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

* Cantitate minimă comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

* Cantitate minimă comandă

Xperion 3000 Zoom

Lumină puternică cu LED pentru focalizare

Cu lumina puternică și mânerul antialunecare, Philips Xperion 3000 Zoom este o lampă de lucru cu LED versatilă excelentă. Lentila sa cu focalizare îți permite să reglezi cu ușurință lumina, de la fascicul larg la fascicul îngust.



Focalizează la un unghi de lumină de la 130° la 20°

Se încarcă prin USB-C și dispune de indicator pentru durata de funcționare a bateriei

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



Magnet puternic, pentru utilizare cu mâinile libere

Reglarea flexibilă a modului de iluminare

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri

Xperion 3000 Line

Lampă cu LED profesională subțire, fără fir

Lampa de mână Philips Xperion 3000 Line cu LED este ideală pentru lucrări de inspecție rapidă și reparații mai lungi. Unghiul larg de 120° al fasciculului elimină umbrele, în timp ce cârligul rotativ la 360° și magnetul puternic permit folosirea sa fără mâini.



Lumină de lucru puternică, confortabilă

Se încarcă prin USB-C

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Unghi larg al fasciculului

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

* Cantitate minimă comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

* Cantitate minimă comandă

Xperion 3000 Pocket

Lampă de buzunar cu LED, mică și utilă

Lampa cu LED Philips Xperion 3000 Pocket este o lampă de lucru mică, reîncărcabilă, care încape ușor în buzunar. Este perfectă pentru lucrări de inspecție rapide și utilizare zilnică.



Lampă de lucru de buzunar, luminoasă și confortabilă

300 lm

100 lm

Se încarcă prin USB-C

<3,5 h

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<10 h



Magnet și cârlig rotativ la 360° pentru utilizare cu mâinile libere

Reglarea flexibilă a modului de iluminare

180°

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri

IP20

IK08

Xperion 3000 Headlamp

Lampă pentru cap cu LED, cu două moduri

Lampa pentru cap ușoară Philips Xperion 3000 oferă lumină albă strălucitoare oriunde ai nevoie. Cele două moduri presetate de până la 300 de lumeni și o bandă de prindere pe cap confortabilă o fac un instrument versatil, care poate fi folosit lăsând mâinile libere, pentru utilizarea de zi cu zi.



Lampă de lucru luminoasă, confortabilă, cu unghi larg al fasciculului

300 lm

100 lm

120°

Bandă de susținere elastică antialunecare. Confortabilă și ușor de reglat

Reflector comod

200 lm

Reglarea flexibilă a modului de iluminare

60°

Se încarcă prin USB-C

<2,5 h

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri

IP65

IK07

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

* Cantitate minimă comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

* Cantitate minimă comandă

Xperion 3000 Flood

Proiector LED portabil

Mic dar puternic, versatil dar rezistent, proiectorul cu LED Philips Xperion 3000 cu propagare a luminii oferă lumina albă strălucitoare de care ai nevoie pentru a lumina zone întunecate mari. Bucură-te de până la șase ore de utilizare continuă înainte de încărcarea bateriei.



Lampă de lucru luminoasă, confortabilă, cu setări de amplificare, eco și spot

1000 lm 500 lm 300 lm

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<8 h

Se încarcă prin USB-C

<5,5 h

Mâner magnetic rabatabil și cârlig de 360° pentru utilizare cu mâinile libere

180°

Funcție Powerbank cu port de încărcare USB

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri

IP65 IK08

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

* Cantitate minimă comandă

Xperion 3000 Flood mini

Proiector LED compact

Compact și versatil, proiectorul cu LED reîncărcabil Philips Xperion 3000 Flood mini oferă lumina albă strălucitoare de care ai nevoie pentru utilizarea de zi cu zi. Bucură-te de până la șase ore de utilizare continuă înainte de încărcarea bateriei.



Lampă de lucru luminoasă, confortabilă, cu setări de amplificare, eco și spot

500 lm 200 lm 300 lm

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<8 h

Se încarcă prin USB-C

<3,5 h

Mâner magnetic rabatabil și cârlig de 360° pentru utilizare cu mâinile libere

180°

Compact și ușor pentru a putea fi luat oriunde

Carcasă robustă, rezistentă la șocuri

IP65 IK08

Informații privind comandarea


Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

* Cantitate minimă comandă

Xperion 3000 Penlight

Instrument de inspecție portabil cu LED

Compactă și ergonomică, lampa noastră Philips Xperion 3000 Penlight este ideală pentru lucrări de inspecție rapidă. Cu o lumină albă naturală, aceasta luminează ceea ce se află în fața ta și intră cu ușurință în spații înguste.



Xperion 3000 Pen eco

Ajutorul compact al muncitorului

Lampa ultracompactă Philips Xperion 3000 Pen ecologică este un ajutor care te însoțește zi de zi în buzunar.



Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

* Cantitate minimă comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

* Cantitate minimă comandă



