

**PHILIPS**

Automotive lighting

Catálogo  
2023



# Contenido



## Introducción

### Seguridad que puede ver

4

## Halógenas

42

### Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Una lámpara para cada uso	47

## LED

72

### Iluminación LED para automóviles y camiones

Ultinon Pro9100	76
Ultinon Pro5100	78
Ultinon Pro3022	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
Adaptadores CANbus	84
Reparación de luz	84
Un LED para cada uso	86

## Halógenas

6

### Iluminación de 12 V para el automóvil

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Una lámpara para cada uso	16

## Halógenas

54

### Kits

12V Kits de repuestos	56
24V Kits de repuestos	58
Kit de restauración de faros	59

## Anexos

100

### Explicación de la tecnología de iluminación

Embalaje de muestra	102
Códigos de pedido Philips	103
Ilustraciones técnicas Casquillos	104
Tarifa e Índice de productos	105

## Halógenas

34

### Iluminación para vehículos de dos ruedas

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Una lámpara para cada uso	39

## Xenón

60

### Para automóviles y camiones

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

# Seguridad que puede ver



Nuestras innovaciones tecnológicas han estado a la vanguardia de la iluminación para la automoción desde hace más de 100 años. Como proveedor líder de lámparas y productos de iluminación para el sector de la automoción y el mercado de posventa, combinamos innovaciones técnicas enfocadas en la seguridad y la comodidad al volante. Muchos consumidores y los principales fabricantes de vehículos eligen actualmente nuestra iluminación para automoción.

Nuestra misión consiste en introducir productos innovadores que mejoren constantemente la seguridad vial y la productividad en el taller. Nuestros productos se han diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y duradero, así como para que el cliente esté siempre satisfecho. Muchos talleres y garajes ya disfrutan de nuestra nueva gama de lámparas de trabajo LED profesionales por su sobresaliente flujo luminoso y robustez. La iluminación de alta calidad marca realmente una diferencia. Es en definitiva, seguridad que se puede ver.

## Calidad de equipo original

Nos dedicamos a la producción de productos y servicios inigualables en el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM), así como en el de posventa. Nuestros productos están fabricados con materiales de alta calidad y probados de acuerdo con las más

estrictas especificaciones para maximizar la seguridad y comodidad al volante de nuestros clientes.

- Somos la elección de los principales fabricantes de vehículos

- Uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en todo el mundo está equipado con nuestra iluminación.

- Nuestros procesos de fabricación superan las especificaciones actuales de la industria.

## Cristal de cuarzo anti-UV de Philips para unos resultados de iluminación óptimos

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

### • Luz más potente

La alta resistencia del cristal de cuarzo permite una mayor presión dentro de la lámpara y, por lo tanto, genera una luz más potente.

### • Mejor resistencia

Las lámparas de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) pueden soportar choques térmicos severos.

### • Protección óptima contra rayos ultravioleta

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

**Halógenas**

**12V** iluminación para coches





# ¿Qué lámpara necesita?

**Brillo mejorado**


Hasta **200%**  
más de brillo\*

**RacingVision  
GT200**

Haz hasta +80 m\*\*\*



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz\*\*  
Hasta 3500 K

Standard: 3100 K

Vida útil\*\*\*  
Hasta 250 h

Disponible en  
**H4, H7**

Hasta **150%**  
más de brillo\*

**X-tremeVision  
Pro150**

Haz hasta +70 m\*\*\*



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz\*\*  
Hasta 3400 K

Standard: 3100 K

Vida útil\*\*\*  
Hasta 450 h

Disponible en  
**H1, H4, H7, H11,  
HB3, HB4, HIR2**

Hasta un **60%**  
más de visión\*

**VisionPlus**

Haz hasta +70 m\*\*\*



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz\*\*  
Hasta 3250 K

Standard: 3100 K

Vida útil\*\*\*  
Hasta 500 h

Disponible en  
**H1, H4, H7**

Hasta un **30%**  
más de visión\*

**Vision**

Haz hasta +60 m\*\*\*



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz\*\*  
Hasta 3200 K

Standard: 3100 K

Vida útil\*\*\*  
Hasta 600 h

Disponible en  
**H1, H3, H4, H7, H11,  
HB3, HB4**

**Estilo único**



**Estilo blanco  
intenso**

**WhiteVision ultra**

Haz hasta 4200 K



Standard



Color de luz\*\*  
Hasta 4200 K

Standard: 3100 K

Vida útil\*\*\*  
Hasta 1500 h

Disponible en  
**H1, H3, H4, H7, H8, H11,  
HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

**Vida útil extendida**



Vida útil de hasta  
**1500 h\*\***

**LongLife EcoVision**



Standard



Color de luz\*\*  
Hasta 3100 K

Standard: 3100 K

Vida útil\*\*\*  
Hasta 350 h


Disponible en  
**H1, H3, H4, H7, H11,  
H18, H19, HIR2**

Imagenes solo para fines ilustrativos.

\* En comparación con el requisito legal mínimo. \*\* La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7.

Philips.com/Halogen

\*\*\* Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.



## RacingVision GT200

### Rendimiento increíble en una lámpara legal en carretera

- Hasta 200% luz más brillante\* para transformar tu conducción
- Extiende tu haz en 80 metros\*\*
- Totalmente legal en carretera para disfrutar de la conducción

Si le apasiona conducir, deje que las lámparas Philips RacingVision GT200 eleven su experiencia automovilística. Hasta un 200% luz más brillante que ilumina 80 metros más, lo que significa una mejor visión y reacciones más rápidas para una conducción más emocionante.

\*Comparado con el estándar mínimo legal.

\*\*Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux Distancia más lejana del coche.



Disponible en embalaje S2 y B1



## X-tremeVision Pro150

### La mejor combinación de alto rendimiento y duración

- Vea mejor la carretera con hasta 150% de luz más brillante\*
- Mayor duración para una vida de seguridad\*\*
- Haz de alto rendimiento que proporciona luz 70 metros más lejos\*\*\*
- Más contraste y mayor visibilidad con luz fría

Al combinar un brillo sorprendente con el tipo de vida útil que antes no estaba disponible en una lámpara de tan alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 proporciona la visibilidad necesaria para que usted y sus seres queridos estén aún más seguros en la carretera.

\*Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.

\*\*La vida útil varía según el tipo. Indicación para H7, hasta 450 horas.

\*\*\*Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil. Se aplica a H4, H7.



Disponible en



Disponible en embalaje S2 y B1





## VisionPlus

### Las reacciones rápidas salvan vidas

- Hasta un 60% más de visión\*
- Mayor comodidad y seguridad de conducción
- Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad

Las lámparas Philips VisionPlus permiten al conductor ver más lejos para una mayor **seguridad y confort**.

\*En comparación con el estándar mínimo legal.



Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



## WhiteVision ultra

### Aspecto blanco intenso

- Aspecto superior blanco elegante con hasta 4 200 Kelvin\*
- Conducción confortable con hasta 60% más visión\*\*
- Rendimiento 100% legal en carretera

Philips WhiteVision ultra, cuenta con la última fórmula de recubrimiento ultrablanco degradado, ofrece una luz blanca impresionante de hasta 4200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para carretera más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si busca una apariencia moderna y elegante y una conducción más segura.

\*Se aplica a H4, H7. La temperatura de color difiere según el tipo técnico.  
\*\*Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.



Disponible en





## LongLife EcoVision

Vida útil más  
prolongada, para  
menos sustituciones

- Mayor duración\*
- Lámpara para automóviles ultrarresistente  
y de alta calidad

¿Cansado de cambiar las lámparas de su vehículo cada poco tiempo? Con una mayor vida útil, las lámparas para automóvil Philips LongLife EcoVision constituyen la opción adecuada para los conductores que desean minimizar el mantenimiento en sus vehículos.

\*En comparación con el estándar mínimo legal

Disponible en embalaje S2, C1 y B1



Disponible en



## Vision

Siéntase seguro,  
conduzca seguro

- Hasta un 30% más de visión\*
- Ratio precio-rendimiento competitivo
- Lámpara de alta calidad ultra-resistente

Las lámparas Philips Vision aseguran un rendimiento de haz excelente a un precio muy competitivo.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Disponible en embalaje C1 y B1



Disponible en



# Una lámpara para cada uso



[philips.com/mylamps](http://philips.com/mylamps)



## Luz de carretera – luz de cruce



## Luces intermitentes delanteras



## Iluminación interior



## Luces delanteras de posición



## Luces intermitentes laterales



## Luces delanteras de niebla



## Luz del maletero



## Luces interminantes traseras



## Luces de marcha atrás



## Luz de guantera




## Luces traseras de posición




## Luces de frenado



## Lámpara de placa de matrículación



## Luces traseras de niebla



## Lámparas principales

### H1 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258PR81	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	6,70
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	6,16



### H1 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	26,33
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	13,53



### H1 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5	40,01
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10	21,78



### H1 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258LLEC052	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	19,59
12258LLEC081	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	10,14
12258LLEC0C1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	9,10



### H1 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	39,62
12258WWUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	20,41



### H1 Spot



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	9,78



### H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	11,03



### H3 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336PR81	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	7,02
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	10	6,75



Unidad de embalaje: número de packs por caja exterior

### H3 LongLife EcoVision




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336LLEC0C1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	10,04



### H3 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	22,00



### H4 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PR81	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,98
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,99
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-



### H4 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)


<tbl\_r cells="11" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"

**H7 Vision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PR81	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,75
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	10,48
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-

**H7 VisionPlus**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	37,98
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	18,96
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-

**H7 X-tremeVision Pro150**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	27,19

**H7 LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972LLECO52	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	34,18
12972LLECO81	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	17,09
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	15,40

**H7 WhiteVision ultra**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WVSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	25,84

**H7 RacingVision GT200**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5	59,99
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10	29,99

**H8 WhiteVision ultra**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	52,82

**H8**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	28,17
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	27,68

**H9**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	43,48
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	42,75

**H10**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	25,75

**H11 Vision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	22,85
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	21,87

**H11 LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	P
----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	---

**H19 LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10	34,05

**HB1 9004**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	29,78

**HB3 Vision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	16,11
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	15,04

**HB3 WhiteVision ultra**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005WUB1	12	60	P20d	00537128	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5	31,61

**HB3 X-tremeVision Pro150**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	36,60

**HB4 Vision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	16,11
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	15,04

**HB4 WhiteVision ultra**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006WUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5	29,43

**HB4 X-tremeVision Pro150**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5	39,19

**HB5 9007**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9007C1	12	65/55	PX29L	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10	30,95

**HIR2 LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	55,10

**HIR2 WhiteVision ultra**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012WUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	58,35

**HIR2 X-tremeVision Pro150**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5	66,77

**H27W/1**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	23,69

**H27W/2**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	23,69

**R2**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	6,98
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	6,49

**R2 Vision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179			

**P21/4W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	7,67
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	3,52

**P21/5W VisionPlus**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	6,51

**P21/5W LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	8,17
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	3,71

**P21/5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,58
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10	1,78

**PR21W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	5,95

**PR21/5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	7,17

**PY21W SilverVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496SMB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 3111??	-	8711500311191	ECE	10	37,87

**PY21W LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	7,09

**PY21W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	7,39
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10	2,97

**Stop P22**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	3,03

**Stop P25**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	4,92

**R5W LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	5,81
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,82

**R5W BA15s**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	3,50
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,37

**R5W BA15d**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	2,87

**R10W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)



<tbl\_r cells="11" ix="3"

## Señalización halógena en miniatura USA

H5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	9,29

H6W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	16,00
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	7,25

H6W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036WWUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10	33,17

H10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	8,07

H20W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	8,64

H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	16,00

HY21W




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	25,02

## Base en cuña

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,71



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12516B2	12	12	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	3,40



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12516CP	12	12	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10	1,17



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,64




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12061CP	12	23	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,49



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12960CP	12	2,2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,73



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,66



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	4,85
12961LLECOP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894</td					

**WBT10 VisionPlus**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12040MPB2	12	6	W2.1x9.5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	7,70		

**W16W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)				
12067B2	12	16	W2.1x9.5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	10,21				
12067CP	12	16	W2.1x9.5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	4,78				

**W21W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)				
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	12,88				
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	6,13				

**W21/5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	13,54		
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	6,45		

**WY21W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	19,38		
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	9,24		

**Luz de cortesía****Festoon T6,2x27**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	3,47		

**Festoon T6,2x35**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	3,26		

**Festoon C5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	3,37		
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	1,19		

**Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	2,44		

**Festoon T10,5x38**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	2,06		

**Festoon T10,5x43**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,80		
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10	5,37		
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	2,34		

**Festoon T15x43**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	3,55		

**Bax****Bax 8,3s/1,35 black**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12597B2	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	6,22	
12597CP	12	1,2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	2,46	

**Bax 8,3s/1,5 blue**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	2,46	

**Bax 8,5d/2 black**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12598B2	12	1,2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	6,08	
12598CP	12	1,2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	2,50	

**Bax 8,5d/1,5 blue**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12603CP	12	1,2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	2,46	

**Bax 8,5d/2 green**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	2,46	

**Bax 8,5d green**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	4,36	

**Bax 8,5d belge**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12637CP	12	1,5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	4,39	

**Bax 10d black halogen**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	10,72	

**Bax 10d brown halogen**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	10,72	

**Bax 8,4d light blue**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12623CP	12	1,2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	4,39	

**Bax 8,4d beige**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12627CP	12	1,5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	4,39	
12629CP	12	1,8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	4,39	

**Bax 8,4d black**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)	
12625CP	12	1,2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	4,39	

**Bax 8,4d light green**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE
----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----

## HiPerVision

### P13W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12277C1	12	13	PG18.5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	34,04



### PCY16W HiPerClick



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	37,02



### PW16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	42,11



### PS19W LongLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	23,97



### PS19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	22,96



### PSY19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	31,88



### HiPerVision LCP



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12197HTRC1	13,5	24	HPSL2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	33,68



### PS24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	25,31



### PSX24W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5	65,13



### PSX24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	29,30



### PSY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	57,76



### PSY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	37,02



### PW24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	39,11



### PWY24W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	39,11



### PWY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)


<tbl

**Halógenas**

Illuminación para vehículos de  
**dos ruedas**



# ¿Qué lámpara necesita?



Disfrute de más luz

Hasta un **130%**  
más luminosa\*


10G  
Vibración resistente



Rendimiento del haz de luz\*\*



Color de luz



Vida útil\*\*



Disponible en  
H4, H7

Vea y sea visto

CityVision moto


10G  
Vibración resistente



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil\*\*



Disponible en  
H4, H7, HS1


Hasta un **30%**  
más de visión\*

Vision moto

10G  
Vibración resistente




Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil\*\*



Disponible en  
H4, H7, HS1

Disfrute de su pasión

Luz blanca brillante

CrystalVision ultra moto

10G  
Vibración resistente



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil\*\*



Disponible en  
H4, H7, HS1

## X-tremeVision moto

Hasta un **130%**  
más luminosa\*

- Máxima luminosidad
- Relleno único de gas para una óptima durabilidad y vida útil
- Haz significativamente más largo\*
- Máxima comodidad y seguridad

Para los motoristas que necesiten ver a mayor distancia y conseguir el **máximo rendimiento y seguridad**, Philips X-tremeVision moto ofrece hasta un **130% más de visibilidad**.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Disponible en




## CityVision moto

### Ver y ser visto

- Distinguido efecto naranja
- Máxima seguridad
- Diseñada específicamente para su uso en ciudad
- Hasta un **40 % más de visibilidad**\*

Para conseguir la máxima seguridad y visibilidad, Philips CityVision moto genera un efecto naranja característico que llama la atención. Hemos diseñado específicamente Philips CityVision moto para conseguir la máxima visibilidad y la máxima seguridad.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Disponible en



Estándar

CityVision moto



Iluminación para vehículos de dos ruedas



La iluminación Philips para vehículos de dos ruedas se ha diseñado para resistir vibraciones extremas de hasta 10 G.

Imágenes solo para fines ilustrativos.

\* En comparación con el requisito legal mínimo.

\*\* La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7.

[philips.es/c-m-li/faros-para-motos](http://philips.es/c-m-li/faros-para-motos)

## CrystalVision ultra moto

### Luz blanca brillante

- Moderno estilo blanco xenon
- Customización y estilo en la carretera
- Lámpara ultra-resistente de alta calidad

Para los conductores que buscan el estilo definitivo, las lámparas Philips CrystalVision ultra moto ofrecen **luz blanca brillante**. Personaliza tu estilo **sin comprometer la visibilidad y el confort**.



Disponible en



## Vision moto

Hasta un **30%**  
más de visión\*

- Mejor rendimiento\*
- Lámpara para motocicletas ultrarresistente y de alta calidad

La gama Philips Vision moto, genera una visibilidad hasta un 30 % superior a la de una lámpara estándar del mercado, permitiendo a los motoristas ver a mayor distancia. Mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo.

\*En comparación con el estándar mínimo legal.



Disponible en



## Una lámpara para cada uso



X-tremeVision moto  
CityVision moto



CrystalVision ultra moto  
Vision moto

[philips.es/c-m-li/faros-para-motos](http://philips.es/c-m-li/faros-para-motos)



### Luz de carretera - luz de cruce



### Luces intermitentes delanteras



### Luces traseras de posición



### Lámpara de placa de matrículación



### Luces de frenado



### Luces intermitentes traseras

Iluminación para vehículos de dos ruedas

Halógenas

#### H4 Vision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	8,29

#### H4 CityVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	17,13

#### H4 X-tremeVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10	23,45

#### H4 CrystalVision ultra moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10	22,22

#### H7 Vision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	12,64

#### H7 CityVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	26,55

#### H7 X-tremeVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	29,81

#### H7 CrystalVision ultra moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10	29,32

#### HS1 Vision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	11,98
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	11,98

#### HS1 CityVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	22,78

#### HS1 CristalVision ultra moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BWB	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10	25,72

#### S2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	6,70
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	6,22

#### S3

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	5,03
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	4,76

#### Señalización

#### W3W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2.1x9.5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12256CP	12	3	W2.1x9.5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,66

#### P21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	3,38
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,19

#### P21/5W

# Halógenas

Iluminación de **24V**  
para autobuses y camiones



# ¿Qué lámpara necesita?



# Seguridad y durabilidad

**Duración y ahorro**

**Fabricadas para durar**

**MasterDuty**

**Vida útil inigualable**

**MasterLife**

Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +130%  
Standard

Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +100%  
Standard

Color de luz  
Hasta 3500 K  
Standard: 3100 K

Vida útil\*\*  
Hasta 1200 h

Disponible en H1, H3, H4, H7, H11

Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta 550 h

Vida útil\*\*  
Hasta 550 h

Disponible en H1, H3, H4, H7, H11

**Ahorro y estilo**

**Efecto máximo de xenón**

**MasterDuty BlueVision**

Resistente a vibraciones extremas

Disponible en H3, H4, H7

Ventajas de las lámparas de 24 V de Philips

Combinan alta **resistencia vibraciones** y alta calidad.

Las lámparas para camiones de Philips duran más que las lámparas estándar.



## MasterDuty

### Fabricadas para durar

- Duran hasta 550 horas\*
- Máxima resistencia a la vibración
- Hasta un 130% más de visión\*\*
- Su sólido montaje y base sirven de protección frente a los golpes
- Filamento doble ultrarrresistente

Las lámparas MasterDuty están diseñadas para ofrecer la **máxima resistencia a la vibración y excelente duración**.

\*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.

\*\*En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje B1 y C1



Imágenes solo para fines ilustrativos

\* En comparación con el requisito legal mínimo, se aplica a H1, H4, H7 y H11

\*\* La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

## MasterLife

### Supera a todo en la carretera

- Dura hasta 1200 horas\*
- Hasta un 100% más de visión\*\*
- Resistente a la vibración\*
- Filamento doble ultrarresistente

Philips MasterLife dura hasta **1200 horas**, además, soporta situaciones extremas de tensión y **vibración**. Con una **tasa de fallos mínima**, mantienen la productividad y la actividad de la flota gracias a la minimización de las largas interrupciones. **MasterLife es la elección más inteligente para los propietarios de flotas!**

\*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.

\*\*En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje C1



Disponible en



## MasterDuty BlueVision

### Efecto máximo de xenón

- Resistente a las vibraciones\*
- Cristal de cuarzo de alto rendimiento con un revestimiento de efecto xenón
- Característico casquillo azul, apariencia marcada incluso cuando están apagadas

Para los conductores que desean un **estilo** y un **rendimiento** definitivo, Philips MasterDuty BlueVision produce un efecto de xenón azul en el faro. Esta gama combina la **durabilidad** y la **resistencia a la vibraciones** que se presentan en la calzada.

\*En comparación con la media de las lámparas H4 o H7 de 24 V del mercado



Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



## Una lámpara para cada uso



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty  
BlueVision

[philips.com/trucklight](http://philips.com/trucklight)



Luz de carretera – luz de cruce



Iluminación interior



Luces intermitentes delanteras



Luces intermitentes laterales



Luces de situación anchura y altura




Lámpara de placa de matrículación



Luces de frenado



Luces de marcha atrás



Luces traseras de niebla

Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

47

## 24V Lámparas principales

### H1 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	13,09			
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	11,77			

### H1 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	17,66			

### H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13311CI	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	20,23			

### H3 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	10,34			
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	9,39			

### H3 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,76			

### H3 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	37,98			
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,99			

### H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	14,40			
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	12,29			

### H4 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	17,10			

### H4 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	44,31			
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	22,15			

### H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	21,10			
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,99			

### H7 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	34,41			

### H7 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC
----------------------	---	---	-----------	-----

**P21W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
1349882	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	4,76
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	1,96

**P21/5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
1349982	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	7,04
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	3,06

**PY21W MasterLife**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	4,75

**Stop P22**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,96
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	4,09

**Stop P25**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10	3,80

**R5W MasterDuty**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,39

**R5W MasterLife**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,71

**R5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	3,70
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,33
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,64

**R10W MasterDuty**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,78

**R10W MasterLife**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	3,54

**R10W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	4,24
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,64

**BA7**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,52

**T4W MasterDuty**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,47

**T4W MasterLife**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)

<tbl\_r cells="11" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"

**Base en cuña**

W2,5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13960CP	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10	1,71

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,62

W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	4,22
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10	1,63

WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,48
13516CP	24	1,2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10	1,48
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	1,93

**Luz de cortesía**

Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	3,27

Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	3,48

Festoon T10,5x38 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	3,71

C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	4,46
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10	1,64

**Festoon T10,5x43 5W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	2,22

**Festoon T10,5x43 10W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	2,10

**Festoon T15x43 15W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	3,52

**Festoon T15x43 18W**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	3,53

**Bax****Bax 8,3s/1,35 grey**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13597CP	24	1,2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	2,57

**Bax 8,5d/2 grey**

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2</th
----------------------	---	---	-----------	-----	------	----------

# Kits

# Kits

de repuestos  
y de restauración  
de faros para  
coches y  
camiones

Para aumentar la **seguridad**, la mayoría de los países europeos **recomiendan** que todos los vehículos estén equipados con un **kit de repuestos homologado**. No solo permite que los conductores **cumplan** la ley, sino que además mantiene la **seguridad** puesto que siempre estarán preparados para **cambiar** una lámpara fundida.

Nuestro **kit de restauración de faros** permite renovar las lentes de automóviles, camiones y vehículos de dos ruedas y dejarlas como nuevas. Es nuestra **alternativa económica** a una sustitución completa de la óptica.



## 12 V Kits de repuestos

### Easy Kit H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	17,27
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1	

### Easy Kit H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	20,63
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1	

### Easy Kit H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5	23,49
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1	

### Easy Kit H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5	26,41
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1	

## 12 V Kits de repuestos

### Essential Box H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	18,59
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	20,25
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	25,26
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	28,61
<b>Contenido</b>										
Tipo	H1	H4	H7	R2	P2W	P2/5W	PY2W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1

## 24 V Kits de repuestos

### MiniKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10	23,02

Contenido

Tipo	H4	H7	PZ1W	RSW	R10W	CSW	T4W	Fuse 5A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10	35,97

Contenido

Tipo	H4	H7	PZ1W	RSW	R10W	CSW	T4W	Fuse 5A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4	50,40

Contenido

Tipo	H4	PZ1W	PZ1/SW	PY2W	RSW	R10W	CSW	WSW	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4	80,13

Contenido

Tipo	H7	PZ1W	PZ1/SW	PY2W	RSW	R10W	CSW	WSW	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4	64,68

Contenido

Tipo	H1	H7	PZ1W	PZ1/SW	PY2W	RSW	R10W	CSW	WSW	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



## Kit de restauración de faros

Restaure usted mismo  
sus faros y déjelos  
como si fueran nuevos!

- Hasta un 100% más de luminosidad y con menos deslumbramiento
- Proporciona una conducción nocturna más segura
- Elimine los antiestéticos y poco seguros faros opacos y amarillentos producidos por los nocivos rayos UV y la suciedad
- Resultados profesionales en 30 minutos y sin herramientas eléctricas
- Económico y de alta calidad
- Protección UV garantizada durante 2 años

Elimina la decoloración y el amarilleamiento de los faros y restauralos para devolverles a su estado original de **transparencia** y brillo que **aumenta su seguridad**. Los faros se decoloran y oxidan por la exposición constante a los elementos ambientales y sufren arañazos a consecuencia de los impactos.



Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6	33,00

Xenón

Soluciones de **xenón**  
para automóviles y camiones



# ¿Qué lámpara xenón necesita?



**Brillo**  
mejorado

Hasta un **150%**  
más de visión\*

Xenon  
**X-tremeVision**  
gen2



Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +150%

Color de luz  
Hasta 4800 K  
Standard: 4150 K

Disponible en  
D1S, D2S, D2R, D3S,  
D4S, D5S

Ideal como  
**repuesto**

Xenon  
**Vision**



Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +120%

Color de luz  
Hasta 4300 K  
Standard: 4150 K

Disponible en  
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,  
D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

**Estilo**  
único

Efecto LED  
**blanco**  
homogéneo

Xenon  
**WhiteVision**  
gen2



Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +120%

Color de luz  
Hasta 5000 K  
Standard: 4150 K

Disponible en  
D1S, D2S, D2R, D3S

**Vida útil**  
extendida

Conciencia tranquila  
**4 + 3** años  
garantía

Xenon  
**LongerLife**\*\*



Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +120%

Color de luz  
Hasta 5000 K  
Standard: 4150 K

Disponible en  
D1S, D2S, D2R



## Xenon X-tremeVision gen2

### Nuestra lámpara de xenón más brillante

- Rendimiento óptimo de la luz
- Luz un 150% más luminosa\*
- Máxima seguridad y visibilidad
- Diseñada para conductores exigentes

Philips Xenon X-tremeVision gen2 es el último avance en **tecnología de xenón**. Ofrece el haz **más potente** con la emisión de luz aumentada hasta el límite. Esto significa un rendimiento sobresaliente de la luz con un ajuste de iluminación único para una **máxima comodidad al volante**.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).



Disponible en embalaje C1 y S1



Imágenes solo para fines ilustrativos.

\* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).

\*\* No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas.

[philips.com/xenon](http://philips.com/xenon)

Soluciones de Xenón para automóviles y camiones

Xenón



Disfrute de su pasión

## Xenon WhiteVision gen2

### Efecto LED extrablanco

- Luz blanca con brillo intenso homogéneo
- Complemento perfecto a la iluminación mediante LED en su vehículo
- Hasta 5000 K de luz blanca en la carretera
- Hasta un 120 % más de visibilidad\*
- 100% homologada y legal en carretera

Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un **aspecto blanco intenso** en el automóvil y una luz blanca homogénea más brillante en la carretera. Xenon WhiteVision gen2 es la **opción ideal** si desea combinar y adaptar iluminación mediante LED y de xenón en su vehículo.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)


\*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión).



Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



## Xenon LongerLife

### Tranquilidad con la garantía de mayor duración

Equípese su coche con lámparas Xenon LongerLife y podrá conducir hasta siete años sin preocuparse porque falle una lámpara. Las lámparas Philips Xenon LongerLife incluyen automáticamente una **garantía de 4 años**. Registre su compra en línea para ampliar esta garantía **3 años más**.

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



### 3 años más de garantía gratis en 3 sencillos pasos

Registre la compra en línea en [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) en un plazo de 30 días

**1** Conéctese a [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) para confirmar que ha comprado un producto original de Philips mediante la verificación del código de seguridad que se encuentra en el adhesivo del certificado de autenticidad.



**2** Complete su información personal. Indique el punto de compra y proporcione la prueba de compra.



**3** Imprima y guarde el certificado de garantía de 7 años junto con la prueba de compra.



Ya puede conducir de manera segura y sin preocupaciones durante 7 años.



## Xenon Vision

### Ideal como repuesto

- Tecnología de sustitución de una sola lámpara.  
La lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado
- Elección económica
- Homologada de 4 300 K

Philips Xenon Vision permite sustituir una **única lámpara fundida** manteniendo la coincidencia con el color de la que no se ha cambiado.



Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



## D1S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415VS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

## D1S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

## D1S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415SY51	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

## D1S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

## D1R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85409MC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

## D2S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122VS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122VC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

## D2S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

La iluminación Philips Xenón LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

## D2S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

## D2S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

## D2R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP</
----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-------

### D3S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403MS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403MC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

### D3S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

### D3S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

### D3R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

### D4S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

### D4S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

### D4R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

### D5S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

### D5S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410XV-C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2	231,75

### D8S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76



**LED**

Iluminación **LED**  
para coches y camiones



# ¿Qué iluminación LED necesita?



**Rendimiento LED original automoción**

**Utinon Pro9100**

Lumileds LUXEON TopContact LED™

2 años +3 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +350%

Color de luz  
Hasta 5800 K  
Standard: 3100 K

Vida útil  
Hasta 5000 h

Disponible en  
HL [xH1], [xH3], [xH4], [xH7],  
[xHB3/HB4], [xH11], [xHIR2]  
FL [xH8/H11/H16]

**Luz blanca para carreteras más luminosas**

**Utinon Pro5100**

LED de categoría automoción

2 años +1 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz\*  
Hasta +160%

Color de luz  
Hasta 5800 K  
Standard: 3100 K

Vida útil  
Hasta 3000 h

Disponible en  
HL [xH1], [xH3], [xH4], [xH7],  
[xHB3/HB4], [xH11], [xHIR2]  
FL [xH8/H11/H16]

**Luz LED con estilo**

**Utinon Pro3022**

2 años +1 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz\*  
Rendimiento extra

Color de luz  
Hasta 6000 K  
Standard: 3100 K

Vida útil  
Hasta 2000 h

Disponible en  
HL [xH1], [xH3], [xH4], [xH7],  
[xHB3/HB4], [xH11], [xHIR2]  
FL [xH8/H11/H16]



Imágenes solo para fines ilustrativos.  
\* Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.  
\*\* Excepto para los tipos Utinon Pro9100 HL [xH1] y [xH3].

ECE R70  
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



## Ultinon Pro9100

### Rendimiento LED original automoción

- **Exclusiva** tecnología LED de automoción gracias a los LED Lumileds TopContact LED®
- Luz **homogénea** hasta un **350 % más brillante**\*\*
- Luz **blanca fría** hasta **5800K**
- **Expectro óptimo** para una mejor visibilidad de las señales de tráfico
- **Clasificación IP** de protección contra polvo y salpicaduras
- Tecnología única de gestión del calor
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Hasta **5000 horas** de vida útil
- **Gran compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- **Extensión de garantía** hasta **5 años**
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12V y 24V

\*Excepto para los tipos HL [eH7] y HL [eH3].

\*\*En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.



Lámpara halógena estandar




Ultinon Pro9100

Disponible en paquetes X2



Disponible en





## Ultinon Pro5100

Luz blanca para carreteras más luminosas

- Obtenga hasta un **160 %** de luz\* más brillante para una visibilidad superior
- Temperatura de color de hasta **5800 K** para luz **blanca brillante y aspecto moderno**
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Vida útil de hasta **3.000 horas**
- Alta compatibilidad** con los principales modelos de vehículos
- Garantía extendida** de hasta **3 años**.
- Compatible with 12V and 24V electrical systems

\*En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas



Lámpara halógena estándar



Ultinon Pro5100

Disponible en paquetes X2



Disponible en



FL [eH8/H11/H16] HL [eH11] HL [eHB3/HB4] HL [eHIR2]



## Ultinon Pro3022

Iluminación LED con estilo que es fácil de instalar

- Hasta **6000 K** de temperatura para un aspecto de luz blanca fría
- Diseño compacto todo en uno** para un uso "enchufar y listo"
- Compatible con la mayoría de modelos de vehículos
- Rendimiento de larga duración**
- Garantía** extendida de hasta **3 años**
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12V y 24V



Disponible en paquetes X2



Disponible en



HL [eH11] HL [eH3] HL [eH4] HL [eH7]

HL [eH11] FL [eHB/H11/H16] HL [eHIR2] HL [eHB3/HB4]



## Ultinon Pro6000 SL

### Señales más brillantes y elegantes

Las nuevas lámparas LED Ultinon ofrecen una visibilidad y un estilo superiores para su vehículo. La tecnología LED de gama alta de Philips ofrece un rendimiento mejorado y un fácil reemplazo para una mayor seguridad y apariencia elegante. Seleccione entre esta gama de luces interiores y de señalización brillantes que transformarán su experiencia de conducción.

#### Visibilidad superior

- Luz potente con una alta salida de luz
- Variedad de potente luz blanca: 4000/6000/8000K para T10 [=W5W]
- Tecnología instantánea para una mayor seguridad
- Distribución uniforme de la luz

#### Señalización elegante y de gama alta


- Elegante luz de señalización LED disponible en blanco, rojo y ámbar vibrante

#### Rendimiento hecho para durar

- Tecnología LED de alta gama
- Larga vida útil de hasta 5000 horas
- Tecnología HeatShield en las lámparas T10 para soportar cualquier desafío térmico

#### Reemplazo sencillo, colocar & funcionar

- Eléctricamente compatible con la mayoría de los coches
- Sin parpadeo gracias a la inmunidad de corriente oscura para LED festoons
- Casquillo estándar y sin polaridad para un reemplazo rápido y fácil (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5W/R10W)
- Gran variedad de aplicaciones para coches y camiones



## Ultinon Pro6000 SL

Disponible en

12V



24V





## Ultinon Pro3000 SL

### Destaque entre la multitud

Todos las novedades Philips Ultinon Pro3000 ofrecen la mejor relación calidad-precio. Ya sea que esté buscando un interior nuevo y brillante o un exterior llamativo, la tecnología LED de vanguardia de Philips marca la diferencia con la señal de freno instantánea y una distribución uniforme de la luz.



#### Potente brillo y rendimiento

- Elegante luz blanca de hasta 6000K para T10 (=W5W), Festoon, W21 y P21
- Señalización roja disponible en P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Equiparable al rendimiento estándar\*

#### Sencillo, conectar & funcionar

- Actualice fácilmente de una lámpara convencional a LED con un simplemente conectar y funcionar gracias a sus casquillos estándar de LED.

#### Fiabilidad Philips

- Mayor vida útil de 300 horas

#### Compatible con los principales modelos de vehículos

- Compatible con 12V
- CANbus opcional disponible para resolución de problemas

\*Cumple con el requisito de lámparas de salida de ECE R37 (solo para indicación).



## Ultinon Pro3000 SL

Disponible en

12V



SL-FEST 30mm  
Cool white



SL-FEST 38mm  
Cool white



SL-FEST 43mm  
Cool white



SL-WHITE  
[=W5W]



SL-WHITE  
[=W21W]



SL-WHITE  
[=P21W]



SL-RED  
[=P21/5W]



SL-RED  
[=W21]



SL-RED  
[=W21/5W]

## Adaptador CANbus

- Evite advertencias inexactas en el tablero
- Para lámparas de señalización, evita el parpadeo
- Fácil Instalación
- Compatible con todas las gamas LED Philips

Disponible en



HL [H4]  
HL [H7]  
HL [H8/H11/H16]  
HL [HB3/HB4/HIR2]



Disponible en paquetes X2



## CANbus reparador de luz

- Evita el parpadeo en las lámparas principales
- Fácil de Instalar
- Compatible con todas la gamas LED Philips
- Integrado en nuestra nueva generación de lámparas Ultinon Pro5100\* y Ultinon Pro9100\*

Disponible en



HL [H7]



Disponible en paquetes X2





\* Philips Light Repair CANbus está directamente integrado en nuestras últimas generaciones de lámparas.

¡Sin necesidad de accesorios adicionales! En algunos casos raros, un CANbus adicional podría ser necesario para eliminar completamente el efecto de parpadeo.



# Opciones de iluminación mediante LED para cada uso?



## LED 12V/24V Lámparas principales

### HL [~H1] Ultinon Pro9100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11258U91X2</td> <td>12/24</td> <td>20</td> <td>P14,5s</td> <td>01862594</td> <td>8 719018 018625</td> <td>-</td> <td>8719018018632</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11258U91X2	12/24	20	P14,5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4	150,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	------------	-------	----	--------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

### HL [~H1] Ultinon Pro5100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11258U51X2</td> <td>12/24</td> <td>12,5</td> <td>P14,5s</td> <td>01878694</td> <td>8 719018 018786</td> <td>-</td> <td>8719018018793</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4	80,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	--	------------	-------	------	--------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H1] Ultinon Pro3022

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11258U3022X2</td> <td>12/24</td> <td>18</td> <td>P14,5s</td> <td>01812094</td> <td>8 719018 018120</td> <td>-</td> <td>8719018018137</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4	50,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	--	--------------	-------	----	--------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H3] Ultinon Pro9100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11336U91X2</td> <td>12/24</td> <td>20</td> <td>PK22s</td> <td>01874894</td> <td>8 719018 018748</td> <td>-</td> <td>8719018018755</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4	150,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	--	------------	-------	----	-------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

### HL [~H3] Ultinon Pro5100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11336U51X2</td> <td>12/24</td> <td>12</td> <td>PK22s</td> <td>01890894</td> <td>8 719018 018908</td> <td>-</td> <td>8719018018915</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4	80,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	------------	-------	----	-------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H3] Ultinon Pro3022

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11336U3022X2</td> <td>12/24</td> <td>18</td> <td>PK22s</td> <td>01814494</td> <td>8 719018 018144</td> <td>-</td> <td>8719018018151</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4	50,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	--------------	-------	----	-------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H4] Ultinon Pro9100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11342U91X2</td> <td>12/24</td> <td>18</td> <td>P43t-38</td> <td>01866394</td> <td>8 719018 018663</td> <td>-</td> <td>8719018018670</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4	150,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	--	------------	-------	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

### HL [~H4] Ultinon Pro5100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11342U51X2</td> <td>12/24</td> <td>12</td> <td>P43t-38</td> <td>01882394</td> <td>8 719018 018823</td> <td>-</td> <td>8719018018830</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4	80,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	------------	-------	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H4] Ultinon Pro3022

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11342U3022X2</td> <td>12/24</td> <td>20</td> <td>P43t-38</td> <td>01800794</td> <td>8 719018 018007</td> <td>-</td> <td>8719018018014</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4	55,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	--------------	-------	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H7] Ultinon Pro9100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11972U91X2</td> <td>12/24</td> <td>18</td> <td>PX26d</td> <td>01868794</td> <td>8 719018 018687</td> <td>-</td> <td>8719018018694</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-	4	150,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	--	------------	-------	----	-------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

### HL [~H7] Ultinon Pro5100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11972U51X2</td> <td>12/24</td> <td>12</td> <td>PX26d</td> <td>01884794</td> <td>8 719018 018847</td> <td>-</td> <td>8719018018854</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4	80,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	------------	-------	----	-------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H7] Ultinon Pro3022

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11972U3022X2</td> <td>12/24</td> <td>20</td> <td>PX26d</td> <td>01802194</td> <td>8 719018 018021</td> <td>-</td> <td>8719018018038</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4	50,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	---	--------------	-------	----	-------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

### HL [~H11] Ultinon Pro9100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<td>11362U91X2</td> <td>12/24</td> <td>16</td> <td>PGJ19-2</td> <td>01864994</td> <td>8 719018 018649</td> <td>-</td> <td>8719018018656</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4	150,00			
--	----------------------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	-----	------------	--	--	--	------------	-------	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

### HL [~H11] Ultinon Pro5100

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			<tbl\_r cells="14"

## HL [~HIR2] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4	50,00

## HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4	150,00

## HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4	80,00

## HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4	50,00



## Señalización e iluminación interior LED de 12V

### SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11860CU60X1	12	1.0	SV8.5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10	7,07

### SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11860U30CWB1	12	0.6	SV8.5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10	7,50

### SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11860WU60X1	12	1.0	SV8.5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10	7,07

### SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11854CU60X1	12	1.0	SV8.5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10	7,07

### SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11854U30CWB1	12	0.6	SV8.5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10	7,50

### SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11854WU60X1	12	1.0	SV8.5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10	7,07

### SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11866CU60X1	12	1.0	SV8.5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10	7,07

### SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11864U30CWB1	12	0.6	SV8.5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10	7,50

### SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11866WU60X1	12	1.0	SV8.5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10	7,07

### SL-AMBER [~P21/5W] Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10	34,48

### SL-RED [~P21/5W] Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10	34,48

### SL-RED [~P21/5W] Ultinon Pro3000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10	15,00

### SL-WHITE [~P21/5W] Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10	34,48

### SL-AMBER [~P21W] Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10	34,48

### SL-RED [~P21W] Ultinon Pro6000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10	34,48

### SL-RED [~P21W] Ultinon Pro3000

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)

<tbl\_r cells="

## SL-RED [~W21/5W] Ultinon Pro3000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066U30RB2	12	0,8	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10	15,00

## SL-WHITE [~W21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066CU60X2	12	2,5/0,5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10	34,48

## SL-AMBER [~W21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10	34,48

## SL-RED [~W21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10	34,48

## SL-RED [~W21W] Ultinon Pro3000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065U30RB2	12	1,75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10	15,00

## SL-WHITE [~W21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10	34,48

## SL-WHITE [~W21W] 6000 K Ultinon Pro3000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065U30CWB2	12	1,75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10	15,00

## SL-AMBER [~W5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961AU60X2	12	0,5	W2,1x9,5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10	14,99

## SL-T10 [~W5W] 8000 K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961XU60X2	12	0,7	W2,1x9,5d	01522830	8 719018 015226	-	8719018015235	-	10	14,99

## SL-T10 [~W5W] 6000 K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961CU60X2	12	0,9	W2,1x9,5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10	14,99

## SL-T10 [~W5W] 6000 K Ultinon Pro3000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961U30CWB2	12	0,6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10	5,50

## SL-T10 [~W5W] 4000 K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961WU60X2	12	0,9	W2,1x9,5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10	14,99

## Adaptadores LED

### Adaptador CANbus para LED 5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4	16,67

### Adaptador CANbus para LED 21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4	16,67

### Adaptador CANbus para HL [~H4]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4	50,08

### Adaptador CANbus para HL [~H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4	50,08

### Adaptador CANbus para FL [~H8/H11/H16]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4	50,08

### Adaptador CANbus para HL [~HB3/HB4/HIR2]




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4	50,08

### Reparador de luz para HL [~H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4	50,08





## Señalización e iluminación interior LED de 24V

### SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10	7,07

### SL-WHITE [~R5W/R10W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10	13,50

### SL-T10 [~W5W] 6000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10	14,99	

### SL-T10 [~W5W] 4000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10	14,99	



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



# Explicación de la tecnología de iluminación

## ■ Arco eléctrico

La descarga lumínosa que conecta los dos electrodos de una lámpara HID de xenón. Su principio de funcionamiento es similar al de un rayo. El cebador de alta tensión crea el arco eléctrico y el balasto lo estabiliza y lo controla.

## ■ Balasto

El driver electrónico que controla una lámpara HID de xenón.

## ■ Base o casquillo

Parte inferior de la lámpara que garantiza la conexión mecánica y eléctrica correcta con la unidad de faro del coche. Es importante que sea precisa para que el patrón del haz sea correcto.

## ■ Base en cuña

Lámpara con base de cristal, tal como W5W. Se utiliza principalmente para luces de aparcamiento, indicadores laterales e iluminación interior.

## ■ Bloqueo de rayos UV

El cristal con bloqueo de rayos ultravioleta (UV) absorbe la luz UV creada por el filamento o el arco eléctrico. El bloqueo UV es obligatorio para todas las lámparas para coches según las normas de la CEE, porque la luz UV puede dañar la cubierta de plástico del faro.

**Consulte también:** Cristal de cuarzo.

## ■ Lámpara de descarga

El término técnico correcto para la llamada lámpara de xenón es lámpara de descarga de alta intensidad. La luz se emite mediante un arco eléctrico que se produce entre dos electrodos.

**Consulte también:** HID y luz de xenón.

## ■ Calidad de nivel de automoción

Los productos de calidad de nivel de automoción de Philips se han diseñado y desarrollado de acuerdo con estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO correspondientes) para ofrecer estándares de producción siempre elevados.

## ■ Candela (cd)

Unidad de intensidad luminosa que mide la cantidad de potencia lumínosa emitida por una fuente de luz en una dirección determinada.

## ■ Cebador de alta tensión

Crea pulsos de alta tensión de aproximadamente 20 000 voltios para encender el arco eléctrico en una lámpara HID de xenón.

## ■ CeraLight

Sistema de refrigeración que utiliza material cerámico para mejorar la resistencia al calor y a la vibración.

## ■ Certificación IP65

Protección frente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, que mejora la durabilidad.

## ■ Conforme con EMI

Estándares de interferencias electromagnéticas para automoción.

## ■ Cristal de cuarzo

Cristal resistente a la temperatura y la presión para lámparas HID de xenón y halógenas. El cristal tiene, además, un revestimiento especial para bloquear la luz ultravioleta (UV) nociva.

## ■ D(...)

Nomenclatura para lámparas HID de xenón, donde **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponibles: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R y D5S**.

## ■ D1 y D2

Primeras lámparas presentadas en 1991. **D3 y D4** Lámparas sin mercurio que sustituyen a D1 y D2. Para D1 y D3, el cebador electrónico de alta tensión está ya integrado en la base de la lámpara. El tipo **S** se utiliza con sistemas de proyector (lente). La versión **R** se utiliza en reflectores abiertos e incorpora un revestimiento adicional en el tubo exterior (a rayas) que bloquea algunas áreas para evitar el deslumbramiento.

La **D5S** es una lámpara de 25 vatios con cebador y balasto integrados.

## ■ DOT

El Departamento de transportes de EE. UU., que supervisa las funciones de administración de las autopistas federales, el transporte aéreo, por ferrocarril y naval, entre otras. Desempeña una función similar a la de la Comisión Económica para Europa (CEE).

## ■ DRL

Luces de marcha diurnas, por sus siglas en inglés.

## ■ ECE

Comisión Económica para Europa. Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que contribuye a mejorar la eficacia de la ONU mediante la implementación de los resultados de las conferencias y cumbres de la ONU. La CEE (ECE) tiene la responsabilidad de armonizar especificaciones técnicas para vehículos cuyas normativas son también obligatorias en muchos países fuera de Europa.

## ■ ECE R

Normativa CEE. Ejemplos de iluminación para vehículos:

**R37** Lámparas de filamento

**R99** Fuentes de luz de descarga de gas

**R48** Instalación de dispositivos de iluminación y de señalización mediante luz

## ■ Electrodos

Conductores eléctricos que se colocan en posiciones opuestas entre sí en el vaso de una lámpara de descarga de gas xenón. El arco eléctrico, que emite luz, se produce entre los electrodos.

## ■ Festoon

Lámpara en forma de tubo con contactos en cada extremo tal como C5W, que se utiliza habitualmente para la iluminación de interiores y de placas de matrícula.

## ■ Filamento

Hilo de tungsteno bobinado que emite luz.

## ■ Flujo luminoso (lumen)

Cantidad total de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones.

## ■ H(...)

Nomenclatura para lámparas halógenas. H = halógena. Las lámparas se numeran consecutivamente.

Los tipos más comunes son:

**H1** Primera lámpara halógena (filamento único).

**H4** Doble filamento para aplicación de haz bajo y haz alto en una unidad de faro.

**H7** La lámpara halógena más común en Europa para haz bajo, haz alto e iluminación antiniebla.

## ■ Halógeno

Gas que se utiliza para crear el proceso de ciclo halógeno en una lámpara. Durante la operación, se evaporan moléculas de tungsteno. En el proceso del ciclo, se combinan con

las moléculas de halógeno y vuelven a depositarse sobre el hilo. Esto amplía la vida útil de la lámpara y le permite funcionar con mayor intensidad. Las lámparas halógenas están llenas de gas halógeno a alta presión. En las lámparas incandescentes no halógenas se suelen utilizar gases no halógenos como argón.

## ■ HB(...)

Nombre CEE de los tipos de lámparas originales de EE. UU. aprobados también para su uso en Europa. Por ejemplo: HB3 hace referencia a 9005 y HB4 hace referencia a 9006.

## ■ Hg

Símbolo del mercurio (En latín: hydrargyrum). Las lámparas de xenón de tipo D1 y D2 aún contienen aproximadamente un tercio de la cantidad de mercurio que contiene una lámpara doméstica normal de bajo consumo. D3, D4 y D5 están completamente libres de mercurio.

## ■ HID

Descarga de alta intensidad. Nombre técnico correcto para las llamadas lámparas de xenón.

**Consulte también:** lámpara de descarga de gas, luz de xenón, sistema de xenón.

## ■ HiPerVision

Gama de lámparas de señalización muy compactas con filamentos de alta precisión y larga vida útil. Se utilizan en luces de señalización, luces antiniebla y luces de marcha traseras y diurnas.

## ■ Iluminancia (lux)

Al contrario que el flujo luminoso (lumen), que es una medida de la cantidad total de luz emitida por una fuente de luz, la iluminancia describe la cantidad de flujo luminoso por unidad de área, por ejemplo en la carretera. Se mide con un medidor de lux.

## ■ Kelvin (K)

Unidad de medida de temperatura basada en una escala absoluta en la que cero (menos 273° C) representa el punto donde cesa todo movimiento térmico. En iluminación, sin embargo, es una medida de temperatura de color. Cuanto mayor es la temperatura de color, más blanca y más fría parece la luz.

## ■ LED

Diodo emisor de luz.

## ■ Lumen (lm)

Unidad de flujo luminoso.

## ■ Luminancia

Intensidad de la luz emitida desde una superficie por unidad de área en una dirección dada desde, por ejemplo, el filamento o el arco eléctrico de una lámpara HID de xenón. Es un indicador importante de la cantidad de luz que proporciona una unidad de faro en la carretera. La unidad es la candela/m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>).

## ■ Lux (lx)

Unidad de iluminancia. 1 Lux = 1 lm/m<sup>2</sup>.

**Consulte también:** Iluminancia.

## ■ Luz de xenón

Faros con lámparas HID.

**Consulte también:** D(...), Lámpara de descarga, HID.

## ■ LUXEON®

Tecnología de chips Lumileds.

## ■ Marca E

La marca de aprobación de la CEE. El dígito que sigue a la "E" indica en qué país se ha concedido la aprobación. Por ejemplo: E1 indica Alemania y E2 indica Francia. Una aprobación concedida por un miembro de la CEE es válida para todos los estados miembro y habitualmente se adopta en las legislaciones nacionales. Es posible que haya pequeñas variaciones.

## ■ Medidor de lux

Dispositivo de medición de la iluminancia.

## ■ Patrón de haz asimétrico

Patrón de haz desplazado para aplicaciones de haz bajo. Proporciona un haz más largo en el carril de desplazamiento que en el carril contrario, lo que evita deslumbrar a los conductores que circulan en sentido opuesto.

## ■ Pb

Símbolo del plomo (En latín: plumbum). Todas las lámparas para automoción de Philips están **libres de plomo**.

## ■ Quemador

El quemador es la parte de cristal de una lámpara HID halógena o de xenón en la que se genera la emisión de luz. Está hecho de cristal duro o de cuarzo y contiene el filamento y los dos electrodos.

## ■ Sistema de xenón

Un sistema de xenón completo consta de una lámpara HID, el cebador de alta tensión y el balasto electrónico que controla el arco eléctrico.

## ■ Tecnología AirCool

Sistema de refrigeración inteligente que desvía el calor de los componentes críticos de la luz (enfriamiento activo con un ventilador).

## ■ Tecnología AirFlux

Gestión térmica óptima que da como resultado más vida útil (enfriamiento pasivo con disipador de calor).

## ■ Tecnología SafeBeam

Tecnología que proyecta la luz exactamente donde se necesita en la carretera.

## ■ Temperatura de color

Medida térmica del color de luz. Se deriva del color emitido por una "cuerpo negro" que se calienta hasta una cierta temperatura (consulte también Kelvin).

## ■ Tensión de tarjeta

Tensión eléctrica en la red de tarjetas del vehículo.

En los coches, la tensión de funcionamiento en el conector de la lámpara suele variar entre 13 y 14 voltios (V). La tensión de prueba oficial para las lámparas de los faros halógenos es de 13,2V de acuerdo con CEE R37. Para camiones con red de tarjetas de 24V, la tensión de prueba es de 28V. La tensión de tarjeta tiene un impacto significativo sobre la duración de las lámparas de filamento. En general, un aumento de la tensión de un 5% reduce la duración un 50%.

## ■ Tungsteno

Material del filamento y los electrodos.

## ■ Vida útil

Datos estadísticos que indican la tasa de fallos de un porcentaje de las lámparas utilizadas a una tensión específica a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Indicación común de datos de vida útil:

**B3** Tiempo en el que, estadísticamente, el 3% de las muestras de prueba han fallado

**TC** Tiempo en el que han fallado el 63% de las muestras de prueba.

## ■ Xenon (Xe)

Uno de los gases nobles. Se utiliza habitualmente para hacer referencia a las lámparas HID.

## ■ Zona de corte

La línea entre las zonas brillante y oscura de la luz de haz bajo. Por encima de la zona de corte, la cantidad de luz se limita para evitar deslumbrar al tráfico en sentido contrario.

# Embalaje de muestra

Descubra la perfecta solución antirrobo para su establecimiento.



## Embalajes de muestra

Descripción	Referencia de pedido GOC	EAN1	EAN3
<b>12V halógenas</b>			
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124

# Códigos de pedido Philips

Todos nuestros productos de iluminación para automoción se pueden pedir utilizando la referencia de pedidos Philips. Con la referencia de pedidos de Philips puede identificar el tipo de lámpara, la gama de productos y el tipo de embalaje.

Ejemplo: 12972WVUB1, H7 WhiteVision ultra, blister único

**12972**

1/Tipo de lámpara

**WVU**

2/Tipo de gama

**B1**

3/Tipo de embalaje

## 3/Tipo de embalaje



**Embalaje comercial**  
Material cartón  
Contenido C11 lámpara  
Contenido CP 10 lámparas  
Tipo de embalaje C1/CP



**Blister único**  
Material cartón/plástico  
Contenido 1 lámpara  
Tipo de embalaje B1



**Blister doble**  
Material cartón/plástico  
Contenido 2 lámparas  
Tipo de embalaje B2

## 1/Tipo de lámpara

Philips ha designado cada tipo de lámpara con un número único.  
- Todas las lámparas de 12 V emplean por 12 (por ejemplo, 12972 para H7 12V)  
- Todas las lámparas de 24 V emplean por 13 (por ejemplo, 13972 para H7 24V)

## 2/Tipo de gama

La mayoría de los tipos de lámpara están disponibles en distintas **gamas** e producto. Se indican mediante un **código de color**.


## Códigos de pedido

RacingVision GT200	Tipo de gama RGT
X-tremeVision Pro150	Tipo de gama XVP
VisionPlus	Tipo de gama VP
LongLife EcoVision	Tipo de gama LLECO
WhiteVision ultra	Tipo de gama WVU
Vision	Tipo de gama PR
Standard	Tipo de gama STD

Ultinon Pro9100	Tipo de gama U9100
Ultinon Pro5100	Tipo de gama U5100
Ultinon Pro3022	Tipo de gama U3022
Ultinon Pro6000 SL	Tipo de gama U6000
Ultinon Pro3000 SL	Tipo de gama U3000

## Códigos de pedido Philips

# Ilustraciones técnicas Casquillos



# Tarifa e índice de productos

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	IMP.	Precio (€) Página
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	5x10	9,29 26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	5x10	8,07 26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	5x10	8,64 26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	10	16,00 26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	5x10	7,25 26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	10	33,17 26
12040VPB2	W2,1x9,5d	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	10	7,70 28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	10	23,69 23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	10	23,69 23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8727900391640	5x10	1,49 27	
12065B2	W2,1W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	10	12,88 28
12065CP	W2,1W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8727900391107	5x10	6,13 28	
12066B2	W2,1/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	10	13,54 28
12066CP	W2,1/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	5x10	6,45 28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	10	10,21 28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8727900391626	5x10	4,78 28	
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	10	19,38 28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8727900391688	5x10	9,24 28	
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	10	22,96 32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	10	23,97 32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	10	25,31 32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500483638	8727900391619	5x10	5,95 24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15e	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	5x10	3,98 25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	5x10	25,02 26
12171NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	10	39,11 33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	10	39,11 33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	10	42,11 32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	10	37,02 33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	10	39,11 33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	10	57,76 33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	10	37,02 33
12197HTRC1	HPeVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	10	33,68 32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	4,39 27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8727900391664	5x10	1,66 27	
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	10	10,14 18
12258LLEC0C1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	10	9,10 18
12258LLEC0S2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	5	19,59 18
12258PWB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	10	6,70 18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	100	6,16 18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	10	9,78 18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	10	13,53 18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	5	26,33 18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	10	20,41 18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	5	39,62 18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	10	21,78 18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	5	40,01 18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	10	37,02 32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	10	57,76 33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	10	31,88 32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	10	29,30 32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465		

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Capsillo	GOC	EMI	ENR	ENB	IMP	Precio (€) Página
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	100	5,99 19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	50	- 19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	10	23,20 19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	43,80 19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	10	13,07 19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	50	- 19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	5	25,84 19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	10	19,58 19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	5	37,23 19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	10	20,67 19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	5	38,86 19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	5x10	16,00 26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	10	28,17 20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	10	27,68 20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	5	52,82 20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	10	43,48 21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	10	42,75 21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	5	53,00 21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	10	24,86 21
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	10	23,62 21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	10	22,85 21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	10	21,87 21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00539928	8719018005359	-	8719018005366	5	34,76 21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	10	38,46 21
12396NAB2	W5SW	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	10	8,22 27
12396NACP	W5SW	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	5x10	3,18 27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	5x10	3,03 24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	5x10	4,92 25
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10	10,10 23
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10	9,84 23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	5x10	7,17 24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	5x10	7,09 24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	10	7,39 24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	20x10	2,97 24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	10	37,87 24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	871150055491	-	8711559520131	10	3,38 23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	20x10	1,19 23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	10	4,80 23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	5x10	2,13 23
12498PB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	10	3,64 23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BA15d	5545330	871150055453	-	8711559520148	10	4,58 24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BA15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	20x10	1,78 24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BA15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	10	8,17 24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BA15d	38201328	8727900382013	8727900391053	5x10	3,71 24	
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BA15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	10	6,51 24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	5x10	1,64 27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	5554530	871150055545	-	8711500417763	10	3,40 27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	20x10	1,17 27
12521CP	WB75	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	5x10	1,71 27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	0200030	8719018020000	-	8719018020024	10	62,00 21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	10	63,15 21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	10	7,67 24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	5x10	3,52 24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	10	6,22 30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12								

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€) Página
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4l	87798730	8711500877987	-	8727900370768	10	47,34
9017LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	10	55,10
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	5	58,35
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	5	66,77
9145CL1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	10	25,75

## Halógenas Iluminación para vehículos de dos ruedas

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€) Página
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	10	5,03
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500773935	10	4,76
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	4,39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,66
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P40l-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	10	17,13
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P40l-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	10	8,29
12498B2	P21W	Standard	12	21	BAY15s	05549130	871150055491	-	8711559520131	10	3,38
12498CP	P21W	Standard	12	21	BAY15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	20x10	1,19
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	871150055453	-	8711559520148	10	4,58
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	10	11,98
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	10	11,98
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	10	22,78
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	10	6,70
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500773942	10	6,22
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	10	26,55
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	10	12,64
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P40l-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	10	23,45
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	10	29,81
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P40l-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	10	22,22
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	10	29,32
12636BNBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	10	25,72

## Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€) Página
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	5x10	1,62
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	10	13,09
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	100	11,77
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	10	17,66
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	10	20,23
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	10	10,34
13336MD8VB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	10	18,99
13336MD8VS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	5	37,98
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	100	9,39
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	10	13,76
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P40l-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	10	14,40
13342MDBV1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P40l-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	10	22,15
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P40l-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	5	44,31
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P40l-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	100	12,29
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P40l-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	10	17,10
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	5x10	2,96
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	5x10	4,09
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48441728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	5x10	3,80
13496MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	5x10	4,75
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500404549	10	4,76
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	200	1,96
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	200	2,05
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	5x10	4,17
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15						

## Xenón Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EANZ	EANB	UMP	Precio (€)	Página
42402XV251	D4S	X-tremVision gen2	42	35	PK3d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	2	175,00	70
42403VIC1	D35	Vision	42	35	PK3d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364826	2	174,23	70
42403VIS1	D35	Vision	42	35	PK3d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	2	176,23	70
42403WHV2C1	D35	WhiteVision gen2	42	35	PK3d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	2	185,00	70
42403WHV2S1	D35	WhiteVision gen2	42	35	PK3d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	2	187,00	70
42403KV2C1	D35	X-tremVision gen2	42	35	PK3d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	2	185,00	70
42403KV2S1	D35	X-tremVision gen2	42	35	PK3d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	2	187,00	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	PK3d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	2	163,51	70
85122SYC1	D25	LongerLife	85	35	PK3d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos.												
85122SYC1	D25	LongerLife	85	35	PK3d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	2	-	69
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido.												
85122SYC1	D25	LongerLife	85	35	PK3d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	2	-	69
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este.												
85122SYC1	D25	LongerLife	85	35	PK3d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido.												
85122VIC1	D25	Vision	85	35	PK3d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	2	115,00	68
85122VIS1	D25	Vision	85	35	PK3d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	2	117,00	68
85122WHV2C1	D25	WhiteVision gen2	85	35	PK3d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	2	129,00	69
85122WHV2S1	D25	WhiteVision gen2	85	35	PK3d-2	37729333	8727900377279	-	8727900377286	2	131,00	69
85122XV2C1	D25	X-tremVision gen2	85	35	PK3d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	2	129,00	68
85122XV2S1	D25	X-tremVision gen2	85	35	PK3d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	2	131,00	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	PK3d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos.												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	PK3d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	2	-	69
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido.												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	PK3d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	2	-	69
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este.												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	PK3d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos.												
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	PK3d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	2	115,00	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	PK3d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	2	117,00	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	PK3d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	2	129,00	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	PK3d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	2	131,00	69
85126XV2C1	D2R	X-tremVision gen2	85	35	PK3d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	2	129,00	69
85126XV2S1	D2R	X-tremVision gen2	85	35	PK3d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	2	131,00	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK3d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	2	151,69	68
85415SYC1	D15	LongerLife	85	35	PK3d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	2	-	68
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos.												
85415SYC1	D15	LongerLife	85	35	PK3d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	2	-	68
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido.												
85415SYC1	D15	LongerLife	85	35	PK3d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	2	-	68
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este.												
85415SYC1	D15	LongerLife	85	35	PK3d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	2	-	68
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido.												
85415VIC1	D15	Vision	85	35	PK3d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	2	151,69	68
85415VIS1	D15	Vision	85	35	PK3d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	2	153,69	68
85415WHV2C1	D15	WhiteVision gen2	85	35	PK3d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	2	162,00	68
85415WHV2S1	D15	WhiteVision gen2	85	35	PK3d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	2	164,00	68
85415XV2C1	D15	X-tremVision gen2	85	35	PK3d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	2	162,00	68
85415XV2S1	D15	X-tremVision gen2	85	35	PK3d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	2	164,00	68

## LED Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EANZ	EANB	UMP	P
----------------------	------	------	---	---	-----------	-----	------	------	------	-----	---



2023 © Lumileds Holding B.V. Todos los derechos reservados.

La marca Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.  
Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

[philips.com/automotive](http://philips.com/automotive)