

PHILIPS

Automotive lighting

Catalogus 2023



Inhoudsopgave



Introductie

4

Veiligheid die je kunt zien

Halogeen

6

12V Autoverlichting

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Welke lamp voor welke functie?	16

Halogeen

34

Tweewielerverlichting

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Welke lamp voor welke functie?	39

Halogeen

42

24V Bus- en vrachtwagenverlichting

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Welke lamp voor welke functie?	47

Halogeen

54

Kits

12V reservekits	56
24V reservekits	58
Koplampreparatieset	59

Xenon

60

Oplossingen voor auto's en trucks

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED

72

Verlichting voor auto's en vrachtwagens

Ultinon Pro9100	76
Ultinon Pro5100	78
Ultinon Pro3022	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
CANbus adapters	84
Koplampreparatieset	84
Welke LED-lampen voor welke functie?	86

Bijlagen

100

Verlichtingstechnologie uitgelegd	100
Verpakkingsvoorbeelden	102
De bestelcodes van Philips begrijpen	103
Technische illustraties	104
Lampvoeten	104
Productindex	105

Veiligheid die je kunt zien!

Onze geavanceerde technologie in lichtmodules is al meer dan 100 jaar **toonaangevend** op het gebied van autoverlichting. We zijn een **vooraanstaande leverancier** van lampen en verlichtingsproducten voor de autoindustrie en de aftermarket. Naast technische **innovatie** hechten we belang aan **veiligheid en rijcomfort**. Veel consumenten en grote autofabrikanten kiezen voor onze autoverlichtingsproducten. Wij zien het als onze **missie** om **innovatieve producten** te introduceren die

voortdurend de **veiligheid op de weg** verbeteren en de **productiviteit in de werkplaats** vergroten. Onze producten zijn ontworpen om **efficiënt** en **duurzaam** te werken en voortdurend **klanttevredenheid** te bieden. Veel garages en werkplaatsen waarderen onze nieuwe reeks professionele LED-werklampen vanwege hun uitstekende **lichtopbrengst** en **robuustheid**.

Hoogwaardige verlichting maakt echt een **verschil**. Dat is veiligheid die je kunt zien!

OE-kwaliteit

We leveren **best-in-class producten en diensten** in de markten van accessoires en Original Equipment Manufacturers (OEM). Onze producten zijn vervaardigd uit **hoogwaardige materialen** en getest met

de hoogste specificaties voor maximale **veiligheid** en **rijcomfort** voor onze klanten.

- We hebben de **voorkeur** van alle grote autofabrikanten.
- Onze verlichting is te vinden in

één op elke twee auto's in Europa en in één op de drie wereldwijd.

- Productieprocessen die huidige **industrie-specificaties overtreffen**.

Philips anti-UV-kwartsglas voor optimale verlichtingsprestaties

Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de kunststof lenzen van uw koplampunits te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

- **Krachtiger licht**
De hoge weerstand van kwartsglas maakt een hogere druk binnen in de lamp mogelijk en dit zorgt voor een krachtiger licht.

- **Betere schokbestendigheid**
De kwartsglaslampen van Philips (gloetspiraal op 2650 °C en glas op 800 °C) zijn bestand tegen zware thermische schokken.

- **Optimale bescherming tegen ultraviolette straling**
Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de lenzen van uw koplamp-units te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Halogeen

12V Autoverlichting



Welke **autolamp** heeft u nodig?



Verbeterde
helderheid



Tot **200%**
helderder licht*

**RacingVision
GT200**

Lichtstraal
tot
+80 m



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**
~3500 K

Levensduur***
~250 uur

Verkrijgbaar in
H4, H7

Tot **150%**
helderder licht*

**X-tremeVision
Pro150**

Lichtstraal
tot
+70 m



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**
~3400 K

Levensduur***
~450 uur

Verkrijgbaar in
H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HB2

Tot **60%**
meer zicht*

VisionPlus



Lichtbundel prestaties*




Kleurtemperatuur**
~3250 K

Levensduur***
~500 uur

Verkrijgbaar in
H1, H4, H7

Tot **30%**
meer zicht*

Vision



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**
~3200 K

Levensduur***
~600 uur

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4

Unieke
stijl



**Scherpe,
witte
look**

**WhiteVision
ultra**

H4, H7
tot
4200 K



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**
~4200 K

Levensduur***
~350 uur

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HB2, PSX24W

Verhoogde
levensduur



Levensduur
tot wel
1500 uur*

**LongLife
EcoVision**



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**
~3100 K

Levensduur***
~1500 uur

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HB2

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm. ** Levensduur en lichtkleur is type afhankelijk. Indicatie enkel voor H7.

Philips.com/Halogen

*** Vergelijken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux op de verkeersafstand tot de auto. Gelst voor H4 en H7.



RacingVision GT200


Excellente prestaties en maximale lichtopbrengst

- Tot 200% helderder licht* om uw autoritten aangenamer te maken
- Verlengt de lichtbundel met 80 meter**
- ECE gehomologeerd, veilig en legaal onderweg

Als autorijden uw passie is, kies dan voor Philips RacingVision GT200 autolampen. Tot 200% helderder licht*** dat meer dan 80 meter verder schijnt. Dit betekent beter zicht en meer tijd om te anticiperen wat resulteert in comfortabele en veilige kilometers.

*Vergelijken met de minimale wettelijke norm.

**Vergelijken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux op de verste afstand van de auto.



Standaard licht

RacingVision GT200

Verkrijgbaar in S2- en D1-verpakking



Verkrijgbaar in



H4

H7

Afbeeldingen ter illustratie



X-tremeVision Pro150

De optimale mix van hoge prestaties met een lange levensduur

- Tot 150% helderder licht voor meer zicht*
- Langere levensduur voor optimale veiligheid**
- De krachtige lichtbundel schijnt tot 70 meter verder***
- Meer contrast en zichtbaarheid met helder, koel licht

Opvallend helder en krachtig licht in combinatie met een levensduur die voorheen niet beschikbaar was voor zo'n high-performance halogeen autolamp. De Philips X-tremeVision Pro150 biedt optimaal zicht om altijd veilig onderweg te zijn.

*Vergelijken met de minimale wettelijke norm.

**Levensduur is afhankelijk van het type lamp. Voor H7 tot 450 uur.

***Vergelijken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux op de verste afstand van de auto. Geldt voor H4, H7.



Standaard licht

X-tremeVision Pro150

Verkrijgbaar in S2- en D1-verpakking



Verkrijgbaar in



H13

H14

H15

H16

W5W

Afbeeldingen ter illustratie



VisionPlus

Een snelle reactie redt levens

- Tot 60% meer zicht*
- Meer rijcomfort met verbeterde zichtbaarheid
- Hoogwaardige en duurzame autolamp

Met Philips VisionPlus autolampen ziet u meer en beter. Hierdoor bent u **veilig** en **comfortabel** onderweg.

*Vergelijken met de minimale verlichtingsnorm.



Standaard licht



VisionPlus

Verkrijgbaar in S2- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



WhiteVision ultra

Heldere, witte look

- Superieure witte uitstraling, tot 4200 Kelvin*
- Optimaal rijcomfort met tot 60% meer zicht**
- 100% prestaties, legaal voor gebruik op de openbare weg

Philips WhiteVision ultra met een unieke coatingformule, levert een verbluffend wit licht tot 4200 Kelvin. Deze ECE gehomologeerde autolampen produceren het witste licht in ons halogeen assortiment. De perfecte keuze voor een coole, stijlvolle uitstraling en een veiligere rit.

*Geldt voor H4, H7. De lichttemperatuur verschilt per lamp type.
**Vergelijken met de wettelijke minimumnorm. Geldt voor auto's met halogeen verlichting.



Standaard licht



WhiteVision ultra



Verkrijgbaar in S2-, H1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in





LongLife EcoVision

Langere levensduur, lagere vervangingsinterval

- Gaat aanzienlijk langer mee*
- Hoogwaardige en extreem duurzame autolamp

Wilt u het **voortdurend vervangen** van uw autolampen voorkomen?


Door de **langere levensduur** is Philips LongLife EcoVision de juiste keuze voor bestuurders die het **onderhoud** van hun voertuig willen **minimaliseren**.

*Levensduur verschilt per type, zie indicatie voor H7.

Verkrijgbaar in S2-, C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in:



Vision

Voel je veilig, rij veilig

- Tot 30% meer zicht*
- Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
- Hoogwaardige autolamp met een lange levensduur

Philips Vision autolampen garanderen een uitstekende lichtopbrengst tegen een **concurrerende prijs**.

*Vergelijken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht

Vision

Verkrijgbaar in C1- en B1-verpakking




Verkrijgbaar in:



Welke lamp voor welke functie?



Dimlicht - grootlicht



Richtingaanwijzers voor



Interieurverlichting




Parkeerlicht voor



Richtingaanwijzers zijkant



Mistlampen voor



Dagrijverlichting



Dashboardverlichting



Kofferbakverlichting



3de remlicht



Kentekenplaatverlichting



Parkeerlicht achter



Mistlampen achter



philips.nl/mijnlampen



Richtingaanwijzers achter



Achteruitrijlamp



Verlichting handschoenenkastje



Remlichten



Remlichten



Achteruitrijlamp



Verlichting handschoenenkastje



Parkeerlicht achter



Remlichten

*Combinatie functies voor remlicht en parkeerlicht achter

12V Koplampen

H1 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1225RPH01	12	55	P14.5s	47510930	8 711500 475169	-	8711500475170	ECE	10
1225RPH02	12	55	P14.5s	47518360	8 711500 475183	8727900363701	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1225RVP52	12	55	P14.5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
1225RVP01	12	55	P14.5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1225RXP52	12	55	P14.5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
1225RXP01	12	55	P14.5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005602	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1225RLLED02	12	55	P14.5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362505	ECE	5
1225RLLED01	12	55	P14.5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
1225RLLED03	12	55	P14.5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1225RWU5M	12	55	P14.5s	00525008	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
1225RWU01	12	55	P14.5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Spot



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1225RSP01	12	55	P14.5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1231H01	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1233RPH01	12	55	PK25	69561130	8 711500 695611	-	8711500695629	ECE	10
1233RPH02	12	55	PK25	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1233RLLED01	12	55	PK25	77704130	8 711500 777041	-	8711500770306	ECE	10

H3 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1233RWU01	12	55	PK25	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1234RPH01	12	60/55	P43B-30	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
1234RPH02	12	60/55	P43B-30	49099520	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
1234RPH03	12	60/55	P43B-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1234RVP52	12	60/55	P43B-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900392517	ECE	5
1234RVP01	12	60/55	P43B-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399313	ECE	10
1234RPH02	12	60/55	P43B-38	37435360	8 727900 374353	8727900374300	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1234RXP52	12	60/55	P43B-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
1234RXP01	12	60/55	P43B-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1234RLLED02	12	60/55	P43B-30	36257228	8 727900 362572	-	8727900362509	ECE	5
1234RLLED01	12	60/55	P43B-30	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
1234RLLED03	12	60/55	P43B-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1234RWU5M	12	60/55	P43B-38	35480428	8 727900 354804	-	8727900354811	ECE	5
1234RWU01	12	60/55	P43B-38	35489630	8 727900 354896	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EWK	EWK2	EWK3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1234RGT52	12	60/55	P43B-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
1234RGT01	12	60/55	P43B-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

Verpakkingsoomschrijving: aantal verpakkingen per omhoog

H7 Vision



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12972PH01	12	55	PG26d	40007130	8 711500 400071	-	8711500400088	ECE	10
12972PH01	12	55	PG26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PH02	12	55	PG26d	37432200	8 727900 374322	8727900374335	8727900374340	ECE	50

H7 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12972VP02	12	55	PG26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VP01	12	55	PG26d	39938130	8 727900 399381	-	8727900399356	ECE	10
12972VP02	12	55	PG26d	37426100	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12972XP02	12	55	PG26d	00569478	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XP01	12	55	PG26d	00565730	8 719018 005657	-	8719018005564	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12972LL000	12	55	PG26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362502	ECE	5
12972LL000	12	55	PG26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LL000	12	55	PG26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12972WU00	12	55	PG26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WU01	12	55	PG26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12972RC752	12	55	PG26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005780	ECE	5
12972RC011	12	55	PG26d	00572130	8 719018 005721	-	8719018005748	ECE	10

H8 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12360WU01	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12360001	12	35	PGJ19-1	02416530	8 711500 024165	-	8727900362909	ECE	10
1236001	12	35	PGJ19-1	47587430	8 711500 475874	-	8727900371017	ECE	10

H9



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12361001	12	65	PGJ19-5	26308130	8 727900 263081	-	8727900363088	ECE	10
1236101	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
9145C1	12	45	PG26d	52974530	8 711519 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12362PH01	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PH01	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12362LL0001	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LL0001	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12362WU01	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005360	ECE	5

H11 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12362XP01	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

H13



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
9008C1	12	60/55	P26.4	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
1258001	12	55/15	PGJ23-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
1258001	12	55/15	PGJ23-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
1236001	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Leuchtkraft	GC	EAN	EMQ	EMQ	EMQ	ECE Vervolgingsaanpak
12643LLC1	12	65	PG26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
126441LCI	12	60/55	PH43B-2	25005230	8 727900 356052	-	8727900356052	ECE	10

HB1 9004



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9004CI	12	65/45	P20d	47074430	8 711500 470744	-	8727900370987	-	10

HB3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9005PRD1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24629930	8 711500 246299	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

HB4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9006PRD1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9006WVUB1	12	55	P22d	00535728	8 719018 005357	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9006XVPB1	12	51	P22d	00554528	8 719018 005545	-	8719018005401	ECE	5

HB5 9007



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9007CI	12	65/55	PH08	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9012LIC1	12	55	PH02d	25125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9012WVUB1	12	55	PH02d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

HIR2 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
9012XVPB1	12	55	PH02d	00561028	8 719018 005610	-	8719018005625	ECE	5

H27W/1



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
12050CI	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370769	ECE	10

H27W/2



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
12050CI	12	27	PG13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370806	ECE	10

R2



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
12620B1	12	45/40	PH5-41	5543930	8 711500 554393	-	8711500554377	ECE	10

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
12620C1	12	45/40	PH5-41	40065730	8 711500 400657	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
12475B1	12	45/40	PH5-41	24716730	8 711500 247167	-	8711500247179	ECE	10

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
12475C1	12	45/40	PH5-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Signalisatie- en interieurverlichting

P21W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1240RVPB2	12	21	BA15s	36310330	8 727900 363103	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1240RUB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1240RLECOCKP	12	21	BA15s	38106208	8 727900 381062	8727900381993	8727900381995	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1240RUB2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711500554913	ECE	10

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
1240RCP1	12	21	BA15s	49078071	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC	Vorgabengeheimnis
1259402	12	21/4	BA215d	40485530		-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BA215d	48433828		8711500484345	8727900391505	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12495VF02	12	21/5	BA215d	36316630		-	8727900363159	ECE
10								

P21/5W LongLife EcoVision



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC	Vorgabengeheimnis
12499L1EC002	12	21/5	BA215d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382130	ECE	10
12499L1EC0CP	12	21/5	BA215d	38201328	8 727900 382015	8727900382020	8727900381053	ECE	5x10


P21/5W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
1249002	12	21/5	BA215d	05545330	8 711500 055453	-	8711500520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BA215d	48159773	8 711500 481597	8711500481003	8711500481610	ECE	20x10

PR21W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
12088CP	12	21	BAW15s	40531128		8711500405328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12495CP	12	21/5	BAW15d	40873228		8711500408749	8727900391572	ECE

PY21W SilverVision



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
124065MD2	12	21	BAU15s	31117730		-	8711500311191	CCC	10

PY21W LongLife EcoVision



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12496L1EC0CP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382108	8727900391084	ECE

PY21W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
12496NMD2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729		8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52354173	8 711559 523541	8711559523558	8711559523565	ECE	20x10

Stop P22



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790638	-

Stop P25



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12445CP	12	18	BA15s	40440628		8711500484413	8727900391002	-


R5W LongLife EcoVision



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
12821L1EC002	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382089	ECE	10
12821L1EC0CP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
1282102	12	5	BA15s	5540030		-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373		8711500482709	8711500482716	ECE	20x10


R5W BA15d



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12822CP	12	5	BA15d	45407228	 8 711500 454072	8711500454059	8711500790521	ECE

R10W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
1281402	12	10	BA15s	5547730		-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	40341673		8711500481423	8711500481430	ECE	20x10

RY10W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12093NACP	12	10	BAU15s	40362128		8711500403618	8727900391619	ECE

BA7



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12829CP	12	2	BA7s	52123728		8711500401236	8727900390933	-

T2W - T3W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis
12913CP	12	2	BA6s	21997628		8711500219985	8711500220820	-
12910CP	12	3	BA6s	21949728		8711500219503	8711500220837	-

T4W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CCC	EWK	EWZ	EWG	EEC-Vorgabengeheimnis	
1292902	12	4	BA6s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA6s	21975473	8 711500 219754	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12023CP	12	5	BA9s	01270938	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	5x10

H6W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer	
1203GB2	12	6	BA9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247210	ECE	10
1203GCP	12	6	BA9s	07003428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12036WUB2	12	6	BA9s	00543430		-	8719018005441	ECE

H10W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-

H20W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12025CP	12	20	BA9s	87000328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-

H21W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12056CP	12	21	BA9s	07989928		8711500879905	8727900371116	ECE

HY21W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
1214GCP	12	21	BAW9s	35244338	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE

Wedge base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer	
12521CP	12	1	W2446d	48321038	8 711500 483210	8711500483225	8727900291671	-	5x10
1251GB2	12	1,2	W2446d	5554530	8 711500 055453	-	8711500417763	-	10
1251GCP	12	1,2	W2446d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10
12505CP	12	2	W2446d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2,3	W2446d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	EEC	5x10

W2,2W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12960CP	12	2,2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-

W3W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer	
1225GB2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
1225GCP	12	3	W2,1x9,5d	48144228	8 711500 481442	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer	
12961110002	12	5	W2,1x9,5d	38204430		-	8727900382051	ECE	10
1296111000CP	12	5	W2,1x9,5d	38189438		8727900381900	8727900290872	ECE	5x10

W5W X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12961XW82	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719016 005632	-	8719018005649	ECE

W5W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12961WUB2	12	5	W2,1x9,5d	25484330	8 727900 254843	-	8727900254874	ECE

W5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer	
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49290273	8 711500 492902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAH1	EAH2	EAH3	EEC Verordeningnummer
12392W82	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581		8711500400598	ECE
12392WCP	12	5	W2,1x9,5d	53002438	8 711539 530024	8711559530031	8727900390889	ECE

WBT10 VisionPlus



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12040VFE	12	0	W2,1x6,5d	524150210	8 711559 524160	-	8711559524184	-

W16W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
1206702	12	16	W2,1x6,5d	405870310	8 711550 405876	-	8711559521053	ECE
12067CP	12	16	W2,1x6,5d	48772128	8 711500 487723	8711500482730	8727900391026	ECE

W21W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
1206502	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471368	8727900391107	ECE

W21/5W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
1206602	12	21/5	W3x16d	69738130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE
12066CP	12	21/5	W3x16d	47138138	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE

WY21W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
1207102	12	21	W3x16d	65741430	8 727900 657414	-	8727900657431	ECE
12071CP	12	21	W3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE

Festoon

Festoon T6,2x27



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900295632	-

Festoon T6,2x35



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-

Festoon C5W



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
1284402	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 555143	-	8711500417749	ECE
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12860LL100CP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-

Festoon T10,5x38



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391530	-

Festoon T10,5x43



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-
1286002	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 555213	-	8711500417756	-
12860CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-

Festoon T15x43



Bestellnummer	V	W	Lampenart	CEC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
1259702	12	12	B8,3v/1,35	53018530		-	8711559530192	-
12597CP	12	12	B8,3v/1,35	4036522R		8711500483669	8727900390957	-

Bax 8,3s/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12602CP	12	2	B8,3v/1,5	4039662R	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	5x10

Bax 8,5d/2 black



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving	
1258882	12	12	B8,5d/2	40588330		-	8711500405890	-	10
12588CP	12	12	B8,5d/2	4038742R		8711500483881	8727900390954	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12603CP	12	12	B8,5d/1,5	4039972R		8711500484000	8727900391015	5x10

Bax 8,5d/2 green



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12600CP	12	2	B8,5d/2	4039352R		8711500483942	8727900390971	5x10

Bax 8,5d green



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12624CP	12	2	B8,5d	4050812R		8711500405089	8727900391022	-

Bax 8,5d beige



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12627CP	12	15	B8,5d	5148712R		871150040017R	872790037104R	5x10

Bax 10d black halogen



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12615CP	12	5	B10d	5280762R	8 711559 528076	871150034370R	8727900370911	-

Bax 10d brown halogen



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12614CP	12	2	B10d	5280522R	8 711559 528052	8711559512723	872790037092R	5x10

Bax 8,4d light blue



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12623CP	12	12	B8,4d	5138432R	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	5x10

Bax 8,4d beige



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving	
12627CP	12	15	B8,4d	5141472R		8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	18	B8,4d	5148882R		871155951240R	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12625CP	12	12	B8,4d	5140922R		8711500244420	872790037120R	-

Bax 8,4d light green



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12626CP	12	2	B8,4d	5141232R	8 711559 514123	871150024006R	8727900370942	-

Bax 8,4d olive green



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12611CP	12	12	B8,4d	7743222R	8 711500 774323	8711500774320	8711500779397	-

Bax 8,4d orange



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12624CP	12	11	B8,4d	5141162R		8711500245137	8727900370898	-

Bax 8,5d white



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOE	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
12638CP	12	112	B8,5d	4084662R	8 711500 498466	8711500488473	8727900391503	-

HiPerVision

P13W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12277C1	12	13	PG18,5d-1	09672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE 10

PCY16W HiPerClick



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12271AC1	12	16	PG04/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE 10

PW16W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12177C1	12	16	WP13x14,5/8	39623330	8 727900 396233	-	8727900396246	ECE 10

PS19W LongLife



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE 10

PS19W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12085C1	12	19	PG20/1	09653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE 10

PSY19W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12275MAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE 10

HiPerVision LCP



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12197HTRC1	12V	24	HP12A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	- 10

PS24W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12086FC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE 10

PSX24W WhiteVision ultra



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12270WUB1	12	24	PG20/7	00545820	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE 5

PSX24W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12276C1	12	24	PG20/7	08676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE 10

PSY24W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12180NAC1	12	24	PG20/4	09668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE 10

PSY24W SilverVision+



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
121805V+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE 10

PW24W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12182HTRC1	12	24	WP13x14,5/3	39106130	8 727900 391061	-	8727900397369	ECE 10

PWY24W SilverVision



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
121745WTRC1	12	24	WP13x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE 10

PWY24W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12174WTRC1	12	24	WP13x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE 10

PY24W SilverVision+



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
122745V+C1	12	24	PG20/4	09678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE 10

PY24W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12190NAC1	12	24	PG20/4	09690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE 10

PSX26W



Bestellnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE-Vorgabeformat
12278C1	12	26	PG18,5d/3	26874930	8 727900 388749	-	8727900390956	ECE 10

Halogeen

Tweewieler-
verlichting



Welke tweewielerverlichting heeft u nodig?



Ervaar
meer licht

Tot 130% krachtiger licht* X-tremeVision moto 10 G	Zien en gezien worden CityVision moto 10 G	Tot 30% meer zicht* Vision moto 10 G
Lichtbundel prestaties* Kleurtemperatuur Tot 3500 K Levensduur** Tot 450 uur Verkrijgbaar in H4, H7	Lichtbundel prestaties Kleurtemperatuur Tot 3200 K Levensduur** Tot 400 uur Verkrijgbaar in H4, H7, HS1	Lichtbundel prestaties Kleurtemperatuur Tot 3200 K Levensduur** Tot 550 uur Verkrijgbaar in H4, H7, HS1

Beleef
jouw passie

Helder wit licht CrystalVision ultra moto 10 G
Lichtbundel prestaties Kleurtemperatuur Tot 3700 K Levensduur** Tot 400 uur Verkrijgbaar in H4, H7, HS1

X-tremeVision moto

Tot 130%
meer zicht*

- Maximale helderheid
- Unieke gasvulling voor optimale levensduur en duurzaamheid
- Significante langere lichtstraal*
- Maximaal comfort en veiligheid

Philips X-tremeVision moto levert tot 130% meer zicht* voor motorrijders die verder willen zien voor ultieme prestaties en veiligheid.

*Vergelijken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht

X-tremeVision moto

Verkrijgbaar in



CityVision moto

Zien en gezien worden

- Opvallend oranje kleureffect
- Maximale veiligheid
- Specifiek ontworpen voor gebruik binnen de bebouwde kom
- Tot 40% meer zicht*

Voor maximale veiligheid en zichtbaarheid produceert Philips de CityVision moto met een herkenbaar en opvallend oranje kleureffect. Motorrijders zijn op zoek naar meer veiligheid, in het bijzonder motorrijders in het drukke stadsverkeer. Philips CityVision moto is speciaal ontworpen voor zowel maximale zichtbaarheid als maximale veiligheid.

*Vergelijken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht

CityVision moto

Verkrijgbaar in



4-Beeldingen ter illustratie:

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm
** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

philips.nl/e-motorverlichting

CrystalVision ultra moto

Helder wit licht

- Heldere, moderne Xenon look
- Personaliseer en creëer je eigen verlichting
- Hoogwaardige kwaliteitslamp en ultra schokbestendig

Voor motorrijders die voor een eigen look en stijl kiezen: Philips CrystalVision ultra moto lampen leveren een ultieme helder wit licht. Personaliseer uw verlichting en verbeter uw zicht, comfort én veiligheid.



Veringsbaar in:



Standaard licht CrystalVision ultra moto

Vision moto

Tot 30% meer zicht*

- Betere prestaties
- Hoogwaardige en extreem slijtvaste motorverlichting

Produceert tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp. Met Philips Vision moto zien motorrijders verder door een verbeterde lichtbundel tegen een zeer concurrerende prijs.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.



Veringsbaar in:



Standaard licht Vision moto

Welke lamp voor welke functie?



Dimlicht - grootlicht



Richtingaanwijzers voor



Parkeerlicht achter



Kentekenplaatverlichting



philips.nl/c-m-motorverlichting



Parkeerlicht voor



Remlichten



Richtingaanwijzers achter



Tweewielverlichting

Halogeen

H4 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12347PHW	12	60/55	P43B-38	48024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12342CVBW	12	60/55	P43B-38	39890030	8 727900 398900	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12342XV+BW	12	60/55	P43B-38	00058930	8 710016 000589	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12342CVBW	12	60/55	P43B-38	22148130	8 711500 221481	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12972PHW	12	55	P42Gd	48026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12972CVBW	12	55	P42Gd	39890430	8 727900 398904	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12972XV+BW	12	55	P42Gd	37867230	8 727900 378672	-	8727900378699	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12972CVBW	12	55	P42Gd	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12606BW	12	25/35	PK43	51035130	8 727900 510351	-	8727900510360	ECE	10
12606C1	12	25/35	PK43	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12606CVBW	12	25/35	PK43	39890430	8 727900 398904	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12606CVBW	12	25/35	PK43	78195430	8 711500 781954	-	8711500781963	ECE	10

S2



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	25/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12008BW	12	15	P20s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P20s	77384430	8 711500 773844	-	8711500779335	ECE	10

Signalisatie- en dashboardverlichting

W3W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078071	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsoverheid	
12498B2	12	21/5	BA15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

Halogeen

24V Bus- en vrachtwagenverlichting



Welke 24 V bus- en vrachtwagenlamp heeft u nodig?



Veiligheid en duurzaamheid

Gemaakt om te weerstaan

MasterDuty



Lichtbundel prestaties*



Levensduur**

tot 550 uur

Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11

De langste levensduur

MasterLife



Lichtbundel prestaties*



Levensduur**

tot 1200 uur

Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11

Veiligheid en stijl

Maximaal xenon-effect

MasterDuty BlueVision



Kleurtemperatuur



Levensduur**

tot 500 uur

Verkrijgbaar in H3, H4, H7



Bestand tegen extreme trillingen

Veiligheid en duurzaamheid

Voordelen van Philips 24V koplampen

Deze lampen zijn bestand tegen zware schokken en trillingen en bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Philips koplampen voor vrachtwagens gaan langer mee dan standaardlampen.



MasterDuty

Zeer robuuste en krachtige lamp

- Gaat tot 550 uur mee*
- Maximale trillingsbestendigheid
- Tot 130% meer zicht*
- Versterkte fitting en lampvoet beschermen de lamp tegen schokken
- Extra robuuste double-coil gloeidraad

De Philips MasterDuty koplampen zijn ontworpen voor een maximale trillingsbestendigheid en een uitstekende levensduur. MasterDuty is de juiste keuze voor bestuurders die lampen zoeken die sterk zijn en die lang meegaan.

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.

**Vergelijken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in B1- en C1-verpakking



Verkrijgbaar in



Afbeeldingen ter illustratie

Afbeeldingen ter illustratie

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm, indicatie voor H1, H4, H7 en H11.

** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7.

philips.com/trucklight

MasterLife

De langste levensduur

- Gaat tot 1200 uur mee*
- Tot 100% meer zicht**
- Maximale trillingsbestendigheid*
- Extra robuuste dubbelgewikkelde gloeidraad

Philips MasterLife gaat tot **1200 uur** mee en is bovendien bestand tegen extreem **zware belasting** op **trillingen**. Door hun **minimale uitvalspercentage** reduceren onze lampen het **aantal onderbrekingen** van de rijtijd, zodat uw wagens optimaal productief blijven. **Philips MasterLife is de verstandigste keuze bij een groot wagonpark!**

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.
**Vergelijken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in C1-verpakking



Verkrijgbaar in:



MasterDuty BlueVision

Maximaal xenoneffect

- Maximale trillingsbestendigheid*
- Kwartsglas met hoge prestaties en een speciale coating voor xenoneffect
- De opvallende blauwe lichtkap geeft een mooie look, zelfs als de lamp is uitgeschakeld

Voor bestuurders die gaan voor een **ultieme mix van stijl én prestaties**, produceert Philips MasterDuty BlueVision met een **blauw xenoneffect**. Philips MasterDuty BlueVision is niet zo **duurzaam** en **trillingsbestendig** als Philips MasterDuty maar dan gecombineerd met een **extra blauw xenoneffect** voor een mooie look en onderscheidende stijl.



*In vergelijking met gemiddelde 24 V H4- of H7-lampen op de markt

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in:



Welke lamp voor welke functie?



philips.com/trucklight



24V Koplampen

H1 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13258MD01	24	70	P145s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P145s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13258MLC1	24	70	P145s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13311C1	24	70	XS11	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13336MD01	24	70	PQ2s	77455030	8 711500 774550	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PQ2s	77400650	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13336MLC1	24	70	PQ2s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13336MD0V2	24	70	PQ2s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MD0V01	24	70	PQ2s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13342MD01	24	75/70	P43E-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825899	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43E-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13342MLC1	24	75/70	P43E-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13342MD0V2	24	75/70	P43E-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MD0V01	24	75/70	P43E-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13972MD01	24	70	PQ2d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PQ2d	82581060	8 711500 825810	8711500828914	8711500825427	ECE	100

H7 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13972MLC1	24	70	PQ2d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13972MD0V2	24	70	PQ2d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532794	ECE	5
13972MD0V01	24	70	PQ2d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13620C1	24	55/50	P45E-41	40067130	8 711500 400671	-	8711500779458	ECE	10

24V Signalisatie- en interieurverlichting

P21W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13468MDCP	24	21	BA15s	6846403	8 727900 684640	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GOC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving	
13468MLCP	24	21	BA15s	68461628	8 727900 684616	8727900699623	8727900699145	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
1340002	24	21	BA15s	40455E30	8 711500 404550	-	8711500405449	ECE 10
13400CP	24	21	BA15s	40415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE 20x10

P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
1349902	24	21/5	BA15d	40456E30	8 711500 404565	-	8711500405771	ECE 10
13499CP	24	21/5	BA15d	40434673	8 711500 484346	8711500484253	8711500484260	ECE 20x10

PY21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13406MLCP	24	21	BA15s	69954728	8 727900 699647	8727900699554	8727900391138	ECE 5x10

Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	- 5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	- 5x10

Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13445CP	24	18	BA15s	40443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	- 5x10

R5W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13821MCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390706	ECE 5x10

R5W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE 5x10

R5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
1382102	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE 10
13821CP	24	5	BA15s	40238673	8 711500 482386	8711500482393	8711500482409	ECE 20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878001	8711500790491	ECE 5x10

R10W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13814MCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE 5x10

R10W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13814MLCP	24	10	BA15s	69957828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE 5x10

R10W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
1381402	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711500405409	ECE 10
13814CP	24	10	BA15s	40344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE 20x10

BA7



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13829CP	24	3	BA7s	52113628	8 711539 521336	8711500401274	8727900390759	- 5x10

T4W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13929MCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699583	8727900391039	ECE 5x10

T4W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13929MLCP	24	4	BA9s	69970028	8 727900 699700	8727900699777	8727900391046	ECE 5x10

T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
13913CP	24	2	BA9s	22002528	8 711500 220025	8711500220042	8711500220044	- 5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955028	8 711500 219550	8711500219505	8711500220051	- 5x10

T4W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
1392902	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE 10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE 20x10

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H21W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GDC	EW1	EW2	EW3	ECE Verpakkingsoomschrijving
24350CP	24	21	DAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900391161	ECE 5x10

Wedge base

W2,5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
1396DCP	24	25	W2,5x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391775	-

W3W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
1325DCP	24	3	W2,5x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE

W5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
1396TDP	24	5	W2,5x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
1396TCP	24	5	W2,5x9,5d	48138773	8 711500 481387	8711500481399	8711559530376	ECE

WB75



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13516CP	24	12	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-

Festoon

Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13818CP	24	3	SW	48464228	8 711500 484642	8711500484629	8727900391251	-

Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13848CP	24	3	SW	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-

Festoon T10,5x38 10W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13854CP	24	10	SW8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-

C5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13844T2	24	5	SW8,5	48463330	8 711500 484633	-	8711500485388	ECE

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13844CP	24	5	SW8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481998	8711500481993	ECE

Festoon T10,5x43 5W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13864CP	24	5	SW8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-

Festoon T10,5x43 10W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13860CP	24	10	SW8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-

Festoon T15x43 15W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13850CP	24	15	SW8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-

Festoon T15x43 18W



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13807CP	24	18	SW8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13597CP	24	12	BS3v1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-

Bax 8,5d/2 grey



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
13598CP	24	12	BS5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-

Bax 8,5d brown



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
24032CP	24	12	BS5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-

Bax 8,5d/2 yellow



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verordeningsovereenkomst
24028CP	24	12	BS5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-

Reservelampen en **reparatiesets** voor auto's en trucks

Om de **veiligheid** te verhogen, wordt in de meeste Europese landen **aanbevolen** dat alle voertuigen zijn uitgerust met een **goedgekeurde reservekit**. Bestuurders **voldoen** hiermee niet alleen aan de wet maar vergroten ook hun eigen **veiligheid** omdat ze voorbereid zijn om op elk moment een defecte lamp te kunnen **vervangen**.

Met onze **koplampreparatieset** herstelt u de lenzen van auto's, trucks en tweewielers zodat ze er weer als nieuw uitzien. Het is ons **rendabele alternatief** voor volledige koplampvervanging.



12V Reservelampensets

Easy Kit H1



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55472EHM	12	-	-	09551928	8 727900 695519	-	-	8727900695533	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55473EHM	12	-	-	09555728	8 727900 695557	-	-	8727900695571	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H4	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	
Aantal	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55474EHM	12	-	-	09558228	8 727900 695582	-	-	8727900695601	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H7	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55475EHM	12	-	-	09562528	8 727900 695625	-	-	8727900695656	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

12V Reservelampensets

Essential Box H1



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55717EHM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	-	8727900700336	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	Fout SA
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55718EHM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	-	8727900700350	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H4	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	Fout SA
Aantal	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55719EHM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	-	8727900700374	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H7	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	Fout SA
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	ECE Voorschrift	Stuks
55720EHM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	-	8727900700398	ECE	5
Inhoud										
Lampsoort	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	WSW	Fout KA	Fout SA
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

24V Reservelampensets

MiniKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
555545KMDNM	24	-	-	09508130	8 727900 695861	-	8727900695885	ICE

Inhoud

Lampsoort	H4	H7	P21W	P21S	P21W	CSW	TSW	Fusor 1A	Fusor 20A	Fusor 30A
Aantal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
555552KMDNM	24	-	-	09508130	8 727900 695908	-	8727900695939	ICE

Inhoud

Lampsoort	H4	H7	P21W	P21S	P21W	CSW	TSW	Fusor 1A	Fusor 20A	Fusor 30A
Aantal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
555545KMDNM	24	-	-	09508130	8 727900 695864	-	8727900695881	ICE

Inhoud

Lampsoort	H4	P21W	P21S	P21W	P21S	P21W	CSW	TSW	Fusor 1A	Fusor 20A	Fusor 30A
Aantal	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
555552KMDNM	24	-	-	09508130	8 727900 695908	-	8727900695939	ICE

Inhoud

Lampsoort	H7	P21W	P21S	P21W	P21S	P21W	CSW	TSW	Fusor 1A	Fusor 20A	Fusor 30A
Aantal	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
555561KMDNM	24	-	-	09508130	8 727900 695852	-	8727900695881	ICE

Inhoud

Lampsoort	H1	H7	P21W	P21S	P21W	P21S	P21W	CSW	TSW	Fusor 1A	Fusor 20A	Fusor 30A
Aantal	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2



Reparatieset voor koplampen

Herstelt koplampen zodat ze er weer als nieuw uitzien!

- Minder verblinding en tot 100% helderdere lenzen
- Veiliger rijden in het donker
- Verwijdert de waas en vergeling door UV-stralen en vuil
- Professionele resultaten zonder elektrisch gereedschap binnen 30 minuten
- Kwalitatief en economisch alternatief voor volledige koplampunit vervanging
- 2 Jaar UV-bescherming gegarandeerd

Verwijdert de vervaging en vergeling van koplampen en herstelt de oorspronkelijke **transparantie** voor meer **veiligheid**. Koplampen verbleken en oxideren onder invloed van constante blootstelling aan de elementen en krijgen krassen door de impact van stof en stenen.



Voor



NA



Bestelnummer	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingsoomschrijving
16K0004	29970331	8 727900 399769	-	8727900399775	-



Xenon

Xenon-

Oplossingen voor auto's en trucks



Welke **xenonlamp** heeft u nodig?



Verbeterde helderheid

Tot **150% meer zicht***

Xenon X-tremeVision gen2



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur
~4800 K
Standaard: 3150 K

Verrijgbaar in
D1S, D2S, D2R, D3S,
D4S, D5S

Ideaal voor
vervanging

Xenon Vision



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur
~4300 K
Standaard: 3150 K

Verrijgbaar in
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S, D5R

Unieke stijl

Homogeen
wit
LED-effect

Xenon WhiteVision gen2



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur
~5000 K
Standaard: 3150 K

Verrijgbaar in
D1S, D2S, D2R, D3S

Verhoogde levensduur

Uitermate
duurzaam
4 + 3 jaar
garantie

Xenon LongerLife™



Lichtbundel prestaties



Levensduur
~7 jaar
Standaard: 3150 K

Verrijgbaar in
D1S, D2S, D2R



Xenon X-tremeVision gen2

Onze helderste xenonlamp

- Optimale verlichtingsprestaties
- Tot 150% meer zicht*
- Maximale veiligheid en zichtbaarheid
- Ontworpen voor veeleisende bestuurders

Philips Xenon X-tremeVision gen2 is de laatste ontwikkeling in **xenontechnologie**. Dit biedt de **krachtigste bundel** met een uitzonderlijke lichtopbrengst. Deze lampen bieden u uitstekende verlichtingsprestaties met een unieke verlichting van de weg voor optimaal rijcomfort.

www.philips.com/xenongen2

*Vergelijken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft)



Standaard licht



Xenon X-tremeVision gen2

Verrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verrijgbaar in



D1S



D2S



D2R



D3S



D4S



D5S

Afbeeldingen ter illustratie

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft)

** Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Philips distributeur.

philips.com/xenon



Extra wit, LED-effect

- Intens gelijkmatig en helder wit licht
- Past perfect bij de LED-verlichting op uw auto
- Tot 5000 K helder wit licht op de weg
- Tot 120% meer zicht*
- 100% toegestaan voor gebruik op de weg

Philips Xenon WhiteVision gen2-lampen voegen een **intense witte look** toe aan uw auto en produceren een helder, gelijkmatig wit licht op de weg. Philips Xenon WhiteVision gen2 is de **perfecte keuze** als u xenon- en LED-lampen op uw auto wilt combineren.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behoort voor D2R die 20% meer zicht geeft)



standaard licht

Xenon WhiteVision gen2

Verkrijgbaar in CI- en SI-verpakking



Verkrijgbaar in



Hoogwaardig Xenon licht met de langste garantie

Rust uw auto uit met Xenon LongerLife-lampen en u kunt wel 7 jaar lang rijden zonder te hoeven denken aan verwisselen. Philips Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met **4 jaar garantie**. Meld uw aankoop online aan om deze garantie uit te breiden met **3 extra jaren**.

Verkrijgbaar in CI- en SI-verpakking



Verkrijgbaar in



3 Jaar extra garantie in 3 eenvoudige stappen

Registreer uw aankoop binnen 30 dagen na de aanschafdatum op <http://www.philips.com/xenonwarranty>

1 Maak verbinding met <http://www.philips.com/xenonwarranty> om te bevestigen dat u een authentiek Philips-product hebt aangeschaft door de beveiligingscode te verifiëren die is aangebracht op de sticker met het echtheidscertificaat.



2 Vul uw persoonlijke informatie in, vermeld uw aankoopadres en lever het aankoopbewijs.



3 Druk uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar het samen met uw aankoopbewijs.



U kunt nu 7 jaar lang veilig en zorgeloos rijden!





Xenon Vision

Ideaal voor vervanging

- **Color match-technologie:** de nieuwe lamp past bij de kleurtemperatuur van de lamp die niet wordt vervangen.
- Een economische oplossing
- **Gehomologeerd 4 300 K**

Philips Xenon Vision stelt u in staat een enkele lamp te vervangen, waarbij de nieuwe lamp **past bij de kleur** van de niet vervangen lamp.

De innovatieve vervangingstechnologie van de Philips Xenon Vision is de economische oplossing voor **individuele lampvervanging**.



Standaard licht




Xenon Vision

Verkrijgbaar in C3- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in:



D1S Vision



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85410V53	85	35	PK32d-2	36489713		-	8727900364903	ECE
85410V61	85	35	PK32d-2	36473613		-	8727900364743	ECE

D1S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer	EW4
85410XV2S1	85	35	PK32d-2	37037533	8 727900 370375	-	8727900370383	ECE	2
85410XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer	
85410SL51	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85410SLC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85410SLC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85410SLC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D1S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85410WV2S1	85	35	PK32d-2	36077133		-	8727900377249	ECE
85410WV2C1	85	35	PK32d-2	37725533		-	8727900377202	ECE

D1R Vision



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85409V61	85	35	PK32d-3	36475033		-	8727900364767	ECE

D2S Vision



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85122V63	85	35	P32d-2	36491033		-	8727900364927	ECE
85122V61	85	35	P32d-2	36477433		-	8727900364781	ECE

D2S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333		-	8727900377040	ECE
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133		-	8727900377088	ECE

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D2S LongerLife



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85122SL51	85	35	P32d-2	37254033		-	8727900372557	ECE
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk								
								

D2S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85122WV2S1	85	35	P32d-2	37727933		-	8727900377286	ECE
85122WV2C1	85	35	P32d-2	37729333		-	8727900377309	ECE

D2R Vision



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer	
85120V53	85	35	P32d-3	36491433	8 727900 364914	-	8727900364941	ECE	2
85120V61	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85120XV2S1	85	35	P32d-3	37709533		-	8727900377101	ECE
85120XV2C1	85	35	P32d-3	37711833		-	8727900377135	ECE

D2R LongerLife



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85120SL51	85	35	P32d-3	37248933		-	8727900372496	ECE
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk								
85120SLC1	85	35	P32d-3	37520633		-	8727900375213	ECE
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland								
85120SLC1	85	35	P32d-3	37252633		-	8727900372513	ECE
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk								
85120SLC1	85	35	P32d-3	37526833		-	8727900375275	ECE
Bestelcodes voor Centraal Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen								

D2R WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Langmaat	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Verplichtingsnummer
85120WV2S1	85	35	P32d-3	37731633		-	8727900377323	ECE
85120WV2C1	85	35	P32d-3	37733033		-	8727900377347	ECE

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D3S Vision



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
4240TV53	42	35	PK32d-S	36485813	8 727900 364858	-	8727900364865	ECE
4240TV63	42	35	PK32d-S	36481133	8 727900 364811	-	8727900364838	ECE

D3S X-tremeVision gen2



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
42402XV253	42	35	PK32d-S	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE
42402XV2C1	42	35	PK32d-S	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE

D3S WhiteVision gen2



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
42403WV253	42	35	PK32d-S	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE
42403WV2C1	42	35	PK32d-S	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE

D3R Vision



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
4230RV63	42	35	PK32d-G	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE

D4S Vision



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
42402V63	42	35	P32d-S	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE

D4S X-tremeVision gen2



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
42402XV253	42	35	P32d-S	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE
42402XV2C1	42	35	P32d-S	37721933	8 727900 377219	-	8727900377224	ECE

D4R Vision



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
42400V63	42	35	P32d-G	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE

D5S Vision



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
32410C1	12	25	PK32d-F	30391633	8 727900 303916	-	8727900309023	ECE

D5S X-tremeVision gen2



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
32410XV-C1	12/24	25	PK32d-F	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE

D8S Vision



Bestellnummer	V	W	Lampentyp	CCC	EWK	EW2	EW3	ECE Nipplengehörmittel
32411C1	42	25	PK32d-F	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE



LED

LED-lampen

voor auto's en trucks



Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?



Originele automotive LED prestaties

Ultinon Pro9100

Lumileds LUXEON
TopContact LED™

2 jaar
garantie

+3 jaar
verlengde
garantie



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur
≈ 5800 K

Standaard halogeen: 3000 K

Levensduur
≈ 5000 uur

Verkrijgbaar in
HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]
FL [≈H8/H11/H16]

Wit licht voor heldere wegen

Ultinon Pro5100

Automotive
grade LED

2 jaar
garantie

+1 jaar
verlengde
garantie



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur
≈ 5800 K

Standaard halogeen: 3000 K

Levensduur
≈ 3000 uur

Verkrijgbaar in
HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]
FL [≈H8/H11/H16]

Stijlvol LED-licht

Ultinon Pro3022

2 jaar
garantie

+1 jaar
verlengde
garantie



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur
≈ 6000 K

Standaard halogeen: 3000 K


Levensduur
≈ 2000 uur

Verkrijgbaar in
HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]
FL [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen te illustratie.
* Vergelijken met de beste minimum nominale halogeen auto lampen.
** Uitgezonderd Ultinon Pro3022 40 (H4) en (H40) type.



Het is uw eigen verantwoordelijkheid
dat het gebruik van LED-verlichting in
samenstemming is met de lokale wetgeving.





Ultinon Pro9100

Excellente LED prestaties, voor het beste zicht

- **Exclusieve** automotieve LED-technologie dankzij Lumileds LUXEON TopContact LED's*
 - Tot **350% helderder homogeen licht****
 - Tot **5800 K** kleurtemperatuur voor **koel wit licht**
 - **Optimaal spectrum** voor de beste zichtbaarheid van verkeersborden
 - **IP-gecertificeerd** tegen binnendringen van stof en niet spatwaterbescherming
 - Unieke Philips-technologieën voor warmtebeheer
 - **SafeBeam**-technologie voor verblindingsvrij rijden
 - Levensduur tot **5.000 uur**
 - **Groot toepassingsbereik** voor de belangrijkste voertuigmodellen
 - **Verlengde garantie tot 5 jaar**
 - Geschikt voor 12V en 24V toepassingen
- *Uitgezonderd lamp types HL (=H7) en HL (=H3)
**Vergelijken met de veelgebruikte standaardlampen voor halogeenlampen



2 jaar
garantie

+3 jaar
verlengde
garantie



Standaard halogeen licht




Ultinon Pro9100

Beschikbaar in 3D-verpakking



Verkrijgbaar in:






Ultinon Pro5100

Wit licht, voor helderder zicht

- Tot **+160%** helderder licht* voor superieur zicht
- Tot **5800 K** kleurtemperatuur voor **helder wit licht** en een moderne look
- **SafeBeam**-technologie voor verblindingsvrij rijden
- Levensduur tot **3.000 uur**
- **Geschikt voor de belangrijkste** voertuigmodellen
- **Verlengde garantie tot 3 jaar**
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

*Vergelijken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen



Standaard halogeen licht Ultinon Pro5100

Beschikbaar in X2 verpakking



Werkelijkbaar in:



Ultinon Pro3022

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig te monteren is

- **Kleurtemperatuur tot 6000** voor een opvallende wit-licht look
- Compact **alles-in-één-ontwerp** voor plug-and-play gebruik
- Groot toepassingsbereik voor de belangrijkste voertuigmodellen
- **Langdurige hoogwaardige en betrouwbare prestaties**
- **Verlengde garantie tot 3 jaar**
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

Beschikbaar in X2 verpakking



Werkelijkbaar in:





Ultinon Pro6000 SL

Helderdere, elegante signalen

De gledenieuwe Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen bieden een superieure zichtbaarheid en stijl voor uw auto. De hoogwaardige LED-technologie van Philips biedt verbeterde prestaties voor meer veiligheid en een elegante uitstraling. Maak uw keuze uit deze serie heldere LED-verlichting voor interieur, rem- en signaallampen en optimaliseer uw rijervaring.

Superieur zicht

- Krachtig licht met een hoge lumen-opbrengst
- Scala aan krachtig wit licht: 4000/6000/8000K voor T10 (=WSW)
- Instant-on technologie voor meer veiligheid
- Gelijkmätige lichtverdeling

Hoogwaardige, elegante signalering

- Stijvolle LED-signaallamp verkrijgbaar in wit, levendig rood en levendig oranje

Langdurige prestaties

- Hoogwaardige LED-technologie
- Lange levensduur tot wel 5000 uur
- HeatShield-technologie voor T10-lampen voor elke thermische uitdaging

Eenvoudige Plug & Play-vervanging


- Elektrisch compatibel met de meeste auto's
- Geen flikkering dankzij immuniteit voor donkerstroom voor Festoons LED
- Standaard fitting en zonder polariteit voor snelle en eenvoudige vervanging (WSW, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Groot portfolio voor auto- en vrachtwagentoepassingen



Ultinon Pro6000 SL

Verrijkbare m

12V



24V





Ultinon Pro3000 SL

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

De geheel nieuwe Philips Ultinon Pro3000 biedt de beste waar voor uw geld. Of u nu op zoek bent naar een helder, nieuw interieurlicht of veilige en opvallende rem- en signaalverlichting, de toonaangevende LED-technologie van Philips maakt het verschil met een direct remsignaal en een gelijkmatige lichtverdeling.

Krachtige helderheid en prestaties

- Stijlvol wit licht tot wel 6000 K voor T10 (= W5W), Festoon, W21 en P21
- Rode lampen verkrijgbaar in P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Lichtopbrengst voldoet aan de prestatienorm*

Eenvoudige Plug & Play

- Eenvoudig upgraden van conventionele lampen naar LED-lampen met plug-and-play dankzij de standaard LED-fittings

De betrouwbaarheid van Philips

- Langere levensduur van 3000 uur

Compatibel met de meeste voertuigmodellen

- 12V-compatibel
- Optionele CANbus beschikbaar om eventuele storingen te verhelpen

*Model van de T10-LED-lamp (opbrengst) (aanpak voor milieudoel) (niet)



Ultinon Pro3000 SL

Verrijdbaar in

12V



Adapter CANbus

- Voorkomt foutieve defect- en foutmeldingen op het dashboard
- Voorkomt lichtflikkering van signaal lampen
- Eenvoudig te installeren
- Geschikt voor alle Philips LED autolampen

Werkingszamen



HL (=H4)
HL (=H7)
HL (=H11/H11V2)
HL (=H13/H13V2)



SL (=5W)
SL (=21W)

Beschikbaar in X2-verpakking



CANbus lichttherstel

- Voorkomt lichtflikkeringen van de autolampen
- Eenvoudige montage
- Geschikt voor alle Philips LED autolampen
- Geïntegreerd in onze nieuwste generatie LED autolampen Ultinon Pro5100* en Ultinon Pro9100*

Werkingszamen




HL (=H7)

Beschikbaar in X2-verpakking



*Philips CANbus lichttherstel is geïntegreerd in onze nieuwste generatie LED autolampen. In uitzonderlijke gevallen kan een aansluitende CANbus vereist zijn om lichtflikkeringen volledig op te lossen.



Welke **LED-lampen** voor welke functie?



Koplampen	Wisselampen voor	Parkerlicht voor	Wisselgamelamp voor	Tuistallicht	Remlicht voor	Wisselgamelamp achter
Ultinon Pro5100 HL	Ultinon Pro6000 SL					
Ultinon Pro5100 HL	Ultinon Pro3022 HL					
LED adapters	LED adapters					

Philips.com/LED-bulbs



Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, wordt u verzocht het LED-lamp te retourneren. Het LED-lamp wordt dan gerecycled.




Wisselgamelamp voor	Parkerlicht achter	Wisselgamelamp achter	Wisselgamelamp voor	Kofschakelaar	Remlicht voor	Wissellicht	Remlicht	Wisselgamelamp
LED adapters	LED adapters	LED adapters	LED adapters	LED adapters	LED adapters	LED adapters	LED adapters	LED adapters

12V/24V LED koplampen

HL [≈H1] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11258U91X2	12/24	20	P145s	01862794	8 719018 018625	-	8719018018632	-

HL [≈H1] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11258U51X2	12/24	125	P145s	01878054	8 719018 018786	-	8719018018703	-

HL [≈H1] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11258U3022X2	12/24	18	P145s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-

HL [≈H3] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11336U91X2	12/24	20	PK2s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-

HL [≈H3] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11336U51X2	12/24	12	PK2s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-

HL [≈H3] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11336U3022X2	12/24	18	PK2s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-

HL [≈H4] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11342U91X2	12/24	18	P43E-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-

HL [≈H4] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11342U51X2	12/24	12	P43E-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-

HL [≈H4] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11342U3022X2	12/24	20	P43E-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-

HL [≈H7] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11972U91X2	12/24	18	PK2d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-

HL [≈H7] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11972U51X2	12/24	12	PK2d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-

HL [≈H7] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11972U3022X2	12/24	20	PK2d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-

HL [≈H11] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11360U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-

HL [≈H11] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11360U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-

HL [≈H11] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11360U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11360U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860394	8 719018 018603	-	8719018018618	-

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11360U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876394	8 719018 018762	-	8719018018779	-

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11360U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018062	-

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11012U91X2	12/24	20	PK2M	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	CCC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verplaatingsnummer
11012U51X2	12/24	12	PK2M	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-

HL [~HIR2] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	CCC	Verpackungseinheit
11012U3022K2	12/24	20	P3022	01806394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	-	4

HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	CCC	Verpackungseinheit
11025U9100	12/24	20	P3022	01806394	8 719018 018090	-	8719018018090	-	-	4

HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	CCC	Verpackungseinheit
11006U5100	12/24	12	P204/P224	01806394	8 719018 018061	-	8719018018078	-	-	4

HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Leistung	CCC	EAN	EWZ	EWZ	EWZ	CCC	Verpackungseinheit
11006U3022K2	12/24	20	P3022	01806394	8 719018 018069	-	8719018018076	-	-	4



LED-Lampen vor auto's anbrin

LED



12V LED interieur- en signalisatieverlichting

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11860CUG0X1	12	1.0	SVR5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	10

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11860U30CW01	12	0.6	SVR5	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	10

SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11860W360X1	12	1.0	SVR5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	10

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11854CUG0X1	12	1.0	SVR5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	10

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11854U30CW01	12	0.6	SVR5	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	10

SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11854WUG0X1	12	1.0	SVR5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	10

SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11860CUG0X1	12	1.0	SVR5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	10

SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11864U30CW01	12	0.6	SVR5	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	10

SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11860W360X1	12	1.0	SVR5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	10

SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499AUG0X2	12	2.5/0.5	BAV15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499RUG0X2	12	2.5/0.5	BAV15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499U30RE02	12	0.6/1.75	BAV15D	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	10

SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499CUG0X2	12	2.5/0.5	BAV15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	10

SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499AUG0X2	12	2.3	BA15s	01540830	8 719018 015408	-	8719018015496	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499RUG0X2	12	2.3	BA15s	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499U30RE02	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499CUG0X2	12	2.3	BA15s	01540230	8 719018 015402	-	8719018015429	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11499U30CW02	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	10

SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11067CUG0X1	12	2.4	W21x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015678	10

SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11067AUG0X2	12	2.5/0.5	W21x10d	01550330	8 719018 015503	-	8719018015570	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingsoomschrijving
11067RUG0X2	12	2.5/0.5	W21x10d	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106GUJ0R02	12	0.7	W2.1x9.5d01522830	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	10

SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106GUG0X02	12	2.5/0.5	W3x16d	01550100	8 719018 015501	-	8719018015518	10

SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106SAU0X02	12	2.3	W3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106SRU0X02	12	2.3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106SUJ0R02	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106SCU0X02	12	2.3	W3x16d	01554830	8 719018 015549	-	8719018015556	10

SL-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
1106SUJ0CW02	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	10

SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
11961AUG0X2	12	0.5	W2.1x9.5d01560030	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	10

SL-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
11961XUG0X2	12	0.7	W2.1x9.5d01522830	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	10

SL-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
11961CUG0X2	12	0.9	W2.1x9.5d01516730	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	10

SL-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
11961UJ0CW02	12	0.6	W2.1x9.5d00694330	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	10

SL-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampmaat	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ICE Verpakkingshoeft
11961WU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d01514330	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	10

LED adaptors

CANbus adaptor voor LED 5W

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1295602	12	5	-	39722394	8 727900 397222	-	8719018005007	-

CANbus adaptor voor LED 21W

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1895702	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-

CANbus adaptor voor HL [≈H4]

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1896002	12	10	-	39804094	8 727900 398090	-	8719018004963	-

CANbus adaptor voor HL [≈H7]

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1895202	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-

CANbus adaptor voor FL [≈H8/H11/H16]


Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1895402	12	10	-	05060394	8 719018 050603	-	8719018004970	-

CANbus adaptor voor HL [≈HB3/HB4/HIR2]

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1895602	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004997	-

CANbus lichtstoringen voor HL [≈H7]

Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN	EM2	EM3	ECE Verplaatingscode
1896102	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-





24V LED interieur- en signalisatieverlichting

SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Voorschriftswaarde
24844CUG0X1	24	15	SVB.5	01530530	8 719018 015360	-	8719018015372	10

SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Voorschriftswaarde
24805CUG0X2	24	1	BA155	01562430	8 719018 015634	-	8719018015631	10

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Voorschriftswaarde
24961CUG0X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	10

SL-T10 [≈W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampsoort	GC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Voorschriftswaarde
24961WUG0K2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	10

Verlichtingstechnologie uitgelegd

■ Accuspanning

Elektrische spanning aan boord van het voertuig. In personenauto's varieert de bedrijfsspanning op de lampconnector gewoonlijk tussen 13 en 14 volt (V). De officiële testspanning voor halogeenvolglampen is 13,2V, conform ECE R37. Voor vrachtauto's met een accuspanning van 24V is de testspanning 28V. De accuspanning heeft een belangrijke invloed op de levensduur van de gloeispiraal van de lamp. In het algemeen vermindert een spanningsverhoging van 5% de levensduur met 50%.

■ AirCool-technologie

Slim koelsysteem dat de hitte weghaalt bij de cruciale delen van de lamp (actieve koeling met een ventilator).

■ AirFlux-technologie

Optimale temperatuurbestuur zorgt voor een langere levensduur (passieve koeling met een warmtegeleider).

■ Afsnijzone

De lijn tussen de heldere en donkere zone van een gedimde koplampbundel. Boven de afsnijzone wordt de hoeveelheid licht begrensd om verblinding van tegemoetkomend verkeer te voorkomen.

■ Asymmetrisch bundelpatroon

Een afgewend bundelpatroon voor dimlichttoepassingen. Geeft een langere bundel in de rijbaan zonder het tegemoetkomende verkeer te verblinden.

■ Burner

De burner is het glazen gedeelte van een halogeen- of xenon-HID-lamp waarin de lichtstraling wordt gegenereerd. Hij is vervaardigd van hardglas of kwartsglas en bevat de gloeispiraal en de twee elektroden.

■ Candela (cd)

De eenheid van lichtsterkte en een maat voor de hoeveelheid lichtvermogen die in een bepaalde richting wordt uitgestraald door een lichtbron.

■ CeraLight

Koelsysteem op basis van keramisch materiaal dat onze producten beschermt tegen hitte en trillingen.

■ Conform EMI-normen

Elektromagnetische interferentie voldoet aan standaards voor de auto-industrie.

■ D(...)

Aanduiding voor xenon-HID-lampen, waarbij de **D** staat voor 'discharge' (ontlading). Verkrijgbare technische types: **D1S**, **D1R**, **D2S**, **D2R**, **D3S**, **D3R**, **D4S**, **D4R** en **D5S**.

D1 en **D2**: Eerste lampen, geïntroduceerd in 1991. **D3** en **D4**: Kwikkvrije lampen die de D1 en D2 vervangen. Bij D1 en D3 is de elektronische hoogspanningsstarter reeds geïntegreerd in de lampvoet. Type **S** wordt gebruikt in projectorsystemen (lenzen). Uitvoering **R** wordt gebruikt in open reflectors en is op de buitenballoon voorzien van een extra coating (pinstripe) die enkele gebieden blokkeert om verblinding te voorkomen. De **D5S** is een 25W-lamp met geïntegreerde starter en geïntegreerd voorschakelapparaat.

■ DOT

Het Amerikaanse Ministerie van Verkeer (Department of Transportation) dat toeziet op de overheidsdiensten voor federale snelwegen, luchtwegen, spoorwegen, zeewegen en andere vormen van transport. Het vervult een rol die vergelijkbaar is met die van de Europese Economische Commissie (UNECE).

■ DRL

Dagrijverlichting.

■ ECE

Europese Economische Commissie. Een van de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties (VN), gebaseerd in Genève, die bijdraagt aan het versterken van de effectiviteit van de VN door het regionaal toepassen van de resultaten van de wereldwijde conferenties en topconferenties van de VN. De UNECE is verantwoordelijk voor het harmoniseren van de technische specificaties van voertuigen, en naleving van de regelgeving ervan is ook verplicht in veel landen buiten Europa.

■ ECE R

Dit staat voor de ECE Richtlijnen. Voorbeelden voor voertuigverlichting:

R37 Gloeidraaddampen

R99 Gasontladingslichtbronnen

R48 Installatie van verlichtings- en lichtsignaleringsapparatuur

■ Elektrische vlamboog

De lichtgevende ontleding die de twee elektroden van een xenon-HID-lamp verbindt. Dit is in principe gelijk aan een bliksemflits. De elektrische vlamboog wordt gevormd door de hoogspanningsstarter en gestabiliseerd en geregeld door het voorschakelapparaat.

■ Elektroden

Elektrische geleiders die tegenover elkaar staan opgesteld in de glasbuis van een xenon-gasontladingslamp. De elektrische vlamboog die het licht uitstraalt, wordt opgewekt tussen de elektroden.

■ E-markering

Het ECE-goedkeuringsmerk. Het cijfer dat volgt na de 'E' geeft aan in welk land de goedkeuring is verleend. Bijvoorbeeld: E1 duidt op Duitsland en E2 op Frankrijk. Een goedkeuring die door een ECE-land is verleend, is geldig voor alle lidstaten en wordt gewoonlijk opgenomen in de nationale regelgeving. Kleine, ondergeschikte afwijkingen zijn mogelijk.

■ Festoon

Een buitvormige lamp met contacten aan beide uiteinden, zoals de C5W, die gewoonlijk wordt gebruikt voor interieur- en kentekenplaatverlichting.

■ Gloeispiraal

Een gespiraliseerde wolframdraad die licht uitstraalt.

■ H(...)

Aanduiding voor halogeenvolglampen. H = halogeen. De lampen worden in chronologische volgorde genummerd. De meest gebruikte types zijn:

H1 Halogeenvolglamp met enkelvoudige gloeispiraal.

H4 Halogeenvolglamp met dubbele gloeispiraal, voor zowel dimlicht als grootlicht in één koplampunit.

H7 Meest voorkomende halogeenvolglamp in Europa voor dimlicht, grootlicht en mistlicht.

■ Halogeen

Een gas dat wordt gebruikt om in een lamp het proces van de halogeencyclus te verkrijgen. Als de lamp brandt, verdampen de wolfram-moleculen uit de wolfram-spiraal. In het cyclusproces worden ze samengevoegd met de halogeenvolglampmoleculen en vallen daardoor terug op de gloeidraad. Dit verlengt de levensduur van een lamp en maakt het mogelijk hem met een hogere intensiteit te laten branden. Halogeenvolglampen bevatten een halogeenvulling onder hoge druk. Normale gloeilampen maken vaak gebruik van een vacuüm.

■ HB(...)

ECE-naam voor oorspronkelijk Noord-Amerikaanse lamptypes die tevens goedgekeurd werden voor gebruik in Europa. Bijvoorbeeld: HB3 komt overeen met 9005 en HB4 met 9006.

■ Hg

Chemisch symbool voor kwik (Latijn: hydrargyrum). Xenonlampen van het type D1 en D2 bevatten nog altijd ongeveer een derde van de hoeveelheid kwik als in normale spaarlampen voor huishoudelijk gebruik. De types D3, D4 en D5 zijn volledig kwikvrij.

■ HID

High Intensity Discharge (hogedrukontladingslamp). De correcte technische naam voor een zogenaamde xenonlamp. **Zie ook** Gasontladingslamp, Xenonlamp, Xenonsysteem.

■ HiPerVision

Reeks zeer compacte signaallampen met zeer nauwkeurige gloeispiraal en een lange levensduur. Voor gebruik in signaleringlampen, mistlampen, achterlichten en dagrijverlichting.

■ Hoogspanningsstarter

Creëert hoogspanningspulsen van ongeveer 20.000 volt om de elektrische vlamboog in een xenon-HID-lamp te ontsteken.

■ IP65-certificering

Bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater voor hogere duurzaamheid.

■ Kelvin (K)

Een meeteenheid voor temperatuur, gebaseerd op een absolute schaal waarop nul kelvin (minus 273°C) het punt weergeeft waarop alle thermische beweging ophoudt. Bij verlichting is het echter een maat voor de kleurtemperatuur. Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe witter en koeler het licht overkomt.

■ Kleurtemperatuur

Thermische maat voor de lichtkleur. Afgeleid van de kleur die wordt uitgestraald door een 'zwarte straler' die wordt verhit tot een bepaalde temperatuur (zie ook kelvin).

■ Kwartsglas

Temperatuur- en drukbestendig glas voor halogeen- en xenon-HID-lampen. Het glas heeft ook een speciale coating die schadelijk ultraviolet licht (UV) blokkeert.

■ Lampvoet

Onderste gedeelte van de lamp dat een correcte mechanische en elektrische verbinding met de lamphouder van de auto verzekert. De nauwkeurigheid ervan is belangrijk voor een correct bundelpatroon.

■ LED

Light Emitting Diode.

■ Levensduur

Statistische gegevens die het uitvalpercentage aangeven van lampen die gedurende een bepaalde tijdsperiode branden op een specifieke spanning. Gebruikelijke aanduiding van levensduurgegevens:

B3 Tijd waarbij statistisch 3% van de geteste lampen is uitgevallen.

TC Tijd waarbij 63% van de geteste lampen is uitgevallen.

■ Lichtstroom (lumen)

De totale hoeveelheid licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

■ Lumen (lm)

Eenheid van lichtstroom.

■ Luminantie

De intensiteit van licht dat per oppervlakte-eenheid wordt uitgestraald in een gegeven richting door, bijvoorbeeld, een gloeispiraal of de elektrische vlamboog van een xenon-HID-lamp. Het is een belangrijke aanduiding voor de hoeveelheid licht die een koplamp op de weg werpt. De eenheid is candela/m² (cd/m²).

■ Lux (lx)

Eenheid van verlichtingssterkte. 1 lux = 1 lm/m².

Zie ook verlichtingssterkte.

■ LUXEON®

Lumileds-chiptechnologie.

■ Luxmeter

Meetinstrument voor verlichtingssterkte.

■ Ontladingslamp

De correcte technische term voor de zogenaamde xenonlamp is **hogedrukontladingslamp**. Het licht wordt uitgestraald door een elektrische vlamboog die wordt opgewekt tussen twee elektroden. **Zie ook** HID- en xenonlicht.

■ Pb

Chemisch symbool voor lood (Latijn: plumbum). Alle Philips autolampen zijn loodvrij.

■ SafeBeam-technologie

Richt het licht precies daar waar u het nodig hebt op de weg.

■ Supereure kwaliteit voor de auto-industrie

De kwaliteitsproducten van Philips zijn ontworpen en ontwikkeld voor de auto-industrie volgens strenge kwaliteitsprocessen, waaronder toepasselijke ISO-normen. Dit leidt tot productstandaards van een constant hoog niveau.

■ UV-blokkering

Glas dat ultraviolet (UV) blokkeert, absorbeert het UV-licht dat wordt geproduceerd door de gloeispiraal of de elektrische vlamboog. UV-blokkering is verplicht voor alle ECE-goedgekeurde autolampen, want UV-licht kan de kunststof kap van de koplamp beschadigen. **Zie ook** Kwartsglas.

■ Verlichtingssterkte (lux)

In tegenstelling tot de lichtstroom (lumen), die een maat is voor de totale hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door een lichtbron, beschrijft verlichtingssterkte de hoeveelheid lichtstroom per oppervlakte-eenheid, zoals op de weg. Dit wordt gemeten met een luxmeter.

■ Voorschakelapparaat

De elektronische driver die de werking van een xenon-HID-lamp regelt.

■ Wedge base

Lamp met een glazen lampvoet, zoals de W5W. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor parkeerlampen, richtingaanwijzers en interieurverlichting.

■ Wolfram

Materiaal voor gloeidraad en elektrode.

■ Xenon (Xe)

Een van de edelgassen. Gewoonlijk gebruikt om HID-lampen aan te duiden.

■ Xenonlamp

Koplampen met HID-lichtbronnen. **Zie ook** D(...), Ontladingslamp, HID.

■ Xenonsysteem

Een compleet xenonsysteem bestaat uit de HID-lamp, de hoogspanningsstarter en het elektronische voorschakelapparaat dat de vlamboog regelt.

Verpakkingsvoorbeelden

Ontdek de perfecte antidiefstaloplossing voor uw winkel.




Bestelinformatie

Omschrijving	Bestelnummer	QC	EAN	EMG
12V halogeen				
H4 RGT RF	56864B	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT RF	56864B	005960430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56872F	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56872F	00606628	8719018006080	8719018006097
H1 XVP DF	56899B	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP DF	56899B	00584730	8719018005861	8719018005878
H7 XVP DF	56899B	00584730	8719018005884	8719018005892
H1 XVP SF	56899B	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56899B	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56899B	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU DF	56899B	00605430	8719018006054	8719018006061
H4 WVU DF	56899B	00605430	8719018006068	8719018006075
H7 WVU DF	56899B	00605430	8719018006082	8719018006089
H1 WVU SF	56899B	00610128	8719018006101	8719018006110
H4 WVU SF	56899B	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56899B	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO RF	56273B	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO RF	56273B	26939830	8718696269398	8718696269398
H7 LLECO RF	56273B	26939830	8718696269398	8718696269398
H1 LLECO SF	56292B	39002528	8727900390025	8727900390032
H4 LLECO SF	56292B	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56292B	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 VP DF	56273B	26945730	8718696269457	8718696269464
H4 VP DF	56273B	26945730	8718696269457	8718696269464
H7 VP DF	56273B	26945730	8718696269457	8718696269464
H1 VP SF	56292B	39002528	8727900390025	8727900390032
H4 VP SF	56292B	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 VP SF	56292B	39002528	8727900390025	8727900390032

Omschrijving	Bestelnummer	QC	EAN	EMG
Xenon				
D15 XV2 SF	56847F	39651113	8727900396511	8727900396520
D25 XV2 SF	56847F	39651113	8727900396527	8727900396534
D35 XV2 SF	56847F	39651113	8727900396534	8727900396541
D45 XV2 SF	56847F	39651113	8727900396548	8727900396555
D15 WHV2 SF	56847F	39651113	8727900396562	8727900396569
D25 WHV2 SF	56847F	39651113	8727900396569	8727900396576
D35 WHV2 SF	56847F	39651113	8727900396576	8727900396583
D45 WHV2 SF	56847F	39651113	8727900396583	8727900396590
D15 V SF	56847F	39651113	8727900396597	8727900396604
D25 V SF	56847F	39651113	8727900396604	8727900396611
D35 V SF	56847F	39651113	8727900396611	8727900396618
D45 V SF	56847F	39651113	8727900396618	8727900396625
D15 V SF	56847F	39651113	8727900396632	8727900396639
D25 V SF	56847F	39651113	8727900396639	8727900396646
D35 V SF	56847F	39651113	8727900396646	8727900396653
D45 V SF	56847F	39651113	8727900396653	8727900396660

De bestelcodes van Philips

Al onze autoverlichtingsproducten kunnen besteld worden via de **Philips Order Entry**. Met Philips Order Entry kunt u het **lamptype**, de **productreeks** en het **verpakkingstype** vaststellen.



1/ Lamptype

Een **Lamptype** wordt door Philips aangeduid met een unieke naam met nummer.
- Alle 12V lampen beginnen met 12 (bijvoorbeeld, 12972 voor H7 12V)
- Alle 24V lampen beginnen met 13 (bijvoorbeeld, 12972 voor H7 24V)

2/ Reekstype

De meeste lampen zijn verkrijgbaar in verschillende **productreeksen**. Deze worden aangeduid met een **kleurcode**.


Kleurcode

RacingVision GT200 Tot 200% helderder licht	Reekstype RGT
X-tremeVision Pro150 Tot 150% helderder licht	Reekstype XVP
VisionPlus Tot 80% meer zicht	Reekstype VP
LongLife EcoVision Levensduur tot wel 5.000 uur	Reekstype LLECO
WhiteVision ultra Scherp, witte licht	Reekstype WVU
Vision Tot 30% meer zicht	Reekstype PR
Standard	Reekstype STD

3/ Verpakkingstypen

Commerciële verpakking Materiaal karton Inhoud: 1 lamp Verpakkingstype: C1/CP	Enkelvoudige blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 1 lamp Verpakkingstype: B1	Dubbele blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 2 lampen Verpakkingstype: B2
Speciale verpakking Materiaal: kunststof Inhoud: 2 lampen Verpakkingstype: S2/SM	Xenon enkelvoudige blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 1 lamp Verpakkingstype: S1	LED X1/X2 blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: X1: 1 lamp Inhoud: X2: 2 lampen Verpakkingstype: X1/X2

Technische illustraties Lampvoeten



Productindex

Halogeen T2V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GDC	EAM1	EAM2	EAM3	Pages
12022CP	H10W	Standard	12	5	BA9s	51270920	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529434	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87000328	8711550087003	87115500870010	8727900371154	26
1203AEE	H0W	Standard	12	6	BA9s	24720930	8711550047209		8711550047216	26
12030CP	H0W	Standard	12	6	BA9s	87001408	87115500870034	87115500870041	8727900370676	26
12030WVUBI	H0W	WhiteVision ultra	12	6	BA9s	00540430	8719018005434		8719018005441	26
12040VPE2	W21D	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416230	8711559524160		8711559524184	26
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52954030	8711559529540		8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PG13	52957130	8711559529571		8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48130038	87115500481300	87115500481317	8727900391640	27
12063B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	76146330	8727900761463		8727900761470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135238	87115500471352	87115500471359	8727900391107	28
12066B2	W21,5W	Standard	12	21,5	W3x16q	69229130	8727900692291		8727900692307	28
12066CP	W21,5W	Standard	12	21,5	W3x16q	47138328	87115500471383	87115500471390	8727900391091	28
12067B2	W10W	Standard	12	10	W2,1x9,5d	40587630	87115500405876		8711550040593	28
12067CP	W10W	Standard	12	10	W2,1x9,5d	48272328	87115500482723	87115500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	W3x16d	69441430	8727900694414		8727900694421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	W3x16d	52539638	8711559525396	8711559525403	8727900391688	28
12080C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	6903030	8727900690303		8727900690310	32
12085LIC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466		8727900700480	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442		8727900700459	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	87115500485311	87115500485328	8727900391689	34
12090NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	87115500483621	87115500483638	8727900391618	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370857	26
12174NAC1	PW22W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39302930	8727900393029		8727900393045	33
12174SVHTRC1	PW22W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39300330	8727900393003		8727900393010	33
12177C1	PW10W	Standard	12	10	WP3,3x14,5/8	39622330	8727900396232		8727900396249	32
12180SV-C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795		8727900703801	33
12182VHTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961		8727900391978	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69698430	8727900696984		8727900696991	33
12190NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69690530	8727900696905		8727900696912	33
12197VHTRC1	HyperVision LCP	Standard	12,5	24	HPSL 2A	39021830	8727900390218		8727900390225	32
12256B2	W2W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52416830	8711559524168		8711559524182	27
12256CP	W2W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	87115500481443	87115500481450	8727900391654	27
12258LLECCO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964		8727900361971	18
12258LLECCO2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872		8727900361883	18
12258LLECCO3	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255838	8727900362558		8727900362565	18
12258PRE3	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518930	87115500475189		87115500475196	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	87115500475183	8727900362791	87115500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	87115500404602		8727900370690	18
12258VPE1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203		8727900363197	18
12258VPE2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227		8727900363210	18
12258WVUBI	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236		8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250		8719018005267	18
12258XVPE1	H1	X-IntereVision Pro150	12	55	P14,5s	00548630	8719018005486		8719018005502	18
12258XVPE2	H1	X-IntereVision Pro150	12	55	P14,5s	00565638	8719018005656		8719018005663	18
12271AC1	PCY10W	HyperClick	12	10	PU20d/2	38965430	8727900389654		8727900389661	32
12274SV-C1	PSY24	SilverVision+	12	24	PG20/4	69678330	8727900696783		8727900696790	33
12271NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52725330	8711559527252		8727900380858	32
12276C1	PSK24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769		8727900696782	32
12276WVUBI	PSK24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00548628	8719018005486		8719018005493	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d/1	69672130	8727900696721		8727900696738	32
12279C1	PSK20W	Standard	12	20	PG18,5d/3	38874930	8727900388749		8727900388756	33
12311C1	H2	Standard	12	55	PS11	47752130	87115500477521		8727900370782	18
12335LLECCO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	87115500777041		87115500777058	19
12336PRE1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	87115500695611		87115500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	87115500695345	87115500695352	87115500695359	18
12336WVUBI	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311		8719018005328	19
12342LLECCO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198930	8727900361989		8727900361996	19
12342LLECCO2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36188630	8727900361886		8727900361893	19
12342LLECCO3	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572		8727900362579	19
12342PRE1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480130	87115500474801		87115500474818	19

Halogen T2V autoverlichting

Bestelnnummer	Type	Model	V	W	Lampsoort	CCT	LMH	EAQ	EAQ2	EAQ3	Pages
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43E-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500480988		19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43E-38	79028760	8711500790287	8711500790294	8711500790300		19
12342RG7B1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43E-38	00571730	8719018005717		8719018005724		19
12342RG7S2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43E-38	00575528	8719018005755		8719018005762		19
12342VP01	H4	VisionPlus	12	60/55	P43E-38	39934930	8727900399349		8727900399356		19
12342VP02	H4	VisionPlus	12	60/55	P43E-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377		19
12342VP02	H4	VisionPlus	12	60/55	P43E-38	39925728	8727900399257		8727900350837		19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43E-38	35489830	8727900354898		8727900354891		19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43E-38	35490428	8727900354904		8727900354911		19
12342XVP01	H4	X-Immersion Pro150	12	60/55	P43E-38	00553330	8719018005533		8719018005540		19
12342XVP02	H4	X-Immersion Pro150	12	60/55	P43E-38	00557038	8719018005703		8719018005687		19
12350CP	H21W	Standard	12	35	PGJ19-1	87989926	8711500879899	8711500879905	8727900371110		26
1236001	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	87416530	8711500874165		8727900362909		20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824		8727900371017		20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533526	8719018005335		8719018005342		20
1236101	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	30308130	8727900303081		8727900363098		21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584930	8711500475849		8727900371000		21
12362XVP01	H11	X-Immersion Pro150	12	55	PGJ19-2	00651028	8719018005519		8719018005526		21
12362LLECO01	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	38310430	8727900383104		8727900363111		21
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940		8727900370744		21
12362PR01	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	38408630	8727900384086		8727900364293		21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	30430930	8727900304309		8727900370751		21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00631928	8719018005319		8719018005366		21
12366C1	H1E	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567		8727900370775		21
12390NAB2	W5W	Standard	12	5	WZ.1x8.5d	40008130	8711500400081		8711500400598		27
12390NACP	W5W	Standard	12	5	WZ.1x8.5d	53053428	8711500530524	8711500530531	8727900390886		27
12401CP	Skip P22	Standard	12	15	DA15s	87821220	8711500878212	8711500878219	8711500790538		24
12445CP	Skip P25	Standard	12	18	DA15s	48440626	8711500484406	8711500484413	8727900391032		25
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45E-41	24716230	8711500247162		8711500247179		23
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45E-41	40466430	8711500404664		8727900371130		23
12495CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873226	8711500488732	8711500488749	8727900391572		24
12496LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218126	8727900382181	8727900382198	8727900391084		24
12496NAB2	P21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711500523729		8711500523743		24
12496NACP	P21W	Standard	12	21	BAU15s	52534773	8711500525347	8711500525358	8711500525365		24
12496SVB2	P21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177		8711500311191		24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5548130	8711500554813		8711500554831		23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49079073	8711500490790	8711500490797	8711500490803		23
12498LLECO02	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105		8727900382112		23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38138628	8727900381386	8727900381393	8727900391635		23
12498VBE2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	38318030	8727900383180		8727900363173		23
12498B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAU15d	5545330	8711500554533		8711500554548		24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAU15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610		24
12499LLECO02	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAU15d	38212930	8727900382129		8727900382136		24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAU15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053		24
12499VBE2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAU15d	36310630	8727900363106		8727900363119		24
12505CP	W2W	Standard	12	2	WZ.4x5d	48227028	8711500482270	8711500482287	8727900391657		27
12516B2	W1.2W	Standard	12	1.2	WZ.4x5d	5554530	8711500555453		8711500477703		27
12516CP	W1.2W	Standard	12	1.2	WZ.4x5d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559		27
12521CP	W0.75	Standard	12	1	WZ.4x5d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671		27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23-1	02000030	8719018000000		8719018000024		21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23-1	02001730	8719018000017		8719018000031		21
12594B2	P21/W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855		8711500471017		24
12594CP	P21/W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391505		24
12597B2	Bar 8.2x1.25 black	Standard	12	1.2	BB.3x1.25	53018530	8711500530185		8711500530192		30
12597CP	Bar 8.2x1.25 black	Standard	12	1.2	BB.3x1.25	48136528	8711500481365	8711500481369	8727900390957		30
12598B2	Bar 8.5x2 black	Standard	12	1.2	BB.5x2	40588130	8711500405881		8711500405890		30
12598CP	Bar 8.5x2 black	Standard	12	1.2	BB.5x2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964		30
12600CP	Bar 8.5x2 green	Standard	12	2	BB.5x2	48393526	8711500483935	8711500483942	8727900390971		30
12602CP	Bar 8.3x1.5 blue	Standard	12	2	BB.3x1.5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995		30
12603CP	Bar 8.5x1.5 blue	Standard	12	1.2	BB.5x1.5	48299728	8711500482997	8711500483000	8727900391015		30
12604CP	BB.5d green	Standard	12	2	BB.5d	40508128	8711500405081	8711500405088	8727900391022		30
12611CP	BB.4d olive green	Standard	12	1.3	BB.4d	77412308	8711500774123	8711500774130	8711500779387		31
12614CP	BB.5d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52905228	8711500529052	8711500529059	8727900370928		30
12615CP	BB.5d black halogen	Standard	12	5	B10d	52907028	8711500529070	8711500529078	8727900370911		30
1262001	R2	Standard	12	45/40	P45E-41	5543930	8711500554393		8711500554327		23

Halogen T2V autoverlichting

Bestelnnummer	Type	Roede	V	W	Lampsoort	CCT	LMH	EAQ	EAQ2	EAQ3	Pages
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45E-41	40085730	8711500400857	—	8711500779359	23	
12622CP	BB.4d light blue	Standard	12	1.2	BB.4d	51284328	8711500512843	8711500512844	8727900370904	30	
12624CP	BB.4d orange	Standard	12	1.1	BB.4d	51411628	8711500514116	8711500514117	8727900370908	31	
12625CP	BB.4d black	Standard	12	1.2	BB.4d	51409328	8711500514093	8711500514420	8727900371208	31	
12626CP	BB.4d light green	Standard	12	2	BB.4d	51412328	8711500514123	8711500514606	8727900370942	31	
12627CP	BB.4d beige	Standard	12	1.5	BB.4d	51414728	8711500514147	8711500514784	8727900370958	31	
12629CP	BB.4d beige	Standard	12	1.8	BB.4d	51488828	8711500514888	8711500514888	8727900371031	31	
12637CP	BB.5d beige	Standard	12	1.5	BB.5d	51487128	8711500514871	8711500400078	8727900371048	30	
12638CP	BB.5d white	Standard	12	1.12	BB.5d	48848628	8711500488486	8711500488473	8727900391503	31	
12640LLC1	H1E	LongLife EcoVision	12	65	PGJ24-1	35603830	8727900356038	—	8727900356045	21	
12644LLC1	H1E	LongLife EcoVision	12	60/55	PGJ24-1	35605230	8727900356052	—	8727900356069	27	
12814B2	H10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500554773	—	8711500417718	25	
12814CP	H10W	Standard	12	10	BA15s	48141673	8711500481416	8711500481423	8711500481430	25	
12818CP	Festoon T8.2x27	Standard	12	3	SWL	48481128	8711500484811	8711500484828	8727900391532	29	
12821B2	R2W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5540030	8711500554003	—	8711500417701	25	
12821CP	R2W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48205373	8711500482053	8711500482709	8711500482716	25	
12821LLECO02	R2W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	—	8727900382099	25	
12821LLECOCP	R2W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25	
12822CP	R2W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454958	8711500790521	25	
12829CP	DA7	Standard	12	2	BA7s	52127228	8711500521272	8711500401238	8727900390923	25	
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SWL5	5551430	8711500555514	—	8711500417749	27	
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SWL5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29	
12848CP	Festoon T8.2x25	Standard	12	3	SWL	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29	
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SWL5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29	
12854CP	Festoon T10.5x38	Standard	12	10	SWL5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29	
12860LLECOCP	Festoon T10.5x30	LongLife EcoVision	12	10	SWL5	38193428	8727900381934	8727900381941	8727900391114	29	
12864CP	Festoon T10.5x43	Standard	12	5	SWL5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29	
12868B2	Festoon T10.5x43	Standard	12	10	SWL5	5553130	8711500555531	—	8711500417756	29	
12866CP	Festoon T10.5x43	Standard	12	10	SWL5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29	
12810CP	T2W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220807	25	
12813CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21947828	8711500219478	8711500219485	8711500220820	25	
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5560730	8711500555507	—	8711500520094	25	
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	25	
12960CP	W2.2W	Standard	12	2.2	W2.2x8.5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	27	
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2.1x8.5d	40402130	8711500404021	—	8711500520070	27	
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2.1x9.5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	27	
12961LLECO02	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2.1x8.5d	38204470	8727900382044	—	8727900382051	27	
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2.1x8.5d	38188428	8727900381884	8727900381890	8727900390872	27	
12961WVU02	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2.1x9.5d	35484330	8727900354843	—	8727900354874	27	
12961XVP02	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2.1x8.5d	00563230	8719018005632	—	8719018005648	27	
12972LLECO01	H7	LongLife EcoVision	12	55	PK26d	36200830	8727900362008	—	8727900362015	20	
12972LLECO03	H7	LongLife EcoVision	12	55	PK26d	36192630	8727900361926	—	8727900371024	20	
12972LLECO052	H7	LongLife EcoVision	12	55	PK26d	35256228	8727900362546	—	8727900362632	20	
12972PR01	H7	Vision	12	55	PK26d	40607130	8711500406071	—	8711500406088	20	
12972PR03	H7	Vision	12	55	PK26d	40593760	8711500405937	8711500405944	—	20	
12972PR02	H7	Vision	12	55	PK26d	37417260	8727900374172	8727900374179	8727900374346	20	
12973RGTH1	H7	RacingVision GT200	12	55	PK26d	00573130	8719018005731	—	8719018005748	20	
12973RGTH2	H7	RacingVision GT200	12	55	PK26d	00577980	8719018005779	—	8719018005786	20	
12973VPH1	H7	VisionPlus	12	55	PK26d	39933330	8727900399333	—	8727900399356	20	
12973VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PK26d	37426128	8727900374261	8727900374278	8727900374285	20	
12973VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PK26d	39938728	8727900399387	—	8727900399370	20	
12973WVU01	H7	WhiteVision ultra	12	55	PK26d	35493530	8727900354935	—	8727900354928	20	
12973WVU5M	H7	WhiteVision ultra	12	55	PK26d	35485928	8727900354859	—	8727900354842	20	
12973XVPH1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PK26d	00555230	8719018005552	—	8719018005564	20	
12973XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PK26d	00569428	8719018005694	—	8719018005700	20	
9006AC1	H83	Standard	12	65/45	P28d	47074430	8711500470744	—	8727900370997	22	
9006PR01	H83	Vision	12	60	P28d	24724730	8711500247247	—	8711500247254	22	
9006PR03	H83	Vision	12	60	P28d	24689930	8711500246899	—	8727900370980	22	
9006XVP01	H83	X-tremeVision Pro150	12	60	P28d	00557128	8719018005571	—	8719018005588	22	
9006WVU01	H83	WhiteVision ultra	12	60	P28d	30537228	8719018005373	—	8719018005380	22	
9006PH01	H84	Vision	12	51	P23d	34726130	8711500347261	—	8711500347278	22	
9006PR03	H84	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	—	8727900370977	22	
9006XVP01	H84	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	30559528	8719018005595	—	8719018005621	22	
9006WVU01	H84	WhiteVision ultra	12	51	P23d	00539728	8719018005397	—	8719018005403	22	
9007C1	H85	Standard	12	65/55	PK29d	24550230	8711500245502	—	8727900370956	22	

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnnummer	Type	Stuks	V	W	Lampsoort	GLE	EAH	EAQ	EAH	Pagina
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26-4	87798730	8711500877987	—	8727900370758	21
901211C1	H8R2	LongLife EcoVision	12	55	PK22d	35125530	8727900351255	—	8727900370935	22
9012WVUB1	H8R2	WhiteVision ultra	12	55	PK22d	00541028	8719018005410	—	8719018005427	23
9012XVPB3	H8R2	X-ItemVision Pro150	12	55	PK22d	00541828	8719018005618	—	8719018005625	23
9145C1	H00	Standard	12	45	PK00d	52974530	8711559529745	—	8727900370737	21

Halogeen Tweewielerverlichting

Bestelnnummer	Type	Stuks	V	W	Lampsoort	GLE	EAH	EAQ	EAH	Pagina
1200R0W	S3	Standard	12	15	P25c	77381430	8711500773814	—	8711500773845	41
1200B0C1	S3	Standard	12	15	P25c	77384430	8711500773844	—	8711500773835	41
1225G0E2	W2W	Standard	12	3	W2x45.5d	52410830	8711559524108	—	8711559524122	43
1225G0CP	W3W	Standard	12	3	W2x45.5d	48144328	8711500481443	871600481450	8727900391654	41
12342CTVDW	H4	CityVision moto	12	60/55	PK3-3H	39896030	8727900398960	—	8727900398977	40
123429R0W	H4	Vision moto	12	60/55	PK3-3H	49024730	8711500490247	—	8711559520148	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA8s	05549130	8711500554913	—	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA8s	49078073	8711500490780	871600490797	8711500490803	41
12498B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BA15d	05545330	8711500554533	—	8711559520148	41
12636B0W	H51	Vision moto	12	35/35	PK43	53035330	8727900530353	—	8727900530360	40
12636C1	H51	Vision moto	12	35/35	PK43	51250130	8711559512501	—	8727900370681	40
12636CTVDW	H51	CityVision moto	12	35/35	PK43	39894630	8727900398946	—	8727900398953	41
12728B0W	S2	Standard	12	35/25	BA20u	77385230	8711500773852	—	8711500773869	41
12729C1	S2	Standard	12	35/25	BA20u	77359330	8711500773593	—	8711500773942	41
12972CTVDW	H7	CityVision moto	12	55	PK26d	39898430	8727900398984	—	8727900398991	40
12972PR0W	H7	Vision moto	12	55	PK26d	49026130	8711500490261	—	8711500490278	40
12342XV-0W	H4	X-termoVision moto	12	60/55	PK3-3H	00056930	8719018000569	—	8719018000576	40
12972XV-0W	H7	X-termoVision moto	12	55	PK26d	37867230	8727900378672	—	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	PK3-3H	32148330	8711500221483	—	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PK26d	22118630	8711500221186	—	8711500221193	40
12636B0W	H51	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PK43	78195630	8711500781956	—	8711500781963	41

Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnnummer	Type	Stuks	V	W	Lampsoort	GLE	EAH	EAQ	EAH	Pagina
13256CP	W2W	Standard	24	3	W2.1x9.5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391108	52
13258MOC1	H1	MasterDuty	24	70	P14.5s	82585830	8711500825858	—	8711500825865	48
13258MOC1	H1	MasterDuty	24	70	P14.5s	82577360	8711500825773	8711500825807	8711500825780	48
13258MLE1	H1	MasterLife	24	70	P14.5s	82569830	8711500825698	—	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X311	47751430	8711500477514	—	8727900371079	48
13339MOC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77469030	8711500774690	—	8711500774613	48
13339MOCV01	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	—	8711500774930	48
13339MOCV52	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486630	8711500774866	—	8711500774897	48
13339MOC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13339MLE1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	—	8711500778403	48
13342MOC1	H4	MasterDuty	24	75/70	PK3-3H	52587230	8711500825872	—	8711500825889	48
13342MOCV01	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	PK3-3H	51281430	8727900512814	—	8727900512821	48
13342MOCV52	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	PK3-3H	53275308	8727900532753	—	8727900532760	48
13342MOC1	H4	MasterDuty	24	75/70	PK3-3H	82579760	8711500825797	8711500825803	8711500825801	48
13342MLE1	H4	MasterLife	24	75/70	PK3-3H	82571130	8711500825711	—	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500905007	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87826628	8711500878266	8711500878273	8711500905014	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLE1	PYZ1W	MasterLife	24	21	BA115s	69954728	8727900699547	8727900699554	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40453830	8711500404538	—	8711500404549	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48413473	8711500484134	8711500484163	8711500484178	50
13498MOC1	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69948473	8727900699484	8727900699500	8727900699517	49
13498MLE1	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13498B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BA115d	40456530	8711500404565	—	8711500404571	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BA115d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	W015	Standard	24	12	W2x46d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	W015	Standard	24	1	W2x46d	48324838	8711500483248	8711500483256	8727900391170	52
13597CP	Bus R.3y/1.35 grey	Standard	24	12	BR.3y/1.35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bus R.5d/2 grey	Standard	24	12	BR.5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45L-41	40087130	8711500400871	—	8711500778458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SVR.5	49294528	8711500492945	8711500492952	8727900391237	53
13814C2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40407730	8711500404077	—	8711559526408	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51

Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnnummer	Type	Stuks	V	W	Lampsoort	GLE	EAH	EAQ	EAH3	Pagina
13814MOC1	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69954728	8727900699547	8727900699551	8727900391121	50
13814MLE1	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69957928	8727900699579	8727900699586	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6.3x27	Standard	24	3	SVR	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534		8711500404545	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MOC1	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLE1	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500678021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390758	50
13844B2	CSW	Standard	24	5	SVR.5	40483330	8711500404833		8711500404838	52
13844CP	CSW	Standard	24	5	SVR.5	48187973	8711500481879	8711500481886	8711500481893	52
13848CP	Festoon T6.3x35	Standard	24	3	SVR	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SVR.5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10.5x38 10W	Standard	24	10	SVR.5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391256	52
13864CP	Festoon T10.5x43 5W	Standard	24	5	SVR.5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10.5x43 10W	Standard	24	10	SVR.5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391230	53
13910CP	T2W	Standard	24	3	BA8s	21951828	8711500219518	8711500219525	8711500220851	53
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541		8711500404542	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985773	8711500219857	8711500219862	8711500219879	51
13929MOC1	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLE1	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2.5W	Standard	24	2.5	W2.1x9.5d	48347428	8711500483474	8711500483481	8727900391175	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2.1x9.5d	52420730	8711559524207		8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2.1x9.5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559520370	52
13972MOC1	H7	MasterDuty	24	70	PK26d	82589630	8711500825896		8711500825903	49
13972MOCV01	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PK26d	53279130	8727900532791		8727900532807	49
13972MOCV52	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PK26d	53277728	8727900532777		8727900532784	49
13972MOC1	H7	MasterDuty	24	70	PK26d	82581060	8711500825810	8711500825814	8711500825827	49
13972MLE1	H7	MasterLife	24	70	PK26d	82573530	8711500825735		8727900371147	49
13974CP	W015	Standard	24	2	W2x46d	48118828	8711500481188	8711500481195	8727900391181	52
24029CP	Bus R.5d/2 yellow	Standard	24	12	BR.5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bus R.5d brown	Standard	24	12	BR.5d	48527228	8711500485272	8711500485284	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BA15s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	53
24352MOC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834		8727900371055	49
24352MLE1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759		8727900371062	49

Xenon verlichting voor auto's en trucks

Bestelnummer	Type	Model	V	W	Lampsoort	GOZ	EWI	EW2	EW3	Pagina
42402XV25L	D35	K. Xenon/Vision gem2	42	35	P32d 5	37719413	8727900377194	-	8727900377200	70
42402V2C1	D35	Vision	42	35	P32d 5	36481113	8727900364811	-	8727900364828	70
42402V5L	D35	Vision	42	35	P32d 5	36485833	8727900364858	-	8727900364865	70
42402WHV2C1	D35	White/Vision gem2	42	35	P32d 5	37723933	8727900377239	-	8727900377285	70
42402WHV25L	D35	White/Vision gem2	42	35	P32d 5	37725413	8727900377254	-	8727900377261	70
42402V2C1	D35	K. Xenon/Vision gem2	42	35	P32d 5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42402V25L	D35	K. Xenon/Vision gem2	42	35	P32d 5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42402V2C1	D4R	Vision	42	35	P32d 6	36481713	8727900364817	-	8727900364880	70
851225YC1	D35	Lampje flic	85	35	P32d 2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851225YC1	D35	Lampje flic	85	35	P32d 2	37244113	8727900372441	-	8727900372458	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851225YC1	D35	Lampje flic	85	35	P32d 2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851225YC1	D35	Lampje flic	85	35	P32d 2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851225YC1	D35	Lampje flic	85	35	P32d 2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
851225YC1	D35	Vision	85	35	P32d 2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
851225YC1	D35	White/Vision gem2	85	35	P32d 2	37728333	8727900377283	-	8727900377309	69
851225YC1	D35	White/Vision gem2	85	35	P32d 2	37729233	8727900377292	-	8727900377299	69
851225YC1	D35	K. Xenon/Vision gem2	85	35	P32d 2	37707113	8727900377071	-	8727900377088	68
851225YC1	D35	K. Xenon/Vision gem2	85	35	P32d 2	37703133	8727900377031	-	8727900377040	68
851205YC1	D3R	Lampje flic	85	35	P32d 1	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851205YC1	D3R	Lampje flic	85	35	P32d 1	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851205YC1	D3R	Lampje flic	85	35	P32d 1	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
851205YC1	D3R	Lampje flic	85	35	P32d 1	37248833	8727900372488	-	8727900372496	69
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
85126V2C1	D3R	Vision	85	35	P32d 1	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126V2C1	D3R	Vision	85	35	P32d 1	36493413	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D3R	White/Vision gem2	85	35	P32d 1	37723033	8727900377230	-	8727900377247	69
85126WHV25L	D3R	White/Vision gem2	85	35	P32d 1	37723633	8727900377236	-	8727900377243	69
85126V2C1	D3R	K. Xenon/Vision gem2	85	35	P32d 1	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126V25L	D3R	K. Xenon/Vision gem2	85	35	P32d 1	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409V2C1	D3R	Vision	85	35	P32d 1	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
854155YC1	D15	Lampje flic	85	35	P32d 2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
854155YC1	D15	Lampje flic	85	35	P32d 2	37250213	8727900372502	-	8727900372519	68
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
854155YC1	D15	Lampje flic	85	35	P32d 2	37527033	8727900375270	-	8727900375277	68
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
854155YC1	D15	Lampje flic	85	35	P32d 2	37246513	8727900372465	-	8727900372472	68
Bestelnummer D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35, D35										
85415V2C1	D15	Vision	85	35	P32d 2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415V25L	D15	Vision	85	35	P32d 2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D15	White/Vision gem2	85	35	P32d 2	37725513	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV25L	D15	White/Vision gem2	85	35	P32d 2	36872113	8727900368721	-	8727900377348	68
85415XV2C1	D15	K. Xenon/Vision gem2	85	35	P32d 2	37701913	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV25L	D15	K. Xenon/Vision gem2	85	35	P32d 2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	68

LED-lampen

Bestelnummer	Type	Model	V	W	Lampsoort	GOZ	EWI	EW2	EW3	Pagina
11005U3022X2	HL (=H1)	U3022 12/24 20	P30d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	-	8719018018083	90
11005U51X2	HL (=H1)	U5100 12/24 12	P30d/P22d	01806194	8719018018061	-	8719018018068	-	8719018018075	90
11005U91X2	HL (=H1)	U9100 12/24 20	P30d/P22d	01807094	8719018018070	-	8719018018077	-	8719018018084	90
11012U3022X2	HL (=H1)	U3022 12/24 20	PX22d	01808394	8719018018083	-	8719018018090	-	8719018018097	90
11012U51X2	HL (=H1)	U5100 12/24 12	PX22d	01808594	8719018018085	-	8719018018092	-	8719018018099	89
11012U91X2	HL (=H1)	U9100 12/24 20	PX22d	01807494	8719018018074	-	8719018018081	-	8719018018088	89
11065AU60X2	SL AMBER (=W21W)	U60005 12 2.3	W3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	-	8719018015601	94
11065CU60X2	SL WHITE (=W21W)	U60005 12 2.3	W3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	-	8719018015563	94
11065RU60X2	SL RED (=W21W)	U60005 12 2.3	W3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	-	8719018015662	94
11065U30CW2	SL WHITE (=W21W)	U30005 12 1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	-	8719018006858	94
11065U30RW2	SL RED (=W21W)	U30005 12 1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	-	8719018006882	94
11065AU60X2	SL AMBER (=W21/W)	U60005 12 2.5/0.5	W3x16d	01556330	8719018015563	-	8719018015570	-	8719018015577	93
11065CU60X2	SL WHITE (=W21/W)	U60005 12 2.5/0.5	W3x16d	01550130	8719018015501	-	8719018015508	-	8719018015515	94
11065RU60X2	SL RED (=W21/W)	U60005 12 2.5/0.5	W3x16d	01552530	8719018015525	-	8719018015532	-	8719018015539	93
11065U30RW2	SL RED (=W21/W)	U30005 12 0.8/1.75	W3x16d	00643430	8719018006434	-	8719018006441	-	8719018006448	94
11067CU60X2	SL WHITE (=W10W)	U60005 12 2.4	W21x9.5d	01566230	8719018015662	-	8719018015669	-	8719018015676	92

LED-lampen

Bestelnummer	Type	Model	V	W	Lampsoort	GOZ	EW1	EW2	EW3	Pagina
11258U3022X2	HL (=H1)	U3022 12/24 18	P45s	01812094	8719018018120	—	8719018018127	—	8719018018134	88
11258U51X2	HL (=H1)	U5100 12/24 12.5	P45s	01818094	8719018018180	—	8719018018187	—	8719018018194	88
11258U91X2	HL (=H1)	U9100 12/24 20	P45s	01825294	8719018018252	—	8719018018259	—	8719018018266	88
11336U3022X2	HL (=H1)	U3022 12/24 18	FX22s	01814494	8719018018144	—	8719018018151	—	8719018018158	88
11336U51X2	HL (=H1)	U5100 12/24 12	FX22s	01818094	8719018018180	—	8719018018187	—	8719018018195	88
11336U91X2	HL (=H1)	U9100 12/24 20	FX22s	01824894	8719018018248	—	8719018018255	—	8719018018255	88
11342U3022X2	HL (=H4)	U3022 12/24 20	P43L 38	01800794	8719018018007	—	8719018018014	—	8719018018014	88
11342U51X2	HL (=H4)	U5100 12/24 12	P43L 38	01802394	8719018018023	—	8719018018030	—	8719018018030	88
11342U91X2	HL (=H4)	U9100 12/24 18	P43L 38	01806394	8719018018063	—	8719018018070	—	8719018018070	88
11367U3022X2	HL (=H11)	U3022 12/24 20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	—	8719018018113	—	8719018018113	89
11367U51X2	HL (=H11)	U5100 12/24 12	PGJ19-2	01810894	8719018018108	—	8719018018115	—	8719018018115	89
11367U91X2	HL (=H11)	U9100 12/24 16	PGJ19-2	01814994	8719018018149	—	8719018018156	—	8719018018156	89
11368U3022X2	FL (=H8/H11/H11G)	U3022 12/24 20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	—	8719018018052	—	8719018018052	89
11368U51X2	FL (=H8/H11/H11G)	U5100 12/24 9	PGJ19-1/2/3	01807694	8719018018076	—	8719018018083	—	8719018018079	89
11368U91X2	FL (=H8/H11/H11G)	U9100 12/24 11	PGJ19-1/2/3	01800134	8719018018011	—	8719018018018	—	8719018018018	89
11498AU60X2	SL AMBER (=P21W)	U60005 12 2.3	BA155	01548830	8719018015488	—	8719018015495	—	8719018015495	92
11498CU60X2	SL WHITE (=P21W)	U60005 12 2.3	BA155	01540230	8719018015402	—	8719018015409	—	8719018015419	92
11498RU60X2	SL RED (=P21W)	U60005 12 2.3	BA155	01542630	8719018015426	—	8719018015433	—	8719018015433	92
11498U30CW2	SL WHITE (=P21W)	U30005 12 1.75	BA155	00680630	8719018006806	—	8719018006813	—	8719018006813	92
11498U30RW2	SL RED (=P21W)	U30005 12 1.75	BA155	00640030	8719018006400	—	8719018006407	—	8719018006417	92
11498AU60X2	SL AMBER (=P21/W)	U60005 12 2.5/0.5	BA155d	01546430	8719018015464	—	8719018015471	—	8719018015471	92
11498CU60X2	SL WHITE (=P21/W)	U60005 12 2.5/0.5	BA155d	01544030	8719018015440	—	8719018015447	—	8719018015457	92
11498RU60X2	SL RED (=P21/W)	U60005 12 2.5/0.5	BA155d	01538930	8719018015389	—	8719018015396	—	8719018015396	92
11498U30HB2	SL RED (=P21/W)	U30005 12 0.8/1.75	BA155d	00680030	8719018006800	—	8719018006807	—	8719018006837	92
11854CU60X2	SL FEST 30mm 6000K	U60005 12 1	SVB5	01532730	8719018015327	—	8719018015334	—	8719018015334	92
11854RU60X2	SL FEST 30mm 6000K	U60005 12 0.6	SVB5	00676930	8719018006769	—	8719018006776	—	8719018006776	92
11854WU60X2	SL FEST 30mm 4000K	U60005 12 1	SVB5	01526630	8719018015266	—	8719018015273	—	8719018015273	92
11860CU60X2	SL FEST 30mm 6000K	U60005 12 1	SVB5	01530130	8719018015301	—	8719018015310	—	8719018015310	92
11860RU60X2	SL FEST 30mm 6000K	U60005 12 0.6	SVB5	00674530	8719018006745	—	8719018006752	—	8719018006752	92
11860WU60X2	SL FEST 30mm 4000K	U60005 12 1	SVB5	01524330	8719018015242	—	8719018015259	—	8719018015259	92
11864CU60X2	SL FEST 43mm 6000K	U60005 12 0.6	SVB5	00678230	8719018006781	—	8719018006790	—	8719018006790	92
11864RU60X2	SL FEST 43mm 6000K	U60005 12 1	SVB5	01534130	8719018015341	—	8719018015358	—	8719018015358	92
11864WU60X2	SL FEST 43mm 4000K	U60005 12 1	SVB5	01528030	8719018015280	—	8719018015297	—	8719018015297	92
11961AU60X2	SL AMBER (=W5W)	U60005 12 0.5	W21x9.5d	01560030	8719018015600	—	8719018015617	—	8719018015617	94
11961CU60X2	SL T10 (=W5W) 6000K	U60005 12 0.9	W21x9.5d	01516730	8719018015167	—	8719018015174	—	8719018015174	95
11961RU60X2	SL T10 (=W5W) 6000K	U30005 12 0.6	W21x9.5d	00694330	8719018006943	—	8719018006950	—	8719018006950	95
11961WU60X2	SL T10 (=W5W) 4000K	U60005 12 0.9	W21x9.5d	01514230	8719018015142	—	8719018015150	—	8719018015150	95
11961XU60X2	SL T10 (=W5W) 8000K	U60005 12 0.7	W21x9.5d	01527830	8719018015278	—	8719018015285	—	8719018015285	95
11972U3022X2	HL (=H7)	U3022 12/24 20	FX26d	01802194	8719018018021	—	8719018018028	—	8719018018028	89
11972U51X2	HL (=H7)	U5100 12/24 12	FX26d	01804794	8719018018047	—	8719018018054	—	8719018018054	89
11972U91X2	HL (=H7)	U9100 12/24 18	FX26d	01808794	8719018018087	—	8719018018094	—	8719018018094	89
24805CU60X2	SL WHITE (=R5W/R10W)	U60005 24 1	BAE5	01562430	8719018015624	—	8719018015631	—	8719018015631	99
24844CU60X2	SL FEST 30mm 6000K	U60005 24 1.5	SVB5	01536530	8719018015365	—	8719018015372	—	8719018015372	99
24861CU60X2	SL T10 (=W5W) 6000K	U60005 24 1	W21x9.5d	01520430	8719018015204	—	8719018015211	—	8719018015211	99
24861WU60X2	SL T10 (=W5W) 4000K	U60005 24 1	W21x9.5d	01518130	8719018015181	—	8719018015199	—	8719018015199	99



© 2023 Philips Holding B.V. Alle rechten voorbehouden

Het Philips-handelsmerk en het Philips-schildemerk zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd

[philips.com/automotive](https://www.philips.com/automotive)