


PHILIPS

Automotive lighting

Catálogo de 2023



Índice



Introdução 4

Segurança visível

Halogéneo 6

Luzes para automóveis de 12 V

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Uma lâmpada para cada uso	16

Halogéneo 34

Iluminação para veículos de duas rodas

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Uma lâmpada para cada uso	39

Halogéneo 42

Iluminação para autocarros e camiões de 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Uma lâmpada para cada uso	47

Halogéneo 54

Kits

Kit de reposição de 12V	56
Kit de reposição de 24V	58
Kit de restauração de faróis	59

Xenon 60

Para automóveis e camiões

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED 72

Para automóveis e camiões

Ultinon Pro9100	76
Ultinon Pro5100	78
Ultinon Pro3022	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
CANbus Adaptadores	84
Reparação de luz	84
Uma lâmpada para cada uso	86

Anexos 100

Explicação sobre tecnologia de iluminação	100
Embalagem de amostras	102
Compreender os códigos de encomenda da Philips	103
Ilustrações técnicas: bases	104
Índice de produtos	105

Segurança visível

Nossas inovações tecnológicas estão na vanguarda da iluminação automotiva há mais de 100 anos. Como um dos **principais fornecedores** de lâmpadas e produtos de iluminação para a indústria automotiva e pós-venda, combinamos inovações técnicas com foco na **segurança** e conforto ao volante. Atualmente, a nossa iluminação para automotiva é a escolha de muitos consumidores e principais fabricantes de automóveis.

A nossa missão é disponibilizar **produtos inovadores** que melhorem constantemente a segurança rodoviária e aumentem a produtividade da oficina. Os nossos produtos são concebidos para terem um desempenho eficiente e duradouro, para garantir a **satisfação contínua do cliente**. Muitas garagens e oficinas já desfrutam da nossa nova gama de luzes de trabalho LED profissionais pelo seu extraordinário fluxo luminoso e robustez.

A iluminação de alta qualidade faz realmente a diferença.
Segurança que pode ver!

Qualidade de equipamento original

Estamos empenhados em produzir os **melhores produtos** e serviços da sua classe no mercado de Fabricante de equipamento original (OEM) e de pós-venda da indústria automotiva. Os nossos produtos são fabricados a partir de **materiais de elevada qualidade** e testados de

acordo com as especificações mais exigentes para maximizar a **segurança** e o **conforto** de condução dos nossos clientes.

• Os principais fabricantes de automóveis **optam** pelos nossos produtos

• A nossa iluminação equipa **um em cada dois veículos** na Europa e um em cada três no mundo

• Nossos processos de fabricação **excedem** as **especificações** da indústria

Vidro de quartzo anti-UV da Philips para um desempenho de iluminação excelente

Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas dos raios UV nocivos.

• **Luz mais intensa**
A alta resistência do vidro de quartzo permite aumentar a pressão no interior da lâmpada, gerando assim luz mais intensa.

• **Maior resistência**
As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento a 2650 °C e vidro a 800 °C) conseguem suportar choques térmicos intensos.

• **A melhor proteção contra raios ultravioleta**
Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas dos raios UV prejudiciais.

Halogéneo


Luzes para automóveis de **12V**



Que lâmpada do carro você precisa?



Brilho aprimorado

Até 200% mais brilho* RacingVision GT200 Faixa até +80 m   Desempenho do feixe  Cor da luz** até 3500 K  Vida útil*** até 250 h  Disponível em H4, H7	Até 150% mais brilho* X-tremeVision Pro150 Faixa até +70 m   Desempenho do feixe  Cor da luz** até 3400 K  Vida útil*** até 450 h  Disponível em H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2	Visão até 60% superior* VisionPlus   Desempenho do feixe  Cor da luz** até 3250 K  Vida útil*** até 500 h  Disponível em H1, H4, H7	Visão até 30% superior* Vision   Desempenho do feixe  Cor da luz** até 3200 K  Vida útil*** até 600 h  Disponível em H1, H2, H4, H7, H11, HB3, HB4
---	--	--	---

Estilo único

Aspetto **branco nítido**

WhiteVision ultra

H4, H7 até 4200 K




Desempenho do feixe



Cor da luz**
até 4200 K



Vida útil***
até 350 h



Disponível em
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Vida útil estendida

Vida até **1500 horas****

LongLife EcoVision




Desempenho do feixe



Cor da luz**
até 3100 K



Vida útil***
até 1500 h



Disponível em
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Imagens apenas para fins ilustrativos.

* Comparado com o requisito legal mínimo. ** O prazo de validade e a temperatura da cor diferem dependendo do tipo. Indicação apenas para H7.

Philips.com/Halogen

*** Em comparação com o mínimo obtido após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. A distância mais distante do carro se aplica a H4 e H7.



RacingVision GT200

Desempenho incrível com lâmpadas legais para estradas

- Até 200% de luz mais brilhante* para transformar sua caminho
- Estende seu feixe em 80 metros**
- Totalmente legal na estrada para uma viagem agradável

Se você é apaixonado por dirigir, deixe as lâmpadas automotivas Philips RacingVision GT200 elevarem sua experiência automotiva. Uma luz até 200% mais brilhante que brilha por mais de 80 metros significa melhor visão e reações mais rápidas para uma direção mais emocionante.

*Em comparação com o padrão legal mínimo.
**Comparação ao mínimo derivado após a regulamentação ECE, com base em 1 lux. Distância mais distante do carro.



Standard RacingVision GT200

Disponível nas embalagens S2 e D1



Disponível em:



H4

H7



X-tremeVision Pro150

A melhor combinação de alto desempenho e longa vida

- Veja melhor a estrada com uma luz até 150% mais brilhante*
- Maior duração para uma vida inteira de segurança**
- Feixe de alto desempenho projeta luz 70 metros mais longe**
- Mais contraste e visibilidade com luz fria

Combinando um brilho impressionante com o tipo de vida útil até então não disponível em uma lâmpada de alto desempenho, a Philips X-tremeVision Pro150 oferece a visibilidade para manter você e seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

*Em comparação com o padrão legal mínimo. Aplica-se a lâmpadas de farol.
**A vida útil varia por tipo. Indicação apenas para H7, até 450 horas.
***Comparação o comprimento do feixe ao mínimo derivado após a regulamentação ECE, com base em 1 lux. Distância mais distante do carro.



Standard X-tremeVision Pro150

Disponível nas embalagens S2 e D1



Disponível em:



H1

H4

H7

H11

H13

H14

H15

W5W



VisionPlus

Reações rápidas salvam vidas

- Visão até 60% superior*
- Maior conforto de condução com melhor visibilidade
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

Os faróis Philips VisionPlus permitem aos condutores ver mais longe para uma maior **segurança e conforto**.

*Em comparação com a norma legal mínima.



Standard

VisionPlus

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em:



H7

H4

H7



WhiteVision ultra

Aparência bem branca

- Aparência branca superior elegante com até 4 200 Kelvin*
- Conforto ao dirigir com até 60% mais visão**
- 100% legal para circulação

A Philips WhiteVision ultra, com a mais recente fórmula de revestimento, proporciona uma luz branca excepcional de até 4200 kelvins. Estas são as luzes de halógeno homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

*Aplica-se a H4, H7. A temperatura da luz difere por tipo técnico.
**Em comparação com a norma legal mínima. Aplica-se a lâmpadas de farol.



Standard

WhiteVision ultra

Disponível nas embalagens S2, B1 e B2



Disponível em:



H1

H3

H4

H7

H8

H9

H11

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19



LongLife EcoVision

Vida útil mais longa, menos substituições

- Dura significativamente mais tempo*
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

Está cansado de estar sempre a **mudar** as lâmpadas? Com uma **vida útil superior**, a LongLife EcoVision da Philips é perfeita para condutores que pretendem **minimizar as tarefas de manutenção** nos seus veículos.

*Indicação apenas para H7. A vida útil varia por tipo.

Disponível nas embalagens S2, C1 e B1



Disponível em:



Vision

Sinta-se seguro, dirija com segurança

- Visão até 30% superior*
- Relação qualidade/preço competitiva
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

As lâmpadas Philips Vision asseguram um excelente desempenho da feixe de luz a um **preço muito competitivo**.

*Em comparação com a norma legal mínima.



Standard

Vision

Disponível nas embalagens C1 e B1




Disponível em:



Uma lâmpada
para **cada uso**



 Luzes de estrada – luzes de estrada adicionais



 Piscas dianteiras



 Luz interior




 Luz de posição dianteira



 Piscas secundários



 Luzes anti-nevoeiro

 **Luzes diurnas**

 **Luz do
painel**



 Luz porta bagagens



Luz do travão traseiro



 Luz da matrícula

 **Piscas traseiros**

Luz marcha atrás



 Luz porta-luvas




 Luz de posição traseiros



 Luz da matrícula



Luzes anti-nevoeiro traseira



 Luzes de stop

²Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero.



philips.com/mylamp

Luzes para automóveis de 12 V

How to win

12V Lâmpadas principais

H1 Vision



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1225RPH01	12	55	P14.5s	47510930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	6,70
1225RPH02	12	55	P14.5s	47518360	8 711500 475183	8727900363701	8711500475190	ECE	100	6,16

H1 VisionPlus



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1225RVP02	12	55	P14.5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	26,33
1225RVP01	12	55	P14.5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	13,53

H1 X-tremeVision Pro150



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1225RXP02	12	55	P14.5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005603	ECE	5	40,01
1225RXP01	12	55	P14.5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005602	ECE	10	21,78

H1 LongLife EcoVision



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1225RLL0002	12	55	P14.5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	19,59
1225RLL0001	12	55	P14.5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	10,14
1225RLL0001	12	55	P14.5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	9,10

H1 WhiteVision ultra



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1225RWU04M	12	55	P14.5s	00525008	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	38,62
1225RWU01	12	55	P14.5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	20,41

H1 Spot



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1225RSP01	12	55	P14.5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370090	ECE	10	9,78

H2



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1231HC1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	11,03

H3 Vision



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1233RPH01	12	55	PK25	69561130	8 711500 695611	-	8711500695629	ECE	10	7,02
1233RPH01	12	55	PK25	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695362	ECE	10	6,75

H3 LongLife EcoVision



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1233RLL0001	12	55	PK25	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	10,04

H3 WhiteVision ultra



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1233RWU01	12	55	PK25	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	22,00

H4 Vision



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1234RPH01	12	60/55	P43B-30	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,98
1234RPH01	12	60/55	P43B-30	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,99
1234RPH02	12	60/55	P43B-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-

H4 VisionPlus



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1234RVP02	12	60/55	P43B-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900399377	ECE	5	25,84
1234RVP01	12	60/55	P43B-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	11,07
1234RVP02	12	60/55	P43B-38	37435360	8 727900 374353	8727900374304	8727900374377	ECE	50	-

H4 X-tremeVision Pro150



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1234RXP02	12	60/55	P43B-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5	38,86
1234RXP01	12	60/55	P43B-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10	20,67

H4 LongLife EcoVision



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1234RLL0002	12	60/55	P43B-30	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	22,93
1234RLL0001	12	60/55	P43B-30	36198830	8 727900 361988	-	8727900361985	ECE	10	11,79
1234RLL0001	12	60/55	P43B-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,71

H4 WhiteVision ultra



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1234RWU04M	12	60/55	P43B-38	25480428	8 727900 254804	-	8727900254811	ECE	5	37,23
1234RWU01	12	60/55	P43B-38	25489830	8 727900 254898	-	8727900254881	ECE	10	19,58

H4 RacingVision GT200



Número da encomenda	V	W	Categoria	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1234RGT02	12	60/55	P43B-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5	43,80
1234RGT01	12	60/55	P43B-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10	23,20

Quantidade de embalagem: número de embalagens por caixa exterior

H7 Vision



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12972PHB1	12	55	PG26d	40007130	8 711500 400071	-	8711500400088	ECE	10	11,75
12972PHC1	12	55	PG26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	10,48
12972PHC2	12	55	PG26d	37432200	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-

H7 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12972VPS2	12	55	PG26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	37,98
12972VPB1	12	55	PG26d	39938130	8 727900 399381	-	8727900399356	ECE	10	18,96
12972VPC2	12	55	PG26d	37426100	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-

H7 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12972XPS2	12	55	PG26d	00509478	8 719018 005094	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XPB1	12	55	PG26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	27,18

H7 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12972LLCDB0	12	55	PG26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362002	ECE	5	34,18
12972LLCDB1	12	55	PG26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	17,09
12972LLCDB1	12	55	PG26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	15,40

H7 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12972WVUB0	12	55	PG26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WVUB1	12	55	PG26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	25,84

H7 RacingVision GT200



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12972RC752	12	55	PG26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005706	ECE	5	59,99
12972RC781	12	55	PG26d	00572130	8 719018 005721	-	8719018005748	ECE	10	29,99

H8 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12360WUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	52,82

H8



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	28,17
12360C1	12	35	PGJ19-1	47587430	8 711500 475874	-	8727900371017	ECE	10	27,68

H9



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	26308130	8 727900 263081	-	8727900363088	ECE	10	41,48
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	42,75

H10



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
9145C1	12	45	PG20d	52974530	8 711519 529745	-	8727900370137	ECE	10	25,75

H11 Vision



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12362PHB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364283	ECE	10	22,85
12362PHC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	21,87

H11 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12362LLCDB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	34,96
12362LLCDB1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	23,02

H11 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5	34,76

H11 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12362XVUB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5	53,00

H13



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
9008C1	12	60/55	P26,4	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	47,34

H15



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12580B1	12	55/15	PGJ23-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	63,15
12580C1	12	55/15	PGJ23-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	62,00

H16



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12360C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	38,46

H18 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12643LLC1	12	65	PG20d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10	27,24

H19 LongLife EcoVision



Nome do encande	V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
126441C1	12	60/55	P43B-2	25005230	8 727900 356052	-	8727900356009	ECE	10	34,05

HB1 9004



Número de encande	V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
9004C1	12	65/45	P20B	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	29,78

HB3 Vision



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9005PR01	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	16,11

9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	15,04
----------	----	----	------	----------	-----------------	---	---------------	-----	----	-------

HB3 WhiteVision ultra



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9005WV01	12	60	P20d	00537228	8 719018 005372	-	8719018005380	ECE	5	31,61

HB3 X-tremeVision Pro150



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9005XV01	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	36,80

HB4 Vision



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9006PR01	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	16,11

9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	15,04
----------	----	----	------	----------	-----------------	---	---------------	-----	----	-------

HB4 WhiteVision ultra



Nome do encande	V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
9006WV01	12	55	P22d	00535728	8 719018 005357		8719018005403	ECE	5	29,43

HB4 X-tremeVision Pro150



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9006XV01	12	51	P22d	00554528	8 719018 005545	-	8719018005601	ECE	5	39,19

HB5 9007



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9007C1	12	65/55	P30B	24550230	8 711500 245502	-	8727900370965	-	10	30,95

HIR2 LongLife EcoVision



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
901211C1	12	55	P302d	25125530	8 727900 351255	-	8727900370925	ECE	10	55,30

HIR2 WhiteVision ultra



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9012WV01	12	55	P302d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	58,35

HIR2 X-tremeVision Pro150



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
9012XV01	12	55	P302d	00561028	8 719018 005610	-	8719018005625	ECE	5	66,77

H27W/1



Nome do encande V	W	Capacitas	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
12050C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370998	ECE	10	23,09

H27W/2



Número do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
12050C1	12	27	PG13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370905	ECE	10	23,09

R2



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
12650B1	12	45/40	P45B-41	5543930	8 711500 554393	-	8711500554377	ECE	10	6,88

12650C1	12	45/40	P45B-41	40065730	8 711500 400657	-	8711500779359	ECE	10	6,49
---------	----	-------	---------	----------	-----------------	---	---------------	-----	----	------

R2 Vision



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
12475B1	12	45/40	P45B-41	24716730	8 711500 247167	-	8711500247179	ECE	10	10,10

12475C1	12	45/40	P45B-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	9,84
---------	----	-------	---------	----------	-----------------	---	---------------	-----	----	------

Iluminação de sinalização e de interior

P21W VisionPlus



Numero de encande V	W	Capacite	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
12400V02	12	21	BA15s	36310330	8 727900 363103	-	8727900363173	ECE	10	1,64

P21W LongLife EcoVision



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)	
12400E110002	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	4,80

12400E110003	12	21	BA15s	38100628	8 727900 381006	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	2,13
--------------	----	----	-------	----------	-----------------	---------------	---------------	-----	------	------

P21W



Nome do encande V	W	Capacidade	CCC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12400B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	0711559520311	ECE	10	3,38

12400C1	12	21	BA15s	49078071	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,19
---------	----	----	-------	----------	-----------------	---------------	---------------	-----	-------	------

P21/4W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
1259402	12	21/4	BA215d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	7,67
12594CP	12	21/4	BA215d	40433828	8 711500 404338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	3,52

P21/5W VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12495VF02	12	21/5	BA215d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	6,51

P21/5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12499LECE02	12	21/5	BA215d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382135	ECE	10	8,17
12499LECE0CP	12	21/5	BA215d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391051	ECE	5x10	3,71

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
1249002	12	21/5	BA215d	05545330	8 711500 055453	-	8711500520148	ECE	10	4,58
12499CP	12	21/5	BA215d	48159773	8 711500 481597	8711500481003	8711500483610	ECE	20x10	1,78

PR21W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12088CP	12	21	BAW15s	40531128	8 711500 405311	8711500405328	8727900391589	ECE	5x10	5,95

PR21/5W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	40873228	8 711500 408732	8711500408749	8727900391572	ECE	5x10	7,17

PY21W SilverVision



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12406VMD2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	27,87

PY21W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12496LLECE0CP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382108	8727900391084	ECE	5x10	7,09

PY21W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12490VMD2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	7,39
12496VMDCP	12	21	BAU15s	52354173	8 711559 523541	8711559523558	8711559523565	ECE	20x10	2,97

Stop P22



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	3,03

Stop P25



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12445CP	12	18	BA15s	40440528	8 711500 404405	8711500404413	8727900391602	-	5x10	4,92

R5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12821LECE02	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	5,81
12821LECE0CP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,82

R5W BA15s



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
1282102	12	5	BA15s	5540030	8 711500 055400	-	8711500417701	ECE	10	3,50
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,37

R5W BA15d



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454059	8711500790521	ECE	5x10	2,87

R10W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
1281402	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	4,18
12814CP	12	10	BA15s	40341673	8 711500 403416	8711500403423	8711500403430	ECE	20x10	1,73

RY10W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	40362128	8 711500 403621	8711500403618	8727900391619	ECE	5x10	3,98

BA7



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10	4,04

T2W - T3W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
12913CP	12	2	BA6s	21997628	8 711500 219976	8711500219985	8711500220820	-	5x10	1,66
12910CP	12	3	BA6s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220817	-	5x10	1,66

T4W



Número de encomenda	V	W	Código	CCC	EAN	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
1292902	12	4	BA6s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	3,23
12929CP	12	4	BA6s	21975473	8 711500 219754	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10	1,18

Luzes de sinalização de halogéneo em miniatura, E.U.A.

H5W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12023CP	12	5	DAW	51270938	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	9,29

H6W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12030B2	12	6	DAW	24720930	8 711550 247209	-	87115500247216	ECE	10	16,00
12036CP	12	6	DAW	87003428	8 711550 876034	87115500876041	8727900370676	ECE	5x10	7,25

H6W WhiteVision ultra



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12036WUB2	12	6	DAW	00543430	8 719016 005434	-	8719018005441	ECE	10	33,17

H10W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12024CP	12	10	DAW	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	10,7

H20W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12025CP	12	20	DAW	87003328	8 711550 876003	87115500876010	8727900371154	-	5x10	8,64

H21W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12056CP	12	21	DAW	87989938	8 711550 879899	87115500879905	8727900371116	ECE	5x10	16,00

HY21W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1214GCP	12	21	DAW	35244338	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	25,02

Encaixe em cunha

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12521CP	12	1	W2M46d	48321038	8 711550 483210	87115500483225	8727900391671	-	5x10	1,71
12510B2	12	1,2	W2M46d	5554530	8 711550 055453	-	87115500417763	-	10	3,80
12510CP	12	1,2	W2M46d	48153573	8 711550 481535	87115500481542	87115500481559	-	20x10	1,17
12505CP	12	2	W2M46d	48327038	8 711550 483270	87115500483287	8727900391657	-	5x10	1,64
12061CP	12	2,3	W2M46d	48330038	8 711550 483300	87115500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,49

W2,2W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12900CP	12	2,2	W2,1x9,5d	48150428	8 711550 481504	87115500481511	8727900391633	-	5x10	1,73

W3W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12250B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	87115595241122	ECE	10	4,39
12250CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711550 481443	87115500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,66

W5W LongLife EcoVision



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961110002	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	4,85
1296111000CP	12	5	W2,1x9,5d	38189438	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	3,07

W5W X-tremeVision Pro150



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961WUB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719016 005632	-	8719018005649	ECE	10	8,14

W5W WhiteVision ultra



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961WUB2	12	5	W2,1x9,5d	25484330	8 727900 254843	-	8727900354874	ECE	10	8,14

W5W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711550 404213	-	8711559520070	ECE	10	3,52
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49290273	8 711550 492902	87115500490919	87115500490926	ECE	20x10	1,21

WY5W



Nome da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12392WUB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711550 400581	-	87115500400598	ECE	10	8,22
12392WCP	12	5	W2,1x9,5d	53002438	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	3,18

WBT10 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12047VFE	12	6	W2,3x6,5d	524150230	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	7,70

W16W



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1206702	12	16	W2,3x6,5d	40587030	8 711500 405876	-	8711559571053	ECE	10	10,21
12067CP	12	16	W2,3x6,5d	48772328	8 711500 487723	8711500482730	8727900391020	ECE	5x10	4,78

W21W



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1206502	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	12,88
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471309	8727900391107	ECE	5x10	6,17

W21/5W



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1206682	12	21/5	W3x16d	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	13,54
12066CP	12	21/5	W3x16d	47138138	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	6,45

WY21W



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1207102	12	21	W3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	19,38
12071CP	12	21	W3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525403	8727900391088	ECE	5x10	9,24

Festoon

Festoon T6,2x27



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	3,47

Festoon T6,2x35



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	1,26

Festoon C5W



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
1284402	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 555143	-	8711500417749	ECE	10	3,37
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	1,19

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12860LL100CP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	2,44

Festoon T10,5x38



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	2,06

Festoon T10,5x43



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,80
1286202	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 555213	-	8711500417756	-	10	5,37
12862CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	2,34

Festoon T15x43



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	3,55

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
1258702	12	12	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185		8711559530192		10	6,22
12597CP	12	12	B8,3s/1,35	4036522R	8 711500 483652	8711500483669	8727900390977		5x10	2,46

Bax 8,3s/1,5 blue



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	4039662R	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995		5x10	2,46

Bax 8,5d/2 black



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
1258882	12	12	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883		8711500405890		10	6,08
12598CP	12	12	B8,5d/2	4038742R	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964		5x10	2,50

Bax 8,5d/1,5 blue



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12603CP	12	12	B8,5d/1,5	4039972R	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015		5x10	2,46

Bax 8,5d/2 green



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	4039352R	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971		5x10	2,46

Bax 8,5d green



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12624CP	12	2	B8,5d	4050812R	8 711500 405081	8711500405089	8727900391022		5x10	4,36

Bax 8,5d beige



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12627CP	12	15	B8,5d	5148712R	8 711559 514871	8711500400178	8727900371040		5x10	4,39

Bax 10d black halogen



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12615CP	12	5	B10d	5280762R	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911		5x10	10,72

Bax 10d brown halogen



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12614CP	12	2	B10d	5280522R	8 711559 528052	8711500512723	8727900370928		5x10	10,72

Bax 8,4d light blue



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12623CP	12	12	B8,4d	5138432R	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904		5x10	4,39

Bax 8,4d beige



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12627CP	12	15	B8,4d	5141472R	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959		5x10	4,39
12629CP	12	1,8	B8,4d	5148882R	8 711559 514888	8711500512408	8727900371031		5x10	4,39

Bax 8,4d black



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12625CP	12	12	B8,4d	5140922R	8 711559 514092	8711500244420	8727900371208		5x10	4,39

Bax 8,4d light green



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12626CP	12	2	B8,4d	5141232R	8 711559 514123	8711500240066	8727900370942		5x10	4,39

Bax 8,4d olive green



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12611CP	12	1,3	B8,4d	7743222R	8 711500 774322	8711500774330	8711500779397		5x10	4,39

Bax 8,4d orange



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12624CP	12	1,1	B8,4d	5141162R	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898		5x10	4,39

Bax 8,5d white



Número de encomenda	V	W	Carga (W)	CCC	EM1	EM2	EM3	EE	Q*	Preço (€)
12638CP	12	1,12	B8,5d	4084662R	8 711500 498466	8711500488473	8727900391503		5x10	4,39

HiPerVision

P13W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	09672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	34,04

PCY16W HiPerClick



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12271AC1	12	16	PG20/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	37,02

PW16W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12177C1	12	16	WP13x14S/B	39623330	8 727900 396233	-	8727900391249	ECE	10	42,11

PS19W LongLife



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	23,97

PS19W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12085C1	12	19	PG20/1	09653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	22,96

PSY19W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12275MAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	31,88

HiPerVision LCP



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12197HTRC1	12	24	HP18,2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	33,68

PS24W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12086FC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390819	ECE	10	25,31

PSX24W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12270WUB1	12	24	PG20/7	00545820	8 719018 005458	-	8719018005485	ECE	5	65,13

PSX24W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12276C1	12	24	PG20/7	08676830	8 727900 696768	-	8727900390902	ECE	10	29,30

PSY24W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12189MAC1	12	24	PG20/4	09668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	57,76

PSY24W SilverVision+



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
121805V+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	37,02

PW24W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12182HTRC1	12	24	WP13x14S/3	39106130	8 727900 391061	-	8727900391369	ECE	10	39,11

PWY24W SilverVision



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
121745HTRC1	12	24	WP13x14S/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900391252	ECE	10	39,11

PWY24W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
121745HTRC1	12	24	WP13x14S/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900391345	ECE	10	39,11

PY24W SilverVision+



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
122745V+C1	12	24	PG20/4	09678130	8 727900 696781	-	8727900390780	ECE	10	57,76

PY24W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12190MAC1	12	24	PG20/4	09690530	8 727900 696905	-	8727900390863	ECE	10	37,02

PSX26W



Número de encomenda	V	W	Categoria	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	Q*	Preço (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	28874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	42,75

Halogéneo

Iluminação para **veículos
de duas rodas**



Que lâmpada de duas rodas você precisa?



Experimente mais luz

Luz até 130% mais brilhante* X-tremeVision moto 10 G	Veja e seja visto CityVision moto 10 G	Visão até 30% superior* Vision moto 10 G
Desempenho do feixe Até +130% Cor da luz Até 3500 K Vida útil** Até 450 h Disponível em H4, H7	Desempenho do feixe Até +40% Cor da luz Até 3200 K Vida útil** Até 400 h Disponível em H4, H7, HS1	Desempenho do feixe Até +30% Cor da luz Até 3000 K Vida útil** Até 550 h Disponível em H4, H7, HS1

Aproveite sua paixão

Luz branca brilhante CrystalVision ultra moto 10 G
Desempenho do feixe Até +30% Cor da luz Até 3700 K Vida útil** Até 400 h Disponível em H4, H7, HS1

10 G A iluminação Philips de duas rodas é projetada para resistir a vibrações extremas – até 10 G.

Imagens apenas para fins ilustrativos.
* Comparado com o requisito legal mínimo.
** Dias de vida por tipo, indicação somente para H7.

philips.pt/c-m-ii/luzes-para-motociclos

X-tremeVision moto

Visão até 130% superior*

- Luminosidade máxima
- Enchimento de gás exclusivo para vida útil e duração ótimas
- Feixe significativamente mais longo*
- Máximo conforto e segurança

A lâmpada X-tremeVision moto da Philips oferece uma **visão até 130% superior*** para os motociclistas que necessitam de ver mais longe para proporcionar o melhor nível de desempenho e segurança.

* Em comparação com a norma legal mínima.



Disponível em:



CityVision moto

Veja e seja visto

- Efeito laranja distinto
- Segurança máxima
- Especialmente concebida para utilização na cidade
- Visão até 40% superior*

Para visibilidade e segurança máximas, a Philips CityVision moto cria um **efeito laranja** distinto, que atrai as atenções. Os motociclistas de todo o mundo procuram mais segurança, em especial os que circulam em tráfego citadino intenso.

* Em comparação com a norma legal mínima.



Disponível em:



CrystalVision ultra moto

Luz branca brilhante

- Visual branco moderno
- Personalização e estilo na estrada
- Lâmpada de alta qualidade e ultrarresistente

Para os motociclistas que procuram um estilo moderno, as lâmpadas Philips CrystalVision ultra moto fornecem-lhes luz branca brilhante. Personalize o seu estilo sem comprometer a visibilidade e o conforto.



Standard CrystalVision ultra moto



Disponível em:



144 147 1451

Vision moto

Visão até 30% superior*

- Melhor desempenho*
- Lâmpada de motociciclo de alta qualidade e ultrarresistente

Ao proporcionar uma **visão até 30% superior*** a uma lâmpada convencional, a Philips Vision moto permite que os motociclistas vejam mais longe com um melhor desempenho do feixe de luz a um preço muito competitivo.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard Vision moto



Disponível em:



144 147 1451

Uma lâmpada para **cada uso**



Luzes de estrada – luzes de estrada adicionais



Piscas dianteiros



Luz de posição traseiros



Luz da matrícula



philips.pt/c-m-l/luzes-para-motociclos



Luz de posição dianteira



Luzes de stop



Piscas traseiros



Iluminação para veículos de duas rodas

Halogénios

H4 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12347PHW	12	60/55	P43B-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	12,29

H4 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12342CVBW	12	60/55	P43B-38	39890030	8 727900 398900	-	8727900398977	ECE	10	17,13

H4 X-tremeVision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43B-38	00050930	8 710016 000509	-	8710016000570	ECE	10	23,45

H4 CrystalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12342CVBW	12	60/55	P43B-38	22148130	8 711500 221481	-	8711500221490	ECE	10	22,22

H7 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12972PHW	12	55	P42Gd	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	12,64

H7 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12972CVBW	12	55	P42Gd	39890430	8 727900 398904	-	8727900398991	ECE	10	26,55

H7 X-tremeVision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12972XV+BW	12	55	P42Gd	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	29,81

H7 CrystalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12972CVBW	12	55	P42Gd	22118030	8 711500 221180	-	8711500221193	ECE	10	29,32

HS1 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12636BW	12	25/35	PK43	53035130	8 727900 530353	-	8727900530300	ECE	10	11,98
12636CI	12	25/35	PK43	53250130	8 711559 532501	-	8727900170881	ECE	10	11,98

HS1 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12636CIW	12	25/35	PK43	29890430	8 727900 298904	-	8727900298953	ECE	10	22,78

HS1 CristalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12636CIW	12	25/35	PK43	78195430	8 711500 781954	-	8711500781963	ECE	10	25,72

S2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	4,70
12728CI	12	35/35	BA20d	77389230	8 711500 773892	-	8711500773942	ECE	10	6,22

S3



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12008BW	12	15	P20s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	5,03
12008CI	12	15	P20s	77384430	8 711500 773844	-	8711500773935	ECE	10	4,76

Luzes de sinalização

W3W



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12254BZ	12	3	W2,1x9,5d	52410030	8 711559 524100	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12254CP	12	3	W2,1x9,5d	48144128	8 711500 481443	8711500481450	8727900391654	ECE	5x10	1,66

P21W



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12498BZ	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	3,38
12498CP	12	21	BA15s	49078071	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,19

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV	EMQ	EMR	ECE	UMP	Preço (€)
12498BZ	12	21/5	BA15sd	05545130	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,58

Halogéneo

Iluminação para autocarros e camiões de
24V



Que lâmpada 24 V você precisa?



Segurança e durabilidade

Construído
para **durar**

MasterDuty



Desempenho do feixe



Vida útil**



Disponível em
H1, H3, H4, H7, H11

O melhor
em durabilidade

MasterLife



Desempenho do feixe



Vida útil**



Disponível em
H1, H3, H4, H7, H11

Segurança e estilo

Efeito máximo
de **xenon**

**MasterDuty
BlueVision**



Cor da luz



Vida útil**



Disponível em
H3, H4, H7




Resistente
a vibrações
fortes

Segurança e duração

Vantagem dos faróis de 24 V da Philips

Ao combinar a **resistência a vibrações** com a **alta qualidade**, as lâmpadas para caminhões da Philips duram mais tempo do que as lâmpadas normais.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- Dura até 550 horas*
- Máxima resistência a vibrações
- Visão até 130% superior
- Proteções reforçadas do suporte e do encaixe contra choques
- Filamento de espiral dupla extremamente robusto

As lâmpadas Philips MasterDuty são concebidas para ter uma **máxima resistência a vibrações** e uma excelente **vida útil**. MasterDuty é a **escolha certa** para os condutores que procuram **resistência que dure**.

Indicação apenas para H7; a vida útil difere por tipo.
Tem comparação com a norma legal mínima, nos modelos H1, H4, H7 e H11.

Disponível nas embalagens TH e CI



Disponível em:



Imagens apenas para fins ilustrativos.
* Comparado com o requisito legal mínimo, nos modelos H1, H4, H7 e H11.
** Duração de vida por tipo. Indicação somente para H7.

philips.com/trucklight

MasterLife

A melhor vida útil da sua classe

- Dura até 1200 horas*
- Visão até 100% superior**
- Máxima resistência a vibrações*
- Filamento de espiral dupla extremamente robusto

A Philips MasterLife dura até **1200 horas*** e resiste a **tensão e vibrações** extremas.

Com uma **taxa de falhas mínima**, as nossas lâmpadas mantêm a sua frota produtiva e em movimento ao minimizar interrupções que fazem perder tempo. **MasterLife é a escolha mais inteligente para proprietários de grandes frotas!**

*Indicação apenas para H7, a vida útil difere por tipo.

**Em comparação com a norma legal mínima, nos modelos H1, H4, H7 e H11.

Disponível na embalagem C1



Disponível em:



MasterDuty BlueVision

Efeito máximo de xenon

- Máxima resistência a vibrações*
- Vidro de quartzo de alto desempenho com revestimento com efeito de w
- Casquilho azul distinto: melhor aparência, mesmo quando apagadas

Para motoristas que buscam o **melhor estilo e desempenho**, o Philips MasterDuty BlueVision produz um **efeito xenônio azul**. Ele combina a **durabilidade e a resistência à vibração** do Philips MasterDuty com um **efeito xenônio azul** adicional para o máximo estilo.

*Em comparação com as lâmpadas convencionais H4 ou H7 de 24 V no mercado.



Disponível nas embalagens S2 e B1




Disponível em:



Uma lâmpada para **cada uso**



philips.com/trucklight



24V Lâmpadas principais

H1 MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13258MDH1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825805	ECE	10	13,09
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	11,77

H1 MasterLife



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370112	ECE	10	17,66

H2



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	20,73

H3 MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13336MDH1	24	70	PK26s	77460030	8 711500 774600	-	8711500774613	ECE	10	10,34
13336MDC1	24	70	PK26s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	9,29

H3 MasterLife



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13336MLC1	24	70	PK26s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,76

H3 MasterDuty BlueVision



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13336MDHVS2	24	70	PK26s	77486038	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	27,98
13336MDHVB1	24	70	PK26s	77489030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,99

H4 MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13342MDH1	24	75/70	P43L-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	14,40
13342MDC1	24	75/70	P43L-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	12,29

H4 MasterLife



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13342MLC1	24	75/70	P43L-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	17,10

H4 MasterDuty BlueVision



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13342MDHVS2	24	75/70	P43L-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532700	ECE	5	44,31
13342MDHVB1	24	75/70	P43L-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	22,15

H7 MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13972MDH1	24	70	PK26d	82589030	8 711500 825890	-	8711500825902	ECE	10	21,10
13972MDC1	24	70	PK26d	82581060	8 711500 825810	8711500828914	8711500825877	ECE	100	18,99

H7 MasterLife



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13972MLC1	24	70	PK26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	34,41

H7 MasterDuty BlueVision



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13972MDHVS2	24	70	PK26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	69,62
13972MDHVB1	24	70	PK26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	38,12

H11 MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	37,29

H11 MasterLife



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371002	ECE	10	43,89

R2



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13620C1	24	55/50	P45L-41	40067130	8 711500 400671	-	8711500779458	ECE	10	8,18

Iluminação de sinalização e de interior de 24 V

P21W MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13468MDCP	24	21	BA15s	69645473	8 727900 699491	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10	2,05

P21W MasterLife



Número da encomenda	V	W	Carregado	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
13468MLCP	24	21	BA15s	69661628	8 727900 699491	8727900699623	8727900699145	ECE	5x10	4,17

P21W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
1349802	24	21	BA15s	40455E30	8 711500 404550	-	8711500405445	ECE	10	4,76
13498CP	24	21	BA15s	40415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	1,96

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
1349802	24	21/5	BA15s	40455E30	8 711500 404550	-	8711500405371	ECE	10	7,04
13498CP	24	21/5	BA15s	40434673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	3,06

PY21W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13498MLCP	24	21	BA15s	68954728	8 727900 699647	8727900699654	8727900691138	ECE	5x10	4,75

Stop P22



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,96
13402CP	24	15	BA15d	8783628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	4,09

Stop P25



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13445CP	24	18	BA15s	40443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10	3,80

R5W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13521MCP	24	5	BA15s	68955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,39

R5W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13521MLCP	24	5	BA15s	68970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,71

R5W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
1352182	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	3,70
13521CP	24	5	BA15s	40238673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,33
13522CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878001	8711500790461	ECE	5x10	1,64

R10W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13514MCP	24	10	BA15s	68952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391171	ECE	5x10	1,78

R10W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13514MLCP	24	10	BA15s	68957828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	3,54

R10W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
1351482	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711500535409	ECE	10	4,24
13514CP	24	10	BA15s	40344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,64

BA7



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13529CP	24	3	BA7s	52113628	8 711539 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,52

T4W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13529MCP	24	4	BA9s	68958628	8 727900 699586	8727900699583	8727900391039	ECE	5x10	1,47

T4W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13529MLCP	24	4	BA9s	68970028	8 727900 699700	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	2,11

T2W - T3W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
13513CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220044	-	5x10	1,52
13510CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,52

T4W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
1352982	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	1,96
13529CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10	1,34

Luzes de sinalização de halogéneo em miniatura, E.U.A.

H21W



Número de encomenda	V	W	Capítulo	GOC	EMA1	EMA2	EMA3	ECE	UMP	Ponto (C)
24350CP	24	21	DAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	18,29

Encaixe em cunha

W2,5W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13960CP	24	2,5	W2,5x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	—	5x10	1,71

W3W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13250CP	24	3	W2,5x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391109	EE	5x10	1,62

W5W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
139610P	24	5	W2,5x9,5d	52420730	8 711559 524207	—	8711559524714	EE	10	4,22

Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13961CP	24	5	W2,5x9,5d	48138773	8 711500 481387	8711500481399	8711559530776	EE	20x10	1,63

WB75



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	—	5x10	1,48

Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13510CP	24	12	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	—	20x10	1,48

Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13874CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	—	5x10	1,93

Festoon

Festoon T6,2x27



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13818CP	24	3	SW	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	—	5x10	3,27

Festoon T6,2x35



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13848CP	24	3	SW	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	—	5x10	3,48

Festoon T10,5x38 10W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13854CP	24	10	SW8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	—	5x10	2,71

C5W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
138440P	24	5	SW8,5	48463330	8 711500 484633	—	8711500485388	EE	10	4,46

Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13844CP	24	5	SW8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481990	8711500481993	EE	20x10	1,64

Festoon T10,5x43 5W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13864CP	24	5	SW8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	—	5x10	2,22

Festoon T10,5x43 10W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13860CP	24	10	SW8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	—	5x10	2,10

Festoon T15x43 15W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13850CP	24	15	SW8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	—	5x10	3,52

Festoon T15x43 18W



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13807CP	24	18	SW8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	—	5x10	3,53

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13597CP	24	12	BS3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900391797	—	5x10	2,57

Bax 8,5d/2 grey



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
13508CP	24	12	BS5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900391027	—	5x10	2,72

Bax 8,5d brown



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
24032CP	24	12	BS5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	—	5x10	4,97

Bax 8,5d/2 yellow



Número da encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UMV	Preço (€)
24028CP	24	12	BS5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391180	—	5x10	4,49



Kits

kits

de restauração
de faróis e
substituição para
automóveis
e camiões

Para maior **segurança**, é **recomendado** pela maioria dos países europeus que todos os veículos estejam equipados com um **kit de substituição homologado**. Não só mantém os condutores em **conformidade** com a lei, mas também os mantém **mais seguros**, uma vez que estão sempre prontos para **substituir** uma lâmpada fundida.

O nosso **kit de restauração de faróis** renova as lentes dos automóveis, camiões e veículos de duas rodas, que ficam como novas. É a nossa **alternativa económica** para uma substituição completa dos faróis.



Kit de reposição de 12V

Easy Kit H1



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55472EHM	12	-	-	09551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	17,27
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55473EHM	12	-	-	09555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	20,63
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	
Quantidade	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55474EHM	12	-	-	09558828	8 727900 695588	-	8727900695611	ECE	5	23,49
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	
Quantidade	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55475EHM	12	-	-	09562528	8 727900 695625	-	8727900695626	ECE	5	26,41
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Kit de reposição de 12V

Essential Box H1



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55717EDHM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	18,59
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	Fusa 20A
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55718EDHM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	20,25
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	Fusa 20A
Quantidade	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55719EDHM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	25,26
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	Fusa 20A
Quantidade	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Número de encomenda	V	W	Carvalho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55720EDHM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	28,01
Índice										
Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	H2	P2W	P25W	P27W	W5W	Fusa 10A	Fusa 20A
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Kit de reposição de 24V

MiniKit H4 MasterDuty



Número de anexo	V	M	Corporativo	COC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	Q	Pago IC
5555490NDOM	24	-	-	63586130	8727900695861	-	8727900695865	ECE	10	230

[Indice](#)

Tipo de Grupo	H4	H7	P2W	H2W	H7W	C3W	L4W	FunoA	Funo2A	Funo3A
Quadrado	1		1	1	1	1		1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Número da encomenda	V	W	Computers	ODC	EMR	EMQ	EMT	FEI	Q*	Preço (C)
55555594MDNM	24			628590830	0 727500 6959108		8777900695439	FEI	10	35,5

Index

[illegible]

MaxiKit H4 MasterDuty



Número da ocorrência: Y	W	Comparativo	CDC	EAM1	EAM2	EAM3	FCE	Q*	Preço (C)
555544JH00RM	23	-	555544JH04		-	555544JH05	FCE	4	50,00

Index

Tipo de lâmpada	H4	P20W	P21/5W	P21W	H28W	H30W	C5W	WSW	L4W	Fusão K4	Fusão 5A	Fusão 20A	Fusão 30A
Compartilhada	2	2	2	1	3	2	3	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Número da ocorrência	V	W	Categoria	DOC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	Q*	Preço IC
55562LHACOM	24	-	-	0902004	8 727900 698600	-	872790069875	ECE	4	R\$ 1,10

Indice

Type of Groupage	HT	P2/W	P2/SW	P2/W	ESM	HCW	CSM	WSW	SW	Fuse KA	Fuse SA	Fuse ZA	Fuse SA
Discontinued	3	2	2	1	3	2	3	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Numero de encimende	V	W	Corporativo	ODC	GAN	GAQ	GA3	EDC	Q*	Pago IC
555611HMORM	24	-	04282794	0 727900 694852			0727900025059	133	4	GA3

INDEX

Tipo de Garante	H1	H7	P2W	P2VSW	P2W	WAW	P2W	CSW	WCV	18M	Fase KA	Fase KA	Fase ZOA	Fase ZOA
Discriminados	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit de restauração de faróis

Restaure seus faróis você mesmo, para torná-los como novos

- Menos encandeamento e lentes até 100% mais brilhantes
- Proporciona uma condução mais segura durante a noite
- Elimina a opacidade e o amarelecimento provocados pelos raios UV prejudiciais e pela sujidade
- Resultados profissionais sem ferramentas elétricas em 30 minutos
- Solução de alta qualidade e económica
- Garantia de 2 anos de proteção UV

Elimina a opacidade e o amarelecimento das lentes dos faróis e restaura-as para o estado original de **transparência para uma maior segurança**. As lentes dos faróis ficam opacas e oxidam devido à exposição constante às intempéries e ficam riscadas devido aos impactos.



Answers



Designs



Número de documento	CEC	EAM	EAM2	EAM3	ECI	Q*	Página
140623004	39970131	8727930399769	—	8727900299776	—	6	31.00

Xenon

Iluminação para

automóveis e camiões



Que lâmpada do carro você precisa?



Brilho aprimorado



Visão
até **150%
superior***

**Xenon
X-tremeVision
gen2**



Desempenho do feixe:



Cor da luz
até **4300 K**

Disponível em
D1S, D2S, D2R, D3S,
D4S, D5S

**Ideal para
substituição**

**Xenon
Vision**



Desempenho do feixe:



Cor da luz
até **4300 K**

Disponível em
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S, D5R

Estilo único



Efeito de LED
**branco
homogêneo**

**Xenon
WhiteVision
gen2**



Desempenho do feixe:



Cor da luz
até **5000 K**

Disponível em
D1S, D2S, D2R, D3S

Vida útil estendida



Tranquilidade
4 + 3 anos
de garantia

**Xenon
LongerLife™**



Desempenho do feixe:



Vida útil
até **7 anos**

Disponível em
D1S, D2S, D2R



Xenon X-tremeVision gen2

A nossa lâmpada de xenon mais brilhante

- Desempenho de luz perfeito
- Visão até 150% superior*
- Segurança e visibilidade máximas
- Concebida para condutores exigentes

A Xenon X-tremeVision gen2 da Philips é o mais recente desenvolvimento em tecnologia de xenon. Proporciona o feixe mais potente com uma emissão de luz levada aos limites. Isto significa um desempenho de luz extraordinário com uma definição de luz única para um ótimo conforto de condução.

www.philips.com/xenongen2

*Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior, D5S que fornece uma visão até 120% superior)



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

Disponível nas embalagens C1 e S1



Iluminação para automóveis e caminhões

Xenon

Imagens apenas para fins ilustrativos.

* Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior, D5S que fornece uma visão até 120% superior)

** Não disponível em todos os países, entre em contato com o representante de vendas

philips.com/xenon

Disponível em:



D1S



D2S



D2R



D3S



D4S



D5S

Imagens apenas para fins ilustrativos



Desfrute da
sua paixão

Xenon WhiteVision gen2

O melhor efeito de LED branco

- Luz branca brilhante intensa e homogênea
- Combinação perfeita com iluminação LED no seu automóvel
- Luz branca de até 5000 K na estrada
- Visão até 120% superior*
- 100% legal para circulação

As lâmpadas Xenon WhiteVision gen2 da Philips criam uma **aparência branca intensa** do seu automóvel e produzem uma luz branca homogênea e mais brilhante na estrada.

www.philips.com/xenongen2

*Em comparação com a norma legal mínima (preço para D2R que fornece uma visão até 20% superior)



standard

Xenon WhiteVision gen2

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



Xenon LongerLife

Tranquilidade com garantia de longa duração

Equipe o seu automóvel com lâmpadas Xenon LongerLife da Philips e pode conduzir até 7 anos sem se preocupar com falhas das lâmpadas. As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips são automaticamente fornecidas com uma **garantia de 4 anos**. Registre a sua compra online e pode prolongar esta garantia por um período adicional de **3 anos**.

Disponível nas embalagens C1 e S1

Disponível em



D1S

D2S

D2R



Garantia extra gratuita de 3 anos em 3 passos simples

Registre-se online em www.philips.com/xenonwarranty, no prazo de 30 dias a contar da data de compra



1 Acesse a www.philips.com/xenonwarranty para confirmar que comprou um produto genuíno da Philips verificando o código de segurança localizado no autocolante do certificado de autenticidade.



2 Preencha as suas informações pessoais, indique o seu ponto de compra e forneça o talão de compra.



3 Imprima e guarde o certificado de garantia de 7 anos juntamente com o talão de compra.



Agora, pode conduzir em segurança e sem preocupações durante 7 anos!



Xenon Vision

Ideal para substituição

- Tecnologia de substituição de lâmpadas individuais: a nova lâmpada corresponde à temperatura da cor da lâmpada não substituída
- Solução económica ideal para a substituição de lâmpadas individuais
- 4300 K homologada

A luz de xenon Vision da Philips permite aos condutores substituir uma só lâmpada fundida, enquanto combina a sua cor com a cor da lâmpada não substituída.



Standard



Xenon Vision

Disponível nas embalagens CT e ST



Disponível em



D2S



D1R



D2S



D3R



D3S



D3R



D4S




D4R



D5S



D6S



D1S Vision



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85415V51	85	35	PK32d-2	36489713	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,00
85415V1C1	85	35	PK32d-2	36473613	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,00

D1S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37037533	8 727900 370375	-	8727900370982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

D1S LongerLife



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85415SY51	85	35	PK32d-2	37246233	8 727900 372462	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SY1C1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos										
85415SY1C1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SY1C1	85	35	PK32d-2	37522633	8 727900 375226	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polónia, România, República Checa) e outros países de Europa do Este										

D1S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85415WV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

D1R Vision



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85409V1C1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,00

D2S Vision



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85122V51	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122V1C1	85	35	P32d-2	36477413	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

D2S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

D2S LongerLife



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85122SY51	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SY1C1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos										
85122SY1C1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SY1C1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polónia, România, República Checa) e outros países de Europa do Este										

D2S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85122WV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

D2R Vision



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85120V51	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	117,00
85120V1C1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	115,00

D2R X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85120XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	131,00
85120XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	129,00

D2R LongerLife



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85120SY51	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca), Reino Unido										
85120SY1C1	85	35	P32d-3	37520833	8 727900 375208	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos										
85120SY1C1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca), Reino Unido										
85120SY1C1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polónia, România, República Checa) e outros países de Europa do Este										

D2R WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacidade	CCC	EAM1	EAM2	EAM3	ECE	UHP	Preço (€)
85120WV2S1	85	35	P32d-3	37731833	8 727900 377318	-	8727900377323	ECE	2	131,00
85120WV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	129,00

D3S Vision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
4240TV53	42	35	PK328-S	36485813	8 727900 364858	-	8727900364865	ECE	2	176,23
4240TV63	42	35	PK328-S	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

D3S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
4240XV253	42	35	PK328-S	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
4240XV2C1	42	35	PK328-S	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

D3S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
42403WV253	42	35	PK328-S	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WV2C1	42	35	PK328-S	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

D3R Vision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
4230RV63	42	35	PK328-G	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

D4S Vision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
42402V63	42	35	PK328-S	36485933	8 727900 364859	-	8727900364865	ECE	2	163,51

D4S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
42402XV253	42	35	PK328-S	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	PK328-S	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

D4R Vision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
42400V63	42	35	PK328-G	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

D5S Vision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
12410C1	12	25	PK328-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

D5S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
12410XV-C1	12/24	25	PK328-7	36392133	8 727900 363921	-	8719018005090	ECE	2	231,75

D8S Vision



Número de encomenda	V	W	Capacitor	CCC	EMV1	EMV2	EMV3	ECE	UHP	Preço (€)
12411C1	42	25	PK328-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76



LED

Iluminação para
automóveis e camiões



O que lâmpada LED você precisa?



**Desempenho
automotivo original
em LED**

Ultinon Pro9100

Luminação
TopCertified
LED*

2
anos

+3
garantia
estendida



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

HL [H1], [H3], [H4], [H7],
[H83/HB4], [H11], [HIR2]
FL [H8/H11/H16]

**Luz branca
para estradas
mais brilhantes**

Ultinon Pro5100

LEDs
da categoria
automotiva

2
anos

+1
garantia
estendida



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

HL [H1], [H3], [H4], [H7],
[H83/HB4], [H11], [HIR2]
FL [H8/H11/H16]

**Luz LED
elegante**

Ultinon Pro3022

2
anos

+1
garantia
estendida



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em


HL [H1], [H3], [H4], [H7],
[H83/HB4], [H11], [HIR2]
FL [H8/H11/H16]

Imagem meramente ilustrativa.
* Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas.
** Solução para os tipos Ultinon Pro9100 ou Ultinon Pro5100.



Seu retorno / data prevista de uso
do produto LED reduz a sua pegada ambiental
com tecnologia eco-friendly.

Philips.com/led-bulbo





Ultinon Pro9100

Desempenho de LED automotivo original

- Tecnologia LED automotiva exclusiva graças a LEDs Lumileds LUXEON TopContact*
- Luz homogênea até 350% mais brilhante**
- Temperatura de cor de até 5800 K para luz branca fria
- Espectro ideal para melhor visibilidade dos sinais de trânsito
- Certificado IP contra poeira e com proteção contra respingos de água
- Tecnologias exclusivas de gerenciamento de calor da Philips
- Tecnologia SafeBeam para uma condução sem encandeamento
- Vida útil de até 5.000 horas
- Alta compatibilidade com os principais modelos de veículos
- Garantia estendida até 5 anos
- Compatível com sistemas elétricos de 12V e 24V

*Existem os tipos de lâmpadas HL (=H1) e HL (=H3)

**Comparado com o padrão mínimo legal para lâmpada halógena



Halógena standard Ultinon Pro9100


Disponível em embalagem X2



2 +3
ANOS
garantia
estendida



Disponível em:



LED iluminação para automóveis e caminhões

LED





Ultinon Pro5100

Luz branca, para estradas mais brilhantes

Obtenha luz até **+160%** mais brilhante* para visibilidade superior

- Temperatura de cor de até **5800 K** para luz **branca brilhante e visual moderno**
- Tecnologia **SafeBeam** para uma condução sem encandeamento
- Vida útil de até **3.000 horas**
- **Alta compatibilidade** com os principais modelos de veículos
- **Garantia estendida** até 3 anos
- Compatível com sistemas elétricos de 12V e 24V

*Comparado com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas



Halógeno standard Ultinon Pro5100

Disponível em embalagens X2



Disponível em:



Ultinon Pro3022

Iluminação LED elegante fácil de encaixar

- Temperatura de cor de até **6.000 K** para um aparência de luz branca fria
- **Design multifuncional** compacto para uso plug-and-play
- Compatível com os principais modelos de veículos
- **Desempenho duradouro**
- **Garantia estendida** de até 3 anos
- Compatível com sistemas elétricos de 12V e 24V

Disponível em embalagens X2



Disponível em:





Ultinon Pro6000 SL

Sinalização mais brilhante e elegante

As novas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 oferecem visibilidade e estilo superiores para o seu automóvel. A tecnologia LED topo de gama da Philips oferece um desempenho melhorado e uma substituição fácil para maior segurança e um visual elegante. Selecione a partir desta gama de luzes interiores e de sinalização brilhantes que vão transformar a sua experiência de condução.

Visibilidade superior

- Luz potente com emissão de lúmenes elevada
- Variedade de luz branca potente: 4000/6000/8000K para T10 (=W5W)
- Tecnologia de acendimento instantâneo para maior segurança
- Distribuição uniforme da luz

Sinalização elegante e topo de gama

- Luz de sinalização LED elegante disponível em branco, vermelho vibrante e âmbar vibrante

Desempenho feito para durar

- Tecnologia LED topo de gama
- Vida útil longa até 5000 horas
- A tecnologia HeatShield suporta qualquer desafio térmico para as lâmpadas T10

Substituição plug-and-play simples


- Eletricamente compatível com a maioria dos automóveis
- Sem intermitências graças à imunidade a corrente escura para Fastoons LED
- Casquilhos padrão e sem polaridade para uma substituição rápida e fácil (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Portefólio vasto para aplicações em automóveis e camiões



Ultinon Pro6000 SL

Disponível em

12V



24V





Ultinon Pro3000 SL

Destaque-se da multidão

A nova Philips Ultinon Pro3000 oferece a melhor relação qualidade/preço. Quer esteja à procura de um interior novo e brilhante ou de um exterior deslumbrante, a tecnologia LED de ponta da Philips faz a diferença com um sinal de ligar/desligar instantâneo e uma distribuição uniforme da luz.

Brilho e desempenho potentes

- Luz branca elegante de até 6000K para T10 (= W5W), Festoon, W21 e P21
- Sinalização vermelha disponível em P21, P21/SW, W21, W21/SW
- Corresponde ao padrão de desempenho*

Plug and play simples

- Mude facilmente da lâmpada convencional para LED com um plug and play simples graças aos casquilhos LED padrão.

Fiabilidade Philips

- Vida útil mais longa de 3000 horas

Compatível com os principais modelos de veículos

- Compatível com 12V
- CANbus opcional disponível para resolução de problemas

* Em conformidade com o regulamento da Comissão da União Europeia ECE R37 (conformidade apenas com o modelo)



Ultinon Pro3000 SL

Disponível em

12V



SL-FEST 10mm
Cool white



SL-WHITE
(=W5W)



SL-RED
(=P21/SW)



SL-FEST 38mm
Cool white



SL-WHITE
(=W21W)



SL-RED
(=W21W)



SL-FEST 40mm
Cool white



SL-WHITE
(=P21W)



SL-RED
(=P21W)



SL-RED
(=W21/SW)

Adaptador CANbus

- Evite avisos imprecisos do painel
- Para lâmpadas de sinalização, evite cintilação
- Instalação fácil
- Compatível com todas as gamas de LED Philips

Disponível em:



HL (=H4)
HL (=H7)
HL (=H11/H11V2)
HL (=H13/H14/H15)



SL (=5W)
SL (=21W)

Disponível em embalagem XQ:



CANbus para reparação de luz

- Evita cintilação nas lâmpadas dos faróis
- Instalação fácil
- Compatível com todas as gamas de LED Philips
- Integrado nas nossas lâmpadas de nova geração Ultinon Pro5100* e Ultinon Pro9100*

Disponível em:




HL (=H7)

Disponível em embalagem XQ:



* O CANbus Philips Light Repair está diretamente integrado nas nossas lâmpadas de nova geração. Não há necessidade de acessórios adicionais. Em alguns casos raros, um CANbus adicional pode ser necessário para eliminar completamente o efeito de cintilação.



Opções de iluminação LED para cada uso



Far de nevoeiro anterior	Farol antinevoeiro	Farol de posição dianteiro	Indicador de direção	Farol de freio	Farol traseiro	Placa de matrícula
Ultinon Pro5100 HL       						
Ultinon Pro6000 SL       						
Ultinon Pro5100 HL       						
Ultinon Pro3022 HL       						
Adaptadores LED       						

Philips.com/LED-bulbs

Se você quiser saber mais sobre as opções de iluminação LED para o seu veículo, visite o site philips.com/LED-bulbs



Farol de posição traseiro	Farol de posição dianteira	Indicador de freio	Farol antinevoeiro traseiro	Farol de freio duplo	Farol de estacionamento	Farol de freio de mão	Farol de freio de estacionamento	Farol de freio de estacionamento
        								
        								
        								
        								

LED iluminação para automóveis e caminhões

LED

12V/24V LED Lâmpadas principais

HL [≈H1] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11258U91X2	12/24	20	P14S	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4	150,00

HL [≈H1] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11258U51X2	12/24	12S	P14S	01878054	8 719018 018780	-	8719018018793	-	4	80,00

HL [≈H1] Ultinon Pro3022



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11258U3022X2	12/24	18	P14S	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4	50,00

HL [≈H3] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11300U91X2	12/24	20	PQ2s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4	150,00

HL [≈H3] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11300U51X2	12/24	12	PQ2s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4	80,00

HL [≈H3] Ultinon Pro3022



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11300U3022X2	12/24	18	PQ2s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4	50,00

HL [≈H4] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11342U91X2	12/24	18	P43F-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4	150,00

HL [≈H4] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11342U51X2	12/24	12	P43F-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4	80,00

HL [≈H4] Ultinon Pro3022



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11342U3022X2	12/24	20	P43F-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4	55,00

HL [≈H7] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11972U91X2	12/24	18	PQ2d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018654	-	4	150,00

HL [≈H7] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11972U51X2	12/24	12	PQ2d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4	80,00

HL [≈H7] Ultinon Pro3022



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11972U3022X2	12/24	20	PQ2d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4	50,00

HL [≈H11] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4	150,00

HL [≈H11] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880594	8 719018 018805	-	8719018018816	-	4	80,00

HL [≈H11] Ultinon Pro3022



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4	50,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11360U91X2	12/24	11	PJW18-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	-	4	150,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11360U51X2	12/24	6	PGJ18-1/2/3	01876394	8 719018 018763	-	8719018018779	-	4	80,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11360U3022X2	12/24	20	PGJ18-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4	50,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11012U91X2	12/24	20	PQ2d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-	4	150,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100



Número da encomenda	V	W	Capítulo	CCC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11012U51X2	12/24	12	PQ2d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4	80,00

HL [s-HIR2] Ultinon Pro3022



Referência	W	Capacidade	CCC	EWI	EW2	EW3	EE	UMP	Preço (€)
11012U3022X2	12/24	20	P3022	01800394	8 719018 018053	-	8719018018090	-	4 50,00

HL [s-HB3/HB4] Ultinon Pro9100



Referência	W	Capacidade	CCC	EWI	EW2	EW3	EE	UMP	Preço (€)
11006U91X2	12/24	20	P20X/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4 150,00

HL [s-HB3/HB4] Ultinon Pro5100



Referência	W	Capacidade	CCC	EWI	EW2	EW3	EE	UMP	Preço (€)
11006U51X2	12/24	12	P20X/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4 50,00

HL [s-HB3/HB4] Ultinon Pro3022



Referência	W	Capacidade	CCC	EWI	EW2	EW3	EE	UMP	Preço (€)
11006U3022X2	12/24	20	P3022/P22d	01800994	8 719018 018089	-	8719018018076	-	4 50,00



LED iluminação para automóveis e camións

LED



Iluminação de sinalização e de interior LED de 12 V

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11860CUGOX1	12	1,0	SVR5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10	7,07

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11860U30CWB1	12	0,6	SVR5-B	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10	7,50

SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11860WUGOX1	12	1,0	SVR5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10	7,07

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11854CUGOX1	12	1,0	SVR5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10	7,07

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11854U30CWB1	12	0,6	SVR5-B	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10	7,50

SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11854WUGOX1	12	1,0	SVR5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10	7,07

SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11860CUGOX1	12	1,0	SVR5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10	7,07

SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11864U30CWB1	12	0,6	SVR5-B	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10	7,50

SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11860WUGOX1	12	1,0	SVR5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10	7,07

SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11499AUGOX2	12	2,5/0,5	BA15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11499RUGOX2	12	2,5/0,5	BA15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015395	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11499U30RB2	12	0,6/1,75	BA15D	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10	15,00

SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11499CUGOX2	12	2,5/0,5	BA15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10	34,48

SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11498RUGOX2	12	2,3	BA15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11498RUGOX2	12	2,3	BA15s	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11498U30RB2	12	1,75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10	15,00

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11498CUGOX2	12	2,3	BA15s	01540330	8 719018 015403	-	8719018015419	-	10	34,48

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11498U30CWB2	12	1,75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10	15,00

SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11067CUGOX1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10	11,50

SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
1106GAUGOX2	12	2,5/0,5	W3x10d	01550330	8 719018 015503	-	8719018015570	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Carga	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
1106CRUGOX2	12	2,5/0,5	W3x10d	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10	34,48



SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11066AF30R02	12	0,8/1,75	W3x16d	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10	13,00

SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11066CU60X2	12	2,5/0,5	W3x16d	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10	34,48

SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11065AU60X2	12	2,3	W3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11065NU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11065U30R02	12	1,75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10	15,00

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] 6000K Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11065U30CW02	12	1,75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10	15,00

SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11961AU60X2	12	0,5	W2,1x9,5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11961XU60X2	12	0,7	W2,1x9,5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11961CU60X2	12	0,9	W2,1x9,5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro3000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11961U30CW02	12	0,6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10	5,50

SL-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GDC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Preço (€)
11961WU60X2	12	0,9	W2,1x9,5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10	14,99



Adaptador LED

CANbus adaptador para LED 5W



Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1295602	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	-	8719018005007	-	4	16,67

CANbus adaptador para LED 21W



Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1895702	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	-	8719018004956	-	4	16,67

CANbus adaptador para HL [~H4]



Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1896002	12	10	-	39804094	8 727900 398040	-	-	8719018004963	-	4	50,08

CANbus adaptador para HL [~H7]



Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1895202	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	-	8719018004954	-	4	50,08

CANbus adaptador para FL [~H8/H11/H16]



Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1895402	12	10	-	05060394	8 719018 050603	-	-	8719018004970	-	4	50,08

CANbus adaptador para HL [~HB3/HB4/HIR2]




Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1895602	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	-	8719018004967	-	4	50,08

Reparação de luz para HL [~H7]



Número de encomenda	V	W	Capacidade	DOC	EAN	EMQ	EMQ2	EMQ3	ECE	UMP	Preço (€)
1896102	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	-	8719018007822	-	4	50,08





Iluminação de sinalização e de interior LED de 24 V

SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GOC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
24844CUG0X1	24	15	SVB.5	01530530	8 719018 015360	-	8719018015372	-	10	7,07

SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GOC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
24805CUG0X2	24	1	BA15S	01562430	8 719018 015634	-	8719018015631	-	10	13,50

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GOC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
24961CUG0X2	24	1	W2.1+9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Número da encomenda	V	W	Categoria	GOC	EM1	EM2	EM3	ECE	Q*	Preço (€)
24961WUG0K2	24	1	W2.1+9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10	14,99

Explicação sobre tecnologia de iluminação

■ Tecnologia AirCool

Sistema de arrefecimento inteligente que desvia o calor dos componentes críticos da luz (arrefecimento ativo com um ventilador). ■ **Tecnologia AirFlux**

Gestão térmica ideal que resulta numa vida útil mais longa (arrefecimento passivo com dissipador de calor).

■ Padrão do feixe assimétrico

Padrão de feixe de desvio para aplicações de feixe reduzido. Fornece um feixe mais longo na faixa de trânsito, que evita o encandeamento do trânsito que circula no sentido oposto.

■ Qualidade de grau automóvel

Os produtos de qualidade de grau automóvel da Philips são concebidos e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas.

■ Balastro

O controlador eletrónico que controla uma lâmpada de xenon HID.

■ Casquilho

Parte inferior da lâmpada que assegura uma ligação mecânica e elétrica adequada com a unidade de lâmpada do automóvel. A sua precisão é importante para um padrão correto do feixe.

■ Voltagem da placa

Voltagem elétrica na rede da placa do veículo. Nos automóveis, a voltagem de funcionamento no conector da lâmpada normalmente varia entre 13 e 14 volts (V). A voltagem de teste oficial das lâmpadas para faróis de halógeno é de 13,2 V conforme a norma ECE R37. Para os camiões com uma rede da placa de 24 V, a voltagem de teste é de 28 V. A voltagem da placa tem um impacto significativo na vida útil da lâmpada de filamentos. Em geral, um aumento de voltagem de 5% reduz a vida útil em 50%.

■ Bulbo

O bulbo é a parte de vidro de uma lâmpada de halógeno ou xenon HID na qual a emissão de luz é gerada. É composto por vidro duro ou de quartzo e contém o filamento e dois eletrodos.

■ Candela (cd)

Unidade de intensidade luminosa que mede a quantidade de energia luminosa emitida por uma fonte de luz numa determinada direção.

■ CeraLight

Sistema de arrefecimento com material cerâmico para uma melhor resistência ao calor e às vibrações.

■ Temperatura da cor

Medição térmica da cor da luz. Derivada da cor emitida por um "corpo preto" aquecido até uma determinada temperatura (ver também Kelvin).

■ Zona de corte

A linha entre as zonas claras e escuras dos médios. Acima da zona de corte, a quantidade de luz é limitada para evitar o encandeamento do trânsito que circula no sentido oposto.

■ D(-)

Nomenclatura das lâmpadas de xenon HID em que **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponíveis: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** e **D5S, D1 e D2** foram as primeiras lâmpadas apresentadas em 1991. **D3** e **D4** são lâmpadas sem mercúrio que substituíram os modelos **D1** e **D2**.

Para D1 e D3, o arrancador de alta voltagem eletrónico já está

integrado no encaixe da lâmpada. O tipo **S** é utilizado com sistemas (de lente) de projetor. A versão **R** é utilizada em refletores abertos e dispõe de um revestimento adicional no tubo exterior (istrado) que bloqueia algumas áreas para evitar o encandeamento.

A **D5S** é uma lâmpada de 25 watts com arrancador e balastro integrados.

■ Lâmpada de descarga

O termo técnico correto da denominada lâmpada de xenon é lâmpada de descarga de alta intensidade. A luz é emitida por um arco elétrico que é produzido entre dois eletrodos. Ver também luz de xenon e HID.

■ DOT

O Departamento dos Transportes (DOT) dos Estados Unidos, que supervisiona as autoestradas federais, transportes aéreos, caminhos de ferro, transporte marítimo e outras funções administrativas de transporte. Tem um papel semelhante ao da Comissão Económica para a Europa (ECE).

■ DRL

Luzes de circulação diurna.

■ ECE

Comissão Económica para a Europa. Uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas (NU) sediada em Genebra, que contribui para aumentar a eficácia das NU através da implementação regional dos resultados das conferências e cimeiras globais das NU. A ECE é responsável pela harmonização das especificações técnicas dos veículos cujos regulamentos são também obrigatórios em muitos países fora da Europa.

■ ECE R

Significa o regulamento ECE.

Exemplos de iluminação de veículos:

R37 Lâmpadas de filamentos

R99 Fontes de luz de descarga de gás

R48 Instalação de dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa

■ Arco elétrico

A descarga luminosa de ligação entre os dois eletrodos de uma lâmpada de xenon HID. É semelhante no princípio a um raio de relâmpago. O arco elétrico é criado pelo arrancador de alta voltagem e estabilizado e controlado pelo balastro.

■ Eletrodos

Condutores elétricos que estão em posições opostas no invólucro de uma lâmpada de descarga de gás de xenon. O arco elétrico, que emite luz, é produzido entre os eletrodos.

■ Conformidade com EMI

Normas da indústria automóvel de interferência eletromagnética.

■ Marca E

A marca de homologação da ECE. O dígito após o "E" indica em que país foi concedida a homologação.

Por exemplo, E1 indica Alemanha e E2 indica França. Uma homologação concedida por um membro da ECE é válida para todos os estados-membros e é normalmente adotada pelos regulamentos nacionais. São possíveis desvios mínimos.

■ Festoon

Lâmpada com formato de tubo com contactos em cada extremidade, como C5W, normalmente utilizada para interiores e iluminação da chapa de matrícula.

■ Filamento

Um fio enrolado de tungsténio que emite luz.

■ H(-)

Nomenclatura das lâmpadas de halógeno. H = halógeno. As lâmpadas são numeradas consecutivamente. Os tipos mais comuns são:

H1 Primeira lâmpada de halógeno (um filamento).

H4 Filamento duplo para aplicações de médios e máximos num farol.

H7 A lâmpada de halógeno mais comum na Europa para médios máximos e luz de nevoeiro.

■ Halógeno

Um gás utilizado para criar o processo do ciclo de halógeno numa lâmpada. Durante o funcionamento, as moléculas de tungsténio evaporam-se do tungsténio. No processo do ciclo, estas combinam-se com as moléculas de halógeno e voltam para o fio. Isto aumenta a vida útil de uma lâmpada e permite o funcionamento a uma intensidade mais alta. As lâmpadas de halógeno contêm um enchimento de halógeno de alta pressão. As lâmpadas incandescentes sem halógeno utilizam frequentemente o vácuo.

■ HB(-)

Nome ECE dos tipos de lâmpadas da América do Norte originais que foram homologados também para utilização na Europa. Por exemplo: HB3 refere-se a 9005 e HB4 refere-se a 9006.

■ Hg

Símbolo do mercúrio (em latim: "hydrargyrum"). Os tipos de lâmpadas de xenon D1 e D2 contêm ainda cerca de um terço da quantidade de mercúrio, tal como uma lâmpada economizadora doméstica normal. D3, D4 e D5 são completamente isentas de mercúrio.

■ HID

Descarga de alta intensidade. Nome técnico correto de uma denominada lâmpada de xenon. **Ver também** lâmpada de descarga de gás, luz de xenon e sistema de xenon.

■ Arrancador de alta voltagem

Cria impulsos de alta voltagem de cerca de 20 000 volts para acender o arco elétrico numa lâmpada de xenon HID.

■ HiPerVision

Gama de lâmpadas de sinalização muito compactas com filamentos de alta precisão e uma vida útil longa. Para uso em luzes de sinalização, luzes de nevoeiro e luzes de circulação diurna e traseiras.

■ Iluminância (lux)

Ao contrário do que acontece com o fluxo luminoso (lúmen), que é uma medida da quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz, a iluminância descreve a quantidade de fluxo luminoso por unidade de área, como, por exemplo, na estrada. Este valor é medido com um luxímetro.

■ Certificação IP65

Proteção contra entrada de pó e salpicos de água, que melhora a duração.

■ Kelvin (K)

Unidade de medida de temperatura com base numa escala absoluta, em que zero (menos 273 °C) representa o ponto onde termina todo o movimento térmico. Na área da iluminação, no entanto, esta é uma medida da temperatura da cor. Quanto mais elevada for a temperatura da cor, mais branca e mais fria é a luz.

■ LED

Diodo emissor de luz.

■ Vida útil

Dados estatísticos que indicam a taxa de falha de uma percentagem de lâmpadas utilizadas a uma voltagem específica durante um determinado período de tempo. Indicação dos dados da vida útil comum.

B3 Período em que, estatisticamente, 3% das amostras de ensaio falharam.

TC Período em que 63% das amostras de ensaio falharam.

■ Luminância

A intensidade da luz emitida a partir de uma superfície por unidade de área numa determinada direção a partir, por exemplo, do filamento ou do arco elétrico de uma lâmpada de xenon HID. Um indicador importante da quantidade de luz proporcionada por um farol na estrada. A unidade é candela/m² (cd/m²).

■ Lúmen (lm)

Unidade de fluxo luminoso.

■ Fluxo luminoso (lúmen)

A quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz em todas as direções.

■ Lux (lx)

Unidade de iluminância. 1 lux = 1 lm/m². **Ver também** iluminância.

■ Luxímetro

Dispositivo de medição de iluminância.

■ LUXEON®

Tecnologia de chips LED Lumileds.

■ Pb

Símbolo do chumbo (em latim: "plumbum"). Todas as lâmpadas para automóveis da Philips são isentas de chumbo.

■ Vidro de quartzo

Vidro resistente a temperatura e pressão para lâmpadas de halógeno e de xenon HID. O vidro também tem um revestimento especial para bloquear a luz ultravioleta (UV) prejudicial.

■ Tecnologia SafeBeam

Tecnologia que projeta a luz exatamente para onde esta é necessária na estrada.

■ Tungsténio

Filamento e material do eletrodo.

■ Bloqueio de UV

O vidro que bloqueia os raios ultravioleta (UV) absorve a luz UV criada pelo filamento ou pelo arco elétrico. O bloqueio de UV é obrigatório para todas as lâmpadas para automóvel em conformidade com a ECE porque a luz UV pode danificar a tampa de plástico do farol.

Ver também vidro de quartzo.

■ Encaixe em cunha

Lâmpada com um encaixe de vidro, tal como a W5W. Utilizada principalmente para luzes de posição, indicadores laterais e iluminação de interior.

■ Xenon (Xe)

Um dos gases nobres. Normalmente utilizado como referência às lâmpadas HID.

■ Luz de xenon

Faróis com lâmpadas HID.

Ver também D(-), lâmpada de descarga e HID.

■ Sistema de xenon

Um sistema de xenon completo é composto pela lâmpada HID, pelo arrancador de alta voltagem e pelo balastro eletrónico que controla o arco elétrico.

Embalagem de amostras

Descubra a solução antirroubo perfeita para a sua loja.



Embalagem de amostras

Exemplo	Nome de amostra GDC	EAN	EMAG
12V halógeno			
H4 RGT HF	568643F 00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT HF	568643F 00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	568725F 00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	568725F 00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP DF	568998F 00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP DF	568998F 00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP DF	568998F 00588130	8719018005881	8719018005892
H1 XVP SF	568625F 00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	568625F 00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	568625F 00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU DF	568698F 00605430	8719018006054	8719018006061
H4 WVU DF	568698F 00607830	8719018006078	8719018006095
H7 WVU DF	568698F 00610230	8719018006102	8719018006109
H1 WVU SF	568752F 00612728	8719018006127	8719018006134
H4 WVU SF	568752F 00614128	8719018006141	8719018006158
H7 WVU SF	568752F 00616528	8719018006165	8719018006172
H1 LLECO HF	562738F 26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO HF	562738F 26939830	8718696269398	8718696269404
H7 LLECO HF	562688F 26927530	8718696269275	8718696269282
H1 LLECO SF	562925F 39002528	8727900390025	8727900390032
H4 LLECO SF	562613F 26939128	8718696269391	8718696269407
H7 LLECO SF	562949F 39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP DF	562798F 26948730	8718696269487	8718696269503
H4 VP DF	562798F 26947130	8718696269471	8718696269488
H7 VP DF	562773F 26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	562125F 39001228	8727900390012	8727900390029
H4 VP SF	562938F 39001008	8727900390010	8727900390017
H7 VP SF	562952F 39001248	8727900390012	8727900390019

Compreender os códigos de encomenda da Philips

Todos os nossos produtos de iluminação automóvel podem ser encomendados através do número de encomenda.

O número de encomendas da Philips permite-lhe identificar o tipo de lâmpada, a gama de produtos e o tipo de embalagem.



1/ Tipo de lâmpada

Cada tipo de lâmpada é designado pela Philips com um número único (chamado "tipo de lâmpada").

- Todas as lâmpadas de 12 V começam por 12 (por exemplo: 12972 para H7 de 12 V).
- Todas as lâmpadas de 24 V que começam por 13 (por exemplo: 13972 para H7 de 24 V).

2/ Tipo de gama

A maioria dos tipos de lâmpadas está disponível em diferentes gamas de produtos. Estes são indicados por um código de cores, para indicar a disponibilidade de uma lâmpada em uma linha de produtos específica.

Código de cores


	RacingVision GT200 Luz até 200% mais brilhante	Tipo de gama RGT
	X-tremeVision Pro150 Luz até 150% mais brilhante	Tipo de gama XVP
	VisionPlus Visão até 60% superior	Tipo de gama VP
	LongLife EcoVision Vida até até 1500 horas	Tipo de gama LLECO
	WhiteVision ultra Aspeto branco nítido	Tipo de gama WVU
	Vision Visão até 70% superior	Tipo de gama PR
	Standard	Tipo de gama STD

3/ Tipo de embalagem

Embalagem comercial Caja de material Conteúdo CP 1 lâmpada Conteúdo CP 10 lâmpadas Tipo de embalagem CP/CP	Blister individual Caja de material/plástico Conteúdo 1 lâmpada Tipo de embalagem B1	Blister duplo Caja de material/plástico Conteúdo 2 lâmpadas Tipo de embalagem B2
Embalagem especial Material: plástico Conteúdo S2 2 lâmpadas Conteúdo SM 4 lâmpadas (2 lâmpadas de presença) Tipo de embalagem S2/SM	Blister individual xenon Caja de material/plástico Conteúdo 1 lâmpada Tipo de embalagem S1	Blister LED X1/X2 Caja de material/plástico Conteúdo X1 1 lâmpada Conteúdo X2 2 lâmpadas Tipo de embalagem X1/X2

	Ultinon Pro9100 Desempenho de LED automóvel original	Tipo de gama U9100
	Ultinon Pro5100 Luz branca, para estradas mais brilhantes	Tipo de gama U5100
	Ultinon Pro3022 Iluminação LED elegante e fácil de instalar	Tipo de gama U3022
	Ultinon Pro6000 SL Sinais mais brilhantes e elegantes	Tipo de gama U6000
	Ultinon Pro3000 SL Destaque-se da multidão	Tipo de gama U3000

Ilustrações técnicas: bases



Índice de produtos

Luces para automóveis de Halogênio de 12 V

Nome do produto	Tipo	Curva	V	W	Capilho	GDC	EM	LD	EM	Q	Temp (C) Vida	
12023CP	H5W	Standard	12	5	DA8s	51270820	8711529512799	8711529512464	8727900371222	5x10	9,29	26
12034CP	H10W	Standard	12	10	DA8s	52941728	8711529529417	8711529529434	8727900371152	5x10	8,07	26
12075CP	H20W	Standard	12	20	DA8s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	5x10	8,54	26
12086CP	H8W	Standard	12	8	DA8s	24728930	8711500347289	-	8711500347276	10	16,00	26
12030CP	H6W	Standard	12	6	DA8s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	5x10	7,25	26
12036WVMD	H6W	WhiteVision ultra	12	6	DA8s	00543430	8711801800543	-	8711801800544	10	31,17	26
12040RPSU	W5T10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	53418830	8711529534180	-	8711529534184	10	7,70	26
12059C1	AZ7W/3	Standard	12	27	PG13	52854030	8711529532854	-	8727900370709	10	21,68	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PG13	52857130	8711529532857	-	8727900370805	10	23,69	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391440	5x10	1,48	27
12063B2	W2,3W	Standard	12	2,3	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	10	12,88	28
12067CP	W2,1W	Standard	12	2,1	W3x16d	47135328	8711500471352	8711500471369	8727900391107	5x10	6,13	28
12068C2	W2,15W	Standard	12	2,15	W3x16d	68129130	8727900681291	-	8727900681407	10	12,54	28
12068CP	W2,15W	Standard	12	2,15	W3x16d	47138128	8711500471382	8711500471390	8727900391091	5x10	6,45	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711529521053	10	10,21	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711529548272	8711500482730	8727900391236	5x10	4,79	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	W3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	10	19,38	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	W3x16d	52539128	8711529525391	8711529525402	8727900391608	5x10	9,24	28
12075C3	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	68623030	8727900686230	-	8727900686238	10	22,96	32
12081C1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70446630	8727900704466	-	8727900704466	10	23,97	32
12086FC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/2	70044230	8727900700442	-	8727900700442	10	25,31	32
12086CP	PG23W	Standard	12	21	BAW15s	48511128	8711500485111	8711500485128	8727900391108	5x10	5,95	34
12090NAC1	RT10W	Standard	12	10	BAU15s	48302128	8711500483021	8711500483038	8727900391018	5x10	3,98	25
12146CP	WY23W	Standard	12	23	DA8s	25244328	8727900252443	8727900252450	8727900370807	5x10	25,07	26
12170NAC1	FWY24W	Standard	12	24	WF3,3x14,5/4	38027630	8727900380276	-	8727900380283	10	39,11	33
12170NAC1	FWY24W	StarVision	12	24	WF3,3x14,5/4	39000130	8727900390001	-	8727900390008	10	39,11	33
12177C1	FW10W	Standard	12	10	WF3,3x14,5/8	38623230	8727900386232	-	8727900386239	10	42,11	32
12180SV-C1	PSY24W	StarVision	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900703795	10	37,02	33
12182NAC1	FW24W	Standard	12	24	WF3,3x14,5/3	39186130	8727900391861	-	8727900391769	10	39,11	33
12180NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	68629430	8727900686294	-	8727900686304	10	5,77	33
12180NAC1	PY24W	Standard	12	24	PG20/4	68680530	8727900686805	-	8727900686803	10	37,02	33
12197NAC1	HPSVision LCP	Standard	12	24	HPSL 2A	38621830	8727900386218	-	8727900386225	10	33,68	32
12258C2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52400830	8711529524008	-	8711529524122	10	4,39	27
12258CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144128	8711500481441	8711500481450	8727900391604	5x10	1,56	27
12258L1E0C1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36186430	8727900361864	-	8727900361871	10	10,14	18
12258L1E0C1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900361883	10	9,33	18
12258L1E0C2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	5	10,58	18
12258PHB	H3	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	10	6,70	18
12258PHC1	H3	Vision	12	55	P14,5s	47518362	8711500475183	8727900362391	8711500475190	100	5,36	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40440230	8711500404402	-	8727900370895	10	9,78	18
12258VPB	H3	VisionPlus	12	55	P14,5s	36100330	8727900361003	-	8727900361197	10	11,52	18
12258VPS2	H3	VisionPlus	12	55	P14,5s	36227728	8727900362277	-	8727900362310	5	26,13	18
12258WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	60527830	8711801800527	-	87118018005243	10	20,41	18
12258WVUBM	H3	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	60525028	8711801800525	-	87118018005267	5	39,62	18
12258XVPU1	H3	X-tremeVision Plus150	12	55	P14,5s	60549630	8711801800549	-	87118018005502	10	21,78	18
12258XVPS2	H3	X-tremeVision Plus150	12	55	P14,5s	60540428	8711801800540	-	87118018005463	5	40,01	18
12271AC1	PCY16W	SuperClick	12	16	PG20B/2	38865430	8727900388654	-	87279003881152	10	37,02	32
12274SV-C1	PY24	StarVision	12	24	PG20/4	68678130	8727900686781	-	8727900686780	10	5,77	33
12275NAC1	PSY24W	Standard	12	38	PG20/2	52725330	8711519627252	-	8727900686858	10	31,88	32
12276C1	PSY24W	Standard	12	38	PG20/2	68676330	8727900686763	-	8727900686762	10	29,30	32
12276WVUB1	PSY24W	WhiteVision ultra	12	38	PG20/2	00545838	8711801800545	-	87118018005465	5	65,13	32
12277C1	P1,3W	Standard	12	1,3	PG18,5d-3	68672130	8727900686721	-	8727900686720	10	34,04	32
12278C1	PSY26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38814630	8727900388146	-	8727900388149	10	42,75	33
12311C1	H2	Standard	12	55	H31	47521130	8711500475211	-	8727900370802	10	11,03	18
12336L1E0C1	H1	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500777046	10	10,04	19
12336PHB	H3	Vision	12	55	PK22s	68561130	8711500685611	-	8711500685628	10	7,82	18
12336PHC1	H3	Vision	12	55	PK22s	68534630	8711500685346	8711500775686	8711500685252	100	6,75	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	01531130	8711801800011	-	87118018000138	5	22,00	19
12342L1E0C1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43B-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	10	11,79	19
12342L1E0C1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43B-38	36188430	8727900361884	-	8727900370836	10	10,71	19
12342L1E0C2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43B-38	36257228	8727900362572	-	8727900362579	5	22,93	19
12342PHB1	H4	Vision	12	60/55	P43B-38	47480130	8711500474801	-	8711500474810	10	7,98	19

Luzes para automóveis de Halogênio de 12 V

Número do documento	Tipo	Corrente	V	W	Capacitor	QDC	SW	SW	SW	Q*	Peso (g)	Página
12342HCL	H4	Yellow	12	60/55	P43-38	48099560	8711500490995	8711500827807	8711500480988	100	5.99	19
12342HCL2	H4	Yellow	12	60/55	P43-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	50	-	19
12342HGL1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	10	21.20	19
12342HGL2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	43.80	19
12342HPL1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43-38	39974930	8727900399749	-	8727900399757	10	13.07	19
12342HPL2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	50	-	19
12342HPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43-38	39025728	8727900390257	-	8727900390265	5	25.84	19
12342HVAL1	H4	Whisper ultra	12	60/55	P43-38	35489430	8727900354894	-	8727900354901	10	13.58	19
12342HVAL2M	H4	Whisper ultra	12	60/55	P43-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	5	17.23	19
12342HVAL3	H4	X-ItemVision Pro150	12	60/55	P43-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	10	20.67	19
12342HVAL52	H4	X-ItemVision Pro150	12	60/55	P43-38	00567028	8719018005670	-	8719018005677	5	38.86	19
12342HPL	H21W	Standard	12	21	BA15s	87989828	8711500879889	8711500879905	8727900371136	5x10	10.00	26
1236003	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82465530	8711500824653	-	8727900362909	10	28.17	20
1236003	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	10	27.68	20
12360HVAL1	H8	Whisper ultra	12	35	PGJ19-1	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	52.82	20
1236101	H9	Standard	12	60	PGJ19-5	36306130	8727900363061	-	8727900363098	10	41.48	21
1236101	H9	Standard	12	60	PGJ19-5	42544830	8711500425448	-	8727900371000	10	42.75	21
123620HPL1	H11	X-ItemVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00553328	8719018005533	-	8719018005540	5	53.00	21
1236211ECC01	H11	LongLife-EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	10	34.86	21
1236211ECC02	H11	LongLife-EcoVision	12	55	PGJ19-2	36319410	8727900363194	-	8727900370344	10	23.62	21
123621HPL1	H11	Yellow	12	55	PGJ19-2	36408630	8727900364086	-	8727900364093	10	23.85	21
12362HPL1	H11	Yellow	12	55	PGJ19-2	36408930	8727900364089	-	8727900370151	10	21.87	21
12362HVAL1	H11	Whisper ultra	12	55	PGJ19-2	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	34.78	21
1236603	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	10	28.46	21
12366HPL2	W5W	Standard	12	5	W2.1x9.5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	10	8.27	27
12366HPL2	W5W	Standard	12	5	W2.1x9.5d	53062428	8711500530624	8711500530631	8727900368888	5x10	3.18	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	10921228	8711500810921	8711500810929	8711500790538	5x10	3.03	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440638	8711500484406	8711500484413	8727900391002	5x10	4.30	25
12475H1	R2	R2 Vision	12	45/40	P43-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10	10.10	23
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P43-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10	3.84	23
12485CP	PGJ15W	Standard	12	21/5	BAW15d	48871228	8711500488712	8711500488789	8727900391572	5x10	7.17	24
1248611ECCP	P21W	LongLife-EcoVision	12	21	BAU15s	38208128	8727900382081	8727900382198	8727900391084	5x10	7.09	24
12486HML2	P21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711500523729	-	8711500523743	10	7.39	24
12486HML2	P21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711500525341	8711500525358	8711500525365	20x10	2.87	24
12486VMD2	P21W	Standard	12	21	BAU15s	31117730	8711500311777	-	8711500311791	10	37.87	24
1248802	P21W	Standard	12	21	BAU15s	55481330	8711500554813	-	8711500554831	10	3.38	25
12488CP	P21W	Standard	12	21	BAU15s	48079673	8711500480796	8711500480797	8711500490881	20x10	1.19	25
1248811ECC02	P21W	LongLife-EcoVision	12	21	BAU15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	10	4.80	25
1248811ECCP	P21W	LongLife-EcoVision	12	21	BAU15s	38198128	8727900381986	8727900381993	8727900391095	5x10	2.13	25
12489HPL2	P21W	VisionPlus	12	21	BAU15s	36118830	8727900361188	-	8727900361195	10	1.64	25
1249002	P215W	Standard	12	21/5	BAU15d	55455330	8711500554553	-	8711500554568	10	4.58	26
12499CP	P215W	Standard	12	21/5	BAU15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	20x10	1.79	26
1249911ECC02	P215W	LongLife-EcoVision	12	21/5	BAU15d	38217930	8727900382179	-	8727900382186	10	8.17	26
1249911ECCP	P215W	LongLife-EcoVision	12	21/5	BAU15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900381053	5x10	3.71	26
12499HPL2	P215W	VisionPlus	12	21/5	BAU15d	36010630	8727900361063	-	8727900361079	10	6.51	26
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2.1x9.5d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391057	5x10	1.64	27
12510R2	W1.2W	Standard	12	1.2	W2.1x6.6d	55545330	8711500555453	-	8711500555469	10	3.40	27
12516CP	W1.2W	Standard	12	1.2	W2.1x6.6d	48153673	8711500481536	8711500481542	8711500481559	20x10	1.17	27
12521CP	W075	Standard	12	1	W2.1x6.6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391071	5x10	1.71	27
12580C1	H15	Standard	12	55/75	PGJ28-1	02000030	8719018000000	-	8719018000024	10	62.00	21
1258002	H15	Standard	12	55/75	PGJ28-1	02001770	8719018000177	-	8719018000201	10	63.35	21
1258402	P214W	Standard	12	21/4	BA215d	40485530	8711500404855	-	8711500471087	10	7.67	24
12584CP	P214W	Standard	12	21/4	BAU15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	5x10	3.52	24
1259502	Bar R.3x1.35 black	Standard	12	1.2	BB.3x1.35	52818530	8711500528185	-	8711500528192	10	6.22	30
12595CP	Bar R.3x1.35 black	Standard	12	1.2	BB.3x1.35	48365228	8711500483652	8711500483659	8727900390957	5x10	2.46	30
1259802	Bar R.5x2/7 black	Standard	12	1.2	BB.5x2/7	40588330	8711500405883	-	8711500405890	10	6.08	30
12598CP	Bar R.5x2/7 black	Standard	12	1.2	BB.5x2/7	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	5x10	2.58	30
12600CP	Bar R.5x2/7 green	Standard	12	3	BB.5x2/7	48388528	8711500483855	8711500483942	8727900390971	5x10	2.46	30
12602CP	Bar R.3x7.5 blue	Standard	12	2	BB.3x7.5	48386628	8711500483866	8711500483873	8727900390985	5x10	2.46	30
12605CP	Bar R.5x2/7.5 blue	Standard	12	1.2	BB.5x2/7.5	48399728	8711500483997	8711500483900	8727900391015	5x10	2.46	30
12604CP	BB.5d green	Standard	12	2	BB.5d	40508128	8711500405081	8711500405088	8727900391022	5x10	4.16	30
12611CP	BB.4d olive green	Standard	12	1.3	BB.4d	73032328	8711500730323	8711500730330	8711500730337	5x10	4.39	31
12614CP	BB.0d brown halogen	Standard	12	3	BB.0d	52805228	8711500528052	8711500528059	8727900370828	5x10	10.72	30
12615CP	BB.0d black halogen	Standard	12	3	BB.0d	52804128	8711500528041	8711500528048	8727900370911	5x10	10.72	30
1262003	R2	Standard	12	45/40	P43-41	55439330	8711500554393	-	8711500554377	10	6.98	23

Luzes para automóveis de Halogênio de 12 V

Nome documento	Tipo	Corrente	V	W	Capacitor	QDC	SW	SW	SW	Q*	Peso (g)	Página
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P43-41	40085730	8711500400857	-	8711500730339	10	6.40	23
12623CP	BB.4d light blue	Standard	12	1.2	BB.4d	51384328	8711500513843	8711500513854	8727900370904	5x10	4.39	30
12624CP	BB.4d orange	Standard	12	1.1	BB.4d	53418628	8711500534186	8711500534197	8727900370988	5x10	4.39	31
12625CP	BB.4d black	Standard	12	1.2	BB.4d	51408328	8711500514083	8711500514400	8727900371208	5x10	4.39	31
12630CP	BB.4d light green	Standard	12	2	BB.4d	53412328	8711500534123	8711500534606	8727900370942	5x10	4.39	31
12637CP	BB.4d beige	Standard	12	1.5	BB.4d	53414728	8711500534147	8711500534714	8727900370955	5x10	4.39	31
12639CP	BB.4d beige	Standard	12	1.8	BB.4d	51408828	8711500514888	8711500512488	8727900371031	5x10	4.39	31
12637CP	BB.5d beige	Standard	12	1.5	BB.5d	51487128	8711500514871	8711500430178	8727900371048	5x10	4.39	30
12638CP	BB.5d white	Standard	12	1.12	BB.5d	48406628	8711500484066	8711500484073	8727900391503	5x10	4.39	31
1264311C1	H10	LongLife-EcoVision	12	55	PGJ6d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	10	27.24	21
1264411C1	H10	LongLife-EcoVision	12	60/55	PGJ6d-3	35605230	8727900356052	-	8727900356059	10	34.05	22
1281402	H10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500554777	-	8711500417718	10	4.18	25
12814CP	H10W	Standard	12	10	BA15s	48465673	8711500484656	8711500484663	8711500484670	20x10	1.73	25
12818CP	Fedon FG-2x27	Standard	12	3	SW	48461138	8711500484611	8711500484628	8727900395632	5x10	3.47	29
1282102	BSW BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500554603	-	8711500417701	10	3.50	25
12821CP	BSW BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269773	8711500482697	8711500482709	8711500482716	20x10	1.37	25
1282111ECC02	BSW	LongLife-EcoVision	12	5	BA15s	38268278	8727900382682	-	8727900382689	10	5.81	25
1282111ECCCP	BSW	LongLife-EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	5x10	2.12	25
12822CP	BSW BA15H	Standard	12	5	BA15d	45407238	8711500454073	8711500454089	8711500790521	5x10	2.17	25
12823CP	SW	Standard	12	2	SW	53123128	8711500512312	8711500481236	8727900399932	5x10	4.04	25
1284402	Fedon FGW	Standard	12	5	SW	5221430	8711500522143	-	8711500417748	10	3.17	29
12844CP	Fedon FGW	Standard	12	5	SW	48156873	8711500481566	8711500481573	8711500481580	20x10	1.19	29
12848CP	Fedon FG-2x35	Standard	12	3	SW	48467238	8711500484673	8711500484680	8727900391558	5x10	3.76	29
12850CP	Fedon T10.5x43	Standard	12	15	SW	48285128	8711500482853	8711500482860	8727900391541	5x10	3.55	29
12854CP	Fedon T10.5x38	Standard	12	10	SW	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	5x10	2.06	29
1286011ECCCP	Fedon T10.5x30	LongLife-EcoVision	12	10	SW	38194298	8727900381943	8727900381951	8727900391114	5x10	2.44	29
12864CP	Fedon T10.5x43	Standard	12	5	SW	48205128	8711500482051	8711500482058	8727900391127	5x10	1.80	29
12868CP	Fedon T10.5x41	Standard	12	10	SW	5522130	8711500552213	-	8711500417755	10	5.17	29
12868CP	Fedon T10.5x43	Standard	12	10	SW	48248828	8711500482488	8711500482493	8727900391134	5x10	2.34	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA3s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220817	5x10	1.16	25
12913CP	T3W	Standard	12	3	BA3s	21969628	8711500219676	8711500219683	8711500220825	5x10	1.64	25
1291802	T4W	Standard	12	4	BA3s	5520730	8711500552077	-	8711500520094	10	3.23	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA3s	21579473	8711500215794	8711500215800	8711500219817	20x10	1.18	25
12960CP	W2.2W	Standard	12	2.2	W2.1x0.5d	48156438	8711500481564	8711500481571	8727900391033	5x10	1.73	27
1296102	WSW	Standard	12	5	W2.1x0.5d	40423730	8711500404213	-	8711500520070	10	3.52	27
12961CP	WSW	Standard	12	5	W2.1x0.5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	20x10	1.21	27
1296311ECC02	WSW	LongLife-EcoVision	12	5	W2.1x0.5d	38254430	8727900382544	-	8727900382551	10	4.85	27
1296311ECCCP	WSW	LongLife-EcoVision	12	5	W2.1x0.5d	38188428	8727900381884	8727900381900	8727900390872	5x10	2.07	27
12963WV02	WSW	WhiteVision ultra	12	5	W2.1x0.5d	25484330	8727900354843	-	8727900354874	10	8.14	27
12963WV02	WSW	X-ironVision Pro150	12	5	W2.1x0.5d	00561238	8719018005612	-	8719018005649	10	8.14	27
1297211ECC01	H7	LongLife-EcoVision	12	55	PGJ6d	38200830	8727900382008	-	8727900382015	10	17.09	30
1297211ECC1	H7	LongLife-EcoVision	12	55	PGJ6d	70192630	8727900370192	-	8727900371024	10	15.80	30
1297211ECC2	H7	LongLife-EcoVision	12	55	PGJ6d	38259628	8727900382596	-	8727900382603	5	34.18	30
12972H01	H7	Vision	12	55	PGJ6d	48067130	8711500480671	-	8711500480688	10	11.75	30
12972HPC1	H7	Vision	12	55	PGJ6d	40593760	8711500405937	8711500405944	100	10.48	30	
12972HPC2	H7	Vision	12	55	PGJ6d	13412360	8727900313432	8727900313439	8727900313446	5x10	3.10	30
12972H01E	H7	RacingVision-GT250	12	55	PGJ6d	00571130	8719018005711	-	8719018005748	10	29.68	30
12972H01S2	H7	RacingVision-GT200	12	55	PGJ6d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	5	59.89	30
12972H01	H7	VisionPlus	12	55	PGJ6d	38961130	8727900389611	-	8727900389618	10	18.96	30
12972HPC1	H7	VisionPlus	12	55	PGJ6d	13426160	8727900313426	8727900313428	8727900313435	5x10	3.10	30
12972HPC2	H7	VisionPlus	12	55	PGJ6d	38961728	8727900389617	-	8727900389619	5	37.98	30
12972WV01	H7	WhiteVision ultra	12	55	PGJ6d	35485530	8727900354855	-	8727900354862	10	25.84	30
12972WV05H	H7	WhiteVision ultra	12	55	PGJ6d	35485808	8727900354858	-	8727900354864	5	47.94	30
12972WV01E	H7	X-ironVision Pro150	12	55	PGJ6d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	10	27.78	30
12972WV02S2	H7	X-ironVision Pro150	12	55	PGJ6d	00558428	8719018005842	-	8719018005850	5	49.98	30
900AC1	H03	Standard	12	65/45	P28	47074430	8711500470744	-	8727900370987	10	29.78	22
900AP01	H03	Vision	12	60	P20d	24734730	8711500247347	-	8711500247354	10	16.13	22
900APC1	H03	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	10	15.04	22
900APV01	H03	X-ironVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	5	36.60	22
900APV01	H03	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00577328	8719018005773	-	8719018005780	5	31.61	22
900AP01E	H04	Vision	12	51	P23d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	10	16.11	22
900APPC1	H04	Vision	12	51	P23d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	10	15.04	22
900APV02	H04	X-ironVision Pro150	12	53	P23d	00559628	8719018005596	-	8719018005603	5	39.18	22
900APV01H	H04	WhiteVision ultra	12	53	P23d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	5	29.43	22
900PC1	H05	Standard	12	65/55	PK29	24510330	8711500245103	-	8727900370966	10	30.95	22

Luzes para automóveis de Halogênio de 12 V

Número de encomenda	Tipo	Corrente	V	W	Compatível	CCC	EMR	EMQ	EMR2	Q*	Preço (€) Página	
9008C1	H13	Standard	12	60/55	PG48	87798730	8711500877987	-	8727900170708	10	47,34	21
901211C1	H82	LongLife EcoVision	12	55	PK22d	75125530	8727900075125	-	8727900070935	10	55,30	22
90122WV8H	H82	WhiteVision extra	12	55	PK22d	00543028	8719018005430	-	8719018005427	5	58,35	23
90123V8H2	H82	X-ItemVision Pro150	12	55	PK22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	5	66,77	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PK20d	52974530	8711559529745	-	8727900070737	10	25,75	21

Iluminação para veículos de duas rodas de Halogênio

Número de encomenda	Tipo	Corrente	V	W	Compatível	CCC	EMR	EMQ	EMR2	Q*	Preço (€) Página	
120808H	S3	Standard	12	15	PG6	77381430	8711500773814	-	8711500773845	10	5,03	41
120808C1	S3	Standard	12	15	PG6	77384430	8711500773844	-	8711500773835	10	4,76	41
1225032	W3W	Standard	12	1	WGLV5d	52810830	8711559524708	-	8711559534122	10	4,39	41
122503P	W3W	Standard	12	1	WGLV5d	48144338	8711500481443	87150048145	8727900351654	5x10	1,06	41
122421V8W	H4	CityVision extra	12	60/55	PK8-3H	38890030	8727900388900	-	8727900390177	10	17,13	40
12242V8SW	H4	Vision extra	12	60/55	PK8-3H	48024730	8711500480247	-	8711500480254	10	8,29	40
124802	P21W	Standard	12	21	BA6	05549130	8711500055491	-	8711559520131	10	3,38	41
12480CP	P21W	Standard	12	21	BA6	48078073	8711500480780	87150048079	8711500480903	200	1,10	41
1249902	P21/SW	Standard	12	21/5	BAV5d	05545230	8711500055453	-	8711559530148	20	4,58	41
126368W	H53	Vision extra	12	35/35	PK40	53005330	8727900530053	-	8727900530160	10	11,98	40
12636C1	H53	Vision extra	12	35/35	PK40	53250130	8711559532501	-	8727900370881	10	11,98	40
126361V8W	H53	CityVision extra	12	35/35	PK40	38894630	8727900388946	-	8727900388953	10	22,78	41
127203W	S2	Standard	12	35/35	BA30d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	10	6,70	41
12720C1	S2	Standard	12	35/35	BA30d	77589330	8711500775893	-	8711500775342	10	6,22	41
129721V8W	H7	CityVision extra	12	55	PK24	38894630	8727900388946	-	8727900388953	10	26,55	40
12972H8W	H7	Vision extra	12	55	PK24	48001130	8711500480011	-	8711500480028	10	12,84	40
12342XV+QW	H4	X-ItemVision extra	12	60/55	PK8-3H	00056830	8719018000568	-	8719018000575	10	23,45	40
12972XV+QW	H7	X-ItemVision extra	12	55	PK24	17867230	8727900178672	-	8727900178689	10	29,81	40
12242CV8W	H4	CrystalVision ultra extra	12	60/55	PK8-3H	22148130	8711500221481	-	8711500221480	10	22,22	40
12972CV8W	H7	CrystalVision ultra extra	12	55	PK24	22118030	8711500221180	-	8711500221183	10	29,32	40
126368VSW	H53	CrystalVision ultra extra	12	35/35	PK40	18195830	8711500181958	-	8711500181963	10	25,72	41

Iluminação de Halogênio de 24 V

Número de encomenda	Tipo	Corrente	V	W	Compatível	CCC	EMR	EMQ	EMR2	Q*	Preço (€) Página	
13250CP	W3W	Standard	24	3	W21x9.5d	48141238	8711500481412	8711500481429	8727900391169	5x10	1,52	52
13250M03	H7	MasterDuty	24	70	PK24d	82588030	8711500825880	-	8711500825885	10	13,08	48
13250M0C1	H7	MasterDuty	24	70	PK24d	82577360	8711500825773	8711500828907	8711500825708	100	11,77	48
13250M1C1	H7	MasterLife	24	70	PK24d	82568030	8711500825680	-	8727900270812	10	17,66	48
13311C1	H3	Standard	24	70	KS11	47751430	8711500477514	-	87279000771079	10	26,23	48
13336M03H	H7	MasterDuty	24	70	PK22s	77489030	8711500774890	-	8711500774613	10	10,34	48
13336M03VH	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77489030	8711500774890	-	8711500774910	10	18,99	48
13336M03V52	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774887	5	27,98	48
13336M0C1	H7	MasterDuty	24	70	PK22s	77480660	8711500774806	8711500775213	8711500774627	100	9,39	48
13336M1C1	H7	MasterLife	24	70	PK22s	77482030	8711500774820	-	8711500774803	10	13,76	48
13342M03H	H4	MasterDuty	24	75/70	PK8-3H	82587230	8711500825872	-	8711500825889	10	14,40	48
13342M03VH	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	PK8-3H	53381430	8727900533814	-	8727900533821	10	23,35	48
13342M03V52	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	PK8-3H	53275328	8727900532753	-	8727900532760	5	44,31	48
13342M0C1	H4	MasterDuty	24	75/70	PK8-3H	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	100	12,29	48
13342M1C1	H4	MasterLife	24	75/70	PK8-3H	82571130	8711500825711	-	8727900371086	10	17,10	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87826730	8711500878267	8711500879274	8711500795507	5x10	2,96	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836830	8711500878368	8711500878373	8711500795514	5x10	4,09	50
13415CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15d	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	5x10	3,80	50
13480MLCP	P21W	MasterDuty	24	21	BAV15d	09864728	8727900098647	8727900099654	8727900391138	5x10	4,75	50
1348032	P21W	Standard	24	21	BA15d	48455830	8711500484558	-	8711500484548	10	4,76	50
13480CP	P21W	Standard	24	21	BA15d	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484179	200	1,96	50
13480MLCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15d	09848473	8727900098484	8727900099650	8727900391137	200	2,05	49
13480MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15d	09861028	8727900098610	8727900099653	8727900391145	5x10	4,17	49
1349902	P21/SW	Standard	24	21/5	BAV15d	40480030	8711500404800	-	8711500405373	10	7,04	50
13499CP	P21/SW	Standard	24	21/5	BAV15d	48438673	8711500484386	8711500484351	8711500484360	200	3,06	50
13511CP	W07S	Standard	24	1,2	W2x4.6d	48106573	8711500481065	8711500483072	8711500483089	200	1,48	52
13521CP	W07S	Standard	24	1	W2x4.6d	48134838	8711500481348	8711500483256	8727900391176	5x10	1,48	52
12581CP	Ilum. R.3x/1,25 grey	Standard	24	1,2	BR.3x/1,25	48384328	8711500483847	8711500483850	8727900390787	5x10	2,57	52
12588CP	Ilum. R.5d/2 grey	Standard	24	1,2	BR.5d/2	48390438	8711500483904	8711500483911	8727900390827	5x10	3,72	52
13620C1	H2	Standard	24	55/50	PK8-41	40387130	8711500403871	-	8711500779458	10	9,18	49
13801CP	Pixelon T15443	Standard	24	18	SVL5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	5x10	3,53	52
1381402	H10W	Standard	24	10	BA15d	40452730	8711500404527	-	8711500526409	10	4,24	51
13814CP	H10W	Standard	24	10	BA15d	48144773	8711500481447	8711500481454	8711500481461	200	3,64	51

Iluminação de Halogênio de 24 V

Spécifications de commande	Type	Corré	V	W	Compatibilité	CCC	EMR	EMQ	EMR2	Q*	Preço (€) Página	
13814M0CP	H10W	MasterDuty	24	10	BA15d	08852428	8727900088524	8727900089621	8727900391121	5x10	1,78	50
13814M1CP	H10W	MasterDuty	24	10	BA15d	08867838	8727900088678	8727900089605	8727900390780	5x10	2,54	51
138210CP	Pixelon T15427	Standard	24	1	SVL5	48464238	8711500484642	8711500484659	8727900391251	5x10	3,27	52
1382102	H10W	Standard	24	5	BA15d	40403430	8711500404034		8711500405425	10	3,70	50
138210CP	H10W	Standard	24	5	BA15d	48138673	8711500481386	8711500481393	8711500481409	200	1,37	50
13821M0CP	H10W	MasterDuty	24	5	BA15d	08855538	8727900088555	8727900089652	8727900391250	5x10	1,39	50
13821M1CP	H10W	MasterDuty	24	5	BA15d	09810828	8727900098108	87279000896715	8727900390773	5x10	2,71	50
13822CP	H10W	Standard	24	5	BA15d	40884128	8711500480841	8711500878023	8711500796481	5x10	1,84	50
13825CP	BA7	Standard	24	3	BA7d	52133628	8711500521336	8711500401274	8727900390759	5x10	2,52	50
1384402	C10W	Standard	24	5	SVL5	40463330	8711500404633		8711500405388	10	4,46	52
13844CP	C10W	Standard	24	5	SVL5	48187973	8711500481879	8711500481886	8711500481899	200	1,84	52
13848CP	Pixelon T15425	Standard	24	3	SVL5	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	5x10	3,48	52
13850CP	Pixelon T15443	Standard	24	15	SVL5	48388428	8711500483884	8711500483891	8727900391244	5x10	2,52	52
13854CP	Pixelon T105438 10W	Standard	24	10	SVL5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	5x10	1,71	52
13864CP	Pixelon T10540 5W	Standard	24	5	SVL5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	5x10	2,22	52
13866CP	Pixelon T105403 10W	Standard	24	10	SVL5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	5x10	2,10	52
13910CP	T1W	Standard	24	1	BA9d	21925828	8711500219258	8711500219265	8711500220851	5x10	1,52	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9d	22005238	8711500220052	8711500220060	8711500220844	5x10	1,52	51
1392902	T4W	Standard	24	4	BA9d	40454130	8711500404541		8711500405432	10	2,96	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9d	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	200	1,34	51
13929M0CP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9d	08858638	8727900088586	8727900089682	8727900391039	5x10	1,47	51
13929M1CP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9d	09976038	8727900099760	8727900099777	8727900391046	5x10	2,11	51
13940CP	W2.5W	Standard	24	2,5	W2.1x9.5d	48147828	8711500481478	8711500481485	8727900391275	5x10	1,71	52
1395102	W3W	Standard	24	5	W2.1x9.5d	53400730	8711500534007		8711500534214	10	4,22	52
13961CP	W3W	Standard	24	5	W2.1x9.5d	48138773	8711500481387	8711500481399	87115005340376	200	1,63	52
13972M0B1	H7	MasterDuty	24	70	PK26d	82588630	8711500825886		8711500825902	10	21,10	49
13972M0B1D1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PK26d	03279330	8727900532793		8727900532807	10	38,12	49
13972M0B5J	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PK26d	53777728	8727900537777		8727900537784	5	66,61	49
13972M0C1	H7	MasterDuty	24	70	PK26d	82581600	8711500825816	8711500825814	8711500825827	100	18,98	49
13972M0C1	H7	MasterLife	24	70	PK26d	80573030	8711500805730		8727900371147	10	34,41	49
13978CP	W075	Standard	24	7	W2x4.6d	48118828	8711500481188	8711500481195	8727900391183	5x10	1,81	52
24028CP	Box 8.5d/2 yellow	Standard	24	12	B8.5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	5x10	4,48	52
24052CP	Box 8.5d/brown	Standard	24	12	B8.5d	48857738	8711500488577	8711500488534	8727900391077	5x10	4,97	52
24256CP	H21W	Standard	24	21	BA9d	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371163	5x10	18,28	51
24302M0C1	H11	MasterDuty	24	70	PG.09-2	82583430	8711500825834		8727900371055	10	37,38	49
24302M0C1	H11	MasterLife	24	70	PG.09-2	82571830	8711500825718		8727900371062	10	41,89	49

Iluminação de xenon

Encomenda	Tipo	Corrente	V	W	Capacidade	CCC	EMW	EMQ	EMV	Q* Peças (C) Página		
42402WZS1	D4S	8 Jero/Halo/gn2	42	35	PT24 1	37719433	8727900377194		8727900377200	2	175,00	70
42403VC1	D2S	Korn	42	25	PT24 1	36481113	8727900364811		8727900364828	2	174,23	70
42403VS1	D3S	Korn	42	35	PT24 1	36481033	8727900364808		8727900364825	2	176,13	70
42403WHVZC1	D2S	Wide/Halo/gn2	42	25	PT24 1	37717833	8727900377178		8727900377185	2	185,00	70
42403WHVZS1	D3S	Wide/Halo/gn2	42	35	PT24 1	37735433	8727900377354		8727900377361	2	187,00	70
42403WZC1	D2S	8 Jero/Halo/gn2	42	25	PT24 1	37717033	8727900377170		8727900377187	2	185,00	70
42403WZS1	D3S	8 Jero/Halo/gn2	42	35	PT24 1	37713233	8727900377132		8727900377149	2	187,00	70
42406VC1	D4R	Korn	42	25	PT24 1	36487333	8727900364873		8727900364888	2	163,51	70
85112ZSYC1	D2S	LongLife	85	35	PT24 2	37518033	8727900375180		8727900375190	2	-	68
Código de encomenda Alemanha, Áustria, Suíça e Polónia												
85112ZSYC1	D2S	LongLife	85	35	PT24 2	37244133	8727900372441		8727900372458	2	-	68
Código de encomenda Escandinávia, Suécia, Finlândia e Dinamarca e Reino Unido												
85112ZSYC1	D2S	LongLife	85	35	PT24 2	37534433	8727900375344		8727900375351	2	-	68
Código de encomenda França, Alemanha, República Checa e outros países da Europa Oriental												
85112ZSYC1	D2S	LongLife	85	35	PT24 2	37254833	8727900372548		8727900372557	2	-	68
Código de encomenda Alemanha, Áustria, Suíça, Polónia, Escandinávia, Suécia, Finlândia e Dinamarca e Reino Unido												
85112ZWC1	D2S	Korn	85	35	PT24 2	36477833	8727900364778		8727900364785	2	115,00	68
85112ZVCS1	D2S	Korn	85	25	PT24 2	36481033	8727900364810		8727900364827	2	117,00	68
85112ZWVZC1	D2S	Wide/Halo/gn2	85	35	PT24 2	37729333	8727900377293		8727900377309	2	129,00	68
85112ZWVZS1	D2S	Wide/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37727933	8727900377279		8727900377286	2	131,00	68
85112WZC1	D2S	8 Jero/Halo/gn2	85	35	PT24 2	37707133	8727900377071		8727900377088	2	129,00	68
85112WZS1	D2S	8 Jero/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37703333	8727900377033		8727900377040	2	131,00	68
85112ZSYC1	D2R	LongLife	85	35	PT24 2	37520033	8727900375200		8727900375213	2	-	68
Código de encomenda Alemanha, Áustria, Suíça e Polónia												
85112ZSYC1	D2R	LongLife	85	35	PT24 2	37253033	8727900372530		8727900372533	2	-	68
Código de encomenda Escandinávia, Suécia, Finlândia e Dinamarca e Reino Unido												
85112ZSYC1	D2R	LongLife	85	35	PT24 2	37526833	8727900375268		8727900375275	2	-	68
Código de encomenda França, Alemanha, República Checa e outros países da Europa Oriental												
85112ZSYC1	D2R	LongLife	85	35	PT24 2	37248833	8727900372488		8727900372496	2	-	68
Código de encomenda Alemanha, Áustria, Suíça e Polónia												
85112ZVC1	D2R	Korn	85	35	PT24 2	36479833	8727900364798		8727900364804	2	115,00	68
85112VCS1	D2R	Korn	85	25	PT24 2	36483433	8727900364834		8727900364841	2	117,00	68
85112WVZC1	D2R	Wide/Halo/gn2	85	35	PT24 2	37733033	8727900377330		8727900377347	2	129,00	68
85112WVZS1	D2R	Wide/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37731633	8727900377316		8727900377323	2	131,00	68
85112WVZC1	D2R	8 Jero/Halo/gn2	85	35	PT24 2	37711833	8727900377118		8727900377125	2	129,00	68
85112WVZS1	D2R	8 Jero/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37709433	8727900377094		8727900377101	2	131,00	68
85409VC1	D2R	Korn	85	35	PT24 3	36475033	8727900364750		8727900364767	2	151,08	68
85411SYC1	D2S	LongLife	85	25	PT24 2	37518833	8727900375188		8727900375196	2	-	68
Código de encomenda Alemanha, Áustria, Suíça e Polónia												
85411SYC1	D2S	LongLife	85	25	PT24 2	37250233	8727900372502		8727900372509	2	-	68
Código de encomenda Escandinávia, Suécia, Finlândia e Dinamarca e Reino Unido												
85411SYC1	D2S	LongLife	85	25	PT24 2	37527033	8727900375270		8727900375277	2	-	68
Código de encomenda França, Alemanha, República Checa e outros países da Europa Oriental												
85411SYC1	D2S	LongLife	85	25	PT24 2	37248533	8727900372485		8727900372492	2	-	68
Código de encomenda Alemanha, Áustria, Suíça, Polónia, Escandinávia, Suécia, Finlândia e Dinamarca e Reino Unido												
85411WC1	D2S	Korn	85	25	PT24 2	36473633	8727900364736		8727900364743	2	151,68	68
85403VS1	D2S	Korn	85	35	PT24 2	36488733	8727900364887		8727900364903	2	153,08	68
85411WVZC1	D2S	Wide/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37725233	8727900377252		8727900377269	2	162,00	68
85403WVZS1	D2S	Wide/Halo/gn2	85	25	PT24 2	36872133	8727900368721		8727900377248	2	164,00	68
85411WZC1	D2S	8 Jero/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37701933	8727900377019		8727900377026	2	162,00	68
85411WZS1	D2S	8 Jero/Halo/gn2	85	25	PT24 2	37687533	8727900376875		8727900376882	2	164,00	68

Iluminação LED

Número de encomenda	Tipo	Corrente	V	W	Capacidade	CCC	EMW	EMQ	EMV	Q* Peças (C) Página		
11015U30Z2X2	HL (H4/H8/H4)	13002	12/24	20	PG24/PG24	01806894	8719018018019	-	8719018018016	4	50,00	88
11025U51X2	HL (H8/H4/H4)	05000	12/24	12	PG24/PG24	01888194	8719018018881	-	8719018018878	4	80,00	88
11015U81X2	HL (H8/H4/H4)	09000	12/24	20	PG24/PG24	01870084	8719018018700	-	8719018018717	4	150,00	88
11012U30Z2X2	HL (H4/H2)	13002	12/24	20	PG24	01806894	8719018018019	-	8719018018090	4	50,00	88
11012U51X2	HL (H4/H2)	05000	12/24	12	PG24	01888194	8719018018881	-	8719018018892	4	80,00	88
11012U81X2	HL (H4/H2)	09000	12/24	20	PG24	01870084	8719018018700	-	8719018018731	4	150,00	88
11065U81X2	SL AMBER (H21W)	06000	12	2,3	W34R4	01558730	8719018015587	-	8719018015584	10	34,48	94
11065U81X2	SL WHITE (H21W)	06000	12	2,3	W34R4	01554830	8719018015548	-	8719018015556	10	34,48	94
11065U81X2	SL RED (H21W)	06000	12	2,3	W34R4	01554830	8719018015548	-	8719018015555	10	34,48	94
11065U81X2	SL WHITE (H21W)	06000	12	1,75	W34R4	00684430	8719018006844	-	8719018006851	10	15,00	94
11065U81X2	SL RED (H21W)	06000	12	1,75	W34R4	00686830	8719018006868	-	8719018006875	10	15,00	94
11065U81X2	SL AMBER (H21,5W)	06000	12	2,5/0,5	W34R4	01554830	8719018015548	-	8719018015570	10	34,48	93
11065U81X2	SL WHITE (H21,5W)	06000	12	2,5/0,5	W34R4	01558730	8719018015587	-	8719018015594	10	34,48	94
11065U81X2	SL RED (H21,5W)	06000	12	2,5/0,5	W34R4	01552530	8719018015525	-	8719018015532	10	34,48	93
11065U81X2	SL RED (H21,5W)	06000	12	0,8/1,75	W34R4	00643430	8719018006434	-	8719018006431	10	15,00	94
11067U30Z2X2	SL WHITE (H21W)	06000	12	2,4	W34R4	01561230	8719018015612	-	8719018015679	10	11,50	93

Iluminação LED

Número de encomenda	Tipo	Corrente	V	W	Capacidade	CCC	EMW	EMQ	EMV	Q*	Preço (C) Página	
11258U30Z2X2	HL (H4/H4)	13002	12/24	18	PG24	01812094	8719018018120	-	8719018018127	4	50,00	88
11258U51X2	HL (H4/H4)	05000	12/24	12,5	PG24	01870084	8719018018700	-	8719018018792	4	80,00	88
11258U81X2	HL (H4/H4)	09000	12/24	20	PG24	01862584	8719018018625	-	8719018018632	4	150,00	88
11336U30Z2X2	HL (H4/H4)	13002	12/24	18	PG24	01814494	8719018018144	-	8719018018151	4	50,00	88
11336U51X2	HL (H4/H4)	05000	12/24	12	PG24	01860894	8719018018608	-	8719018018615	4	80,00	88
11336U81X2	HL (H4/H4)	09000	12/24	20	PG24	01860894	8719018018608	-	8719018018705	4	150,00	88
11342U30Z2X2	HL (H4/H4)	13002	12/24	20	N4B 38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	4	55,00	88
11342U51X2	HL (H4/H4)	05000	12/24	12	N4B 38	01862584	8719018018625	-	8719018018632	4	80,00	88
11342U81X2	HL (H4/H4)	09000	12/24	18	N4B 38	01862584	8719018018625	-	8719018018632	4	150,00	88
11362U30Z2X2	HL (H4/H4)	13002	12/24	20	PG19-2	01810094	8719018018100	-	8719018018113	4	50,00	88
11362U51X2	HL (H4/H4)	05000	12/24	12	PG19-2	01860894	8719018018608	-	8719018018615	4	80,00	88
11362U81X2	HL (H4/H4)	09000	12/24	16	PG19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	4	150,00	88
11362U30Z2X2	FL (H4/H41/H416)	13002	12/24	20	PG19 V2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	4	50,00	88
11362U51X2	FL (H4/H41/H416)	05000	12/24	9	PG19 V2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	4	80,00	88
11362U81X2	FL (H4/H41/H416)	09000	12/24	11	PG19 V2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	4	150,00	88
11496U81X2	SL AMBER (H21W)	06000	12	2,3	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11496U81X2	SL WHITE (H21W)	06000	12	2,3	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11496U81X2	SL RED (H21W)	06000	12	2,3	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11496U81X2	SL WHITE (H21W)	06000	12	1,75	W34R4	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	15,00	93
11496U81X2	SL RED (H21W)	06000	12	1,75	W34R4	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	15,00	93
11496U81X2	SL AMBER (H21W)	06000	12	2,5/0,5	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11496U81X2	SL WHITE (H21W)	06000	12	2,5/0,5	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11496U81X2	SL RED (H21W)	06000	12	2,5/0,5	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11496U81X2	SL RED (H21W)	06000	12	0,8/1,75	W34R4	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	15,00	93
11854U60K1	SL TEST 30mm 6000K	06000	12	1	SW6	01532730	8719018015327	-	8719018015334	10	7,07	92
11854U60K2	SL TEST 30mm 6000K	06000	12	0,6	SW6	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	7,07	92
11854U60K3	SL TEST 30mm 4000K	06000	12	1	SW6	01532630	8719018015266	-	8719018015273	10	7,07	92
11864U60K1	SL TEST 30mm 6000K	06000	12	1	SW6	01533030	8719018015300	-	8719018015310	10	7,07	92
11864U60K2	SL TEST 30mm 6000K	06000	12	0,6	SW6	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	7,07	92
11864U60K3	SL TEST 30mm 4000K	06000	12	1	SW6	01532430	8719018015242	-	8719018015250	10	7,07	92
11864U60K4	SL TEST 43mm 6000K	06000	12	0,6	SW6	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	7,07	92
11864U60K5	SL TEST 43mm 6000K	06000	12	1	SW6	01534130	8719018015341	-	8719018015358	10	7,07	92
11864U60K6	SL TEST 43mm 4000K	06000	12	1	SW6	01528030	8719018015280	-	8719018015297	10	7,07	92
11961U60K2	SL AMBER (H21W)	06000	12	0,5	W34R4	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	14,99	95
11961U60K3	SL T10 (H21W) 6000K	06000	12	0,9	W34R4	01516730	8719018015167	-	8719018015174	10	14,99	95
11961U60K4	SL T10 (H21W) 6000K	06000	12	0,6	W34R4	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	15,00	95
11961U60K5	SL T10 (H21W) 8000K	06000	12	0,9	W34R4	01516730	8719018015167	-	8719018015174	10	14,99	95
11961U60K6	SL T10 (H21W) 8000K	06000	12	0,7	W34R4	01522030	8719018015220	-	8719018015229	10	14,99	95
11972U30Z2X2	HL (H4/H4)	13002	12/24	20	PG04	01802184	8719018018021	-	8719018018028	4	50,00	88
11972U51X2	HL (H4/H4)	05000	12/24	12	PG04	01864994	8719018018649	-	8719018018656	4	80,00	88
11972U81X2	HL (H4/H4)	09000	12/24	18	PG04	01860794	8719018018607	-	8719018018614	4	150,00	88
24001U60K2	SL WHITE (H21W) 6000K	06000	24	1	W34R4	01562430	8719018015624	-	8719018015631	10	13,50	96
24044U60K1	SL TEST 30mm 6000K	06000	24	1,5	SW6	01536530	8719018015365	-	8719018015372	10	7,07	96
24051U60K2	SL T10 (H21W) 6000K	06000	24	1	W34R4	01500430	8719018015004	-	8719018015011	10	14,99	96
24051U60K3	SL T10 (H21W) 4000K	06000	24	1	W34R4	01518130	8719018015181	-	8719018015198	10	14,99	96



© 2023 Philips Holding B.V. Todos os direitos reservados.
A marca comercial Philips e o emblema em escudo da Philips
são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

[philips.com/automotive](https://www.philips.com/automotive)