



PHILIPS

Xperion 6000

LED-arbejdslys



2023

Designet
med **dig**
i tankerne

LED-arbejdslysfunktioner

Lysmodul

Boost-lys

Maksimal lysstyrke (i lumen)

Eco-lys/
dæmpet lys

Lysstyrke i strømsparetilstand (i lumen)

Spot

Ekstra lille lyskilde til brug på steder med begrænset plads (i lumen)

Driftstid

Driftstid under en enkelt opladningscyklus

Strålevinkel

Vinkel på den primære lysstråle

Drejeligt lysmodul

Fleksibelt arbejdslys takket være drejeligt lysmodul

CRI

Højt farvegengivelsesindeks (Color Rendering Index – CRI) viser en genstands mest ægte farver, som hvis det ses med naturligt lys.

UV-lys

UV-lys hjælper med at identificere lækager

Zoomlys

Du kan ændre lysstrålens fokus blot ved at dreje på en knap

Smart og ergonomisk design

Greb

Robust kabinnet i ABS* og blødt gummi, så arbejdslyset kan holdes sikkert

Teleskopstang

Indbyggede teleskopkroge kan forlænges på begge sider

Bevægelses-sensor

Tænd og sluk lyset ved at bevæge hånden foran sensoren

Find My Device

Tilbehøret til fjernbetjeningen hjælper med at finde mistede enheder på op til 10 meter

Skydelys

Skub lysmodulet langs stangen til det område, du vil oplyse

Tilstedeværelses-sensor

Tilstedeværelsessensor, der registrerer menneskelig aktivitet inden for en radius på 2,56 meter

Robusthed og holdbarhed

Indtrængnings-beskyttelse

Graden af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler, støv, utilsigtet kontakt og vand

Stødbeskyttelse

Graden af beskyttelse mod eksterne påvirkninger

Fedtbes-tandighed

Særligt modstandsdygtig over for fedt og opløsningsmidler på værkstedet

Strømindstillinger og genopladning

Opladningstid

Tiden, det tager at genoplade det integrerede batteri helt

Mikro-USB

Genopladeligt batteri med et USB Type-C-kabel

USB-C

Opladnings-station

Kompatibilitet med Multi Dock Station**-tilbehøret til trådløs opladning

*Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
**Tilbehør købes separat



Se vores
Xperion 6000
LED-arbejdslys

UV Pillar

reddot winner 2022

Boost-lys	 500 lm	 Op til 4,5 t
Eco-lys	 250 lm	 Op til 10 t
Spot	 180 lm	 Op til 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 90° drejelig
Særlige lysfunktioner	 UV-lys	 Fremragende farvegengivelse
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*, Gummi	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <4,5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Find My Device	 Multi Dock Station**

Ordreindtastning
X60UVPX1

Pillar

reddot winner 2022

Boost-lys	 500 lm	 Op til 4,5 t
Eco-lys	 250 lm	 Op til 10 t
Spot	 180 lm	 Op til 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 90° drejelig
Særlige lysfunktioner		
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <4,5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Ordreindtastning
X60PILLX1

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
** Tilbehør købes separat, undtagen Philips Xperion 6000 UV Pillar, som allerede indeholder funktionen Find My Device

Flood Audio





Op til 20 timers lyd via Bluetooth

Boost-lys	 1000 lm	 Op til 3 t
Eco-lys	 100 lm	 Op til 22 t
Spot	 250 lm	 Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 Lysindstillings-hukommelse
Særlige lysfunktioner	 Zoomlys	 Bevægelses-registrering
Fastgørelse	 180° drejehåndtag	 Magnetisk håndtag
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP55	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <5 t	 USB Type-C
Opladningsfunktioner	 Multi Dock Station**	 USB-powerbank

Ordreindtastning

X60FLAUX1

Flood



Boost-lys	 1000 lm	 Op til 3 t
Eco-lys	 100 lm	 Op til 22 t
Spot	 250 lm	 Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 Lysindstillings-hukommelse
Særlige lysfunktioner	 Zoomlys	 Bevægelses-registrering
Fastgørelse	 180° drejehåndtag	 Magnetisk håndtag
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <5 t	 USB Type-C
Opladningsfunktioner	 Multi Dock Station**	 USB-powerbank

Ordreindtastning

X60FLX1

Flood Mini



Boost-lys	 500 lm	 Op til 3 t
Eco-lys	 100 lm	 Op til 9 t
Spot	 250 lm	 Op til 5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 Lysindstillings-hukommelse
Særlige lysfunktioner	 Zoomlys	 Kompakt design
Fastgørelse	 180° drejehåndtag	 Magnetisk håndtag
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <3,5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Ordreindtastning

X60FLMIX1

Pocket




reddot winner 2022


DESIGN AWARD 2022

Boost-lys	 300 lm	 Op til 3,5 t
Eco-lys	 150 lm	 Op til 7 t
Spot	 100 lm	 Op til 10 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 110°	
Særlige lysfunktioner	 25 cm fleksibel slange, kan drejes i alle retninger	
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*, Gummi	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <3,5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Multi Dock Station**	

Ordreindtastning

X60POCKX1

Slim




reddot winner 2022


DESIGN AWARD 2022

Boost-lys	 500 lm	 Op til 4,5 t
Eco-lys	 250 lm	 Op til 7 t
Spot	 150 lm	 Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 270° drejelig
Særlige lysfunktioner	 180° sammenfoldelig	
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*, Gummi	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP54	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <4 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Ordreindtastning

X60SLIMX1

Line




reddot winner 2022


DESIGN AWARD 2022

Boost-lys	 300 lm	 Op til 4,5 t
Eco-lys	 150 lm	 Op til 8 t
Spot	 120 lm	 Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 110°	
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <3,5 t	 USB Type-C

Ordreindtastning

X60LINEX1

Penlight		
Boost-lys	200 lm	Op til 3 t
Eco-lys	100 lm	Op til 5.5 t
Spot	120 lm	Op til 3.5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	80°	
Særlige lysfunktioner	Magnetisk roterende holder	
Fastgørelse	2 magneter	
Greb/ fedtbest- andighed	ABS*	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP65	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<1.6 t	USB Type-C

Ordreindtastning
X60PENX1

Headlight		
Boost-lys	300 lm	Op til 2.5 t
Eco-lys	150 lm	Op til 4 t
Spot	120 lm	Op til 4.5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	220° panoramavisning 60° drejelig	
Særlige lysfunktioner	Bevægelsesregistrering	
Fastgørelse	Justerbar hovedbøjle	
Greb/ fedtbest- andighed	Værkstedsgodkendt	
Robusthed	IP65	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<2.5 t	USB Type-C

Ordreindtastning
X60HEADX1

Under-Bonnet Light		
Boost-lys	1200 lm	Op til 3 t
Eco-lys	120 lm	Op til 20 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	110° 5800 K	
Særlige lysfunktioner	Tilstedeværelsessensor	Skydelys
Fastgørelse	Teleskopkroge	
Greb/ fedtbest- andighed	Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP54	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<3.5 t	USB Type-C

Ordreindtastning
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Kompakt LED-ledsager

Med sit kompakte, ergonomiske design med en bred stråle på 200 lumen er Philips Xperion 6000 Penlight velegnet til alle former for inspektionsarbejde. Vores Penlight er udstyret med en 120 lm markør, der leder lyset hen, hvor det skal bruges.

Flere LED-lysfunktioner

200 lm
100 lm
120 lm

Fuldt opladet inden for 1,6 timer via USB-C og med visning af batterilevetid

<1.6 h



3 års garanti*

Smart drejelig holder med magnet og ergonomisk kabinet

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

LED-lys med dobbeltfunktion og bevægelsesregistrering

Philips Xperion 6000 Headlight projicerer en 300 lumen panoramisk lysstråle foran dig. Med det roterende spotlight på 120 lumen kan du se alle detaljer. En ekstra funktion til bevægelsesregistrering gør det til et alsidigt, håndfrit værktøj.



3 års garanti*



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
150 lm
120 lm

220° panoramisk LED-lysstråle

220°

Bevægelsesregistrering til håndfri brug

Skridsikker, elastisk hovedbøjle. Behagelig og nem at justere

Fuldt opladet inden for 2,5 timer via USB-C og med visning af batterilevetid

<2,5 h

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Højtydende LED-lys, der kan udvides

Philips Xperion 6000LED-lyset under motorhjelmen udsender en lysdæmpbar stråle på op til 1200 lumen, har 360° drejeevne og en teleskopstang, der kan udvides op til 2,08 meter på begge sider, hvilket er nyttigt til arbejde på biler, varevogne og lastbiler.

3 års garanti*

Effektiv LED-lysdæmpning med flere udgange

1200 lm
120 lm

Teleskopstang, der kan udvides op til 2,08 meter

360° roterbare kroge dækket af blødt gummi

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6



Skydelysmodul langs stangen

Tilstedeværelsessensor, der registrerer menneskelig aktivitet inden for en radius på 2,5 meter

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C og med visning af batterilevetid

<3,5 h

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54
IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 UV Pillar

Avanceret belysning, der varer ved

Vores førsteklasses arbejdslys, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et allround arbejdslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, højt CRI og batteri med lang levetid. Find arbejdslyset på få sekunder med funktionen Find My Device.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°
100°

Højt CRI95 og unikt UV-lys

95 CRI
UV



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°
Magnet

Kompatibel med Find My Device (medfølger) og Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Arbejd hele dagen på en enkelt opladning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbejdslyset holder hele dagen på en enkelt opladning. Det klare hovedlys på 250 og 500 lm og indbygget 180 lm spot opfylder flere behov. Kan foldes sammen, så det er nemt at transportere, og med justerbare belysningsvinkler.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°
100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<12 h



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°
Magnet

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

LED-projektørlys med lyd

Med sin 1000 lm projektør lampe, 250 lm spotlight og variable stråle er den Philips Xperion 6000 Flood audio-forberedte projektør klar til arbejdet. Smart-zoom-knappen og bevægelsessensoren forenkler betjeningen, mens Bluetooth-højttalerne garanterer sød musik i ørerne.



3 års garanti*

Alsidigt tilbehør med magneter



Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

1000 lm
100 lm
250 lm

Bluetooth-højttalere og powerbank-funktion

Fuldt opladet inden for 5 timer via USB-C og LCD-visning af batterilevetid

Bevægelsesregistrering

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Multifunktionelt LED-projektørlys

Med sin 1000 lm projektør lampe og variable stråle er den multifunktionelle Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen og bevægelsessensoren forenkler betjening, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarhed.



3 års garanti*

Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

1000 lm
100 lm
250 lm

Alsidigt tilbehør med magneter

Fuldt opladet inden for 5 timer via USB-C og LCD-visning af batterilevetid

Bevægelsesregistrering

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED-projektørlys

Med sin 500 lm projektør lampe og variable stråle er den kompakte Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen forenkler betjeningen, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarheden.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

Alsidigt tilbehør med magneter

Kompakt og let, så du kan have den med overalt

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

3 års garanti*

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C og indikator for batterilevetid

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Den kompakte, men kraftfulde lyskilde

Den kompakte, kraftfulde Philips Xperion 6000 Pocket er perfekt til små steder med et ultrafleksibelt 100 lm spot med 25 cm slange. Lysstrålen på op til 300 lm i Boost-tilstand giver dig det klare lys, du har brug for.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

Præcisionslys med fleksibelt slangespot og bred strålevinkel

Lang driftstid i forskellige lystilstande



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibelt med Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

**Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt til trange steder

Den alsidige Philips Xperion 6000 Slim er velegnet til trange steder. Med 250 lm i Eco- og 500 lm i Boost-tilstand hjælper dens unikke 270° drejelige lysmodul dig med at pege den kraftfulde stråle derhen, hvor du har brug for den.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
150 lm

Unikt 270° drejeligt lysmodul og bred strålevinkel

270°
100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t

3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Arbejd på større områder

Philips Xperion 6000 Line er designet med en 110° bred stråle på 150 lm i Eco- og 300 lm i Boost-tilstand og er velegnet til belysning af større områder. Den er udstyret med en 120 lm spotstråle, der leder lyset derhen, hvor det skal bruges.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
150 lm
120 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

110°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t

3 års garanti*

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C

<3,5 t
USB-C

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dockingstation til opladning af flere enheder

Philips Multi Dock Station er et trådløst tilbehør til Xperion LED-arbejdslys. Når den placeres på et bord, kan den oplade to enheder trådløst ad gangen eller fungere som opbevaringssted.

- LED-indikator, der viser opladningsstatus
- Dedikeret plads til fjernbetjeningen til Find My Device
- Kompatibelt med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood og Flood Mini



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

En praktisk måde at finde forsvundne enheder

Med Philips Find My Device-tilbehøret kan du bruge fjernbetjeningen til at udløse en lydalarm og et blinkende lys for at finde eventuelle forsvundne Philips Xperion 6000-enheder. Den fungerer op til 10 meter.

- Sæt plug-and-play-chippen i arbejdslysets kabinet
- Brug fjernbetjeningen til at finde din forsvundne Philips Xperion 6000 UV Pillar (medfølger), Pillar, Slim eller Flood Mini (købes separat)
- Sæt fjernbetjeningen i din nøglering, eller placer den på din Philips Multi Dock Station



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



