

PHILIPS

Xperion 6000

LED-Arbeitsleuchten



2023

Speziell
für **Profis**
entwickelt

Ausstattung für die LED-Arbeitsleuchte

Lichtmodul

Maximale Lichtleistung (in Lumen)

Boost-Modus

Lichtleistung im Energiesparmodus (in Lumen)

Eco-Modus/gedimmtes Licht

Zusätzliches kleines Licht, um enge Räume zu beleuchten (in Lumen)

Spot-Licht

Betriebszeit bei einem Ladezyklus

Betriebszeit

Winkel des Hauptlichts

Abstrahlwinkel

Flexibilität der Arbeitsleuchte dank des schwenkbaren Lichtmoduls

Schwenkbares Lichtmodul

Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt naturgetreue Farben eines Objekts wie bei Tageslicht.

CRI

UV-Licht hilft undichte Stellen zu erkennen

UV-Licht

Ändern Sie den Fokus des Lichtstrahls durch einfaches Drehen am Regler

Zoom-Licht

Intelligentes, ergonomisches Design

Robustes Gehäuse aus ABS* und weichem Gummi für einen optimalen Griff der Arbeitsleuchte

Griffigkeit

Integrierte, beidseitig ausziehbare Teleskophaken

Teleskophalterung

Schalten Sie das Licht ein und aus, indem Sie Ihre Hand vor den Sensor halten

Bewegungssensor

Über die Fernbedienung finden Sie verlegte Geräte in einem Umkreis von bis zu 10 Metern wieder

Find My Device

Verschieben Sie das Lichtmodul an der Halterung in den Bereich, den Sie ausleuchten möchten

Verschiebbares Lichtmodul

Anwesenheitssensor erkennt menschliche Aktivität innerhalb eines Radius von 2,56 m

Anwesenheitssensor

Robustheit und Haltbarkeit

Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser

Eindringenschutz

Schutzgrad gegen äußere Einwirkungen

Stoßfestigkeit

Widerstandsfähig gegen Fett und Lösungsmittel in Werkstätten

Fettabweisend

Stromversorgung und Aufladen

Zeit, die zum vollständigen Aufladen des integrierten Akkus benötigt wird

Ladezeit

Wiederaufladbarer Akku über ein USB-C-Kabel

Micro-USB

Kompatibel mit der Multi Dock Station** für kabelloses Laden

Ladestation

USB-C

*Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer
**Zubehörteile sind separat erhältlich



Entdecken Sie unsere Xperion 6000 LED-Arbeitsleuchten

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
Boost-Modus 500 lm Bis zu 4,5 Std.	Boost-Modus 500 lm Bis zu 4,5 Std.
Eco-Modus 250 lm Bis zu 10 Std.	Eco-Modus 250 lm Bis zu 10 Std.
Spot-Licht 180 lm Bis zu 12 Std.	Spot-Licht 180 lm Bis zu 12 Std.
Abstrahlwinkel/Flexibilität 100° Um 90° drehbar	Abstrahlwinkel/Flexibilität 100° Um 90° drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte UV-Licht Ausgezeichnete Farbwiedergabe	Spezielle Funktionen der Leuchte
Halterung 360° drehbarer Haken 1 Magnet	Halterung 360° drehbarer Haken 1 Magnet
Haptik/Schmierstoffsicher ABS*, Gummi Werkstatt-sicher	Haptik/Schmierstoffsicher ABS* Werkstatt-sicher
Robustheit IP65 IK07	Robustheit IP65 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku <4,5 Std. USB-C	Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku <4,5 Std. USB-C
Zusätzliche Zubehörteile Find My Device Multi Dock Station**	Zusätzliche Zubehörteile Find My Device** Multi Dock Station**
Bestellnummer X60UVP1X1	Bestellnummer X60PILLX1

* Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer
** Zubehörteile, die separat gekauft werden können, mit Ausnahme der Philips Xperion 6000 UV Pillar, die bereits über die „Find My Device“ Suchfunktion verfügt

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
   Bis zu 20 Std. Audio über Bluetooth	 	 	 	 	 
Boost-Modus  1000 lm  Bis zu 3 Std.	Boost-Modus  1000 lm  Bis zu 3 Std.	Boost-Modus  500 lm  Bis zu 3 Std.	Boost-Modus  300 lm  Bis zu 3,5 Std.	Boost-Modus  500 lm  Bis zu 4,5 Std.	Boost-Modus  300 lm  Bis zu 4,5 Std.
Eco-Modus  100 lm  Bis zu 22 Std.	Eco-Modus  100 lm  Bis zu 22 Std.	Eco-Modus  100 lm  Bis zu 9 Std.	Eco-Modus  150 lm  Bis zu 7 Std.	Eco-Modus  250 lm  Bis zu 7 Std.	Eco-Modus  150 lm  Bis zu 8 Std.
Spot-Licht  250 lm  Bis zu 9 Std.	Spot-Licht  250 lm  Bis zu 9 Std.	Spot-Licht  250 lm  Bis zu 5 Std.	Spot-Licht  100 lm  Bis zu 10 Std.	Spot-Licht  150 lm  Bis zu 9 Std.	Spot-Licht  120 lm  Bis zu 9 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität  100°  Speichert die Lichteinstellung	Abstrahlwinkel/ Flexibilität  100°  Speichert die Lichteinstellung	Abstrahlwinkel/ Flexibilität  100°  Speichert die Lichteinstellung	Abstrahlwinkel/ Flexibilität  110°	Abstrahlwinkel/ Flexibilität  100°  Um 270° drehbar	Abstrahlwinkel/ Flexibilität  110°
Spezielle Funktionen der Leuchte  Zoom-Licht  Bewegungs- erkennung	Spezielle Funktionen der Leuchte  Zoom-Licht  Bewegungs- erkennung	Spezielle Funktionen der Leuchte  Zoom-Licht  Kompaktes Design	Spezielle Funktionen der Leuchte  25 cm flexibler Schlauch, in alle Richtungen drehbar	Spezielle Funktionen der Leuchte  Um 180° klappbar	
Halterung  Um 180° drehbarer Griff  Magnetischer Griff	Halterung  Um 180° drehbarer Griff  Magnetischer Griff	Halterung  Um 180° drehbarer Griff  Magnetischer Griff	Halterung  360° drehbarer Haken  1 magnet	Halterung  360° drehbarer Haken  1 magnet	Halterung  360° drehbarer Haken  1 magnet
Haptik/ Schmierstoff- sicher  ABS*  Werkstatt- sicher	Haptik/ Schmierstoff- sicher  ABS*  Werkstatt- sicher	Haptik/ Schmierstoff- sicher  ABS*  Werkstatt- sicher	Haptik/ Schmierstoff- sicher  ABS*, Gummi  Werkstatt- sicher	Haptik/ Schmierstoff- sicher  ABS*, Gummi  Werkstatt- sicher	Haptik/ Schmierstoff- sicher  ABS*  Werkstatt- sicher
Robustheit  IP55  IK07	Robustheit  IP65  IK07	Robustheit  IP65  IK07	Robustheit  IP65  IK07	Robustheit  IP54  IK07	Robustheit  IP65  IK07
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku  <5 Std.  USB-C	Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku  <5 Std.  USB-C	Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku  <3,5 Std.  USB-C	Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku  <3,5 Std.  USB-C	Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku  <4 Std.  USB-C	Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku  <3,5 Std.  USB-C
Lade- funktionen  Multi Dock Station**  USB- Powerbank	Lade- funktionen  Multi Dock Station**  USB- Powerbank	Zusätzliche Zubehörteile  Find My Device**  Multi Docking Station**	Zusätzliche Zubehörteile  Multi Dock Station**	Zusätzliche Zubehörteile  Find My Device**  Multi Dock Station**	
Bestellnummer X60FLAUX1	Bestellnummer X60FLX1	Bestellnummer X60FLMIX1	Bestellnummer X60POCKX1	Bestellnummer X60SLIMX1	Bestellnummer X60LINEX1

Penlight		
Boost-Modus	200 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	100 lm	Bis zu 5.5 Std.
Spot-Licht	120 lm	Bis zu 3.5 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	80°	
Spezielle Funktionen der Leuchte	Magnetischer Drehclip	
Halterung	2 Magnete	
Haptik/ Schmierstoff-sicher	ABS*	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP65	IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	<1.6 Std.	USB-C

Bestellnummer
X60PENX1

Headlight		
Boost-Modus	300 lm	Bis zu 2.5 Std.
Eco-Modus	150 lm	Bis zu 4 Std.
Spot-Licht	120 lm	Bis zu 4.5 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	220° Panorama	Um 60° drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte	Bewegungserkennung	
Halterung	Verstellbares Kopfband	
Haptik/ Schmierstoff-sicher	Werkstatt-sicher	
Robustheit	IP65	IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	<2.5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X60HEADX1

Under-Bonnet Light		
Boost-Modus	1200 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	120 lm	Bis zu 20 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	110°	5800 K
Spezielle Funktionen der Leuchte	Anwesenheitssensor	Verschiebbares Lichtmodul
Halterung	Teleskophaken	
Haptik/ Schmierstoff-sicher	Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP54	IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	<3.5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Kompakter LED-Begleiter für die Arbeit

Mit einem breiten Lichtstrahl von 200 Lumen, ist der kompakte, ergonomische Philips Xperion 6000 Penlight ideal für alle Inspektionsarbeiten. Unser Penlight ist mit einem 120 Lumen Pointer ausgestattet, um das Licht dorthin zu richten, wo es benötigt wird.

Mehrere LED-Lichtmodi

200 lm
100 lm
120 lm

Innerhalb von 1,6 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Ladestandanzeige

<1.6 h



3 Jahre Garantie*

Intelligenter drehbarer Clip mit starken Magneten und ergonomischem Gehäuse

Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel

IP65
IK07

*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
**Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

Dual-Modus, LED-Licht mit Bewegungserkennung

Das Philips Xperion 6000 Headlight projiziert einen 300 Lumen starken Panorama-Lichtstrahl. Die drehbare 120-Lumen-Spotleuchte beleuchtet jedes Detail. Eine zusätzliche Bewegungserkennungsfunktion macht es zu einem vielseitigen Werkzeug, durch das Ihre Hände frei bleiben.



3 Jahre Garantie*

Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

300 lm

150 lm

120 lm

220° Panorama-LED-Leuchtstrahl

220°

Bewegungserkennungsmodus für freie Hände

Rutschfestes, elastisches Kopfband. Komfortabel und einfach anzupassen

Innerhalb von 2,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Akkustandsanzeige

<2,5 h

Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
 **Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Erweiterbares, leistungsstarkes LED-Licht

Die Philips Xperion 6000 Motorraum-LED-Leuchte bietet einen stufenlosen, dimmbaren Leuchtstrahl mit bis zu 1.200 Lumen, 360° Rotation und eine beidseitige Teleskophalterung, die auf bis zu 2,08 m ausgezogen werden kann – ideal für Arbeiten an Autos, Transportern und Lkws.



3 Jahre Garantie*

Hochwertige und stufenlos dimmbare LED-Leuchte

1200 lm

120 lm

Ausziehbare Teleskophalterung auf bis zu 2,08 m

Verschiebbares Lichtmodul entlang der Halterung

Anwesenheitssensor erkennt menschliche Aktivität innerhalb eines Radius von 2,5 m

360° drehbare Haken mit weichem Gummi überzogen

Innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Akkustandsanzeige

<3,5 h

Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel

IP54

IK07

*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
 **Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Fortschrittliche Beleuchtung,
auf die Sie sich verlassen können

Unsere Premium-Arbeitsleuchte: Die Philips Xperion 6000 UV Pillar, ist eine vielseitige Arbeitsleuchte mit mehreren leistungsstarken Lichtquellen, UV-Licht, hohem CRI und langlebigem Akku. Finden Sie Ihr Gerät über die „Find My Device“ Suchfunktion im Handumdrehen wieder.

Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

500 lm

2500000 250 lm

180 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

90°

100°

Hoher CRI95 und einzigartiges UV-Licht

95 CRI

UV

3 Jahre Garantie**



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

360°

Magnet

Kompatibel mit dem Zubehör „Find My Device“ (im Lieferumfang enthalten) und der Multi Dock Station*

Find My Device

Multi Dock Station

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

*Zubehörteile separat erhältlich
**Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
***Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Arbeiten Sie den ganzen Tag
mit einer einzelnen Ladung

Die Philips Xperion 6000 Pillar LED-Arbeitsleuchte hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Das helle Hauptlicht mit 250 und 500 lm und das integrierte Spotlicht mit 180 lm liefern in jeder Situation das passende Licht. Faltbar für einfaches Tragen und das Einstellen des Lichtwinkels.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

500 lm

2500000 250 lm

180 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

90°

100°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<12 Std.

3 Jahre Garantie**

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

360°

Magnet

Kompatibel mit „Find My Device“ und der Multi Dock Station*

Find My Device

Multi Dock Station

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

*Zubehörteile sind separat erhältlich
**Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
***Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6


Xperion 6000 Flood Audio

Audio-LED-Strahler

Der Philips Xperion 6000 Flood audiofähige LED-Strahler verfügt über ein 1.000 Lumen starkes Flutlicht, einen 250 Lumen starken Spot und einen variablen Leuchtstrahl, mit dem Sie jede Aufgabe erledigen. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen, während Sie über die Bluetooth-Lautsprecher Musik hören können.



3 Jahre Garantie*



*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
**Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Multifunktionaler LED-Arbeitsstrahler

Der multifunktionale LED-Strahler Philips Xperion 6000 Flood verfügt über einen 1.000 Lumen starken, dimmbares Flutlicht, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.



3 Jahre Garantie*



*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
**Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakter LED-Arbeitsstrahler

Der kompakte LED-Arbeitsstrahler Philips Xperion 6000 Flood Mini verfügt über ein 500 Lumen starkes, dimmbares Flutlicht, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.



Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten

Kompakt und leicht für den Einsatz an jedem Ort

Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung

Innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und inklusive Akkuanzeige

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
**Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Die kompakte, aber leistungsstarke Leuchte

Die kompakte, leistungsstarke Philips Xperion 6000 Pocket mit 100 lm und ultraflexiblen 25 cm Schlauchlicht ist perfekt für enge Räume geeignet. Der breite Abstrahlwinkel mit bis zu 300 lm im Boost-Modus gibt Ihnen das helle Licht, das Sie benötigen.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

Präzisionsleuchte mit flexiblem Schlauchlicht und breitem Abstrahlwinkel

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
**Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt für enge Räume

Die vielseitige Philips Xperion 6000 Slim ist ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270°drehbare Lichtmodul, das leistungsstarke Licht dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.

Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

500 lm

250 lm

150 lm

Einzigartiges um 270° drehbares Lichtmodul und breiter Abstrahlwinkel

270°

100°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<9 Std.

3 Jahre Garantie**



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

360°

Kompatibel mit „Find My Device“ und der Multi Dock Station*

Find My Device

Multi Dock Station

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP54

IK07

*Zubehörteile sind separat erhältlich
 **Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
 ***Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Für das Arbeiten an großen Flächen

Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110° breiten Abstrahlwinkel mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Bereiche. Sie ist außerdem mit einem 120 lm Spot-Licht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

300 lm

150 lm

120 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

110°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<9 Std.

3 Jahre Garantie*

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

360°

Vollständig aufgeladen über USB-C in 3,5 Stunden

<3,5 Std.

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty
 **Mindestbestellmenge

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Ladestation zum Aufladen von mehreren Arbeitsleuchten

Die Philips Multi Dock Station ist ein ideal ergänzendes Zubehör für die Xperion LED-Arbeitsleuchten. Auf einem Tisch platziert, kann es zwei Geräte gleichzeitig kabellos aufladen oder einfach als Aufbewahrungsort fungieren.

- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus
- Spezieller Platz für die Fernbedienung für „Find My Device“
- Kompatibel mit der Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood und Flood Mini



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Mindestbestellmenge

Find My Device

Eine praktische Möglichkeit, verlegte Geräte zu finden

Mit dem Philips Zubehör „Find My Device“ können Sie über eine Fernbedienung einen akustischen Signalton und ein blinkendes Signallicht auslösen, um eine verlegte Philips Xperion 6000 Arbeitsleuchte innerhalb von bis zu 10 Metern wiederzufinden.

- Stecken Sie den Plug & Play-Chip in das Gehäuse der Arbeitsleuchte ein
- Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihre verlegte Philips Xperion 6000 UV Pillar (enthalten), Pillar, Slim oder Flood Mini (separat erhältlich) zu finden
- Tragen Sie die Fernbedienung an Ihrem Schlüsselbund oder bewahren Sie sie in der Philips Multi Dock Station auf



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Mindestbestellmenge



