

Características de las luces de trabajo LED

Módulo de luz



Emisión de luz máxima (en lúmenes)



Tiempo de funcionamiento durante un ciclo de carga

Tiempo de funcionamiento



El alto índice de reproducción cromática (IRC) revela los colores más auténticos de un objeto, como si se viesen con luz natural.



Emisión de luz durante el modo de ahorro de energía (en lúmenes)





Ángulo del haz de luz principal



La luz UV ayuda a



identificar fugas



Flexibilidad de la luz de trabajo gracias al módulo de iluminación pivotante

Luz pequeña adicional

para llegar a espacios

limitados (en lúmenes)



Novedad: luz

Módulo de

iluminación

Cambia el enfoque del haz de luz con solo girar un botón

con zoom



Descubre nuestras luces de trabajo LED Xperion 6000

Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno

** Los accesorios se compran por separado, excepto

la Philips Xperion **6000** UV Pillar, que ya incluye

la función Find My Device





Foco	V1 /	1
consumo	250 lm	Hasta 10 h
Modo de bajo	2000	
potencia	500 lm	Hasta 4,5 h
máxima		

FOCO		-
	180 lm	Hasta 12 h
Ángulo/ flexibilidad		2
de la luz	100°	Rotación



Funciones

especiales

la grasa

de luz





ccesorio	Gancho giratorio de 360 °	1 imán	
garre/		Ē,	

ABS*,













180 lm

100°	Rotaciór de 90 °

Hasta **12** h

Funciones de luz especiales

Accesorio

Agarre/ Resistencia a

la grasa

Robustez

Fuente de

alimentación

de la batería

Accesorios

adicionales

de litio

Ángulo/

de la luz

flexibilidad

Gancho giratorio de 360 °	1 imán















3

Find My



Multi Dock Station*

Código de pedido X60PILLX1

Diseño ergonómico inteligente



Cuerpo de ABS* resistente y de goma suave para sujetar la luz de trabajo de forma segura

El accesorio de mando

recuperar los dispositivos

a distancia ayuda a

extraviados a una

distancia de hasta 10



Montaje

Luz deslizante

Desliza el módulo de luz a lo largo del soporte hasta el área que deseas iluminar

Ganchos telescópicos

ambos lados

extensibles integrados a

Novedad:

Enciende y apaga la luz moviendo la mano delante del sensor

sensor de movimiento

Sensor de

presencia

Sensor de presencia que detecta la actividad humana en un radio de 2.56 metros

Resistencia y duración



frente a

intrusiones

My Device

Grado de protección frente a intrusión de objetos sólidos, polvo, contacto accidental y



Grado de protección frente a impactos



Muy resistente a la grasa y los disolventes de

Resistencia a la grasa

frente a

Opciones de alimentación y recarga



Tiempo necesario para cargar completamente la batería integrada



USB-C

Batería recargable con un cable USB tipo C



Compatibilidad con el accesorio Multi Dock Station** para cargar de forma inalámbrica

^{*}Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno **Los accesorios se compran por separado



Características de carga Multi Dock Cargador USB

<**5** h















Line

Código de pedido

X60FLAUX1

alimentación

de la batería

de litio

Código de pedido

Multi Dock

Station*

X60FLX1

de carga

Código de pedido X60FLMIX1

Código de pedido

X60SLIMX1

Código de pedido

X60POCKX1

USB tipo C





IK**07**

•

USB tipo C

Código de pedido

X60HEADX1

IP**65**

Fuente de

alimentación

de la batería

Código de pedido

X60PENX1

de litio





Xperion 6000 Penlight

Compañero de trabajo LED compacto

Diseñado con un haz amplio de 200 lúmenes, Philips Xperion 6000 Penlight, compacto y ergonómico, es ideal para todos los trabajos de inspección. Nuestra Penlight está equipada con un puntero de 120 lm para dirigir la luz donde sea necesario.









Resistente a impactos, agua y disolventes

Clip giratorio inteligente, imanes

fuertes y cuerpo ergonómico



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

3 años de garantía*

Xperion 6000 Headlight

Luz LED con modo dual y sensor de movimiento

Philips Xperion 6000 Headlight proyecta un haz de luz panorámico de 300 lúmenes frente a ti. Su foco giratorio de 120 lúmenes permite ver cada detalle. Una función adicional de detección de movimiento lo convierte en una herramienta versátil y de manos libres.







with **you** in mind

3 años de garantía*



Diadema elástica antideslizante.

Cómodo y fácil de ajustar






Detección de movimiento para uso en manos libres



Carga completa en 2,5 horas, a través de USB-C e indicador de duración de la batería



Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido


Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Luz LED extensible y potente

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet ofrece un haz de luz regulable sin problemas de hasta 1200 lúmenes, capacidad de rotación de 360° y un soporte telescópico que se extiende hasta 2,08 metros en ambos lados, ideal para trabajar en automóviles, furgonetas y camiones.

3 años de garantía*





Montura telescópica extensible hasta 2,08 metros




Ganchos giratorios de 360° cubiertos con goma blanda



Módulo de luz deslizante a lo largo del soporte



Carga completa en 3.5 horas, a través de USB-C e indicador de duración de la batería



Sensor de presencia de actividad humana en un radio de 2.5 metros



Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

 \mathbf{S}

Xperion 6000 UV Pillar

Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

Nuestra luz de trabajo de alta calidad, Philips Xperion 6000 UV Pillar, es una luz de trabajo polivalente con varias fuentes de luz potentes, luz UV, IRC alto y batería de larga duración. Encuentra tu luz de trabajo en segundos gracias a la función Find My Device.





Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura



IRC95 alto y luz UV exclusiva





3 años de garantía**


Imán potente y gancho giratorio de 360°



Compatible con el accesorio Find My Device (incluido) y Multi Dock Station*



Resistente a impactos,



*El accesorio se compra por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Trabaja todo el día con una sola carga

La luz de trabajo LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo el día con una sola carga. Su luz brillante principal de 250 y 500 lm y su foco incorporado de 180 lm cubrirán diferentes necesidades. Es plegable para facilitar su transporte y dispone de ángulos de iluminación ajustables.





Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía**





Resistente a impactos, agua y disolventes



*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

PHILIPS

Xperion 6000 Flood Audio

Luz para proyector LED con audio


Con su reflector de 1000 lm, su foco de 250 lm y su haz variable, el proyector Philips Xperion 6000 con Flood audio cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, y los altavoces Bluetooth son música para los oídos.



3 años de garantía

Accesorios versátiles con imanes integrados







Resistente a impactos, agua





Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Función de detección de movimiento



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un

control sencillo de la iluminación

Altavoces de audio Bluetooth

y función de batería portátil



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Proyector LED multiusos

Con su reflector de 1000 lm y su haz variable, el proyector multiusos Philips Xperion 6000 Flood cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.





Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Función de detección de movimiento




Accesorios versátiles con imanes integrados



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un



3 años de garantía*





Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Luz para proyector LED compacto

Con su reflector de 500 lm y su haz variable, el proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood Mini cumple su cometido. El botón de zoom inteligente simplifica el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.



Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Compacto y ligero para llevarlo a todas partes




Accesorios versátiles con imanes integrados



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



3 años de garantía*





Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto E	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

La luz compacta y potente

La compacta y potente Philips Xperion 6000 Pocket es perfecta para espacios limitados con un foco ultraflexible de 100 lm y 25 cm de manguera. Su amplio haz de luz de hasta 300 lm en modo de máxima potencia te ofrece la luz brillante que necesitas.



Imán potente y gancho giratorio de 360°



Compatible con Multi Dock Station*



Resistente a impactos, agua



*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty



Luz de precisión con foco de manguera flexible y amplio ángulo de apertura



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía**

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

PHILIPS

Xperion 6000 Slim

Perfecta para espacios estrechos

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo de máxima potencia, su exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° te ayuda a dirigir el potente haz de luz hacia donde lo necesites.



Exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° y amplio ángulo de apertura



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía**



Imán potente y gancho giratorio de 360°



Compatible con Find My Device y Multi Dock Station*



Resistente a impactos, agua



*Los accesorios se compran por separado **Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Trabaja en áreas más grandes

Diseñada con un haz amplio de 110° de 150 lm en modo eco y 300 lm en modo de máxima potencia, la Philips Xperion 6000 Line es ideal para iluminar áreas más grandes. Está equipada con un haz de luz de 120 lm para dirigir la luz hacia donde se necesita.





Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía*







*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Estación base para cargar varios dispositivos

Philips Multi Dock Station es un accesorio inalámbrico para las luces de trabajo LED Xperion. Colocada sobre una mesa, puede cargar de forma inalámbrica dos dispositivos a la vez o simplemente actuar como punto de almacenamiento.

- Indicador LED que muestra el estado de carga
- Espacio dedicado para el mando a distancia Find My Device
- Compatible con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood y Flood Mini





Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Una forma práctica de encontrar dispositivos extraviados

Con el accesorio Philips Find My Device, puede usar el mando para activar un zumbido audible y una luz intermitente para encontrar cualquier dispositivo Philips Xperion 6000 perdido. Funciona hasta 10 metros.

- Inserta el chip plug-and-play en el cuerpo de la luz de trabajo
- Utiliza el mando a distancia para localizar tu Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluido), Pillar, Slim o Flood Audio (se compra por separado) extraviadas
- Lleva el mando a distancia en el llavero o colócalo en el accesorio Philips Multi Dock Station







Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



