

PHILIPS

Xperion 6000

LED-työvalot



2023

Suunniteltu
sinua
varten

LED-työvalojen ominaisuudet

Valomoduli



Suurin valoteho (lumenia)

Tehotila



Valoteho virransäästötilassa (lumenia)

Eco-tila / himmennetty valo



Pieni kohdevalo ahtaita paikkoja varten (lumenia)

Kohdevalo



Käyttöaika yhdellä latauksella

Käyttöaika



Valokeilan kulma

Valokeila



Työvalo on joustava kääntyvän valomodulin ansiosta

Kääntyvä valomoduli



Korkea värintoistoindeksi (CRI) näyttää kohteiden todelliset värit luonnollisessa valossa.

CRI



UV-valo auttaa havaitsemaan vuodot

UV-valo



Mukauta valokeilan tarkennusta helposti nuppia kiertämällä

Uutuus: Zoom-valo

Älykäs, ergonominen muotoilu



Vankka ABS* ja pehmeä kumi rungossa parantavat otteen pitävyyttä ja tukevuutta

Kahva



Teleskooppivartta voidaan säätää molemmista päistä

Teleskoop-pivarsi



Kytke valo päälle tai pois liikuttamalla kättäsi tunnistimen edessä

Liiketunnistin




Lisävaruste auttaa paikantamaan kadoksissa olevan laitteen jopa 10 metrin etäisyydeltä

Find My Device



Valomodulin voi siirtää teleskooppia pitkin haluttuun kohtaan

Liukuva valomoduli



Läsnäolotunnistin havaitsee ihmisten liikkeitä 2,56 metrin säteellä

Läsnäolo-tunnistin

Lujatekoisuus ja kestävyys



Suojausluokka kiinteitä kappaleita, pölyä, tahattomia kosketuksia ja vettä vastaan

IP-luokitus



Suojausluokka ulkoisilta iskuilta

IK-luokitus



Erittäin hyvä rasvojen ja liuottimien sietokyky

Rasvan kestävyys

Virransyöttövaihtoehdot ja lataus



Integroidun akun lataamiseen tarvittava aika

Latausaika



Akku ladattavissa USB Type-C tai Micro USB:n kautta

Micro-USB



Yhteensopiva Multi Dock Station -langattoman latausaseman kanssa

USB-C



Latausasema



Tutustu Xperion 6000 LED-työvaloihin

UV Pillar	Pillar
 	 
 Tehotila 500 lm	 Tehotila 500 lm
 Jopa 4,5 h	 Jopa 4,5 h
 Eco-tila 250 lm	 Eco-tila 250 lm
 Jopa 10 h	 Jopa 10 h
 Kohdevalo 180 lm	 Kohdevalo 180 lm
 Jopa 12 h	 Jopa 12 h
 Valokeilan kulma / säädettävyyys 100°	 Valokeilan kulma / säädettävyyys 100°
 90° kääntyvä	 90° kääntyvä
 Valon erikoisominaisuudet UV-valo	 Erinomainen värintoisto
 Kiinnikkeet 360° kääntyvä koukku	 Kiinnikkeet 360° kääntyvä koukku
 1 magneetti	 1 magneetti
 Kahva / rasvan kestävyys ABS*, Kumi	 Kahva / rasvan kestävyys ABS*
 Korjaamo-käyttöön sopiva	 Korjaamo-käyttöön sopiva
 Kestävyys IP65	 Kestävyys IP65
 IK07	 IK07
 Litiumakku virtalähteenä <4,5 h	 Litiumakku virtalähteenä <4,5 h
 USB Type-C	 USB Type-C
 Lisävarusteet Find My Device	 Lisävarusteet Find My Device**
 Multi Dock Station**	 Multi Dock Station**
Philips tilausnumero X60UVP1X1	Philips tilausnumero X60PILLX1

* Akryylinitriili-butadieeni-styreenikopolymeeri
** Lisävarusteet myydään erikseen, poikkeuksena Philips Xperion 6000 UV Pillar -työvalo, joka sisältää Find My Device -lisävarusteen

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
  Jopa 20 h äänentoistoa Bluetooth-yhteydellä	 	 	 	 	 
Tehotila 1000 lm Jopa 3 h	Tehotila 1000 lm Jopa 3 h	Tehotila 500 lm Jopa 3 h	Tehotila 300 lm Jopa 3,5 h	Tehotila 500 lm Jopa 4,5 h	Tehotila 300 lm Jopa 4,5 h
Eco-tila 100 lm Jopa 22 h	Eco-tila 100 lm Jopa 22 h	Eco-tila 100 lm Jopa 9 h	Eco-tila 150 lm Jopa 7 h	Eco-tila 250 lm Jopa 7 h	Eco-tila 150 lm Jopa 8 h
Kohdevalo 250 lm Jopa 9 h	Kohdevalo 250 lm Jopa 9 h	Kohdevalo 250 lm Jopa 5 h	Kohdevalo 100 lm Jopa 10 h	Kohdevalo 150 lm Jopa 9 h	Kohdevalo 120 lm Jopa 9 h
Valokeilan kulma / säädettävyy 100° Valoasetusten muisti	Valokeilan kulma / säädettävyy 100° Valoasetusten muisti	Valokeilan kulma / säädettävyy 100° Valoasetusten muisti	Valokeilan kulma / säädettävyy 110°	Valokeilan kulma / säädettävyy 100° 270° kääntyvä	Valokeilan kulma / säädettävyy 110°
Valon erikoisominaisuudet Zoom-valo Liiketunnistus	Valon erikoisominaisuudet Zoom-valo Liiketunnistus	Valon erikoisominaisuudet Zoom-valo Kompakti muotoilu	Valon erikoisominaisuudet 25 cm joustava kaapeli, joka on käännettävissä kaikkiin suuntiin	Valon erikoisominaisuudet 180° taivuttava	
Kiinnikkeet 180 astetta kääntyvä kahva Magneettinen kahva	Kiinnikkeet 180 astetta kääntyvä kahva Magneettinen kahva	Kiinnikkeet 180 astetta kääntyvä kahva Magneettinen kahva	Kiinnikkeet 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	Kiinnikkeet 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	Kiinnikkeet 360° kääntyvä koukku 1 magneetti
Kahva / rasvan kestävyys ABS* Korjaamokäyttöön sopiva	Kahva / rasvan kestävyys ABS* Korjaamokäyttöön sopiva	Kahva / rasvan kestävyys ABS* Korjaamokäyttöön sopiva	Kahva / rasvan kestävyys ABS*, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	Kahva / rasvan kestävyys ABS*, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	Kahva / rasvan kestävyys ABS* Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys IP55 IK07	Kestävyys IP65 IK07	Kestävyys IP65 IK07	Kestävyys IP65 IK07	Kestävyys IP54 IK07	Kestävyys IP65 IK07
Litiumakku virtalähteenä <5 h USB Type-C	Litiumakku virtalähteenä <5 h USB Type-C	Litiumakku virtalähteenä <3,5 h USB Type-C	Litiumakku virtalähteenä <3,5 h USB Type-C	Litiumakku virtalähteenä <4 h USB Type-C	Litiumakku virtalähteenä <3,5 h USB Type-C
Latausominaisuudet Multi Dock Station** USB-varavirtalähde	Latausominaisuudet Multi Dock Station** USB-varavirtalähde	Lisävarusteet Find My Device** Multi Dock Station**	Lisävarusteet Multi Dock Station**	Lisävarusteet Find My Device** Multi Dock Station**	
Philips tilausnumero X60FLAUX1	Philips tilausnumero X60FLX1	Philips tilausnumero X60FLMIX1	Philips tilausnumero X60POCKX1	Philips tilausnumero X60SLIMX1	Philips tilausnumero X60LINEX1

Penlight		
Tehotila	200 lm	Jopa 3 h
Eco-tila	100 lm	Jopa 5.5 h
Kohdevalo	120 lm	Jopa 3.5 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	80°	
Valon erikoisominaisuudet	Magneettinen kääntyvä klipsi	
Kiinnikkeet	2 magneettia	
Kahva / rasvan kestävyys	ABS*	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP65	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<1.6 h	USB Type-C

Philips tilausnumero
X60PENX1

Headlight		
Tehotila	300 lm	Jopa 2.5 h
Eco-tila	150 lm	Jopa 4 h
Kohdevalo	120 lm	Jopa 4.5 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	220° panorama	60° kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet	Liikkeentunnistus	
Kiinnikkeet	Säädettävä panta	
Kahva / rasvan kestävyys	Korjaamokäyttöön sopiva	
Kestävyys	IP65	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<2.5 h	USB Type-C

Philips tilausnumero
X60HEADX1

Under-Bonnet Light		
Tehotila	1200 lm	Jopa 3 h
Eco-tila	120 lm	Jopa 20 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	110°	5800 K
Valon erikoisominaisuudet	Läsnäolotunnistus	Liukuva valomoduli
Kiinnikkeet	Teleskooppivarsi koukuilla	
Kahva / rasvan kestävyys	Kumi	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP54	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<3.5 h	USB Type-C

Philips tilausnumero
X60BONNX1

Xperion 6000 Kynävalo

Kätevä LED-työvalo

Laajalla 200 lumenin valokeilalla varustettu Philips Xperion 6000 Kynävalo on kompakti ja ergonominen työvalo, joka soveltuu monenlaisiin tarkastustöihin. Kynävalossa on myös 120 lumenin kohdevalo, jolla valon voi suunnata juuri oikeaan paikkaan.

Useita LED-valotiloja

200 lm
100 lm
120 lm

Latautuu täyteen 1,6 tunnissa USB-C-kaapelilla, akun lataustilan osoittava merkkivalo

<1.6 h



3 vuoden takuu*

Näppärä kääntyvä klipsi, vahvat magneetit ja ergonominen muotoilu

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 Otsavalo

Kaksitoiminen, liikkeen tunnistava LED-valo

Philips Xperion 6000 Otsavalo tuottaa käyttäjänsä eteen 300 lumenin panoraamamaisen valokeilan. Siinä on myös käännettävä 120 lumenin kohdevalo, joka helpottaa yksityiskohtien näkemistä. Liikkeentunnistus mahdollistaa joustavan handsfree-käytön.



3 vuoden takuu*

Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

300 lm
150 lm
120 lm

220 asteen LED-panoraamakeila

220°

Liikkeentunnistustila mahdollistaa handsfree-käytön

Handsfree icon

Liukumaton joustava otsanauha, miellyttävä ja helppokäyttöinen

Comfort icon

Latautuu täyteen 2,5 tunnissa USB-C-kaapelilla, akun lataustilan osoittava merkkivalo

<2.5 h
USB-C icon
Status light icon

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

IP65
IK07

*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Konepeltivalo

Pidennettävä, tehokas LED-valo

Philips Xperion 6000 Konepeltivalossa on himmennystoiminnolla varustettu, jopa 1 200 lumenin valokeila, 360 asteen kääntömahdollisuus sekä teleskooppivarsi, joka pitenee tarvittaessa 2,08 metriin kummaltakin puolelta. Valo soveltuu erinomaisesti henkilö- ja pakettiautojen, sekä kuorma-autojen korjaustöihin.

3 vuoden takuu*

Ensiluokkainen, himmennettävä LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

1200 lm
120 lm



Teleskooppivarsi, joka pitenee jopa 2,08 metriin

Vartta pitkin siirrettävä valomoduli

Läsnäolotunnistin, joka havaitsee ihmisten liikkeitä 2,5 metrin säteellä

360 astetta kääntyvät kumipäällysteiset koukut

Latautuu täyteen 3,5 tunnissa USB-C-kaapelilla, akun lataustilan osoittava merkkivalo

<3.5 h
USB-C icon
Status light icon

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

IP54
IK07

*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Ensiluokkainen Philips Xperion 6000 UV Pillar on monikäyttöinen työvalo, jossa on useita tehokkaita valonlähteitä, UV-valo, korkea CRI-indeksi ja pitkäkestoinen akku. Löydät työvalosi sekunneissa Find My Device -paikannustoiminnolla.



Ensiluokkainen LED-valo usealla valaisuvaihtoehdolla

500 lm
250 lm
180 lm

Tarkka valaisin ergonomisella muotoilulla ja laajalla valokeilalla

90°
100°

Korkea värintoistoindeksi (CRI95) ja ainutlaatuinen UV-valo

95 CRI
UV



3 vuoden takuu**

Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Yhteensopiva Find My Device -lisävarusteen (mukana) sekä Multi Dock Station -lataustelakan kanssa*

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

IP65
IK07

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Yksi lataus riittää koko työpäiväksi

Philips Xperion 6000 Pillar -LED-työvalo kestää koko päivän yhdellä latauksella. 250 ja 500 lumenin päävalo ja kiinteä 180 lumenin kohdevalo soveltuvat moniin tarpeisiin. Taittavuus helpottaa siirtämistä ja valaistuskulman säätöä.



Ensiluokkainen LED-valo usealla valaisuvaihtoehdolla

500 lm
250 lm
180 lm

Tarkka valaisin ergonomisella muotoilulla ja laajalla valokeilalla

90°
100°

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

<12 h



3 vuoden takuu**

Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Yhteensopiva Find My Device -lisävarusteen ja Multi Dock Station -lataustelakan kanssa*

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

IP65
IK07

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Audio LED -projektorivalo

Philips Xperion 6000 Flood Audio:n 1000 lumenin valokeilalla, tai siitä 250 lumenin kohdevaloon portaattomasti säädettynä, saat työsi tehtyä. Älykäs zoomausnuppi ja liiketunnistin helpottavat valon hallintaa, kun taas Bluetooth-kaiuttimet ovat musiikkia korville.



3 vuoden takuu*

Monipuoliset kiinnikkeet integroiduilla magneeteilla



Ensiluokkainen LED-valo usealla valotoiminnolla ja valoasetusten muistilla



Bluetooth-kaiuttimet ja varavirtalähde-toiminto



Latautuu täyteen 5 tunnissa USB-C:n kautta ja akun lataustila LCD-näytöllä



Liiketunnistus-toiminto



Käsineilläkin käytettävissä oleva älykäs zoomausnuppi helpottaa valon hallintaa



Kestää iskuja, vettä ja liuottimia



*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Monikäyttöinen LED-projektorivalo

Monikäyttöisen Philips Xperion 6000 Flood -projektorivalon 1000 lumenin valokeilalla tai sitä portaattomasti säätämällä saat työsi tehtyä. Älykäs zoomausnuppi ja liiketunnistin helpottavat valon hallintaa, kun taas iskun- ja vedenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän.



3 vuoden takuu*

Ensiluokkainen LED-valo usealla valotoiminnolla ja valoasetusten muistilla



Monipuoliset kiinnikkeet integroiduilla magneeteilla



Latautuu täyteen 5 tunnissa USB-C:n kautta ja akun lataustila LCD-näytöllä



Liiketunnistus-toiminto



Käsineilläkin käytettävissä oleva älykäs zoomausnuppi helpottaa valon hallintaa



Kestää iskuja, vettä ja liuottimia



*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakti LED-projektorivalo

Kompaktin Philips Xperion 6000 Flood Mini projektorivalon 500 lumenin valokeilalla tai sitä portaattomasti säätämällä saat työsi tehtyä. Älykäs zoomausnuppi helpottaa valon hallintaa, ja iskun- ja vedenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän.



Ensiluokkainen LED-valo usealla valotoiminnolla ja valoasetusten muistilla

Monipuoliset kiinnikkeet integroiduilla magneeteilla

Pieni ja kevyt kuljettaa aina mukana

Käsineilläkin käytettävissä oleva älykäs zoomausnuppi helpottaa valon hallintaa

3 vuoden takuu*

Latautuu täyteen 3,5 tunnissa USB-C:n kautta, akun lataustilan merkkivalolla

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Kompakti mutta tehokas

Kompakti ja tehokas Philips Xperion 6000 Pocket sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin erittäin joustavan 100 lumenin, 25 cm:n valokaapelin ansiosta. Sen laaja, tehotilassa jopa 300 lumenin valokeila, takaa tarvitsemasi kirkkauden.



Ensiluokkainen LED-valo usealla valaisuvaihtoehdolla

Tarkkuusvalo joustavalla kaapelilla ja laajalla valokeilalla

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa



3 vuoden takuu**

Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Yhteensopiva Multi Dock Station -lataustelakan kanssa*

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

**Lisävarusteet myydään erikseen
 **Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Täydellinen ahtaisiin tiloihin

Monipuolinen Philips Xperion 6000 Slim on ihanteellinen ahtaisiin paikkoihin. Työvalossa on Eco-tilassa 250 lumenia ja tehotilassa 500 lumenia, ja sen ainutlaatuinen 270° kääntyvä valomoduli auttaa suuntaamaan valokeilan sinne, missä sitä tarvitset.

Ensiluokkainen LED-valo usealla valaisuvaihtoehdolla



500 lm
250 lm
150 lm

Ainutlaatuinen 270° kääntyvä valomoduli ja laaja valokeila



270°
100°

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa



<9 h



3 vuoden takuu**



Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku



360°

Yhteensopiva Find My Device -lisävarusteen ja Multi Dock Station -lataustelakan kanssa*



Find My Device
Multi Dock Station

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia



IP54
IK07

*Lisävarusteet myydään erikseen
**Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Laajemmilla alueilla työskentelyyn

Philips Xperion 6000 Line on ihanteellinen laajempien alueiden valaisemiseen. Sen 110° levyinen valokeila tuottaa Eco-tilassa 150 lumenia ja tehotilassa 300 lumenia. 120 lumenin kohdevalon ohjaat helposti sinne, missä sitä tarvitaan.



Ensiluokkainen LED-valo usealla valaisuvaihtoehdolla



300 lm
150 lm
120 lm

Tarkka valaisin ergonomisella muotoilulla ja laajalla valokeilalla



110°

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa



<9 h



3 vuoden takuu*

Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku



360°

Latautuu täyteen 3,5 tunnissa USB-C:n kautta



<3,5 h
USB-C

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia



IP65
IK07

*Haetaan osoitteesta Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty

Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Telakointiasema useamman laitteen lataukseen

Philips Multi Dock Station -telakointiasema on langaton lisävaruste Xperion LED-työvaloille. Pöydälle asetettuna se voi ladata samanaikaisesti kahta laitetta tai toimia yksinkertaisesti säilytyspisteenä.

- LED-merkkivalo ilmaisee latauksen tilan
- Oma paikka Find My Device -paikannusmodulin kaukosäätimelle
- Yhteensopiva Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood ja Flood Mini -valojen kanssa



Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Kätevä tapa löytää kadoksissa olevat laitteet

Philips Find My Device -lisävarusteen avulla voit käyttää kaukosäädintä aktivoitaksesi äänimerkin ja vilkkuvan valon paikantaaksesi kadoksissa olevan Philips Xperion 6000 -sarjan laitteen. Toimii jopa 10m etäisyydelle.

- Aseta plug-and-play -siru työvalon runkoon
- Käytä kaukosäädintä kadonneen Philips Xperion 6000 UV Pillar (mukana), Pillar, Slim tai Flood Mini (lisävaruste myydään erikseen) -työvalon paikantamiseen
- Kuljeta kaukosäädintä avaimenperässäsi tai aseta se Philips Multi Dock Station -telakointiasemaan.



Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Philips tilausnumero	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



