

PHILIPS

Xperion 6000

Lampes professionnelles LED



2023

Une conception
pensée
pour **VOUS**

Caractéristiques des lampes professionnelles LED

Module d'éclairage

Flux lumineux maximal (en lumens) Éclairage Boost	Flux lumineux en mode Économie d'énergie (en lumens) Éclairage Éco/réduit	Petit éclairage supplémentaire pour atteindre les espaces confinés (en lumens) Spot
Durée de fonctionnement pour un cycle de charge Durée de fonctionnement	Angle du principal faisceau lumineux Angle du faisceau	Flexibilité de la lampe professionnelle grâce au module d'éclairage pivotant Module d'éclairage pivotant
Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé révèle les véritables couleurs d'un objet, comme s'il était vu avec la lumière naturelle. IRC	L'éclairage UV permet d'identifier les fuites Éclairage UV	Modifiez la puissance du faisceau lumineux en tournant simplement la molette Fonction zoom

Design ergonomique intelligent

Corps robuste en ABS* et caoutchouc souple, pour tenir la lampe professionnelle en toute sécurité Manche	Crochets télescopiques intégrés extensibles des deux côtés Support télescopique	Allumez et éteignez la lumière en déplaçant votre main devant le capteur Détecteur de mouvements
La télécommande permet de retrouver les appareils perdus dans un rayon de 10 mètres maximum Find My Device	Faites glisser le module d'éclairage le long du support jusqu'à la zone que vous souhaitez éclairer Lampe coulissante	Le détecteur de présence détecte une activité humaine dans un rayon de 2,56 mètres Détecteur de présence

Robustesse et durabilité

Degré de protection contre l'intrusion d'objets solides, la poussière, les contacts accidentels et l'eau Indice de protection	Degré de protection contre les impacts externes Protection contre les chocs	Haute résistance à la graisse et aux solvants des ateliers Résistance à la graisse
--	--	---

Options d'alimentation et de charge

Temps nécessaire pour recharger complètement la batterie intégrée Temps de charge	Batterie rechargeable avec un câble USB-C Micro-USB	Compatible avec l'accessoire Multi Dock Station** pour une charge sans fil Station de charge
	USB-C	

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
** Accessoires à acheter séparément



Découvrez nos lampes professionnelles LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
Éclairage Boost 500 lm Jusqu'à 4,5 h	Éclairage Boost 500 lm Jusqu'à 4,5 h
Éclairage Éco 250 lm Jusqu'à 10 h	Éclairage Éco 250 lm Jusqu'à 10 h
Spot 180 lm Jusqu'à 12 h	Spot 180 lm Jusqu'à 12 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité 100° Rotation de 90°	Angle du faisceau lumineux / flexibilité 100° Rotation de 90°
Fonctions d'éclairage exclusives Éclairage UV Excellent rendu des couleurs	Fonctions d'éclairage exclusives
Fixations Crochet rotatif à 360° 1 aimant	Fixations Crochet rotatif à 360° 1 aimant
Manche / Résistance à la graisse ABS*, Caoutchouc À l'épreuve des garages	Manche / Résistance à la graisse ABS* À l'épreuve des garages
Solidité IP65 IK07	Solidité IP65 IK07
Alimentation par batterie au lithium <4,5 h USB-C	Alimentation par batterie au lithium <4,5 h USB-C
Accessoires supplémentaires Find My Device Multi Dock Station**	Accessoires supplémentaires Find My Device** Multi Dock Station**
Saisie des commandes X60UVPX1	Saisie des commandes X60PILLX1

* Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
** Accessoires à acheter séparément, sauf dans le cas de la lampe Philips Xperion 6000 UV Pillar, qui intègre déjà la fonction Find My Device

Flood Audio		
Jusqu'à 20 h d'audio via Bluetooth*		
Éclairage Boost	1000 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	100 lm	Jusqu'à 22 h
Spot	250 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Mémorisation du réglage de l'éclairage
Fonctions d'éclairage exclusives	Fonction zoom éclairage	Détection de mouvements
Fixations	Support rotatif à 180°	Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP55	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<5 h	USB-C
Charge	Multi Dock Station**	Chargeur USB autonome

Saisie des commandes

X60FLAUX1

Flood		
Éclairage Boost	1000 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	100 lm	Jusqu'à 22 h
Spot	250 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Mémorisation du réglage de l'éclairage
Fonctions d'éclairage exclusives	Fonction zoom éclairage	Détection de mouvements
Fixations	Support rotatif à 180°	Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<5 h	USB-C
Charge	Multi Dock Station**	Chargeur USB autonome

Saisie des commandes

X60FLX1

Flood Mini		
Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	100 lm	Jusqu'à 9 h
Spot	250 lm	Jusqu'à 5 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Mémorisation du réglage de l'éclairage
Fonctions d'éclairage exclusives	Fonction zoom éclairage	Design compact
Fixations	Support rotatif à 180°	Support magnétique
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3,5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires	Find My Device**	Multi Dock Station**

Saisie des commandes

X60FLMIX1

Pocket		
Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 3,5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 7 h
Spot	100 lm	Jusqu'à 10 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Flexible à 25 cm, rotation possible dans toutes les directions	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3,5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires	Multi Dock Station**	

Saisie des commandes

X60POCKX1

Slim		
Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4,5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 7 h
Spot	150 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 270°
Fonctions d'éclairage exclusives	Pliable à 180°	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP54	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4 h	USB-C
Accessoires supplémentaires	Find My Device**	Multi Dock Station**

Saisie des commandes

X60SLIMX1

Line		
Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 4,5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 8 h
Spot	120 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3,5 h	USB-C

Saisie des commandes

X60LINEX1

Penlight	
Éclairage Boost	200 lm Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	100 lm Jusqu'à 5.5 h
Spot	120 lm Jusqu'à 3.5 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	80°
Fonctions d'éclairage exclusives	Clip rotatif magnétique
Fixations	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS* À l'épreuve des garages
Solidité	IP65 IK07
Alimentation par batterie au lithium	<1.6 h USB-C

Saisie des commandes

X60PENX1

Headlight	
Éclairage Boost	300 lm Jusqu'à 2.5 h
Éclairage Éco	150 lm Jusqu'à 4 h
Spot	120 lm Jusqu'à 4.5 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	Panoramique à 220° Rotation de 60°
Fonctions d'éclairage exclusives	Détection de mouvements
Fixations	Arceau réglable
Manche / Résistance à la graisse	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65 IK07
Alimentation par batterie au lithium	<2.5 h USB-C

Saisie des commandes

X60HEADX1

Under-Bonnet Light	
Éclairage Boost	1200 lm Jusqu'à 3 h
Éclairage Éco	120 lm Jusqu'à 20 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110° 5800 K
Fonctions d'éclairage exclusives	Détecteur de présence Lampe coulissante
Fixations	Crochets télescopiques
Manche / Résistance à la graisse	Caoutchouc À l'épreuve des garages
Solidité	IP54 IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3.5 h USB-C

Saisie des commandes

X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Une lampe LED compacte pour le travail

Conçu pour offrir un large faisceau de 200 lumens, ce modèle compact et ergonomique Philips Xperion 6000 Penlight est idéal pour tous les travaux d'inspection. Notre lampe Penlight est équipée d'un pointeur de 120 lm pour diriger la lumière là où vous en avez besoin.



Plusieurs modes d'éclairage LED

- 200 lm**
- 100 lm**
- 120 lm**

Charge complète en 1,6 heures par USB-C et indicateur de charge

Garantie de 3 ans*

Clip rotatif pratique, aimants puissants et boîtier ergonomique

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

Lampe LED à détection de mouvements et deux modes

Le modèle Philips Xperion 6000 Headlight projette un faisceau lumineux panoramique de 300 lumens devant vous. Son projecteur rotatif de 120 lumens vous permet de voir chaque détail. Grâce à sa fonction de détection de mouvements, c'est un outil mains libres polyvalent.



Garantie de 3 ans*

Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances



300 lm
150 lm
120 lm

Faisceau lumineux LED panoramique à 220°



220°

Mode de détection de mouvements pour une utilisation mains libres




Bandeau élastique antidérapant. Confortable et facile à ajuster



Icon of a head with a band

Charge complète en 2,5 heures par USB-C et indicateur de charge



2.5 h
USB-C icon

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



IP65
IK07

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Lampe LED puissante et extensible

La lampe LED Philips Xperion 6000 Under-Bonnet projette un faisceau à l'intensité parfaitement variable produisant jusqu'à 1 200 lumens. Grâce à sa capacité de rotation à 360° et à son support télescopique extensible jusqu'à 2,08 mètres des deux côtés, elle est idéale pour travailler sur des voitures, camionnettes et camions.

Garantie de 3 ans*

Intensité de l'éclairage LED haut de gamme parfaitement variable, avec différents flux lumineux



1200 lm
120 lm

Support télescopique extensible jusqu'à 2,08 mètres



Icon of a telescopic arm

Module d'éclairage coulissant le long du support



Icon of a sliding module

Détecteur de présence d'activité humaine dans un rayon de 2,5 mètres



Icon of a person with a signal wave

Crochets rotatifs à 360° recouverts de caoutchouc souple



360° icon
Icon of a hand holding a hook

Charge complète en 3,5 heures par USB-C et indicateur de charge



3.5 h
USB-C icon

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



IP54
IK07

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Un éclairage de pointe durable

Notre lampe professionnelle haut de gamme Philips Xperion 6000 UV Pillar est une lampe professionnelle polyvalente équipée de plusieurs sources lumineuses puissantes, d'un éclairage UV, d'un IRC élevé et d'une batterie longue durée. Localisez votre lampe en quelques secondes grâce à la fonction Find My Device.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

500 lm
250 lm
180 lm

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

90°
100°

IRC élevé de 95 et éclairage UV unique

95 CRI



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Compatible avec l'accessoire de recherche Find My Device (inclus) et recharge Multi Dock Station*

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Travaillez toute la journée avec une seule charge

La lampe professionnelle LED Philips Xperion 6000 Pillar fonctionne toute la journée avec une seule charge. Son éclairage principal de 250 et 500 lm et son spot intégré de 180 lm répondront à de multiples besoins. Pliable pour faciliter le transport et angles de faisceau réglables.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

500 lm
250 lm
180 lm

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

90°
100°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<12 h



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Compatibilité avec Find My Device et la Multi Dock Station*

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Projecteur LED audio

Avec son projecteur de 1 000 lm, son spot de 250 lm et son faisceau variable, le projecteur polyvalent Philips Xperion 6000 Flood audio est performant. Le bouton de zoom intelligent et le détecteur de mouvements simplifient l'utilisation, tandis que les haut-parleurs Bluetooth® mettent l'ambiance.



Garantie de 3 ans*

Accessoires polyvalents avec aimants intégrés



Lampe LED Premium avec sorties multiples et mémorisation du réglage de l'éclairage



Haut-parleurs audio Bluetooth® et fonction énergie nomade



Charge complète en 5 heures par USB-C et écran d'affichage LCD de l'autonomie de la batterie



Fonction de détection de mouvements



Bouton de zoom intelligent utilisable avec des gants pour contrôler facilement l'éclairage



Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Projecteur LED polyvalent

Avec son projecteur de 1 000 lm et son faisceau variable, le projecteur polyvalent Philips Xperion 6000 Flood est performant. Le bouton de zoom intelligent et le capteur de mouvements simplifient le contrôle, tandis que sa résistance aux impacts et à l'eau vous assure de sa durabilité.



Garantie de 3 ans*

Lampe LED Premium avec sorties multiples et mémorisation du réglage de l'éclairage



Accessoires polyvalents avec aimants intégrés



Charge complète en 5 heures par USB-C et écran d'affichage LCD de l'autonomie de la batterie



Fonction de détection de mouvements



Bouton de zoom intelligent utilisable avec des gants pour contrôler facilement l'éclairage



Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Projecteur LED compact

Avec son projecteur de 500 lm et son faisceau variable, le projecteur compact Philips Xperion 6000 Flood est performant. Le bouton de zoom intelligent simplifie le contrôle, tandis que sa résistance aux impacts et à l'eau vous assure de sa durabilité.



Lampe LED Premium avec sorties multiples et mémorisation du réglage de l'éclairage

500 lm
100 lm
250 lm

Accessoires polyvalents avec aimants intégrés

Charge complète en 3,5 heures par USB-C et indicateur d'autonomie de la batterie

<3,5 h

Compact et léger pour vous suivre partout

Bouton de zoom intelligent utilisable avec des gants pour contrôler facilement l'éclairage

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Une lampe compacte mais puissante

Compacte et puissante, la lampe Philips Xperion 6000 Pocket est idéale pour les espaces confinés, grâce à un spot de 25 cm ultra-flexible (100 lm). Son large faisceau peut atteindre les 300 lm en mode Boost, quand vous avez besoin d'une lumière vive.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

300 lm
150 lm
100 lm

Lampe de précision avec spot flexible et grand angle de faisceau

110°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

<10 h



Garantie de 3 ans**

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Compatibilité avec la Multi Dock Station*

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

IP65
IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Solution idéale pour les espaces exigus

La lampe polyvalente Philips Xperion 6000 Slim est idéale pour les espaces exigus. Produisant 250 lm en mode Éco et 500 lm en mode Boost, son module d'éclairage unique à orientation à 270° vous permet de diriger le faisceau puissant là où vous en avez besoin.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Module d'éclairage unique à orientation à 270° et grand angle de faisceau

- 270°
- 100°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

- <9 h



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Compatibilité avec Find My Device et la Multi Dock Station*

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

- IP54
- IK07

*Accessoires à acheter séparément
**À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Travailler sur des zones plus étendues

Grâce à un large faisceau de 110° de 150 lm en mode Éco et de 300 lm en mode Boost, la lampe Philips Xperion 6000 Line est idéale pour éclairer des zones plus étendues. Elle est équipée d'un spot de 120 lm, pour diriger la lumière là où vous en avez besoin.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

- 110°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

- <9 h



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Charge complète en 3,5 heures via USB-C

- <3,5 h

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

- IP65
- IK07

*À obtenir sur Philips.com/LEDworklights-warranty

Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Station d'accueil pour charger plusieurs appareils

La station d'accueil Multi Dock Station Philips est un accessoire sans fil pour les lampes professionnelles LED Xperion. Placée sur une table, elle peut charger deux appareils à la fois sans fil ou simplement servir de point de rangement.

- Voyant LED indiquant l'état de charge
- Espace dédié à la télécommande Find My Device
- Compatibilité avec les lampes Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood et Flood Mini



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Un moyen pratique de retrouver ses appareils


La station d'accueil Multi Dock Station Philips est un accessoire sans fil pour les lampes professionnelles LED Xperion. Placée sur une table, elle peut charger deux appareils à la fois sans fil ou simplement servir de point de rangement.

- Insérez la puce plug-and-play dans le corps de la lampe professionnelle
- Utilisez la télécommande pour localiser votre Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluse), Pillar, Slim ou Flood Mini (à acheter séparément)
- Accrochez la télécommande à votre porte-clés ou posez-la sur la Multi Dock Station Philips



Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6





© 2023 Lumileds Holding B.V. Tous droits réservés.

Les marques commerciales Philips et l'emblème Philips sont la propriété de Koninklijke Philips N.V.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

[Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)