

PHILIPS

Xperion 6000

Lampade da lavoro LED



2023

Progettate
pensando
alle **tue**
esigenze

Caratteristiche delle lampade da lavoro LED

Modulo di illuminazione

Massima luminosità (in lumen) Illuminazione Boost	Luminosità in modalità risparmio energetico (in lumen) Illuminazione Eco/attenuata	Piccola luce aggiuntiva per illuminare spazi ristretti (in lumen) Faretto
Durata di funzionamento per un ciclo di carica Durata di funzionamento	Apertura del fascio luminoso principale Apertura fascio luminoso	Flessibilità della lampada da lavoro grazie al modulo di illuminazione rotante Modulo di illuminazione rotante
L'indice di resa cromatica (IRC) elevato mostra fedelmente i colori di un oggetto, come se fosse illuminato da luce naturale. IRC	La luce UV consente di identificare le perdite Luce UV	Modifica la messa a fuoco del fascio di luce ruotando semplicemente una manopola Luce diffusa

Design intelligente ed ergonomico

Corpo in morbida gomma e robusto ABS* per tenere saldamente la lampada da lavoro Impugnatura	Ganci telescopici integrati estendibili su entrambi i lati Supporto telescopico	Accendi e spegni la luce muovendo la mano davanti al sensore Sensore di movimento
L'accessorio di ricerca dispositivo consente di ritrovare i dispositivi smarriti entro 10 metri Find My Device	Fai scorrere il modulo di illuminazione lungo il supporto fino all'area che desideri illuminare Luce scorrevole	Sensore di presenza che rileva attività entro un raggio di 2,5 metri Sensore di presenza

Resistenza e durata

Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi, polvere, contatti accidentali e acqua Protezione di ingresso	Grado di protezione contro gli impatti esterni Protezione contro gli urti	Altamente resistente a grasso e solventi da officina Resistenza al grasso
---	---	---

Opzioni di alimentazione e ricarica

Tempo necessario per ricaricare completamente la batteria integrata Tempo di ricarica	Batteria ricaricabile con cavo USB di tipo C Micro USB USB-C	Compatibilità con l'accessorio Multi Dock Station** per la ricarica senza filo Stazione di ricarica
---	---	---

*Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
**Accessori acquistabili separatamente



Scopri le nostre lampade da lavoro LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
reddot winner 2022 	reddot winner 2022
Illuminazione Boost 500 lm Fino a 4,5 ore	Illuminazione Boost 500 lm Fino a 4,5 ore
Illuminazione Eco 250 lm Fino a 10 ore	Illuminazione Eco 250 lm Fino a 10 ore
Faretto 180 lm Fino a 12 ore	Faretto 180 lm Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 100° Girevole a 90°	Angolo di illuminazione/flessibilità 100° Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada Luce UV Eccellente resa dei colori	Caratteristiche speciali della lampada
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360° 1 magnete	Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360° 1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS*, Gomma Ideale per l'officina	Impugnatura/Resistenza al grasso ABS* Ideale per l'officina
Robustezza IP65 IK07	Robustezza IP65 IK07
Alimentazione con batteria al litio <4,5 ore USB di tipo C	Alimentazione con batteria al litio <4,5 ore USB di tipo C
Accessori aggiuntivi Find My Device Multi Dock Station**	Accessori aggiuntivi Find My Device** Multi Dock Station**
Codice X60UVP1X1	Codice X60PILLX1

* Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
** Accessori acquistabili separatamente, ad eccezione di Philips Xperion 6000 UV Pillar in cui la funzione Find My Device è inclusa

Flood Audio




Fino a **20** ore di audio tramite Bluetooth

<p>illuminazione Boost</p> <p>1000 lm</p> <p>Fino a 3 ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p>100 lm</p> <p>Fino a 22 ore</p>
<p>Faretto</p> <p>250 lm</p> <p>Fino a 9 ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p>100°</p> <p>Memoria di impostazione della luce</p>
<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Zoom</p> <p>Luce diffusa</p> <p>Rilevamento dei movimenti</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Impugnatura girevole a 180°</p> <p>Impugnatura magnetica</p>
<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p>IP55</p> <p>IK07</p>
<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><5 ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Funzioni di ricarica</p> <p>Multi Dock Station**</p> <p>Power bank USB</p>

Codice
X60FLAUX1

Flood




<p>illuminazione Boost</p> <p>1000 lm</p> <p>Fino a 3 ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p>100 lm</p> <p>Fino a 22 ore</p>
<p>Faretto</p> <p>250 lm</p> <p>Fino a 9 ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p>100°</p> <p>Memoria di impostazione della luce</p>
<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Zoom</p> <p>Luce diffusa</p> <p>Rilevamento dei movimenti</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Impugnatura girevole a 180°</p> <p>Impugnatura magnetica</p>
<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>
<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><5 ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Funzioni di ricarica</p> <p>Multi Dock Station**</p> <p>Power bank USB</p>

Codice
X60FLX1

Flood Mini




<p>illuminazione Boost</p> <p>500 lm</p> <p>Fino a 3 ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p>100 lm</p> <p>Fino a 9 ore</p>
<p>Faretto</p> <p>250 lm</p> <p>Fino a 5 ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p>100°</p> <p>Memoria di impostazione della luce</p>
<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Zoom</p> <p>Luce diffusa</p> <p>Design compatto</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Impugnatura girevole a 180°</p> <p>Impugnatura magnetica</p>
<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>
<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><3,5 ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Find My Device**</p> <p>Multi Dock Station**</p>

Codice
X60FLMIX1

Pocket




reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

<p>illuminazione Boost</p> <p>300 lm</p> <p>Fino a 3,5 ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p>150 lm</p> <p>Fino a 7 ore</p>
<p>Faretto</p> <p>100 lm</p> <p>Fino a 10 ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p>110°</p>
<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Tubo flessibile di 25 cm, girevole in tutte le direzioni</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Gancio girevole a 360°</p> <p>1 magnete</p>
<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*, Gomma</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>
<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><3,5 ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Multi Dock Station**</p>

Codice
X60POCKX1

Slim




reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

<p>illuminazione Boost</p> <p>500 lm</p> <p>Fino a 4,5 ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p>250 lm</p> <p>Fino a 7 ore</p>
<p>Faretto</p> <p>150 lm</p> <p>Fino a 9 ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p>100°</p> <p>Girevole a 270°</p>
<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Pieghevole a 180°</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Gancio girevole a 360°</p> <p>1 magnete</p>
<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*, Gomma</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p>IP54</p> <p>IK07</p>
<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><4 ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Find My Device**</p> <p>Multi Dock Station**</p>

Codice
X60SLIMX1

Line




reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

<p>illuminazione Boost</p> <p>300 lm</p> <p>Fino a 4,5 ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p>150 lm</p> <p>Fino a 8 ore</p>
<p>Faretto</p> <p>120 lm</p> <p>Fino a 9 ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p>110°</p>
<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Gancio girevole a 360°</p> <p>1 magnete</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>
<p>Robustezza</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><3,5 ore</p> <p>USB di tipo C</p>

Codice
X60LINEX1

Penlight	
Illuminazione Boost 200 lm Fino a 3 ore	
Illuminazione Eco 100 lm Fino a 5.5 ore	
Faretto 120 lm Fino a 3.5 ore	
Angolo di illuminazione/flessibilità 80°	
Caratteristiche speciali della lampada Clip magnetica rotante	
Elementi di fissaggio 2 magneti	
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS* Ideale per l'officina	
Robustezza IP65 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <1.6 ore USB di tipo C	

Codice
X60PENX1

Headlight	
Illuminazione Boost 300 lm Fino a 2.5 ore	
Illuminazione Eco 150 lm Fino a 4 ore	
Faretto 120 lm Fino a 4.5 ore	
Angolo di illuminazione/flessibilità Panoramica a 220° Girevole a 60°	
Caratteristiche speciali della lampada Rilevamento del movimento	
Elementi di fissaggio Fascia regolabile	
Impugnatura/Resistenza al grasso Ideale per l'officina	
Robustezza IP65 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <2.5 ore USB di tipo C	

Codice
X60HEADX1

Under-Bonnet Light	
Illuminazione Boost 1200 lm Fino a 3 ore	
Illuminazione Eco 120 lm Fino a 20 ore	
Angolo di illuminazione/flessibilità 110° 5800 K	
Caratteristiche speciali della lampada Sensore di presenza Luce scorrevole	
Elementi di fissaggio Ganci telescopici	
Impugnatura/Resistenza al grasso Gomma Ideale per l'officina	
Robustezza IP54 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <3.5 ore USB di tipo C	

Codice
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Strumento di lavoro LED compatto

Progettata con un ampio fascio da 200 lumen, la compatta ed ergonomica Philips Xperion 6000 Penlight è ideale per tutti gli interventi di ispezione. La nostra Penlight è dotata di un puntatore da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



Molteplici modalità di illuminazione LED

- 200 lm
- 1000 lm
- 100 lm
- 120 lm

Ricarica completa in 1,6 ore tramite USB-C e indicatore di durata della batteria

- <1.6 h

Garanzia di 3 anni*

Clip rotante, magneti resistenti e corpo ergonomico

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Lampada frontale

Luce LED a doppia modalità con rilevamento del movimento

La lampada frontale Philips Xperion 6000 proietta davanti a te un fascio panoramico di luce da 300 lumen. Il puntatore rotante da 120 lumen consente di vedere ogni dettaglio. La funzione aggiuntiva di rilevamento del movimento la rende uno strumento versatile che non richiede l'utilizzo delle mani.



Garanzia di 3 anni*

Lampada Premium LED con molteplici funzionalità



300 lm
1500000
150 lm
120 lm

Fascio di luce LED panoramico a 220°



220°

Modalità di rilevamento del movimento per un utilizzo a mani libere




Fascia elastica antiscivolo Comoda e semplice da regolare



Icona di regolazione

Ricarica completa in 2,5 ore tramite USB-C e indicatore di durata della batteria



2.5 h
Icona USB-C
Icona batteria

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



IP65
IK07

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Lampada Sotto - Cofano

Potente luce LED estendibile

La lampada sotto - cofano Xperion 6000 offre un fascio di luce a intensità regolabile fino a 1200 lumen, rotazione a 360° e un supporto telescopico estendibile fino a 2,08 metri su entrambi i lati, ideale per lavorare su auto, furgoni e camion.



Garanzia di 3 anni*

Luce LED di alta qualità a intensità regolabile e con molteplici funzionalità



1200 lm
120 lm

Supporto telescopico estensibile fino a 2,08 metri



Icona telescopico

Modulo di illuminazione scorrevole lungo il supporto



Icona scorrevole

Sensore di presenza che rileva attività entro un raggio di 2,5 metri



Icona sensore

Ganci rotanti a 360° ricoperti di gomma morbida



Icona ganci
Icona gomma

Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C e indicatore di durata della batteria



3.5 h
Icona USB-C
Icona batteria

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



IP54
IK07

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

La nostra lampada da lavoro di alta qualità, Philips Xperion 6000 UV Pillar, è una lampada polivalente con diverse potenti sorgenti luminose, luce UV, IRC elevato e batteria di lunga durata. Individua la tua lampada da lavoro in pochi secondi con la funzione Find My Device.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

Elevato IRC95 e luce UV esclusiva



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con l'accessorio Find My Device (incluso) e con la Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

*Accessorio acquistabile separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Lavora tutto il giorno con una singola ricarica

La lampada da lavoro LED Philips Xperion 6000 Pillar dura tutto il giorno con una sola ricarica. Il luminoso fascio di luce principale da 250 e 500 lm e il faretto integrato da 180 lm potranno soddisfare molteplici esigenze. Pieghevole per un facile trasporto e angoli di illuminazione regolabili.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Faro proiettore LED con audio

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen e un faretto da 250 lumen, il proiettore Philips Xperion 6000 Flood audio ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre gli altoparlanti Bluetooth riproducono un suono armonioso.



Garanzia di 3 anni*

Accessori versatili con magneti integrati



Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Altoparlanti audio Bluetooth e funzione caricabatterie



Ricarica completa in 5 ore tramite USB-C e display LCD con durata della batteria



Funzione di rilevamento del movimento



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Faro proiettore LED multifunzione

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen, il proiettore multifunzione Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.



Garanzia di 3 anni*

Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Accessori versatili con magneti integrati



Ricarica completa in 5 ore tramite USB-C e display LCD con durata della batteria



Funzione di rilevamento del movimento



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Faro proiettore LED compatto

Con un fascio luminoso e variabile da 500 lumen, il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom assicura un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.



*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

La lampada compatta ma potente

La lampada Philips Xperion 6000 Pocket, compatta e potente, è perfetta per gli spazi ristretti grazie al faretto da 100 lm con tubo ultraflessibile da 25 cm. L'ampio fascio luminoso fino a 300 lm in modalità Boost offre tutta la luminosità di cui hai bisogno.



Garanzia di 3 anni**



*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Soluzione perfetta per spazi ristretti

La versatile lampada Philips Xperion 6000 Slim è ideale per gli spazi ristretti. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso girevole a 270° permette di dirigere il potente fascio luminoso dove ne hai bisogno.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Esclusivo modulo luminoso girevole a 270° e ampia apertura del fascio luminoso

- 270°
- 100°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP54
- IK07

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Lavora su aree più ampie

Progettata con un ampio fascio di 110° da 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost, la lampada Philips Xperion 6000 Line è ideale per illuminare aree più grandi. È dotata di un faretto con fascio luminoso da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

- 110°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C

- <3,5 ore

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Docking station per caricare più dispositivi

La Multi Dock Station di Philips è un accessorio senza filo per le lampade da lavoro LED Xperion. Posizionata su un tavolo, può caricare senza filo due dispositivi alla volta o semplicemente fungere da punto di stoccaggio.

- Indicatore LED dello stato di ricarica
- Spazio dedicato per il telecomando Find My Device
- Compatibile con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood e Flood Mini



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Un modo pratico per trovare i dispositivi fuori posto

Con l'accessorio Philips Trova il mio dispositivo, puoi utilizzare il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante, per trovare dispositivi Philips Xperion 6000 smarriti.

- Inserisci il chip plug-and-play nel corpo della lampada da lavoro
- Utilizza il telecomando per individuare il dispositivo fuori posto Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluso), Pillar, Slim o Flood Mini (da acquistare separatamente)
- Porta con te il telecomando nel portachiavi o posizionalo sulla Multi Dock Station di Philips



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

