

PHILIPS

Xperion 6000

LED-werklampen



2023

Ontworpen
met **U** in
gedachten

Kenmerken van LED-werklampen

Verlichtingsmodule



Maximale lichtopbrengst (in lumen)

Boost-licht



Lichtopbrengst tijdens energiebesparingsmodus (in lumen)

Eco/gedimd licht



Extra klein licht voor gebruik in kleine ruimten (in lumen)

Spotlicht



Gebruiksduur tijdens één laadcyclus

Gebruiksduur



Hoek van de lichtstraal van de hoofdlamp

Lichthoek



Flexibiliteit van de werklamp dankzij de draaibare verlichtingsmodule

Draaibare verlichtingsmodule



Hoge kleurweergave-index (CRI) zorgt ervoor dat objecten in hun ware kleuren zichtbaar zijn, alsof ze worden gezien in natuurlijk licht.

CRI



UV-licht maakt lekkages zichtbaar

UV-licht



Wijzig de lichtbundel-breedte door simpelweg aan de knop te draaien

Zoom-verlichting

Slim ergonomisch ontwerp




Robuuste behuizing van ABS* en zacht rubber om de werklamp stevig vast te houden

Greep



Geïntegreerde telescopische haken die aan beide zijden kunnen worden uitgeschoven

Telescopische steun



Schakel het licht aan en uit door uw hand voor de sensor te bewegen

Bewegings-sensor



Met de afstandsbediening kunt u zoekgeraakte apparaten binnen 10 meter terugvinden

Find My Device



Schuif de lichtmodule naar het gebied dat u wilt verlichten

Schuiflicht



Bewegingssensor die activiteit binnen een straal van 2,56 meter detecteert

Aanwezigheids-sensor

Stevigheid en duurzaamheid



Beschermingsgraad tegen binnendringen van vaste voorwerpen, stof, kortstondig contact met water

IP (Ingress Protection)



De mate waarin het product bestand is tegen schokken

Schokbestendigheid



Zeer goed bestand tegen vet en oplosmiddelen

Vetbestendigheid

Voeding en opladen



De tijd die nodig is om de geïntegreerde batterij volledig op te laden

Oplaadtijd



Oplaadbare batterij met een USB-C-kabel

Micro-USB



Geschikt voor draadloos laden op de Xperion multi-lader**

Oplaadstation



USB-C



Ontdek onze Xperion 6000 LED-werklampen

UV Pillar	Pillar
 	 
 Boost-licht 500 lm	 Boost-licht 500 lm
 Tot 4,5 u	 Tot 4,5 u
 Eco-licht 250 lm	 Eco-licht 250 lm
 Tot 10 u	 Tot 10 u
 Spotlicht 180 lm	 Spotlicht 180 lm
 Tot 12 u	 Tot 12 u
 Lichthoek / flexibiliteit 100°	 Lichthoek / flexibiliteit 100°
 90° draaibaar	 90° draaibaar
 Speciale lichteffecten UV-licht	 Speciale lichteffecten Uitstekende kleurweergave
 Armatuur 360° draaibare haak	 Armatuur 360° draaibare haak
 1 magneet	 1 magneet
 Greep / vetbestendig ABS*, Rubber	 Greep / vetbestendig ABS*
 Geschikt voor garages	 Geschikt voor garages
 Duurzaamheid IP65	 Duurzaamheid IP65
 IK07	 IK07
 Voeding lithium-batterij <4,5 u	 Voeding lithium-batterij <4,5 u
 USB-type C	 USB-type C
 Accessoires Find My Device	 Accessoires Find My Device**
 Multi Dock Station**	 Multi Dock Station**
Bestelnummer	Bestelnummer
X60UVPX1	X60PILLX1

* Acrylonitril-butadien-styreen
** Accessoires die afzonderlijk moeten worden aangeschaft, met uitzondering van de Philips Xperion 6000 UV Pillar die inclusief Find My Device wordt geleverd.

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
  Tot 20 uur audio via Bluetooth	 	 	 	 	 
Boost-licht 1000 lm Tot 3 u	Boost-licht 1000 lm Tot 3 u	Boost-licht 500 lm Tot 3 u	Boost-licht 300 lm Tot 3,5 u	Boost-licht 500 lm Tot 4,5 u	Boost-licht 300 lm Tot 4,5 u
Eco-licht 100 lm Tot 22 u	Eco-licht 100 lm Tot 22 u	Eco-licht 100 lm Tot 9 u	Eco-licht 150 lm Tot 7 u	Eco-licht 250 lm Tot 7 u	Eco-licht 150 lm Tot 8 u
Spotlicht 250 lm Tot 9 u	Spotlicht 250 lm Tot 9 u	Spotlicht 250 lm Tot 5 u	Spotlicht 100 lm Tot 10 u	Spotlicht 150 lm Tot 9 u	Spotlicht 120 lm Tot 9 u
Lichthoek / flexibiliteit 100° Lichtinstellings-geheugen	Lichthoek / flexibiliteit 100° Lichtinstellings-geheugen	Lichthoek / flexibiliteit 100° Lichtinstellings-geheugen	Lichthoek / flexibiliteit 110°	Lichthoek / flexibiliteit 100° 270° draaibaar	Lichthoek / flexibiliteit 110°
Speciale lichteffecten Zoom-verlichting Bewegings-detectie	Speciale lichteffecten Zoom-verlichting Bewegings-detectie	Speciale lichteffecten Zoom-verlichting Compact ontwerp	Speciale lichteffecten 25 cm flexibele slang, draaibaar in alle richtingen	Speciale lichteffecten 180° opvouwbaar	
Armatuur 180° draaibare handgreep Magnetische handgreep	Armatuur 180° draaibare handgreep Magnetische handgreep	Armatuur 180° draaibare handgreep Magnetische handgreep	Armatuur 360° draaibare haak 1 magneet	Armatuur 360° draaibare haak 1 magneet	Armatuur 360° draaibare haak 1 magneet
Greep / vetbestendig ABS* Geschikt voor garages	Greep / vetbestendig ABS* Geschikt voor garages	Greep / vetbestendig ABS* Geschikt voor garages	Greep / vetbestendig ABS*, Rubber Geschikt voor garages	Greep / vetbestendig ABS*, Rubber Geschikt voor garages	Greep / vetbestendig ABS* Geschikt voor garages
Duurzaamheid IP55 IK07	Duurzaamheid IP65 IK07	Duurzaamheid IP65 IK07	Duurzaamheid IP65 IK07	Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP65 IK07
Voeding lithium-batterij <5 u USB-type C	Voeding lithium-batterij <5 u USB-type C	Voeding lithium-batterij <3,5 u USB-type C	Voeding lithium-batterij <3,5 u USB-type C	Voeding lithium-batterij <4 u USB-type C	Voeding lithium-batterij <3,5 u USB-type C
Oplaadfuncties Multi Dock Station** USB-powerbank	Oplaadfuncties Multi Dock Station** USB-powerbank	Accessoires Find My Device** Multi Dock Station**	Accessoires Multi Dock Station**	Accessoires Find My Device** Multi Dock Station**	
Bestelnummer X60FLAUX1	Bestelnummer X60FLX1	Bestelnummer X60FLMIX1	Bestelnummer X60POCKX1	Bestelnummer X60SLIMX1	Bestelnummer X60LINEX1

Penlight		
Boost-licht	200 lm	Tot 3 u
Eco-licht	100 lm	Tot 5.5 u
Spotlicht	120 lm	Tot 3.5 u
Lichthoek / flexibiliteit	80°	
Speciale lichteffecten	Magnetische draaclip	
Armatuur	2 magneten	
Greep / vetbestendig	ABS*	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP65	IK07
Voeding lithium-batterij	<1.6 u	USB-type C

Bestelnummer
X60PENX1

Headlight		
Boost-licht	300 lm	Tot 2.5 u
Eco-licht	150 lm	Tot 4 u
Spotlicht	120 lm	Tot 4.5 u
Lichthoek / flexibiliteit	220° panoramisch	60° draaibaar
Speciale lichteffecten	Bewegingsdetectie	
Armatuur	Instelbare hoofdband	
Greep / vetbestendig	Geschikt voor garages	
Duurzaamheid	IP65	IK07
Voeding lithium-batterij	<2.5 u	USB-type C

Bestelnummer
X60HEADX1

Motorkaplamp		
Boost-licht	1200 lm	Tot 3 u
Eco-licht	120 lm	Tot 20 u
Lichthoek / flexibiliteit	110°	5800 K
Speciale lichteffecten	Aanwezigheids-sensor	Schuiflicht
Armatuur	Telescopische haken	
Greep / vetbestendig	Rubber	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP54	IK07
Voeding lithium-batterij	<3.5 u	USB-type C

Bestelnummer
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Compacte LED-werklamp

De compacte, ergonomische Philips Xperion 6000 Penlight heeft een brede straal van 200 lumen en is ideaal voor alle inspectiewerkzaamheden. De Penlight is uitgerust met een spotlicht van 120 lm om details snel uit te lichten.

Meerdere LED-lichtmodi

200 lm
100 lm
120 lm

Volledig opgeladen binnen 1,6 uur via USB-C en een indicator voor de levensduur van de batterij

<1.6 h



3
jaar
garantie*

Slimme draaibare clip, sterke magneten en ergonomisch ontwerp

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Hoofdlamp

Premium en veelzijdige LED-hoofdlamp met bewegingsdetectie

De Philips Xperion 6000 hoofdlamp projecteert een heldere, krachtige panoramische lichtstraal van 300 lumen vóór u. Om details uit te lichten heeft de lamp een draaiend spotlicht van 120 lumen. Mede door de bewegingsdetectie is deze veelzijdige en handsfree hoofdlamp een onmisbaar hulpmiddel in de werkplaats.



3
jaar
garantie*

Premium LED-lamp met meerdere lichtbronnen

300 lm
150 lm
120 lm

220° panoramische LED-lichtstraal

220°

Bewegingsdetectiemodus voor handsfree gebruik

Elastische antisliphoofdband. Comfortabel en eenvoudig aan te passen

Volledig opgeladen binnen 2,5 uur via USB-C en een indicator voor de levensduur van de batterij

<2,5 h

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

IP65
IK07

*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Motorkaplamp

Uitschuifbare, krachtige LED-werklamp

De Philips Xperion 6000 motorkaplamp biedt een perfect dimbare lichtstraal van maximaal 1200 lumen, een draaihoek van 360° en een telescopische, uitschuifbare steun met een maximale breedte van 2,08 meter. Ideaal voor het werken aan auto's, bestelwagens en vrachtwagens.

Eenvoudig dimbare, premium LED-lamp met meerdere lichtsterktes

1200 lm
120 lm

3
jaar
garantie*



Telescopische, uitschuifbare steun tot 2,08 meter

Verschuifbare lichtmodule

Bewegingssensor voor activiteit binnen een straal van 2,5 meter

360° draaibare haken, bedekt met zacht rubber

Volledig opgeladen binnen 3,5 uur via USB-C en een indicator voor de levensduur van de batterij

<3,5 h

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

IP54
IK07

*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Geavanceerde en duurzame lichtprestaties

Onze hoogwaardige werklamp, de Philips Xperion 6000 UV Pillar, is een multifunctionele werklamp met verschillende krachtige lichtbronnen, UV-licht, hoge CRI en een batterij met een lange levensduur. Vind uw werklamp binnen enkele seconden met de functie Find My Device.



Premium LED-lamp met meerdere opbrengsten

500 lm
250 lm
180 lm

Precisielicht met ergonomisch ontwerp en brede lichthoek

90°
100°

Hoge CRI95 en uniek UV-licht

95 CRI
UV



3 jaar
garantie

Sterke magneet en 360° draaibare haak

360°
Magneet

Geschikt voor de accessoire Find My Device (meegeleverd) en de multi-lader*

Find My Device
Multi-lader

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

IP65
IK07

*Accessoire die afzonderlijk moet worden aangeschaft
**Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Werk de hele dag met slechts één oplaadbeurt

De Philips Xperion 6000 Pillar LED-werklamp gaat de hele dag mee met slechts één keer opladen. Het heldere hoofdlicht van 250 en 500 lm en de ingebouwde spotlight van 180 lm voldoen aan meerdere behoeften. Instelbare en uitklapbare lichtmodule waardoor zeer handzaam voor dagelijks gebruik.



Premium LED-lamp met meerdere opbrengsten

500 lm
250 lm
180 lm

Precisielicht met ergonomisch ontwerp en brede lichthoek

90°
100°

Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

<12 u



3 jaar
garantie

Sterke magneet en 360° draaibare haak

360°
Magneet

Geschikt voor Find My Device en draadloos laden via de multi-lader*

Find My Device
Multi-lader

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

IP65
IK07

*Accessoires die afzonderlijk moeten worden aangeschaft
**Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6


Xperion 6000 Flood Audio

LED-projectielamp met audio

Dankzij de 1000-lm groothoekverlichting, het 250-lm spotlicht en de variabele lichtbundel kan de Philips Xperion 6000 Flood Audio iedere taak makkelijk aan. De bediening is eenvoudig dankzij de smart-zoomknop en bewegingssensor waarbij de Bluetooth-luidsprekers de werkzaamheden nog aangenamer maken.



3
jaar
garantie*



*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Veelzijdige LED-projectielamp

Dankzij de groothoekverlichting van 1000 lm en de variabele lichtbundel kan de veelzijdige Philips Xperion 6000 Flood iedere taak aan. Eenvoudige en slimme bediening door de smart-zoomknop en de bewegingssensor, terwijl de hoge water- en stootbestendigheid een langere levensduur garanderen.



3
jaar
garantie*



*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Compacte LED-projectielamp

Dankzij de schijnwerper met 500 lm en de variabele lichtbundel kan de Philips Xperion 6000 Flood Mini iedere taak aan. De bediening met de smart-zoomknop is eenvoudig, terwijl de hoge water- en stootbestendigheid een langere levensduur garanderen.



3
jaar
garantie*

Hoogwaardige LED-lamp met meerdere uitgangen en geheugen voor lichtinstellingen

500 lm

100 lm

250 lm

Veelzijdige bevestigingen met geïntegreerde magneten

Volledig opgeladen binnen 3,5 uur via USB-C en voorzien van een batterijlevensduur-indicator

<3,5 u

Compact en licht, multi-inzetbaar

Dankzij de slimme zoomknop bedient u de verlichting zelfs eenvoudig met handschoenen

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

IP65

IK07

*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Een compacte maar krachtige lamp

De compacte, krachtige Philips Xperion 6000 Pocket is perfect voor kleine ruimten. Uitgerust met een ultraflexibele slang van 25 cm en 100 lm spotlight. De brede lichthoek en de grote lichtopbrengst tot 300 lm in de boostmodus geeft u het heldere licht dat u nodig hebt.



Premium LED-lamp met meerdere opbrengsten

300 lm

150 lm

100 lm

Precisielicht met spotlight aan flexibele slang en brede lichthoek

110°

Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

<10 u



3
jaar
garantie*

Sterke magneet en 360° draaibare haak

Geschikt om draadloos te laden via de multi-lader*

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen

IP65

IK07

*Accessoires die afzonderlijk moeten worden aangeschaft
**Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Ideale oplossing voor kleine ruimten

De veelzijdige Philips Xperion 6000 Slim is ideaal voor kleine ruimten. Dankzij de unieke 270° roterende verlichtingsmodule kunt u een krachtige lichtstraal - 250 lm in de Eco-modus en 500 lm in de boostmodus - daar richten waar u deze nodig hebt.

Premium LED-lamp met meerdere opbrengsten



500 lm
250 lm
150 lm

Unieke 270° draaibare verlichtingsmodule en brede lichthoek



270°
100°

Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi



<9 u



3 jaar
garantie*



Sterke magneet en 360° draaibare haak



360°

Geschikt voor Find My Device en draadloos laden via de multi-lader*



Find My Device
Wireless charging

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen



IP54
IK07

*Accessoires die afzonderlijk moeten worden aangeschaft
**Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Werken op grotere oppervlakken

De Philips Xperion 6000 Line is ontworpen met een brede lichthoek van 110° en biedt een opbrengst van 150 lm in de Eco- en 300 lm in de Boost-modus. Het is de ideale lamp voor het verlichten van grotere oppervlakken en is uitgerust met een spotlight van 120 lm om het licht te richten waar het nodig is.



Premium LED-lamp met meerdere opbrengsten



300 lm
150 lm
120 lm

Precisielicht met ergonomisch ontwerp en brede lichthoek



110°

Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi



<9 u



3 jaar
garantie*

Sterke magneet en 360° draaibare haak



360°

Volledig opgeladen binnen 3,5 uur via USB-C



<3,5 u
USB-C

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen



IP65
IK07

*Ga naar Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimale bestelhoeveelheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Multi-lader voor het draadloos opladen van meerdere Xperion werklampen

De Philips multi-lader is een snoerloze accessoire voor Xperion LED-werklampen. De multi-lader kan twee Xperion lampen tegelijk draadloos opladen of gewoon als praktische opbergplek fungeren.

- LED-indicator voor oplaadstatus
- Speciale ruimte voor de afstandsbediening van Find My Device
- Geschikt voor Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood en Flood Mini



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Minimale bestelhoeveelheid

Find My Device

Een handige manier om zoekgeraakte werklampen terug te vinden

Met Philips Find My Device kunt u de afstandsbediening gebruiken om een geluidssignaal en een knipperend licht te activeren, om Philips Xperion werklampen binnen 10 meter afstand snel terug te vinden.

- Steek de plug-and-play-chip in de behuizing van de werklamp
- Gebruik de afstandsbediening* om uw zoekgeraakte Philips Xperion 6000 UV Pillar (*meegeleverd), Pillar, Slim of Mini (*afzonderlijk aan te schaffen) terug te vinden
- De afstandsbediening heeft een sleutelhangerbevestiging en een opbergruimte in de Philips multi-lader



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Minimale bestelhoeveelheid



