

PHILIPS

Xperion 6000

Lampy robocze LED



2023

Zaprojektowane
z myślą o **Tobie**

Funkcje lamp roboczych LED

Moduł świetlny

<p>Tryb wzmocniony</p> <p>Maksymalna moc strumienia świetlnego (w lumenach)</p>	<p>Tryb Eco/przyciemniania światła</p> <p>Moc strumienia świetlnego w trybie oszczędzania energii (w lumenach)</p>	<p>Światło punktowe</p> <p>Dodatkowe małe światło do ciasnych przestrzeni (w lumenach)</p>
<p>Czas działania</p> <p>Czas działania podczas jednego cyklu ładowania</p>	<p>Kąt rozsyłu</p> <p>Kąt rozsyłu głównej wiązki światła</p>	<p>Obrotowy moduł świetlny</p> <p>Elastyczność światła roboczego dzięki obrotowemu modułowi</p>
<p>CRI</p> <p>Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI) odwzorowuje najwierniej kolory przedmiotów, tak jakby były widziane w naturalnym świetle.</p>	<p>Światło UV</p> <p>Światło UV pomaga w identyfikacji wycieków</p>	<p>Nowość: Skupianie wiązki światła</p> <p>Aby zmienić skupienie wiązki światła, wystarczy obrócić pokrętkę</p>

Przemysłana, ergonomiczna konstrukcja

<p>Uchwyt</p> <p>Wytrzymały korpus z tworzywa ABS* i miękkiej gumy pozwala bezpiecznie trzymać lampę roboczą</p>	<p>Teleskopowy uchwyt</p> <p>Zintegrowane teleskopowe zaczepy wysuwane po obu stronach</p>	<p>Czujnik ruchu</p> <p>Włączaj i wyłączaj światło, przesuując rękę przed czujnikiem</p>
<p>Find My Device</p> <p>Pilot zdalnego sterowania pomaga znaleźć zgubione urządzenia w odległości do 10 metrów</p>	<p>Przesuwany moduł świetlny</p> <p>Przesuń moduł świetlny wzdłuż uchwytu do miejsca, które chcesz oświetlić</p>	<p>Czujnik obecności</p> <p>Czujnik obecności, który wykrywa aktywność człowieka w promieniu 2,56 m</p>

Wytrzymałość i trwałość

<p>Ochrona przed wnikaniem</p> <p>Stopień ochrony przed ciałami stałymi, kurzem, przypadkowym kontaktem lub wodą</p>	<p>Ochrona przed wstrząsami</p> <p>Stopień ochrony przed uderzeniami zewnętrznymi</p>	<p>Odporność na smary</p> <p>Wysoka odporność na smary i rozpuszczalniki warsztatowe</p>
--	---	--

Opcje zasilania i ładowanie

<p>Czas ładowania</p> <p>Czas potrzebny do pełnego naładowania wbudowanego akumulatora</p>	<p>USB-C</p> <p>Akumulator można ładować za pomocą kabla USB typu C lub wieloportowej stacji dokującej Multi Dock Station</p>	<p>Stacja ładująca</p> <p>Kompatybilność z akcesorium Multi Dock Station** do bezprzewodowego ładowania</p>
--	---	---


*Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
**Akcesoria do nabycia osobno



Odkryj nasze lampy robocze LED Xperion 6000

<p>reddot winner 2022</p> <p>DESIGN AWARD 2022</p>	<p>reddot winner 2022</p> <p>DESIGN AWARD 2022</p>																																																												
<table border="0"> <tr> <td>Tryb wzmocniony</td> <td> 500 lm</td> <td> Do 4,5 godz.</td> </tr> <tr> <td>Tryb Eco</td> <td> 250 lm</td> <td> Do 10 godz.</td> </tr> <tr> <td>Światło punktowe</td> <td> 180 lm</td> <td> Do 12 godz.</td> </tr> <tr> <td>Kąt padania światła/elast.</td> <td> 100°</td> <td> Obracany o 90°</td> </tr> <tr> <td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td> <td> Światło UV</td> <td> Doskonałe odwzorowanie kolorów</td> </tr> <tr> <td>Mocowanie</td> <td> Obrotowy haczyk 360°</td> <td> 1 magnes</td> </tr> <tr> <td>Uchwyt/odporność na smary</td> <td> ABS*, Guma</td> <td> Do użytku w garażu</td> </tr> <tr> <td>Solidność</td> <td> IP65</td> <td> IK07</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie baterią litową</td> <td> <4,5 godz.</td> <td> USB typ C</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe akcesoria</td> <td> Find My Device</td> <td> Multi Dock Station**</td> </tr> </table>	Tryb wzmocniony	500 lm	Do 4,5 godz.	Tryb Eco	250 lm	Do 10 godz.	Światło punktowe	180 lm	Do 12 godz.	Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 90°	Specjalne funkcje oświetleniowe	Światło UV	Doskonałe odwzorowanie kolorów	Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	1 magnes	Uchwyt/odporność na smary	ABS*, Guma	Do użytku w garażu	Solidność	IP65	IK07	Zasilanie baterią litową	<4,5 godz.	USB typ C	Dodatkowe akcesoria	Find My Device	Multi Dock Station**	<table border="0"> <tr> <td>Tryb wzmocniony</td> <td> 500 lm</td> <td> Do 4,5 godz.</td> </tr> <tr> <td>Tryb Eco</td> <td> 250 lm</td> <td> Do 10 godz.</td> </tr> <tr> <td>Światło punktowe</td> <td> 180 lm</td> <td> Do 12 godz.</td> </tr> <tr> <td>Kąt padania światła/elast.</td> <td> 100°</td> <td> Obracany o 90°</td> </tr> <tr> <td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mocowanie</td> <td> Obrotowy haczyk 360°</td> <td> 1 magnes</td> </tr> <tr> <td>Uchwyt/odporność na smary</td> <td> ABS*</td> <td> Do użytku w garażu</td> </tr> <tr> <td>Solidność</td> <td> IP65</td> <td> IK07</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie baterią litową</td> <td> <4,5 godz.</td> <td> USB typ C</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe akcesoria</td> <td> Find My Device**</td> <td> Multi Dock Station**</td> </tr> </table>	Tryb wzmocniony	500 lm	Do 4,5 godz.	Tryb Eco	250 lm	Do 10 godz.	Światło punktowe	180 lm	Do 12 godz.	Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 90°	Specjalne funkcje oświetleniowe			Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	1 magnes	Uchwyt/odporność na smary	ABS*	Do użytku w garażu	Solidność	IP65	IK07	Zasilanie baterią litową	<4,5 godz.	USB typ C	Dodatkowe akcesoria	Find My Device**	Multi Dock Station**
Tryb wzmocniony	500 lm	Do 4,5 godz.																																																											
Tryb Eco	250 lm	Do 10 godz.																																																											
Światło punktowe	180 lm	Do 12 godz.																																																											
Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 90°																																																											
Specjalne funkcje oświetleniowe	Światło UV	Doskonałe odwzorowanie kolorów																																																											
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	1 magnes																																																											
Uchwyt/odporność na smary	ABS*, Guma	Do użytku w garażu																																																											
Solidność	IP65	IK07																																																											
Zasilanie baterią litową	<4,5 godz.	USB typ C																																																											
Dodatkowe akcesoria	Find My Device	Multi Dock Station**																																																											
Tryb wzmocniony	500 lm	Do 4,5 godz.																																																											
Tryb Eco	250 lm	Do 10 godz.																																																											
Światło punktowe	180 lm	Do 12 godz.																																																											
Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 90°																																																											
Specjalne funkcje oświetleniowe																																																													
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	1 magnes																																																											
Uchwyt/odporność na smary	ABS*	Do użytku w garażu																																																											
Solidność	IP65	IK07																																																											
Zasilanie baterią litową	<4,5 godz.	USB typ C																																																											
Dodatkowe akcesoria	Find My Device**	Multi Dock Station**																																																											
<p>Numer zamówieniowy</p> <p>X60UVPX1</p>	<p>Numer zamówieniowy</p> <p>X60PILLX1</p>																																																												

*Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
**Akcesoria do kupienia osobno, z wyjątkiem urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar, który posiada już funkcję Find My Device

Flood Audio	
	
 Do 20 godzin odtwarzania dźwięku przez Bluetooth	
Tryb wzmocniony	 1000 lm
	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm
	 Do 22 godz.
Światło punktowe	 250 lm
	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°
	 Pamięć ustawień oświetlenia
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione
	 Wykrywanie ruchu
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)
	 Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*
	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP55
	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <5 godz.
	 USB typ C
Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**
	 Power bank USB

Numer zamówieniowy

X60FLAUX1

Flood	
	
	
Tryb wzmocniony	 1000 lm
	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm
	 Do 22 godz.
Światło punktowe	 250 lm
	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°
	 Pamięć ustawień oświetlenia
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione
	 Wykrywanie ruchu
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)
	 Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*
	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65
	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <5 godz.
	 USB typ C
Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**
	 Power bank USB





Numer zamówieniowy

X60FLX1

Flood Mini	
	
	
Tryb wzmocniony	 500 lm
	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm
	 Do 9 godz.
Światło punktowe	 250 lm
	 Do 5 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°
	 Pamięć ustawień oświetlenia
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione
	 Kompaktowa konstrukcja
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)
	 Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*
	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65
	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.
	 USB typ C
Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**
	 Multi Dock Station**





Numer zamówieniowy

X60FLMIX1

Pocket	
	
	
 reddot winner 2022	
 DESIGN AWARD 2022	
Tryb wzmocniony	 300 lm
	 Do 3,5 godz.
Tryb Eco	 150 lm
	 Do 7 godz.
Światło punktowe	 100 lm
	 Do 10 godz.
Kąt padania światła/elast.	 110°
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Elastyczny wysięgnik o długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°
	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma
	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65
	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.
	 USB typ C
Dodatkowe akcesoria	 Multi Dock Station**

Numer zamówieniowy

X60POCKX1

Slim	
	
	
 reddot winner 2022	
 DESIGN AWARD 2022	
Tryb wzmocniony	 500 lm
	 Do 4,5 godz.
Tryb Eco	 250 lm
	 Do 7 godz.
Światło punktowe	 150 lm
	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°
	 Obracany o 270°
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Możliwość złożenia 180°
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°
	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma
	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP54
	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <4 godz.
	 USB typ C
Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**
	 Multi Dock Station**

Numer zamówieniowy

X60SLIMX1

Line	
	
	
 reddot winner 2022	
 DESIGN AWARD 2022	
Tryb wzmocniony	 300 lm
	 Do 4,5 godz.
Tryb Eco	 150 lm
	 Do 8 godz.
Światło punktowe	 120 lm
	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 110°
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°
	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*
	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65
	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.
	 USB typ C

Numer zamówieniowy

X60LINEX1

Penlight	
Tryb wzmocniony	 200 lm Do 3 godz
Tryb Eco	 100 lm Do 5.5 godz
Światło punktowe	 120 lm Do 3.5 godz
Kąt padania światła/elast.	 80°
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Magnetyczny, obrotowy klips
Mocowanie	 2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	 ABS* Do użytku w garażu
Solidność	 IP65 IK07
Zasilanie baterią litową	 <1.6 godz USB typ C

Numer zamówieniowy

X60PENX1

Headlight	
Tryb wzmocniony	 300 lm Do 2.5 godz
Tryb Eco	 150 lm Do 4 godz
Światło punktowe	 120 lm Do 4.5 godz
Kąt padania światła/elast.	 220° panoramiczna wiązka 60° rotatable
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Czujnik ruchu
Mocowanie	 Regulowana opaska na głowę
Uchwyt/odporność na smary	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65 IK07
Zasilanie baterią litową	 <2.5 godz USB typ C

Numer zamówieniowy

X60HEADX1

Under-Bonnet Light	
Tryb wzmocniony	 1200 lm Do 3 godz
Tryb Eco	 120 lm Do 20 godz
Kąt padania światła/elast.	 110° 5800 K
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Czujnik obecności Przesuwne światło
Mocowanie	 Teleskopowe zaczepy
Uchwyt/odporność na smary	 Guma Do użytku w garażu
Solidność	 IP54 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3.5 godz USB typ C

Numer zamówieniowy

X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Kompaktowy LEDowy towarzysz w pracy

Zaprojektowana z szeroką wiązką światła o mocy 200 lumenów, kompaktowa, ergonomiczna lampka Philips Xperion 6000 Penlight jest idealna do wszelkich prac inspekcyjnych. Nasza lampka Penlight jest wyposażona w światło punktowe o mocy 120 lumenów, co pozwala skierować światło tam, gdzie jest ono potrzebne.



Różne tryby oświetlenia LED

- 200 lm**
- 1000 lm**
- 120 lm**

elne ładowanie w ciągu 1,6 godziny, przez USB-C oraz wskaźnik naładowania baterii

<1.6h

3-letnia gwarancja*

Inteligentny obrotowy klips, silne magnesy i ergonomiczny korpus



Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

Podwójny tryb pracy, światło LED reagujące na ruch

Lampa czołowa Philips Xperion 6000 wyświetla przed Tobą panoramiczną wiązkę światła o mocy 300 lumenów. Jej obrotowy moduł świetlny o mocy 120 lumenów pozwala dostrzec każdy szczegół. Dodatkowa funkcja wykrywania ruchu sprawia, że jest to uniwersalne narzędzie, które nie wymaga użycia rąk.



3-letnia gwarancja*



Oświetlenie Premium LED z wieloma wyjściami



220° panoramiczna wiązka światła LED




Detekcja ruchu umożliwiającą korzystanie z urządzenia bez użycia rąk



Antypoślizgowa elastyczna opaska na głowę. Wygodna i łatwa w regulacji



Pełne ładowanie w ciągu 2,5 godziny, przez USB-C oraz wskaźnik naładowania baterii



Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Rozsuwane, silne światło LED

Lampa LED Philips Xperion 6000 Under-Bonnet oferuje płynnie przyciemnianą wiązkę o mocy do 1200 lumenów, możliwość obracania o 360° oraz teleskopowe mocowanie obustronnie rozsuwane do 2,08 metra, idealne do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych.

3-letnia gwarancja*

Płynne, wysokiej jakości ściemnianie światła LED z wieloma wyjściami



Teleskopowy, rozsuwany uchwyt do 2,08 m



Przesuwanie modułu świetlnego wzdłuż uchwytu



Czujnik obecności aktywności ludzkiej w promieniu 2,5 metra



Obrotowe zaczepy 360° pokryte miękką gumą



Pełne ładowanie w ciągu 3,5 godziny, przez USB-C i wskaźnik naładowania baterii



Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimalna wielkość zamówienia

Xperion 6000 UV Pillar

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Philips Xperion 6000 UV Pillar to wielofunkcyjna lampa robocza wysokiej jakości z kilkoma mocnymi źródłami światła, światłem UV, wysokim współczynnikiem CRI i długim czasem pracy akumulatora. Zlokalizuj swoją lampę roboczą w kilka sekund dzięki funkcji Find My Device



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
250 lm
180 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

90°
100°

Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI95 oraz unikatowe światło UV

95 CRI
UV



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Zgodność z akcesorium Find My Device (w zestawie) oraz Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

*Akcesorium do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Cały dzień pracy na jednym ładowaniu

Lampa robocza Philips Xperion 6000 Pillar LED działa przez cały dzień na jednym ładowaniu. Jej jasne światło główne o mocy 250 i 500 lm oraz wbudowane źródło światła punkтового o mocy 180 lm znajdą wiele zastosowań. Możliwość złożenia ułatwia przenoszenie i regulację kąta padania światła



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
250 lm
180 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

90°
100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<12 godz.



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Lampa projektorowa LED z funkcją audio

Dzięki światłu rozproszonemu 1000 lm, światłu punktowemu 250 lm i zmiennej wiązce, projektor Philips Xperion 6000 Flood Audio może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko Smart Zoom i czujnik ruchu ułatwiają sterowanie, a głośniki Bluetooth zapewniają świetną jakość odtwarzania dźwięków.



3-letnia gwarancja*

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia



Głośniki Bluetooth i funkcja power bank



Pełne naładowanie w ciągu 5 godzin przez złącze USB-C i wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania akumulatora



Funkcja wykrywania ruchu



Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach



Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Wielofunkcyjna lampa projektorowa LED

Dzięki światłu rozproszonemu 1000 lm i zmiennej wiązce projektor wielofunkcyjny Philips Xperion 6000 Flood może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko przybliżenia i czujnik ruchu ułatwiają sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.



3-letnia gwarancja*

Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia



Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami



Pełne naładowanie w ciągu 5 godzin przez złącze USB-C i wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania akumulatora



Funkcja wykrywania ruchu



Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach



Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompaktowa lampa projektorowa LED

Dzięki światłu rozproszonemu 500 lm i zmiennej wiązce kompaktowy projektor Flood Mini może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia



Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami



3-letnia gwarancja*

Pełne naładowanie w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C i wskaźnik naładowania akumulatora



Jest niewielka i lekka, dzięki czemu można ją wszędzie zabrać



Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach



Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Kompaktowa, ale mocna lampa

Kompaktowa, mocna lampa Philips Xperion 6000 Pocket doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach dzięki niezwykle wszechstronnemu źródłu światła punkowego o mocy 100 lm z wysięgnikiem o długości 25 cm. Szeroki strumień światła o jasności do 300 lm w trybie zwiększonej mocy zapewnia jasne światło, którego potrzebujesz.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami



Precyzyjna lampa z elastycznym wysięgnikiem ze światłem punkowym i szerokim kątem wiązki światła



Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia



3-letnia gwarancja**

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°



Kompatybilność z Multi Dock Station*



Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Xperion 6000 Slim

Idealna do małych przestrzeni

Wszechstronna lampa Philips Xperion 6000 Slim idealnie nadaje się do małych przestrzeni. Dzięki jasności do 250 lm w trybie Eco i 500 lm w trybie zwiększonej mocy oraz wyjątkowemu, obrotowemu modułowi świetlnemu 270° pozwala skierować silną wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Wyjątkowy obrotowy moduł świetlny 270° i szeroki kąt wiązki światła

- 270°
- 100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

- <9 godz.



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

- IP54
- IK07

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Praca na większych obszarach

Lampa Philips Xperion 6000 Line, generująca szeroką wiązkę światła o kącie 110° i jasności 150 lm w trybie Eco oraz 300 lm w trybie zwiększonej mocy, doskonale nadaje się do oświetlania większych obszarów. Generuje ona wiązkę światła punktowego o jasności 120 lm, którą można skierować tam, gdzie jest potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

- 110°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

- <9 godz.



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Pełne ładowanie w ciągu 3,5 godz. przez złącze USB-C

- <3,5 godz.

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

- IP65
- IK07

*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie wielu urządzeń

Philips Multi Dock Station to bezprzewodowe akcesorium do lamp roboczych LED Xperion. Umieszczone na stole może służyć do bezprzewodowego ładowania dwóch lamp jednocześnie lub po prostu jako miejsce przechowywania.

- Wskaźnik LED pokazujący stan ładowania
- Wydzielone miejsce na pilota zdalnego sterowania Find My Device
- Kompatybilność z urządzeniami Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood oraz Flood Mini



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

Find My Device

Wygodny sposób na znalezienie zagubionych urządzeń

Dzięki akcesorium Philips Find My Device można uruchomić brzęczyk dźwiękowy i migające światło za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby odnaleźć zagubione urządzenia Philips Xperion 6000. Działa na odległość do 10 metrów.

- Włóż chip plug-and-play do korpusu lampy roboczej
- Użyj pilota zdalnego sterowania, aby zlokalizować zagubione urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar (w zestawie), Pillar, Slim lub Flood Mini (do nabycia osobno)
- Umieść pilota zdalnego sterowania na breloku lub w wieloportowej stacji dokującej Philips Multi Dock Station



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Minimalna wielkość zamówienia



