

PHILIPS

Xperion 6000

Luzes de trabalho LED



2023

Projetado
a pensar
em **si**

Funcionalidades das luzes de trabalho LED

Módulo de luz



Fluxo luminoso máximo (em lúmenes)

Modo Intenso



Fluxo luminoso durante o modo de poupança de energia (em lúmenes)

Luz de intensidade reduzida/Eco



Pequena luz adicional para alcançar espaços limitados (em lúmenes)

Foco



Tempo de funcionamento durante um ciclo de carregamento

Tempo de funcionamento



Ângulo do feixe de luz principal

Ângulo de feixe



Flexibilidade da luz de trabalho graças ao módulo de iluminação giratório

Módulo de iluminação giratório



Altera o foco do feixe de luz com um simples rodar de um botão

Luz de zoom



O elevado índice de reprodução de cores (IRC) revela as cores reais de um objeto, como se fosse visto com luz natural.

95 CRI
IRC



A luz UV ajuda a identificar fugas

Luz UV

Design inteligente e ergonómico




ABS* robusto e estrutura macia em borracha para segurar a luz de trabalho com segurança

Pega



Ganchos telescópicos integrados extensíveis em ambos os lados

Montagem telescópica



Liga e desliga a luz ao mover a mão em frente ao sensor

Sensor de movimento



O telecomando ajuda a recuperar dispositivos perdidos até 10 metros

Find My Device



Deslize o módulo de luz ao longo do suporte para a área que deseja iluminar

Luz deslizante



Sensor de presença que detecta a atividade humana em um raio de 2,56 metros

Sensor de presença

Robustez e durabilidade



Elevado grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos, pó, contacto accidental e água

Proteção contra penetração



Elevado grau de proteção contra impactos externos

Proteção contra choques



Alta resistência a lubrificantes e solventes de oficina

Resistência a lubrificantes

Opções de energia e carregamento



Tempo necessário para carregar totalmente a bateria integrada

Tempo de carregamento



Bateria recarregável com um cabo USB tipo C

Micro USB
USB-C



Compatibilidade com o acessório Multi Dock Station** para carregamento sem fios

Estação de carregamento



Descubra as nossas luzes de trabalho LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
	
Modo Intenso 500 lm Até 4,5 h	Modo Intenso 500 lm Até 4,5 h
Modo Eco 250 lm Até 10 h	Modo Eco 250 lm Até 10 h
Foco 180 lm Até 12 h	Foco 180 lm Até 12 h
Ângulo/flexibilidade da luz 100° Pode rodar 90°	Ângulo/flexibilidade da luz 100° Pode rodar 90°
Funcionalidades de luminosidade especiais Luz UV Excelente apresentação de cores	Funcionalidades de luminosidade especiais
Acessório Gancho rotativo de 360° 1 íman	Acessório Gancho rotativo de 360° 1 íman
Pega/resistência a lubrificantes ABS*, Borracha Resistente a óleos	Pega/resistência a lubrificantes ABS* Resistente a óleos
Robustez IP65 IK07	Robustez IP65 IK07
Alimentação de bateria de lítio <4,5 h USB tipo C	Alimentação de bateria de lítio <4,5 h USB tipo C
Acessórios adicionais Find My Device Multi Dock Station**	Acessórios adicionais Find My Device** Multi Dock Station**
Apresentação de encomendas X60UVPX1	Apresentação de encomendas X60PILLX1

* Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno
** Acessórios para comprar em separado, exceto para a Philips Xperion 6000 UV Pillar, que já inclui a função Find My Device

Flood Audio  Até 20 h de áudio através de Bluetooth <table><tr><td>Modo Intenso</td><td> 1000 lm</td><td> Até 3 h</td></tr><tr><td>Modo Eco</td><td> 100 lm</td><td> Até 22 h</td></tr><tr><td>Foco</td><td> 250 lm</td><td> Até 9 h</td></tr><tr><td>Ângulo/ flexibilidade da luz</td><td> 100°</td><td> Memória da definição de luz</td></tr><tr><td>Funcionalidades de luminosidade especiais</td><td> Luz de zoom</td><td> Detecção de movimento</td></tr><tr><td>Acessório</td><td> Pega rotativa a 180°</td><td> Pega magnética</td></tr><tr><td>Pega/ resistência a lubrificantes</td><td> ABS*</td><td> Resistente a óleos</td></tr><tr><td>Robustez</td><td> IP55</td><td> IK07</td></tr><tr><td>Alimentação de bateria de lítio</td><td> <5 h</td><td> USB tipo C</td></tr><tr><td>Funções de carregamento</td><td> Multi Dock Station**</td><td> Bateria externa USB</td></tr></table> Apresentação de encomendas X60FLAUX1	Modo Intenso	 1000 lm	 Até 3 h	Modo Eco	 100 lm	 Até 22 h	Foco	 250 lm	 Até 9 h	Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Memória da definição de luz	Funcionalidades de luminosidade especiais	 Luz de zoom	 Detecção de movimento	Acessório	 Pega rotativa a 180°	 Pega magnética	Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos	Robustez	 IP55	 IK07	Alimentação de bateria de lítio	 <5 h	 USB tipo C	Funções de carregamento	 Multi Dock Station**	 Bateria externa USB	<div><div>Flood</div><div></div><table><tr><td>Modo Intenso</td><td> 1000 lm</td><td> Até 3																																																																																																																																																										
h</td></tr><tr><td>Modo Eco</td><td> 100 lm</td><td> Até 22 h</td></tr><tr><td>Foco</td><td> 250 lm</td><td> Até 9 h</td></tr><tr><td>Ângulo/ flexibilidade da luz</td><td> 100°</td><td> Memória da definição de luz</td></tr><tr><td>Funcionalidades de luminosidade especiais</td><td> Luz de zoom</td><td> Detecção de movimento</td></tr><tr><td>Acessório</td><td> Pega rotativa a 180°</td><td> Pega magnética</td></tr><tr><td>Pega/ resistência a lubrificantes</td><td> ABS*</td><td> Resistente a óleos</td></tr><tr><td>Robustez</td><td> IP65</td><td> IK07</td></tr><tr><td>Alimentação de bateria de lítio</td><td> <5 h</td><td> USB tipo C</td></tr><tr><td>Funções de carregamento</td><td> Multi Dock Station**</td><td> Bateria externa USB</td></tr></table><div><div>Apresentação de encomendas</div><div>X60FLX1</div></div></div>	Modo Intenso	 1000 lm	 Até 3 h	Modo Eco	 100 lm	 Até 22 h	Foco	 250 lm	 Até 9 h	Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Memória da definição de luz	Funcionalidades de luminosidade especiais	 Luz de zoom	 Detecção de movimento	Acessório	 Pega rotativa a 180°	 Pega magnética	Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos	Robustez	 IP65	 IK07	Alimentação de bateria de lítio	 <5 h	 USB tipo C	Funções de carregamento	 Multi Dock Station**	 Bateria externa USB	<div><div>Flood Mini</div><div></div><table><tr><td>Modo Intenso</td><td> 500 lm</td><td> Até 3 h</td></tr><tr><td>Modo Eco</td><td> 100 lm</td><td> Até 9 h</td></tr><tr><td>Foco</td><td> 250 lm</td><td> Até 5 h</td></tr><tr><td>Ângulo/ flexibilidade da																																																																																																																																																										
luz</td><td> 100°</td><td> Memória da definição de luz</td></tr><tr><td>Funcionalidades de luminosidade especiais</td><td> Luz de zoom</td><td> Design compacto</td></tr><tr><td>Acessório</td><td> Pega rotativa a 180°</td><td> Pega magnética</td></tr><tr><td>Pega/ resistência a lubrificantes</td><td> ABS*</td><td> Resistente a óleos</td></tr><tr><td>Robustez</td><td> IP65</td><td> IK07</td></tr><tr><td>Alimentação de bateria de lítio</td><td> <3,5 h</td><td> USB tipo C</td></tr><tr><td>Acessórios adicionais</td><td> Find My Device**</td><td> Estação de base múltipla**</td></tr></table><div><div>Apresentação de encomendas</div><div>X60FLMIX1</div></div></div>	Modo Intenso	 500 lm	 Até 3 h	Modo Eco	 100 lm	 Até 9 h	Foco	 250 lm	 Até 5 h	Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Memória da definição de luz	Funcionalidades de luminosidade especiais	 Luz de zoom	 Design compacto	Acessório	 Pega rotativa a 180°	 Pega magnética	Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos	Robustez	 IP65	 IK07	Alimentação de bateria de lítio	 <3,5 h	 USB tipo C	Acessórios adicionais	 Find My Device**	 Estação de base múltipla**	<div><div>Pocket</div><div><div>reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022</div></div><table><tr><td>Modo Intenso</td><td> 300 lm</td><td> Até 3,5 h</td></tr><tr><td>Modo Eco</td><td> 150 lm</td><td> Até 7 h</td></tr><tr><td>Foco</td><td> 100 lm</td><td> Até 10 h</td></tr><tr><td>Ângulo/ flexibilidade da luz</td><td> 110°</td><td></td></tr><tr><td>Funcionalidades de luminosidade especiais</td><td> Tubo flexível de 25 cm, rotativo em todas as direções</td><td></td></tr><tr><td>Acessório</td><td> Gancho rotativo de 360°</td><td> 1																																																																																																																																																										
íman</td></tr><tr><td>Pega/ resistência a lubrificantes</td><td> ABS*, Borracha</td><td> Resistente a óleos</td></tr><tr><td>Robustez</td><td> IP65</td><td> IK07</td></tr><tr><td>Alimentação de bateria de lítio</td><td> <3,5 h</td><td> USB tipo C</td></tr><tr><td>Acessórios adicionais</td><td> Multi Dock Station**</td><td></td></tr></table><div><div>Apresentação de encomendas</div><div>X60POCKX1</div></div></div>	Modo Intenso	 300 lm	 Até 3,5 h	Modo Eco	 150 lm	 Até 7 h	Foco	 100 lm	 Até 10 h	Ângulo/ flexibilidade da luz	 110°		Funcionalidades de luminosidade especiais	 Tubo flexível de 25 cm , rotativo em todas as direções		Acessório	 Gancho rotativo de 360°	 1 íman	Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*, Borracha	 Resistente a óleos	Robustez	 IP65	 IK07	Alimentação de bateria de lítio	 <3,5 h	 USB tipo C	Acessórios adicionais	 Multi Dock Station**		Slim  reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022 <table><tr><td>Modo Intenso</td><td> 500 lm</td><td> Até 4,5 h</td></tr><tr><td>Modo Eco</td><td> 250 lm</td><td> Até 7 h</td></tr><tr><td>Foco</td><td> 150 lm</td><td> Até 9 h</td></tr><tr><td>Ângulo/ flexibilidade da luz</td><td> 100°</td><td> Pode rodar 270°</td></tr><tr><td>Funcionalidades de luminosidade especiais</td><td> Dobrável a 180°</td><td></td></tr><tr><td>Acessório</td><td> Gancho rotativo de 360°</td><td> 1 íman</td></tr><tr><td>Pega/ resistência a lubrificantes</td><td> ABS*, Borracha</td><td> Resistente a óleos</td></tr><tr><td>Robustez</td><td> IP54</td><td> IK07</td></tr><tr><td>Alimentação de bateria de lítio</td><td> <4 h</td><td> USB tipo C</td></tr><tr><td>Acessórios adicionais</td><td> Find My Device**</td><td> Multi Dock Station**</td></tr></table> Apresentação de encomendas X60SLIMX1	Modo Intenso																																																																																																																																																									
 500 lm	 Até 4,5 h	Modo Eco	 250 lm	 Até 7 h	Foco	 150 lm	 Até 9 h	Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Pode rodar 270°	Funcionalidades de luminosidade especiais	 Dobrável a 180°		Acessório	 Gancho rotativo de 360°	 1 íman	Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*, Borracha	 Resistente a óleos	Robustez	 IP54	 IK07	Alimentação de bateria de lítio	 <4 h	 USB tipo C	Acessórios adicionais	 Find My Device**	 Multi Dock Station**	Line  reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022 <table><tr><td>Modo Intenso</td><td> 300 lm</td><td> Até 4,5 h</td></tr><tr><td>Modo Eco</td><td> 150 lm</td><td> Até 8 h</td></tr><tr><td>Foco</td><td> 120 lm</td><td> Até 9 h</td></tr><tr><td>Ângulo/ flexibilidade da luz</td><td> 110°</td><td></td></tr><tr><td>Funcionalidades de luminosidade especiais</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acessório</td><td> Gancho rotativo de 360°</td><td> 1 íman</td></tr><tr><td>Pega/ resistência a lubrificantes</td><td> ABS*</td><td> Resistente a óleos</td></tr><tr><td>Robustez</td><td> IP65</td><td> IK07</td></tr><tr><td>Alimentação de bateria de lítio</td><td> <3,5 h</td><td> USB tipo C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Apresentação de encomendas X60LINEX1	Modo Intenso	 300 lm	 Até 4,5 h	Modo Eco	 150 lm	 Até 8 h	Foco	 120 lm	 Até 9 h	Ângulo/ flexibilidade da luz	 110°		Funcionalidades de luminosidade especiais			Acessório	 Gancho rotativo de 360°	 1 íman	Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																									
 Resistente a óleos	Robustez	 IP65	 IK07	Alimentação de bateria de lítio	 <3,5 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																			
Modo Intenso	 1000 lm	 Até 3 h																																																																																																																																																																																							
Modo Eco	 100 lm	 Até 22 h																																																																																																																																																																																							
Foco	 250 lm	 Até 9 h																																																																																																																																																																																							
Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Memória da definição de luz																																																																																																																																																																																							
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Luz de zoom	 Detecção de movimento																																																																																																																																																																																							
Acessório	 Pega rotativa a 180°	 Pega magnética																																																																																																																																																																																							
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos																																																																																																																																																																																							
Robustez	 IP55	 IK07																																																																																																																																																																																							
Alimentação de bateria de lítio	 <5 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																							
Funções de carregamento	 Multi Dock Station**	 Bateria externa USB																																																																																																																																																																																							
Modo Intenso	 1000 lm	 Até 3 h																																																																																																																																																																																							
Modo Eco	 100 lm	 Até 22 h																																																																																																																																																																																							
Foco	 250 lm	 Até 9 h																																																																																																																																																																																							
Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Memória da definição de luz																																																																																																																																																																																							
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Luz de zoom	 Detecção de movimento																																																																																																																																																																																							
Acessório	 Pega rotativa a 180°	 Pega magnética																																																																																																																																																																																							
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos																																																																																																																																																																																							
Robustez	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																							
Alimentação de bateria de lítio	 <5 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																							
Funções de carregamento	 Multi Dock Station**	 Bateria externa USB																																																																																																																																																																																							
Modo Intenso	 500 lm	 Até 3 h																																																																																																																																																																																							
Modo Eco	 100 lm	 Até 9 h																																																																																																																																																																																							
Foco	 250 lm	 Até 5 h																																																																																																																																																																																							
Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Memória da definição de luz																																																																																																																																																																																							
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Luz de zoom	 Design compacto																																																																																																																																																																																							
Acessório	 Pega rotativa a 180°	 Pega magnética																																																																																																																																																																																							
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos																																																																																																																																																																																							
Robustez	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																							
Alimentação de bateria de lítio	 <3,5 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																							
Acessórios adicionais	 Find My Device**	 Estação de base múltipla**																																																																																																																																																																																							
Modo Intenso	 300 lm	 Até 3,5 h																																																																																																																																																																																							
Modo Eco	 150 lm	 Até 7 h																																																																																																																																																																																							
Foco	 100 lm	 Até 10 h																																																																																																																																																																																							
Ângulo/ flexibilidade da luz	 110°																																																																																																																																																																																								
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Tubo flexível de 25 cm , rotativo em todas as direções																																																																																																																																																																																								
Acessório	 Gancho rotativo de 360°	 1 íman																																																																																																																																																																																							
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*, Borracha	 Resistente a óleos																																																																																																																																																																																							
Robustez	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																							
Alimentação de bateria de lítio	 <3,5 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																							
Acessórios adicionais	 Multi Dock Station**																																																																																																																																																																																								
Modo Intenso	 500 lm	 Até 4,5 h																																																																																																																																																																																							
Modo Eco	 250 lm	 Até 7 h																																																																																																																																																																																							
Foco	 150 lm	 Até 9 h																																																																																																																																																																																							
Ângulo/ flexibilidade da luz	 100°	 Pode rodar 270°																																																																																																																																																																																							
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Dobrável a 180°																																																																																																																																																																																								
Acessório	 Gancho rotativo de 360°	 1 íman																																																																																																																																																																																							
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*, Borracha	 Resistente a óleos																																																																																																																																																																																							
Robustez	 IP54	 IK07																																																																																																																																																																																							
Alimentação de bateria de lítio	 <4 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																							
Acessórios adicionais	 Find My Device**	 Multi Dock Station**																																																																																																																																																																																							
Modo Intenso	 300 lm	 Até 4,5 h																																																																																																																																																																																							
Modo Eco	 150 lm	 Até 8 h																																																																																																																																																																																							
Foco	 120 lm	 Até 9 h																																																																																																																																																																																							
Ângulo/ flexibilidade da luz	 110°																																																																																																																																																																																								
Funcionalidades de luminosidade especiais																																																																																																																																																																																									
Acessório	 Gancho rotativo de 360°	 1 íman																																																																																																																																																																																							
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos																																																																																																																																																																																							
Robustez	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																							
Alimentação de bateria de lítio	 <3,5 h	 USB tipo C																																																																																																																																																																																							

Penlight		
		
		
Modo Intenso	 200 lm	 Até 3 h
Modo Eco	 100 lm	 Até 5.5 h
Foco	 120 lm	 Até 3.5 h
Ângulo/ flexibilidade da luz	 80°	
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Clipe giratório magnético	
Acessório	 2 ímãs	
Pega/ resistência a lubrificantes	 ABS*	 Resistente a óleos
Robustez	 IP65	 IK07
Alimentação de bateria de lítio	 <1.6 h	 USB tipo C

Apresentação de encomendas
X60PENX1

Headlight		
		
		
Modo Intenso	 300 lm	 Até 2.5 h
Modo Eco	 150 lm	 Até 4 h
Foco	 120 lm	 Até 4.5 h
Ângulo/ flexibilidade da luz	 220° panorâmico	 Pode rodar 60°
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Detector de movimento	
Acessório	 Faixa de cabeça ajustável	
Pega/ resistência a lubrificantes	 Resistente a óleos	
Robustez	 IP65	 IK07
Alimentação de bateria de lítio	 <2.5 h	 USB tipo C

Apresentação de encomendas
X60HEADX1

Under-Bonnet Light		
		
		
Modo Intenso	 1200 lm	 Até 3 h
Modo Eco	 120 lm	 Até 20 h
Foco		
Ângulo/ flexibilidade da luz	 110°	5800 K
Funcionalidades de luminosidade especiais	 Sensor de presença	 Luz deslizante
Acessório	 Ganchos telescópicos	
Pega/ resistência a lubrificantes	 Borracha	 Resistente a óleos
Robustez	 IP54	 IK07
Alimentação de bateria de lítio	 <3.5 h	 USB tipo C

Apresentação de encomendas
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Companheiro de trabalho LED compacto

Projetado com um feixe amplo de 200 lúmens, o Philips Xperion 6000 Penlight compacto e ergonômico é ideal para todos os trabalhos de inspeção. Nossa Penlight está equipada com um ponteiro de 120 lm para direcionar a luz para onde for necessário.

Vários modos de luz LED

200 lm
100 lm
120 lm

Totalmente carregado em 1,6 horas, via USB-C e indicador de duração da bateria

<1.6 h

Clipe giratório inteligente, ímãs fortes e corpo ergonômico

Resistente a impactos, água e solventes

IP65
IK07

Garantia de 3 anos*

Clipe giratório inteligente, ímãs fortes e corpo ergonômico

Resistente a impactos, água e solventes

IP65
IK07

Garantia de 3 anos*

*Acionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

6 * Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno

7

Xperion 6000 Headlight

Luz LED com detecção de movimento e modo duplo

O Philips Xperion 6000 Headlight projeta um feixe de luz panorâmico de 300 lúmens à sua frente. Seu foco rotativo de 120 lúmens permite que você veja todos os detalhes. Uma função adicional de detecção de movimento o torna uma ferramenta versátil e sem as mãos.



Garantia de 3 anos*



Luz LED premium com várias saídas

300 lm
150 lm
120 lm

Feixe de luz LED panorâmico de 220°

220°

Modo de detecção de movimento para uso sem as mãos

Faixa de cabeça elástica antiderrapante. Confortável e fácil de ajustar

Totalmente carregado em 2,5 horas, via USB-C e indicador de duração da bateria

<2.5 h

Resistente a impactos, água e solventes

IP65
IK07

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Luz LED potente e extensível

A LED Philips Xperion 6000Under-bonnet oferece um feixe perfeitamente regulável de até 1200 lúmens, rotação de 360° e uma montagem telescópica que se estende até 2,08 metros em ambos os lados, ideal para trabalhar em carros, vans e caminhões.

Garantia de 3 anos*

Escurecimento de luz LED premium sem costura com várias saídas



Montagem telescópica e extensível até 2,08 metros

Módulo de luz deslizante ao longo do suporte

Sensor de presença de atividade humana em um raio de 2,5 metros

Ganchos giratórios de 360° cobertos com borracha macia

Totalmente carregado em 3,5 horas, via USB-C e indicador de duração da bateria

<3.5 h

Resistente a impactos, água e solventes

IP54
IK07

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Acionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 UV Pillar

Desempenho de iluminação avançado e duradouro

A nossa luz de trabalho de elevada qualidade, Philips Xperion 6000 UV Pillar, é uma luz de trabalho multifuncional com várias fontes de luz potentes, luz UV, IRC elevado e bateria de longa duração. Localize a sua luz de trabalho em segundos com a função Find My Device.



Luz LED excelente com várias saídas

500 lm
250 lm
180 lm

Luz de precisão com design ergonómico e ângulo de feixe amplo

90°
100°

IRC 95 elevado e luz UV de alta qualidade

95 CRI
UV



Garantia de 3 anos**

Íman forte e gancho rotativo a 360°

Compatível com o acessório Find My Device (incluído) e a Multi Dock Station*

Resistente a impactos, água e solventes

IP65
IK07

*Acessório para comprar em separado
**Accionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Trabalhe todo o dia com um único carregamento

A luz de trabalho LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo o dia com um único carregamento. A sua luz principal brilhante de 250 e 500 lm e o foco de 180 lm incorporado satisfazem várias necessidades. Dobrável para transporte fácil e ângulos de iluminação ajustáveis.



Luz LED excelente com várias saídas

500 lm
250 lm
180 lm

Luz de precisão com design ergonómico e ângulo de feixe amplo

90°
100°

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

<12 h



Garantia de 3 anos**

Íman forte e gancho rotativo a 360°

Compatível com Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente a impactos, água e solventes

IP65
IK07

*Acessórios para comprar em separado
**Accionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Projektor de luz LED com áudio

Com um holofote de 1000 lm, um foco de 250 lm e um feixe variável, o projetor Philips Xperion 6000 Flood Audio oferece eficácia. O botão de zoom inteligente e o sensor de movimento simplificam o controlo, enquanto os altifalantes Bluetooth oferecem um áudio eficiente.



Garantia de 3 anos*

Acessórios versáteis com ímanes integrados

Luz LED premium com várias saídas e memória da definição de luz

Altifalantes Bluetooth e função de bateria externa

Fica totalmente carregado em 5 horas através de USB-C e a duração da bateria é apresentada no ecrã LCD

Função de deteção de movimento

Botão inteligente de zoom operável com luvas para um controlo fácil da luz

Resistente a impactos, água e solventes

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Projektor de luz LED multifunções

Com um refletor de 1000 lm e um feixe variável, o projetor multifunções Philips Xperion 6000 Flood oferece eficácia. O botão de zoom inteligente e o sensor de movimento simplificam o controlo, enquanto a resistência aos impactos e à água garante durabilidade.



Garantia de 3 anos*

Acessórios versáteis com ímanes integrados

Fica totalmente carregado em 5 horas através de USB-C e a duração da bateria é apresentada no ecrã LCD

Luz LED premium com várias saídas e memória da definição de luz

Função de deteção de movimento

Botão inteligente de zoom operável com luvas para um controlo fácil da luz

Resistente a impactos, água e solventes

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Projektor de luz LED compacto

Com um refletor de 500 lm e um feixe variável, o projetor compacto Philips Xperion 6000 Flood Mini oferece eficácia. O botão de zoom inteligente simplifica o controlo, enquanto a resistência aos impactos e à água garante durabilidade.



Luz LED premium com várias saídas e memória da definição de luz

Acessórios versáteis com ímanes integrados

Compacto e leve para que possa levá-lo para onde quiser

Botão inteligente de zoom operável com luvas para um controlo fácil da luz

Fica totalmente carregado em 3,5 horas através de USB-C e inclui indicador da autonomia

Resistente a impactos, água e solventes

*Accionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

A luz compacta, mas potente

A compacta e potente Philips Xperion 6000 Pocket é perfeita para espaços confinados com um foco de tubo ultra flexível de 100 lm e 25 cm. O feixe de luz amplo de até 300 lm no modo Intenso fornece a luz brilhante de que necessita.



Luz LED excelente com várias saídas

Luz de precisão com foco de tubo e ângulo de feixe amplo

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz



Garantia de 3 anos**

Íman forte e gancho rotativo a 360°

Compatível com a Multi Dock Station*

Resistente a impactos, água e solventes

*Acessórios para comprar em separado
**Accionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfeito para espaços estreitos

A versátil Philips Xperion 6000 Slim é ideal para espaços estreitos. Com 250 lm no modo Eco e 500 lm no modo Intenso, o seu módulo de luz rotativo a 270° exclusivo ajuda-o a direcionar o feixe potente para onde precisar.

Luz LED excelente com várias saídas



500 lm
250 lm
150 lm

Módulo de luz rotativo a 270° exclusivo e ângulo de feixe amplo



270°
100°

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz



<9 h



Garantia de 3 anos**



Íman forte e gancho rotativo a 360°



360°

Compatível com Find My Device e Multi Dock Station*



Find My Device
Multi Dock Station

Resistente a impactos, água e solventes



IP54
IK07

*Acessórios para comprar em separado
**Accionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Trabalhe em áreas maiores

Concebida com um feixe amplo de 110°, de 150 lm no modo Eco e 300 lm no modo Intenso, a Philips Xperion 6000 Line é ideal para iluminar áreas maiores. Está equipada com um foco de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é necessária.

Luz LED excelente com várias saídas



300 lm
150 lm
120 lm

Luz de precisão com design ergonómico e ângulo de feixe amplo



110°

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz



<9 h



Garantia de 3 anos*



Íman forte e gancho rotativo a 360°



360°

Totalmente carregada em 3,5 horas através de USB-C



<3,5 h
USB-C

Resistente a impactos, água e solventes



IP65
IK07

*Accionável em Philips.com/LEDworklights-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Estação de base para carregar vários dispositivos

A Philips Multi Dock Station é um acessório sem fios para as luzes de trabalho LED Xperion. Colocada numa mesa, pode carregar sem fios dois dispositivos de cada vez ou simplesmente funcionar como um ponto de armazenamento.

- Indicador LED para mostrar o nível da carga
- Espaço dedicado para o telecomando Find My Device
- Compatível com Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood e Flood Mini



Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Uma forma prática de encontrar dispositivos perdidos

Com o acessório Philips Find My Device, pode utilizar o telecomando para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente, para encontrar qualquer dispositivo Philips Xperion 6000 perdido. Funciona até 10 metros.

- Introduza o chip plug-and-play na estrutura da luz de trabalho
- Utilize o telecomando para localizar a Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluída), Pillar, Slim ou Mini perdida (comprar em separado)
- Transporte o telecomando no seu porta-chaves ou coloque-o na Philips Multi Dock Station



Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



