

PHILIPS

Xperion 6000

Lămpi de lucru cu LED



2023

Concepute
special
pentru **tine**

Caracteristicile lămpilor de lucru cu LED

Modul de iluminare



Flux luminos maxim (în lumeni)



Flux luminos în modul de economisire a energiei (în lumeni)



Lumină mică suplimentară pentru a lumina spațiile înguste (în lumeni)



Timp de funcționare pentru un ciclu de încărcare



Unghiul fasciculului luminos principal



Flexibilitatea lămpii de lucru conferită de modulul de iluminare pivotant



Indicele de redare a culorilor (CRI) ridicat evidențiază cele mai realiste culori ale unui obiect, ca și cum ar fi văzut în lumina naturală



Lumina UV ajută la identificarea scurgerilor



Schimbă focalizarea fasciculului de lumină prin simpla rotire a unui buton

Mod Amplificare

Mod Eco/lumină cu intensitate redusă

Reflector

Timp de funcționare

Unghi fascicul

Modul de iluminare pivotant

CRI

Lumină UV

Nou: Mod zoom

Design inteligent și ergonomic



Corp robust din ABS* și cauciuc moale pentru prinderea sigură a lămpii de lucru



Cârlige telescopice integrate, extensibile pe ambele părți



Aprinde și stinge lumina mișcând mâna în fața senzorului



Accesorii de control de la distanță ajută la recuperarea dispozitivelor pierdute pe o distanță de până la 10 metri



Glisează modulul de iluminare de-a lungul suportului până în zona pe care dorești să o iluminezi



Senzor de detectare a prezenței care detectează activitatea umană pe o rază de 2,56 metri

Prindere

Suport telescopic

Senzor de mișcare

Find My Device

Iluminare glisantă

Senzor de detectare a prezenței

Robustețe și durabilitate



Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului și a apei, precum și împotriva contactului accidental



Grad de protecție împotriva impacturilor externe



Rezistență ridicată la grăsimi și la solvenții de atelier

Protecție împotriva pătrunderii agenților externi

Protecție la șocuri

Rezistență la grăsimi

Opțiuni pentru alimentarea cu energie și reîncărcare



Timpul necesar pentru reîncărcarea completă a bateriei încorporate



Baterie reîncărcabilă cu un cablu USB de tip C



Compatibilitate cu accesoriul Stație de andocare multiplă** pentru încărcare fără fir

Durată de încărcare

Micro USB

USB-C

Stație de încărcare



Descoperă lămpile de lucru cu LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 iF DESIGN AWARD 2022	 reddot winner 2022 iF DESIGN AWARD 2022
	
Mod Amplificare 500 lm Până la 4,5 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 4,5 h
Mod Eco 250 lm Până la 10 h	Mod Eco 250 lm Până la 10 h
Reflector 180 lm Până la 12 h	Reflector 180 lm Până la 12 h
Unghi lumină/flexibilitate 100° Rotativă la 90°	Unghi lumină/flexibilitate 100° Rotativă la 90°
Caracteristici speciale ale lămpilor Lumină UV Redare excelență a culorilor	Caracteristici speciale ale lămpilor
Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet
Prindere/rezistență la grăsimi ABS*, Cauciuc Potrivită pentru garaj	Prindere/rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj
Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP65 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu <4,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <4,5 h USB de tip C
Accesorii suplimentare Find My Device Multi Dock Station**	Accesorii suplimentare Find My Device** Multi Dock Station**
Nr. comandă Philips X60UVP1X1	Nr. comandă Philips X60PILLX1

* Copolimer acrilonitril-butadien-stiren
** Accesoriiile trebuie cumpărate separat, cu excepția Philips Xperion 6000 UV Pillar, care include deja funcția Găsește-mi dispozitivul

*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren
**Accesorii care se cumpără separat

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
  Până la 20 h de sunet prin Bluetooth	 	 	  	  	  
Mod Amplificare 1000 lm Până la 3 h	Mod Amplificare 1000 lm Până la 3 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 3 h	Mod Amplificare 300 lm Până la 3,5 h	Mod Amplificare 500 lm Până la 4,5 h	Mod Amplificare 300 lm Până la 4,5 h
Mod Eco 100 lm Până la 22 h	Mod Eco 100 lm Până la 22 h	Mod Eco 100 lm Până la 9 h	Mod Eco 150 lm Până la 7 h	Mod Eco 250 lm Până la 7 h	Mod Eco 150 lm Până la 8 h
Reflector 250 lm Până la 9 h	Reflector 250 lm Până la 9 h	Reflector 250 lm Până la 5 h	Reflector 100 lm Până la 10 h	Reflector 150 lm Până la 9 h	Reflector 120 lm Până la 9 h
Unghi lumină/flexibilitate 100° Memorie pentru setările de lumină	Unghi lumină/flexibilitate 100° Memorie pentru setările de lumină	Unghi lumină/flexibilitate 100° Memorie pentru setările de lumină	Unghi lumină/flexibilitate 110°	Unghi lumină/flexibilitate 100° Rotativă la 270°	Unghi lumină/flexibilitate 110°
Caracteristici speciale ale lămpilor Mod zoom Detectarea mișcării	Caracteristici speciale ale lămpilor Mod zoom Detectarea mișcării	Caracteristici speciale ale lămpilor Mod zoom Design compact	Caracteristici speciale ale lămpilor Furtun flexibil de 25 cm, ce poate fi rotit în toate direcțiile	Caracteristici speciale ale lămpilor Pliabilă la 180°	
Element de fixare Mâner care se rotește la 180° Mâner magnetic	Element de fixare Mâner care se rotește la 180° Mâner magnetic	Element de fixare Mâner care se rotește la 180° Mâner magnetic	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet	Element de fixare Cârlig rotativ la 360° 1 magnet
Prindere/rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj	Prindere/rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj	Prindere/rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj	Prindere/rezistență la grăsimi ABS*, Cauciuc Potrivită pentru garaj	Prindere/rezistență la grăsimi ABS*, Cauciuc Potrivită pentru garaj	Prindere/rezistență la grăsimi ABS* Potrivită pentru garaj
Robustețe IP55 IK07	Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP65 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP65 IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu <5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <4 h USB de tip C	Sursă de alimentare: baterie cu litiu <3,5 h USB de tip C
Opțiuni de încărcare Multi Dock Station** Acumulator extern USB	Opțiuni de încărcare Multi Dock Station** Acumulator extern USB	Accesorii suplimentare Find My Device** Multi Dock Station**	Accesorii suplimentare Multi Dock Station**	Accesorii suplimentare Find My Device** Multi Dock Station**	
Nr. comandă Philips X60FLAUX1	Nr. comandă Philips X60FLX1	Nr. comandă Philips X60FLMIX1	Nr. comandă Philips X60POCKX1	Nr. comandă Philips X60SLIMX1	Nr. comandă Philips X60LINEX1

Xperion 6000

Lampă pentru cap

Lumină cu mod dublu și senzor de mișcare

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 proiectează în fața ta un fascicul de lumină panoramic de 300 lumeni. Reflectorul rotativ de 120 lumeni îți permite să vezi fiecare detaliu. Funcția de detectare a mișcării o face să fie o unealtă versatilă pentru utilizare cu mâini libere.



3 ani garanție*



Becuri LED de calitate cu mai multe intensități

300 lm
150 lm
120 lm

Fascicul de lumină LED panoramic de 220°

220°

Mod de detectare a mișcării pentru utilizare cu mâini libere

Banderolă pentru cap aderentă. Confortabilă și ușor de reglat

Încărcare completă în 2,5 ore prin USB-C și indicator pentru durata de funcționare a bateriei

<2.5 h

Rezistență la impacturi, apă și solvenți

IP65
IK07

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000

Lampă pentru capotă

Lumină LED puternică, extensibilă

Lampa pentru capotă Philips Xperion 6000 LED oferă un fascicul de lumină cu intensitate variabilă de până la 1200 lumeni, capacitate de rotire la 360° și cu un suport telescopic care se extinde până la 2,08 metri în ambele direcții, ideală pentru lucrul la mașini, dube și camioane.

3 ani garanție*

Becuri LED de calitate superioară cu flux luminos cu mai multe niveluri de iluminare

1200 lm
120 lm

Suport telescopic, care se extinde până la 2,08 metri

Modul luminos glisant de-a lungul suportului

Senzor de detectare a prezenței care detectează activitatea umană pe o rază de 2,5 metri

Cârlige rotative la 360° acoperite în cauciuc moale

360°

Încărcare completă în 3,5 ore prin USB-C și indicator pentru durata de funcționare a bateriei

<3.5 h

Rezistență la impacturi, apă și solvenți

IP54
IK07

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Performanță de iluminare avansată care durează

Lampa noastră de lucru premium, Philips Xperion 6000 UV Pillar, este multifuncțională și are mai multe surse de lumină puternice, lumină UV, CRI ridicat și baterie cu durată mare de viață. Găsește-ți lampa de lucru în câteva secunde cu funcția Găsește-mi dispozitivul.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

500 lm
250 lm
180 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

90°
100°

CRI95 ridicat și lumină UV unică

95 CRI
UV



3 ani garanție**

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu accesorii Găsește-mi dispozitivul (inclus) și Stația de andocare multiplă*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

IP65
IK07

*Accesorii care se cumpără separat
**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Lucrează toată ziua cu o singură încărcare

Lampa de lucru cu LED Philips Xperion 6000 Pillar rezistă toată ziua cu o singură încărcare. Lumina principală cu o putere de 250 și 500 lm și reflectorul încorporat de 180 lm vor răspunde mai multor cerințe. Pliabilă pentru transport ușor și cu unghiuri de iluminare ajustabile.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

500 lm
250 lm
180 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

90°
100°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<12 h



3 ani garanție**

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu funcția Găsește-mi dispozitivul și stația de andocare multiplă*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

IP65
IK07

*Accesorii care se cumpără separat
**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Proiector LED Audio

Cu un proiector de 1000 lm, un reflector de 250 lm și fascicul variabil, lampa Philips Xperion 6000 Flood Audio te ajută să-ți termini treaba. Butonul de zoom inteligent și senzorul de mișcare facilitează controlul, iar difuzoarele Bluetooth oferă un sunet plăcut.



3 ani garanție*



*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Proiector LED multifuncțional

Cu o lumină de 1000 lm și fascicul variabil, proiectorul multifuncțional Philips Xperion 6000 Flood te ajută să-ți termini treaba. Butonul de zoom inteligent și senzorul de mișcare facilitează controlul, iar rezistența la impact și la apă garantează durabilitatea.



3 ani garanție*



*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Proiector LED compact

Cu o lumină de 500 lm și fascicul variabil, proiectorul compact Philips Xperion 6000 Flood te ajută să-ți termini treaba. Butonul de zoom inteligent facilitează controlul, iar rezistența la impact și la apă garantează durabilitatea.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare și memorie pentru setările de lumină

Accesorii versatile cu magneti integrați

Compactă și ușoară pentru a putea fi luată oriunde

Buton de zoom inteligent ce poate fi folosit cu mănuși pentru controlul ușor al luminii

3 ani garanție*

Încărcată complet în 3,5 ore prin USB-C și indicator pentru durata de viață a bateriei

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Lampă compactă, dar puternică

Modelul Philips Xperion 6000 Pocket compact și puternic este perfect pentru spații înguste cu un reflector ultraflexibil de 100 lm, cu furtun de 25 cm. Fasciculul larg luminează la 300 lm în modul Amplificare și îți oferă lumina puternică de care ai nevoie.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

Lumină de precizie cu furtun flexibil și unghi larg al fasciculului

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



3 ani garanție**

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu stația de andocare multiplă*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

*Accesorii care se cumpără separat
**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfectă pentru spații înguste

Modelul versatil Philips Xperion 6000 Slim este ideal pentru spații înguste. Asigurând 250 lm în modul Eco și 500 lm în modul Amplificare, modulul unic de iluminare rotativ la 270° te ajută să direcționezi fasciculul puternic acolo unde ai nevoie.

Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

500 lm

250 lm

150 lm

Modul de iluminare unic, rotativ la 270° și unghi larg al fasciculului

270°

100°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<9 h

3 ani garanție**

**Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
***Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Lucrează pe suprafețe mai mari

Proiectat cu un fascicul larg de 110°, 150 lm în modul Eco și 300 lm în modul Amplificare, modelul Philips Xperion 6000 Line este ideal pentru iluminarea suprafețelor mai mari. Este echipat cu un reflector cu fascicul de 120 lm pentru direcționarea luminii acolo unde este necesară.

Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

300 lm

150 lm

120 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

110°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

<9 h

3 ani garanție*

*Se revendică accesând adresa Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty
**Cantitatea minimă pe comandă

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Stație de andocare pentru încărcarea mai multor dispozitive

Stația de andocare multiplă Philips este un accesoriu fără cablu pentru lămpile de lucru cu LED Xperion. Dacă este amplasată pe o masă, aceasta poate încărca fără cablu două dispozitive odată sau poate fi folosită ca loc de depozitare.

- Indicator cu LED pentru semnalarea nivelului de încărcare
- Spațiu dedicat telecomenzii „Găsește-mi dispozitivul”
- Compatibilă cu Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood și Flood Mini



Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Cantitatea minimă pe comandă

Find My Device

Un mod comod de a găsi dispozitivele pierdute

Cu ajutorul accesoriului Găsește-mi dispozitivul de la Philips, poți folosi telecomanda pentru a declanșa o sonerie sonoră și o lumină intermitentă, pentru a găsi orice dispozitiv Philips Xperion 6000 pierdut. Funcționează până la 10 metri.

- Inserează cipul plug-and-play în corpul lămpii de lucru
- Utilizează telecomanda pentru a găsi dispozitive Philips Xperion 6000 UV Pillar (inclus), Pillar, Slim sau Flood Mini (se cumpără separat) pierdute
- Poartă telecomanda la breloc sau amplasează-o pe stația de andocare multiplă Philips



Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă Philips	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Cantitatea minimă pe comandă





© 2023 Lumileds Holding B.V. Toate drepturile rezervate.

Marca comercială Philips și emblema scutului Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă.

[Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)