




PHILIPS

Xperion 6000

LED-arbetslampor



2023

Designad
för **dig**

Funktioner i LED-arbetsbelysning

Ljusmodul



Maximalt ljusflöde (i lumen)

Öka ljuset



Ljusflöde i strömsparläge (i lumen)

Ekoläge/ dimmat ljus



Liten extralampa som når begränsade utrymmen (i lumen)

Spotlight



Drifftid under en laddningscykel

Drifftid



Huvudljusstrålens vinkel

Spridningsvinkel



Flexibel arbetsbelysning tack vare en vridbar belysningsmodul

Vridbar belysningsmodul



Högt Color Rendering Index värde (CRI) visar föremålet i sin mest äkta färgåtergivning, som i dagsljus.

CRI



UV-ljus hjälper till att identifiera läckage

UV-ljus



Ändra fokus på ljusstrålen genom att bara vrida på en knapp

Zoomljus

Smart, ergonomisk design




Robust hölje i ABS* och mjukt gummi så att du kan hålla arbetslampan på ett säkert sätt

Grepp



Integrerade teleskopiska krokar som kan förlängas på båda sidor

Teleskopiskt fäste



Slå på och av lampan genom att flytta handen framför sensorn

Rörelsesensor




Fjärrkontrollstillbehöret hjälper dig att hitta en borttappad enhet på upp till 10 meters håll

Find My Device



För lampmodulen längs med fästet till det område du vill lysa upp

Skjutbar lampa



Närvarosensor som känner av mänsklig aktivitet inom en radie på 2,56 meter

Närvarosensor

Robust och tålig



Grad av skydd som ges mot inträngning av fasta föremål, damm, oavsiktlig kontakt och vatten

Inträngsskydd



Grad av skydd mot påverkan utifrån

Stötskydd



Mycket motståndskraftig mot fett och industrimedel

Fettålig

Strömalternativ och laddning



Tiden för att helt ladda upp det integrerade batteriet

Laddningstid



Laddningsbart batteri med USB Type-C-kabel

Micro-USB



Kompatibel med tillbehöret Multi Dock Station** för sladdlös laddning

USB-C



Upptäck våra Xperion 6000 LED-arbetslampor

UV Pillar	Pillar
 	 
 Öka ljuset 500 lm	 Öka ljuset 500 lm
 Upp till 4,5 tim	 Upp till 4,5 tim
 Eco-lampa 250 lm	 Eco-lampa 250 lm
 Upp till 10 tim	 Upp till 10 tim
 Spotlight 180 lm	 Spotlight 180 lm
 Upp till 12 tim	 Upp till 12 tim
 Ljuskvinkel/ flexibilitet 100°	 Ljuskvinkel/ flexibilitet 100°
 Roterbar i 90°	 Roterbar i 90°
 Särskilda ljusfunktioner UV-ljus	 Särskilda ljusfunktioner UV-ljus
 Utmärkt färgåtergivning	 Utmärkt färgåtergivning
 Fasta tillbehör 360° vridbar krok	 Fasta tillbehör 360° vridbar krok
 1 magnet	 1 magnet
 Grepp/ fettålig ABS*, Gummi	 Grepp/ fettålig ABS*, Verkstadssäker
 Verkstadsäker	 Verkstadsäker
 Robusthet IP65	 Robusthet IP65
 IK07	 IK07
 Strömförsörjning från litium-batteri <4,5 tim	 Strömförsörjning från litium-batteri <4,5 tim
 USB Type-C	 USB Type-C
 Ytterligare tillbehör Find My Device	 Ytterligare tillbehör Find My Device**
 Multi Dock Station**	 Multi Dock Station**
Beställningspost X60UVPX1	Beställningspost X60PILLX1

* Sampolymer med akrylnitril-butadien-styren
** Tillbehör köps separat, förutom för Philips Xperion 6000 UV Pillar som redan innehåller funktionen Find My Device.

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
			  	  	  
 Upp till 20 timmars ljud via Bluetooth					
Öka ljuset 1000 lm Upp till 3 tim	Öka ljuset 1000 lm Upp till 3 tim	Öka ljuset 500 lm Upp till 3 tim	Öka ljuset 300 lm Upp till 3,5 tim	Öka ljuset 500 lm Upp till 4,5 tim	Öka ljuset 300 lm Upp till 4,5 tim
Eco-lampa 100 lm Upp till 22 tim	Eco-lampa 100 lm Upp till 22 tim	Eco-lampa 100 lm Upp till 9 tim	Eco-lampa 150 lm Upp till 7 tim	Eco-lampa 250 lm Upp till 7 tim	Eco-lampa 150 lm Upp till 8 tim
Spotlight 250 lm Upp till 9 tim	Spotlight 250 lm Upp till 9 tim	Spotlight 250 lm Upp till 5 tim	Spotlight 100 lm Upp till 10 tim	Spotlight 150 lm Upp till 9 tim	Spotlight 120 lm Upp till 9 tim
Ljusvinkel/flexibilitet 100° Minne för ljusinställning	Ljusvinkel/flexibilitet 100° Minne för ljusinställning	Ljusvinkel/flexibilitet 100° Minne för ljusinställning	Ljusvinkel/flexibilitet 110°	Ljusvinkel/flexibilitet 100° Roterbar i 270°	Ljusvinkel/flexibilitet 110°
Särskilda ljusfunktioner Zoomljus Rörelseavkänning	Särskilda ljusfunktioner Zoomljus Rörelseavkänning	Särskilda ljusfunktioner Zoomljus Kompakt design	Särskilda ljusfunktioner Arm flexibel i 25 cm, roterbar i alla riktningar	Särskilda ljusfunktioner Hopfällbar i 180°	
Fasta tillbehör 180° vridbart handtag Magnetiskt handtag	Fasta tillbehör 180° vridbart handtag Magnetiskt handtag	Fasta tillbehör 180° vridbart handtag Magnetiskt handtag	Fasta tillbehör 360° vridbar krok 1 magnet	Fasta tillbehör 360° vridbar krok 1 magnet	Fasta tillbehör 360° vridbar krok 1 magnet
Grepp/fettålig ABS* Verkstadssäker	Grepp/fettålig ABS* Verkstadssäker	Grepp/fettålig ABS* Verkstadssäker	Grepp/fettålig ABS*, Gummi Verkstadssäker	Grepp/fettålig ABS*, Gummi Verkstadssäker	Grepp/fettålig ABS* Verkstadssäker
Robusthet IP55 IK07	Robusthet IP65 IK07	Robusthet IP65 IK07	Robusthet IP65 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP65 IK07
Strömförsörjning från litium-batteri <5 tim USB Type-C	Strömförsörjning från litium-batteri <5 tim USB Type-C	Strömförsörjning från litium-batteri <3,5 tim USB Type-C	Strömförsörjning från litium-batteri <3,5 tim USB Type-C	Strömförsörjning från litium-batteri <4 tim USB Type-C	Strömförsörjning från litium-batteri <3,5 tim USB Type-C
Laddningsfunktioner Multi Dock Station** USB-powerbank	Laddningsfunktioner Multi Dock Station** USB-powerbank	Ytterligare tillbehör Find My Device** Multi Dock Station**	Ytterligare tillbehör Multi Dock Station**	Ytterligare tillbehör Find My Device** Multi Dock Station**	
Beställningspost X60FLAUX1	Beställningspost X60FLX1	Beställningspost X60FLMIX1	Beställningspost X60POCKX1	Beställningspost X60SLIMX1	Beställningspost X60LINEX1

Penlight		
Öka ljuset	 200 lm	 Upp till 3 tim
Eco-lampa	 100 lm	 Upp till 5.5 tim
Spotlight	 120 lm	 Upp till 3.5 tim
Ljusvinkel/ flexibilitet	 80°	
Särskilda ljusfunktioner	 Magnetisk roterande klämma	
Fasta tillbehör	 2 magneter	
Grepp/ fettålig	 ABS*	 Verkstadssäker
Robusthet	 IP65	 IK07
Strömför-sörjning från litium-batteri	 <1.6 tim	 USB Type-C

Beställningspost
X60PENX1

Headlight		
Öka ljuset	 300 lm	 Upp till 2.5 tim
Eco-lampa	 150 lm	 Upp till 4 tim
Spotlight	 120 lm	 Upp till 4.5 tim
Ljusvinkel/ flexibilitet	 220° panoramisk	 Roterbar i 60°
Särskilda ljusfunktioner	 Rörelseavkänning	
Fasta tillbehör	 Justerbart huvudband	
Grepp/ fettålig	 Verkstadssäker	 Verkstadssäker
Robusthet	 IP65	 IK07
Strömför-sörjning från litium-batteri	 <2.5 tim	 USB Type-C

Beställningspost
X60HEADX1

Under-Bonnet Light		
Öka ljuset	 1200 lm	 Upp till 3 tim
Eco-lampa	 120 lm	 Upp till 20 tim
Ljusvinkel/ flexibilitet	 110°	5800 K
Särskilda ljusfunktioner	 Närvarosensor	 Skjutbar lampa
Fasta tillbehör	 Teleskopiska krokar	
Grepp/ fettålig	 Gummi	 Verkstadssäker
Robusthet	 IP54	 IK07
Strömför-sörjning från litium-batteri	 <3.5 tim	 USB Type-C

Beställningspost
X60BONNX1

Xperion 6000 Penlight

Arbetsverktyg med kompakt LED-lampa

Kompakta och ergonomiska Philips Xperion 6000 Penlight har utformats med en bred kägla på 200 lumen och är perfekt för alla inspektionsarbeten. Vår Penlight är utrustad med ett fokusljus på 120 lm så att du kan rikta ljuset där det behövs.

Flera LED-ljuslägen

Fulladdad på 1,6 timmar via USB-C och batteritidsindikator

3 års garanti*

Smart vridbar klämma, starka magneter och ergonomiskt hölje

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Headlight

Rörelsedetekterande LED-lampa med två lägen

Philips Xperion 6000 Headlight projicerar en panoramisk ljuskägla på 300 lumen framför dig. Dess roterande spotlight på 120 lumen gör att du ser alla detaljer. En extra rörelsedetekterande funktion gör den till ett mångsidigt handsfree-verktyg.



3 års garanti*



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

220° panoramisk LED-ljuskägla

Rörelsedetekteringsläge för handsfree-användning

Elastiskt huvudband med halskydd. Bekvämt och lätt att justera

Fulladdad på 2,5 timmar via USB-C och batteritidsindikator

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Förlängningsbar, kraftfull LED-lampa

LED-lampan Philips Xperion 6000 Under-Bonnet har en smidig dimbar kägla på upp till 1 200lumen, 360° vridbarhet och ett teleskopiskt fäste som kan förlängas upp till 2,08 meter på båda sidor – perfekt vid jobb med bilar, skåpbilar och lastbilar.

3 års garanti*

Smidiga, kvalitativa dimbara LED-lampor med flera utgångar



Teleskopiskt förlängningsbart fäste upp till 2,08 meter

Lampmodul som kan skjutas längs med fästet

Närvarosensor som känner av mänsklig aktivitet inom en radie på 2,5 meter

360° vridbara krokar som belagts med mjukt gummi

Fulladdad på 3,5 timmar via USB-C och batteritidsindikator

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Avancerad belysningsprestanda som varar

Vår kvalitativa arbetslampan, Philips Xperion 6000 UV Pillar, är en flerfunktionell arbetslampan med flera kraftfulla ljuskällor, UV-lampa, högt CRI och ett långvarigt batteri. Hitta din arbetslampan på bara några sekunder med funktionen Find My Device.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

500 lm
2500 lm
180 lm

Precisionslampan med ergonomisk design och vid spridningsvinkel

90°
100°

Högt CRI95 och unik UV-lampa

95 CRI
UV



3 års garanti**

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Kompatibel med Find My Device-tillbehöret (ingår) och Multi Dock Station*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65
IK07

*Tillbehör köps separat
**Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Arbeta hela dagen på samma laddning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbetslampan lyser hela dagen på en enda laddning. Dess starka huvudlampan på 250 och 500 lm och inbyggda spotlight på 180 lm uppfyller flera behov. Hopfällbar så den är enkel att bära med och du får en justerbar ljusvinkel.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

500 lm
2500 lm
180 lm

Precisionslampan med ergonomisk design och vid spridningsvinkel

90°
100°

Låg drifttid i olika belysningslägen

<12 tim



3 års garanti**

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Kompatibel med Find My Device och Multi Dock Station*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65
IK07

*Tillbehör köps separat
**Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

LED-projektorlampa för ljud

Med sin strålkastarlampa på 1 000 lm, 250 lm spot och växlande kägla får den Flood audio-aktiverade Philips Xperion 6000-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten och rörelsesensorn förenklar kontrollen medan Bluetooth-högtalarna ger ljuv musik för öronen.



3 års garanti*



*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Flerfunktionell LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 1 000 lm och växlande kägla får den flerkfunktionella Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten och rörelsesensorn förenklar kontrollen och dess förmåga att stå emot stötar och vatten säkerställer hållbarhet.



3 års garanti*



*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 500 lm och växlande kägla får den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten förenklar kontrollen och dess förmåga att stå emot stötar och vatten gör den hållbar.



Högklassiga LED-lampor med flera utgångar och minne för ljusinställningar

Mångsidiga tillbehör med integrerade magneter

Kompakt och lätt så att du kan ta med den överallt

Handsäker smartzoomratt för enkel ljuskontroll

3 års garanti*

Fullt laddad på 3,5 timmar via USB-C och batteriindikator

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Den kompakta men starka lampan

Den kompakta, starka Philips Xperion 6000 Pocket är perfekt för begränsade utrymmen med sin ultraflexibla spotlight på 100 lm med 25 cm arm. Lampan med bred kägla på upp till 300 lm i Boost-läge ger dig det starka ljus du behöver.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

Precisionslampa med flexibel arm och vid spridningsvinkel

Låg drifttid i olika belysningslägen



3 års garanti**

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Kompatibel med Multi Dock Station*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

*Tillbehör köps separat
**Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt för smala utrymmen

Den mångsidiga Philips Xperion 6000 Slim är idealisk för smala utrymmen. Den avger 250 lm i Eko-läge och 500 lm i Boost-läge. Dess unika ljusmodul går att rotera i 270° så att du kan rikta den starka strålen precis dit du behöver.

Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar



500 lm
250 lm
150 lm

Unik ljusmodul som går att rotera i 270° och med bred spridningsvinkel



270°
100°

Låg drifttid i olika belysningslägen



9 tim



3 års garanti**



Stark magnet och krok som går att rotera i 360°



360°

Kompatibel med Find My Device och Multi Dock Station*



Find My Device
Multi Dock Station

Tål stötar, vatten och lösningsmedel



IP54
IK07

*Tillbehör köps separat
**Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Arbete på större områden

Philips Xperion 6000 Line har en 110° bred stråle på 150 lm i Eko-läge och 300 lm i Boost-läge. Den är perfekt för att belysa större områden och är utrustad med en spotlightstråle på 120 lm så du kan rikta ljuset precis dit det behövs.

Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar



300 lm
150 lm
120 lm

Precisionslampa med ergonomisk design och vid spridningsvinkel



110°

Låg drifttid i olika belysningslägen



9 tim



3 års garanti*




Stark magnet och krok som går att rotera i 360°



360°

Fulladdad på 3,5 timme via USB-C



3,5 timme

Tål stötar, vatten och lösningsmedel



IP65
IK07

*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minsta beställningsantal

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dockningsstation för laddning av flera enheter

Philips Multi Dock Station är ett sladdlöst tillbehör till Xperion LED-arbetslamporna. Den placeras på ett bord och kan sladdlöst ladda två enheter åt gången eller fungera som förvaringsplats.

- LED-indikator som visar laddningsstatus
- Speciell plats för fjärrkontrollen Find My Device
- Kompatibel med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood och Flood Mini



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Minsta beställningsantal

Find My Device

Ett praktiskt sätt för att hitta förlagda enheter

Med tillbehöret Philips Find My Device kan du använda fjärrkontrollen för att avge ett hörbart ljud och ett blinkande ljus för att hitta en förlagd Philips Xperion 6000-enhet. Den fungerar på upp till 10 meter.

- Sätt i plug-and-play-chippet i arbetslampan.
- Använd fjärrkontrollen för att hitta din borttappade Philips Xperion 6000 UV Pillar (medföljer), Pillar, Slim eller Flood Mini (köps separat)
- Bär fjärrkontrollen i nyckelringen eller placera den i Philips Multi Dock Station.



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningspost	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Minsta beställningsantal



