

PHILIPS

Xperion 6000

LED munkalámpák



2023
Az **Ön**
igényeire
szabva

LED munkalámpa funkciók

Világítómodul

<p>Magnövelt fényerő üzemmód</p>	<p>Maximális fénykibocsátás (lumenben megadva)</p>	<p>Takarékos/csökkenett fényerő üzemmód</p>	<p>Fénykibocsátás energiatakarékos üzemmódban (lumenben megadva)</p>	<p>Spotlámpa</p>	<p>Kiegészítő kis méretű lámpa a szűk helyekhez való hozzáféréshez (lumenben megadva)</p>
<p>Üzemidő</p>	<p>Egy töltési ciklus alatti üzemidő</p>	<p>Sugárzási szög</p>	<p>A fő fény sugar szöge</p>	<p>Forgó világítómodul</p>	<p>A munkalámpa rugalmasan használható a forgó világítómodulnak köszönhetően</p>
<p>CRI</p>	<p>A magas színvisszaadási index (CRI) gondoskodik arról, hogy a tárgyak valódi színe jelenjen meg – éppen úgy, mint természetes fényben.</p>	<p>UV-fény</p>	<p>Az UV-fény segít a szivárgások azonosításában</p>	<p>Új: fókuszálható fény sugar</p>	<p>A gomb elforgatásával egyszerűen módosíthatja a fény sugar fókuszát</p>

Intelligens, ergonomikus kialakítás

<p>Uchwyt</p>	<p>Robusztus ABS* és puha gumitest a munkalámpa biztos fogásához</p>	<p>Teleszkópos tartó</p>	<p>Integrált, mindkét oldalra kihúzható teleszkópos horgok</p>	<p>mozgásérzékelő</p>	<p>Mozgassa a kezét az érzékelő előtt a lámpa fel- és lekapcsolásához</p>
<p>Find My Device</p>	<p>A távvezérlő tartozék elősegíti az elvesztett eszközök megtalálását akár 10 méteres távolságig</p>	<p>Csúsztatható világítás</p>	<p>Csúsztassa a fénymodult a tartón a megvilágítani kívánt területre</p>	<p>Jelenlétérzékelő</p>	<p>Jelenlétérzékelő, amely észleli az emberi tevékenységet 2,56 méter sugarú körben</p>

Robusztus és tartós

<p>Behatolás elleni védelem</p>	<p>Szilárd tárgyak, por és víz behatolása, valamint a véletlen érintkezés elleni védelem szintje</p>	<p>Ütésvédelem</p>	<p>Külső hatásokkal szemben nyújtott védelem szintje</p>	<p>Olajjal szembeni ellenállás</p>	<p>Az olajjal és a műhelyekben használt oldószerekkel szembeni magas fokú ellenállás</p>
---------------------------------	--	--------------------	--	------------------------------------	--

Tápellátási lehetőségek és újratöltés

<p>Töltési idő</p>	<p>A beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő</p>	<p>Micro USB</p>	<p>Újratölthető akkumulátor C típusú USB-kábellel</p>	<p>Töltőállomás</p>	<p>Kompatibilitás a Multi Dock Station** tartozékkal a vezeték nélküli töltéshez</p>
--------------------	---	------------------	---	---------------------	--

* Akrlinil-butadién-sztirol kopolimer
** Külön megvásárolható tartozékok



Fedezze fel Xperion 6000 LED munkalámpáinkat

UV Pillar	Pillar
<p>reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022</p>	<p>reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022</p>
<p>Magnövelt fényerő üzemmód</p> <p>500 lm</p> <p>Akár 4,5 óra</p>	<p>Magnövelt fényerő üzemmód</p> <p>500 lm</p> <p>Akár 4,5 óra</p>
<p>Takarékos üzemmód</p> <p>250 lm</p> <p>Akár 10 óra</p>	<p>Takarékos üzemmód</p> <p>250 lm</p> <p>Akár 10 óra</p>
<p>Spotlámpa</p> <p>180 lm</p> <p>Akár 12 óra</p>	<p>Spotlámpa</p> <p>180 lm</p> <p>Akár 12 óra</p>
<p>Sugárszög/elforgathatóság</p> <p>100°</p> <p>90°-ban forgatható</p>	<p>Sugárszög/elforgathatóság</p> <p>100°</p> <p>90°-ban forgatható</p>
<p>Különleges világítási funkciók</p> <p>UV-fény</p> <p>Kiváló színhűség</p>	<p>Különleges világítási funkciók</p> <p>UV-fény</p> <p>Kiváló színhűség</p>
<p>Rögzítőelem</p> <p>360°-ban forgatható kampó</p> <p>1 mágnes</p>	<p>Rögzítőelem</p> <p>360°-ban forgatható kampó</p> <p>1 mágnes</p>
<p>Tapadás/olajjal szembeni ellenállás</p> <p>ABS*, Gumi</p> <p>Autóműhelyben használható</p>	<p>Tapadás/olajjal szembeni ellenállás</p> <p>ABS*</p> <p>Autóműhelyben használható</p>
<p>Robusztus kialakítás</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>	<p>Robusztus kialakítás</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>
<p>Lítiumion-akkumulátoros tápellátás</p> <p><4,5 óra</p> <p>C típusú USB</p>	<p>Lítiumion-akkumulátoros tápellátás</p> <p><4,5 óra</p> <p>C típusú USB</p>
<p>További tartozékok</p> <p>Find My Device</p> <p>Multi Dock Station**</p>	<p>További tartozékok</p> <p>Find My Device**</p> <p>Multi Dock Station**</p>



Rendelési bejegyzés

X60UVPX1

Rendelési bejegyzés

X60PILLX1

* Akrlinil-butadién-sztirol kopolimer
** Külön megvásárolható tartozékok, kivéve a Philips Xperion 6000 UV Pillar terméket, amely már tartalmazza a Find My Device funkciót

Flood Audio		
		
 Akár 20 órányi hang Bluetooth-on keresztül		
Megnövelt fényerő üzemmód	 1000 lm	 Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	 100 lm	 Akár 22 óra
Spotlámpa	 250 lm	 Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	 100°	 Fénybeállítási memória
Különleges világítási funkciók	 Fókuszálható fényugár	 Mozgásérzékelés
Rögzítőelem	 180°-ban forgatható fogantyú	 Mágneses fogantyú
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	 ABS*	 Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	 IP55	 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	 <5 óra	 C típusú USB
Töltési jellemzők	 Multi Dock Station**	 USB-s külső akkumulátor

Rendelési bejegyzés

X60FLAUX1

Flood		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	 1000 lm	 Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	 100 lm	 Akár 22 óra
Spotlámpa	 250 lm	 Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	 100°	 Fénybeállítási memória
Különleges világítási funkciók	 Fókuszálható fényugár	 Mozgásérzékelés
Rögzítőelem	 180°-ban forgatható fogantyú	 Mágneses fogantyú
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	 ABS*	 Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	 IP65	 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	 <5 óra	 C típusú USB
Töltési jellemzők	 Multi Dock Station**	 USB-s külső akkumulátor

Rendelési bejegyzés

X60FLX1

Flood Mini		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	 500 lm	 Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	 100 lm	 Akár 9 óra
Spotlámpa	 250 lm	 Akár 5 óra
Sugárszög/elforgathatóság	 100°	 Fénybeállítási memória
Különleges világítási funkciók	 Fókuszálható fényugár	 Kompakt kialakítás
Rögzítőelem	 180°-ban forgatható fogantyú	 Mágneses fogantyú
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	 ABS*	 Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	 IP65	 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	 <3,5 óra	 C típusú USB
További tartozékok	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Rendelési bejegyzés

X60FLMIX1

Pocket		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	 300 lm	 Akár 3,5 óra
Takarékos üzemmód	 150 lm	 Akár 7 óra
Spotlámpa	 100 lm	 Akár 10 óra
Sugárszög/elforgathatóság	 110°	
Különleges világítási funkciók	 25 cm hajlítható tömlő, minden irányban forgatható	
Rögzítőelem	 360°-ban forgatható kámpó	 1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	 ABS*, Gumi	 Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	 IP65	 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	 <3,5 óra	 C típusú USB
További tartozékok	 Multi Dock Station**	




Rendelési bejegyzés

X60POCKX1

Slim		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	 500 lm	 Akár 4,5 óra
Takarékos üzemmód	 250 lm	 Akár 7 óra
Spotlámpa	 150 lm	 Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	 100°	 270°-ban forgatható
Különleges világítási funkciók	 180°-ban összecusukható	
Rögzítőelem	 360°-ban forgatható kámpó	 1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	 ABS*, Gumi	 Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	 IP54	 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	 <4 óra	 C típusú USB
További tartozékok	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Rendelési bejegyzés

X60SLIMX1

Line		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	 300 lm	 Akár 4,5 óra
Takarékos üzemmód	 150 lm	 Akár 8 óra
Spotlámpa	 120 lm	 Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	 110°	
Rögzítőelem	 360°-ban forgatható kámpó	 1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	 ABS*	 Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	 IP65	 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	 <3,5 óra	 C típusú USB

Rendelési bejegyzés

X60LINEX1

Penlight	
Megnövelt fényerő üzemmód	200 lm Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	100 lm Akár 5.5 óra
Spotlámpa	120 lm Akár 3.5 óra
Sugárszög/elforgathatóság	80°
Különleges világítási funkciók	Mágneses, forgatható csíptető
Rögzítőelem	2 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS* Autóműhelyben használható
Robosztus kialakítás	IP65 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<1.6 óra C típusú USB

Rendelési bejegyzés
X60PENX1

Headlight	
Megnövelt fényerő üzemmód	300 lm Akár 2.5 óra
Takarékos üzemmód	150 lm Akár 4 óra
Spotlámpa	120 lm Akár 4.5 óra
Sugárszög/elforgathatóság	220°-ban forgatható 60°-ban forgatható
Különleges világítási funkciók	Mozgásérzékelő
Rögzítőelem	Állítható fejpánt
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	Autóműhelyben használható
Robosztus kialakítás	IP65 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<2.5 óra C típusú USB

Rendelési bejegyzés
X60HEADX1

Under-Bonnet Light	
Megnövelt fényerő üzemmód	1200 lm Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	120 lm Akár 20 óra
Sugárszög/elforgathatóság	110° 5800 K
Különleges világítási funkciók	Jelenlétérzékelő Csúsztatható világítás
Rögzítőelem	Teleszkópos horgok
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	Gumi Autóműhelyben használható
Robosztus kialakítás	IP54 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<3.5 óra C típusú USB

Rendelési bejegyzés
X60BONNX1

Xperion 6000 Ceruzalámpa

Kompakt LED munkalámpa

A 200 lumenes, széles fénysugarat kibocsátó, kompakt, ergonomikus Philips Xperion 6000 ceruzalámpa mindenfajta vizsgálathoz ideális. Ceruzalámpánk egy 120 lm-es pontfényvel is rendelkezik, amely a szükséges helyre világít.



Többféle LED világítási móddal

- 200 lm
- 1000 lm
- 100 lm
- 120 lm

Teljes feltöltés 1,6 órán belül USB-C-n keresztül, akkumulátor-üzemidő kijelzővel

<1.6 h

3 év garancia*

használható, forgatható csíptető, erős mágnesek és ergonomikus lámpatest

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerrel szemben

IP65 IK07

*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Fejlámpa

Kettős világítási üzemmódú, mozgásérzékelővel szerelt LED

A Philips Xperion 6000 fejlámpa 300 lumen panorámafényt sugároz a felhasználó elé. A forgatható, 120 lumenes spotlámpa lehetővé teszi, hogy a felhasználó minden részletet láthasson. A mozgásérzékelő funkciónak köszönhetően ez a sokoldalú lámpa szabadon hagyja a kezeket.



3 év garancia*



Prémium LED lámpa többféle fényerővel

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

220°-os LED panoráma megvilágítás

220°

Mozgásérzékelő a kezeket szabadon hagyó használat érdekében

Csúszásmentes, rugalmas fejpánt. Kényelmes és könnyen beállítható

Teljes feltöltés 2,5 órán belül USB-C-n keresztül, akkumulátor-üzemidő kijelzővel

2,5 h

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerrel szemben

IP65
IK07

*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Xperion 6000 Motortérlámpa

Kihúzható, nagy teljesítményű LED lámpa

A Philips Xperion 6000 LED motortérlámpa fokozatmentesen szabályozható, és akár 1200 lumenes fénysugarat, 360°-os elforgathatóságot és mindkét oldalon akár 2,08 méterre kihúzható teleszkópos tartót kínál, amely ideális személygépkocsikhoz, furgonokhoz és teherautókhoz.

3 év garancia*

Prémium minőségű LED, többféle, fokozatmentesen szabályozható fényerővel



Teleszkópos, 2,08 méterig kihúzható tartó

A tartón csúsztatható fénymodul

Emberi tevékenység érzékelése 2,5 méter sugarú körben

360°-ban elforgatható, puha gumival bevont horgok

Teljes feltöltés 3,5 órán belül USB-C-n keresztül, akkumulátor-üzemidő kijelzővel

3,5 h

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

IP54
IK07

*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Fejlett, tartós világítási teljesítmény

A Philips Xperion 6000 UV Pillar prémium lámpánk egy többfunkciós munkalámpa, amely számos nagy teljesítményű fényforrással, UV-fénnyel, magas CRI-értékkel és hosszú élettartamú akkumulátorral rendelkezik. Munkalámpáját másodpercek alatt megtalálhatja a Find My Device funkció segítségével.



Prémium LED lámpa több kimenettel

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Precíziós lámpa ergonomikus kialakítással és széles fénysugárral

- 90°
- 100°

Magas CRI95-érték és egyedi UV-fény

- 95 CRI
- UV

3 év garancia**

Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kempő

Kompatibilis a Find My Device tartozékkal (mellékelve) és a Multi Dock Station tartozékkal*

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

- IP65
- IK07

*Külön megvásárolható tartozék
**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Egész nap egyetlen feltöltéssel dolgozhat

A Philips Xperion 6000 Pillar LED munkalámpa egyetlen feltöltéssel egész nap működik. A nagy fényerejű, 250 és 500 lumenes fő lámpa és a beépített 180 lumen fényerejű spotlámpa több igényt is kielégít. Összecsukható, így könnyen hordozható, a megvilágítási szög pedig állítható.



Prémium LED lámpa több kimenettel

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Precíziós lámpa ergonomikus kialakítással és széles fénysugárral

- 90°
- 100°

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

- <12 óra

3 év garancia**

Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kempő

Kompatibilis a Find my Device és a Multi Dock Station rendszerrel*

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

- IP65
- IK07

*Külön megvásárolható tartozék
**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Audio LED projektorlámpa

Az 1000 lumenes reflektorral, 250 lumenes spotlappal és változtatható fénysugárral büszkélkedő, Flood audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 projektorlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb és a mozgásérzékelő egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg a Bluetooth-hangszórók a zenei élményről gondoskodnak.



3 év garancia*

Beépített mágnesekkel rendelkező, sokoldalú tartozékok



Prémium LED lámpa több kimenettel és fénybeállítási memóriával



Bluetooth-hangszórók és külső akkumulátor funkció



Teljes feltöltés 5 órán belül USB-C-n keresztül, és az akkumulátor üzemidejét mutató LCD-kijelző



Mozgásérzékelés funkció



Kesztyűben is használható, intelligens zoom-gomb az egyszerű fényvezérlésért



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben



*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Többfunkciós LED projektorlámpa

Az 1000 lumenes reflektorral és változtatható fénysugárral büszkélkedő, többfunkciós Philips Xperion 6000 Flood projektorlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb és a mozgásérzékelő egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg az ütésekkal és a vízzel szembeni ellenállás a tartósságról gondoskodik.



3 év garancia*

Prémium LED lámpa több kimenettel és fénybeállítási memóriával



Beépített mágnesekkel rendelkező, sokoldalú tartozékok



Teljes feltöltés 5 órán belül USB-C-n keresztül, és az akkumulátor üzemidejét mutató LCD-kijelző



Mozgásérzékelés funkció



Kesztyűben is használható, intelligens zoom-gomb az egyszerű fényvezérlésért



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben



*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED projektorlámpa

Az 500 lumenes reflektorral és változtatható fénysugárral büszkélkedő, kompakt Philips Xperion 6000 Flood projektorlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg az ütésekkal és a vízzel szembeni ellenállás a tartósságról gondoskodik.



Prémium elveszett Flood Mini és Philips több kimenettel és fénybeállítási memóriával

Beépített mágnesekkel rendelkező, sokoldalú tartozékok

Teljes feltöltés 3,5 órán belül USB-C-n keresztül, és akkumulátorüzemidő-kijelző

Kompakt és könnyű, így bárhová magával viheti

Kesztyűben is használható, intelligens zoom-gomb az egyszerű fényvezérlésért

Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerekkel szemben

*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

A kompakt, de nagy teljesítményű fényforrás

A kompakt, nagy teljesítményű Philips Xperion 6000 Pocket rendkívül rugalmas, 100 lumenes, 25 cm hosszú tömlőjű spotlámpával tökéletesen alkalmas a szűk helyekre. A Megnövelt fényerő üzemmódban az akár 300 lumenes, széles fénysugár biztosítja a kívánt fényerőt.



Prémium LED lámpa több kimenettel

Precíziós lámpa rugalmas tömlőjű spotlámpával és széles fénysugárral

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal



3 év garancia**

Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kámpó

Kompatibilis a Multi Dock Station dokkolóegységgel*

Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerekkel szemben

**Külön megvásárolható tartozékok
*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Tökéletes a szűk helyekhez

A sokoldalú Philips Xperion 6000 Slim ideális a szűk helyekhez. A Takarékos üzemmódban 250 lumenes, a Megnövelt fényerő üzemmódban pedig 500 lumenes, egyedi, 270°-ban forgatható modul segítségével oda irányíthatja a nagy erejű fénysugarat, ahol szüksége van rá.



Prémium LED lámpa több kimenettel

500 lm
250 lm
150 lm

Egyedi, 270°-ban forgatható világítómodul és széles fénysugár

270°
100°

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

<9 óra



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kampó

Kompatibilis a Find my Device és a Multi Dock Station rendszerrel*

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

IP54
IK07

*Külön megvásárolható tartozékok
**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Nagyobb területeken való munkavégzéshez

A Takarékos üzemmódban 150 lumenes, a Megnövelt fényerő üzemmódban pedig 300 lumenes, 110° széles fénysugárral rendelkező Philips Xperion 6000 Line ideális a nagyobb területek megvilágításához. A lámpa 120 lumenes spot-fénysugárral rendelkezik, hogy oda irányítsa a fényt, ahol arra szükség van.



Prémium LED lámpa több kimenettel

300 lm
150 lm
120 lm

Precíziós lámpa ergonomikus kialakítással és széles fénysugárral

110°

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

<9 óra



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kampó

Teljes feltöltés 3,5 órán belül USB-C-n keresztül

<3,5 óra

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

IP65
IK07

*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dokkológység több eszköz töltéséhez

A Philips Multi Dock Station az Xperion LED munkalámpákhoz való vezeték nélküli tartozék. Asztalra helyezve egyszerre két eszköz vezeték nélküli töltésére is képes, vagy egyszerűen tárolóhelyként is használható.

- Töltési állapotot jelző LED-fény
- Külön hely a Find My Device távvezérlő számára
- Kompatibilis a Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood és Flood Mini termékekkel



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Praktikus megoldás az elkeveredett eszközök megtalálásához

A Philips Find My Device tartozék és a távvezérlő segítségével hangjelzést és villogó fényt aktiválhat, hogy megtalálja az elveszett Flood Mini és Philips Xperion 6000 készüléket. Akár 10 méteres távolságig használható.

- Helyezze a plug-and-play chipet a munkalámpatestbe.
- A távvezérlővel megkeresheti az elkeveredett Philips Xperion 6000 UV Pillar (mellékelve), Pillar, Slim vagy Flood Mini (külön megvásárolható) eszközt.
- A távvezérlőt kulcstartón is tarthatja, vagy a Philips Multi Dock Station készülékre is helyezheti.



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6





© 2023 Lumileds Holding B.V. Minden jog fenntartva.

A Philips védjegy és a Philips pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

[Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)