

PHILIPS

Automotive

LED munkalámpák



2023

Az **Ön**
igényeire
szabva

LED munkalámpa funkciók

Világítómodul

<p>Megnövelt fényerő üzemmód</p>	<p>Maximális fénykibocsátás (lumenben megadva)</p>	<p>Takarékos/csökkentett fényerő üzemmód</p>	<p>Fénykibocsátás energiatakarékos üzemmódban (lumenben megadva)</p>	<p>Spotlámpa</p>	<p>Kiegészítő kis méretű lámpa a szűk helyekhez való hozzáféréshez (lumenben megadva)</p>
<p>Üzemidő</p>	<p>Egy töltési ciklus alatti üzemidő</p>	<p>Sugárzási szög</p>	<p>A fő fénysugár szöge</p>	<p>Forgó világítómodul</p>	<p>A munkalámpa rugalmasan használható a forgó világítómodulnak köszönhetően</p>
<p>CRI</p>	<p>A magas színvisszaadási index (CRI) gondoskodik arról, hogy a tárgyak valódi színe jelenjen meg – éppen úgy, mint természetes fényben.</p>	<p>UV-fény</p>	<p>Az UV-fény segít a szivárgások azonosításában</p>	<p>Új: fókuszálható fénysugár</p>	<p>A gomb elforgatásával egyszerűen módosíthatja a fénysugár fókuszát</p>

Intelligens, ergonomikus kialakítás

<p>Rögzítőelem</p>	<p>Rögzítőelemek (kapcsok, bilincsek és horgok) a kezeket szabadon hagyó használat érdekében</p>	<p>Mágnes</p>	<p>A munkalámpába épített mágnes a kezeket szabadon hagyó használat érdekében</p>	<p>Új: mozgásérzékelő</p>	<p>Mozgassa a kezét az érzékelő előtt a lámpa fel- és lekapcsolásához</p>
<p>Find My Device</p>	<p>A távvezérlő tartozék elősegíti az elveszett eszközök megtalálását akár 10 méteres távolságig</p>	<p>Biztos fogás</p>	<p>Robusztus ABS* és puha gumitest a munkalámpa biztos fogásához</p>	<p>USB-s külső akkumulátor</p>	<p>Töltsön más eszközöket a munkalámpa USB-portján keresztül</p>

Robusztus és tartós

<p>Behatolás elleni védelem</p>	<p>Szilárd tárgyak, por és víz behatolása, valamint a véletlen érintkezés elleni védelem szintje</p>	<p>Ütésvédelem</p>	<p>Külső hatásokkal szemben nyújtott védelem szintje</p>	<p>Olajjal szembeni ellenállás</p>	<p>Az olajjal és a műhelyekben használt oldószerekkel szembeni magas fokú ellenállás</p>
---------------------------------	--	--------------------	--	------------------------------------	--

Tápellátási lehetőségek és újratöltés

<p>Töltési idő</p>	<p>A beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő</p>	<p>Micro USB</p>	<p>Újratölthető akkumulátor C típusú USB-kábellel</p>	<p>Töltőállomás</p>	<p>Kompatibilitás a Multi Dock Station** tartozékkal a vezeték nélküli töltéshez</p>
--------------------	---	------------------	---	---------------------	--


* Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer
** Külön megvásárolható tartozékok



Fedezze fel Xperion 6000 LED munkalámpáinkat

UV Pillar	Pillar
<p>reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022</p>	<p>reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022</p>
<p>Megnövelt fényerő üzemmód</p> <p>500 lm</p> <p>Akár 4,5 óra</p>	<p>Megnövelt fényerő üzemmód</p> <p>500 lm</p> <p>Akár 4,5 óra</p>
<p>Takarékos üzemmód</p> <p>250 lm</p> <p>Akár 10 óra</p>	<p>Takarékos üzemmód</p> <p>250 lm</p> <p>Akár 10 óra</p>
<p>Spotlámpa</p> <p>180 lm</p> <p>Akár 12 óra</p>	<p>Spotlámpa</p> <p>180 lm</p> <p>Akár 12 óra</p>
<p>Sugárszög/elforgathatóság</p> <p>100°</p> <p>90°-ban forgatható</p>	<p>Sugárszög/elforgathatóság</p> <p>100°</p> <p>90°-ban forgatható</p>
<p>Különleges világítási funkciók</p> <p>UV-fény</p> <p>Kiváló színhűség</p>	<p>Különleges világítási funkciók</p>
<p>Rögzítőelem</p> <p>360°-ban forgatható kámpó</p> <p>1 mágnes</p>	<p>Rögzítőelem</p> <p>360°-ban forgatható kámpó</p> <p>1 mágnes</p>
<p>Tapadás/olajjal szembeni ellenállás</p> <p>ABS*, Gumi</p> <p>Autóműhelyben használható</p>	<p>Tapadás/olajjal szembeni ellenállás</p> <p>ABS*</p> <p>Autóműhelyben használható</p>
<p>Robusztus kialakítás</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>	<p>Robusztus kialakítás</p> <p>IP65</p> <p>IK07</p>
<p>Lítiumion-akkumulátoros tápellátás</p> <p><4,5 óra</p> <p>C típusú USB</p>	<p>Lítiumion-akkumulátoros tápellátás</p> <p><4,5 óra</p> <p>C típusú USB</p>
<p>További tartozékok</p> <p>Find My Device</p> <p>Multi Dock Station**</p>	<p>További tartozékok</p> <p>Find My Device**</p> <p>Multi Dock Station**</p>
<p>Rendelési bejegyzés</p> <p>X60UVPX1</p>	<p>Rendelési bejegyzés</p> <p>X60PILLX1</p>

* Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer
** Külön megvásárolható tartozékok, kivéve a Philips Xperion 6000 UV Pillar terméket, amely már tartalmazza a Find My Device funkciót

Flood Audio		
		
 Akár 20 órnyi hang Bluetooth-on keresztül		
Megnövelt fényerő üzemmód	1000 lm	Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	100 lm	Akár 22 óra
Spotlámpa	250 lm	Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	100°	Fénybeállítási memória
Különleges világítási funkciók	Fókuszálható fényugár	Mozgásérzékelés
Rögzítőelem	180°-ban forgatható fogantyú	Mágneses fogantyú
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*	Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP55	IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<5 óra	C típusú USB
Töltési jellemzők	Multi Dock Station**	USB-s külső akkumulátor

Rendelési bejegyzés

X60FLAUX1

Flood		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	1000 lm	Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	100 lm	Akár 22 óra
Spotlámpa	250 lm	Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	100°	Fénybeállítási memória
Különleges világítási funkciók	Fókuszálható fényugár	Mozgásérzékelés
Rögzítőelem	180°-ban forgatható fogantyú	Mágneses fogantyú
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*	Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP65	IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<5 óra	C típusú USB
Töltési jellemzők	Multi Dock Station**	USB-s külső akkumulátor

Rendelési bejegyzés

X60FLX1

Flood Mini		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	500 lm	Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	100 lm	Akár 9 óra
Spotlámpa	250 lm	Akár 5 óra
Sugárszög/elforgathatóság	100°	Fénybeállítási memória
Különleges világítási funkciók	Fókuszálható fényugár	Kompakt kialakítás
Rögzítőelem	180°-ban forgatható fogantyú	Mágneses fogantyú
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*	Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP65	IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<3,5 óra	C típusú USB
További tartozékok	Find My Device**	Multi Dock Station**

Rendelési bejegyzés

X60FLMIX1

Pocket		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	300 lm	Akár 3,5 óra
Takarékos üzemmód	150 lm	Akár 7 óra
Spotlámpa	100 lm	Akár 10 óra
Sugárszög/elforgathatóság	110°	
Különleges világítási funkciók	25 cm hajlítható tömlő, minden irányban forgatható	
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó	1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*, Gumi	Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP65	IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<3,5 óra	C típusú USB
További tartozékok	Multi Dock Station**	

Rendelési bejegyzés

X60POCKX1

Slim		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	500 lm	Akár 4,5 óra
Takarékos üzemmód	250 lm	Akár 7 óra
Spotlámpa	150 lm	Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	100°	270°-ban forgatható
Különleges világítási funkciók	180°-ban összecsukható	
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó	1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*, Gumi	Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP54	IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<4 óra	C típusú USB
További tartozékok	Find My Device**	Multi Dock Station**

Rendelési bejegyzés

X60SLIMX1

Line		
		
		
Megnövelt fényerő üzemmód	300 lm	Akár 4,5 óra
Takarékos üzemmód	150 lm	Akár 8 óra
Spotlámpa	120 lm	Akár 9 óra
Sugárszög/elforgathatóság	110°	
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó	1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*	Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP65	IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<3,5 óra	C típusú USB

Rendelési bejegyzés

X60LINEX1

Xperion 6000 UV Pillar

Fejlett, tartós világítási teljesítmény

A Philips Xperion 6000 UV Pillar prémium lámpánk egy többfunkciós munkalámpa, amely számos nagy teljesítményű fényforrással, UV-fénnyel, magas CRI-értékkel és hosszú élettartamú akkumulátorral rendelkezik. Munkalámpáját másodpercek alatt megtalálhatja a Find My Device funkció segítségével.



Prémium LED lámpa több kimenettel

Precíziós lámpa ergonomikus kialakítással és széles fénysugárral

Magas CRI95-érték és egyedi UV-fény



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kempő

Kompatibilis a Find My Device tartozékkal (mellékelve) és a Multi Dock Station tartozékkal*

Ellenálló az ütésekkkel, vízzel és oldószerekkel szemben

*Külön megvásárolható tartozék
**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Egész nap egyetlen feltöltéssel dolgozhat

A Philips Xperion 6000 Pillar LED munkalámpa egyetlen feltöltéssel egész nap működik. A nagy fényerejű, 250 és 500 lumenes fő lámpa és a beépített 180 lumen fényerejű spotlámpa több igényt is kielégít. Összecsukható, így könnyen hordozható, a megvilágítási szög pedig állítható.



Prémium LED lámpa több kimenettel

Precíziós lámpa ergonomikus kialakítással és széles fénysugárral

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kempő

Kompatibilis a Find my Device és a Multi Dock Station rendszerrel*

Ellenálló az ütésekkkel, vízzel és oldószerekkel szemben

*Külön megvásárolható tartozék
**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Audio LED projektorlámpa

Az 1000 lumenes reflektorral, 250 lumenes spotlappal és változtatható fénysugárral büszkélkedő, Flood audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 projektorlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb és a mozgásérzékelő egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg a Bluetooth-hangszórók a zenei élményről gondoskodnak.



3 év garancia*

Beépített mágnesekkel rendelkező, sokoldalú tartozékok



Prémium LED lámpa több kimenettel és fénybeállítási memóriával



Bluetooth-hangszórók és külső akkumulátor funkció



Teljes feltöltés 5 órán belül USB-C-n keresztül, és az akkumulátor üzemidejét mutató LCD-kijelző



Mozgásérzékelés funkció



Kesztyűben is használható, intelligens zoom-gomb az egyszerű fényvezérlésért



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben



*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Többfunkciós LED projektorlámpa

Az 1000 lumenes reflektorral és változtatható fénysugárral büszkélkedő, többfunkciós Philips Xperion 6000 Flood projektorlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb és a mozgásérzékelő egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg az ütésekkal és a vízzel szembeni ellenállás a tartósságról gondoskodik.



3 év garancia*

Prémium LED lámpa több kimenettel és fénybeállítási memóriával



Beépített mágnesekkel rendelkező, sokoldalú tartozékok



Teljes feltöltés 5 órán belül USB-C-n keresztül, és az akkumulátor üzemidejét mutató LCD-kijelző



Mozgásérzékelés funkció



Kesztyűben is használható, intelligens zoom-gomb az egyszerű fényvezérlésért



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben



*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED projektorlámpa

Az 500 lumenes reflektorral és változtatható fénysugárral büszkélkedő, kompakt Philips Xperion 6000 Flood projektorlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg az ütésekkal és a vízzel szembeni ellenállás a tartósságról gondoskodik.



Prémium elveszett Flood Mini és Philips több kimenettel és fénybeállítási memóriával



Beépített mágnesekkel rendelkező, sokoldalú tartozékok



3 év garancia*

Teljes feltöltés 3,5 órán belül USB-C-n keresztül, és akkumulátorüzemidő-kijelző



Kompakt és könnyű, így bárhová magával viheti



Kesztyűben is használható, intelligens zoom-gomb az egyszerű fényvezérlésért



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerekkel szemben



*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

A kompakt, de nagy teljesítményű fényforrás

A kompakt, nagy teljesítményű Philips Xperion 6000 Pocket rendkívül rugalmas, 100 lumenes, 25 cm hosszú tömlőjű spotlámpával tökéletesen alkalmas a szűk helyekre. A Megnövelt fényerő üzemmódban az akár 300 lumenes, széles fénysugár biztosítja a kívánt fényerőt.



Prémium LED lámpa több kimenettel



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kámpó



Precíziós lámpa rugalmas tömlőjű spotlámpával és széles fénysugárral



Kompatibilis a Multi Dock Station dokkolóegységgel*



Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerekkel szemben



3 év garancia**

**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Tökéletes a szűk helyekhez

A sokoldalú Philips Xperion 6000 Slim ideális a szűk helyekhez. A Takarékos üzemmódban 250 lumenes, a Megnövelt fényerő üzemmódban pedig 500 lumenes, egyedi, 270°-ban forgatható modul segítségével oda irányíthatja a nagy erejű fénysugarat, ahol szüksége van rá.



Prémium LED lámpa több kimenettel

500 lm
250 lm
150 lm

Egyedi, 270°-ban forgatható világítómodul és széles fénysugár

270°
100°

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

9 óra



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kámpó

Kompatibilis a Find my Device és a Multi Dock Station rendszerrel*

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

IP54
IK07

*Külön megvásárolható tartozékok
**A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Nagyobb területeken való munkavégzéshez

A Takarékos üzemmódban 150 lumenes, a Megnövelt fényerő üzemmódban pedig 300 lumenes, 110° széles fénysugárral rendelkező Philips Xperion 6000 Line ideális a nagyobb területek megvilágításához. A lámpa 120 lumenes spot-fénysugárral rendelkezik, hogy oda irányítsa a fényt, ahol arra szükség van.



Prémium LED lámpa több kimenettel

300 lm
150 lm
120 lm

Precíziós lámpa ergonomikus kialakítással és széles fénysugárral

110°

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

9 óra



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kámpó

Teljes feltöltés 3,5 órán belül USB-C-n keresztül

3,5 óra

Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben

IP65
IK07

*A philips.com/LEDworklights-warranty webhelyen igényelhető. Philips.com/LEDworklights-warranty

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dokkológység több eszköz töltéséhez

A Philips Multi Dock Station az Xperion LED munkalámpákhoz való vezeték nélküli tartozék. Asztalra helyezve egyszerre két eszköz vezeték nélküli töltésére is képes, vagy egyszerűen tárolóhelyként is használható.

- Töltési állapotot jelző LED-fény
- Külön hely a Find My Device távvezérlő számára
- Kompatibilis a Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood és Flood Mini termékekkel



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Praktikus megoldás az elkeveredett eszközök megtalálásához


A Philips Find My Device tartozék és a távvezérlő segítségével hangjelzést és villogó fényt aktiválhat, hogy megtalálja az elvesztett Flood Mini és Philips Xperion 6000 készülékeket. Akár 10 méteres távolságig használható.

- Helyezze a plug-and-play chipet a munkalámpatestbe.
- A távvezérlővel megkeresheti az elkeveredett Philips Xperion 6000 UV Pillar (mellékelve), Pillar, Slim vagy Flood Mini (külön megvásárolható) eszközt.
- A távvezérlőt kulcstartón is tarthatja, vagy a Philips Multi Dock Station készülékre is helyezheti.



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



EcoPro LED munkalámpák

Sokoldalú és erőteljes LED munkalámpák mindennapi használatra

EcoPro61 Slim	
Megnövelt fényerő üzemmód	500 lm Akár 2,2 óra
Takarékos üzemmód	250/50 lm Akár 5/20 óra
Spotlámpa	140 lm Akár 8 óra
Sugárszög/elforgathatóság	90° 270°-ban forgatható
Különleges világítási funkciók	180°-ban összecukható
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó 1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	PC, TPE Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP20 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	3,2 óra Micro USB
További tartozék *Mágneses rögzítőtartozék	

Rendelési megjegyzés

RC620X1

EcoPro50	
Megnövelt fényerő üzemmód	1000 lm Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	500 lm Akár 6 óra
Sugárszög/elforgathatóság	110° 180°-ban elfordítható fogantyú
Különleges világítási funkciók	USB-s külső akkumulátor
Rögzítőelem	Mágnes*
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	Alumínium, polikarbonát lencse, PTU Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP54 IK08
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<5 óra Micro USB

Rendelési megjegyzés

RC520C1

EcoPro40	
Megnövelt fényerő üzemmód	300 lm Akár 3 óra
Takarékos üzemmód	180 lm Akár 8 óra
Spotlámpa	100 lm Akár 8 óra
Sugárszög/elforgathatóság	90° 180°-ban elfordítható talp
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó 3 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS**, Gumi Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP20 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<4 óra Micro USB

Rendelési megjegyzés

RC420B1

EcoPro30	
Megnövelt fényerő üzemmód	300 lm Akár 4 óra
Takarékos üzemmód	150 lm Akár 8 óra
Sugárszög/elforgathatóság	120°
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó 1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS**, Gumi Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP54 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<3 óra Micro USB

Rendelési megjegyzés

RC220X1

EcoPro20	
Megnövelt fényerő üzemmód	220 lm Akár 3,5 óra
Sugárszög/elforgathatóság	90° 180°-ban elfordítható talp
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó 1 mágnes
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS**, Gumi Autóműhelyben használható
Robusztus kialakítás	IP20 IK07
Lítiumion-akkumulátoros tápellátás	<3 óra Micro USB

Rendelési megjegyzés

RC320B1

EcoPro10	
Megnövelt fényerő üzemmód	90 lm Akár 6,5 óra
Spotlámpa	10 lm
Sugárszög/elforgathatóság	35 – 44°
Rögzítőelem	Csíptető
Robusztus kialakítás	IP20 IK07
AAA elemes tápellátás	3 db Philips AAA elem mellékelve

Rendelési megjegyzés

RC120B1 | RC120X1

EcoPro61 Slim

Vékony kialakítású, összecsukható kézilámpa

- **Ultravékony kialakítás a szűk helyek bevilágításához**
- **Háromféle világítási mód:** 500, 250 és 50 lm
- **Rendkívül hosszú független üzemidő:** akár 20 óra takarékos üzemmódban
- **Sokoldalú és egyszerűen használható:** 360°-ban elforgatható, behúzható kámpó
- **Nagyfokú pontosságot biztosító spotlámpa:** 140 lm



Prémium LED lámpa több kimenettel

500 lm
250 lm
140 lm

Egyedi, 270°-ban forgatható világítómodul és széles fénysugár

270°
90°

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

<20 óra



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kámpó

IP
G

Összecsukott állapotban zsebméretű

Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben

IP20
IK07

EcoPro50

Hordozható alumínium projektor

- **Erőtéljes LED lámpa:** legfeljebb 1000 lumen
- **Erőtéljes, ragyogó fehér fény:** 6500 K
- **Hosszú független üzemidő:** akár 6 óra, akkumulátorüzemidő-kijelzővel
- **Rendkívül ütésálló (IK08) és vízálló (IP54)**
- **Sokoldalú és egyszerűen használható:** erős mágneses rögzítőtartozék
- **Külső akkumulátor:** más készülékek feltöltéséhez



Prémium LED lámpa több kimenettel

1000 lm
500 lm

Széles sugárzási szög a nagyobb területet felölő munkához

110°

Teljes feltöltés 3 órán belül micro USB-n keresztül

<5 óra

Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal

<6 óra

Külső akkumulátor más készülékek feltöltéséhez

Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben

IP54
IK08

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

EcoPro40

Újratölthető kézilámpa

- **Erős fényű LED lámpa:** legfeljebb 300 lumen (fokozott üzemmód)
- **Erőtéljes fény:** 6500 K
- **Még hosszabb független üzemidő:** akár 8 óra
- **Praktikus munkalámpa:** csúszásmentes fogási felület és kis tömeg
- **Sokoldalúság a kéz nélküli használat érdekében:** erős mágnesek és 360°-ban elforgatható, behúzható kempő



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6

EcoPro30

Újratölthető, vékony kialakítású lámpa

- **Kettős világítási üzemmód:** 150 és 300 lm
- **Ragyogó, természetes fény:** 6000 K
- **Újratölthető, hosszú üzemidejű akkumulátor:** erőteljes lítiumion-akkumulátor
- **Sokoldalúság a kéz nélküli használat érdekében:** nagy, 120°-os sugárzási szög, 360°-ban elforgatható kempő, erős mágnes
- **Még hosszabb független üzemidő:** akár 7 óra, USB-C-n keresztül tölthető
- **Rendkívül ütésálló (IK07) és vízálló (IP54)**



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

EcoPro20

Praktikus zseblámpa

- **LED lámpa:** akár 220 lumen
- **Ragyogó, kellemes fény:** 6500 K
- **Megfelelő független üzemidő:** akár 3,5 óra
- **Sokoldalú zseblámpa:** mágneses, 180°-ban elfordítható talp és 360°-ban elforgatható, behúzható kempő
- **Külső akkumulátor:** más készülékek feltöltéséhez



Erőteljes LED jelzőfény




Széles sugárzási szög



Zsebméretű kialakítás



Erős mágnes és 360°-ban elforgatható kempő



Teljes feltöltés 5 órán belül micro USB-n keresztül



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

EcoPro10

Hordozható vizsgálóeszköz

- **Ultrakompakt kialakítás:** kis tömeg (100 g alatt) a mindennapi használathoz
- **Kiváló minőségű világítás:** 5 tartós LED-del
- **Ragyogó, természetes fény:** 6000 K
- **Hosszú önálló üzemidő:** akár 11 óra
- **Sokoldalú zseblámpa:** spotlámpa, csíptető



Erőteljes LED lámpa több kimenettel



Hosszú üzemidő különböző világítási üzemmódokkal



Zsebméretű kialakítás



3 db Philips AAA elem a csomagban



Ellenálló az ütésekkal, vízzel és oldószerrel szemben



Rendelési információk

Termék	EAN1	EAN3	GOC	Rendelési bejegyzés	MOQ
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6



© 2022 Lumileds Holding B.V. Minden jog fenntartva.

A Philips védjegy és a Philips pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

[Philips.com/LEDworklight](https://www.philips.com/LEDworklight)