

**PHILIPS**

Automotive lighting

2023-as  
katalógus



# Tartalom



## Bevezetés

4

**Biztonság, amely jól látható!**

## Halogén

6

**12 V-os autóvilágítás**

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Az egyes izzók rendeltetése	16

## Halogén

34

**Kétkerekű járművek világítása**

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Az egyes izzók rendeltetése	39

## Halogén

42

**24 V-os busz- és teherautóvilágítás**

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Az egyes izzók rendeltetése	47

## Halogén

54

**Készletek**

12 V-os tartalék izzókészletek	56
24 V-os tartalék izzókészletek	58
Fényszóró-helyreállító készlet	59

## Xenon

60

**Megoldások személy- és teherautóhoz**

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

## LED

72

**Személy- és teherautóhoz**

Ultinon Pro9100	76
Ultinon Pro5100	78
Ultinon Pro3022	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
CANbus adapterek	84
Light Repair	84
Az egyes LED izzók rendeltetése	86

## Mellékletek

100

Világítástechnikai fogalmak	100
Mintadarab-csomagolás	102
A Philips rendelési kódjainak magyarázata	103
Méretezési rajzok – Foglalatok	104
Termékmutató	105



# Biztonság, amely jól látható!

Fejlett világítástechnikánk már több mint 100 éve a gépjármű-világítás **élvonalába** tartozik. Mint a gépjárműizzók és világítástechnikai termékek egyik **vezető beszállítója** és az utóértékesítés terén is vezető helyen álló vállalat, a műszaki **újítások** mellett a **biztonságra** és a **kényelmes vezetésre** is nagy hangsúlyt fektetünk. Gépjármű-világítási termékeinket jelenleg is számos fogyasztó és autógyár **választja**. Az a **küldetésünk**, hogy olyan **újszerű termékeket**

vezessünk be, amelyek folyamatosan javítják a **biztonságot az utakon**, és növelik a **műhelyek termelékenységét**. Termékeinket úgy készítjük, hogy **jó hatásfokkal** és **hosszan** működjenek, folyamatos szinten tartva a **vásárlók elégedettségét**. Nagy **fényerejük és erős felépítésük** miatt az új, professzionális LED-es munkalámpák már számos szerelőműhelyben népszerűek. A **jobb minőségű világítás** jelentős **különbséget** jelent. Ez az a biztonság, amely jól **látható**.

## Az eredetivel egyező termékminőség

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy **kategóriájukban a legjobb termékeket és szolgáltatásokat** nyújtsuk az eredeti gyártói (OEM) piacon és a másodlagos piacon egyaránt. Termékeink **kiváló minőségű anyagokból** készülnek, és tesztelésük a legszigorúbb előírások szerint történik, hogy a lehető legnagyobb **biztonságot** és

vezetési kényelmet tudjuk kínálni ügyfeleinknek. Termékeinket aprólékos gondossággal, a legszigorúbb EGB-követelményeknek és ISO-szabványoknak megfelelően **teszteljük, ellenőrizzük** és minősítjük.

- Minden jelentősebb autógyártó minket **választ**.

- Európában **minden második**, a világon pedig minden harmadik gépkocsi a mi fényforrásainkkal van felszerelve.
- Olyan gyártási technológiák, amelyek **túlteljesítik** a jelenlegi iparági **előírásokat**.

## Philips UV-szűrős kvarcűvegek az optimális világítási teljesítményért

**Minden kvarcűveges Philips izzó UV-szűrővel van ellátva, amely megvédi a korszerű műanyag optikákat a káros UV-sugaraktól.**

### • Erősebb fény

Az ellenálló kvarcűveg lehetővé teszi, hogy nagyobb nyomás legyen az izzó belsejében, és így erősebb fényű legyen az izzó.

### • Nagyobb ellenállóság

A Philips kvarcűvegizzói (izzószál: 2650 °C és üveg: 800 °C) komoly hőterhelés elviselésére képesek.

### • Optimális védelem az ibolyántúli (UV) sugarak ellen.

Minden kvarcűveges Philips izzó UV-szűrővel van ellátva, amely megvédi a korszerű műanyag optikákat a káros UV-sugaraktól.



Halogén

12 V-os autóvilágítás





# Melyik autóizzóra van szüksége?



## Még nagyobb fényerő

<p>Akár <b>200%-kal</b> nagyobb fényerő*</p> <p><b>RacingVision GT200</b></p> <p>Akár <b>80 m-rel</b> hosszabb hatótávolság***</p> <p>Teljesítmény (fényeloszlás)*</p> <p>Akár <b>+200%</b></p> <p>Színhőmérséklet**</p> <p>Akár <b>3500 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam**</p> <p>Akár <b>250 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H4, H7</b></p>	<p>Akár <b>150%-kal</b> nagyobb fényerő*</p> <p><b>X-tremeVision Pro150</b></p> <p>Akár <b>70 m-rel</b> hosszabb hatótávolság***</p> <p>Teljesítmény (fényeloszlás)*</p> <p>Akár <b>+150%</b></p> <p>Színhőmérséklet**</p> <p>Akár <b>3400 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam**</p> <p>Akár <b>450 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</b></p>	<p>Akár <b>60%-kal</b> nagyobb látótér*</p> <p><b>VisionPlus</b></p> <p>Teljesítmény (fényeloszlás)*</p> <p>Akár <b>+60%</b></p> <p>Színhőmérséklet**</p> <p>Akár <b>3250 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam**</p> <p>Akár <b>500 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H1, H4, H7</b></p>	<p>Akár <b>30%-kal</b> nagyobb látótér*</p> <p><b>Vision</b></p> <p>Teljesítmény (fényeloszlás)*</p> <p>Akár <b>+30%</b></p> <p>Színhőmérséklet**</p> <p>Akár <b>3200 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam**</p> <p>Akár <b>600 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Egyéni stílus

**Erőteljes fehér fény**

**WhiteVision ultra**

H4, H7 akár **4200 K**

Teljesítmény (fényeloszlás)\*

Akár **+60%**

Színhőmérséklet\*\*

Akár **4200 K**

Standard: 3100 K

Élettartam\*\*

Akár **350 óra**

Rendelhető változatok  
**H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

## Hosszabb élettartam

Akár **1500 óra\*\*** élettartam

**LongLife EcoVision**

Teljesítmény (fényeloszlás)\*

Akár **3100 K**

Standard: 3100 K

Élettartam\*\*

Akár **1500 óra**

Rendelhető változatok  
**H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

A képek kizárólag szemléltetési célt szolgálnak. \* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest. \*\*\* Az EGB-rendeletben előírt minimális követelményekből számítva, 1 Luxot alapul véve. Az autótól mért legnagyobb távolság, a H4 és H7 típusra érvényes.

\*\* Az élettartam és a színhőmérséklet típusonként eltérő, a számok a H7 típusra vonatkoznak.





## RacingVision GT200

### Hihetetlen teljesítmény egy közúti izzóban

- Akár 200%-kal erősebb fény\* a jobb utazáshoz
- 80 méterrel hosszabb fénysugár\*\*
- Utcai használatra engedélyezve

A Philips RacingVision GT200 izzói fokozott autózási élményt nyújtanak a vezetés szerelmeseinek. Az általuk biztosított akár 200%-kal erősebb fényű, 80 méterrel tovább érő fénysugarak javítják a látási viszonyokat és a reakcióidőt, így téve élvezetesebbé az utazást.

\*A jogszabályok által előírt minimumkövetelményekhez képest.  
\*\*Az EGB szabályozásnak megfelelően meghatározott minimumkövetelményekhez képest, 1 Lux alapján. Az autótól számított legnagyobb távolság.




Hagyományos izzó RacingVision GT200

S2 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



H4 H7



## X-tremeVision Pro150

### A teljesítmény és a hosszú élettartam tökéletes keveréke

- Jobb látási viszonyok az akár 150%-kal erősebb fénynek köszönhetően\*
- Hosszabb élettartam a biztonságos vezetésért\*\*
- 70 méterrel tovább érő, erős fénysugár\*\*\*
- Nagyobb kontraszt és jobb láthatóság a hideg fénynek köszönhetően

A Philips X-tremeVision Pro150 a meghökkentő fényerőt a hasonló nagy teljesítményű izzóknál még soha nem látott élettartammal elegyíti, így gondoskodik az Ön és szerettei biztonságáról az utakon.

\*A jogszabályok által előírt minimumkövetelményekhez képest, fényszóróizzók esetén.  
\*\*Az élettartamok típusok szerint változnak. Ez a H7 típus esetén: akár 450 óra.  
\*\*\*Az EGB szabályozásnak megfelelően meghatározott minimumkövetelményekhez képest, 1 Lux alapján. Az autótól számított legnagyobb távolság, a H4 és H7 típusok esetén.



Hagyományos izzó X-tremeVision Pro150

S2 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



H1 H4 H7 H11 HB3 HB4 HIR2 W5W





## VisionPlus

### A gyors reakciók életet mentenek

- Akár 60%-kal jobb látási viszonyok\*
- Nagyobb vezetési kényelem és biztonság
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló autóizzók

A Philips VisionPlus fényszórók lehetővé teszik a vezetők számára, hogy távolabbra lássanak, így **biztonságosabban** és **kényelmesebben** vezethetnek.

\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest.



Hagyományos izzó



VisionPlus

S2 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



H1

H4

H7



## WhiteVision ultra

### Éles, fehér fény

- Stílusos, fehér fényű kialakítás akár 4200 Kelvinig\*
- Akár 60%-kal jobb látási viszonyok\*\*
- 100%-ban legális utcai teljesítmény

A Philips WhiteVision ultra legfejlettebb gradiens ultrafehér bevonatformulájának köszönhetően akár 4200 K fehér fényt bocsát ki. Ezek kínálatunk legfehérebb fényét kibocsátó, közúti forgalomban használható halogénizzók, így tökéletes választás lehet azoknak, akik a biztonságos vezetés mellett stílusos külsőt is igényelnek.

\*A H4 és H7 típusok esetén. A fényhőmérsékletek típusok szerint változnak.

\*\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest, fényszórózók esetén.



Hagyományos izzó



WhiteVision ultra

S2, B1 és B2 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



H1

H3

H4

H7

H8

H11

HB3

HB4

HIR2

PSX24W

W5W

H6W





## LongLife EcoVision

### Hosszabb élettartam, kevesebb csere

- Jelentősen hosszabb élettartam\*
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló autóizzók

Belefáradt már a folytonos **izzócserékbe**? A normál izzókhoz képest **hosszabb élettartammal rendelkező** Philips LongLife EcoVision a megfelelő választás azoknak a vezetőknek, akik **csökkenteni szeretnék** autójuk karbantartásának költségeit.


\*A H7 típus esetén. Az élettartamok típusok szerint változnak.



S2, C1 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



## Vision

### Biztonságérzet, biztonságos vezetés

- Akár **30%-kal jobb látási viszonyok\***
- **Versenyképes ár-teljesítmény arány**
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló autóizzók

A Philips Vision fényszórók kiváló világítási teljesítményt biztosítanak rendkívül **versenyképes áron**.

\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest.



Hagyományos izzó

Vision

C1 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok





# Az egyes izzók rendeltetése



philips.com/mylamps



## Tompított fény – országúti fény



## Első irányjelzők



## Belső világítás



## Első helyzetjelzők



## Oldalsó irányjelzők


## Első ködlámpák



## Nappali világítás



## Műszerfal-világítás



## Csomagtartó-világítás




## 3. féklámpa




## Rendszámtábla-világítás



## Hátsó irányjelzők



## Hátsó ködlámpák



## Hátsó helyzetjelzők




## Tolatólámpa



## Kesztyűtartó-világítás



## Féklámpák



12 V-os autóvilágítás

Halogén

\*Ötvözi a féklámpa és a hátsó helyzetjelző lámpa funkcióját.



## Fényszóróizzók

### H1 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

### H1 VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

### H1 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

### H1 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

### H1 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

### H1 Spot



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

### H2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

### H3 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

### H3 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

### H3 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12336WUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

### H4 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

### H4 VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

### H4 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

### H4 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

### H4 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

### H4 RacingVision GT200



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

A csomag tartalma: az egyes izzócsoomagok száma rendelt dobozonként



## H7 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

## H7 VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

## H7 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

## H7 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

## H7 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

## H7 RacingVision GT200



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

## H8 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

## H8



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

## H9



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

## H10



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

## H11 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

## H11 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

## H11 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

## H11 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

## H13



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

## H15



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

## H16



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

## H18 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10



## H19 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

## HB1 9004



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

## HB3 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

## HB3 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

## HB3 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

## HB4 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

## HB4 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

## HB4 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

## HB5 9007



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

## HIR2 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

## HIR2 WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

## HIR2 X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

## H27W/1



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

## H27W/2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

## R2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

## R2 Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

## 12 V-os jelző- és belsővilágítás-izzók

### P21W VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

### P21W LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

### P21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10



## P21/4W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

## P21/5W VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

## P21/5W LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

## P21/5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

## PR21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

## PR21/5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

## PY21W SilverVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

## PY21W LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

## PY21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

## Stop P22



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

## Stop P25



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

## R5W LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

## R5W BA15s



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

## R5W BA15d



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

## R10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

## RY10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

## BA7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

## T2W - T3W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

## T4W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10



## Miniatűr halogén irányjelzőizzó, USA

### H5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

### H6W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

### H6W WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

### H10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

### H20W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

### H21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

### HY21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

## Wedge base (Ék foglalatú)

### W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055453	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

### W2,2W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

### W3W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### W5W LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

### W5W X-tremeVision Pro150



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

### W5W WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

### W5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

### WY5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10



## WBT10 VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

## W16W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

## W21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

## W21/5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

## WY21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

## Festoon (Szofita)

### Festoon T6,2x27



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

### Festoon C5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

### Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

### Festoon T10,5x38



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

### Festoon T10,5x43



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

### Festoon T15x43



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10



## Bax

### Bax 8,3s/1,35 fekete



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530		-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228		8711500483669	8727900390957	-	5x10

### Bax 8,3s/1,5 kék



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628		8711500483973	8727900390995	-	5x10

### Bax 8,5d/2 fekete



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330		-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428		8711500483881	8727900390964	-	5x10

### Bax 8,5d/1,5 kék



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728		8711500484000	8727900391015	-	5x10

### Bax 8,5d/2 zöld



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528		8711500483942	8727900390971	-	5x10

### Bax 8,5d zöld



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12604CP	12	2	B8,5d	40508128		8711500404589	8727900391022	-	5x10

### Bax 8,5d bézs



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128		8711500400178	8727900371048	-	5x10

### Bax 10d fekete halogén



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12615CP	12	5	B10d	52807628		8711500243768	8727900370911	-	5x10

### Bax 10d barna halogén



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12614CP	12	3	B10d	52805228		8711559512723	8727900370928	-	5x10

### Bax 8,4d világoskék



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328		8711500244154	8727900370904	-	5x10

### Bax 8,4d bézs



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728		8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828		8711559512488	8727900371031	-	5x10

### Bax 8,4d fekete



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328		8711500244420	8727900371208	-	5x10

### Bax 8,4d világoszöld



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328		8711500246066	8727900370942	-	5x10

### Bax 8,4d olajzöld



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328		8711500774330	8711500779397	-	5x10

### Bax 8,4d narancs



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628		8711500245137	8727900370898	-	5x10

### Bax 8,5d fehér



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628		8711500488473	8727900391503	-	5x10





## HiPerVision

### P13W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

### PCY16W HiPerClick



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

### PW16W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

### PS19W LongLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

### PS19W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

### PSY19W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

### HiPerVision LCP



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12197HTRC1	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

### PS24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

### PSX24W WhiteVision ultra



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

### PSX24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

### PSY24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

### PSY24W SilverVision+



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

### PW24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

### PWY24W SilverVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

### PWY24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

### PY24W SilverVision+



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

### PY24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10


### PSX26W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogén

# Kétkerékű járművek világítása





# Melyik kétkerekű járműhöz való izzóra van szüksége?



Tapasztalja meg a több fényt



<p>Akár <b>130%-kal erősebb fény*</b></p> <p><b>X-tremeVision moto</b></p> <p>10 G Vibration resistant</p>	<p>Látni és <b>látszani</b></p> <p><b>CityVision moto</b></p> <p>10 G Vibration resistant</p>	<p>Akár <b>30%-kal nagyobb látótér*</b></p> <p><b>Vision moto</b></p>
<p>Teljesítmény (fényeloszlás)*</p> <p>Akár <b>+130%</b></p> <p>Színhőmérséklet Akár <b>3500 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam** Akár <b>450 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H4, H7</b></p>	<p>Teljesítmény (fényeloszlás)</p> <p>Akár <b>+40%</b></p> <p>Színhőmérséklet Akár <b>3200 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam** Akár <b>400 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H4, H7, HS1</b></p>	<p>Teljesítmény (fényeloszlás)</p> <p>Akár <b>+30%</b></p> <p>Színhőmérséklet Akár <b>3200 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam** Akár <b>550 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H4, H7, HS1</b></p>

Élvezze a **szenvedélyt**



**Ragyogó fehér fény**

**CrystalVision ultra moto**

10 G  
Vibration resistant

<p>Teljesítmény (fényeloszlás)</p> <p>Színhőmérséklet Akár <b>3700 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam** Akár <b>400 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H4, H7, HS1</b></p>	<p>Teljesítmény (fényeloszlás)</p> <p>Színhőmérséklet Akár <b>3700 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Élettartam** Akár <b>400 óra</b></p> <p>Rendelhető változatok <b>H4, H7, HS1</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## X-tremeVision moto

Akár **130%-kal erősebb fény\***

- Maximális fényerő
- Egyedi töltőgáz az optimális élettartam és a tartósság érdekében
- Jelentősen hosszabb fénysugár\*
- Tökéletes kényelem és biztonság

A Philips X-tremeVision moto akár **130%-kal jobb látási viszonyokat\*** teremt a motorosoknak, akik hosszabb útszakaszt szeretnének belátni a **legjobb teljesítmény** és a **biztonság** érdekében.

\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest.



Rendelhető változatok



## CityVision moto

Látni és látszani

- Jellegzetes narancssárga színhatás
- Maximális biztonság
- Kifejezetten városi használatra készült
- 40%-kal erősebb fény\*

A tökéletes biztonság és a jó látási viszonyok eléréséhez a Philips CityVision moto egy jellegzetes, figyelemfelkeltő **narancssárga fényhatást** állít elő a fényszóróban. A motorosok, különösen az erős városi forgalomban közlekedők, mindenhol törekednek a nagyobb biztonságra. A Philips a CityVision moto izzókat kifejezetten a **tökéletes látási** viszonyok elérése és egyúttal a maximális **biztonság** megteremtése érdekében fejlesztette ki.

\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest.



Rendelhető változatok



**10 G** A Philips motorvilágítási rendszerei extrém vibrálásnak is ellenállnak, akár 10 G erőig.

A képek kizárólag szemléltetési célt szolgálnak.

\* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest.

\*\*Az élettartam típusonként változó, a feltüntetett érték csak a H7 típusra érvényes.

philips.co.uk/c-m-li/motorcycle-lights



# CrystalVision ultra moto

## Ragyogó fehér fény

- Fehér, modern xenonhatás
- Testre szabhatóság és stílus az úton is
- Csúcsmínőségű és rendkívül ellenálló fényszóró

A CrystalVision ultra moto fényszórók **ragyogó fehér fényt** biztosítanak. Határozza meg egyéni stílusát **a láthatósággal és a kényelemmel kapcsolatos kompromisszumok nélkül.**



Hagyományos izzó

CrystalVision ultra moto

Hagyományos izzó



H4

H7

HS1

## Vision moto

### Akár 30%-kal erősebb fény\*

- Nagyobb teljesítmény\*
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló motorkerékpár-izzók

A normál izzóhoz képest **30%-kal erősebb fény** kibocsátásával a Philips Vision moto lehetővé teszi a motorosoknak, hogy hosszabb útszakaszt lássanak be az erősebb fénysugárnak köszönhetően, rendkívül **versenyképes áron.**

**A nagyobb biztonság érdekében válasszon Philips Vision moto izzót!**

\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest.



Hagyományos izzó

Vision moto



Hagyományos izzó



H4

H7

HS1

# Az egyes izzók rendeltetése



## Tompított fény - országúti fény



## Első helyzetjelző



## Hátsó helyzetjelző



## Rendszámtábla-világítás



philips.co.uk/c-m-li/motorcycle-lights



## Első helyzetjelző



## Féklámpa



## Hátsó irányjelzők

Kétkerekű járművek világítása

Halogén



#### H4 Vision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

#### H4 CityVision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

#### H4 X-tremeVision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

#### H4 CrystalVision ultra moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

#### H7 Vision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

#### H7 CityVision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

#### H7 X-tremeVision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

#### H7 CrystalVision ultra moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

#### HS1 Vision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

#### HS1 CityVision moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

#### HS1 CristalVision ultra moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

#### S2

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

#### S3

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

#### Jelzőizzók

##### W3W

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

##### P21W

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

##### P21/5W

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10



Halogén

**24 V**-os busz- és teherautó-világítás





# Melyik 24 V-os busz- vagy teherautóizzóra van szüksége?




Biztonság és tartósság

Tartósságra tervezve

MasterDuty



Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Élettartam\*\*  
Akár 550 óra


Rendelhető változatok  
H1, H3, H4, H7, H11

A legjobb élettartam a kategóriában

MasterLife



Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Élettartam\*\*  
Akár 1200 óra

Rendelhető változatok  
H1, H3, H4, H7, H11

Biztonság és stílus

Tökéletes xenonhatás

MasterDuty BlueVision



Színhőmérséklet



Élettartam\*\*  
Akár 500 óra

Rendelhető változatok  
H3, H4, H7




Kiemelkedő rázkódásállóság

# Biztonság és tartósság

A Philips 24 V-os fényszóró-világítás előnyei

A **rázkódásállóság** és a **kiváló minőség** kombinációja.  
A Philips teherautó-fényszóróizzók tovább tartanak az átlagos izzóknál.



## MasterDuty

### Tartósságra tervezve

- Akár 550 órás élettartam
- Kétszer jobb rázkódásállóság
- Akár 130%-kal jobb látási viszonyok\*\*
- Megerősített tartó- és foglalatvédelem rázkódás ellen
- Rendkívül tartós, kettős tekerces izzószál

A Philips MasterDuty fényszóróizzók maximálisan rázkódásállóak, és rendkívüli élettartamra készültek. A MasterDuty a megfelelő választás azoknak a vezetőknek, akik olyan szilárdságot keresnek, amely hosszan tart.

\*A piacon kapható H4 vagy H7 24 V-os izzók átlagával összehasonlítva.  
\*\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest, a H1, H4, H7 és H11 változatra vonatkozik.



C1 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.  
\* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest, a H1, H4, H7 és H11 típusra vonatkozik  
\*\* Az élettartam típusonként változó, a feltüntetett érték csak a H7 típusra érvényes

# MasterLife

## Felülmúl mindent az utakon

- Akár 1200 órás élettartam\*
- Akár 100%-kal jobb látási viszonyok\*\*
- Maximális rázkódásállóság\*
- Rendkívül tartós, kettős tekerces izzószál

A Philips MasterLife élettartama akár 1200 óra is lehet, emellett elviseli a szélsőséges mechanikai hatásokat és a rázkódást is. A minimális meghibásodási aránynak köszönhetően az időigényes leállások lehető legritkábbá tételével izzóink hatékonyan az utakon tartják a járműflottát. **A Philips MasterLife a legkézenfekvőbb választás a nagy flották tulajdonosai számára!**

\*A piacon kapható H4 vagy H7 24 V-os izzók átlagával összehasonlítva.  
\*\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest; a H1, H4, H7 és H11 változatra vonatkozik.

C1 csomagolásban kapható

Rendelhető változatok



H1 H3 H4 H7 H11

Rendelhető változatok



H3 H4 H7

# MasterDuty BlueVision

## Maximális xenonhatás

- Maximális rázkódásállóság\*
- Nagy teljesítményű kvarcívég xenonhatású bevonattal ellátva
- Jellegzetes kék sapka, kikapcsolt állapotban is letisztult kinézet

**Kék, xenonhatású** fényével a Philips MasterDuty BlueVision ideális választás azoknak, akik a **legjobb teljesítményt** és **stílust** keresik. A stílusosság jegyében ezek az izzók a Philips MasterDuty **tartósságát** és **rázkódásállóságát** kombinálják kék, xenonhatású fényükkel.

\*A piacon kapható H4 vagy H7 24 V-os izzók átlagával összehasonlítva.



Hagyományos izzó MasterDuty BlueVision

S2 és B1 csomagolásban kapható




# Az egyes izzók rendeltetése



MasterDuty MasterLife MasterDuty BlueVision

philips.com/trucklight





## 24 V-os fényszóróizzók

### H1 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

### H1 MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

### H2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

### H3 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

### H3 MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

### H3 MasterDuty BlueVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

### H4 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

### H4 MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

### H4 MasterDuty BlueVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

### H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

### H7 MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

### H7 MasterDuty BlueVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

### H11 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

### H11 MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

### R2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

## 24 V-os jelző- és belsővilágítás-izzók

### P21W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

### P21W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

## P21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

## P21/5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

## PY21W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

## Stop P22



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

## Stop P25



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

## R5W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

## R5W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

## R5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

## R10W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

## R10W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

## R10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

## BA7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

## T4W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

## T4W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

## T2W - T3W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

## T4W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

## Miniatúr halogén irányjelzőizzó, USA



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10



## Wedge base (Ék foglalatú)

### W2,5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13960CP	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

### W3W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

### W5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

### WBT5



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1,2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

## Festoon (Szofita)

### Festoon T6,2x27



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

### Festoon T10,5x38 10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

### C5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

### Festoon T10,5x43 5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

### Festoon T10,5x43 10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

### Festoon T15x43 15W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

### Festoon T15x43 18W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 szürke



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13597CP	24	1,2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

### Bax 8,5d/2 szürke



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13598CP	24	1,2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

### Bax 8,5d barna



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24032CP	24	1,2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

### Bax 8,5d/2 sárga



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24029CP	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10



# Készletek

## Izzókészlet és fényszóró-felújító **készletek** személy- és teherautókhoz

A nagyobb **biztonság** érdekében a legtöbb európai országban **javasolt**, hogy valamennyi gépjármű **jóváhagyott tartalék izzókészlettel** legyen felszerelve. Segítségével a vezetők nemcsak a törvényi előírásnak felelnek meg, hanem ez nagyobb **biztonságot** is jelent számukra, mivel így mindig fel lesznek készülve egy kiégett izzó kicserélésére.

**Fényszóró-helyreállító készletünkkel** újszerű állapotba újíthatja fel személy- vagy teherautója vagy motorkerékpárja lencséit. Ez a mi kiváló minőségű és költségtakarékos megoldásunk a teljes fényszóróegység cseréje helyett.





## 12 V-os tartalék izzókészletek

### Easy Kit H1



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55472EKKM	12	-	-	69551928		-	8727900695533	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Mennyiség	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H4



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55473EKKM	12	-	-	69555728		-	8727900695571	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Mennyiség	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55474EKKM	12	-	-	69558828		-	8727900695601	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Mennyiség	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H1/H7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55475EKKM	12	-	-	69562528		-	8727900695656	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Mennyiség	1	-	1	-	1	1	1	1	1

## 12 V-os tartalék izzókészletek

### Essential Box H1



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55717EBKM	12	-	-	70032928		-	8727900700336	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Mennyiség	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H4



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55718EBKM	12	-	-	70034328		-	8727900700350	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Mennyiség	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55719EBKM	12	-	-	70036728		-	8727900700374	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Mennyiség	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H1/H7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55720EBKM	12	-	-	70038128		-	8727900700398	ECE	5

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Mennyiség	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

## 24 V-os tartalék izzókészletek

### MiniKit H4 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

#### Tartalom

Az izzó típusa	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

#### Tartalom

Az izzó típusa	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

#### Tartalom

Az izzó típusa	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

#### Tartalom

Az izzó típusa	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

#### Tartalom

Az izzó típusa	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



## Fényszóró-helyreállító készlet

### Újszerűvé teszi a fényszórók lencséit!

- Kevésbé vakít, akár 100%-kal nagyobb fényerejű lencse
- Biztonságosabb éjszakai vezetést biztosít
- Eltávolítja az ártalmas UV-sugarakból és szennyeződésből származó homályosságot és sárgulást
- Kiváló eredmény gépi szerszámok nélkül, 30 perc alatt
- Kiváló minőségű és gazdaságos
- Garantált 2 éves UV-védelem

Eltávolítja a fakulást és sárgulást a fényszórók lencséjéről, és a **nagyobb** biztonság érdekében visszaállítja az eredeti **fényáteresztő képességet**. A fényszórók lencsége az elemeknek való folyamatos kitétség miatt bemattul és oxidálódik, valamint a felcsapódó tárgyak miatt karcossá válik.



Előtte



Utána



Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6



# Xenon

# Xenon

megoldások személy- és teherautókhöz





# Melyik xenonizzóra van szüksége?



## Még nagyobb fényerő



Akár **150%-kal erősebb fény\***

Tökéletes megoldás cseréhez



**Xenon X-tremeVision gen2**

**Xenon Vision**



Teljesítmény (fényeloszlás)\*

Teljesítmény (fényeloszlás)



Rendelhető változatok  
**D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S**

Rendelhető változatok  
**D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**

## Egyéni stílus





Egységes **fehér** LED-hatás

**Xenon WhiteVision gen2**



Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Rendelhető változatok  
**D1S, D2S, D2R, D3S**

## Hosszabb élettartam




Nyugodtság **4 + 3 év** garancia

**Xenon LongerLife\*\***



Teljesítmény (fényeloszlás)



Rendelhető változatok  
**D1S, D2S, D2R**



## Xenon X-tremeVision gen2

## Legerősebb fényű xenonizzónk

- Optimális világítási teljesítmény
- Akár 150%-kal erősebb fény\*
- Tökéletes biztonság és látási viszonyok
- Igényes vezetőknek készült

A Philips Xenon X-tremeVision gen2 a **xenontechnológia** legújabb fejlesztése. Ez a fénykibocsátás határait feszegetve, a **legerősebb** fényt adja. Ez kiváló fényteljesítményt jelent az **optimális vezetési kényelem** megvalósítására szolgáló egyedi fénybeállításokkal.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest (kivéve a D2R-t, amely 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosít; kivéve a D5S-t, amely 120%-kal jobb látási viszonyokat biztosít).



Hagyományos izzó



Xenon X-tremeVision gen2

C1 és S1 csomagolásban kapható



Xenon megoldások személy- és teherautókhoz

Xenon

A képek kizárólag szemléltetési célt szolgálnak.

\* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest (kivéve a D2R-t, amely 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosít; kivéve a D5S-t, amely 120%-kal jobb látási viszonyokat biztosít).

\*\* Nem minden országban érhető el. Forduljon a helyi márkaképviselőhöz.

[philips.com/xenon](http://philips.com/xenon)

Rendelhető változatok







Élvezet és szenvedély

Xenon WhiteVision gen2

## Extra fehér LED-es hatás

- Erős, egységes, ragyogó fehér fény
- Tökéletesen illeszkedik az autó LED-es világításához
- Akár 5000 K színhőmérsékletű fehér fény az utakon
- Akár 120%-kal jobb látási viszonyok
- 100%-ban megfelel a közúti szabályoknak

A Philips Xenon WhiteVision gen2 izzók erőteljes fehér megjelenést kölcsönöznek gépkocsijának, és erősebb, egységes fehér fényt bocsátanak ki. A Philips Xenon WhiteVision gen2 **tökéletes megoldás**, ha úgy szeretné elegyíteni a xenon- és LED-es világítást az autóján, hogy azok illeszkedjenek egymáshoz.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest (kivéve a D2R-t, amely 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosít).



Hagyományos izzó

Xenon WhiteVision gen2

C1 és S1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



D1S D2S D2R D3S



4 év garancia +3

Xenon LongerLife

## Teljes gondtalanság a leghosszabb jótállással

Szereljen gépkocsijába Philips Xenon LongerLife izzókat, és akár 7 évig nem kell aggódnia az izzókiégek miatt. A Philips Xenon LongerLife izzókhoz automatikusan **4 éves jótállás** tartozik. Regisztrálja vásárlását az interneten, és ezt a jótállást **további 3 évvel** meghosszabbíthatja.

C1 és S1 csomagolásban kapható

Rendelhető változatok



D1S D2S D2R

3 éves kiegészítő jótállás ingyenesen  
3 egyszerű lépésben

Regisztráljon az interneten a [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) címen a vásárlástól számított 30 napon belül

**1** Keresse fel a [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) webhelyet, és erősítse meg, hogy eredeti Philips terméket vásárolt: itt ellenőrizheti az eredetiségtanúsítvány-matricán lévő biztonsági kódot.



[www.philips.com/original](http://www.philips.com/original)

**2** Adja meg személyes adatait, tüntesse fel a vásárlás helyét, és töltsse fel a vásárlási bizonylatot.



**3** A 7 éves jótállási tanúsítványt nyomtassa ki és a vásárlási bizonylattal együtt őrizze meg.



Im már 7 évig biztonságban és gond nélkül vezethet.







## Xenon Vision

### Tökéletes megoldás cseréhez

- Egy izzócseréhez alkalmas technológia: az új izzó színhőmérséklete illeszkedik a ki nem cseréltéhez
- Gazdaságos választás
- Típusjövahagyással rendelkező, 4300 K színhőmérséklet

A Philips Xenon Vision lehetővé teszi egyetlen kiégett izzó kicserélését úgy, hogy az **illeszkedik** a ki nem cserélt izzó színhőmérsékletéhez.

A Philips Xenon Vision újszerű cseretechnológiája gazdaságos megoldás csak az **egyik izzó cseréjéhez**.



Hagyományos izzó

Xenon Vision

C1 és S1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok







### D3S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42403VS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

### D3S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

### D3S WhiteVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

### D3R Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

### D4S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

### D4S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

### D4R Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

### D5S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

### D5S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

### D8S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2





**LED**

**LED**

világítás személy- és teherautókhoz





# Melyik LED izzóra van szüksége?



## Eredeti gépjárműipari LED-es teljesítmény

### Ultinon Pro9100


Lumileds LUXEON TopContact LED\*\*  
**2** éves kiterjesztett garancia  
**+3** éves kiterjesztett garancia




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet



Élettartam



Rendelhető változatok

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]


## Fehér fényel a jobban megvilágított utakért

### Ultinon Pro5100


Autóipari minőségű LED  
**2** éves kiterjesztett garancia  
**+1** éves kiterjesztett garancia




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet



Élettartam



Rendelhető változatok

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

## Stílusos LED-es világítás

### Ultinon Pro3022


**2** éves kiterjesztett garancia  
**+1** éves kiterjesztett garancia



Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet



Élettartam





Rendelhető változatok

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

A képek kizárólag szemléltetési célt szolgálnak.  
 \* A halogénizzókra vonatkozó minimális előírásokkal összevetve.  
 \*\* Kivéve az Ultinon Pro9100 HL [≈H1] és [≈H3] típusokat.







## Ultinon Pro9100

### Eredeti gépjárműipari LED teljesítmény

- **Exkluzív** gépjárműipari LED technológia, a Lumileds LUXEON TopContact LED-eknek köszönhetően\*
- Akár **350%-kal** intenzívebb, homogén fény\*\*
- Akár **5800 K** színhőmérsékletű hideg fehér fény
- **Optimális spektrum** az útjelző táblák jobb láthatóságáért
- **IP-védettség** por és fröccsenő víz ellen
- Egyedülálló Philips hőgazdálkodási technológiák
- A **SafeBeam** technológia elősegíti a vakításmentes vezetést
- Akár **5000 óra** élettartam
- **Kompatibilis** a legtöbb gépjárműtípussal
- Akár **5 év** kiterjesztett garancia
- Kompatibilis a 12 és 24 V-os elektromos rendszerekkel

\*Kivéve a HL (-H1) és a HL (-H3) izzótípusokat.  
\*\*A halogénizzókra vonatkozó minimális előírásokkal összevetve.



**2** éves  
**+3** kiterjesztett garancia



Normál halogén      Ultinon Pro9100

X2 csomagolásban elérhető



Rendelhető változatok








## Ultinon Pro5100

### Fehér fénnel a jól megvilágított utakért

- Akár **160%-kal** ragyogóbb fény\* a kiváló láthatóság érdekében
- Akár **5800 K** színhőmérsékletű **ragyogó fehér fény, modern külső**
- A **SafeBeam** technológia elősegíti a vakításmentes vezetést
- Akár **3000 óra** élettartam
- **Kompatibilis** a legtöbb gépjárműtípussal
- Akár **3 év kiterjesztett garancia**
- Kompatibilis a 12 és 24 V-os elektromos rendszerekkel

\*A halogénizzókra vonatkozó minimális előírásokkal összevetve.



Normál halogén

Ultinon Pro5100

X2 csomagolásban elérhető



Rendelhető változatok



## Ultinon Pro3022

### Stílusos, egyszerűen beilleszthető LED-világítás

- Akár **6000 K** színhőmérsékletű hideg fehér fény
- Kompakt, **all-in-one kivitelezés** a plug-and-play használat érdekében
- **Kompatibilis** a legtöbb gépjárműtípussal
- **Hosszan tartó teljesítmény**
- Akár **3 év kiterjesztett garancia**
- Kompatibilis a 12 és 24 V-os elektromos rendszerekkel

X2 csomagolásban elérhető



Rendelhető változatok







## Ultinon Pro6000 SL

# Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

Az új Philips Ultinon Pro6000 LED-izzók kiváló láthatóságot és stílust nyújtanak az Ön autójához. A Philips csúcskategóriás LED-technológiája megnövelt teljesítményt és egyszerű cserét biztosít a nagyobb biztonság és az elegáns kialakítás érdekében. Válasszon a fényes beltéri lámpák és jelzőfények ezen kínálatából, amelyek átalakítják a vezetési élményt.



### Kiemelkedő láthatóság

- Nagy teljesítményű fényforrás, nagy fénykibocsátással
- Erőteljes fehér fény széles választéka: 4000/6000/8000 K a T10 [=W5W] esetén
- Azonnali bekapcsolás technológia a nagyobb biztonság érdekében
- Egységes fényeloszlás
- Személygépkocsi- és tehergépkocsi-világítás

### Csúcskategóriás, elegáns jelzőfény


- A stílusos LED jelzőfény fehér, élénk piros és élénk sárga színben kapható

### Tartós teljesítmény

- Csúcskategóriás LED-technológia
- Hosszú, akár 5000 órás élettartam
- HeatShield technológia a T10 izzók hővel szembeni ellenállásához

### Egyszerű „plug-and-play” csere


- Elektromosan kompatibilis a legtöbb autóval.
- Nincs villódzás a Festoons (Szofita) LED sötétárammal szembeni védettségeinek köszönhetően
- Normál foglalatok és polaritásmentesség a gyors és egyszerű cseréhez (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Nagy választék személygépkocsi- és tehergépkocsi-alkalmazásokhoz




## Ultinon Pro6000 SL

Elérhető

12 V



24 V







Ultinon Pro3000 SL

## Emelkedjen ki a tömegből

Az új Philips Ultinon Pro3000 a legjobb ár-érték arányt kínálja. Akár ragyogó, új belső térre, akár figyelemfelkeltő külsőre vágyik, a Philips élvonalbeli LED-technológiája az azonnal bekapcsoló féklámpával és az egyenes fénycsugárral valóban érezhetővé teszi a különbséget.



### Erőteljes fényerő és teljesítmény

- Stílusos, akár 6000 K fehér fény T10 (≈ W5W), Festoon (Szofita), W21 és P21 esetén
- Piros jelzőfény elérhető a P21, P21/5W, W21, W21/5W esetén
- Megfelel a teljesítményszabványnak\*

### Egyszerű „plug-and-play”

- A hagyományos izzóról könnyedén LED-re válthat az egyszerű „plug-and-play” segítségével, a LED-es normál foglalatoknak köszönhetően.

### A Philips megbízhatósága

- Hosszabb, 3000 órás élettartam

### Kompatibilis a főbb járműtípusokkal

- 12 V-os rendszerekkel kompatibilis
- Opcionálisan CANbus is elérhető a hibaelhárításhoz

\*Megfelel az ECE R37 lumenkibocsátásra vonatkozó követelményeinek (csak jelzés esetén használható).



Ultinon Pro3000 SL

Elérhető:

12 V



SL-FEST 30mm  
Hidegfehér



SL-FEST 38mm  
Hidegfehér



SL-FEST 43mm  
Hidegfehér



SL-WHITE  
[≈W5W]



SL-WHITE  
[≈W21W]



SL-WHITE  
[≈P21W]



SL-RED  
[≈P21/5W]



SL-RED  
[≈W21W]



SL-RED  
[≈P21W]



SL-RED  
[≈W21/5W]






# CANbus adapterek

- **Orvosolja a pontatlan műszerfali figyelmeztetéseket**
- Irányjelzők esetén kiküszöböli a villódzást
- Egyszerű beszerelés
- A Philips összes LED termékcsaládjával kompatibilis

Rendelhető változatok



X2 csomagolásban elérhető



# Light Repair CANbus

- **Megakadályozza a fényszóróizzók villódzását**
- Könnyű beszerelés
- A Philips összes LED termékcsaládjával kompatibilis
- Új generációs Ultinon Pro5100\* és Ultinon Pro9100\* izzóinkba integrálva.

Rendelhető változatok



X2 csomagolásban elérhető



\* A Philips Light Repair CANbust integráltuk az új generációs izzóinkba. Nincs szükség további kiegészítőkre! A villódzás teljes mértékű kiküszöböléséhez nagy ritkán szükség lehet kiegészítő CANbusra.



LED-világítás személy- és teherautókhoz

LED









## 12 V/24 V-os LED-es tompított fény/reflektor és ködlámpa

### HL [≈H1] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11258U91X2	12/24	20	P14,5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4

### HL [≈H1] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4

### HL [≈H1] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4

### HL [≈H3] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4

### HL [≈H3] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4

### HL [≈H3] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4

### HL [≈H4] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4

### HL [≈H4] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4

### HL [≈H4] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4

### HL [≈H7] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-	4

### HL [≈H7] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4

### HL [≈H7] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4

### HL [≈H11] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4

### HL [≈H11] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-	4

### HL [≈H11] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4

### FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11366U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	-	4

### FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	-	4

### FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4

### HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11012U91X2	12/24	20	PX22d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-	4

### HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4



### HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4



### HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4



### HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4



### HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4



LED-világítás személy- és teherautókhoz

LED





## Utólag beépíthető 12 V-os beltéri és külső LED-világítás

### SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11860CU60X1	12	1.0	SV8,5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10

### SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

### SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10

### SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10

### SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

### SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10

### SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10

### SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

### SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10

### SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10

### SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10

### SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

### SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10

### SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498AU60X2	12	2.3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10

### SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498RU60X2	12	2.3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10

### SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

### SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498CU60X2	12	2.3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10

### SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

### SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11067CU60X1	12	2.4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10

### SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10

### SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10



### SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11066U30RB2	120.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	-	10

### SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10

### SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065AU60X2	12	2.3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10

### SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065RU60X2	12	2.3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10

### SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

### SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065CU60X2	12	2.3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10

### SL-WHITE [≈W21W] 6000K Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

### SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11961AU60X2	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10

### SL-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11961XU60X2	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10

### SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11961CU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10

### SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro3000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11961U30CWB2	12	0.6	W2.1x9.5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

### SL-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11961WU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10



## LED-adapterek

### CANbus adapter for LED 5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4

### CANbus adapter for LED 21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

### CANbus adapter for HL [≈H4]



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4

### CANbus adapter for HL [≈H7]



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4

### CANbus adapter for FL [≈H8/H11/H16]



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4

### CANbus adapter for HL [≈HB3/HB4/HIR2]




Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4

### Light Repair for HL [≈H7]



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4





## Utólag beépíthető 24 V-os LED-es beltéri világítás és fényjelző rendszer

### SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10

### SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10

### SL-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10

### SL-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10



# Világítástechnikai fogalmak

## ■ AirCool technológia

Intelligens hűtőrendszer, amely eltereli a hőt az izzó fontos alkatrészeitől (aktív hűtés ventilátorral).

## ■ AirFlux technológia

Az optimális hőkezelés hosszabb élettartamot eredményez (passzív hűtés hőelvezetővel).

## ■ Automotive Grade Quality

A Philips Automotive Grade Quality termékek tervezése és fejlesztése során szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmazunk (ideértve az alkalmazandó ISO-szabványokat is), ez pedig egységesen kiváló gyártási minőséghez vezet.

## ■ Aszimmetrikus sugárzási szög

Eltolt fénysugár tompított fényszóróknál. Az elfoglalt közlekedési sávban hosszabb fénysugarat biztosít, mint az ellentétes sávban, így elkerülhető a szembejövő vezetők vakítása.

## ■ CeraLight

Hűtőrendszer, amely kerámia alkalmazásával ér el továbbfejlesztett hő- és rázkódásvédelmet.

## ■ D(...)

A xenon HID-izzókhoz tartozó jelölés, ahol **D** a „discharge” (ívkisülés) rövidítése. A rendelkezésre álló műszaki típusok: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** és **D5S**. **D1** és **D2**: az 1991-ben bevezetett első HID-izzók.

**D3** és **D4**: a D1 és D2 helyére lépő higanymentes izzók.

A D1 és D3 esetében az elektronikus, nagyfeszültségű indítószervezet már be van építve az izzó foglalatába.

Az **R** típust fényvető (lencse-) rendszerekben használják.

Az **S** változat nyitott reflektoroknál használatos, és kiegészítő bevonatot tartalmaz a külső csövön (hajszálcsíkok), amely egyes területeket kitakar a vakítás elkerülése érdekében.

A **D5S** egy 25 wattos izzó beépített indítószervezettel és beépített előtéttel.

## ■ DOT

Az Amerikai Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma (Department of Transportation, DOT), amely az országúti, légi, vasúti, tengeri és más közlekedési ágak felügyeleti funkcióját látja el. Hasonló szerepkört tölt be, mint az Európai Gazdasági Bizottság (Economic Commission for Europe, ECE).

## ■ DRL

Nappali menetfény (Daytime running lamp, DRL).

## ■ ECE

Európai Gazdasági Bizottság (Economic Commission for Europe, ECE). Az Egyesült Nemzetek Szervezetének genfi székhelyű öt regionális bizottságának egyike, amely az általános ENSZ-konferenciák és csúcstalálkozók döntéseinek regionális megvalósításán keresztül hozzájárul az ENSZ hatékonyságának növeléséhez. Az ECE felelős a gépjárművekre vonatkozó műszaki előírások összehangolásáért, és ezek a rendszabályok számos Európán kívüli országban is kötelezőek.

## ■ ECE R

Az ECE Regulation (ECE előírás) rövidítése.

Példák gépjármű-világításra:

**R37** izzószálas lámpák

**R99** gázkisüléses fényforrások

**R48** világító- és fényjelző eszközök beszerelése

## ■ Égő

Az égő a nagy fényerejű ívkisüléses halogén- és a xenonizzók (HID-izzók) üvegrésze, amelyben a fény előállítás történik. Kemény- vagy kvarcüvegből áll, és tartalmazza az izzószálat és a két elektródot.

## ■ E-jelölés

Az EGB-jóváhagyás jelzése. Az „E” utáni számjegy azt jelzi, hogy mely ország adta meg a jóváhagyást. Például az E1 Németországot jelzi, míg az E2 Franciaországot. Az EGB (ECE) valamelyik tagja által megadott jóváhagyás érvényes az összes tagállamra, és általában átvezetik a nemzeti előírásokba is. Egyedi kisebb eltérések előfordulhatnak.

## ■ Elektródok

Villamos vezetők egymással szemben elhelyezve a xenongáz-kisüléses izzó búrájában. A fényt kibocsátó villamos ív a két elektród között jön létre.

## ■ Élettartam

Statisztikai adat, amely adott feszültségen bizonyos időn keresztül működő izzólámpák meghibásodási arányát jelzi. Szokásos élettartam adatok a következők:

**B3** Az az időtartam, amely alatt statisztikailag a tesztminták 3%-a meghibásodott.

**TC** Az az időtartam, amely alatt a tesztminták 63%-a meghibásodott.

## ■ Előtét

Elektronikus vezérlő nagy fényerejű, ívkisüléses, xenon HID-izzók vezérléséhez.

## ■ EMI-kompatibilis

Az elektromágneses interferencia gépjárművekre vonatkozó szabványainak megfelel.

## ■ Fedélzeti feszültség

Villamos feszültség a gépjármű fedélzeti hálózatában. Gépkocsiknál az izzók csatlakozóiban az üzemi feszültség jellemzően 13 és 14 volt (V) közötti. A halogén fényszóróizzók hivatalos ellenőrzési feszültsége 13,2 V az ECE R37 előírásai szerint. A 24 V-os fedélzeti hálózatú teherautóknál az ellenőrzési feszültség 28 V. A fedélzeti feszültség jelentős mértékben befolyásolja az izzólámpák élettartamát. Általában az 5%-os feszültségnövekedés 50%-kal csökkenti az élettartamot.

## ■ Fénysűrűség

Az izzószálból vagy xenon HID-izzó villamos ívéből egységnyi területről adott irányban kibocsátott fény erőssége. Fontos mutatója annak a fény mennyiségnek, amelyet a fényszóróegység biztosít az utakon. mértékegysége a kandela/m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>).

## ■ Fénytjeljesítmény (lumen)

A fényforrás által minden irányban kibocsátott fény teljes mennyisége.

## ■ Festoon (Szofta izzó)

Cső alakú izzó mindkét végén érintkezővel, ilyen például a C5W. Gyakran használják belső világításra és rendszámtábla-világításra.

## ■ Foglalat

Az izzó alsó része, amely megfelelő mechanikai és villamos csatlakozást biztosít a gépjármű lámpaegységével. Pontossága elengedhetetlen a helyes sugárzási szög eléréséhez.

## ■ H(...)

Jelölés halogénizzókhoz. H = halogén.

Az izzókat folyamatosan számozzák.

A leggyakoribb típusok a következők:

**H1** Az első halogénizzó (egy izzószálas).

**H4** Két izzószál a tompított és az országúti világítás biztosításához egy fényszóróizzón belül.

**H7** A leggyakoribb halogénizzó Európában tompított, országúti és ködlámpákhoz.

## ■ Halogén

Az izzóban a halogén ciklusos folyamatának létrehozásához használt gáz. Működés közben a volfrámmolekulák elpárolognak a volfrámszálról. A ciklusos folyamatban egyesülnek a halogénmolekulákkal, és visszaesnek az izzószálra. Ez meghosszabbítja az izzó élettartamát, és nagyobb fényerőt tesz lehetővé. A halogénizzók nagy nyomású halogéntöltetet tartalmaznak. A hagyományos, nem halogén izzólámpák gyakran vákuumot használnak.

## ■ Határvonal

A tompított fény világos és sötét zónája közötti vonal. A határvonal fölött a fény mennyisége korlátozott a szembejövő vezetők vakításának elkerülése érdekében.

## ■ HB(...)

Az európai használatra is jóváhagyott, eredetileg észak-amerikai izzótípusok ECE-neve. Például a HB3 megfelelője a 9005, míg a HB4 megfelelője a 9006.

## ■ Hg

A higany vegyjele (latinul hydrargyrum). A D1 és D2 típusú xenonizzók még tartalmaznak higanyt, amely a szokásos háztartási energiatakarékos izzók higanytartalmának kb. a harmada. A D3, D4 és D5 típus teljesen higanymentes.

## ■ HID

High Intensity Discharge (nagy fényerejű ívkisülés).

Az úgynevezett xenonlámpákra ez a szabatos szakkifejezés.

**Lásd még:** ívkisüléses izzó, xenonlámpa, xenonrendszer.

## ■ HiPerVision

Rendkívül kis méretű jelzőizzó-család nagy pontosságú izzószálakkal és hosszú élettartammal. Irányjelzőkben, ködlámpákban, hátsó lámpákban és nappali világításra használhatók.

## ■ Ívkisüléses izzó

Az úgynevezett xenonizzókra a szabatos szakkifejezés a nagy fényerejű ívkisüléses izzó. A fénykibocsátást egy villamos ív hozza létre, amely két elektród között keletkezik.

**Lásd még:** HID és xenonfény.

## ■ IP65 minősítés

Por és vízkömlés elleni védelem, amely fokozza a tartósságot

## ■ Izzószál

Spirális volfrámszál, amely fényt bocsát ki.

## ■ Kandela (cd)

A fényerősség mértékegysége, amely a fényforrás által kibocsátott fényáram erősségét méri egy adott irányban.

## ■ Kelvin (K)

A hőmérséklet olyan abszolút skálán alapuló mértékegysége, amelyen a nulla (mínusz 273 °C) az a pont, ahol minden hőmozgás megszűnik. A világítástechnikában azonban a színhőmérséklet mértékegysége. Minél nagyobb a színhőmérséklet, annál fehérebbnek és hidegebbnek tűnik a fény.

## ■ Kvarcüveg

Hő- és nyomásálló üveg halogén és xenon HID-lámpákhoz. Az üveg különleges bevonatot is tartalmaz az ártalmas ibolyántúli (UV) fény kiszűréséhez.

## ■ LED

Világítódioda (Light emitting diode).

## ■ Lumen (lm)

A fénytjeljesítmény mértékegysége.

## ■ Lux (lx)

A megvilágítás mértékegysége. 1 lx = 1 lm/m<sup>2</sup>.

**Lásd még:** megvilágítás.

## ■ LUXEON®

Lumileds chiptechnológia.

## ■ Megvilágítás (lux)

A fénytjeljesítménnyel (lumen) szemben, amely a fényforrás által kibocsátott teljes fény mennyiséget méri, a megvilágítás az egységnyi területre, például az útra eső fény mennyiséget mutatja. Mérése megvilágításmérővel történik.

## ■ Megvilágításmérő (luxmérő)

A megvilágítást mérő eszköz.

## ■ Nagyfeszültségű indítószervezet

Mintegy 20 000 voltos nagyfeszültségű impulzusokat állít elő a villamos ív begyújtásához a xenon HID-izzókban.

## ■ Pb

Az ólom vegyjele (latinul plumbum).

A Philips valamennyi gépjárműipari izzója **ólommentes**.

## ■ SafeBeam technológia

Technológia, amely oda irányítja a fényt az úton, ahol Önnek a legnagyobb szüksége van rá.

## ■ Színhőmérséklet

A fény színéhez tartozó hőtani mérőszám. Adott hőmérsékletre felmelegített „feketetest-sugárzó” által létrehozott színérzet alapján határozzák meg (lásd még: kelvin).

## ■ UV-szűrés

Az ibolyántúli (UV) fényt kiszűrő üveg elnyeli az izzószál vagy a villamos ív keltette UV-fényt. Az UV-szűrés kötelező az EGB előírásoknak megfelelő valamennyi autólámpaizzónál, mivel az UV-fény károsíthatja a fényszóró műanyag burkolatát.

**Lásd még:** kvarcüveg.

## ■ Villamos ív

A xenon HID-izzó két elektródja közötti, erős fényű elektromos kisülés. Elvben hasonló a villámláshoz.

A villamos ívet a nagyfeszültségű indítószervezet hozza létre, míg stabilizálását és szabályozását az előtét biztosítja.

## ■ Volfrám

Izzószál és elektród anyaga.

## ■ Wedge base (Ék foglalat)

Üvegfoglalattal rendelkező izzó, például a W5W.

Elsősorban helyzetjelzőkben, oldalsó irányjelzőkben és belső világításra használják.

## ■ Xenon (Xe)

A nemesgázok csoportjába tartozó elem. Gyakran használják a HID-izzókra való hivatkozásként.

## ■ Xenonlámpa

Fényszórók HID-izzókkal.

**Lásd még:** D(...), ívkisüléses izzó, HID.

## ■ Xenonrendszer

A teljes xenonrendszer elemei: HID-izzó, nagyfeszültségű indítószervezet és elektronikus előtét, amely a villamos ívet szabályozza.

# Mintadarab-csomagolás

Fedezze fel a tökéletes lopásgátló megoldást vállalkozásához.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

## Rendelési adatok

Leírás	Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3
<b>12 V halogén</b>				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

# A Philips rendelési kódjainak magyarázata

Gépjárműipari világítási termékeink mindegyike megrendelhető a **Philips megrendelőlap segítségével**. A Philips megrendelőlappal azonosíthatja az izzó típusát, a termékcsaládot és a csomagolás típusát.

Példa: 12972WVUB1, H7 WhiteVision ultra, egyes, buborék

<b>12972</b>	<b>WVU</b>	<b>B1</b>
1/Az izzó típusa	2/A termékcsalád típusa	3/A csomagolás típusa

### 1/Az izzó típusa

A Philips minden izzótípust egyedi számmal jelöl.  
 • Minden 12 V-os izzó jelölése a 12-es számmal kezdődik (például 12972 a H7 12 V esetében)  
 • Minden 24 V-os izzó jelölése a 13-as számmal kezdődik (például 13972 a H7 24 V esetében)

### 2/A termékcsalád típusa

A legtöbb fényforrástípus különböző **termékcsaládokban** érhető el. Ezeket egy **színkód** jelöli.

#### Színkód

	RacingVision GT200 Akár 200%-kal erősebb fény	A termékcsalád típusa <b>RGT</b>
	X-tremeVision Pro150 Akár 150%-kal erősebb fény	A termékcsalád típusa <b>XVP</b>
	VisionPlus Akár 60%-kal erősebb fény	A termékcsalád típusa <b>VP</b>
	LongLife EcoVision Akár 1500 óra élettartam	A termékcsalád típusa <b>LLECO</b>
	WhiteVision ultra Erőteljes fehér fény	A termékcsalád típusa <b>WVU</b>
	Vision Akár 30%-kal erősebb fény	A termékcsalád típusa <b>PR</b>
	Standard	A termékcsalád típusa <b>STD</b>


### 3/A csomagolás típusa

	<b>Kereskedelmi csomag</b> Anyag karton Tartalom <b>C1</b> 1 izzó Tartalom <b>CP</b> 10 izzó Csomagolás típusa <b>C1/CP</b>		<b>Egyes, buborékcsomagolás</b> Anyag karton/műanyag Tartalom 1 izzó Csomagolás típusa <b>B1</b>		<b>Dupla, buborékcsomagolás</b> Anyag karton/műanyag Tartalom 2 izzó Csomagolás típusa <b>B2</b>
	<b>Speciális műanyag csomagolás</b> Anyag műanyag Tartalom <b>S2</b> 2 izzó Tartalom <b>SM</b> 4 izzó (2 fényoszlop, 2 helyzetjelző) Csomagolás típusa <b>S2/SM</b>		<b>Xenon, egyes, buborékcsomagolás</b> Anyag karton/műanyag Tartalom 1 izzó Csomagolás típusa <b>S1</b>		<b>LED X1/X2 buborékcsomagolás</b> Anyag karton/műanyag Tartalom <b>X1</b> 1 izzó Tartalom <b>X2</b> 2 izzó Csomagolás típusa <b>X1/X2</b>

	Ultinon Pro9100 Eredeti gépjárműipari teljesítmény	A termékcsalád típusa <b>U9100</b>
	Ultinon Pro5100 Fehér fényrel a jobban megvilágított utakért	A termékcsalád típusa <b>U5100</b>
	Ultinon Pro3022 Stílusos, könnyen cserélhető LED világítás	A termékcsalád típusa <b>U3022</b>
	Ultinon Pro6000 SL Erősebb fényű, elegáns jelzések	A termékcsalád típusa <b>U6000</b>
	Ultinon Pro3000 SL Emelkedjen ki a tömegből!	A termékcsalád típusa <b>U3000</b>



# Méretezési rajzok – Foglalatok



# Termékmutató

## 12 V-os halogén személyautó-világítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECOB2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLECOB1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLECOB2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

## 12 V-os halogén személyautó-világítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	32435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	25
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	23
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8711500390957	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1,2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500405089	8727900391022	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1,3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	23

## 12 V-os halogén személyautó-világítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1,2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1,1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1,2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1,5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8711500370959	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1,8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1,5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1,12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500348340	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837</	



## 12 V-os halogén személyautó-világítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	21
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	21

## Halogén motorvilágítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	40
12636VBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	41

## 24 V-os halogén busz- és teherautó-világítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51

## 24 V-os halogén busz- és teherautó-világítás

Rendelési szám	Tipus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	87115008258			

## Xenon megoldások személy- és teherautókhoz

Rendelési szám	Típus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	69
Rendelési kódok: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Rendelési kódok: Közép-Európa (Lengyelország, Románia, Cseh Köztársaság) és egyéb közép-európai országok										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Rendelési kódok: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Rendelési kódok: Közép-Európa (Lengyelország, Románia, Cseh Köztársaság) és egyéb közép-európai országok										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	69
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	68
Rendelési kódok: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	68
Rendelési kódok: Közép-Európa (Lengyelország, Románia, Cseh Köztársaság) és egyéb közép-európai országok										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	68
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	68

## LED világítás

Rendelési szám	Típus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
11005U3022X2	HL [=HB3/HB4]	U3022	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	90
11005U51X2	HL [=HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	90
11005U91X2	HL [=HB3/HB4]	U9100	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8719018018700	-	8719018018717	90
11012U3022X2	HL [=HIR2]	U3022	12/24	20	PX22D	01808394	8719018018083	-	8719018018090	90
11012U51X2	HL [=HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	89
11012U91X2	HL [=HIR2]	U9100	12/24	20	PX22d	01872494	8719018018724	-	8719018018731	89
11065AU60X2	SL-AMBER [=W21W]	U6000SI	12	2,3	WX3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	94
11065CU60X2	SL-WHITE [=W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	94
11065RU60X2	SL-RED [=W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	94
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U3000SI	12	1,75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	94
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U3000SI	12	1,75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	94
11066AU60X2	SL-AMBER [=W21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	W3x16q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	93
11066CU60X2	SL-WHITE [=W21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	W3x16q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	94
11066RU60X2	SL-RED [=W21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	W3x16q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	93
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U3000SI	12	0,8/1,75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	94
11067CU60X1	SL-WHITE [=W16W]	U6000SI	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	93

## LED világítás

Rendelési szám	Típus	Termékcsalád	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
11258U3022X2	HL [=H1]	U3022	12/24	18	P14.5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	88
11258U51X2	HL [=H1]	U5100	12/24	12,5	P14.5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	88
11258U91X2	HL [=H1]	U9100	12/24	20	P14.5s	01862594	8719018018625	-	8719018018632	88
11336U3022X2	HL [=H3]	U3022	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	88
11336U51X2	HL [=H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	88
11336U91X2	HL [=H3]	U9100	12/24	20	PK22s	01874894	8719018018748	-	8719018018755	88
11342U3022X2	HL [=H4]	U3022	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	88
11342U51X2	HL [=H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	88
11342U91X2	HL [=H4]	U9100	12/24	18	P43t-38	01866394	8719018018663	-	8719018018670	88
11362U3022X2	HL [=H11]	U3022	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	89
11362U51X2	HL [=H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	89
11362U91X2	HL [=H11]	U9100	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	89
11366U3022X2	FL [=H8/H11/H16]	U3022	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	89
11366U51X2	FL [=H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	89
11366U91X2	FL [=H8/H11/H16]	U9100	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	89
11498AU60X2	SL-AMBER [=P21W]	U6000SI	12	2,3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	93
11498CU60X2	SL-WHITE [=P21W]	U6000SI	12	2,3	BA15S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	93
11498RU60X2	SL-RED [=P21W]	U6000SI	12	2,3	BA15S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	93
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U3000SI	12	1,75	BA15S	00680630	8719018006806	-	8719018006813	93
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U3000SI	12	1,75	BA15S	00640030	8719018006400	-	8719018006417	93
11499AU60X2	SL-AMBER [=P21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	92
11499CU60X2	SL-WHITE [=P21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	93
11499RU60X2	SL-RED [=P21/5W]	U6000SI	12	2,5/0,5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	92
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U3000SI	12	0,8/1,75	BAY15D	00682030	8719018006820	-	8719018006837	93
11854CU60X1	SL-FEST 38mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	92
11854U30CWB1	SL-FEST 38mm 6000K	U3000SI	12	0,6	SV8.5	00676930	8719018006769	-		





2023 © Lumileds Holding B.V. Minden jog fenntartva.

A Philips védjegy és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

[philips.com/automotive](https://philips.com/automotive)