

PHILIPS

EcoPro
LED munkalámpa



**Minőségi lámpa
az alapos munkához**

Sokoldalú és erőteljes LED munkalámpa mindennapi használatra

Philips EcoPro61 Slim Vékony, hajlítható kézilámpa



- **Ultravékony kivitel:** a kis helyek megvilágítására
- **3 különböző fényárammód:** 500, 250 és 50 lumen
- **Rendkívül hosszú üzemidő:** akár 20 óra Eco módban
- **Sokoldalú és egyszerű használat:** erős mágneses rögzítőtartozékok és 360°-ban elfordítható, behúzható horog
- **Nagy precizitású spotlámpa:** 140 lumen

Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

Philips EcoPro40 Újratölthető kézilámpa



- **Ragyogó LED lámpa:** legfeljebb 300 lumen (fokozott üzemmód)
- **Természetes fehér fény:** 6500 K
- **Még hosszabb független üzemidő:** akár 8 óra
- **Praktikus munkalámpa:** csúszásmentes fogási felület és kis súly
- **Kezek használatát nem igénylő kivitel:** erős mágnesek és 360°-ban elforgatható, behúzható horog

Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

Philips EcoPro50 Szállítható és újratölthető alumínium vetítő lámpa



- **Erőteljes LED lámpa:** legfeljebb 1000 lumen
- **Természetes fehér fény:** 6500 K
- **Hosszú független üzemidő:** akár 6 óra, akkumulátor-élettartam jelzővel
- **Rendkívül ütésálló (IK08) és vízálló (IP54)**
- **Kezek használatát nem igénylő kivitel:** erős mágneses rögzítőtartozék
- **Külső akkumulátor:** más készülékek feltöltéséhez

Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

Philips EcoPro30 Újratölthető, vékony lámpa



- **Két világítási mód:** 150 és 300 lm
- **Intenzív természetes fény:** 6000 K
- **Újratölthető, hosszú élettartamú akkumulátor:** nagy teljesítményű Li-ion akkumulátor
- **Sokoldalú a kéz nélküli használat érdekében:** nagy fényszórási szög, 360°-ban forgatható horog, erős mágnes
- **Megnövelt önálló üzemidő:** akár 8 óra; USB-C-n keresztül újratölthető
- **Nagymértékben ütésálló (IK07) és vízálló (IP54)**

Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

Philips EcoPro20

Kényelmes zseblámpa



- **LED lámpa:** legfeljebb 220 lumen
- **Természetes fehér fény:** 6500 K
- **Megfelelő független üzemidő:** akár 3,5 óra
- **Kezek használatát nem igénylő kivitel:** 180°-ban elfordítható mágneses talp és 360°-ban elforgatható, behúzható horog
- **Külső akkumulátor:** más készülékek feltöltéséhez

Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

Philips EcoPro10

Hordozható szerelőlámpa

Új



- **Ultrakompakt kialakítás:** könnyű (kevesebb, mint 100 g) a mindennapi használathoz
- **Magas fényminőség:** 5 hosszú élettartamú LED égőt tartalmaz
- **Intenzív természetes fény:** 6000 K
- **Hosszú önálló üzemidő:** akár 6,5 óra
- **Sokoldalú zseblámpa:** fényszóró, csipetű

Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

Rendelési információk

Terméknév	Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3	Csomagmennyiség
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10



A termékkel kapcsolatos információk



Mikro USB töltés

A munkalámpa feltöltése Mikro USB segítségével.



Külső akkumulátor

A munkalámpával más készülékeket is fel lehet tölteni.



Kis méret

Kis méret, amely ideális a lámpa zsebben történő elhelyezéséhez és a kényelmes fogáshoz.



Por-víz- és ütésállósági jelzés

Minél magasabb az IP besorolás, annál jobb védelmet nyújt a vízzel és a porral szemben.



Ütésálló

Minél magasabb az IK besorolás, annál jobb védelmet nyújt az ütésekkel szemben.



Erős mágnes

A beépített, behúzható mágnesnek köszönhetően a kéz szabadon maradhat.



Elforgatható horog

A behúzható elforgatható horognak köszönhetően a kéz szabadon maradhat.

