

# Xperion 6000

## Professzionális égőink, amelyek kielégítenek minden autószerelői igényt



	UV Pillar	Pillar	Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line	Multi Dock Station	Find My Device
Megnövelt fényerő üzemmód	500 lm Akár 4,5 óra	500 lm Akár 4,5 óra	1000 lm Akár 3 óra	1000 lm Akár 3 óra	500 lm Akár 3 óra	300 lm Akár 3,5 óra	500 lm Akár 4,5 óra	300 lm Akár 4,5 óra		
Takarékos üzemmód	250 lm Akár 10 óra	250 lm Akár 10 óra	100 lm Akár 22 óra	100 lm Akár 22 óra	100 lm Akár 9 óra	150 lm Akár 7 óra	250 lm Akár 7 óra	150 lm Akár 8 óra		
Spotlámpa	180 lm Akár 12 óra	180 lm Akár 12 óra	250 lm Akár 9 óra	250 lm Akár 9 óra	250 lm Akár 5 óra	100 lm Akár 10 óra	150 lm Akár 9 óra	120 lm Akár 9 óra		
Sugárszög/elforgathatóság	100°  90°-ban forgatható	100°  90°-ban forgatható	100°  Fénybeállítási memória	100°  Fénybeállítási memória	100°  Fénybeállítási memória	110°	100°  270°-ban forgatható	110°		
Különleges világítási funkciók	UV-fény  Kiváló színűség		ZOOM  Fókuszálható fénysugár  Mozgásérzékelés	ZOOM  Fókuszálható fénysugár  Mozgásérzékelés	ZOOM  Fókuszálható fénysugár  Kompakt kialakítás	25 cm hajlítható tömlő, minden irányban forgatható	180°-ban összecuskható			
Rögzítőelem	360°-ban forgatható kámpó  1 mágnes	360°-ban forgatható kámpó  1 mágnes	180°-ban forgatható fogantyú  Mágneses fogantyú	180°-ban forgatható fogantyú  Mágneses fogantyú	180°-ban forgatható fogantyú  Mágneses fogantyú	360°-ban forgatható kámpó  1 mágnes	360°-ban forgatható kámpó  1 mágnes	360°-ban forgatható kámpó  1 mágnes		
Tapadás/olajjal szembeni ellenállás	ABS*, Gumi  Autóműhelyben használható	ABS*  Autóműhelyben használható	ABS*  Autóműhelyben használható	ABS*  Autóműhelyben használható	ABS*  Autóműhelyben használható	ABS*, Gumi  Autóműhelyben használható	ABS*, Gumi  Autóműhelyben használható	ABS*  Autóműhelyben használható		
Robosztus kialakítás	IP65  IK07	IP65  IK07	IP55  IK07	IP65  IK07	IP65  IK07	IP65  IK07	IP54  IK07	IP65  IK07		
Lítium-akkumulátoros tápellátás	<4,5 óra  C típusú USB	<4,5 óra  C típusú USB	<5 óra  C típusú USB	<5 óra  C típusú USB	<3,5 óra  C típusú USB	<3,5 óra  C típusú USB	<4 óra  C típusú USB	<3,5 óra  C típusú USB		
További tartozékok	Find My Device  Multi Dock Station**	Find My Device**  Multi Dock Station**	Multi Dock Station**  USB-s külső akkumulátor	Multi Dock Station**  USB-s külső akkumulátor	Find My Device**  Multi Dock Station**	Multi Dock Station**	Find My Device**  Multi Dock Station**			
<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>	<b>Rendelési megjegyzés</b>
X60UVPIX1	X60PILLX1	X60FLAUX1	X60FLX1	X60FLMIX1	X60POCKX1	X60SLIMX1	X60LINEX1	ACCMUDOX1	ACCFIMDX1	

\* Akrylnitril-butadién-sztirol kopolimer

\*\* Külön megvásárolható tartozékok, kivéve a Philips Xperion 6000 UV Pillar terméket, amely már tartalmazza a Find My Device funkciót