

Таблица применимости светодиодных ламп



Фары	Передние противотуманные фары

Ultinon Pro9100 HL	
HL [≈H1]	HL [≈H3]
HL [≈H4]	HL [≈H7]
FL [≈H8/H11/H16]	
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]
HL [≈HIR2]	

Ultinon Pro5100 HL	
HL [≈H1]	HL [≈H3]
HL [≈H4]	HL [≈H7]
FL [≈H8/H11/H16]	
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]
HL [≈HIR2]	

Ultinon Pro3022 HL	
HL [≈H1]	HL [≈H3]
HL [≈H4]	HL [≈H7]
FL [≈H8/H11/H16]	
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]
HL [≈HIR2]	

Адапторы для светодиодных ламп	
Light Repair HL [≈H7]	CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]

Передние стояночные фары	Передние указатели поворота	Освещение панели управления	Внутреннее освещение	Боковые указатели поворота	Подсветка бардачка	Задние стояночные фары	Задние указатели поворота	Задний противотуманный фонарь	Подсветка багажника	Освещение номерного знака	Дополнительный стоп-сигнал	Стоп-сигнал	Фонарь заднего хода

Ultinon Pro6000 SI														
SI-T10 [≈W5W]	SI-AMB [≈P21W]	SI-AMB [≈P21/5W]	SI-T10 [≈W5W]	SI-T10 [≈W5W]	SI-AMB [≈W5W]	SI-T10 [≈W5W]	SI-RED [≈P21/5W]	SI-AMB [≈P21W]	SI-RED [≈P21W]	SI-T10 [≈W5W]	SI-T10 [≈W5W]	SI-RED [≈P21W]	SI-RED [≈P21W]	SI-WHITE [≈P21W]
SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-AMB [≈W21W]	SI-AMB [≈W21/5W]	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-T10 [≈W5W]	SI-T10 [≈W5W]	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-RED [≈W21/5W]	SI-AMB [≈P21/5W]	SI-RED [≈W21W]	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-RED [≈W21W]	SI-RED [≈P21/5W]	SI-WHITE [≈W21W]
SI-WHITE [≈P21/5W]	SI-WHITE [≈P21/5W]		SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈R5W/R10W]		SI-WHITE [≈R5W/R10W]		SI-AMB [≈W21W]		SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-RED [≈W21W]	SI-T16 [≈W16W]
SI-WHITE [≈W21/5W]	SI-WHITE [≈W21/5W]							SI-AMB [≈W21/5W]					SI-RED [≈W21/5W]	

Ultinon Pro3100 SI															
SI-WHITE [≈W5W]	SI-AMB [≈P21W]	SI-AMB [≈W21W]	SI-WHITE [≈W5W]	SI-WHITE [≈W5W]	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈W5W]	SI-RED [≈P21/5W]	SI-AMB [≈P21W]	SI-RED [≈P21W]	SI-WHITE [≈W5W]	SI-WHITE [≈W5W]	SI-RED [≈P21W]	SI-RED [≈W21W]	SI-WHITE [≈P21W]	SI-WHITE [≈W21W]
SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈P21/5W]	SI-WHITE [≈P21/5W]	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-RED [≈W21/5W]	SI-AMB [≈W21W]	SI-RED [≈W21W]	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-FEST 30/38/43 mm	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-RED [≈W21W]	SI-RED [≈P21/5W]	SI-T16 [≈W16W]
			SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈R5W/R10W]		SI-WHITE [≈R5W/R10W]				SI-WHITE [≈R5W/R10W]	SI-WHITE [≈R5W/R10W]				

Адапторы для светодиодных ламп														
CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈5W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈21W]	CANbus adapter SI [≈21W]