

# Melyik autóizzóra van szüksége?



## Még nagyobb fényerő




Akár **200%-kal** nagyobb fényerő\*

**RacingVision GT200**


Akár 80 m-rel hosszabb hatótávolság\*\*\*




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet\*\*



Élettartam\*\*



Rendelhető változatok  
**H4, H7**


Akár **150%-kal** nagyobb fényerő\*

**X-tremeVision Pro150**


Akár 70 m-rel hosszabb hatótávolság\*\*\*




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet\*\*



Élettartam\*\*




Rendelhető változatok  
**H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2**

Akár **60%-kal** nagyobb látótér\*


**VisionPlus**




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet\*\*



Élettartam\*\*




Rendelhető változatok  
**H1, H4, H7**

Akár **30%-kal** nagyobb látótér\*

**Vision**




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet\*\*



Élettartam\*\*



Rendelhető változatok  
**H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

## Egyéni stílus




Erőteljes **fehér** fény

**WhiteVision ultra**


H4, H7 akár 4200 K



Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet\*\*



Élettartam\*\*




Rendelhető változatok  
**H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

## Hosszabb élettartam




Akár **1500 órák\*\*** élettartam


**LongLife EcoVision**




Teljesítmény (fényeloszlás)\*



Színhőmérséklet\*\*



Élettartam\*\*



Rendelhető változatok  
**H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

A képek kizárólag szemléltetési célt szolgálnak. \* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest. \*\* Az élettartam és a színhőmérséklet típusonként eltérő, a számok a H7 típusra vonatkoznak. \*\*\* Az EGB-rendeletben előírt minimális követelményekből számítva, 1 Luxot alapul véve. Az autótól mért legnagyobb távolság, a H4 és H7 típusra érvényes.