

Welche **Lampe** benötigen Sie?



Überragende Helligkeit


Bis zu **200%** helleres Licht*

RacingVision GT200


Lichtstrahl bis zu **+80 m*****




Lichtleistung*



Lichtfarbe**



Lebensdauer**



Erhältlich in
H4, H7


Bis zu **150%** helleres Licht*

X-tremeVision Pro150


Lichtstrahl bis zu **+70 m*****



Lichtleistung*



Lichtfarbe**



Lebensdauer**




Erhältlich in
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Bis zu **60%** mehr Sicht*

VisionPlus



Lichtleistung*



Lichtfarbe**



Lebensdauer**




Erhältlich in
H1, H4, H7

Bis zu **30%** mehr Sicht*

Vision




Lichtleistung*



Lichtfarbe**



Lebensdauer**



Erhältlich in
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Einzigartiges Design


Strahlend **weißes** Licht

WhiteVision ultra


H4, H7 bis zu **4200 K**



Lichtleistung*



Lichtfarbe**



Lebensdauer**




Erhältlich in
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W


Längere Lebensdauer

Lebensdauer bis zu **1500 Std.****


LongLife EcoVision




Lichtleistung*



Lichtfarbe**



Lebensdauer**



Erhältlich in
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Die Bilder dienen nur der Illustration.

* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten. ** Betriebslebensdauer und Lichtfarbe sind vom Typ abhängig, die Angabe gilt nur für H7. *** Im Vergleich zum abgeleiteten Minimum nach ECE-Regelung, basierend auf 1 Lux. Weitester Abstand vom Fahrzeug, gilt für H4 und H7.

Philips.com/Halogen

PHILIPS