

# Welche Lampe benötigen Sie?



## Überragende Helligkeit

<p>Bis zu <b>200%</b> helleres Licht*</p> <p><b>RacingVision GT200</b></p> <p>Lichtstrahl bis zu <b>+80 m***</b></p> <p><b>Auto EXPRESS BEST BUY 2023</b></p>	<p>Bis zu <b>150%</b> helleres Licht*</p> <p><b>X-tremeVision Pro150</b></p> <p>Lichtstrahl bis zu <b>+70 m***</b></p> <p><b>Unsere Empfehlung</b></p>	<p>Bis zu <b>60%</b> mehr Sicht*</p> <p><b>VisionPlus</b></p>
<p>Lichtleistung*</p> <p>Bis zu <b>+200%</b></p> <p><b>+80m***</b></p>	<p>Lichtleistung*</p> <p>Bis zu <b>+150%</b></p> <p><b>+70m***</b></p>	<p>Lichtleistung*</p> <p>Bis zu <b>+60%</b></p>
<p>Lichtfarbe**</p> <p>Bis zu <b>3500 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Lichtfarbe**</p> <p>Bis zu <b>3400 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Lichtfarbe**</p> <p>Bis zu <b>3250 K</b></p> <p>Standard: 3100 K</p>
<p>Lebensdauer**</p> <p>Bis zu <b>250 Std.</b></p>	<p>Lebensdauer**</p> <p>Bis zu <b>450 Std.</b></p>	<p>Lebensdauer**</p> <p>Bis zu <b>500 Std.</b></p>
<p>Erhältlich in <b>H4, H7</b></p>	<p>Erhältlich in <b>H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</b></p>	<p>Erhältlich in <b>H1, H4, H7</b></p>

## Einzigartiges Design

Strahlend weißes Licht

**WhiteVision ultra**

H4, H7 bis zu **4200 K**

Standard

WhiteVision ultra

Lichtleistung\*

Bis zu **+60%**

Lichtfarbe\*\*

Bis zu **4200 K**

Standard: 3100 K

Lebensdauer\*\*

Bis zu **350 Std.**

Erhältlich in **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

## Längere Lebensdauer

Lebensdauer bis zu **1500 Std.\*\***

**LongLife EcoVision**

Standard

0 Std. 750 Std. 1500 Std.

LongLife EcoVision

Lichtleistung\*

Lichtfarbe\*\*

Bis zu **3100 K**

Standard: 3100 K

Lebensdauer\*\*

Bis zu **1500 Std.**

Erhältlich in **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

## Bewusste Entscheidung

Bis zu **30%** mehr Sicht\*

**Vision**

H7

Standard

Bis zu **+30%**

Lichtleistung\*

Lichtfarbe\*\*

Bis zu **3200 K**

Standard: 3100 K

Lebensdauer\*\*

Bis zu **600 Std.**

Erhältlich in **H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

Die Bilder dienen nur der Illustration.

\* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten. \*\* Betriebslebensdauer und Lichtfarbe sind vom Typ abhängig, die Angabe gilt nur für H7. \*\*\* Im Vergleich zum abgeleiteten Minimum nach ECE-Regelung, basierend auf 1 Lux. Weitester Abstand vom Fahrzeug, gilt für H4 und H7.

Philips.com/Halogen

**PHILIPS**