

¿Qué lámpara necesita?



Brillo mejorado



Hasta **200%** más de brillo*

RacingVision GT200



Haz hasta **+80 m*****



Auto EXPRESS BEST BUY 2023



Rendimiento del haz de luz*



Disponible en **H4, H7**



Hasta **150%** más de brillo*

X-tremeVision Pro150

Haz hasta **+70 m*****



Rendimiento del haz de luz*





Disponible en **H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2**

Hasta un **60%** más de visión*

VisionPlus



Rendimiento del haz de luz*






Disponible en **H1, H4, H7**

Hasta un **30%** más de visión*

Vision



Rendimiento del haz de luz*



Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

Estilo único






Estilo **blanco** intenso

WhiteVision ultra

H4, H7 hasta **4200 K**



Rendimiento del haz de luz*




Disponible en **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Vida útil extendida





Vida útil de hasta **1500 h****

LongLife EcoVision



Rendimiento del haz de luz*



Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo. ** La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7. *** Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.