

# De quelle **lampe halogène** avez-vous besoin ?



## Luminosité accrue




Jusqu'à **200%** de luminosité en plus\*

**RacingVision GT200**

Faisceau jusqu'à **+80 m\*\*\***




Performance du faisceau\*



Couleur de lumière\*\*  
Jusqu'à **3500 K**



Durée de vie\*\*  
Jusqu'à **250 h**



Disponible en **H4, H7**


Jusqu'à **150%** de luminosité en plus\*

**X-tremeVision Pro150**


Faisceau jusqu'à **+70 m\*\*\***



Performance du faisceau\*



Couleur de lumière\*\*  
Jusqu'à **3400 K**



Durée de vie\*\*  
Jusqu'à **450 h**




Disponible en **H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2**

Jusqu'à **60%** de visibilité en plus\*


**VisionPlus**




Performance du faisceau\*



Couleur de lumière\*\*  
Jusqu'à **3250 K**



Durée de vie\*\*  
Jusqu'à **500 h**




Disponible en **H1, H4, H7**

Jusqu'à **30%** de visibilité en plus\*

**Vision**




Performance du faisceau\*



Couleur de lumière\*\*  
Jusqu'à **3200 K**



Durée de vie\*\*  
Jusqu'à **600 h**



Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

## Style unique



Aspect **blanc vif**

**WhiteVision ultra**

H4, H7 jusqu'à **4200 K**



Performance du faisceau\*



Couleur de lumière\*\*  
Jusqu'à **4200 K**



Durée de vie\*\*  
Jusqu'à **350 h**



Disponible en **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

## Durée de vie prolongée




Durée de vie jusqu'à **1500 h\*\***

**LongLife EcoVision**




Performance du faisceau\*



Couleur de lumière\*\*  
Jusqu'à **3100 K**



Durée de vie\*\*  
Jusqu'à **1500 h**



Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Photos non contractuelles.

\* En comparaison au standard minimum légal. \*\* Durée de vie et température de couleur par type, indication pour H7 uniquement. \*\*\* Par rapport au minimum dérivé après la réglementation ECE, basé sur 1 Lux. La distance la plus éloignée de la voiture, s'applique à H4 et H7.