

De quelle **lampe halogène** avez-vous besoin ?



Luminosité accrue				Style unique	Durée de vie prolongée	Choix rationnel
<p>Jusqu'à 200% de luminosité en plus*</p> <p>RacingVision GT200</p> <p>Faisceau jusqu'à +80 m***</p>	<p>Jusqu'à 150% de luminosité en plus*</p> <p>X-tremeVision Pro150</p> <p>Faisceau jusqu'à +70 m***</p>	<p>Jusqu'à 60% de visibilité en plus*</p> <p>VisionPlus</p>	<p>Aspect blanc vif</p> <p>WhiteVision ultra</p> <p>H4, H7 jusqu'à 4200 K</p>	<p>Durée de vie jusqu'à 1500 h**</p> <p>LongLife EcoVision</p>	<p>Jusqu'à 30% de visibilité en plus*</p> <p>Vision</p>	
<p>Performance du faisceau*</p>	<p>Performance du faisceau*</p>	<p>Performance du faisceau*</p>	<p>Performance du faisceau*</p>	<p>Performance du faisceau*</p>	<p>Performance du faisceau*</p>	
<p>Couleur de lumière**</p> <p>Jusqu'à 3500 K</p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Couleur de lumière**</p> <p>Jusqu'à 3400 K</p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Couleur de lumière**</p> <p>Jusqu'à 3250 K</p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Couleur de lumière**</p> <p>Jusqu'à 4200 K</p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Couleur de lumière**</p> <p>Jusqu'à 3100 K</p> <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Couleur de lumière**</p> <p>Jusqu'à 3200 K</p> <p>Standard: 3100 K</p>	
<p>Durée de vie**</p> <p>Jusqu'à 250 h</p>	<p>Durée de vie**</p> <p>Jusqu'à 450 h</p>	<p>Durée de vie**</p> <p>Jusqu'à 500 h</p>	<p>Durée de vie**</p> <p>Jusqu'à 350 h</p>	<p>Durée de vie**</p> <p>Jusqu'à 1500 h</p>	<p>Durée de vie**</p> <p>Jusqu'à 600 h</p>	
<p>Disponible en H4, H7</p>	<p>Disponible en H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</p>	<p>Disponible en H1, H4, H7</p>	<p>Disponible en H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W</p>	<p>Disponible en H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2</p>	<p>Disponible en H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</p>	

Photos non contractuelles.

* En comparaison au standard minimum légal. ** Durée de vie et température de couleur par type, indication pour H7 uniquement. *** Par rapport au minimum dérivé après la réglementation ECE, basé sur 1 Lux. La distance la plus éloignée de la voiture, s'applique à H4 et H7.

Philips.com/Halogen

PHILIPS