

Che tipo di lampada cerchi?



Luminosità migliorata




Fino al **200%**
di luminosità
in più*

**RacingVision
GT200**


Raggio
fino a
+80 m***



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in
H4, H7


Fino al **150%**
di luminosità
in più*

**X-tremeVision
Pro150**


Raggio
fino a
+70 m***



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**




Disponibile in
**H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HIR2**

Fino a **60%**
di visibilità
in più*


VisionPlus



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**




Disponibile in
H1, H4, H7

Fino a **30%**
di visibilità
in più*


Vision



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in
**H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4**

Stile unico




Effetto
**bianco
ghiaccio**

**WhiteVision
ultra**


H4, H7
fino a
4200 K



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**




Disponibile in
**H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Lunga durata




Durata
fino a
1500 ore**

**LongLife
EcoVision**



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in
**H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2**

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

* Rispetto ai requisiti legali minimi. ** Durata e temperatura di colore dipendono dal modello, indicazioni relative esclusivamente a H7. *** Secondo il valore minimo derivato dopo la normativa ECE, basata su 1 lux. Distanza massima dall'auto, si applica a H4 e H7.