

Jakiej żarówki potrzebujesz?



Zwiększona jasność




Do **200%** większa jasność*

RacingVision GT200

Wiązka do +80 m***



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3500 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **250 godz.**

Dostępne jako H4, H7


Do **150%** większa jasność*

X-tremeVision Pro150

Wiązka do +70 m***



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3400 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **450 godz.**


Dostępne jako H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Do **60%** większa widoczność*

VisionPlus



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3250 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **500 godz.**

Dostępne jako H1, H4, H7

Do **30%** większa widoczność*

Vision



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **600 godz.**

Dostępne jako H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Unikalny styl




Białe i wyraziste

WhiteVision ultra

H4, H7 do 4200 K



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **4200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **350 godz.**


Dostępne jako H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Wydłużona żywotność




Trwałość do **1500 godz.****

LongLife EcoVision



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3100 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **1500 godz.**

Dostępne jako H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. * W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum. ** Żywotność i temperatura barwowa różnią się w zależności od typu, wskazanie tylko dla H7. *** W porównaniu do minimum dotyczącego żarówek halogenowych z regulacji ECE, na podstawie 1 luksa. Najdalsza odległość od samochodu dotyczy H4 i H7.