

Que lâmpada do carro você precisa?



Brilho aprimorado

<p>Até 200% mais brilho*</p> <p>RacingVision GT200</p> <p>Feixe até +80 m***</p>	<p>Até 150% mais brilho*</p> <p>X-tremeVision Pro150</p> <p>Feixe até +70 m***</p>	<p>Visão até 60% superior*</p> <p>VisionPlus</p>	<p>Visão até 30% superior*</p> <p>Vision</p>
<p>Desempenho do feixe</p> <p>Até +200% mais brilho +80m***</p> <p>Cor da luz** Até 3500 K Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até 250 h</p> <p>Disponível em H4, H7</p>	<p>Desempenho do feixe</p> <p>Até +150% mais brilho +70m***</p> <p>Cor da luz** Até 3400 K Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até 450 h</p> <p>Disponível em H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</p>	<p>Desempenho do feixe</p> <p>Até +60% superior</p> <p>Cor da luz** Até 3250 K Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até 500 h</p> <p>Disponível em H1, H4, H7</p>	<p>Desempenho do feixe</p> <p>Até +30% superior</p> <p>Cor da luz** Até 3200 K Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até 600 h</p> <p>Disponível em H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</p>

Estilo único

Aspetto **branco nítido**

WhiteVision ultra

H4, H7 até **4200 K**

Standard

WhiteVision ultra

Desempenho do feixe

Até **+60%** superior

Cor da luz**
Até **4200 K**
Standard: 3100 K

Vida útil**
Até **350 h**

Disponível em **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Vida útil estendida

Vida até **1500 horas****

LongLife EcoVision

Standard

LongLife EcoVision

Desempenho do feixe

Cor da luz**
Até **3100 K**
Standard: 3100 K

Vida útil**
Até **1500 h**

Disponível em **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Imagens apenas para fins ilustrativos.ft

* Comparado com o requisito legal mínimo. ** O prazo de validade e a temperatura da cor diferem dependendo do tipo, indicação apenas para H7. *** Em comparação com o mínimo obtido após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. A distância mais distante do carro se aplica a H4 e H7.