

De care **lampă** ai nevoie?



Luminozitate sporită



Luminozitate
cu până la **200%***
mai intensă

**RacingVision
GT200**


Fascicul
de până la
+80 m***




**Auto
EXPRESS
BEST BUY
2023**



Performanță
distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**



Variante disponibile
H4, H7


Luminozitate
cu până la **150%***
mai intensă

**X-tremeVision
Pro150**


Fascicul
de până la
+70 m***



Performanță
distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**




Variante disponibile
**H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HIR2**

Până la **60%***
mai multă
vizibilitate*


VisionPlus



Performanță
distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**




Variante disponibile
H1, H4, H7

Până la **30%***
mai multă
vizibilitate*

Vision




Performanță
distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**



Variante disponibile
**H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4**

Stil unic




Aspect
**alb
intens**

**WhiteVision
ultra**

H4, H7
până la
4200 K



Performanță
distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**




Variante disponibile
**H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Durată de viață extinsă




Durată de viață
de până la
1500 ore**

**LongLife
EcoVision**




Performanță
distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**



Variante disponibile
**H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2**

Imagini doar în scop informativ.

* În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege. ** Durata de viață și temperatura de culoare diferă în funcție de tip, indicații doar pentru H7. *** Raportat la minimul derivat după Reglementările CEE, bazat pe 1 Lux. Cea mai mare distanță față de vehicul, se aplică pentru H4 și H7.

Philips.com/Halogen

PHILIPS