

Melyik xenonizzóra van szüksége?



Még nagyobb
fényerő



Akár **150%-kal erősebb fény***

Xenon X-tremeVision gen2



Standard



Xenon X-tremeVision gen2



Teljesítmény (fényeloszlás)*



Színhőmérséklet



Rendelhető változatok
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Tökéletes megoldás
cseréhez

Xenon Vision




Standard




Xenon Vision



Teljesítmény (fényeloszlás)*



Színhőmérséklet



Rendelhető változatok
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Egyéni
stílus



Egységes fehér LED-hatás

Xenon WhiteVision gen2



Standard




Xenon WhiteVision gen2



Teljesítmény (fényeloszlás)*



Színhőmérséklet




Rendelhető változatok
D1S, D2S, D2R, D3S

Hosszabb
élettartam




Nyugodtság
4 + 3 év garancia

Xenon LongerLife**




4 years warranty
+3

Teljesítmény (fényeloszlás)



Élettartam



Rendelhető változatok
D1S, D2S, D2R

A képek kizárólag szemléltetési célt szolgálnak.

* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest (kivéve a D2R-t, amely 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosít; (kivéve a D5S-t, amely 120%-kal jobb látási viszonyokat biztosít).

** Nem minden országban érhető el. Forduljon a helyi márkaképviselethez.

philips.com/xenon

PHILIPS