

PHILIPS

sonicare

オーラルヘルスケア



⚠ 安全に関するご注意 ※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体にさわる時時々電気が感じる
- 時々運転しないことがある
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり異常に熱い
- こげくさい臭いがする
- 充電後、使用時間が短くなった
- その他異常・故障がある



このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

2年間保証

ソニックアー全製品は、2年間保証ですので、安心して求めください。

Li-ion Ni-MH 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>



株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間：9:00～18:00(年末年始除く)

フィリップス ソニックアー

検索

©2020 Philips Japan, Ltd. All rights reserved.
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.
またはその他の会社の商標または登録商標です。

お問い合わせは当店で

(このカタログの内容は2020年3月現在のものです) CSO20APR

フィリップス ソニックアー


2020年春 総合カタログ

日本の歯科医・
歯科衛生士の使用率

12年連続
No.1

*POHC 2019 Dental Professional Tracking Research 調べ

ソニッケアーが 選ばれている理由 知っていますか？



ソニッケアーで将来まで続く健康な歯を

ソニッケアーは音波水流を活用するテクノロジーによって、
歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
就寝前などにソニッケアーで歯磨きをすることで、
虫歯や歯周病になりにくい口内環境を作り、将来まで続く健康な歯に導きます。

ソニッケアーの音波テクノロジーによる3つの働き

ソニッケアーは、毎分約31,000回^{*5}の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、
ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、
やさしく、効果的に歯垢をかき出します。



高速振動が
「たたき
浮かす」

幅広い振幅が
「はらい
落とす」

音波水流で
「かき
出す」

初心者
にも安心

電動歯ブラシ
ソニッケアー
全機種共通の機能

 弱めの力で始まるから安心
【イージースタート】

電動歯ブラシの初心者も、安心してやさしく
磨けるようパワーを段階調節。最初の14回までは
ブラッシングパワーが弱めに設定され、徐々に
通常のパワーに上がっていきます。

 磨き過ぎ防止
【スマートタイマー】

設定されたブラッシング時間で自動的に停止し、
磨き過ぎを防止します。
※キッズのみ、キッズタイマーになります

 磨く時間の目安をお知らせ
【カドペーサー機能】

均等にくまなくブラッシングするために、歯磨き
時間の区切りをピープ音とブラシの振動を一時
停止することでお知らせします。
※ダイヤモンドクリーン スマートはブラシペーサー機能、
キッズはキッズペーサー機能になります

 世界電圧(100~240V)
対応充電式

海外でも使えるマルチ電圧対応なので、旅行先
でもいつも通り歯磨きができます。
※海外でご使用の際は、国や地域に合わせて別途電源
プラグアダプターをお求めください



「音波水流」は
全機種搭載

全てのソニッケアーで
「音波水流」による歯垢
除去を実感できます。

日本の歯科医・歯科衛生士の 使用率 12年連続 No.1*



歯科専門家とともに開発された、ソニックアー。
約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニックアーブランドは、
歯科医・歯科衛生士のみなさんに信頼され、長く使い続けられています。

電動歯ブラシを使って、 短時間でしっかりプラーク除去を

明海大学歯学部
口腔生物再生医工学講座 歯周病学分野教授 **申 基喆** 先生

ブラッシングの重要性については十分認識し、歯磨き習慣も定着しているのに、確実に磨けていない。日々の診療ではこのようなことに大変多く直面します。特に、超高齢社会の日本においては、歯周病やむし歯の予防のみならず、誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防の面からも、適切な口腔清掃が増々重要になってきています。優れたプラーク除去効果や豊富な替ブラシなど、多くの優れた特徴を持つ電動歯ブラシを用い、口腔内を清潔に保つことをお勧めいたします。毛先をやさしく当てるだけで、短時間でしっかりプラークが除去できる電動歯ブラシは、歯周病患者や高齢者はもとより、多くの方々にお勧めできます。



電動歯ブラシでお口の中の健康を

誠敬会クリニック
理事長 **田中真喜** 先生

忙しい毎日の中で、自分の健康に気遣う時間が中々取れない。そんなお悩みありませんか？ お口の中の健康を維持する事は、美味しく食事が出来るだけでなく、全身の健康を維持する上でとても大切なことです。数ある電動歯ブラシの中で、何を選べばよいのか迷います。様々な工夫がブラシに施されていますが、むやみに歯ぐきの中に毛先を入れ込むことで歯ぐきを傷つけてしまい、思わぬトラブルを招いてしまう事があります。ブラシは歯面にしっかりフィットするものを選ぶと歯ぐきを傷つける心配が少なくなるでしょう。時短でお口の中の健康管理ができる電動歯ブラシは、忙しい現代人の強い味方です！



歯周ポケットの ケアの注意点

歯ブラシの毛先を無理に歯周ポケットの中に入れ込もうとすると、歯ぐきに傷がつき知覚過敏などのトラブルの原因に。毎日の歯磨きで歯と歯ぐきの際の汚れをしっかりと落とし、歯周ポケットを浅く保つことが重要です。歯周ポケットの中の掃除は、歯科医院で行うことを推奨します。

あらゆるオーラルケアに対応する、ソニックエアーの豊富なラインナップ

Diamond Clean Series ダイヤモンドクリーン シリーズ

プレミアムシリーズ



ソニックエアー史上最高^{*1}の
ブラッシング体験を求める方へ

その歯の輝き、まるでダイヤモンド
＜歯垢除去力最大10倍^{*3} 3日間で最大2倍のステインを除去^{*4}＞

ダイヤモンドクリーン
スマート

▶P08へ

ダイヤモンドクリーン
9000

▶P10へ

Protect Clean Series プロテクトクリーン シリーズ

スタンダードシリーズ



歯垢除去力、やさしさ、
自然な白い歯、全てを求める方へ

気になる歯の着色をクリア
自然な白い歯へ

しっかり
歯垢を除去したい方へ

プロテクトクリーン
＜プレミアム＞

▶P12へ

プロテクトクリーン
＜プラス＞

▶P13へ

プロテクトクリーン

▶P13へ

New
アクセサリ

ベーシックな
機能をお好みの方へ



EasyClean
イージークリーン

▶P14へ

電動歯ブラシを
はじめて
お使いの方へ



CleanCare
クリーンケア

▶P14へ

お子様の
一人磨きを
楽しくサポート



ソニックエアー For Kids
ソニックエアー キッズ

▶P14へ

日本学校
歯科医会
推薦品

歯間ケア

手軽に歯間ケアを
したい方へ



AirFloss Ultra / AirFloss
電動デンタルフロス エアーフロス シリーズ

AirFloss Ultra
エアーフロス ウルトラ

3連続ジェット噴射で
歯間の歯垢を
逃さず除去



AirFloss
エアーフロス

高速の空気と
ミクロの水滴で
歯間を一掃



▶P15へ

*1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *2 スマートフォンは含まれません *3 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014/1日2回、2週間以上の継続使用による *4 米国での調査/代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用/ホワイトプラスモード使用時

DiamondClean Smart

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

ソニッケアー史上
最高の
ブラッシング体験を
求める方へ

Lunar Blue

グラスで
充電できる

搭載 ブラッシングモード

ブラッシングモード 強さ設定
5 × 3

■付属品
充電器用グラス／充電器台
USB充電トラベルケース
ブラシヘッドホルダー
(ルナーブルーのみ)

■付属ブラシ
プレミアムクリーン
プレミアムガムケア
プレミアムホワイト
舌磨き



クリーン ホワイト プラス ガムヘルス クリーンプラス 舌磨き

強 / 中 / 弱 強さ設定

White

Black




手磨きの最大10倍^{*3}の歯垢除去力

プレミアムクリーンブラシヘッドは、
歯に触れる表面積が今までのブラシ
の約4倍^{*4}。歯と歯ぐきにフィットし、
歯垢をかき出します。



3日間で最大5倍^{*5}のステインを除去

音波水流による強力な洗浄力で、
コーヒーやタバコなどによるステ
イン(着色汚れ)を減少させ、歯本来
の自然な白さに。




使用前 ▶ 使用後

正しい歯磨きをサポートする
RFID^{*}対応ブラシヘッド

※非接触で情報を読み書きする通信技術です

ブラシヘッド認識機能^{*6}

ブラシヘッドに内蔵された
マイクロチップがハンドル
と連携。自動的に最適な
モードと強さに設定します。



ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドに内蔵された
チップにブラッシングの圧力
と時間を記録し、適切な
ブラシの交換タイミングを
アプリやハンドルのランプ
でお知らせします。



RFID^{*} 対応 同梱ブラシヘッド



アプリが磨き方をガイド

Bluetooth^{*}でハンドルとアプリが連動し、磨き方をチェッ
ク。ブラッシングが不足している箇所をお知らせするなど、
一人ひとりに合った上手なオーラルケアの方法とコツをお
知らせします。



ブラッシング不足の
箇所をガイド

動かしすぎや
押し付けすぎをお知らせ

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

ダイヤモンドクリーンスマート エントリーモデル

搭載 ブラッシングモード

ブラッシングモード 強さ設定
4 × 3



クリーン ホワイト プラス ガムヘルス ディープ クリーンプラス

強 / 中 / 弱 強さ設定

■付属品 充電器用グラス／充電器台／充電スタンド ■付属ブラシ プレミアムクリーン


※USB充電トラベルケース、ブラシヘッドホルダーは付属しません。付属ブラシは、プレミ
アムクリーンのみです。

White



充電器用グラス&トラベルケース^{*7}で充電

付属の充電器用グラスを
使って充電ができます。
トラベルケース^{*7}は、USB
接続でパソコンから充電
でき便利です。



過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押し
つけすぎを振動と光で伝えるので、
適切なブラシ圧で正しいブラッ
シングができます。



*1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *2 スマートフォンは含まれません *3 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014／1日2回、2週間以上の継続使用による *4 ホワイトプラスブラシヘッドとの比較／フィリップス調べ(2015年) *5 米国での調査／代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用／ホワイトプラスモード使用時／手磨きと比べ *6 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

7 トラベルケースはHX9911/05には付属しません ※アプリはタブレットではご使用いただけません ※Bluetooth^{}のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P16-17のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

プレミアムシリーズ

DiamondClean 9000

ソニックアアー ダイヤモンドクリーン 9000

New
近日発売
予定

その歯の輝き、まるでダイヤモンド
＜歯垢除去力最大10倍^{*1} 3日間で最大2倍のステインを除去^{*2}＞

搭載ブラッシングモード

ブラッシングモード 強さ設定
4 × 3

■付属品
充電器用グラス／充電器台
USB充電トラベルケース

■付属ブラシ
プレミアムクリーン



歯磨きアプリを
ダウンロード! ^{*3}

グラスで
充電できる

White



Pink

ソニックアアーアプリやRFID^{*}対応ブラシヘッドで
快適なブラッシングを

※非接触で情報を読み書きする通信技術です




Philips
Sonicare
アプリ

適切なブラッシングへと導く
ソニックアアーアプリ

ハンドルとアプリが、Bluetooth[®]でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどを、スマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。



口内ケアの
アドバイス



ブラッシングの
回数・時間・強さを記録

ブラシヘッド認識機能^{*4}で
自動で最適なモードに設定

ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ハンドルがブラシヘッドの種類を認識し、最適なモードと強さに自動的に設定します。



ブラシヘッド交換お知らせ機能

マイクロチップ内蔵のブラシヘッドに、毎日のブラッシングの圧力と時間を記録し、ブラシ交換のタイミングを計算。アプリやハンドルのランプでお知らせします。




手磨きの最大10倍^{*1}の歯垢除去力

プレミアムクリーンブラシヘッドは、歯に触れる表面積が今までのブラシの約4倍^{*5}。歯と歯ぐきにフィットし、歯垢をかき出します。



3日間で最大2倍^{*2}のステインを除去

音波水流による強力な洗浄力で、コーヒーやタバコなどによるステイン(着色汚れ)を減少させ、歯本来の自然な白さに。



充電器用グラス&トラベルケースで充電

付属の充電器用グラスを使って充電ができます。トラベルケースは、USB接続でパソコンから充電でき便利です。



過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけすぎを振動と光で伝えるので、適切なブラシ圧で正しいブラッシングができます。



^{*1} プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W. Data on file. 2014/1日2回、2週間以上の継続使用による ^{*2} 米国での調査／代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用／ホワイトプラスモード使用時 ^{*3} スマートフォンは含まれません ^{*4} ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

^{*5} ホワイトプラスブラシヘッドとの比較／フィリップス調べ(2015年) ^{*} アプリはタブレットではご使用いただけません ^{*} Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します ^{*} 機能は機種により異なります。各機種の機能については、P16-17のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

ProtectClean

ソニックアー プロテクトクリーン シリーズ

歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

ソニックアー プロテクトクリーン <プレミアム>

歯垢除去力、
やさしさ、自然な白い歯、
全てを求める方へ

プロテクトクリーン<プレミアム>
搭載機能

ブラシヘッド認識機能^{*1}

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定するので、スムーズに歯磨きできます。



搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器 ■付属ブラシ ホワイトプラス ガムプラス



ソニックアー プロテクトクリーン <プラス>

気になる歯の着色をクリア
自然な白い歯へ

搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器 ■付属ブラシ ホワイトプラス ホワイトプラス(コンパクト)



ソニックアー プロテクトクリーン

しっかり
歯垢を除去したい方へ

搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器 ■付属ブラシ クリーンプラス ホワイトプラス*

*付属のホワイトプラスブラシヘッドは、ライトブルーはレギュラーサイズ、パステルピンクはコンパクトサイズです

プロテクトクリーン シリーズ共通機能

押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけ過ぎを振動で伝えるので、充電式電動歯ブラシが初めての方にも安心です。



ブラシヘッド交換をお知らせ

ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。



ブラッシングの強さを設定できる

歯や歯ぐきの状態によって強さを自由に変えることができるので、手磨き派だった方も安心してブラッシングできます。



音波水流で歯のすき間の歯垢も除去

毎分約31,000回^{*2}の高速振動と、幅広い振幅によって音波水流を発生させ、歯のすき間や奥歯の歯垢までしっかり除去します。



EasyClean

ソニックアーイージークリーン

ベーシックな機能をお好みの方へ

搭載ブラッシングモード
■付属品
充電器
■付属ブラシ
フロリザルツ
クリーン

カーブした毛先が
歯列にフィットし、
効率良く歯垢を除去

歯科矯正やインプラントにも
安心してブラッシング



CleanCare

ソニックアー クリーンケア

電動歯ブラシを
はじめてお使いの方へ

搭載ブラッシングモード
■付属品
充電器
■付属ブラシ
クリーンプラス
クリーン
(やさしい振動設計)

音波水流が
歯のすき間や奥歯まで
しっかり歯垢を除去

初心者向けの
シンプルなモデル



For Kids

ソニックアー キッズ
対象年齢：4歳以上

楽しみながら身につける
上手な歯磨き

Bluetooth®搭載のキッズハンドルなら、お子様はアプリで遊びながら、正しい歯磨き習慣を楽しく身につけることができます。



上手なブラッシングのコツを指導し、
わかりやすいガイドで
どこを磨くかを説明します。



お子様はキャラクターの歯を
磨いてあげることで、
上手な歯磨きの方法を学びます。

搭載ブラッシングモード
■付属品
充電器
ハンドルステッカー(8枚)
ボーナスステッカーシート(1枚)
やさしい
さらに
やさしい
■付属ブラシ
キッズ(ミニ)



ソニックアーキッズ
アプリ
PHILIPS



日本学校
歯科医会
推薦品



*1 スマートフォンは含まれません *Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します

手軽に歯間ケアできる 電動デンタルフロスで息も爽やかに

歯間ケア

AirFloss Ultra

ソニックアー エアーフロス ウルトラ

3連続ジェット噴射で
歯間の汚れ
最大99.9%除去*2



■付属品
充電器/
ノズルホルダー付き
充電器カバー
ノズル2本
連続噴射
カスタマイズ



水と空気の
3連続ジェット噴射
水と空気が3連続でジェット噴射
され、歯間の歯垢を一掃する、トリ
プルバーストテクノロジー。

エアーフロス ウルトラ 3つの効果



最大99.9% 約60秒*3 93%*4
の歯間の
歯垢を除去*2し、
虫歯対策に
ワンブッシュ
するだけで、
息が爽やかに
の使用者が
デンタルフロスと比べ
歯と歯ぐきに
やさしいと実感

歯間ケア

AirFloss

ソニックアー エアーフロス

高速の空気と
ミクロの水滴で歯間を一掃




■付属品
充電器
ノズル1本
連続噴射



マイクロバースト
テクノロジー
高速の空気とミクロの水滴で歯間
の歯垢や食べカスを一掃します。

エアーフロスは、こんなところにおすすめ



歯並びの
悪いところ
奥歯と奥歯の間
矯正器具や
ブリッジまわり

歯間ケアで口腔内の健康度をアップ

歯と歯の間は、狭い、複雑、歯ブラシだけでは物理的に届かない、といった理由から、むし歯や歯周病が発生しやすい部位として知られています。磨きやすい歯表面だけでなく、これからは歯と歯ぐきの健康のために「歯間ケア」が重要です。表面の清掃は上手くできている方が増えてきていますが、歯間清掃の意義を理解している人はまだまだ少ない状態です。歯間ケアを取り入れると格段に口腔健康度がアップするため、ぜひ取り入れてほしいですね。歯並びが気になる、ものが挟まりやすい、歯ブラシが歯間に入りにくい、など感じている方は特に歯間ケアを意識的に始めてほしいと思います。

医療法人社団に慈会
テクノポートデンタルクリニック 院長
倉治ななえ 先生



*2 エアーフロス ウルトラ使用時/2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります *3 連続噴射機能を使用した場合
*4 2014年 米国での調査に基づく(n=74) *機能は機種により異なります。各機種の機能については、P16-17のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

SONICARE LINE UP

フィリップス ソニックアー シリーズ	Diamond Clean Series プレミアムシリーズ						Protect Clean Series スタンダードシリーズ											
	DiamondClean Smart ダイヤモンドクリーン スマート				DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン 9000		ProtectClean プロテクトクリーン ＜プレミアム＞		ProtectClean プロテクトクリーン ＜プラス＞		ProtectClean プロテクトクリーン		EasyClean イージー クリーン	CleanCare クリーン ケア	For Kids ソニックアー キッズ			
																		
	HX9964/55 〈ルナーブルー〉	HX9934/05 〈ホワイト〉	HX9934/15 〈ブラック〉	HX9911/05 〈ホワイト〉	HX9911/10 〈ホワイト〉	HX9911/37 〈ピンク〉	HX6897/25 〈ホワイト〉	HX6890/45 〈ブラック〉	HX6421/02 〈ホワイトライトブルー〉	HX6428/03 〈ブラック〉	HX6863/66 〈ライトブルー〉	HX6866/65 〈パステルピンク〉	HX6512/06 〈ホワイト〉	HX3294/07 〈ライトブルー〉	HX6326/03 〈スーパーフレッシュアクア〉			
搭載 ブラッシング モード	 クリーン			 ホワイト プラス	 ガム ヘルス	 ディープ クリーンプラス	 舌磨き	 強／中／弱 強さ設定		 クリーン		 ホワイト プラス	 ガム ヘルス	 ディープ クリーンプラス	 舌磨き	 強／中／弱 強さ設定		
その他の機能	 Bluetooth® 対応			 ブラシヘッド 認識機能対応	 過圧防止 センサー	 ブラシヘッド交換 お知らせ機能	 ブラシヘッド 認識機能対応		 過圧防止 センサー	 ブラシヘッド交換 お知らせ機能	 過圧防止 センサー		 ブラシヘッド交換 お知らせ機能	—		—	 Bluetooth® 対応	
付属ブラシ	プレミアムクリーン×1本、プレミアムガムケア×1本、 プレミアムホワイト×1本、舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります			プレミアムクリーン×1本		プレミアムクリーン×1本		ホワイトプラス(レギュラー)×1本、 ガムプラス(レギュラー)×1本 ※色は機種によって異なります		ホワイトプラス(レギュラー)×1本、 ホワイトプラス(コンパクト)×1本		クリーンプラス (レギュラー)×1本、 ホワイトプラス (レギュラー)×1本	クリーンプラス (レギュラー)×1本、 ホワイトプラス (コンパクト)×1本	フロリザルト (レギュラー)×1本	クリーンプラス (レギュラー)×1本	キッズ(ミニ)×1本		
その他の 付属品	充電器用グラス／ 充電器台 USB充電トラベルケース ブラシヘッドホルダー	充電器用グラス／充電器台 USB充電トラベルケース ※充電器台・充電トラベルケースの色は 機種によって異なります			充電器用グラス／充電器台 充電スタンド		充電器用グラス／ 充電器台 USB充電トラベルケース		充電器		充電器		充電器		充電器	充電器	充電器 ハンドルステッカー×8枚 ボーナス ステッカーシート×1枚	
充電時間	約24時間充電						約48時間充電		約48時間充電		約48時間充電		約24時間充電		約48時間充電		約24時間充電	
使用時間*1	約2週間使用						約2週間使用		約2週間使用		約2週間使用		約2週間使用		約2週間使用		約2週間使用	
質量*2	約144g				約134g		約133g		約133g		約133g		約132g		約149g		約134g	
本体寸法*3 (H×W×D)	約255×31×28mm				約252×31×28mm		約250×31×28mm		約252×31×28mm		約250×31×28mm		約252×27×33mm		約233×34×34mm		約232×34×34mm	
電池の種類	【Li-Ion】リチウムイオン電池						【Li-Ion】リチウムイオン電池		【Li-Ion】リチウムイオン電池		【Li-Ion】リチウムイオン電池		【Li-Ion】リチウムイオン電池		【Ni-MH】ニッケル水素電池		【Li-Ion】リチウムイオン電池	
バーコード	87-1010380480-2	87-1010380223-5	87-1010380224-2	87-1010386362-5	87-1010393264-2	87-1010393589-6	87-1010386667-1	87-1010386665-7	87-1010392392-3	87-1010392393-0	87-1010386439-4	87-1010386440-0	87-1010392394-7	87-1010389997-6	87-1010390268-3			
ハンドル品番	HX993L	HX993W	HX993B	HX992W	HX991W	HX991P	HX685T	HX685B	HX683P	HX683B	HX680C	HX680J	HX6530	HX3210C	HX6340			

ソニックアー エアーフロス シリーズ

AirFloss Ultra

エアーフロス ウルトラ



	HX8632/01(シルバー)
付属品	充電器／ノズルホルダー付き充電器カパー ノズル×2本
充電時間	約24時間充電
使用時間*4	約2週間使用
質量*5	約171g
本体寸法*6 (H×W×D)	約242 × 38 × 83mm
電池の種類	 Li-ion リチウムイオン電池
バーコード	87-1010378238-4
ハンドル品番	HX8340

AirFloss

エアーフロス



	HX8516/02(グリーン)
付属品	充電器 ノズル×1本
充電時間	約24時間充電
使用時間*7	約2週間使用
質量*5	約163g
本体寸法*6 (H×W×D)	約242 × 38 × 83mm
電池の種類	 Li-ion リチウムイオン電池
バーコード	87-1010378234-6
ハンドル品番	HX8240

ニーズに合わせた豊富なブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす クリーンモード(2分間) 歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き	歯ぐきを健康に ガムケアモード(3分間) クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分間) ガムヘルスモード(3分20秒間) クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分20秒間)	舌磨きに最適 舌磨きモード(20秒間) 舌のお手入れをするときに
自然な白い歯に近づける ホワイトモード(2分30秒間) ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(30秒間) ホワイトプラスモード(2分40秒間) ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(40秒間)	歯垢を徹底的に落とす ディープクリーンプラスモード(3分間)*8 歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす	ソニックアーキッズ専用モード やさしいモード(2分間) ひとりで歯磨きができるお子様向けの標準モード さらにやさしいモード(1~2分間)*9 振動の大きさを抑えた特別モード

※機種によって異なります。詳しくは製品ページをご覧ください

*1 1日2回、2分間使用した場合 *2 本体+ブラシ *3 ブラシ含む *4 1日1回、1回噴射モードで1分間使用した場合 *5 本体+ノズル *6 ノズル含む *7 1日1回、1分間使用した場合 *8 ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。アプリを使用する場合は、2分間で時間は初めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます *9 キッズタイマーにより、ブラッシング

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します


ソニッケアーの替ブラシは フィリップス ソニッケアーの全ての電動歯ブラシ^{*1}に対応しています

	歯垢除去	歯ぐきケア	歯の白さ(ステイン除去)
プレミアム (高機能)	プレミアムクリーン (旧 アダプティブクリーン)  レギュラー RFID対応 レギュラー HX9043/67(3本組) HX9045/67(5本組) HX9043/96(ブラック・3本組) HX9045/96(ブラック・5本組) ゴム素材	プレミアムガムケア  レギュラー RFID対応 レギュラー HX9053/67(3本組) HX9053/96(ブラック・3本組) やわらかめ ゴム素材	プレミアムホワイト  レギュラー RFID対応 レギュラー HX9063/67(3本組) HX9063/96(ブラック・3本組) ゴム素材
	ゴム素材だから、やさしく密着し、しなやかに毛先が動く ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用した、プレミアム ブラシヘッド シリーズ。柔軟性のあるゴム素材によってブラシ圧を吸収し、歯や歯ぐきにやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので、従来の約4倍 ^{**} の表面積に毛先が届き、歯垢をしっかりと除去します。 歯や歯ぐきにやさしい 歯や歯ぐきに密着 毛先がふれる面積約4倍^{*2}		
プラス (スタンダード)	クリーンプラス (旧 プロリザルト ブラックディフェンス)  レギュラー RFID対応 レギュラー HX9023/67(3本組) HX9025/67(5本組) 歯列にフィット	ガムプラス (旧 プロリザルト ガムヘルス)  レギュラー RFID対応 レギュラー HX9033/67(3本組) やわらかく歯列にフィット	ホワイトプラス (旧 ダイヤモンドクリーン)  レギュラー コンパクト RFID対応 レギュラー HX6063/67(3本組) HX6065/67(5本組) HX6068/67(8本組) HX6063/96(ブラック・3本組) コンパクト HX6073/67(3本組) HX6075/67(5本組) HX6078/67(8本組) ひし形毛先

	山切りカットで歯間の汚れに	口臭対策にマウスウォッシュとの併用でお口爽やか	敏感な歯ぐきに	ソニッケアー キッズ用替ブラシ
その他	インターケア  レギュラー 歯間に届く長い毛先 RFID対応 レギュラー HX9003/67(3本組)	舌磨き  ミクロの凹凸 200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れを除去 RFID対応 HX8072/01(2本組) HX8072/11(ブラック・2本組)	センシティブ  レギュラー やわらか毛先 レギュラー HX6053/63(3本組)	キッズ  ミニ HX6032/63(2本組) レギュラー HX6042/63(2本組)

替ブラシは、**3ヶ月ごとに交換**してください

歯垢除去力を維持するためには、ブラシを最高の状態で使用していただくことが重要です。3ヶ月ごとにブラシを交換することで、新品同様の効果を得ることができます。



ソニッケアーならではのブラシ毛^{*}は、**磨き心地が違う!**

「アンコアフリータフティング技術」採用ブラシヘッド



※センシティブは従来のブラシ(ステープルタイプ)です

エアーフロス ウルトラ用替ノズル

エアーフロス用替ノズル

替ノズル
2本セット

HX8032/02
(白色・青色)



替ノズル
2本セット

HX8012/02
(青色・黄色)



ノズルを衛生的にお使いいただくため^{*3}
約6ヶ月に1回
交換してください

エアーフロス ウルトラ用ノズルと、エアーフロス用ノズルに互換性はありません。それぞれに対応した替ノズルをご購入ください