

PHILIPS

シェーバー・グルーミング



理想の肌で、進め。



パーソナルフィット・シェービング
一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。

総合カタログ 2022年

▲ 安全に関するご注意 ※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を!

愛情点検



このような症状はありませんか?

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体にさわると時々電気を感ずる
- 時々運転しないことがある
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり異常に熱い
- こげくさい臭いがする
- 充電後、使用時間が短くなった
- その他異常・故障がある

このような時は、故障や事故防止のため電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

Li-ion Ni-MH 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

http://www.jbrc.com



2年間保証

フィリップスシェーバーの本体、充電器及び洗浄充電器は、2年間保証(シェービングユニットを除く)です。

●製品には保証書を添付しておりますので大切に保管してください。尚、店名、ご購入年月日の記載の無いものは無効となります。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。●カタログの写真は印刷物ですので、実際の製品とカラー等が異なって見える場合があります。お買い求めの際は本体カラーなど店頭でご確認ください。●アクセサリのご購入はお買い求めの販売店、または「フィリップスサポートセンター」へお問い合わせください。●機種によって品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

★お求めはアフターサービスの行き届いた当店で.....

株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間：9:00~18:00(年末年始除く)

フィリップス シェーバー 検索

©2022 Koninklijke Philips N.V.
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.
またはその他の会社の商標または登録商標です。

[このカタログの内容は2022年1月作成]

CSG22WPR

パーソナルフィット・シェービング

ヒゲの濃さ。顔の輪郭。

これらは指紋のように、誰ひとり同じではない。

だから、自分に合っていないシェーバーを使うと

剃り残しが生まれるだけでなく、

シェーバーを当てすぎて、肌への負担となる。

フィリップスのシェーバーは、

スリーサイクロンヘッドと SkinIQ テクノロジーを搭載。

あなたのヒゲの濃さや、顔の輪郭を正確に感知し、

さらに、あなたに合ったシェービングのガイドまで行うことで、

やさしく、きれいな深剃りを実現する。

それがフィリップスの、パーソナルフィット・シェービング。

あなたに、理想の肌を。そして、そこから湧き上がる自信を。



フィリップス だけの、
2つのテクノロジーを搭載。



スリーサイクロン
ヘッド



3つの回転するスリーサイクロンヘッドが、
肌への負担を低減。きれいな深剃りを実現。

一人ひとり異なる、輪郭やヒゲの濃さ。
その個性に合わせたシェービングを実現。

スリーサイクロンヘッド




肌に面で接し、肌への圧力を分散し、肌への負担を低減。

回転刃



刃を回転させ、いろいろな方向に生えたヒゲを効率よく巻き取る。

スーパーリフト&カット



引き上げる
より深く
カット
深剃り

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。

自動研磨システム



回転するたびに内刃が外刃で研磨され、常にシャープな切れ味が続く。

360-D フレックスヘッド




顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。

ヒゲ密度
感知システム



ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。

シェービング動作
検知センサー



最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。

過圧防止センサー



肌への当てすぎを光の色でお知らせ。

あなたの肌にフィットする、
パーソナルフィット・シェービング

輪郭に
フィット

肌に
フィット

ヒゲに
フィット

顔の輪郭にフィット：剃り残しを低減



360-D フレックスヘッド
顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。




回転刃
刃を回転させ、いろいろな方向に生えたヒゲを効率よく巻き取る。

ヒゲにフィット：きれいに深剃り




ヒゲ密度感知システム
ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。



スーパーリフト&カット
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。

肌にフィット：肌にやさしい




シェービング動作検知センサー
(アプリ連動)

最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。



過圧防止センサー
肌への当てすぎを光の色でお知らせ。



パーソナルフィット・シェービング
一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。

フィリップス シェーバー ラインナップ

最高峰モデル*

Series 9000



アドバンスドモデル

Series 7000



Series 5000



ベーシックモデル

Series 3000



Series 1000



コンパクトモデル

Portable Shaver



New
Series 9000



一人ひとりに
パーソナルフィット・シェービング
理想の肌で、進め。



一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。
やさしく、きれいに深剃りできる。

Series 9000



深剃り	■ ■ ■ ■ ■	5
肌へのやさしさ	■ ■ ■ ■ ■	5
密着	■ ■ ■ ■ ■	5



360-D フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを低減。

スーパーリフト&カット

ヒゲを根元から引き上げて、深剃りカット。
内刃が肌に触れにくいので、やさしく深剃り。

スキンプロテクションテクノロジー


マイクロビーズコーティングで、肌への負担を25%*1低減。

世界初*2

過圧防止センサー

肌への当てすぎを光でお知らせし、肌への負担を低減。

深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。
フィリップスSeries 9000は、シェーバーに搭載されたスマートセンサーが、毎秒30回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色に変化・お知らせするので、すぐに最適な圧力に調整が可能です。



スマートセンサーとライトリングにより
深剃りと肌へのやさしさを叶える最適な圧力を実現



ヒゲ密度感知システム

毎秒500回、ヒゲの密度を感知。
ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。
濃い箇所もなんなく剃り切る。



シェービング動作検知センサー

アプリ*3と連動し最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。
あなたに最適なシェービングプランを作成。

*1 非コーティング素材との比較 *2 世界初過圧防止センサー搭載シェーバー(2022年2月発売) *3 アプリはタブレットではご利用いただけません
※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P.26-27の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※画像はイメージです

※実際の商品と画像は異なる場合があります

自信がわく肌へ。決め手は、切れ味、そして、やさしさ。



Series 7000



自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。



Series 5000



パーソナルフィット・シェービング機能搭載シリーズ

New
Series 9000

Series 7000

Series 5000



	New ● 過圧防止センサー 肌への当てすぎを光の色でお知らせ。		
	● シェービング動作検知センサー(アプリ連動*) 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。	●	
	● スキンプロテクションテクノロジー マイクロビーズコーティングで、肌への負担を25%*2低減。	●	
	● New 每秒 500回感知	● 每秒 125回感知	● 每秒 125回感知
	ヒゲ密度感知システム ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。		
	360-D フレックスヘッド 顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを低減。		
	スーパーリフト&カット ヒゲを根元から引き上げて、深剃りカット。内刃が肌に触れにくいので、やさしく深剃り。		

Series 9000
Series 7000
Series 5000
Series 3000
Series 1000
Portable Shaver
Travel Shaver
Hair
Face
Body
Multi

*1 アプリはタブレットではご利用いただけません *2 非コーティング素材との比較
※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P26-27の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※実際の商品と画像は異なる場合があります

フィリップス シェーバー
全シリーズ共通機能



自動研磨システム
常にシャープな剃り味。



替刃交換は2年に1回*4



オイル差し不要

やさしく早剃りできる ベーシックモデル

※S5444/03は、他のSeries 5000と機能が異なるため、
ベーシックモデルに位置付けています。

Series 5000



顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減



360-D フレックスヘッド

しなやかに可動する3つの独立した「360-Dフレックスヘッド」が顔の凹凸に合わせて密着し、剃り残しを低減。



お風呂シェーブ可能



パワーカット刃
効率的にヒゲを刈り取る。



ワンタッチオープンヘッド
簡単にヘッドがオープン。さっと水洗いできる。

肌にやさしく剃り残しを低減する ベーシックモデル

Series 3000



カミソリと比べ 肌への負担を90%*2低減



5方向可動ヘッド
顔の凹凸に密着



お風呂シェーブ可能



パワーカット刃
効率的にヒゲを刈り取る。



ポップアップ
トリマー
ロヒゲ、もみあげも
簡単お手入れ。



ワンタッチオープンヘッド
簡単にヘッドがオープン。さっと水洗いできる。

簡単手入れでしっかり剃れる ベーシックモデル

Series 1000



コード付きでも コードレスでも使用可能



パワーカット刃
効率的にヒゲを刈り取る。



ポップアップトリマー*3
ロヒゲ、もみあげも簡単お手入れ。



ワンタッチオープンヘッド
簡単にヘッドがオープン。さっと水洗いできる。

旅行や出張、携帯に便利 コンパクトモデル

Portable Shaver



どこでも充電できる 電源プラグー体型



密着フロートヘッド
顔の輪郭に合わせて上下に動く。



電源プラグー体型

*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *2 2019年ドイツにおける第三者機関での試験結果(シェーバー使用開始後21日時点で調査)
*3 Series 1000でも付属していない機種があります *4 使用状況により異なります
※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P26-27の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※画像はイメージです

※実際の商品と画像は異なる場合があります

Series 9000
Series 7000
Series 5000
Series 3000
Series 1000
Portable Shaver
クイック充電・ソート
Hair
Face
Body
Multi

フィリップス史上最小^{*1} コードレス洗浄システム

クイッククリーンポッド Series 9000 7000 5000用^{*2}

ワンタッチで刃を清潔に
できる除菌機能^{*3}

コードレス
シェーバー本体の動力で駆動

クイッククリーンポッド
カートリッジによる洗浄



1分で洗浄可能

10倍^{*4}清潔

3箇所の
高圧ジェット噴射と
毎分1600回転で高速洗浄

アルコール
フリーなので
肌にやさしい



フィリップス グルーミング シリーズ

Hair



Body



Face



Multi



*1 当社製品付属の洗浄システム内での比較 *2 Series 5000でも付属していない機種があります。詳細はP26-27の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。
*3 試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法：シェーバーの外刃に試験菌液を滴下し、刃部分を試料とした。試料3個を取り付けたシェーバーを検体に設置し、検体を作動させた後、試料を取り外し、生菌数を測定。試験結果：99.7% 除菌 *4 洗浄器を使用し水のみで洗った場合と比較 ※画像はイメージです

※実際の商品と画像は異なる場合があります

ファミリーヘアカッター

キッズモード搭載

Series 5000



New
アクセサリ

ムラなくきれいにすばやくカット

通常モードとキッズモード搭載の
ファミリーヘアカッターキット。

長さ調節 1mm間隔で調節可能

2mm ~ 28mm
(コームなしで0.5mmカット可能)

27段階調節



通常モードとキッズモードの
2モード搭載

大人用の通常モードとお子様やさしい音量の
キッズモードの2モード搭載でお子様から大人ま
で家族全員でヘアカット可能。



ヘアスムーズテクノロジー
カット性能が2倍^{*3}

長い髪でもコームに溜まることなく、途中で中断
せずに最後まで仕上げる。



デュアルカットテクノロジー

ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカット。
ムラが少なくきれいな仕上がりに。



防水仕様
IPX7基準^{*1}

本体丸洗い
可能^{*2}



自動研磨
システム

切れ味長持ち



オイル差し
不要

4種類のコームと豊富な散髪用品で自宅で簡単セルフカット ヘアスタイルにより使い分けが可能



ロングコーム
(16-28mm)

ショートコーム
(3-15mm)

ツープロック用
コーム(2mm)

スキヤリ
コーム

散髪
ケープ

カットハサミ

カットコーム

ヘアカッター

ターボモード搭載

Series 5000

ムラなくきれいにすばやくカット

通常モードに加えてターボモード搭載によりパワフルに。

長さ調節 1mm間隔で調節可能

2mm ~ 28mm
(コームなしで0.5mmカット可能)

27段階調節



防水仕様
IPX7基準^{*1}

本体丸洗い
可能^{*2}




自動研磨
システム

切れ味長持ち



オイル差し
不要

4種類のコームで自宅で簡単セルフカット
ヘアスタイルにより使い分けが可能



ロングコーム
(16-28mm)

ショートコーム
(3-15mm)

ツープロック用
コーム(2mm)

スキヤリ
コーム



通常モードとターボモードの
2モード搭載

パワフルに働くターボモードを搭
載。長い髪や毛量が多い方でも髪
詰まりせずサツときれいにカット。



ヘアスムーズテクノロジー
カット性能が2倍^{*3}

長い髪でもコームに溜まることな
く、途中で中断せずに最後まで仕
上げる。



デュアルカットテクノロジー

ダブル鋭角刃ですばやくスムーズに
カット。ムラが少なくきれいな仕上
がりに。



New

ヘアカッター

Series 3000

スムーズな刈り心地で簡単セルフカット

家族全員で使えるヘアカッター。

長さ調節 2mm間隔で調節可能

1mm ~ 23mm
(コームなしで0.5mmカット可能)

12段階調節



クイック
リリース式刃
刃の水洗いOK



自動研磨
システム

切れ味長持ち



オイル差し
不要



ヘアストリームテクノロジー
カットした髪がコーム内に詰まり
にくい設計。



デュアルカットテクノロジー

ダブル鋭角刃ですばやくスムーズに
カット。ムラが少なくきれいな仕上
がりに。



New
カラー

*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない
*2 本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。
*3 フィリップス旧品HC54XXシリーズと比較して ※画像はイメージです

※機能は機種により異なります。各機能については、P28-29の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※実際の商品と画像は異なる場合があります

Series 9000
Series 7000
Series 5000
Series 3000
Series 1000
Portable Shaver
クイックリリーフホット
Hair
Face
Body
Multi

ヘアカッター・ヒゲトリマー

Series 5000

ヒゲもヘアもムラなく仕上げる

40段階の長さ調節で、ヒゲもヘアもあなた好みに自由自在。

長さ調節 最小0.2mmで調節可能

0.4mm～20mm

40段階調節




防水仕様 IPX7基準*1
本体丸洗い可能*2
自動研磨システム
切れ味長持ち
オイル差し不要



リフト&トリミングプロシステム
寝ているヒゲを起こしてシャープにカット。一度でムラのない仕上がりに。



デュアルカットテクノロジー
ダブル鋭角刃でヘアもヒゲもすばやくスムーズにカット。



ヘア
フェイス

New
アクセサリ

ノーズエチケツトカッター

Series 5000・3000・1000

狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット

鼻・耳・眉毛・もみあげに1台4役。



フェイス
(鼻・耳・眉毛・もみあげ)



安心保護ガード構造

安心保護ガードがトンネルのように刃を囲んでいるため、刃が肌に直接あたりにくく、狭い鼻の中でも肌を傷から守りながら、鼻毛を処理。



プリジジョンテクノロジー

デュアルサイドの精密刃が、どの角度・方向でもすばやく簡単なカットを実現。



本体丸洗い可能*2


防水仕様なので、使用後は水で洗い流すだけでお手入れ簡単。



防水仕様 IPX7基準*1
本体丸洗いお風呂使用可能*2



オイル差し不要



ヒゲトリマー

Series 3000

ヒゲデザインを簡単に

リフト&トリミングシステム搭載ですばやくヒゲをトリミング。

長さ調節 0.5mm間隔で調節可能

0.5mm～10mm

20段階調節



ヘッド取り外し可能 刃の水洗いOK
自動研磨システム
切れ味長持ち
オイル差し不要



リフト&トリミングシステム
ヒゲを根元から引き上げて適切な位置にガイドし、ムラなく均一に仕上げる。



自動研磨システム搭載のチタン刃
面倒なオイル差し不要で鋭い切れ味が続く。丸みを帯びた刃先で、肌にスムーズに密着しながらやさしくトリミング。



DuraPower テクノロジー搭載
刃の摩擦を低減し、モーターとバッテリーに過剰な負荷を防ぐので、駆動時間が延びる。



フェイス

New

カットだけでなく眉やヒゲ、もみあげの長さ調整も可能



キワ剃り用ヘッド*3

ヒゲ、もみあげ、襟足をダブル鋭角刃でシャープにカット。お好みのスタイルに。




キワ剃り用
コム(3mm)



眉毛コム*3

眉毛の形を整えるだけでなく、長さ調整(3mm、5mm)も可能。



眉毛コム・ショートタイプ(3mm)
眉毛コム・ロングタイプ(5mm)

*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない *2 本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。 ※機能は機種により異なります。各機能については、P28-29の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※画像はイメージです

*3 キワ剃り用ヘッド、眉毛コムは付属していない機種があります。詳細はP28-29の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※実際の商品と画像は異なる場合があります

Series 9000
Series 7000
Series 5000
Series 3000
Series 1000
Portable Shaver
クイッククローニングホット
Hair
Face
Body
Multi

ボディーグーナー | Series 7000

肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える
デリケートな部位にもやさしい設計。

長さ調節 2mm間隔で調節可能
0.05*mm、3mm~11mm
*2D密着シェービングヘッド使用の場合
5*段階調節
*一体型トリマーを使用の場合

シェービングとトリミングの2WAY仕様
剃る
2D密着シェービングヘッド
体の輪郭にフィットし、やさしくスムーズにシェービング。長めの毛をカットしてからシェービング。毛が絡まりにくいのに深剃り実現。
丸みを帯びた刃先で肌にやさしく傷つけにくい設計。

防水仕様 IPX7基準*1
本体丸洗いお風呂使用可能*2
自動研磨システム*3
切れ味長持ち
オイル差し不要

整える
一体型トリマーと調節可能コーム
5段階の長さ調節(3~11mm、2mm単位)
アタッチメント交換なしで、簡単にお好みの長さで自然なスタイルに。



New

ボディーグーナー | Series 1000

肌にやさしくムダ毛を整える
スリムなデザインで、範囲の小さいデリケートエリアにも
使いやすく携帯にも便利。

長さ調節
0.5mm、3mm

スキンプロテクター
刃が肌に直接触れにくい設計で、デリケートな部位を守りながら快適に剃れる。

防水仕様 IPX7基準*1
本体丸洗いお風呂使用可能*2
オイル差し不要



双方向トリマーと3mmコーム
双方向前後どちらにも簡単にトリミング。3mmコーム付きで、様々な方向に生えている毛をしっかりキャッチしてカット。

ウェット/ドライ対応
シャワー中にも使用可能。



New

マルチグルーミングキット | Series 5000

11in1 1台で全身をこだわりのスタイルに
フェイス・ヘア・ボディー用マルチグルーミングキット。

長さ調節
最小単位1mmで調節可能
1mm~16mm
(コームなしで0.5mmカット可能)

防水仕様 IPX7基準*1
本体丸洗いお風呂使用可能*2
自動研磨システム*4
切れ味長持ち
オイル差し不要



マルチグルーミングキット | Series 3000

8in1 ヒゲもヘアも手軽にデザイン
フェイス・ヘア用マルチグルーミングキット。

長さ調節
最小単位1mmで調節可能
1mm~16mm
(コームなしで0.5mmカット可能)














ヘッド取り外し可能
刃の水洗いOK
自動研磨システム*5
切れ味長持ち
オイル差し不要



*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない *2 本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に入れてください。 *3 シェービングヘッドは除く ※機能は機種により異なります。各機能については、P28-29の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください。 ※画像はイメージです

*4 ミニ網刃シェーバー、鼻・耳毛トリマーは除く *5 鼻・耳毛トリマーは除く ※実際の商品と画像は異なる場合があります

Series 9000
Series 7000
Series 5000
Series 3000
Series 1000
Portable Shaver
クイッククローニングカット
Hair
Face
Body
Multi

フィリップス シェーバー ラインナップ		Series 9000			Series 7000		Series 5000			Series 3000		Series 1000		Portable Shaver	
															
品番		S9987/59	S9982/54	S9985/50	S7782/57	S7786/54	S5586/50	S5588/25	S5444/03	S3232/52	S3132/51	S1334/41	S1133/41	PQ190/16	
刃の種類		デュアルスティールプレジジョン刃 72枚刃			スティールプレジジョン刃 45枚刃		スティールプレジジョン刃 45枚刃		パワーカット刃 27枚刃	パワーカット刃 27枚刃		パワーカット刃 27枚刃		30枚刃	
シェービング性能	深剃り	■■■■■■■■■■ 5			■■■■■■■■■ 4		■■■■■■■■■ 4		■■■■■■■ 3	■■■■■■■ 3		■■■■■■■ 3		■■■■■ 1	
	肌へのやさしさ	■■■■■■■■■■ 5			■■■■■■■■■ 4.5		■■■■■■■■■ 4		■■■■■■■ 3.5	■■■■■■■ 3		■■■■■■■ 3		■■■■■ 1	
	密着	■■■■■■■■■■ 5			■■■■■■■■■ 5		■■■■■■■■■ 5		■■■■■■■ 5	■■■■■■■ 3		■■■■■■■ 2		■■■■■ 1	
パーソナルフィットシェービング	やさしく密着	過圧防止センサー 肌への当てすぎを光の色でお知らせ。			—		—		—	—		—		—	
		スキンプロテクションテクノロジー マイクロビーズコーティングで、肌への負担を25%*1低減。			—		—		—	—		—		—	
		360-Dフレックスヘッド 顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを低減。			—		—		—	5方向可動ヘッド		4方向可動ヘッド		2方向可動ヘッド	
	ヒゲを感知・ガイド	シェービング動作検知センサー(アプリ連動*2) 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。			—		—		—	—		—		—	
	ヒゲ密度感知システム ヒゲの濃さを感知して自動でパワーを調節。 毎秒500回New			毎秒125回		毎秒125回		—	—		—		—		
きれいに剃り切る	スーパーリフト&カット ヒゲを根元から引き上げて、深剃りカット。内刃が肌に触れにくいので、やさしく深剃り。			—		—		—	—		—		—		
	自動研磨システム 内刃が、回転するたびに磨かれるように設計。常にシャープな切れ味が続く。														
その他の機能・特徴	クイッククリーンポッド対応	●			●		●		—	—	—	—	—	—	—
	お風呂シェーブ	●			●		●		●	●	●	—	—	—	
	本体丸洗い*3	●			●		●		●	●	●	●	—	—	
	ポップアップトリマー	●			●		●		—	●	●	●	—	—	
	急速充電*4	●			●		●		●	●	●	●	—	—	
	ロック機能*5	●			●		●		●	●	—	—	—	—	
表示	充電残量表示	OLED %表示			LED 3段階表示		LED 3段階表示		LED	LED 3段階表示	LED	LED		LED	
	その他の主な表示内容	過圧防止センサー・シェービングガイド・Bluetooth解除・接続 クリーニング・充電催促*・プラグ解除お知らせ *充電中と充電完了の表示はディスプレイに%で表示されます。			シェービングガイド クリーニング 充電・充電催促・充電完了 プラグ解除お知らせ		クリーニング 充電・充電催促・充電完了 プラグ解除お知らせ		充電・充電催促・ 充電完了 プラグ解除お知らせ	充電・充電催促・充電完了		充電・充電催促・充電完了		充電	
電源	海外使用対応	●			●		●		●	●		●		●	
	電源方式	充電式			充電式		充電式		充電式	充電式		充電・交流式		充電式	
	充電時間	1時間			1時間		1時間		1時間	1時間		1時間	8時間	10時間	
	使用回数(使用時間)*6	約20回(約60分)			約20回(約60分)		約20回(約60分)		約13回(約40分)	約20回(約60分)		約13回(約40分)		約10回(約30分)	
付属品	充電スタンド(ライト付き) クイッククリーンポッド クイッククリーンポッド カートリッジ ヒゲスタイラー 収納ケース クリーニングブラシ	充電スタンド(ライト付き) クイッククリーンポッド クイッククリーンポッド カートリッジ 収納ケース クリーニングブラシ	クイッククリーンポッド クイッククリーンポッド カートリッジ 収納ケース クリーニングブラシ	ヒゲスタイラー 鼻・耳毛トリマー クイッククリーンポッド クイッククリーンポッド カートリッジ 収納ケース クリーニングブラシ	クイッククリーンポッド クイッククリーンポッド カートリッジ 収納ケース 充電スタンド(ライト付き) クリーニングブラシ	クイッククリーン ポッド クイッククリーン ポッドカートリッジ 収納ケース クリーニングブラシ	充電スタンド 保護キャップ クリーニングブラシ	保護キャップ	収納ポーチ 保護キャップ	保護キャップ	保護キャップ		保護キャップ クリーニングブラシ		
サイズ	本体質量	約226g			約194g		約205g		約177g	約185g		約185g	約175g	約113g	
	本体サイズ	65×70×180mm			65×70×176mm		65×70×176mm		55×70×165mm	59×70×161mm		58×70×161mm		55×33×98mm	
	バーコード	87 10103 996590	87 10103 987840	87 10103 996583	87 10103 945536	87 10103 945550	87 10103 942276	87 10103 942283	87 10103 996422	87 10103 920366	87 10103 920342	87 10103 920335	87 10103 920304	87 10103 932741	

*1 非コーティング素材との比較 *2 アプリはタブレットではご利用いただけません *3 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けないでください。
*4 充電残量が0の状態から充電アダプタで充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます *5 シェーバーの電源をロックし、誤動作防止 *6 フル充電後、1回3分使用した場合

※実際の商品と画像は異なる場合があります

フィリップス グルーミングシリーズ ラインナップ

Hair		New ファミリーヘアカッター HC5690/60	New ヘアカッター HC5632/17	New ヘアカッター HC3505/15	New ヘアカッター・ヒゲトリマー BT5511/60
推奨使用箇所		ヘア	ヘア	ヘア	ヘア・フェイス
カット対応長さ		0.5mm(コームなし)、 2-28mm	0.5mm(コームなし)、 2-28mm	0.5mm(コームなし)、 1-23mm	0.4-20mm
長さ調節段階/単位		27段階 / 1mm	27段階 / 1mm	12段階 / 2mm	40段階 / 0.2mm
防水仕様*1/水洗い		● (本体丸洗い可*2)	● (本体丸洗い可*2)	● (コーム、刃先のみ水洗い可)	● (本体丸洗い可*2)
機能	モード	通常モード/キッズモード	通常モード/ターボモード	通常モード	通常モード
	テクノロジー	ヘアスームズテクノロジー デュアルカットテクノロジー	ヘアスームズテクノロジー デュアルカットテクノロジー	ヘアスームズテクノロジー デュアルカットテクノロジー	リフト&トリミングプロシステム デュアルカットテクノロジー
	自動研磨システム	●	●	●	●
	オイル差し不要	●	●	●	●
付属品	ロングコーム	● (16-28mm)	● (16-28mm)	-	● (10.4-20mm)
	ショートコーム	● (3-15mm)	● (3-15mm)	-	● (0.4-10mm)
	スキヤリコーム	●	●	-	-
	ツールロック用コーム	● (2mm)	● (2mm)	-	-
	その他コーム	-	-	コーム	あごヒゲ用/無精ヒゲ用コーム (0.4-10mm)
	クリーニングブラシ	●	●	●	●
	充電アダプタ/電源アダプタ	●	●	●	●
	その他	散髪ケープ、収納ポーチ、 カットハサミ、カットコーム	収納ポーチ	-	フルメタル細部トリマー、ソフトポーチ
電源	使用時間	約90分	約90分	-	約90分
	充電時間	1時間	1時間	-	1時間
	充電表示	●	●	-	●
	電源方式	充電・交流式	充電・交流式	交流式	充電・交流式
	海外使用対応 (AC100V-240V)	●	●	●	●
	本体質量	約185g *3	約185g *3	約127g *3	約172g *3
バーコード	87 10103 997320	87 10103 977919	87 10103 859680	87 10103 997269	

Face		New ヒゲトリマー BT3222/14	New ノーズエッジトリマー NT5650/16	New ノーズエッジトリマー NT3650/16	New ノーズエッジトリマー NT1650/17
推奨使用箇所		フェイス	鼻・耳・眉毛 もみあげ	鼻・耳・眉毛	鼻・耳
カット対応長さ		0.5-10mm	-	-	-
長さ調節段階/単位		20段階 / 0.5mm	-	-	-
防水仕様*1/水洗い		● (コーム、刃先のみ水洗い可)	● (本体丸洗い可*2)	● (本体丸洗い可*2)	● (本体丸洗い可*2)
機能	テクノロジー	リフト&トリミングシステム DuraPowerテクノロジー	安心保護ガード構造 プリジジョンテクノロジー	安心保護ガード構造 プリジジョンテクノロジー	安心保護ガード構造 プリジジョンテクノロジー
	自動研磨システム	●	-	-	-
	オイル差し不要	●	●	●	●
	ヒゲ	コーム	キワ剃り用ヘッド キワ剃り用コーム (3mm)	-	-
付属品	鼻・耳	-	本体付属	本体付属	本体付属
	眉毛	-	眉毛コーム・ロングタイプ (5mm) 眉毛コーム・ショートタイプ (3mm)	眉毛コーム・ロングタイプ (5mm) 眉毛コーム・ショートタイプ (3mm)	-
	クリーニングブラシ	●	●	●	●
	充電アダプタ	●	-	-	-
	その他	ソフトポーチ	ソフトポーチ お試し用単3形アルカリ乾電池1本	ソフトポーチ お試し用単3形アルカリ乾電池1本	保護キャップ お試し用単3形アルカリ乾電池1本
	電源	使用時間	約60分	-	約84分
充電時間	1時間	-	-	-	-
充電表示	●	-	-	-	-
電源方式	充電・交流式	-	-	単3形アルカリ乾電池1本	-
海外使用対応 (AC100V-240V)	●	-	-	-	-
本体質量	約129g *3	-	約74g *4	-	約72g *4
バーコード	87 10103 997184	87 10103 946618	87 10103 946632	87 10103 964094	-

Body		New ボディグルーマー BG7020/15	New ボディグルーマー BG1024/17
推奨使用箇所		ボディ	ボディ
カット対応長さ		0.05*mm、3-11mm *2D密着シェービングヘッド使用の場合	0.5mm、3mm
長さ調節段階/単位		5*段階 / 2mm *1-体型トリマーを使用の場合	-
防水仕様*1/水洗い		● (本体丸洗い可*2)	● (本体丸洗い可*2)
機能	2D密着シェービングヘッド	●	-
	デュアルカットテクノロジー	●	-
	自動研磨システム	● *5	-
	オイル差し不要	●	●
付属品	コーム	コーム 3mm/5mm 7mm/9mm 11mm ※1-体型	コーム 3mm
	クリーニングブラシ	●	●
	充電アダプタ	●	-
	その他	-	スキンプロテクター 0.5mm
	電源	使用時間	約70分
充電時間	1時間	-	-
充電表示	●	-	-
電源方式	充電式	-	単3形アルカリ乾電池1本
海外使用対応 (AC100V-240V)	●	-	-
本体質量	約202g *3	約82g *6	-
バーコード	87 10103 997276	87 10103 966937	-

Multi		New マルチグルーミングキット MG5730/15	New マルチグルーミングキット MG3730/15
推奨使用箇所		フェイス ヘア・ボディ	フェイス・ヘア
カット対応長さ		0.5mm(コームなし)、 1-16mm	0.5mm(コームなし)、 1-16mm
防水仕様*1/水洗い		● (本体丸洗い可*2)	● (コーム、刃先のみ水洗い可)
機能	デュアルカットテクノロジー	●	●
	自動研磨システム	● *7	● *8
	オイル差し不要	●	●
	フェイス	ヒゲトリミング用コーム(1, 2mm) 調整式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm) フルメタルトリマー(本体付属) ミニ網刃シェーバー フルメタル細部トリマー	ヒゲトリミング用コーム(1, 2mm) 調整式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm) トリマー(本体付属)
付属品	ヘア	ヘアトリミング用コーム(9, 12, 16mm)	ヘアトリミング用コーム(9, 12, 16mm)
	鼻・耳	鼻・耳毛トリマー(回転式)	鼻・耳毛トリマー(回転式)
	ボディ	ボディトリミング用コーム(3mm)	-
	クリーニングブラシ	●	●
	充電アダプタ	●	●
	その他	ソフトポーチ	ソフトポーチ
電源	使用時間	約80分	約60分
	充電時間	16時間	16時間
	充電表示	-	-
	電源方式	充電式	充電式
	海外使用対応 (AC100V-240V)	●	●
	本体質量	約155g *9	約98g *3
バーコード	87 10103 795797	87 10103 822974	




















*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *2 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けないでください。 *3 コーム含まず *4 乾電池含まず

*5 シェービングヘッドは除く *6 スキンプロテクター装着時。乾電池含まず。 *7 ミニ網刃シェーバー、鼻・耳毛トリマーは除く *8 鼻・耳毛トリマーは除く *9 フルメタルトリマー装着時 ※実際の商品と画像は異なる場合があります



アクセサリ交換で新品の使い心地!

●お使いの製品の/(スラッシュ)以前のハンドル品番をご確認ください。●一覧表には既に販売終了した製品も含まれています。




替刃一覧

 <p>Series 9000 Prestige SP9871 SP9863 SP9861 SP9860 SP9820</p>	 <p>Series 9000*1 S9987 S9985 S9982 S9781 S9732 S9732A S9731 S9731A S9712 S9712V S9711 S9711V S9552 S9551 S9522 S9521 S9512 S9511 S9186 S9186A S9185 S9185A S9182 S9181 S9161 S9152 S9151 S9090 S9041 S9031 S8980 S8960</p>	 <p>SH91/51 (替刃3個入り) 87 10103 979104 オープン価格</p>
 <p>Series 7000 S7970 S7930 S7910 S7786 S7782 S7561 S7560 S7521 S7520 S7311 S7310</p>	 <p>Series 5000 S5586 S5588 S5582</p>	 <p>SH71/51 (替刃3個入り) 87 10103 945802 オープン価格</p>
 <p>Series 6000 S6630 S6620 S6610</p>		
 <p>Series 5000 S5941 S5444 S5397 S5396 S5395 S5391 S5390 S5335 S5330 S5273 S5272 S5271 S5270 S5252 S5251 S5231 S5230 S5216 S5215 S5214 S5213 S5212 S5211 S5210 S5086 S5085 S5076 S5075 S5072 S5060 S5050 S5041 S5040 XZ5810 XZ5800</p>		 <p>SH50/51 (替刃3個入り) 87 10103 736707 オープン価格</p>
 <p>AT800/700*2 AT894A AT891A AT891 AT890A AT890 AT887 AT885E2 AT883 AT791 AT758 AT757 AT755 AT754 AT751</p>		
 <p>PT700*2 PT764 PT763 PT762E3 PT7611 PT735 PT732 PT730AE1 PT730 PT729CC PT725A PT725 PT722CC</p>		
 <p>HQ8800/7300/7200/7100/6000*2 HQ8894 HQ8890 HQ8870 HQ8830 HQ7390 HQ7380 HQ7350 HQ7340 HQ7320 HQ7310 HQ7290 HQ7180 HQ7143 HQ7140 HQ6090</p>		
 <p>Series 3000*3 S3232 S3132</p>	 <p>Series 1000*3 S1334 S1232 S1231 S1133 S1085 S1045 S1041 S1040 S1035 S1031</p>	 <p>SH30/61 (替刃3個入り) 87 10103 927044 オープン価格</p>
 <p>Series 500*3 XZ580</p>		
 <p>HP/HS/HQ*4 HP1733 HP1700 HP1608 HP1607 HP1606 HP1606F HP1605 HP1605F HP1338 HP1336 HP1335 HP1328 HP5980 HS975 HS950 HS925 HS905 HS900 HS875 HS850 HS840 HS825 HS820 HS765 HS755 HS715 HS705 HS485 HS480 HS475 HS470 HS465 HS375 HS360 HS260 HQ3830 HQ384 HQ362 HQ30</p>		 <p>HQ56/55 (替刃3個入り) 87 10103 990857 オープン価格</p>
 <p>HQ/HS*4 HQ4890 HQ4870 HQ4850 HQ4846 HQ4830 HQ4822 HQ4810 HQ488 HQ487 HQ486 HQ485 HQ484 HQ483 HQ482 HQ481 HQ442 HQ46 HQ41 HQ130 HS990 HS970 HS930 HS920 HS890 HS190</p>		
 <p>PQ*4 PQ220 PQ217 PQ209 PQ208 PQ190</p>	<p>HQ900*4 HQ915 HQ914 HQ912 HQ904 HQ902</p>	



ヘッドホルダー

 <p>RQ1100*5 RQ1187 RQ1187CC RQ1185CC RQ1180 RQ1180A RQ1175A RQ1175ACC RQ1175CC RQ1168 RQ1167 RQ1160 RQ1160CC RQ1151 RQ1150 RQ1145 RQ1141 RQ1131</p>	 <p>RQ11/51 (ヘッドホルダー1個入り) 87 10103 535928 オープン価格</p>
---	---






ボディーグリーマー替刃

 <p>YS*6 YS522</p>	 <p>ボディーグリーマー*6 TT2040 BG7025 BG7020 BG5020 BG3012 BG3005 BG2026</p>	 <p>TT2000/51 87 10103 892533 オープン価格 【入り数】替刃1個入り</p>
---	---	---

シェーバーヘッド

 <p>QC QC5582 QC5580 QC5550</p>	 <p>QC5500 87 10103 536338 オープン価格 【入り数】外刃と内刃1セット 【交換目安】12カ月*7</p>
--	---

クリーニングカートリッジ

 <p>スマートクリーン 乾燥機能付き Series 9000 S9781 S9732A S9732 S9731 S9731A S9712 S9712V S9711V S9711 S9552 S9551 S9522 S9521 S9512 S9511 S9186 S9186A S9185 S9185A S9182 S9181 S9152 S9151 S9031 S8960</p>	 <p>スマートクリーン 乾燥機能なし Series 7000/Series 5000 S7970 S7560 S7521 S7520 S7311 S7310 S5397 S5395 S5390 XZ5810</p>	 <p>JC302/51 (2個パック) 87 10103 672470 オープン価格 170ml × 2 カートリッジ1個で最大3カ月 使用できます。 (1週間に1回の使用を想定、 使用状況により異なります)</p>
 <p>クイッククリーンポッド Series 9000/Series 7000/Series 5000 S9987 S9985 S9982 S7782 S7786 S5586</p>	 <p>CC13/51 (レモンの香り3個パック) 87 10103 945741 オープン価格 160ml × 3</p>	

- *1 SH90/81、SH90/51は、生産終了いたしました。SH90/81、SH90/51をお求めのお客様はSH91/51をお買い求めください。
- *2 HQ8/51は、生産終了いたしました。HQ8/51をお求めのお客様はSH50/51をお買い求めください。
- *3 SH30/51は、生産終了いたしました。SH30/51をお求めのお客様はSH30/61をお買い求めください。
- *4 HQ56/51は、生産終了いたしました。HQ56/51をお求めのお客様はHQ56/55をお買い求めください。
- *5 センソタッチシリーズ用のRQ11は、シェービングヘッドホルダーでの販売となります。(シェービングヘッドホルダー受部は含みません) センソタッチ3Dシリーズ/アーキテックシリーズ対応のシェービングユニットは生産終了いたしました。
- *6 TT2000/43は、生産終了いたしました。TT2000/43をお求めのお客様はTT2000/51をお買い求めください。
- *7 1回20分、月4回の使用を想定

*Series 9000 Prestige対応のシェービングユニットは、生産終了いたしました。
 *QS6101/50、RQ111/61、RQ585/51、RQ560/51、SH70/71、RQ32/21、HQ203/61は、生産終了いたしました。