

PHILIPS

シェーバー・グルーミング



理想の肌で、進め。

パーソナルフィット・シェービング
一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。

総合カタログ

▲ 安全に関するご注意

※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を!



このような症状はありませんか?

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体にさわると時々電気を感ずる
- 時々運転しないことがある
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり異常に熱い
- こげくさい臭いがする
- 充電後、使用時間が短くなった
- その他異常・故障がある

このような時は、故障や事故防止のため電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

Li-ion Ni-MH 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>



2年間保証 フィリップスシェーバーの本体、充電器及び洗浄充電器は、2年間保証(シェービングユニットを除く)です。

●製品には保証書を添付しておりますので大切に保管してください。尚、店名、ご購入年月日の記載の無いものは無効となります。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。●カタログの写真は印刷物ですので、実際の製品とカラー等が異なって見える場合があります。お買い求めの際は本体カラーなど店頭でご確認ください。●アクセサリのご購入はお買い求めの販売店、または「フィリップスサポートセンター」へお問い合わせください。●機種によって品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。●記載されている製品はすべてオープン価格です。メーカー希望小売価格は定めていません。

★お求めはアフターサービスの行き届いた当店で……………

株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間：9:00～18:00(年末年始除く)

フィリップス シェーバー 検索

©2023 Koninklijke Philips N.V.
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.
またはその他の会社の商標または登録商標です。

[このカタログの内容は2023年5月作成]

CSG23SPR

一人ひとりに パーソナルフィット・シェービング

ヒゲの濃さ。顔の輪郭。

これらは指紋のように、誰ひとり同じではない。

だから、自分に合っていないシェーバーを使うと剃り残しが生まれるだけでなく、

シェーバーを当てすぎて、肌への負担となる。

フィリップスのシェーバーは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。

あなたのヒゲの濃さや、顔の輪郭を正確に感知し、

さらに、あなたに合ったシェービングのガイドまで行うことで、

やさしく、きれいな深剃りを実現する。

それがフィリップスの、パーソナルフィット・シェービング。

あなたに、理想の肌を。そして、そこから湧き上がる自信を。



きれいに深剃り



ヒゲ密度感知システム

ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。



引き上げる
より深くカット
深剃り

スーパーリフト&カット

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。

肌にやさしい



シェービング動作検知センサー (アプリ連動)

最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。



過圧防止センサー

肌への当てすぎを光の色でお知らせ。

剃り残しを少なく



360-D フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。



回転刃

刃を回転させ、いろいろな方向に生えたヒゲを効率よく巻き取る。



製品の詳細はこちらから



ヒゲを引き上げて剃り残し

0mmの深剃りへ


プレミアムモデル

S9000 Prestige

シェービング性能



テクノロジー



スキンプロテクションテクノロジー Pro

1平方センチメートルあたり最大50万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50%^{*1}低減し、抜群のやさしさへ。




パーソナル コンフォート設定

高速・高効率のトップスピンドigitalモーター搭載とともに、ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階のスピード調節。



スーパーリフト&カット

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。ヒゲを引き上げて剃り残り0mmの深剃りへ。



フレックスサスペンションシステム

顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なカットを実現。



ヒゲ密度感知システム

ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。



プレミアムモデル

9000 Series

シェービング性能^{*1}



テクノロジー



過圧防止センサー^{*1}

適切な圧力を色でお知らせ、肌にやさしく剃れる。



スキンプロテクションテクノロジー

シェービングヘッドはマイクロビーズコーティングされており、肌への負担を25%^{*2}低減。



360-D フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。



ヒゲ密度感知システム

毎秒500回^{*1}

ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。



スーパーリフト&カット

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。ヒゲを引き上げて剃り残り0mmの深剃りへ。



シェービング動作検知センサー(アプリ連動)

アプリ^{*3}と連動し最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。



1 ワイヤレス充電

シェービングの前後も、より便利に、よりスマートに。

SP9885/36には、置くだけで充電ができる「ワイヤレス充電パッド」が付属。



2 クイッククリーンポッド

シェーバー本体の動力で駆動するコードレスでコンパクトな洗浄器。


3ヶ所の高圧ジェット噴射と、毎分1,600回転することにより1分間で高速洗浄。水洗いの10倍^{*2}清潔。



世界初^{*4}！ 過圧防止センサー搭載

肌への当てすぎを光でお知らせし、肌への負担を少なく。

深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。フィリップス 9000 Seriesは、世界で初めて^{*4} 過圧防止センサー搭載。シェーバーに搭載されたスマートセンサーが、毎秒30回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変わりお知らせするので、すぐに最適な圧力に調整が可能です。



*1 旧機種SP986Xと比較した場合

*2 洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較(2020年フィリップス調べ) ※SP9840/32にはワイヤレス充電パッドは付属しておりません、付属の充電アダプタでの充電となります

*1 同じSeriesでも機能が異なる機種があります *2 非コーティング素材との比較 *3 アプリはタブレットではご利用いただけません *4 世界初過圧防止センサー搭載シェーバー(2022年2月発売)

※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P12-15の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください ※実際の商品と画像は異なる場合があります

アドバンスモデル

7000 Series

自信がわく肌へ。決め手は切れ味、そしてやさしさ

シェービング性能



テクノロジー



スキンプロテクション
テクノロジー

シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングで30%^{*1}肌への負担を低減。



360-D
フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。



ヒゲ密度感知システム
毎秒250回

ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。



スーパーリフト&
カット

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。



シェービング動作検知
センサー(アプリ連動)

アプリ^{*2}と連動し最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。



アドバンスモデル

5000 Series

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味

シェービング性能



テクノロジー



360-D
フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。



ヒゲ密度感知システム
毎秒250回

ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。



スーパーリフト&カット

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。



*1 非コーティング素材との比較 *2 アプリはタブレットではご利用いただけません

スタンダードモデル

5000X Series

密着&早剃り もっと肌にやさしく^{*1}

シェービング性能



テクノロジー



スキングライドテクノロジー

20%^{*2}肌への負担を低減。肌にやさしく、刺激を最小限に。1平方センチメートルあたり最大10万個のビーズが施されたマイクロビーズコーティングがシェーバーヘッドに搭載。



360-D
フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。



※画像はイメージです
肌にやさしい



※画像はイメージです
肌に密着



※画像はイメージです
パワフルに早剃り

20%^{*2} 肌への負担を低減し、滑らかな剃り心地で深剃り

シリーズ初の機能

自立スタンドタイプ

スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのシェーバーハンドル。置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的。



*1 S54xxシリーズとの比較 *2 非コーティング素材との比較

※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P12-15の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください ※実際の商品と画像は異なる場合があります

スタンダードモデル

5000 Series*1


やさしく早剃りできる

顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく

シェービング性能



テクノロジー



360-D フレックスヘッド
顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。
※画像はイメージです

ベーシックモデル

3000 Series

肌にやさしく
剃り残しを少なくする
ベーシックモデル

カミソリと比べ肌への負担を90%*2低減

シェービング性能



テクノロジー



5方向可動ヘッド
顔の凹凸に密着



ベーシックモデル

1000 Series

簡単手入力で
しっかり剃れる
ベーシックモデル

コード付きでもコードレスでも使用可能

シェービング性能



テクノロジー



4方向可動ヘッド
顔の凹凸に密着



フィリップス シェーバー
シリーズ共通機能

サージカルステンレス刃*1

刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性サージカルステンレス刃*1を使用。肌にやさしい刃でシェービングが可能に。



自動研磨システム

回転するたびに内刃が外刃で研磨され、常にシャープな切れ味が続く。



防水仕様*2



替刃交換は
2年に1回*4



ワンタッチ
オープンヘッド*2
簡単にヘッドがオープン。
さっと水洗いできる。



オイル差し
不要

*1 55444/03は、他の5000 Seriesと機能が異なるため、スタンダードモデルに位置付けています *2 2019年ドイツにおける第三者機関での試験結果(シェーバー使用開始後21日時点で調査)

*1 低ニッケルのサージカルステンレスを使用(医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃)、ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくい ※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません *2 ポータブルシェーバーは対応していません *3 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *4 使用状況により異なります ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P12-15の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください ※実際の商品と画像は異なる場合があります

5000 Series ファミリーヘアカッター



ムラなくきれいにすばやくカット


通常モードとキッズモード搭載のファミリーヘアカッターキット。

キッズモード
搭載




通常モードとキッズモードの2モード搭載

大人用の通常モードとお子様やさしい音量のキッズモードの2モード搭載でお子様から大人まで家族全員でヘアカット可能。



ヘアスムーズテクノロジー カット性能が2倍^{*3}

長い髪でもコームに溜まることなく、途中で中断せずに最後まで仕上げる。



デュアルカットテクノロジー

ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカット。ムラが少なくきれいな仕上がりに。



長さ調節 1mm間隔で調節可能
2mm~28mm
(コームなしで0.5mmカット可能)
27段階調節

4種類のコームと豊富な散髪用品で自宅で簡単セルフカット
ヘアスタイルにより使い分けが可能


ロングコーム (16~28mm)	ショートコーム (3~15mm)	ツーブロック用 コーム(2mm)	スキリ コーム	散髪ケープ
				カットハサミ
				カットコーム

5000 Series ヘアカッター・ヒゲトリマー



ヒゲもヘアもムラなく仕上げる

40段階の長さ調節で、ヒゲもヘアもあなた好みに自由自在。



リフト&トリミングプロシステム

寝ているヒゲを起こしてシャープにカット。一度でムラのない仕上がりに。



デュアルカットテクノロジー

ダブル鋭角刃でヘアもヒゲもすばやくスムーズにカット。




長さ調節 最小0.2mmで調節可能
0.4mm~20mm
40段階調節

ヘア	フェイス
ショートコーム (0.4~10mm)	あごヒゲ用/ 無精ヒゲ用 コーム (0.4~10mm)
ロングコーム (10.4~20mm)	フルメタル 細部トリマー

*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *2 本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください *3 フィリップス旧品HC54XXシリーズと比較して

7000 Series ボディーグラーマー



肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える

デリケートな部位にもやさしい設計。

シェーピングとトリミングの2WAY仕様



2D密着シェーピングヘッド

体の輪郭にフィットし、やさしくスムーズにシェーピング。長めの毛をカットしてからシェーピング。毛が絡まりにくいのに深剃り実現。




一体型トリマーと調節可能コーム

5段階の長さ調節(3~11mm、2mm単位)。アタッチメント交換なしで、簡単に好みの長さで自然なスタイルに。

長さ調節 2mm間隔で調節可能
0.05mm*、3~11mm
*2D密着シェーピングヘッド使用の場合
5段階調節
*一体型トリマー使用の場合



5000 Series マルチグルーミングキット



1台で全身をこだわりのスタイルに

フェイス・ヘア・ボディー用マルチグルーミングキット。

11in1

長さ調節 最小単位1mmで調節可能
1mm~16mm
(コームなしで0.5mmカット可能)



ヘア	ボディー	フェイス(ヒゲ・鼻・耳)
ヘアトリミング用コーム (9mm, 12mm, 16mm)	ボディートリミング用コーム (3mm)	フルメタル細部トリマー
		ミニ網刃シェーバー
		フルメタルトリマー(本体付属)
		ヒゲトリミング用コーム (1mm, 2mm)
		調節式ヒゲトリミング用コーム (3mm~7mm)
		鼻・耳毛トリマー(回転式)



*1 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *2 本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください *3 シェーピングヘッドは除く *4 ミニ網刃シェーバー、鼻・耳毛トリマーは除く ※機能は機種により異なります。各機能については、P16-17の構成表またはフィリップスホームページにてご確認ください ※実際の商品と画像は異なる場合があります

フィリップス シェーバー ラインナップ

Series名		S9000 Prestige			9000 Series					7000 Series					
品番		SP9885/36	SP9840/32	S9987/59	S9982/54	S9985/50	S9982/30	2023年 秋発売 予定 S9986/30	S9697/50	S9697/31	S7887/50	S7886/50	S7887/10	S7886/10	
刃の種類		デュアルスティールプレジジョン刃 72枚刃			デュアルスティールプレジジョン刃 72枚刃			デュアルスティールプレジジョン刃 72枚刃			スティールプレジジョン刃 45枚刃				
シェービング 性能	深剃り	■■■■■ 5			■■■■■ 5			■■■■■ 5			■■■■■ 5				
	肌へのやさしさ	■■■■■ 4.5			■■■■■ 5			■■■■■ 5			■■■■■ 4.5				
	密着	■■■■■ 5			■■■■■ 5			■■■■■ 5			■■■■■ 5				
パーソナルフィット・ シェービング	やさしく密着	マイクロビーズコーティング 50%*1 肌への負担を低減。			25%*2 肌への負担を低減。					30%*2 肌への負担を低減。					
	ヒゲを感知・ガイド	フレックスサスペンションシステム 顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なカットを実現。			360-D フレックスヘッド 顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。					-					
	きれいに剃り切る	ヒゲ密度感知システム ヒゲの濃さを感知して自動でパワーを調節。 毎秒500回			-					毎秒125回		毎秒250回			
	きれいに剃り切る	スーパーリフト&カット 1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 自動研磨システム 内刃が、回転するたびに磨かれるように設計。常にシャープな切れ味が続く。			シェービング動作検知センサー(アプリ連動*3) 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。					-					
パーソナルコンフォート設定		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の 機能・特徴	クイッククリーンボット 対応	●	●	●	●	●	(別売り)	(別売り)	●	(別売り)	●	●	(別売り)	(別売り)	
	お風呂シェーブ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	本体丸洗い*4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ポップアップトリマー	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	急速充電*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ロック機能*6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
表示	充電残量表示	LED%表示	LED%表示	OLED%表示	OLED%表示	OLED%表示	OLED%表示	OLED%表示	LED3段階表示	LED3段階表示	LED3段階表示	LED3段階表示	LED3段階表示	LED3段階表示	
	その他の 主な表示内容	シェービングヘッド交換/パーソナルコンフォート/ クリーニング/充電/充電残量/充電催促*/ロック *充電中と充電完了の表示はディスプレイに%で表示されます。			過圧防止センサー/シェービングガイド/クリーニング/ 充電/充電残量/充電催促*/トラベルロック *充電中と充電完了の表示はディスプレイに%で表示されます。			過圧防止センサー/シェービングガイド/ クリーニング/充電/充電残量/充電催促*/ トラベルロック *充電中と充電完了の表示はディスプレイに%で表示されます。			シェービングガイド/クリーニング/充電/ 充電残量/充電催促/充電完了/ロック				
電源	海外電圧対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	電源方式	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	-	-	-	-	
	充電方式	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion	充電式 Li-ion
	充電時間	約3時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	約1時間	
	使用時間	約60分	約60分	約60分	約60分	約60分	約60分	約60分	約60分	約50分	約50分	約60分	約60分	約60分	
USB充電	●*7	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●		
USB充電アダプタ同梱	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-*8	-*8	-*8	-*8	
付属品	本体質量	約187g		約226g	約226g	約226g	約226g	約226g	約200g	約200g	約200g	約200g	約200g	約200g	
	本体サイズ	60×69×169mm		65×70×180mm	65×70×180mm	65×70×180mm	65×70×180mm	65×70×180mm	65×67×180mm	65×67×180mm	65×67×180mm	65×67×180mm	65×67×180mm	65×67×180mm	
バーコード		87 20689 016384	87 20689 018791	87 10103 996590	87 10103 987840	87 10103 996583	87 20689 019262	87 20689 019286	87 20689 010955	87 20689 003452	87 20689 017183	87 20689 017312	87 20689 017305	87 20689 017329	

*1 旧機種SP986Xと比較した場合 *2 非コーティング素材との比較 *3 アプリはタブレットではご利用いただけません *4 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けないでください
*5 充電残量が0の状態から充電アダプタで充電すると、シェービング1回分が急速充電されます *6 シェーバーの電源をロックし、誤動作防止
*7 ワイヤレス充電パッドで充電 *8 充電の際は、USB充電アダプタ(定格出力電圧DC5V、定格出力電流1A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ)をご準備ください

※実際の商品と画像は異なる場合があります

フィリップス グルーミングシリーズ ラインナップ

Hair		ファミリーヘアカッター HC5690/60	ヘアカッター HC5632/17	ヘアカッター HC3505/15	ヘアカッター・ ヒゲトリマー BT5511/60
推奨使用箇所		ヘア	ヘア	ヘア	ヘア・フェイス
カット対応長さ		0.5mm(コームなし)、 2-28mm	0.5mm(コームなし)、 2-28mm	0.5mm(コームなし)、 1-23mm	0.4-20mm
長さ調節段階/単位		27段階 / 1mm	27段階 / 1mm	12段階 / 2mm	40段階 / 0.2mm
防水仕様 ^{*1} /水洗い		● (本体丸洗い可 ^{*2})	● (本体丸洗い可 ^{*2})	● (コーム、刃先のみ水洗い可)	● (本体丸洗い可 ^{*2})
機能	モード	通常モード/キッズモード	通常モード/ターボモード	通常モード	通常モード
	テクノロジー	ヘアスームズテクノロジー デュアルカットテクノロジー	ヘアスームズテクノロジー デュアルカットテクノロジー	ヘアスームズテクノロジー デュアルカットテクノロジー	リフト&トリミングシステム デュアルカットテクノロジー
付属品	自動研磨システム	●	●	●	●
	オイル差し不要	●	●	●	●
	ロングコーム	● (16-28mm)	● (16-28mm)	●	● (10.4-20mm)
	ショートコーム	● (3-15mm)	● (3-15mm)	●	● (0.4-10mm)
	スキヤリコーム	●	●	●	●
	ツーブロック用コーム	● (2mm)	● (2mm)	●	●
	その他コーム	●	●	●	●
電源	クリーニングブラシ	●	●	●	●
	充電アダプタ/電源アダプタ	●	●	●	●
	その他	散髪ケープ、収納ポーチ、 カットハサミ、カットコーム	収納ポーチ	—	フルメタル細部トリマー、ソフトポーチ
	使用時間	約90分	約90分	—	約90分
充電時間	1時間	1時間	—	1時間	
充電表示	●	●	●	●	
電源方式	充電・交流式 ■ Li-ion	充電・交流式 ■ Li-ion	交流式	充電・交流式 ■ Li-ion	
海外電圧対応 (AC100V-240V)	●	●	●	●	
本体質量	約185g ^{*3}	約185g ^{*3}	約127g ^{*3}	約172g ^{*3}	
バーコード	87 10103 997320	87 10103 977919	87 10103 859680	87 10103 997269	


Face		ヒゲトリマー BT3222/14	ノーズエチケッター NT5650/16	ノーズエチケッター NT3650/16	ノーズエチケッター NT1650/17
推奨使用箇所		フェイス	鼻・耳・眉毛・もみあげ	鼻・耳・眉毛	鼻・耳
カット対応長さ		0.5-10mm	—	—	—
長さ調節段階/単位		20段階 / 0.5mm	—	—	—
防水仕様 ^{*1} /水洗い		● (コーム、刃先のみ水洗い可)	● (本体丸洗い可 ^{*2})	● (本体丸洗い可 ^{*2})	● (本体丸洗い可 ^{*2})
機能	テクノロジー	リフト&トリミングシステム DuraPowerテクノロジー	安心保護ガード構造 プリシジョンテクノロジー	安心保護ガード構造 プリシジョンテクノロジー	安心保護ガード構造 プリシジョンテクノロジー
	自動研磨システム	●	●	●	●
付属品	オイル差し不要	●	●	●	●
	ヒゲ	コーム	キワ剃り用ヘッド キワ剃り用コーム (3mm)	—	—
	鼻・耳	—	本体付属	本体付属	本体付属
	眉毛	—	眉毛コーム・ロングタイプ (5mm) 眉毛コーム・ショートタイプ (3mm)	眉毛コーム・ロングタイプ (5mm) 眉毛コーム・ショートタイプ (3mm)	—
	クリーニングブラシ	●	●	●	●
	充電アダプタ	●	●	●	●
	その他	ソフトポーチ	ソフトポーチ お試し用単3形アルカリ乾電池1本	ソフトポーチ お試し用単3形アルカリ乾電池1本	保護キャップ お試し用単3形アルカリ乾電池1本
電源	使用時間	約60分	—	約84分	—
	充電時間	1時間	—	—	—
	充電表示	●	●	●	●
	電源方式	充電・交流式 ■ Ni-MH	単3形アルカリ乾電池1本	単3形アルカリ乾電池1本	単3形アルカリ乾電池1本
海外電圧対応 (AC100V-240V)	●	●	●	●	
本体質量	約129g ^{*3}	約74g ^{*4}	—	約72g ^{*4}	
バーコード	87 10103 997184	87 10103 946618	87 10103 946632	87 10103 964094	

*1 水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *2 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けたくたない *3 コーム含まず *4 乾電池含まず

Body		ボディグリーマー BG7020/15	ボディグリーマー BG1024/17
推奨使用箇所		ボディ	ボディ
カット対応長さ		0.05mm、3-11mm *2D密着シェービングヘッド使用の場合	0.5mm、3mm
長さ調節段階/単位		5段階 / 2mm *一体型トリマー使用の場合	—
防水仕様 ^{*1} /水洗い		● (本体丸洗い可 ^{*2})	● (本体丸洗い可 ^{*2})
機能	2D密着シェービングヘッド	●	—
	デュアルカットテクノロジー	●	—
付属品	自動研磨システム	● ^{*5}	—
	オイル差し不要	●	●
	コーム	コーム (3mm/5mm 7mm/9mm 11mm ※一体型)	コーム 3mm
	クリーニングブラシ	●	●
電源	充電アダプタ	●	—
	その他	—	スキンプロテクター 0.5mm
	使用時間	約70分	約45分
	充電時間	1時間	—
	充電表示	●	—
	電源方式	充電式 ■ Ni-MH	単3形アルカリ乾電池1本
	海外電圧対応 (AC100V-240V)	●	—
本体質量	約202g ^{*3}	約82g ^{*6}	
バーコード	87 10103 997276	87 10103 966937	

Multi		マルチグリーミングキット MG5730/15	マルチグリーミングキット MG3730/15
推奨使用箇所		ヘア・フェイス・ ボディ	ヘア・フェイス
カット対応長さ		0.5mm(コームなし)、 1-16mm	0.5mm(コームなし)、 1-16mm
防水仕様 ^{*1} /水洗い		● (本体丸洗い可 ^{*2})	● (コーム、刃先のみ水洗い可)
機能	デュアルカットテクノロジー	●	●
	自動研磨システム	● ^{*7}	● ^{*8}
付属品	オイル差し不要	●	●
	フェイス	ヒゲトリミング用コーム (1, 2mm) 調節式ヒゲトリミング用コーム (3-7mm) フルメタルトリマー (本体付属) ミニ網刃シェーバー フルメタル細部トリマー	ヒゲトリミング用コーム (1, 2mm) 調節式ヒゲトリミング用コーム (3-7mm) トリマー (本体付属)
	ヘア	ヘアトリミング用コーム (9, 12, 16mm)	ヘアトリミング用コーム (9, 12, 16mm)
	鼻・耳	鼻・耳毛トリマー (回転式)	鼻・耳毛トリマー (回転式)
	ボディ	ボディトリミング用コーム (3mm)	—
	クリーニングブラシ	●	●
	充電アダプタ	●	●
電源	その他	ソフトポーチ	ソフトポーチ
	使用時間	約80分	約60分
	充電時間	16時間	16時間
	充電表示	—	—
電源方式	充電式 ■ Ni-MH	充電式 ■ Ni-MH	
海外電圧対応 (AC100V-240V)	●	●	
本体質量	約155g ^{*9}	約98g ^{*3}	
バーコード	87 10103 795797	87 10103 822974	

*5 シェービングヘッドは除く *6 スキンプロテクター装着時、乾電池含まず *7 ミニ網刃シェーバー、鼻・耳毛トリマーは除く *8 鼻・耳毛トリマーは除く *9 フルメタルトリマー装着時 ※実際の商品と画像は異なる場合があります



アクセサリ交換で新品の使い心地!

●お使いの製品の/(スラッシュ)以前のハンドル品番をご確認ください。●一覧表には既に販売終了した製品も含まれています。

アクセサリ類の交換目安

シェービングユニット・ヘッドホルダー・替刃 / 約24カ月
シェーバーヘッド・ボディーグリーマー替刃(QC5500、TT2000/51) / 約12カ月

替刃一覧

 S9000 Prestige SP9885 SP9883 SP9871 SP9863 SP9861 SP9860 SP9841 SP9840 SP9820								 SH91/51 (替刃3個入り) 87 10103 979104	
 9000 Series*1 S9987 S9986 S9985 S9982 S9781 S9732 S9732A S9731 S9731A S9712 S9712V S9711 S9711V S9696 S9697 S9552 S9551 S9522 S9521 S9512 S9511 S9186 S9186A S9185 S9185A S9182 S9181 S9161 S9152 S9151 S9090 S9041 S9031 S8980 S8960									
 7000 Series S7970 S7930 S7910 S7887 S7886 S7885 S7882 S7786 S7782 S7561 S7560 S7521 S7520 S7311 S7310				 5000 Series S5898 S5889 S5887 S5885 S5882 S5881 S5880 S5586 S5588 S5582					 SH71/51 (替刃3個入り) 87 10103 945802
 6000 Series S6630 S6620 S6610				 5000X Series X5012 X5007 X5006					
 5000 Series S5941 S5445 S5444 S5397 S5396 S5395 S5391 S5390 S5335 S5330 S5273 S5272 S5271 S5270 S5252 S5251 S5231 S5230 S5216 S5215 S5214 S5213 S5212 S5211 S5210 S5086 S5085 S5076 S5075 S5072 S5060 S5050 S5041 S5040 XZ5810 XZ5800								 SH50/51 (替刃3個入り) 87 10103 736707	
 AT800/700*2 AT894A AT891A AT891 AT890A AT890 AT887 AT885E2 AT883 AT791 AT758 AT757 AT755 AT754 AT751									
 PT700*2 PT764 PT763 PT762E3 PT7611 PT735 PT732 PT730AE1 PT730 PT729CC PT725A PT725 PT722CC									
 HQ8800/7300/7200/7100/6000*2 HQ8894 HQ8890 HQ8870 HQ8830 HQ7390 HQ7380 HQ7350 HQ7340 HQ7320 HQ7310 HQ7290 HQ7180 HQ7140 HQ6090									
 3000 Series*3 S3232 S3132				 1000 Series*3 S1334 S1232 S1231 S1133 S1085 S1045 S1041 S1040 S1035 S1031					 SH30/61 (替刃3個入り) 87 10103 927044
 500 Series*3 XZ580									
 HP/HS/HQ*4 HP1733 HP1700 HP1608 HP1607 HP1606 HP1606F HP1605 HP1605F HP1338 HP1336 HP1335 HP1328 HS980 HS975 HS950 HS925 HS905 HS900 HS875 HS850 HS840 HS825 HS820 HS765 HS755 HS715 HS705 HS485 HS480 HS475 HS470 HS465 HS375 HS360 HS260 HQ3830 HQ384 HQ362 HQ30									
 HQ/HS*4 HQ4890 HQ4870 HQ4850 HQ4846 HQ4830 HQ4822 HQ4810 HQ488 HQ487 HQ486 HQ485 HQ484 HQ483 HQ482 HQ481 HQ442 HQ46 HQ41 HQ130 HS990 HS970 HS930 HS920 HS890 HS190								 HQ56/55 (替刃3個入り) 87 10103 990857	
 PQ*4 PQ220 PQ217 PQ209 PQ208 PQ190				 HQ900*4 HQ915 HQ914 HQ912 HQ904 HQ902					

ヘッドホルダー

 RQ1100*5 RQ1187 RQ1187CC RQ1185CC RQ1180 RQ1180A RQ1175A RQ1175ACC RQ1175CC RQ1168 RQ1167 RQ1160 RQ1160CC RQ1151 RQ1150 RQ1145 RQ1141 RQ1131	 RQ11/51 (ヘッドホルダー1個入り) 87 10103 535928
--	--

ボディーグリーマー替刃

 YS*6 YS522	 ボディーグリーマー*6 TT2040 BG7025 BG7020 BG5020 BG3012 BG3005 BG2026	 TT2000/51 87 10103 892533 【入り数】替刃1個入り
--	--	--

シェーバーヘッド

 QC QC5582 QC5580 QC5550	 QC5500 87 10103 536338 【入り数】外刃と内刃1セット 【交換目安】12カ月*7
---	--

クイッククリーンポッド

 9000 Series S9987 S9986 S9985 S9982 S9697 S9696	 7000 Series S7887 S7886 S7885 S7882 S7786 S7782	 5000 Series*8 S5898 S5889 S5887 S5885 S5882 S5881 S5880 S5586	 QCP10/01 (クイッククリーンポッド カートリッジ1個入り) 87 20689 015639
---	---	---	---

※購入時にクイッククリーンポッドが付属している機種もございます。

クリーニングカートリッジ

 スマートクリーン 乾燥機能付き 9000 Series S9781 S9732A S9732 S9731 S9731A S9712 S9712V S9711V S9711 S9552 S9551 S9521 S9521 S9512 S9511 S9186 S9186A S9185 S9185A S9182 S9181 S9152 S9151 S9031 S8960	 スマートクリーン 乾燥機能なし 7000 Series/5000 Series S7970 S7560 S7521 S7520 S7311 S7310 S5397 S5395 S5390 XZ5810	 JC302/51 (2個パック) 87 10103 672470 170ml x 2 カートリッジ1個で最大3カ月 使用できます。 (1週間に1回の使用を想定、 使用状況により異なります)
--	---	--

クイッククリーンポッド S9000 Prestige/9000 Series/7000 Series/5000 Series

	SP9885 SP9883 SP9841 SP9840 S9987 S9986 S9985 S9982 S9697 S9696 S7887 S7886 S7885 S7882 S7786 S7782 S5898 S5889 S5887 S5885 S5882 S5881 S5880 S5586	 CC13/51 (レモンの香り3個パック) 87 10103 945741 160ml x 3
---	---	---

クイッククリーンポッド S9000 Prestige/9000 Series/7000 Series/5000 Series

	SP9885 SP9883 SP9841 SP9840 S9987 S9986 S9985 S9982 S9697 S9696 S7887 S7886 S7885 S7882 S7786 S7782 S5898 S5889 S5887 S5885 S5882 S5881 S5880 S5586	 CC12/51 (レモンの香り2個パック) 87 10103 940692 160ml x 2
---	---	---

QCP10/01 フィリップス史上最小*9 コードレス洗浄システム

シェーバー本体の動力で駆動するコードレスでコンパクトな洗浄器。3カ所の高圧ジェット噴射と、毎分1,600回転することにより1分間で高速洗浄。アルコールフリーの洗浄液は肌にもやさしく、水のみで洗浄した場合と比較し、10倍*10 清潔に保ちます。

【付属品】クイッククリーンポッドカートリッジ



*1 SH90/81、SH90/51は、生産終了いたしました。SH90/81、SH90/51をお求めのお客様はSH91/51をお買い求めください。 *2 HQ8/51は、生産終了いたしました。HQ8/51をお求めのお客様はSH50/51をお買い求めください。
 *3 SH30/51は、生産終了いたしました。SH30/51をお求めのお客様はSH30/61をお買い求めください。 *4 HQ56/51は、生産終了いたしました。HQ56/51をお求めのお客様はHQ56/55をお買い求めください。
 *5 9000 Prestige対応のシェービングユニットは、生産終了いたしました。 *Q56101/50、RQ111/61、RQ585/51、RQ560/51、SH70/71、RQ32/21、HQ203/61は、生産終了いたしました。
 *6 センソタッチシリーズ用のRQ11は、シェービングヘッドホルダーでの販売となります。(シェービングヘッドホルダー部分は含まれません)センソタッチ3Dシリーズ/アーキテックシリーズ対応のシェービングユニットは生産終了いたしました。
 *7 TT2000/43は、生産終了いたしました。TT2000/43をお求めのお客様はTT2000/51をお買い求めください。 *7 1回20分、月4回の使用を想定 *8 2021年発売のS5588、S5582には非対応 *9 当社製品付属の洗浄システム内での比較
 *10 洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの残量量を比較 ※実際の商品と画像は異なる場合があります