

**PHILIPS**

**sonicare**

Higiena  
jamy ustnej  
Jesień 2023



## Spis treści

4	Soniczne szczoteczki do zębów
12	Soniczne szczoteczki do zębów For Kids
14	Irygatory PowerFloss
16	Końcówki do szczoteczek do zębów
18	Notatki





Do **20X** mniej  
płytki bakteryjnej<sup>2)</sup>



Do **15X**  
zdrowsze dziąsła<sup>3)</sup>



Do **100%**  
mniej przebarwień<sup>4)</sup>

# Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia<sup>1)</sup>



## Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia<sup>1)</sup> od Philips Sonicare

to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł,  
za każdym razem.

**Czyszcząca siła aż 62 000 ruchów Philips Sonicare na minutę  
to unikalne połączenie:**

- dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną
- szerokich ruchów wymiatających włókien końcówki, które skutecznie usuwają już rozbityą płytkę.

Poczuj moc mikrobąbelków wtłaczanych głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł, powstałych pod wpływem dynamicznych ruchów włókien Philips Sonicare.



## Skuteczność czyszczenia i delikatność dla dziąseł Philips Sonicare

zawdzięcza także samym końcówkom, których unikalny kształt oraz specjalistyczne włókna zostały zaprojektowane we współpracy z dentydami, co zapewnia lepsze pokrycie zęba i dotarcie do przestrzeni międzyzębowych.

Zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare to rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych.



**Numer 1 szczoteczka soniczna  
rekomendowana przez higienistki  
i dentyków na świecie<sup>5)</sup>**



**Rezultaty udowodnione  
w badaniach klinicznych**



**30 lat doświadczenia** w rozwoju  
sonicznej technologii czyszczenia  
Philips Sonicare

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900.

2) W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean

3) W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium.

4) W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. All-in-One; w programie czyszczenia Clean.

5) Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentyków i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.

# Wyjątkowe czyszczenie dopasowane do Ciebie dzięki technologii SenseIQ

Nasza najbardziej zaawansowana szczoteczka zawsze rozumie Twoje potrzeby. Wyczuwa Twoją technikę szczotkowania i dopasowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym.



## HX9992/42 Philips Sonicare Prestige 9900 Limited

**Pierwsza szczoteczka, która dopasowuje się do Ciebie<sup>1)</sup> dzięki inteligentnej technologii SenseIQ**

- wyczuwa,
- dopasowuje się,
- pielęgnuje

Do **100x na sekundę** wyczuwa Twoją technikę szczotkowania: ruch, siłę nacisku, stopień pokrycia, czas oraz częstotliwość. Dopasowuje pracę szczoteczki indywidualnie do Twojej techniki mycia zębów. Osiąga wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie.



**Nowa aplikacja mobilna Philips Sonicare ze sztuczną inteligencją (AI)**

Otrzymuj instruktaż oraz indywidualne wskazówki podczas szczotkowania w oparciu o zaawansowaną mapę jamy ustnej.



**Intuicyjny przycisk OneTouch**

Minimalistyczny design sprawia, że wystarczy jedno dotknięcie, aby zacząć szczotkowanie. Szczoteczka wyłączy się automatycznie.



Dowiedz się więcej



Szczoteczka soniczna **rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne<sup>2)</sup>**



### Philips Sonicare Prestige 9900

### Philips Sonicare Prestige 9900 Limited

Model	HX9992/11	HX9992/12	HX9992/42
<b>Dane techniczne</b>			
Inteligentna technologia SenseIQ	Tak, wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie		
Programy czyszczenia	5 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+, Sensitive)		
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje, Ring LED)		
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 20 sek.)		
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak		
Aplikacja na telefon	Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów, indywidualne porady podczas szczotkowania, mapa jamy ustnej 3D		
Aksesoria w zestawie	1x Zaawansowana końcówka All-in-One, Eleganckie etui podróżne z funkcją ładowania USB, Stylowa podstawa ładująca		2x Zaawansowana końcówka All-in-One, Limitowana edycja etui podróżnego z funkcją ładowania USB, Stylowa podstawa ładująca
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		
Nazwa końcówek	A3 Premium All-in-One		
Zasilanie	Akumulatorowe		

# Czystsze zęby i zdrowsze dziąsła

## Szczoteczka soniczna z aplikacją

Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł, za każdym razem.

### HX9917/89 Philips DiamondClean Smart 9400



#### Zdrowe nawyki z aplikacją mobilną

Szczoteczka Soniczna DiamondClean Smart 9400 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

#### 4 programy, 3 poziomy intensywności

Wybierz najlepszą kombinację programu i intensywności. Regulacja intensywności czyszczenia dopasowana do Twoich potrzeb. Wybierz łagodniejszy lub mocniejszy poziom intensywności z trzech dostępnych opcji: niski, średni lub wysoki. Wybór programu zapewnia dokładne czyszczenie. Clean - dla wyjątkowej czystości na co dzień  
White+ - dla bielszych zębów (usuwa przebarwienia)  
Gum Health - dla zdrowszych dziąseł  
Deep Clean+ - dla głębokiego czyszczenia

#### Elegancka szklanka z funkcją ładowania indukcyjnego

Wystarczy umieścić szczoteczkę w eleganckiej szklance a natychmiast zacznie się ładować. Indukcyjna szklanka ładująca zapewnia estetyczny wygląd oraz komfort użytkowania.



#### Czujnik siły nacisku Ring LED



Philips Sonicare Diamond Clean Smart 9400

2 pack

2 pack



Philips Sonicare Diamond Clean 9000



Dowiedz się więcej

Model	HX9917/89 HX9917/88	HX9911/09 HX9911/27 HX9911/94	Zestaw szczoteczek sonicznych HX9914/57 HX9914/55
Dane techniczne			
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie		Nie
Programy czyszczenia	4 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+)		4 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+)
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		3 (niska, średnia, wysoka)
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje, Ring LED)		Tak (Wibracje, Migająca ikona wymiany końcówki)
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 20 sek.)		Tak (2 min. / 20 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak		Tak
Aplikacja na telefon	Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji		Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji
Aksesoria w zestawie	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania Zapasowa końcówka A3 Premium All-in-One	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania 2x DiamondClean 9000 2x końcówki C3 Premium Plaque Defense
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	A3 Premium All-in-One, G3 Premium Gum Care		C3 Premium Plaque Defence
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe

# Czystsze zęby i zdrowsze dziąsła

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zacznij dobrze każdy dzień dzięki zaawansowanej technologii Sonicare, która dba o zdrowie jamy ustnej oraz biel Twoich zębów. Połączenie z aplikacją zapewnia śledzenie nawyków oraz porady, co ułatwia dbanie o dziąsła.



## HX9911/88 Philips Sonicare DiamondClean 9000 Edycja limitowana




### Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie

Szczoteczka DiamondClean 9000 Special Edition ma 4 programy czyszczenia: Clean, White+, Gum Health i Deep Clean+, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie szczotkowania. Trzy poziomy intensywności umożliwiają wybór wyższego lub niższego ustawienia w celu zwiększenia efektu lub w przypadku bardziej wrażliwych jam ustnych.



### Technologia BrushSync automatycznie wybiera najlepszy program czyszczenia dla Ciebie

Gdy używasz końcówki szczoteczki C3 Premium Plaque Control, technologia BrushSync szczoteczki DiamondClean 9000 Special Edition automatycznie zsynchronizuje końcówkę szczoteczki z programem czyszczenia, aby pomóc w usuwaniu płytki nazębnej.



### Zacznij już teraz i zadbaj o zdrowie swojej jamy ustnej

Aplikacja mobilna Philips Sonicare zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne czujniki poinformują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować postępy w dbaniu o higienę jamy ustnej.



Dowiedz się więcej



## Philips Sonicare DiamondClean 9000 Edycja limitowana

Model	HX9911/84	HX9911/88
<b>Dane techniczne</b>		
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie	
Programy czyszczenia	4 (Clean, White+, Gum health, Deep Clean+)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)	
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje, Migająca ikona wymiany główki)	
Quadpacer - zaawansowany timer	Tak (2 min. / 20 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak	
Aplikacja na telefon	Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji	
Akcesoria w zestawie	1x końcówka Premium Plaque Control, Etui podróżne, Podstawa ładująca	
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	C3 Premium Plaque Control	
Zasilanie	Akumulatorowe	



# Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Bielsze zęby już po 1 tygodniu<sup>1)</sup>

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.



## HX6871/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100



### Czujnik siły nacisku

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka soniczna z czujnikiem siły nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.



### Trzy programy, trzy poziomy intensywności

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.



### Funkcja BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki

Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na ręczce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.



Dowiedz się więcej

2 pack



2 pack



Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Model	HX6871/47 HX6877/28	Zestaw szczoteczek HX6877/34	HX6850/47 HX6859/29 HX6851/53 HX6856/29 HX6857/28	Zestaw szczoteczek HX6851/34
<b>Dane techniczne</b>				
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie		Nie	
Programy czyszczenia	3 (Clean, White, Gum Care)		3 (Clean, White, Gum Care)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		1 (standardowa)	
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje)		Tak (Wibracje)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 30 sek.)		Tak (2 min. / 30 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak		Tak	
Aplikacja na telefon	Nie		Nie	
Aksesoria w zestawie	2x ProtectiveClean 6100 2x końcówki W2 Optimal White Standardowa ładowarka 2x końcówka W2 Optimal White**		2x końcówka W2 Optimal White*** 2x ProtectiveClean 5100 2x końcówka W2 Optimal White 2x Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży Standardowa ładowarka	
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	W2 Optimal White		W2 Optimal White	
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe	

1) W porównaniu z manualną szczoteczką

\*\*\*Dla modelu HX6857/28: 1x końcówka W2 Optimal White.

\*\*2x końcówka dla modelu HX6871/47. Dla modelu HX6877/28 1x końcówka w zestawie.

# Zaawansowana szczoteczka soniczna dla każdego

Technologia soniczna Philips Sonicare



## HX6839/28 Philips Sonicare ProtectiveClean 4500



### BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki

Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany końcówki.



### Bezpieczeństwo i delikatność

Wbudowany czujnik automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku.



### Dokładne czyszczenie i usuwanie przebarwień

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu płytki nazębnej czy na naturalnie białym uśmiechu, mamy dla Ciebie rozwiązanie: program czyszczenia umożliwia doskonałe czyszczenie zębów, a program wybielania jest idealny do usuwania przebarwień.



Dowiedz się  
więcej



2 pack



2 pack



Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4300

Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4300

Model	HX6830/44 HX6836/24 HX6839/28 HX6830/53	Zestaw szczoteczek HX6830/35	HX6803/04 HX6800/44 HX6807/24 HX6800/63 HX6806/04	Zestaw szczoteczek HX6800/35
Dane techniczne				
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie		Nie	
Programy czyszczenia	2 (Clean, White)		1 (Clean)	
Poziom intensywności	1 (standardowa)		2 (niska, standardowa)	
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje)		Tak (Wibracje)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 30 sek.)		Tak (2 min. / 30 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak		Tak	
Aplikacja na telefon	Nie		Nie	
Aksesoria w zestawie	Standardowa ładowarka Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży*	2x ProtectiveClean 4500 2x końcówki W2 OptimalWhite Standardowa ładowarka	Standardowa ładowarka	2x ProtectiveClean 4300 2x końcówki InterCare** 2x Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży Standardowa ładowarka
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	W2 Optimal White		C2 Optimal Plaque Defence	
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe	

# Pożegnaj ręczną szczoteczkę Przywitaj technologię soniczną

Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej<sup>1)</sup>



## HX3671/13 Philips Sonicare 3100



### Usuwanie płytki nazębnej

Dowodzono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare 3100 z zaawansowaną technologią soniczną oraz końcówką C1 ProResults usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł.



### Czujnik siły nacisku

Wbudowany czujnik siły nacisku automatycznie reaguje, gdy zbyt mocno dociskasz szczoteczkę do zębów, ostrzega i redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.



### Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.



Dowiedz się więcej



Philips Sonicare 3100

Philips Sonicare 2100

Model	HX3671/11 HX3671/13 HX3671/14	HX3673/11 HX3673/13 HX3673/14	Zestaw szczoteczek HX3675/13 HX3675/15	HX3651/13
<b>Dane techniczne</b>				
Inteligentna technologia SenseIQ		Nie		Nie
Programy czyszczenia		1 (Clean)		1 (Clean)
Poziom intensywności		1 (standardowa)		1 (standardowa)
Czujnik siły nacisku		Tak (Wibracje)		Nie
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)		Tak (2 min. / 30 sek.)		Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki		Tak		Nie
Aplikacja na telefon		Nie		Nie
Aksesoria w zestawie		Kabel USB Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży*	2x Sonicare 3100 2x Standardowa ładowarka 2x końcówka C1 ProResult	Kabel USB
Czas pracy baterii		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek		C1 ProResults		C1 ProResult
Zasilanie		Akumulatorowe		Akumulatorowe

1) W porównaniu do szczoteczki manualnej — zdrowsze zęby i dziąsła

\*W zestawie dla modeli HX3673/11, HX3673/13, HX3673/14



# Interaktywna szczoteczka soniczna – zabawa i lepsze szczotkowanie

Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie

Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.



## HX6352/42 Philips Sonicare For Kids

### Szczoteczka przyszłości

Szczoteczka ma wbudowany moduł Bluetooth, dzięki czemu może łączyć się z aplikacją mobilną na smartfonie lub tablecie. Dziecko poznaje interaktywnego bohatera aplikacji - Sparkly'ego, który uczy jak prawidłowo myć zęby i motywuje najmłodszych do efektywnego dbania o higienę jamy ustnej i zdrowie zębów. Dzięki stworkowi i aplikacji dzieci uczą się zdrowych nawyków przez zabawę, a rodzice mogą sprawdzić postępy swoich pociech w panelu rodzica.



### Dobre nawyki od dziecka

Dzieci używające szczoteczki Philips Sonicare For Kids myją zęby dokładniej, dłużej i bardziej regularnie, dzięki bezpłatnej aplikacji edukacyjnej z sympatycznym bohaterem. Codzienne szczotkowanie stanie się ogromną frajdą i zdrowym nawykiem na całe życie.



### Skuteczność czyszczenia

Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez dentystów, a co 30 sekund zawibruje, przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki.



Dowiedz się więcej



**8 różnych naklejek** pozwala dziecku na zmianę wyglądu szczoteczki, tak często jak ma na to ochotę.



### For Kids

Model	HX6352/42 HX6322/04
Dane techniczne	
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie
Programy czyszczenia	1 (Clean)
Poziom intensywności	2 (niska, standardowa)
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje)
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówek	Tak
Aplikacja na telefon	Tak, interaktywna aplikacja, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby
Akcesoria w zestawie	2 końcówki (dla dzieci 3+ oraz 7+), Standardowa ładowarka, 8 kolorowych naklejek
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	Sonicare for Kids Standard, Sonicare for Kids Mini
Zasilanie	Akumulatorowe

# Usuwa do 99% płytki nazębnej\* w czyszczonych obszarach

4 programy czyszczenia i 10 poziomów Philips Sonicare Power Flosser 7000 to nowy poziom czystości przestrzeni międzyzębowych.



## HX3911/40 Philips Sonicare Power Flosser 7000



### 4 program czyszczenia, 10 poziomów intensywności

Program Clean wykorzystuje ciągły przepływ wody do doskonałego codziennego czyszczenia; Deep Clean wykorzystuje pulsacje wody do dokładniejszego czyszczenia; Program Sensitive jest wyjątkowo delikatny dla wrażliwych dziąseł; Program Massage łagodzi i stymuluje linię dziąseł. Poziom intensywności można wygodnie dostosować.



### Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 600 ml

Pojemność zbiornika 600 ml wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie. Aby uzupełnić, po prostu wyjmij, napełnij i ponownie wciśnij.



### Magnetyczna stacja dokująca

Po zakończonym czyszczeniu, rączkę można po prostu odłożyć do magnetycznej stacji dokującej. Uchwyt automatycznie przełącza się z paazy na wyłączenie.



Dowiedz się więcej



### F3 Quad Stream nozle HX3062/00

Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł.



### F1 Standard nozle HX3042/00

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.



## Philips Sonicare Power Flosser 7000

Model	HX3911/40
Dane techniczne	
Programy czyszczenia	4 (Clean, Deep Clean, Sensitive, Massage)
Poziom intensywności	10 (wysoki poziom personalizacji)
Technologia QuadStream	Końcówka Quad Stream rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł
Technologia Pulse Wave	Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w programie dokładnego czyszczenia
Zbiornik na wodę	600 ml (wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie)
Akcesoria w zestawie	4 końcówki (2x F1 Standard, 2x F3 Quad Stream) Etui na końcówki
Nazwa końcówek	F3 Quad Stream nozle HX3062/00 F1 Standard nozle HX3042/00
Zasilanie	Sieciowe

# Usuwa do 99% płytki nazębnej\* w czyszczonych obszarach

Nowy standard w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych

Zaprojektowany, aby łatwo i szybko zapewnić głębokie czyszczenie w przestrzeniach pomiędzy zębami oraz wzdłuż linii dziąseł dla zdrowszego uśmiechu na lata.

*\*W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.*



## HX3826/31 Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

### Technika niewymagająca wysiłku

Wystarczy skierować i nacisnąć, aby uzyskać skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami.

Skieruj końcówkę między zęby wzdłuż linii dziąseł i pozwól, aby urządzenie zajęło się tym samo! Pełne i dokładne czyszczenie już w 60 sekund<sup>1</sup>



### Technologia QuadStream

Unikalna końcówka QuadStream w kształcie litery X rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych.

Do **8x większy** obszar czyszczenia dzięki zaawansowanej technologii QuadStream<sup>2</sup>



### Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Zaawansowana technologia PulseWave wykorzystuje krótkie pulsacje, aby prowadzić Cię od zęba do zęba dla pełnego czyszczenia.



Dowiedz się więcej



### F3 Quad Stream nozzle HX3062/00

Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł.

### F1 Standard nozzle HX3042/00

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.



## Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Model	HX3826/31	HX3826/33
<b>Dane techniczne</b>		
Programy czyszczenia	2 (Clean, DeepClean)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)	
Technologia QuadStream	Końcówka Quad Stream rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł	
Technologia Pulse Wave	Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w programie dokładnego czyszczenia	
Zbiornik na wodę	250 ml (wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie)	
Aksesoria w zestawie	2 końcówki (F1 Standard, F3 Quad Stream) Torba podróżna Ładowarka	
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 F1 Standard nozzle HX3042/00	
Zasilanie	Akumulatorowe	

1) W programie czyszczenia Clean.

2) porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro; indywidualne rezultaty mogą się różnić.

# Jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb dzięki specjalistycznym końcówkom



## A3 Premium All-in-One.

Jedna końcówka.

### Kompleksowa pielęgnacja.

HX9092/10 - 2 szt. białe

HX9092/11 - 2 szt. czarne

HX9094/10 - 4 szt. białe

HX9094/11 - 4 szt. czarne

nowość

Nasza najbardziej zaawansowana końcówka do kompleksowej pielęgnacji:



Do 20x mniej płytki bakteryjnej, także w trudno dostępnych miejscach,<sup>6)</sup> dzięki włóknom nachylnym pod odpowiednim kątem



Do 15x zdrowsze dziąsła<sup>7)</sup> dzięki odpowiednio dłuższym i elastycznym włóknom bocznym



Do 100% mniej przebarwień<sup>8)</sup> dzięki trójkątnemu przekrojowi włókien



Końcówka Philips Sonicare A3 Premium All-in-One pasuje do wszystkich szczoteczek Philips Sonicare\*

\*Z wyjątkiem szczoteczek dla dzieci Philips Sonicare For Kids



Usuwanie płytki bakteryjnej

## C3 Premium Plaque Defence

Do 10x mniej płytki bakteryjnej<sup>9)</sup>



HX9042/17 - 2 szt. białe

HX9044/17 - 4 szt. białe

HX9042/33 - 2 szt. czarne

HX9044/33 - 4 szt. czarne

## C2 Optimal Plaque Defence

Do 7x mniej płytki bakteryjnej<sup>9)</sup>



HX9024/10 - 4 szt. białe

HX9022/10 - 2 szt. białe

## C1 ProResults Standard

Do 2x mniej płytki bakteryjnej<sup>9)</sup>



HX6012/07 - 2 szt. białe

HX6014/07 - 4 szt. białe

<sup>6)</sup> W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. <sup>7)</sup> W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. <sup>8)</sup> W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. <sup>9)</sup> Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean. <sup>10)</sup> Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej; na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI).





## Zdrowsze dziąsła

### G3 Premium Gum Care

Do 7x zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie<sup>10)</sup>



HX9052/17 - 2 szt. białe  
HX9054/17 - 4 szt. białe  
HX9052/33 - 2 szt. czarne  
HX9054/33 - 4 szt. czarne



## Usuwanie przebarwień

### W2 Optimal White

Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach<sup>12)</sup>



HX6062/10 - 2 szt. białe  
HX6064/10 - 4 szt. białe  
HX6064/11 - 4 szt. czarne



## Specjalistyczne

### TongueCare+

Świeży oddech przez cały dzień (w zaledwie 60 sekund)<sup>13)</sup>



HX8072/01 - 2 szt. białe  
HX8072/11 - 2 szt. czarne

### Sensitive


Delikatne i skuteczne czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł<sup>14)</sup>



HX6052/10 - 2 szt. białe  
HX6054/10 - 4 szt. białe

### For Kids

Usuwa do 75% więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach w porównaniu do szczoteczki manualnej dla dzieci<sup>15)</sup>



HX6032/33 (wiek 3+) - 2 szt. białe  
HX6042/33 (wiek 7+) - 2 szt. białe

### InterCare

Wyjątkowe czyszczenie przestrzeni międzyzębowych (dla zdrowszych zębów i dziąseł)<sup>9)</sup>



HX9002/10 - 2 szt. białe  
HX9004/10 - 4 szt. białe

## Tylko oryginalne końcówki to gwarancja najlepszych rezultatów oraz bezpieczeństwo dla dziąseł i zębów

Dla najlepszych efektów ważna jest wymiana końcówek regularnie **co 3 miesiące** zgodnie z rekomendacją dentysty (w przypadku aparatów ortodontycznych zaleca się nawet częstszą wymianę)

### O wymianie końcówki przypomni:

- Podświetlona ikona na szczoteczce (technologia BrushSync wykrywa stopień zużycia końcówki)
- Blaknące niebieskie włókna końcówki

### Pamiętaj

- Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację
- Wszystkie końcówki Philips Sonicare są w pełni kompatybilne z każdą szczoteczką Philips Sonicare

<sup>11)</sup> W porównaniu do szczoteczki manualnej; z końcówką W3 Premium White w programie czyszczenia White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej.

<sup>12)</sup> Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczką Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej. <sup>13)</sup> 8 godzin świeżego oddechu. Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Tongue Care. <sup>14)</sup> Z rączką Philips Sonicare. <sup>15)</sup> Z rączką Philips Sonicare For Kids.







[www.philips.pl](http://www.philips.pl)