



**PHILIPS**

Máquinas de barbear



Barbear perfeito, pele suave.  
Inclusive em barbas de 7 dias.<sup>1</sup>



**Lâminas de precisão NanoTech**  
Lâminas com rebordos extra fortes e afiados para um barbear mais apurado. As lâminas de precisão NanoTech são reforçadas com nanopartículas para cortar os pelos com a maior precisão, proporcionando um barbear extremamente rente ao nível da pele.



**Anéis SkinComfort**  
Anéis revestidos com pigmentos metálicos para um deslizar excelente. Obtenha um barbear extremamente suave para a sua pele. Os anéis com pigmentos metálicos possuem uma camada antifricção para um deslizamento soberbo com a nossa melhor máquina de barbear.



**Carregue totalmente a sua máquina de barbear em três horas com a base para carregamento Qi.**  
Utilize a base para carregamento Qi para carregar a máquina de barbear em três horas. A potente bateria de íons de lítio mantém a máquina sempre em condições, por muitos anos.



**Adapta-se 15x/seg para um barbear sem esforço, mesmo numa barba de 7 dias.** Barbeie até mesmo uma barba de 7 dias sem esforço. O sensor BeardAdapt verifica a densidade do pelo 15 vezes por segundo e adapta automaticamente a máquina de barbear ao pelo.



**Acompanhe cada contorno, cortando até mesmo os pelos mais difíceis.**  
Obtenha um barbear extremamente apurado e suave. As cabeças ContourDetect multidirecionais acompanham cada contorno do rosto, cortando até mesmo os pelos mais difíceis.



**Barbear confortável a húmido ou a seco.** Escolha como preferir barbear-se. Com a AqualTec Wet & Dry, pode optar por um barbear rápido e confortável a seco. Ou pode barbear-se a húmido – com gel ou espuma – até debaixo do chuveiro.

**EXPERIMENTE  
GRÁTIS 100 dias<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>De acordo com estudos realizados pelas empresas TrichoLAB GmbH y el instituto proDERM

Caso não esteja 100% satisfeito devolvemos a totalidade do valor de compra.