

30 dní

záruka vrátenia peňazí

1.2. - 28.2.2017

www.philips.sk

Záruka
vrátenia peňazí

Čo musíte urobiť, aby ste dostali svoje peniaze späť?

Najneskôr 30 dní od nákupu v sieti vybraných predajcov **kontaktujte Philips linku zákazníckej podpory** na telefónnom čísle **00421-2-3321 5570** (pondelok-piatok 8-19 hod.). Operátori následne zabezpečia zvoz výrobku od Vás (účastníka akcie) k servisnému partnerovi Philips.

- Výrobok je možné vrátiť len nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.
- Výrobok nie je možné vrátiť priamo na predajni, vždy je potrebné za týmto účelom kontaktovať Philips linku zákazníckej podpory na vyššie uvedenom telefónnom čísle v uvedených dňoch a hodinách.
- Do tejto akcie sú zaradené výrobky **HPS940/00, HPS950/00, HP8280/00, HP8372/00**, zakúpené v období **od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017** na území SR.

Úplné pravidlá akcie nájdete na www.philips.sk.

PHILIPS

HairCare

Oslňte
dokonalým
účesom

Jednoducho
a s maximálnou
starostlivosťou
každý deň

30 dní

záruka vrátenia peňazí

1.2. - 28.2.2017

www.philips.sk





Perfektné vlny ako zo salóna priamo u vás doma

Automatická kulma ProCare HPS940/00 a ProCare Ionic HPS950/00
Len tri jednoduché kroky pre okúzľujúce a krásne tvarované vlny.



1. krok:
 Zasuňte pramienok vlasov do automatickej kulmy.



2. krok:
 Pramienok sa pri stlačení tlačidla natočí do priestoru automatickej kulmy, kde sa tvaruje.



3. krok:
 Tlačidlo držte stlačené, až kým zvukové znamenie neoznámi, že vlna je hotová.



- PRO motor**
Profesionálny bezkefový motor
- titanium ceramic**
Titanový keramický ohrievací válec
- Tri nastavitelné smery natáčania**
- 210°C
190°C
170°C**
3 nastavenia teploty a času

NOVINKA



- PRO motor**
Profesionálny bezkefový motor
- titanium ceramic**
Titanový keramický ohrievací válec
- Tri nastavitelné smery natáčania**
- 230°C
210°C
180°C**
3 nastavenia teploty a času
- ions**
Iónizačná starostlivosť pre lesklé vlasy bez rozstrapatenia

Dokonale hydratované a zdravé vlasy



Sušič vlasov HP8280/00 a žehlička na vlasy HP8372/00 MoistureProtect
Len tri kroky pre krásny účes žiariaci zdravím.



1. krok: Sušič vlasov
 Inteligentný senzor MoistureProtect pomocou infračervenej technológie diagnostikuje stav vlasov a prispôsobuje teplotu vzduchu pri sušení.



2. krok: Žehlička na vlasy
 Senzor MoistureProtect umiestnený v žehliacich doštičkách 30-krát za sekundu kontroluje teplotu vlasov a reguluje teplotu žehliacich doštičiek.



3. krok: Finálny výsledok
 Váš účes je perfektne upravený a vaše vlasy dokonale hydratované.



- ceramic**
Pohyblivé keramické doštičky
- ionic**
Iónizačná starostlivosť pre lesklé vlasy bez rozstrapatenia
- 1-6**
6 nastavení teploty a rýchlosti
- Funkcia studeného vzduchu**