

### Presseinformation

April 2022

#### **Ganz nach meinem Geschmack:**

Der neue Saeco GranAroma Deluxe Kaffeevollautomat bietet personalisierten Kaffeegenuss

**Hamburg** – Kaffeegenuss bedeutet für jeden etwas anderes, die Vorlieben sind so unterschiedlich wie die Genießer selbst. Dies war der Ansporn für die Entwicklung des neuen Saeco GranAroma Deluxe Kaffeevollautomaten. Auf dem intuitiven Farbdisplay mit Touchscreen-Benutzeroberfläche können 18 köstliche Kaffeespezialitäten<sup>1</sup> ausgewählt werden – und jede einzelne lässt sich darüber hinaus auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Der feste Milchschaum mit feiner Textur wird vor allem die Herzen von Cappuccino und Caffé Latte Fans höherschlagen lassen.

„Die neue GranAroma Deluxe schafft die perfekte Balance zwischen individuellem Kaffeegenuss, bequemer Zubereitung und müheloser Reinigung. Dank der integrierten WLAN-Konnektivität brauchen sich Nutzer\*innen nicht mehr aktiv um Software-Updates zu kümmern, sondern können sich jederzeit auf ihren ganz persönlichen perfekten Kaffeemoment freuen“, so Patrick Kleinekathoefer, Consumer Marketing Manager Espresso bei Philips Domestic Appliances.

#### **Individuelle Geschmacksprofile**

Wer sein eigenes Lieblingsrezept kreieren möchte, nutzt CoffeeEqualizer Touch. Zunächst wird das gewünschte Getränk ausgewählt, dann können Aromastärke, Kaffee-, Milch-, Schaum- und Wassermenge, Trinktemperatur, ein oder zwei Tassen sowie die Reihenfolge der Ausgabe (zuerst Milch oder zuerst Kaffee) ausgewählt werden. Und wer mag, speichert diese personalisierten Wünsche in bis zu sechs Benutzerprofilen ab. Die CoffeeMaestro Funktion bietet drei feste Geschmacksprofile: Delicato, Intenso und Forte. Hier passt die Maschine automatisch die Kaffeestärke, -menge und Vorbenetzungszeit an.

#### **Optimales Aroma und köstlicher Milchschaum**

Das robuste Keramikmahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus den Bohnen. Hier kann per Drehknopf aus 12 Stufen gewählt werden: Je niedriger die Mahlgradeinstellung, desto feiner werden die Kaffeebohnen gemahlen und desto stärker wird der Kaffee. Für Milchschaumvarianten können der externe Behälter oder auch die Milchpackung aus dem Kühlschrank genutzt werden. Sobald der herrlich cremige Schaum

---

<sup>1</sup> Americano, Café au Lait, Café Cortado, Caffé Crema, Caffé Latte, Cappuccino, Kaffee, Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Heißes Wasser, Italienischer Cappuccino, Latte Macchiato, Melange, Milchschaum, Ristretto, warme Milch



fertig ausgegeben ist, reinigt die HygieSteam-Funktion automatisch das Milchsysteem und entfernt Mikroorganismen<sup>2</sup>.

## WLAN-Konnektivität

Wer das Gerät per WLAN mit seinem Heimnetzwerk verbindet, stellt sicher, dass auf Wunsch manuell oder ganz automatisch regelmäßige Software-Updates eingespielt werden. Zusätzlich kann so die Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien zum Beispiel Entkalker oder AquaClean Filter bei Einzelhändlern vor Ort überprüft werden.

### Saeco GranAroma Deluxe SM6680/00

- 18 köstliche Kaffeespezialitäten
- 5 Zoll Farbdisplay mit Touchscreen
- WLAN-Konnektivität
- CoffeeMaestro: Geschmacksprofil (Delicato, Intenso, Forte) wählen, Vollautomat passt Brüheinstellungen automatisch an
- CoffeeEqualizer Touch: Individuelle Einstellungsmöglichkeiten
- ExtraShot-Funktion
- Sechs Benutzerprofile
- Keramikmahlwerk: Garantiert gleichbleibende Qualität für 20.000 Tassen, 12-stufig verstellbar
- AquaClean Filter<sup>3</sup> und herausnehmbare Brühgruppe
- Farbe: Klavierlack Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 949,99 Euro
- Ab Mai im Handel sowie im [Philips Online Shop](#) erhältlich

### Weitere Informationen für Medien:

Philips Domestic Appliances Germany GmbH  
Isabelle Stremme  
PR & Influencer Manager  
Kitchen, Coffee, Air, Garment Care, Floor Care  
Telefon: +49 (0)151 126 654 41  
E-Mail: [isabelle.stremme@philips.com](mailto:isabelle.stremme@philips.com)

Philips Domestic Appliances Germany GmbH  
Jeannine Dietel  
PR & Influencer Manager  
Kitchen, Coffee, Air, Garment Care, Floor Care  
Telefon: +49 (0)152 228 032 33  
E-Mail: [jeannine.dietel@philips.com](mailto:jeannine.dietel@philips.com)

## Über Philips Domestic Appliances

Philips Domestic Appliances hat ein klares, überzeugendes Ziel: Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen vier Wände in ein Zuhause zu verwandeln. Das Unternehmen bietet innovative, digitale Produkte in den Bereichen Küchengeräte, Kaffee, Kleidungs- und Haushaltspflege an. Zu den erfolgreichsten Produkten gehören der Airfryer, der Kaffeevollautomat mit LatteGo Milchsysteem, die Dampfbügelstation Perfect Care Elite, die Luftreiniger und der kabellose Staubsauger SpeedPro Max. Philips Domestic Appliances hat

---

<sup>2</sup> Bei 99,9999 Prozent der Mikroorganismen auf den Bestandteilen des Milchbehälters handelt es sich laut Labortests um E. coli und S. aureus.

<sup>3</sup> Bei regelmäßigem Filterwechsel bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken.

seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist in mehr als 100 Ländern mit einer globalen Innovations-, Produktions- und Handelspräsenz aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 7.000 Mitarbeitende und ist ein ehemaliger Geschäftsbereich von Royal Philips. Mehr über Philips Domestic Appliances im Internet: [www.philips.at/presse](http://www.philips.at/presse)