

Heimspiel für den HomeRun

Der neue Philips Saug- und Wischroboter übernimmt die komplette Bodenreinigung zu Hause

- Saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang
- Vibrierendes Wischpad entfernt Schmutz schonend und dennoch wirksam
- Beseitigt groben Schmutz und tiefsitzenden, feineren Staub dank hoher Saugkraft
- Benutzerfreundliche und intuitive Bedienung per Philips HomeRun Robot App

Hamburg – Spuren von matschigen Schuhen, die alltägliche feine Staubschicht oder auch vom Tisch gefallene Speisereste – in kaum einem Zuhause kann man tatsächlich „vom Boden essen“. Dafür müsste täglich gesaugt und gewischt werden, doch dafür fehlt den meisten Menschen sowohl Zeit als auch Lust. Umso besser, dass dies vertrauensvoll in andere Hände gegeben werden kann: Der [Philips](#) HomeRun 7000 ist ein Saug- und Wischroboter, der ortsunabhängig per App gesteuert unermüdlich Hart- und Teppichböden reinigt. Dabei geht seine Selbständigkeit sogar so weit, dass er sich automatisch in seine Station entleert. Der clevere Helfer kümmert sich also autonom um die Bodenreinigung zu Hause, abgesehen vom monatlichen Wechsel des Staubbeutels.

„In unserer Putzumfrage aus dem letzten Jahr beklagten knapp 65 Prozent der Befragten am Putzen vor allem, dass es so zeitaufwändig ist. Hier setzt der Philips HomeRun 7000 an, der nicht nur ein Saugroboter ist, sondern auch das bei vielen ungeliebte Wischen mit abdeckt“, berichtet Andreas Schelter, Marketing Manager Floor Care DACH bei Versuni. „Damit entfernt er mehr Feinstaub als reines Staubsaugen, sodass Socken und Füße sauber bleiben“, so Schelter weiter.

Clever und gründlich

Der Philips HomeRun erkennt mithilfe von Sensoren kleine im Weg liegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug und weicht ihnen beim Reinigen aus – auch im Dunkeln. Mit seiner hohen Saugleistung entfernt er sowohl groben Schmutz als auch tiefsitzenden, feineren Staub aus Fugen und Teppichen. Ist der Behälter des Roboters voll, entleert er sich mithilfe der Philips Dual Wave Technologie in weniger als 30 Sekunden selbstständig in seine Absaugstation. Die Besonderheit hierbei: Der Schmutz aus dem Saugroboter wird sowohl abgesaugt als auch mit einem zweiten Luftstrom hinausgedrückt, sodass auch lange Haare zuverlässig entfernt werden. Hier wird der Schmutz von zirka 30 Tagen in einem Einweg-Staubbeutel aufgefangen, der einfach hygienisch ohne Staubwolken entfernt werden kann. Der abnehm- und waschbare Wischer besteht aus ultrakleinen Fasern, die 99,99 Prozent der Bakterien, die durch Keimüberträger wie

schmutzige Schuhe oder Tierhaare verteilt werden, effizient entfernen. Dabei sorgen 430 Wischvibrationen pro Minute dafür, dass auch hartnäckige Flecken schnell wieder verschwunden sind.

Philips HomeRun App

Mithilfe der 360-Grad-Lasernavigation (LiDAR) scannt der HomeRun alle Räume und erstellt eine interaktive Karte, anhand der in der App ein optimaler Reinigungsplan festgelegt werden kann. Zur Auswahl stehen hier unterschiedliche Reinigungsmodi, wie Nass- und Trockenreinigung von Hartböden im Wohnzimmer, Staubsaugen im Schlafzimmer sowie gründliche Intensivreinigung in der Küche. Dabei lassen sich Saugleistung oder Feuchtigkeit des Wischers individuell anpassen.

Beide Modelle des HomeRun sind auch ohne Absaugstation erhältlich.

Philips HomeRun 7000 Series Aqua Saug- und Wischroboter – XU7100/01

- Saugen und Wischen in einem Zug
- 3D-ToF-Sensoren zum Erkennen und Umfahren kleiner im Weg liegender Gegenstände
- Absaugstation mit Einweg-Staubbeutel mit 3 Litern Fassungsvermögen
- Vibrationswischer zum wirksamen Entfernen von Schmutz
- Laufzeit: 180 Minuten für mehr als 150 Meter Fläche
- Saugleistung: 5.000 Pa
- Farbe: schwarz/gold
- Fassungsvermögen Wasserbehälter: 240 Milliliter (zum Reinigen von 300 Quadratmetern)
- Philips HomeRun Robot App für [iOS](#) und [Android](#)
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 899,99 Euro
- Ab sofort im Handel erhältlich

Philips HomeRun 3000 Series Aqua Saug- und Wischroboter – XU3110/02

- Saugen und Wischen in einem Zug
- Teppich-Funktion: Erhöht Saugleistung auf Teppich oder Vorleger
- Fassungsvermögen Wasserbehälter: 300 Milliliter
- Saugleistung: 4.000 Pa
- Laufzeit: 230 Minuten
- Farbe: weiß/silber
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 679,99 Euro
- Ab sofort im Handel erhältlich

**Pressekontakt:**

Isabelle Stremme
PR & Influencer Manager
Kitchen, Coffee, Air, Garment Care, Floor Care
Mail: isabelle.stremme@versuni.com

Über Versuni

Versuni hat sich dem Leitgedanken „Turning Houses into Homes“ verschrieben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein Zuhause mehr ist als ein Haus. Mit mehr als 900 Patenten im Rücken umfasst das Portfolio von Versuni die Bereiche Küchengeräte, Kaffee, Klima, Kleider- und Bodenpflege. Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, die PerfectCare Bügeleisen, Luftreiniger und der Nass-Trockensauger AquaTrio. Weitere Marken des Unternehmens sind: Saeco, Gaggia, Preethi, Philips Walita, L'OR Barista und Senseo. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt – mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Seine Produktpalette entspricht den EcoDesign-Anforderungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider. Versuni ist ein ehemaliger Geschäftszweig von Royal Philips und war zuvor unter dem Namen Philips Domestic Appliances bekannt. Mehr über Versuni: www.versuni.com.