

# Sag Tschüss zu Staub und Schmutz

Mit dem Philips Akku-Staubsauger 8000 Aqua

- PrecisionPower Smart-Düse entfernt bis zu 99,9 Prozent aller Staub- und Schmutzpartikel<sup>1</sup>
- Gleichzeitiges Staubsaugen und Wischen bei jedem Zug mit doppelter Saugleistung<sup>2</sup>
- Minimaler Akkuverbrauch bei maximaler Staubaufnahme dank PowerCyclone 12 Technologie
- Im Eco-Modus bis zu 80 Minuten Laufzeit und längste Laufzeit vergleichbarer Sauger im Turbomodus<sup>2</sup>

**Hamburg** – Der neue [Philips](#) Akku-Staubsauger 8000 Aqua von Versuni sagt Staub, Schmutz und Flecken den Kampf an – und das an allen Fronten: Mit der Aqua Saug- und Wischdüse saugt und wischt das neue Modell gleichzeitig bei jeder Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Wer ausschließlich saugen möchte, verwendet die PrecisionPower Smart-Düse, die ihre Bürstenrotation und den Luftstrom automatisch für alle Böden, ob hart oder weich, optimiert. Dabei sorgt die PowerCyclone 12 Technologie dafür, dass mehr Staub und Schmutz aufgenommen wird als bei jedem anderen Akku-Staubsauger<sup>2</sup> – bei minimalem Akkuverbrauch. Zudem ist der Akku erstmals austauschbar, wodurch mithilfe eines Wechsels die Laufzeit auf bis zu 160 Minuten im Eco-Modus verlängert werden kann.

„Ein Leben voller Aktivitäten und Abenteuer hinterlässt Spuren in unserem Zuhause. Damit nur Erinnerungen an schöne Momente dauerhaft bleiben, lassen sich Staub, Krümel und Flecken schnell und einfach mit dem neuen Philips Akku-Staubsauger 8000 Aqua entfernen“, berichtet Elena Kuper, Marketing Manager Floor Care DACH bei Versuni. „Dank der langen Akkulaufzeit von 30 Minuten im Turbomodus macht man besonders viel Strecke und kann sein ganzes Zuhause auf einmal gründlich reinigen.“

## **Cooler Kurven: wandelbar und hochpräzise**

Wenn es so schnell und gründlich gehen soll, zählt maximale Vielseitigkeit. Der neue Akku-Sauger kommt mit Präzision näher als der Vorgänger an Ecken und Kanten und lässt sich in Sekunden zum Handstaubsauger umwandeln. Sechs LED-Leuchten sorgen dafür, dass noch die letzten Staub- und Schmutzpartikel sichtbar sind. Anders als bisher sind diese Leuchten sowohl in der PrecisionPower Smart-Düse als auch im sonstigen Zubehör verbaut. Durch das 5-Stufen-Filtersystem werden bis zu 99,9 Prozent aller Feinstaubpartikel, Bakterien und Allergene aufgefangen. Das digitale Display ermöglicht währenddessen

---

<sup>1</sup> Im Turbomodus, auf Hartböden.

<sup>2</sup> Bis zu 30 Minuten im Turbomodus. Getestet mit den meistverkauften Akku-Staubsaugern aufgelisteter Marken (> 300 Euro, Deutschland, High-End-Modelle 2022) im Turbo-/Smart-Modus.

die intelligente Steuerung des Geräts und liefert wichtige Informationen zur Reinigung sowie zur aktuellen Leistung.

## **Philips Akku-Staubsauger 8000 Aqua – XC8055/01**

- PrecisionPower Smart-Düse zum Saugen, Aqua Saug- und Wischdüse für gleichzeitiges Saugen und Wischen
- Zusätzliche Aufsätze: Polsterdüse, 2-in-1 Kombinationsdüse, Fugendüse, Mini-Turbo-Bürste
- LED-Guide, sowohl in der PrecisionPower Smart-Düse als auch im Zubehör
- Maximale Staubaufnahme bei minimalem Akkuverbrauch dank PowerCyclone 12 Technologie
- Akku-Laufzeit: bis zu 80 min; mit Wechselakku bis zu 160 min
- Geräuschpegel: < 80 dB
- Farbe: dunkel petrol
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 649,99 Euro
- Ab sofort im Handel sowie im [Philips Online Shop](#) erhältlich

### **Pressekontakt:**

Isabelle Stremme  
PR & Influencer Manager  
Kitchen, Coffee, Climate Care, Garment Care, Floor Care  
Telefon: +49 40 2899 2211  
Mail: [isabelle.stremme@versuni.com](mailto:isabelle.stremme@versuni.com)

### **Über Versuni**

Versuni hat sich dem Leitgedanken „Turning Houses into Homes“ verschrieben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein Zuhause mehr ist als ein Haus. Mit mehr als 900 Patenten im Rücken umfasst das Portfolio von Versuni die Bereiche Küchengeräte, Kaffee, Klima, Kleider- und Bodenpflege. Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, die PerfectCare Bügeleisen, Luftreiniger und der Nass-Trockensauger AquaTrio. Weitere Marken des Unternehmens sind: Saeco, Gaggia, Preethi, Philips Walita, L'OR Barista und Senseo. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt – mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Seine Produktpalette entspricht den EcoDesign-Anforderungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider. Versuni ist ein ehemaliger Geschäftszweig von Royal Philips und war zuvor unter dem Namen Philips Domestic Appliances bekannt. Mehr über Versuni: [www.versuni.com](http://www.versuni.com).